Evapco EAW Line Thermal Performance in USGPM - Water as Process Fluid

Range °F	10	10	15	15	9	10	10	15	15	9	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
Approach °F	5	10	10	12	18	5	10	10	12	18	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Dry Bulb Temperature °F	77	77	77	77	77	95	95	95	95	95	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
EAW-VD15S1ZB370K4-625AXSP16	-	104.5	80.1	90	171.8	-	104	80	89.6	169.9	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB370K4-525AXSP16	61.4	96.8	73.7	83.1	160.8	61.6	96.3	73.6	82.7	159.5	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB370K4-425AXSP16	55.7	88.9	67.3	76.1	149.2	56	88.5	67.2	75.8	147.7	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB550K4-625AXSP16	75.7	118	90.4	101.5	194.5	76.1	117.4	90.3	101.2	192.7	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB550K4-525AXSP16	68.8	109	82.8	93.3	181.3	69.2	108.5	82.7	93.1	179.9	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB550K4-425AXSP16	62.3	99.6	75.3	85.1	167.3	62.6	99.2	75.3	85	166.1	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB750K4-625AXSP16	82.1	128.3	98	110.2	211.8	82.5	127.7	98	110	210	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB750K4-525AXSP16	74.6	118.2	89.7	101.4	197.2	75	117.8	89.8	101.2	195.9	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB750K4-425AXSP16	67.4	107.9	81.5	92.3	181.8	67.8	107.4	81.5	92.1	180.4	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB370K5-625AXSP16	-	104.5	80.1	90	171.8	-	104	80	89.6	169.9	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB370K5-525AXSP16	61.4	96.8	73.7	83.1	160.8	61.6	96.3	73.6	82.7	159.5	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB370K5-425AXSP16	55.7	88.9	67.3	76.1	149.2	56	88.5	67.2	75.8	147.7	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB550K5-625AXSP16	75.7	118	90.4	101.5	194.5	76.1	117.4	90.3	101.2	192.7	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB550K5-525AXSP16	68.8	109	82.8	93.3	181.3	69.2	108.5	82.7	93.1	179.9	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB550K5-425AXSP16	62.3	99.6	75.3	85.1	167.3	62.6	99.2	75.3	85	166.1	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB750K5-625AXSP16	82.1	128.3	98	110.2	211.8	82.5	127.7	98	110	210	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB750K5-525AXSP16	74.6	118.2	89.7	101.4	197.2	75	117.8	89.8	101.2	195.9	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB750K5-425AXSP16	67.4	107.9	81.5	92.3	181.8	67.8	107.4	81.5	92.1	180.4	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB370C4-625AXSP16	-	109.3	83.7	94	179.8	-	108.6	83.5	93.6	178	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB370C4-525AXSP16	64	100.9	76.8	86.5	167.8	64.2	100.4	76.7	86.3	166.4	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB370C4-425AXSP16	57.9	92.4	69.9	79	155.1	58.2	91.9	69.8	78.7	153.8	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB550C4-625AXSP16	79.6	124.4	95.1	106.9	205.1	79.9	123.7	95	106.6	203.2	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB550C4-525AXSP16	72.2	114.3	86.9	97.9	190.5	72.4	113.8	86.8	97.6	189	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB550C4-425AXSP16	65	103.9	78.7	88.9	174.9	65.2	103.5	78.6	88.7	173.5	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB750C4-625AXSP16	85.2	133.3	101.9	114.5	220.2	85.6	132.8	101.8	114.3	218.4	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB750C4-525AXSP16	77.3	122.5	93	105.1	204.6	77.7	122.1	93.1	104.8	203.3	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB750C4-425AXSP16	69.8	111.5	84.3	95.5	188.2	70.1	111	84.3	95.3	187	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB370C5-625AXSP16	-	109.3	83.7	94	179.8	-	108.6	83.5	93.6	178	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB370C5-525AXSP16	64	100.9	76.8	86.5	167.8	64.2	100.4	76.7	86.3	166.4	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB370C5-425AXSP16	57.9	92.4	69.9	79	155.1	58.2	91.9	69.8	78.7	153.8	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB550C5-625AXSP16	79.6	124.4	95.1	106.9	205.1	79.9	123.7	95	106.6	203.2	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB550C5-525AXSP16	72.2	114.3	86.9	97.9	190.5	72.4	113.8	86.8	97.6	189	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB550C5-425AXSP16	65	103.9	78.7	88.9	174.9	65.2	103.5	78.6	88.7	173.5	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB750C5-625AXSP16	85.2	133.3	101.9	114.5	220.2	85.6	132.8	101.8	114.3	218.4	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB750C5-525AXSP16	77.3	122.5	93	105.1	204.6	77.7	122.1	93.1	104.8	203.3	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB750C5-425AXSP16	69.8	111.5	84.3	95.5	188.2	70.1	111	84.3	95.3	187	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB370K8-625AXSP16	-	104.5	80.1	90	171.8	-	104	80	89.6	169.9	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB370K8-525AXSP16	61.4	96.8	73.7	83.1	160.8	61.6	96.3	73.6	82.7	159.5	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB370K8-425AXSP16	55.7	88.9	67.3	76.1	149.2	56	88.5	67.2	75.8	147.7	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB550K8-625AXSP16	75.7	118	90.4	101.5	194.5	76.1	117.4	90.3	101.2	192.7	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB550K8-525AXSP16	68.8	109	82.8	93.3	181.3	69.2	108.5	82.7	93.1	179.9	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB550K8-425AXSP16	62.3	99.6	75.3	85.1	167.3	62.6	99.2	75.3	85	166.1	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S1ZB750K8-625AXSP16	82.1	128.3	98	110.2	211.8	82.5	127.7	98	110	210	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S1ZB750K8-525AXSP16	74.6	118.2	89.7	101.4	197.2	75	117.8	89.8	101.2	195.9	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD15S1ZB750K8-425AXSP16	67.4	107.9	81.5	92.3	181.8	67.8	107.4	81.5	92.1	180.4	146	16.1	2"	117	13.1	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD15S2ZB370K4-625AXSP12	142.6	215.7	167.4	186.5	348.3	142	213.5	166.3	185.1	344.4	304	19.9	3"	244	13.1	3"	365	27.9	3"
EAW-VD15S2ZB370K4-525AXSP08	124.3	195.7	149	168.1	325.3	124.8	194.8	148.9	167.3	322	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB370K4-425AXSP08	113.4	180.7	136.9	154.6	302.9	113.9	179.8	136.7	154	300.3	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB550K4-625AXSP08	150.7	235.5	180	202.2	388	151.5	234.3	179.8	201.7	384.5	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB550K4-525AXSP08	139.5	220.4	167.7	188.8	366.9	140.2	219.3	167.5	188.5	363.5	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB550K4-425AXSP08	127	202.7	153.3	173.4	340.4	127.5	201.9	153.3	173	337.9	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB750K4-625AXSP08	163.4	255.7	195.3	219.5	422	164.3	254.8	195.5	219.1	418.9	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB750K4-525AXSP08	151.2	239.2	181.8	205.2	399.1	152	238.3	181.7	204.7	395.8	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB750K4-425AXSP08	137.4	219.6	166	187.8	369.5	138.1	218.6	166.3	187.6	367.1	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB370K5-625AXSP12	142.6	215.7	167.4	186.5	348.3	142	213.5	166.3	185.1	344.4	304	19.9	3"	244	13.1	3"	365	27.9	3"
EAW-VD15S2ZB370K5-525AXSP08	124.3	195.7	149	168.1	325.3	124.8	194.8	148.9	167.3	322	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB370K5-425AXSP08	113.4	180.7	136.9	154.6	302.9	113.9	179.8	136.7	154	300.3	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB550K5-625AXSP08	150.7	235.5	180	202.2	388	151.5	234.3	179.8	201.7	384.5	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB550K5-525AXSP08	139.5	220.4	167.7	188.8	366.9	140.2	219.3	167.5	188.5	363.5	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB550K5-425AXSP08	127	202.7	153.3	173.4	340.4	127.5	201.9	153.3	173	337.9	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB750K5-625AXSP08	163.4	255.7	195.3	219.5	422	164.3	254.8	195.5	219.1	418.9	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB750K5-525AXSP08	151.2	239.2	181.8	205.2	399.1	152	238.3	181.7	204.7	395.8	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB750K5-425AXSP08	137.4	219.6	166	187.8	369.5	138.1	218.6	166.3	187.6	367.1	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB370C4-625AXSP08	-	218	166.9	187.4	358.7	-	216.6	166.6	186.7	354.7	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB370C4-525AXSP08	129.6	204.1	155.4	175.1	339.5	130.1	203.1	155.3	174.6	336.1	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB370C4-425AXSP08	117.9	188	142.4	160.9	315	118.4	187	142.1	160.3	312.2	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB550C4-625AXSP08	158.6	247.9	189.4	212.9	408.9	159.1	246.5	189.2	212.3	405	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB550C4-525AXSP08	146.2	231.2	175.7	198.2	385.4	146.7	230.1	175.7	197.5	381.8	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB550C4-425AXSP08	132.4	211.5	160.2	181.1	356	133.1	210.6	159.9	180.6	353.1	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB750C4-625AXSP08	169.7	265.9	202.8	228.1	439.3	170.6	264.9	203	227.9	435.8	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB750C4-525AXSP08	156.7	248.2	188.4	212.8	414.1	157.5	247.4	188.5	212.1	410.8	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB750C4-425AXSP08	142.2	227.1	172	194.4	382.6	142.7	226.1	172	194.2	380.1	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB370C5-625AXSP08	-	218	166.9	187.4	358.7	-	216.6	166.6	186.7	354.7	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB370C5-525AXSP08	129.6	204.1	155.4	175.1	339.5	130.1	203.1	155.3	174.6	336.1	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB370C5-425AXSP08	117.9	188	142.4	160.9	315	118.4	187	142.1	160.3	312.2	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB550C5-625AXSP08	158.6	247.9	189.4	212.9	408.9	159.1	246.5	189.2	212.3	405	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB550C5-525AXSP08	146.2	231.2	175.7	198.2	385.4	146.7	230.1	175.7	197.5	381.8	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB550C5-425AXSP08	132.4	211.5	160.2	181.1	356	133.1	210.6	159.9	180.6	353.1	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB750C5-625AXSP08	169.7	265.9	202.8	228.1	439.3	170.6	264.9	203	227.9	435.8	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB750C5-525AXSP08	156.7	248.2	188.4	212.8	414.1	157.5	247.4	188.5	212.1	410.8	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB750C5-425AXSP08	142.2	227.1	172	194.4	382.6	142.7	226.1	172	194.2	380.1	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB370K8-625AXSP12	142.6	215.7	167.4	186.5	348.3	142	213.5	166.3	185.1	344.4	304	19.9	3"	244	13.1	3"	365	27.9	3"
EAW-VD15S2ZB370K8-525AXSP08	124.3	195.7	149	168.1	325.3	124.8	194.8	148.9	167.3	322	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB370K8-425AXSP08	113.4	180.7	136.9	154.6	302.9	113.9	179.8	136.7	154	300.3	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB550K8-625AXSP08	150.7	235.5	180	202.2	388	151.5	234.3	179.8	201.7	384.5	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB550K8-525AXSP08	139.5	220.4	167.7	188.8	366.9	140.2	219.3	167.5	188.5	363.5	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB550K8-425AXSP08	127	202.7	153.3	173.4	340.4	127.5	201.9	153.3	173	337.9	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S2ZB750K8-625AXSP08	163.4	255.7	195.3	219.5	422	164.3	254.8	195.5	219.1	418.9	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD15S2ZB750K8-525AXSP08	151.2	239.2	181.8	205.2	399.1	152	238.3	181.7	204.7	395.8	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD15S2ZB750K8-425AXSP08	137.4	219.6	166	187.8	369.5	138.1	218.6	166.3	187.6	367.1	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD15S3ZB370K4-625AXSP08	212.2	321.2	249.1	277.7	519.6	211.3	318.3	247.5	275.9	513.8	451	21	3"	361	13.8	3"	541	25.9	4"
EAW-VD15S3ZB370K4-525AXSP06	191.6	299.1	228.9	257.1	493.3	191.9	296.9	227.9	255.5	488.3	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB370K4-425AXSP06	172.8	272.7	207.7	234.1	455	173.1	271.3	207	232.9	451.1	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB550K4-625AXSP06	231	357.7	274.5	307.7	585.4	231.3	355.3	273.8	306.5	580.1	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB550K4-525AXSP06	215.2	336.5	257	289.1	556.5	215.5	334.8	256.5	288	551.4	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3ZB550K4-425AXSP06	193.2	305.4	232.3	262.3	511.4	193.9	303.7	231.8	261.2	507.5	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB750K4-625AXSP06	250.5	388.5	297.9	334.2	637.5	251	386.6	297.3	333	632.1	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB750K4-525AXSP06	233.2	365.4	279.1	313.8	605.6	233.8	363.4	278.5	312.6	600.6	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB750K4-425AXSP06	209.1	331	251.7	284.1	555.8	209.8	329.5	251.6	283.3	551.4	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB370K5-625AXSP08	212.2	321.2	249.1	277.7	519.6	211.3	318.3	247.5	275.9	513.8	451	21	3"	361	13.8	3"	541	25.9	4"
EAW-VD15S3ZB370K5-525AXSP06	191.6	299.1	228.9	257.1	493.3	191.9	296.9	227.9	255.5	488.3	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB370K5-425AXSP06	172.8	272.7	207.7	234.1	455	173.1	271.3	207	232.9	451.1	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB550K5-625AXSP06	231	357.7	274.5	307.7	585.4	231.3	355.3	273.8	306.5	580.1	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB550K5-525AXSP06	215.2	336.5	257	289.1	556.5	215.5	334.8	256.5	288	551.4	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB550K5-425AXSP06	193.2	305.4	232.3	262.3	511.4	193.9	303.7	231.8	261.2	507.5	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB750K5-625AXSP06	250.5	388.5	297.9	334.2	637.5	251	386.6	297.3	333	632.1	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB750K5-525AXSP06	233.2	365.4	279.1	313.8	605.6	233.8	363.4	278.5	312.6	600.6	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB750K5-425AXSP06	209.1	331	251.7	284.1	555.8	209.8	329.5	251.6	283.3	551.4	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB370C4-625AXSP08	221.3	335.5	260.2	290.2	543.6	220.7	332.5	258.6	288	537.5	451	21	3"	361	13.8	3"	541	25.9	4"
EAW-VD15S3ZB370C4-525AXSP06	199.8	311.9	238.4	267.9	514.9	199.9	309.6	237.7	266.7	509.7	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB370C4-425AXSP06	179.6	283.7	215.7	243.3	473.8	180	281.7	215	241.9	468.9	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB550C4-625AXSP06	243	376.5	288.9	324.1	617.6	243.4	373.9	288.2	322.7	611.8	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB550C4-525AXSP06	225.4	353.2	269.7	303.5	584.8	226	350.8	269.2	302	579.3	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB550C4-425AXSP06	201.9	318.8	242.9	274	534.7	202.2	317.4	242.3	272.7	530.4	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB750C4-625AXSP06	260.2	404.1	309.5	347.4	663.6	260.7	401.9	309.2	346	657.6	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB750C4-525AXSP06	241.7	378.8	289.4	325.6	629.2	242.4	376.9	288.9	324.4	624.2	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB750C4-425AXSP06	216.6	342.3	260.4	293.6	575.6	216.9	340.8	260.2	292.7	570.9	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB370C5-625AXSP08	221.3	335.5	260.2	290.2	543.6	220.7	332.5	258.6	288	537.5	451	21	3"	361	13.8	3"	541	25.9	4"
EAW-VD15S3ZB370C5-525AXSP06	199.8	311.9	238.4	267.9	514.9	199.9	309.6	237.7	266.7	509.7	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB370C5-425AXSP06	179.6	283.7	215.7	243.3	473.8	180	281.7	215	241.9	468.9	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB550C5-625AXSP06	243	376.5	288.9	324.1	617.6	243.4	373.9	288.2	322.7	611.8	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB550C5-525AXSP06	225.4	353.2	269.7	303.5	584.8	226	350.8	269.2	302	579.3	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB550C5-425AXSP06	201.9	318.8	242.9	274	534.7	202.2	317.4	242.3	272.7	530.4	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB750C5-625AXSP06	260.2	404.1	309.5	347.4	663.6	260.7	401.9	309.2	346	657.6	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB750C5-525AXSP06	241.7	378.8	289.4	325.6	629.2	242.4	376.9	288.9	324.4	624.2	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB750C5-425AXSP06	216.6	342.3	260.4	293.6	575.6	216.9	340.8	260.2	292.7	570.9	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB370K8-625AXSP08	212.2	321.2	249.1	277.7	519.6	211.3	318.3	247.5	275.9	513.8	451	21	3"	361	13.8	3"	541	25.9	4"
EAW-VD15S3ZB370K8-525AXSP06	191.6	299.1	228.9	257.1	493.3	191.9	296.9	227.9	255.5	488.3	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB370K8-425AXSP06	172.8	272.7	207.7	234.1	455	173.1	271.3	207	232.9	451.1	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB550K8-625AXSP06	231	357.7	274.5	307.7	585.4	231.3	355.3	273.8	306.5	580.1	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB550K8-525AXSP06	215.2	336.5	257	289.1	556.5	215.5	334.8	256.5	288	551.4	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB550K8-425AXSP06	193.2	305.4	232.3	262.3	511.4	193.9	303.7	231.8	261.2	507.5	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S3ZB750K8-625AXSP06	250.5	388.5	297.9	334.2	637.5	251	386.6	297.3	333	632.1	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD15S3ZB750K8-525AXSP06	233.2	365.4	279.1	313.8	605.6	233.8	363.4	278.5	312.6	600.6	507	17.6	3"	406	11.6	3"	609	20.3	4"
EAW-VD15S3ZB750K8-425AXSP06	209.1	331	251.7	284.1	555.8	209.8	329.5	251.6	283.3	551.4	406	15.9	3"	325	10.5	3"	487	22.4	3"
EAW-VD15S4ZB370K4-625AXSP06	283.7	429.3	333.4	371.7	695.1	282.8	425.4	331.2	368.8	686.6	609	19	4"	487	15.4	3"	730	26.6	4"
EAW-VD15S4ZB370K4-525AXSP04	-	391.5	298.1	335.6	650.6	-	389.1	297.8	334.6	644.1	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370K4-425AXSP04	224.5	358.3	271	306.7	601.7	225.4	356.5	271.1	305.7	595.8	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB550K4-625AXSP04	-	469.8	359.5	403.8	775.2	-	467.3	359.2	402.8	768.2	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K4-525AXSP04	278.5	440.7	334.9	377.6	733.7	279.9	438.6	334.5	376.4	728	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K4-425AXSP04	251.2	401.5	303.9	343.4	676.1	252.2	400	303.4	342.7	670.1	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB750K4-625AXSP04	325.8	510.7	390	438.4	843	327.6	509	389.9	437.5	836.9	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K4-525AXSP04	302	478.3	363.5	409.7	798.1	303.5	476.6	363.5	408.9	791.6	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K4-425AXSP04	271.6	435	329.1	372.4	733.6	273.2	433.8	329	371.5	728.9	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB370K5-625AXSP06	283.7	429.3	333.4	371.7	695.1	282.8	425.4	331.2	368.8	686.6	609	19	4"	487	15.4	3"	730	26.6	4"
EAW-VD15S4ZB370K5-525AXSP04	-	391.5	298.1	335.6	650.6	-	389.1	297.8	334.6	644.1	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370K5-425AXSP04	224.5	358.3	271	306.7	601.7	225.4	356.5	271.1	305.7	595.8	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB550K5-625AXSP04	-	469.8	359.5	403.8	775.2	-	467.3	359.2	402.8	768.2	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K5-525AXSP04	278.5	440.7	334.9	377.6	733.7	279.9	438.6	334.5	376.4	728	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K5-425AXSP04	251.2	401.5	303.9	343.4	676.1	252.2	400	303.4	342.7	670.1	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB750K5-625AXSP04	325.8	510.7	390	438.4	843	327.6	509	389.9	437.5	836.9	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K5-525AXSP04	302	478.3	363.5	409.7	798.1	303.5	476.6	363.5	408.9	791.6	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K5-425AXSP04	271.6	435	329.1	372.4	733.6	273.2	433.8	329	371.5	728.9	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB370C4-625AXSP06	296.3	448.4	347.9	388.5	727.2	295.1	444.3	345.7	385.4	718.3	609	19	4"	487	15.4	3"	730	26.6	4"
EAW-VD15S4ZB370C4-525AXSP04	258.7	408.1	310.8	350.2	679	259.8	406.3	310.1	348.7	672.2	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370C4-425AXSP04	233.3	372.6	281.8	318.6	625.6	234.3	370.6	281.5	317.5	620.1	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB550C4-625AXSP04	316.2	495.1	378.3	425.2	817.7	317.7	492.4	377.9	424	810.1	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C4-525AXSP04	292	462.4	351.3	396.4	770.8	293.5	460.1	350.8	395.1	764.6	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C4-425AXSP04	262.3	419.8	317.1	358.6	706.8	263.4	418	317	357.7	700.2	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB750C4-625AXSP04	338.3	531.2	405.1	455.6	877.5	340.1	528.4	404.9	454.5	870.6	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C4-525AXSP04	312.8	496.5	376.8	424.9	828.1	314.5	494.8	377	424.2	822.7	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C4-425AXSP04	281.2	449.7	340.3	385.3	759.5	282.8	448.5	340.3	384.4	754.6	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB370C5-625AXSP06	296.3	448.4	347.9	388.5	727.2	295.1	444.3	345.7	385.4	718.3	609	19	4"	487	15.4	3"	730	26.6	4"
EAW-VD15S4ZB370C5-525AXSP04	258.7	408.1	310.8	350.2	679	259.8	406.3	310.1	348.7	672.2	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370C5-425AXSP04	233.3	372.6	281.8	318.6	625.6	234.3	370.6	281.5	317.5	620.1	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB550C5-625AXSP04	316.2	495.1	378.3	425.2	817.7	317.7	492.4	377.9	424	810.1	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C5-525AXSP04	292	462.4	351.3	396.4	770.8	293.5	460.1	350.8	395.1	764.6	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C5-425AXSP04	262.3	419.8	317.1	358.6	706.8	263.4	418	317	357.7	700.2	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB750C5-625AXSP04	338.3	531.2	405.1	455.6	877.5	340.1	528.4	404.9	454.5	870.6	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C5-525AXSP04	312.8	496.5	376.8	424.9	828.1	314.5	494.8	377	424.2	822.7	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C5-425AXSP04	281.2	449.7	340.3	385.3	759.5	282.8	448.5	340.3	384.4	754.6	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB370K8-625AXSP06	283.7	429.3	333.4	371.7	695.1	282.8	425.4	331.2	368.8	686.6	609	19	4"	487	15.4	3"	730	26.6	4"
EAW-VD15S4ZB370K8-525AXSP04	-	391.5	298.1	335.6	650.6	-	389.1	297.8	334.6	644.1	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370K8-425AXSP04	224.5	358.3	271	306.7	601.7	225.4	356.5	271.1	305.7	595.8	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB550K8-625AXSP04	-	469.8	359.5	403.8	775.2	-	467.3	359.2	402.8	768.2	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K8-525AXSP04	278.5	440.7	334.9	377.6	733.7	279.9	438.6	334.5	376.4	728	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K8-425AXSP04	251.2	401.5	303.9	343.4	676.1	252.2	400	303.4	342.7	670.1	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S4ZB750K8-625AXSP04	325.8	510.7	390	438.4	843	327.6	509	389.9	437.5	836.9	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K8-525AXSP04	302	478.3	363.5	409.7	798.1	303.5	476.6	363.5	408.9	791.6	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K8-425AXSP04	271.6	435	329.1	372.4	733.6	273.2	433.8	329	371.5	728.9	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD15S5ZB370K4-625AXSP04	345.7	529.6	408.7	456.5	862	345.3	524.9	406.7	454.1	852.5	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K4-525AXSP04	321.3	497.8	382	428.5	819.2	321.3	494.1	380.3	425.9	810.9	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K4-425AXSP04	290.4	455.2	347.8	391.4	757.2	290.5	452.2	346.1	389.3	750.8	609	15.9	4"	487	13.4	3"	730	22.4	4"
EAW-VD15S5ZB550K4-625AXSP04	388.7	597.6	460.6	514.9	975.7	388.7	593.6	458.8	512.1	965.8	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K4-525AXSP04	360.4	559.3	428.9	481.8	924.1	360.3	555.8	427.5	479.4	915.6	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K4-425AXSP02	-	464.1	-	-	812.8	-	466.1	-	-	808.3	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K4-625AXSP04	421.1	648.3	499.2	559.2	1061.3	421.3	645.1	498.2	557.2	1053.4	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K4-525AXSP04	390.5	607.3	465.2	523	1005.4	390.9	603.2	464.2	520.2	997.2	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K4-425AXSP02	-	503.2	-	424.5	880.8	-	505.2	-	428.1	878.2	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K5-625AXSP04	345.7	529.6	408.7	456.5	862	345.3	524.9	406.7	454.1	852.5	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K5-525AXSP04	321.3	497.8	382	428.5	819.2	321.3	494.1	380.3	425.9	810.9	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K5-425AXSP04	290.4	455.2	347.8	391.4	757.2	290.5	452.2	346.1	389.3	750.8	609	15.9	4"	487	13.4	3"	730	22.4	4"
EAW-VD15S5ZB550K5-625AXSP04	388.7	597.6	460.6	514.9	975.7	388.7	593.6	458.8	512.1	965.8	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K5-525AXSP04	360.4	559.3	428.9	481.8	924.1	360.3	555.8	427.5	479.4	915.6	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K5-425AXSP02	-	464.1	-	-	812.8	-	466.1	-	-	808.3	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K5-625AXSP04	421.1	648.3	499.2	559.2	1061.3	421.3	645.1	498.2	557.2	1053.4	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S5ZB750K5-525AXSP04	390.5	607.3	465.2	523	1005.4	390.9	603.2	464.2	520.2	997.2	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K5-425AXSP02	-	503.2	-	424.5	880.8	-	505.2	-	428.1	878.2	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C4-625AXSP04	360.6	553.1	426.4	477	901.9	360.2	548.8	424.8	473.9	891.8	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C4-525AXSP04	334.5	519.1	397.9	446.5	855	334.6	515.3	396.2	443.9	846.4	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C4-425AXSP04	302	472.8	361.3	406.7	788.5	301.5	469.5	360	404.5	780.4	609	15.9	4"	487	13.4	3"	730	22.4	4"
EAW-VD15S5ZB550C4-625AXSP04	408.5	629.2	484.2	542.3	1029.4	408.5	624.7	482.2	539.2	1018.5	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C4-525AXSP04	377.4	587	450.1	505.1	970.9	377.3	583.1	448.6	503.3	961.8	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C4-425AXSP02	-	484.6	-	409.3	849.2	-	486.4	-	412	844.1	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C4-625AXSP04	437.4	673.4	518.8	581.4	1104.7	437.5	669.8	517.5	579	1096	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C4-525AXSP04	404.7	629.5	482.3	541.8	1043.3	404.7	625.5	481.5	539.9	1035.1	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C4-425AXSP02	-	520.5	-	439.5	912.9	-	523.6	-	443.3	908.8	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C5-625AXSP04	360.6	553.1	426.4	477	901.9	360.2	548.8	424.8	473.9	891.8	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C5-525AXSP04	334.5	519.1	397.9	446.5	855	334.6	515.3	396.2	443.9	846.4	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C5-425AXSP04	302	472.8	361.3	406.7	788.5	301.5	469.5	360	404.5	780.4	609	15.9	4"	487	13.4	3"	730	22.4	4"
EAW-VD15S5ZB550C5-625AXSP04	408.5	629.2	484.2	542.3	1029.4	408.5	624.7	482.2	539.2	1018.5	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C5-525AXSP04	377.4	587	450.1	505.1	970.9	377.3	583.1	448.6	503.3	961.8	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C5-425AXSP02	-	484.6	-	409.3	849.2	-	486.4	-	412	844.1	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C5-625AXSP04	437.4	673.4	518.8	581.4	1104.7	437.5	669.8	517.5	579	1096	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C5-525AXSP04	404.7	629.5	482.3	541.8	1043.3	404.7	625.5	481.5	539.9	1035.1	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C5-425AXSP02	-	520.5	-	439.5	912.9	-	523.6	-	443.3	908.8	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K8-625AXSP04	345.7	529.6	408.7	456.5	862	345.3	524.9	406.7	454.1	852.5	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K8-525AXSP04	321.3	497.8	382	428.5	819.2	321.3	494.1	380.3	425.9	810.9	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K8-425AXSP04	290.4	455.2	347.8	391.4	757.2	290.5	452.2	346.1	389.3	750.8	609	15.9	4"	487	13.4	3"	730	22.4	4"
EAW-VD15S5ZB550K8-625AXSP04	388.7	597.6	460.6	514.9	975.7	388.7	593.6	458.8	512.1	965.8	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K8-525AXSP04	360.4	559.3	428.9	481.8	924.1	360.3	555.8	427.5	479.4	915.6	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K8-425AXSP02	-	464.1	-	-	812.8	-	466.1	-	-	808.3	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K8-625AXSP04	421.1	648.3	499.2	559.2	1061.3	421.3	645.1	498.2	557.2	1053.4	913	15	(2) 4"	730	12.3	4"	1096	21	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K8-525AXSP04	390.5	607.3	465.2	523	1005.4	390.9	603.2	464.2	520.2	997.2	755	17.1	4"	604	11.3	4"	906	20.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K8-425AXSP02	-	503.2	-	424.5	880.8	-	505.2	-	428.1	878.2	1217	9	(2) 4"	974	5.9	(2) 4"	1461	12.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K4-625AXSP04	423.8	641.7	497.5	555.5	1039.1	422	635.9	494.3	551.1	1026.4	913	17.5	(2) 4"	730	14	4"	1096	24.6	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K4-525AXSP02	-	562	-	-	954.3	-	561.4	-	-	947.3	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370K4-425AXSP02	-	510.7	-	434.2	877.9	-	510.9	-	435.4	872	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550K4-625AXSP02	-	673.7	-	-	1135.8	-	673.1	-	-	1127.1	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K4-525AXSP02	-	631.8	-	538.1	1076.9	-	631.9	-	539.2	1068.7	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K4-425AXSP02	-	573	426.3	486.6	985.4	-	573.2	429.4	487.8	978.4	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750K4-625AXSP02	-	731.6	-	623.4	1236.1	-	731.5	-	626.2	1228.7	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K4-525AXSP02	-	686.9	513.5	583.9	1170.8	-	686.8	516.6	585.9	1163.1	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K4-425AXSP02	-	621.8	461.6	526.8	1068.2	-	621.7	464.8	528.8	1063.3	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K5-625AXSP04	423.8	641.7	497.5	555.5	1039.1	422	635.9	494.3	551.1	1026.4	913	17.5	(2) 4"	730	14	4"	1096	24.6	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K5-525AXSP02	-	562	-	-	954.3	-	561.4	-	-	947.3	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370K5-425AXSP02	-	510.7	-	434.2	877.9	-	510.9	-	435.4	872	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550K5-625AXSP02	-	673.7	-	-	1135.8	-	673.1	-	-	1127.1	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K5-525AXSP02	-	631.8	-	538.1	1076.9	-	631.9	-	539.2	1068.7	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K5-425AXSP02	-	573	426.3	486.6	985.4	-	573.2	429.4	487.8	978.4	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750K5-625AXSP02	-	731.6	-	623.4	1236.1	-	731.5	-	626.2	1228.7	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K5-525AXSP02	-	686.9	513.5	583.9	1170.8	-	686.8	516.6	585.9	1163.1	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K5-425AXSP02	-	621.8	461.6	526.8	1068.2	-	621.7	464.8	528.8	1063.3	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C4-625AXSP04	442.1	670.1	519.8	579.8	1087.1	440.3	664.1	516.5	575.2	1073.8	913	17.5	(2) 4"	730	14	4"	1096	24.6	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C4-525AXSP02	-	585.7	-	-	997	-	585.1	-	-	988.5	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370C4-425AXSP02	-	531.6	-	451.5	912.5	-	530.8	-	452.6	906.1	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550C4-625AXSP02	-	709.5	-	-	1197.7	-	708.8	-	-	1188.2	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C4-525AXSP02	-	663.4	-	564.4	1131	-	663.4	-	565.5	1122.1	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C4-425AXSP02	-	598.5	445.2	508.5	1029.7	-	598.5	447.4	509.6	1023.3	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750C4-625AXSP02	-	760.5	-	648.5	1286.3	-	760.1	-	650.2	1278	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C4-525AXSP02	-	712.6	531.9	606.2	1214.5	-	712.8	535.3	607.6	1206.9	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C4-425AXSP02	-	643.5	477.8	545.6	1105.6	-	643.5	481.1	547.8	1100.5	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C5-625AXSP04	442.1	670.1	519.8	579.8	1087.1	440.3	664.1	516.5	575.2	1073.8	913	17.5	(2) 4"	730	14	4"	1096	24.6	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C5-525AXSP02	-	585.7	-	-	997	-	585.1	-	-	988.5	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370C5-425AXSP02	-	531.6	-	451.5	912.5	-	530.8	-	452.6	906.1	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550C5-625AXSP02	-	709.5	-	-	1197.7	-	708.8	-	-	1188.2	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C5-525AXSP02	-	663.4	-	564.4	1131	-	663.4	-	565.5	1122.1	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C5-425AXSP02	-	598.5	445.2	508.5	1029.7	-	598.5	447.4	509.6	1023.3	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750C5-625AXSP02	-	760.5	-	648.5	1286.3	-	760.1	-	650.2	1278	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C5-525AXSP02	-	712.6	531.9	606.2	1214.5	-	712.8	535.3	607.6	1206.9	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C5-425AXSP02	-	643.5	477.8	545.6	1105.6	-	643.5	481.1	547.8	1100.5	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K8-625AXSP04	423.8	641.7	497.5	555.5	1039.1	422	635.9	494.3	551.1	1026.4	913	17.5	(2) 4"	730	14	4"	1096	24.6	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K8-525AXSP02	-	562	-	-	954.3	-	561.4	-	-	947.3	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370K8-425AXSP02	-	510.7	-	434.2	877.9	-	510.9	-	435.4	872	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550K8-625AXSP02	-	673.7	-	-	1135.8	-	673.1	-	-	1127.1	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K8-525AXSP02	-	631.8	-	538.1	1076.9	-	631.9	-	539.2	1068.7	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K8-425AXSP02	-	573	426.3	486.6	985.4	-	573.2	429.4	487.8	978.4	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750K8-625AXSP02	-	731.6	-	623.4	1236.1	-	731.5	-	626.2	1228.7	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K8-525AXSP02	-	686.9	513.5	583.9	1170.8	-	686.8	516.6	585.9	1163.1	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K8-425AXSP02	-	621.8	461.6	526.8	1068.2	-	621.7	464.8	528.8	1063.3	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S1ZK370K4-625AXSP16	-	109.9	84.6	94.8	179.3	-	109.1	84.3	94.2	177.2	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK370K4-525AXSP16	65.2	101.8	77.9	87.5	168.2	65.3	101.1	77.6	87.1	166.4	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK370K4-425AXSP16	59.2	93.5	71.1	80.1	155.8	59.2	92.9	70.8	79.8	154.4	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK550K4-625AXSP16	80.6	124.5	95.6	107.2	203.8	80.7	123.5	95.3	106.6	201.5	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK550K4-525AXSP16	73.4	114.8	87.7	98.6	190.2	73.5	114.2	87.5	98.2	188.3	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK550K4-425AXSP16	66.3	104.9	79.9	90	175.6	66.5	104.4	79.6	89.7	174.1	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK750K4-625AXSP16	87.8	135.9	104.3	117	222.7	87.9	134.9	103.9	116.3	220.4	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK750K4-525AXSP16	79.8	125	95.5	107.4	207.5	79.9	124.3	95.2	106.9	205.6	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK750K4-425AXSP12	69.8	113.5	85.1	96.8	192.7	70.5	113.2	85.3	96.8	191.3	203	15.3	2"	162	10.1	2"	244	17	3"
EAW-VD15S1ZK370K5-625AXSP16	-	109.9	84.6	94.8	179.3	-	109.1	84.3	94.2	177.2	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK370K5-525AXSP16	65.2	101.8	77.9	87.5	168.2	65.3	101.1	77.6	87.1	166.4	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK370K5-425AXSP16	59.2	93.5	71.1	80.1	155.8	59.2	92.9	70.8	79.8	154.4	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK550K5-625AXSP16	80.6	124.5	95.6	107.2	203.8	80.7	123.5	95.3	106.6	201.5	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK550K5-525AXSP16	73.4	114.8	87.7	98.6	190.2	73.5	114.2	87.5	98.2	188.3	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK550K5-425AXSP16	66.3	104.9	79.9	90	175.6	66.5	104.4	79.6	89.7	174.1	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK750K5-625AXSP16	87.8	135.9	104.3	117	222.7	87.9	134.9	103.9	116.3	220.4	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK750K5-525AXSP16	79.8	125	95.5	107.4	207.5	79.9	124.3	95.2	106.9	205.6	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK750K5-425AXSP12	69.8	113.5	85.1	96.8	192.7	70.5	113.2	85.3	96.8	191.3	203	15.3	2"	162	10.1	2"	244	17	3"
EAW-VD15S1ZK370C4-625AXSP16	-	114.9	88.4	99	187.6	-	114	88	98.4	185.5	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK370C4-525AXSP16	68	106.1	81.2	91.2	175.5	68	105.4	80.9	90.6	173.5	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK370C4-425AXSP16	61.4	97	73.8	83.3	162	61.5	96.4	73.5	82.7	160.4	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK550C4-625AXSP16	84.7	131	100.7	112.9	214.7	84.7	130	100.3	112.1	212.4	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK550C4-525AXSP16	76.8	120.4	91.9	103.3	199.4	76.8	119.6	91.5	102.8	197.5	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK550C4-425AXSP16	69.1	109.4	83.1	93.9	183.3	69.3	108.6	82.9	93.4	181.7	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK750C4-625AXSP16	91.1	141.2	108.3	121.5	231.7	91.3	140.3	108.1	121	229.6	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK750C4-525AXSP16	82.6	129.5	98.9	111.3	215.3	82.8	128.9	98.7	110.8	213.3	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK750C4-425AXSP12	72.1	117.4	88.1	100	199.3	72.9	117.1	88.3	100	197.8	203	15.3	2"	162	10.1	2"	244	17	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S1ZK370C5-625AXSP16	-	114.9	88.4	99	187.6	-	114	88	98.4	185.5	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK370C5-525AXSP16	68	106.1	81.2	91.2	175.5	68	105.4	80.9	90.6	173.5	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK370C5-425AXSP16	61.4	97	73.8	83.3	162	61.5	96.4	73.5	82.7	160.4	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK550C5-625AXSP16	84.7	131	100.7	112.9	214.7	84.7	130	100.3	112.1	212.4	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK550C5-525AXSP16	76.8	120.4	91.9	103.3	199.4	76.8	119.6	91.5	102.8	197.5	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK550C5-425AXSP16	69.1	109.4	83.1	93.9	183.3	69.3	108.6	82.9	93.4	181.7	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK750C5-625AXSP16	91.1	141.2	108.3	121.5	231.7	91.3	140.3	108.1	121	229.6	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK750C5-525AXSP16	82.6	129.5	98.9	111.3	215.3	82.8	128.9	98.7	110.8	213.3	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK750C5-425AXSP12	72.1	117.4	88.1	100	199.3	72.9	117.1	88.3	100	197.8	203	15.3	2"	162	10.1	2"	244	17	3"
EAW-VD15S1ZK370K8-625AXSP16	-	109.9	84.6	94.8	179.3	-	109.1	84.3	94.2	177.2	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK370K8-525AXSP16	65.2	101.8	77.9	87.5	168.2	65.3	101.1	77.6	87.1	166.4	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK370K8-425AXSP16	59.2	93.5	71.1	80.1	155.8	59.2	92.9	70.8	79.8	154.4	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK550K8-625AXSP16	80.6	124.5	95.6	107.2	203.8	80.7	123.5	95.3	106.6	201.5	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK550K8-525AXSP16	73.4	114.8	87.7	98.6	190.2	73.5	114.2	87.5	98.2	188.3	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK550K8-425AXSP16	66.3	104.9	79.9	90	175.6	66.5	104.4	79.6	89.7	174.1	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1ZK750K8-625AXSP16	87.8	135.9	104.3	117	222.7	87.9	134.9	103.9	116.3	220.4	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.5	3"
EAW-VD15S1ZK750K8-525AXSP16	79.8	125	95.5	107.4	207.5	79.9	124.3	95.2	106.9	205.6	180	18.3	2"	144	12	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1ZK750K8-425AXSP12	69.8	113.5	85.1	96.8	192.7	70.5	113.2	85.3	96.8	191.3	203	15.3	2"	162	10.1	2"	244	17	3"
EAW-VD15S2ZK370K4-625AXSP08	-	219.2	168.6	188.8	357.9	-	217.3	168.1	187.6	353.6	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK370K4-525AXSP08	132	205.8	157.6	177	339.7	132.1	204.4	157	176	336	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK370K4-425AXSP08	120.4	190	144.5	162.8	316.7	120.7	188.8	144.2	162	313.2	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK550K4-625AXSP08	160.6	248.1	190.8	213.8	406.2	160.7	246.5	190.1	212.7	402.1	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK550K4-525AXSP08	148.4	232.5	177.4	199.6	384.2	148.7	230.8	177	198.7	380.4	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK550K4-425AXSP08	135	213.4	162.4	183.2	357	135.3	212.3	161.9	182.3	353.5	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK750K4-625AXSP08	174.8	270.7	207.8	233	444.5	175.1	268.9	207.3	232.1	439.9	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK750K4-525AXSP08	161.6	252.8	193	217.3	419.3	161.8	251.6	192.7	216.5	415.5	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK750K4-425AXSP08	146.6	232	176.3	199.1	388.7	146.9	230.7	176	198.3	385.2	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK370K5-625AXSP08	-	219.2	168.6	188.8	357.9	-	217.3	168.1	187.6	353.6	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK370K5-525AXSP08	132	205.8	157.6	177	339.7	132.1	204.4	157	176	336	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK370K5-425AXSP08	120.4	190	144.5	162.8	316.7	120.7	188.8	144.2	162	313.2	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK550K5-625AXSP08	160.6	248.1	190.8	213.8	406.2	160.7	246.5	190.1	212.7	402.1	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK550K5-525AXSP08	148.4	232.5	177.4	199.6	384.2	148.7	230.8	177	198.7	380.4	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK550K5-425AXSP08	135	213.4	162.4	183.2	357	135.3	212.3	161.9	182.3	353.5	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK750K5-625AXSP08	174.8	270.7	207.8	233	444.5	175.1	268.9	207.3	232.1	439.9	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK750K5-525AXSP08	161.6	252.8	193	217.3	419.3	161.8	251.6	192.7	216.5	415.5	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK750K5-425AXSP08	146.6	232	176.3	199.1	388.7	146.9	230.7	176	198.3	385.2	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK370C4-625AXSP08	-	228.9	176.1	197.2	374.3	-	227.2	175.5	196	370.2	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK370C4-525AXSP08	137.6	214.5	164.1	184.4	354.4	137.6	213	163.4	183.3	350.4	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK370C4-425AXSP08	124.9	197.3	150.1	169.1	329.2	125.2	196	149.7	168.3	325.5	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK550C4-625AXSP08	168.7	261	200.5	224.8	428.3	168.8	259.3	199.8	223.6	423.4	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK550C4-525AXSP08	155.6	243.4	186.1	209.1	403.3	155.6	241.8	185.2	208	399	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK550C4-425AXSP08	140.7	222.5	169.4	190.9	372.3	141	221.3	168.8	190.1	368.9	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK750C4-625AXSP08	181.4	281.3	215.7	242	462.3	181.8	279.9	215.3	241.1	457.6	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK750C4-525AXSP08	167.4	262.4	200.4	225.3	435.6	167.7	260.7	199.8	224.6	431.5	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK750C4-425AXSP08	151.7	239.7	182.5	205.9	402.1	152	238.7	182.1	205	398.9	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK370C5-625AXSP08	-	228.9	176.1	197.2	374.3	-	227.2	175.5	196	370.2	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK370C5-525AXSP08	137.6	214.5	164.1	184.4	354.4	137.6	213	163.4	183.3	350.4	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK370C5-425AXSP08	124.9	197.3	150.1	169.1	329.2	125.2	196	149.7	168.3	325.5	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK550C5-625AXSP08	168.7	261	200.5	224.8	428.3	168.8	259.3	199.8	223.6	423.4	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK550C5-525AXSP08	155.6	243.4	186.1	209.1	403.3	155.6	241.8	185.2	208	399	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK550C5-425AXSP08	140.7	222.5	169.4	190.9	372.3	141	221.3	168.8	190.1	368.9	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK750C5-625AXSP08	181.4	281.3	215.7	242	462.3	181.8	279.9	215.3	241.1	457.6	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK750C5-525AXSP08	167.4	262.4	200.4	225.3	435.6	167.7	260.7	199.8	224.6	431.5	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK750C5-425AXSP08	151.7	239.7	182.5	205.9	402.1	152	238.7	182.1	205	398.9	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK370K8-625AXSP08	-	219.2	168.6	188.8	357.9	-	217.3	168.1	187.6	353.6	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK370K8-525AXSP08	132	205.8	157.6	177	339.7	132.1	204.4	157	176	336	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK370K8-425AXSP08	120.4	190	144.5	162.8	316.7	120.7	188.8	144.2	162	313.2	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK550K8-625AXSP08	160.6	248.1	190.8	213.8	406.2	160.7	246.5	190.1	212.7	402.1	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK550K8-525AXSP08	148.4	232.5	177.4	199.6	384.2	148.7	230.8	177	198.7	380.4	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK550K8-425AXSP08	135	213.4	162.4	183.2	357	135.3	212.3	161.9	182.3	353.5	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S2ZK750K8-625AXSP08	174.8	270.7	207.8	233	444.5	175.1	268.9	207.3	232.1	439.9	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD15S2ZK750K8-525AXSP08	161.6	252.8	193	217.3	419.3	161.8	251.6	192.7	216.5	415.5	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD15S2ZK750K8-425AXSP08	146.6	232	176.3	199.1	388.7	146.9	230.7	176	198.3	385.2	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S3ZK370K4-625AXSP06	217.7	332.4	256.9	286.8	539.8	217.2	329.5	255.4	285	533.3	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK370K4-525AXSP06	203	314	241.2	270.3	515	202.8	311.3	239.8	268.4	508.7	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK370K4-425AXSP06	183.3	286.6	218.9	246	475.6	183.1	284.4	217.9	244.9	470.5	406	17.2	3"	325	11.3	3"	487	24.2	3"
EAW-VD15S3ZK550K4-625AXSP06	245.6	376.2	290.4	324.9	613.5	245.3	373.3	289	322.8	606.6	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK550K4-525AXSP06	228.5	354.4	271.7	304.9	582.8	228.5	351.7	270.5	303	576.9	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK550K4-425AXSP06	205.4	321.5	245.7	276.6	536.3	205.4	319.4	244.9	275.2	530.9	406	17.2	3"	325	11.3	3"	487	24.2	3"
EAW-VD15S3ZK750K4-625AXSP06	267	410.7	316.4	354.2	670.6	267	407.8	315.1	352.2	663.6	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK750K4-525AXSP06	248.5	385.6	295.7	332.1	636.2	248.4	383.1	294.7	330.4	630.2	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK750K4-425AXSP04	206.5	336.1	252.2	286.4	571.5	208.3	335.5	252.8	286.4	568.1	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD15S3ZK370K5-625AXSP06	217.7	332.4	256.9	286.8	539.8	217.2	329.5	255.4	285	533.3	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK370K5-525AXSP06	203	314	241.2	270.3	515	202.8	311.3	239.8	268.4	508.7	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK370K5-425AXSP06	183.3	286.6	218.9	246	475.6	183.1	284.4	217.9	244.9	470.5	406	17.2	3"	325	11.3	3"	487	24.2	3"
EAW-VD15S3ZK550K5-625AXSP06	245.6	376.2	290.4	324.9	613.5	245.3	373.3	289	322.8	606.6	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK550K5-525AXSP06	228.5	354.4	271.7	304.9	582.8	228.5	351.7	270.5	303	576.9	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK550K5-425AXSP06	205.4	321.5	245.7	276.6	536.3	205.4	319.4	244.9	275.2	530.9	406	17.2	3"	325	11.3	3"	487	24.2	3"
EAW-VD15S3ZK750K5-625AXSP06	267	410.7	316.4	354.2	670.6	267	407.8	315.1	352.2	663.6	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK750K5-525AXSP06	248.5	385.6	295.7	332.1	636.2	248.4	383.1	294.7	330.4	630.2	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK750K5-425AXSP04	206.5	336.1	252.2	286.4	571.5	208.3	335.5	252.8	286.4	568.1	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD15S3ZK370C4-625AXSP06	227	347.5	268.3	299.6	564.6	226.8	344.4	266.7	297.8	557.8	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK370C4-525AXSP06	211.7	327.3	251.5	282	537.4	211.3	324.4	250	279.9	531.2	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK370C4-425AXSP06	190.3	297.2	227.4	255.7	494.5	190	295.2	226.3	254	488.9	406	17.2	3"	325	11.3	3"	487	24.2	3"
EAW-VD15S3ZK550C4-625AXSP06	258.1	396	305.3	341.7	646.2	257.7	392.8	303.7	339.4	638.7	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK550C4-525AXSP06	239.2	371.2	285	319.5	611.8	239.1	368.1	283.6	317.3	605.2	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK550C4-425AXSP04	-	322.6	242	274.7	548.4	-	321.4	242.3	274.7	543.5	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD15S3ZK750C4-625AXSP06	277.6	426.8	328.5	367.9	697.4	277.3	423.5	327.3	366	690.4	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK750C4-525AXSP06	257.5	399.7	306.6	344.5	660.9	257.4	397	305.6	342.7	654.7	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK750C4-425AXSP04	213.5	348.2	260.9	296.5	592	215.4	346.9	261.5	296.4	587.4	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD15S3ZK370C5-625AXSP06	227	347.5	268.3	299.6	564.6	226.8	344.4	266.7	297.8	557.8	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK370C5-525AXSP06	211.7	327.3	251.5	282	537.4	211.3	324.4	250	279.9	531.2	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK370C5-425AXSP06	190.3	297.2	227.4	255.7	494.5	190	295.2	226.3	254	488.9	406	17.2	3"	325	11.3	3"	487	24.2	3"
EAW-VD15S3ZK550C5-625AXSP06	258.1	396	305.3	341.7	646.2	257.7	392.8	303.7	339.4	638.7	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK550C5-525AXSP06	239.2	371.2	285	319.5	611.8	239.1	368.1	283.6	317.3	605.2	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK550C5-425AXSP04	-	322.6	242	274.7	548.4	-	321.4	242.3	274.7	543.5	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD15S3ZK750C5-625AXSP06	277.6	426.8	328.5	367.9	697.4	277.3	423.5	327.3	366	690.4	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK750C5-525AXSP06	257.5	399.7	306.6	344.5	660.9	257.4	397	305.6	342.7	654.7	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK750C5-425AXSP04	213.5	348.2	260.9	296.5	592	215.4	346.9	261.5	296.4	587.4	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD15S3ZK370K8-625AXSP06	217.7	332.4	256.9	286.8	539.8	217.2	329.5	255.4	285	533.3	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK370K8-525AXSP06	203	314	241.2	270.3	515	202.8	311.3	239.8	268.4	508.7	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3ZK370K8-425AXSP06	183.3	286.6	218.9	246	475.6	183.1	284.4	217.9	244.9	470.5	406	17.2	3"	325	11.3	3"	487	24.2	3"
EAW-VD15S3ZK550K8-625AXSP06	245.6	376.2	290.4	324.9	613.5	245.3	373.3	289	322.8	606.6	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK550K8-525AXSP06	228.5	354.4	271.7	304.9	582.8	228.5	351.7	270.5	303	576.9	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK550K8-425AXSP06	205.4	321.5	245.7	276.6	536.3	205.4	319.4	244.9	275.2	530.9	406	17.2	3"	325	11.3	3"	487	24.2	3"
EAW-VD15S3ZK750K8-625AXSP06	267	410.7	316.4	354.2	670.6	267	407.8	315.1	352.2	663.6	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD15S3ZK750K8-525AXSP06	248.5	385.6	295.7	332.1	636.2	248.4	383.1	294.7	330.4	630.2	507	18.9	3"	406	12.4	3"	609	22.1	4"
EAW-VD15S3ZK750K8-425AXSP04	206.5	336.1	252.2	286.4	571.5	208.3	335.5	252.8	286.4	568.1	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD15S4ZK370K4-625AXSP04	-	437.4	336.8	377.1	714.9	-	434.2	335.3	374.8	707.2	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K4-525AXSP04	263.7	411.6	314.8	353.6	679.4	264.2	408.8	313.6	352.1	671.9	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K4-425AXSP04	238.7	376.6	286.8	323	628.3	239	374.3	285.6	321.6	622.4	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK550K4-625AXSP04	320.3	495.5	380.5	426.5	812.4	320.9	492.3	379.2	424.3	803.3	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K4-525AXSP04	296.9	464.4	354.9	399.1	769.4	297.5	461.6	354	397.3	761.7	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K4-425AXSP04	267.7	423.6	321.6	362.9	708.1	268.4	421.4	321.2	361.7	702.1	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK750K4-625AXSP04	348.6	540.7	415	465.4	887.9	349.2	537.1	414	463.6	878.7	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K4-525AXSP04	322.6	506.4	386	434.6	838.6	323.1	503.2	385.4	433.1	832	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K4-425AXSP04	290.6	459.7	349.6	394.3	771.9	291.2	457.9	349	393.5	765	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK370K5-625AXSP04	-	437.4	336.8	377.1	714.9	-	434.2	335.3	374.8	707.2	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K5-525AXSP04	263.7	411.6	314.8	353.6	679.4	264.2	408.8	313.6	352.1	671.9	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K5-425AXSP04	238.7	376.6	286.8	323	628.3	239	374.3	285.6	321.6	622.4	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK550K5-625AXSP04	320.3	495.5	380.5	426.5	812.4	320.9	492.3	379.2	424.3	803.3	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K5-525AXSP04	296.9	464.4	354.9	399.1	769.4	297.5	461.6	354	397.3	761.7	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K5-425AXSP04	267.7	423.6	321.6	362.9	708.1	268.4	421.4	321.2	361.7	702.1	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK750K5-625AXSP04	348.6	540.7	415	465.4	887.9	349.2	537.1	414	463.6	878.7	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K5-525AXSP04	322.6	506.4	386	434.6	838.6	323.1	503.2	385.4	433.1	832	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K5-425AXSP04	290.6	459.7	349.6	394.3	771.9	291.2	457.9	349	393.5	765	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK370C4-625AXSP04	-	457.2	351.7	393.9	747.7	-	453.8	350.2	391.6	739.6	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C4-525AXSP04	274.8	429.1	328.2	368.8	708.8	274.9	425.9	326.8	366.6	701.6	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C4-425AXSP04	247.8	391.6	297.8	335.7	653.1	248	389.1	296.5	334	646.7	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK550C4-625AXSP04	336.5	521.4	400.5	449.1	855.6	337.1	517.9	399	446.7	846.8	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C4-525AXSP04	310.7	486.9	371.6	418.1	806.6	311.1	483.7	370.4	416	799	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C4-425AXSP04	279	441.7	335.4	378.7	739.4	279.1	438.6	334.3	376.6	732.8	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK750C4-625AXSP04	361.8	562	430.8	483.4	923.4	362.6	558.4	430	481.6	915.2	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C4-525AXSP04	334.2	524.8	400.1	450.7	871.1	334.8	521.5	399.5	449.1	863	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C4-425AXSP04	300.1	475.6	361.2	408.4	798.5	300.7	472.9	360.5	406.7	792.2	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK370C5-625AXSP04	-	457.2	351.7	393.9	747.7	-	453.8	350.2	391.6	739.6	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C5-525AXSP04	274.8	429.1	328.2	368.8	708.8	274.9	425.9	326.8	366.6	701.6	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C5-425AXSP04	247.8	391.6	297.8	335.7	653.1	248	389.1	296.5	334	646.7	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK550C5-625AXSP04	336.5	521.4	400.5	449.1	855.6	337.1	517.9	399	446.7	846.8	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C5-525AXSP04	310.7	486.9	371.6	418.1	806.6	311.1	483.7	370.4	416	799	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C5-425AXSP04	279	441.7	335.4	378.7	739.4	279.1	438.6	334.3	376.6	732.8	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK750C5-625AXSP04	361.8	562	430.8	483.4	923.4	362.6	558.4	430	481.6	915.2	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C5-525AXSP04	334.2	524.8	400.1	450.7	871.1	334.8	521.5	399.5	449.1	863	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C5-425AXSP04	300.1	475.6	361.2	408.4	798.5	300.7	472.9	360.5	406.7	792.2	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK370K8-625AXSP04	-	437.4	336.8	377.1	714.9	-	434.2	335.3	374.8	707.2	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K8-525AXSP04	263.7	411.6	314.8	353.6	679.4	264.2	408.8	313.6	352.1	671.9	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K8-425AXSP04	238.7	376.6	286.8	323	628.3	239	374.3	285.6	321.6	622.4	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK550K8-625AXSP04	320.3	495.5	380.5	426.5	812.4	320.9	492.3	379.2	424.3	803.3	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K8-525AXSP04	296.9	464.4	354.9	399.1	769.4	297.5	461.6	354	397.3	761.7	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K8-425AXSP04	267.7	423.6	321.6	362.9	708.1	268.4	421.4	321.2	361.7	702.1	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15S4ZK750K8-625AXSP04	348.6	540.7	415	465.4	887.9	349.2	537.1	414	463.6	878.7	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K8-525AXSP04	322.6	506.4	386	434.6	838.6	323.1	503.2	385.4	433.1	832	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K8-425AXSP04	290.6	459.7	349.6	394.3	771.9	291.2	457.9	349	393.5	765	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD15SSZK370K4-625AXSP04	365.7	555.3	429.9	479.8	898.6	364.3	549.8	427.2	476.1	887.9	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370K4-525AXSP04	339.9	521.9	402.5	450.5	854.3	338.9	517.5	399.7	447.3	844.9	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.4	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370K4-425AXSP02	-	439.1	-	-	758.2	-	439	-	-	752.4	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550K4-625AXSP04	412.1	628.5	486	542.9	1021.3	411.5	622.9	483.5	539.3	1009.8	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550K4-525AXSP04	382	588.3	453.5	508.2	967.7	381.4	583.9	450.8	504.4	956.8	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.4	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550K4-425AXSP02	-	494	-	418.4	854.5	-	494.5	-	420.5	848.9	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750K4-625AXSP04	448.8	685.3	529.5	591.9	1116.3	448.1	679.7	526.6	588.6	1104.8	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750K4-525AXSP02	-	593.6	-	-	1017.7	-	593.8	-	-	1011.2	1522	11	(2) 4"	1217	7.2	(2) 4"	1826	12.8	(3) 4"
EAW-VD15SSZK750K4-425AXSP02	-	536.7	-	455	929.2	-	537.9	-	457.1	923.9	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370K5-625AXSP04	365.7	555.3	429.9	479.8	898.6	364.3	549.8	427.2	476.1	887.9	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370K5-525AXSP04	339.9	521.9	402.5	450.5	854.3	338.9	517.5	399.7	447.3	844.9	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.4	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370K5-425AXSP02	-	439.1	-	-	758.2	-	439	-	-	752.4	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550K5-625AXSP04	412.1	628.5	486	542.9	1021.3	411.5	622.9	483.5	539.3	1009.8	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550K5-525AXSP04	382	588.3	453.5	508.2	967.7	381.4	583.9	450.8	504.4	956.8	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.4	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550K5-425AXSP02	-	494	-	418.4	854.5	-	494.5	-	420.5	848.9	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750K5-625AXSP04	448.8	685.3	529.5	591.9	1116.3	448.1	679.7	526.6	588.6	1104.8	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750K5-525AXSP02	-	593.6	-	-	1017.7	-	593.8	-	-	1011.2	1522	11	(2) 4"	1217	7.2	(2) 4"	1826	12.8	(3) 4"
EAW-VD15SSZK750K5-425AXSP02	-	536.7	-	455	929.2	-	537.9	-	457.1	923.9	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370C4-625AXSP04	381.4	580.5	449	501.2	941	380.5	574.7	446.3	497.5	929.7	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370C4-525AXSP04	353.8	544.1	419.2	469.3	892.4	352.7	539.3	416.7	465.8	881.2	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.4	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370C4-425AXSP02	-	456.2	-	-	788.9	-	456	-	-	782.6	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550C4-625AXSP04	433.1	660.7	510.9	571	1075.7	431.9	655.4	508.2	567.1	1063.3	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550C4-525AXSP02	-	571.2	-	-	979.2	-	571.2	-	-	971.4	1522	11	(2) 4"	1217	7.2	(2) 4"	1826	12.8	(3) 4"
EAW-VD15SSZK550C4-425AXSP02	-	515.4	-	436	891.9	-	514.9	-	438.1	885.5	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750C4-625AXSP04	465.9	711.4	549.8	614.8	1161.1	464.7	706.7	547.8	611.6	1150.7	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750C4-525AXSP02	-	615.6	-	522.3	1056.8	-	615.8	-	524.4	1050	1522	11	(2) 4"	1217	7.2	(2) 4"	1826	12.8	(3) 4"
EAW-VD15SSZK750C4-425AXSP02	-	555.7	410.9	470.8	962.1	-	555.9	414	472	956.4	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370C5-625AXSP04	381.4	580.5	449	501.2	941	380.5	574.7	446.3	497.5	929.7	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370C5-525AXSP04	353.8	544.1	419.2	469.3	892.4	352.7	539.3	416.7	465.8	881.2	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.4	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370C5-425AXSP02	-	456.2	-	-	788.9	-	456	-	-	782.6	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550C5-625AXSP04	433.1	660.7	510.9	571	1075.7	431.9	655.4	508.2	567.1	1063.3	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550C5-525AXSP02	-	571.2	-	-	979.2	-	571.2	-	-	971.4	1522	11	(2) 4"	1217	7.2	(2) 4"	1826	12.8	(3) 4"
EAW-VD15SSZK550C5-425AXSP02	-	515.4	-	436	891.9	-	514.9	-	438.1	885.5	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750C5-625AXSP04	465.9	711.4	549.8	614.8	1161.1	464.7	706.7	547.8	611.6	1150.7	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750C5-525AXSP02	-	615.6	-	522.3	1056.8	-	615.8	-	524.4	1050	1522	11	(2) 4"	1217	7.2	(2) 4"	1826	12.8	(3) 4"
EAW-VD15SSZK750C5-425AXSP02	-	555.7	410.9	470.8	962.1	-	555.9	414	472	956.4	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370K8-625AXSP04	365.7	555.3	429.9	479.8	898.6	364.3	549.8	427.2	476.1	887.9	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370K8-525AXSP04	339.9	521.9	402.5	450.5	854.3	338.9	517.5	399.7	447.3	844.9	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.4	(2) 4"
EAW-VD15SSZK370K8-425AXSP02	-	439.1	-	-	758.2	-	439	-	-	752.4	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550K8-625AXSP04	412.1	628.5	486	542.9	1021.3	411.5	622.9	483.5	539.3	1009.8	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550K8-525AXSP04	382	588.3	453.5	508.2	967.7	381.4	583.9	450.8	504.4	956.8	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.4	(2) 4"
EAW-VD15SSZK550K8-425AXSP02	-	494	-	418.4	854.5	-	494.5	-	420.5	848.9	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750K8-625AXSP04	448.8	685.3	529.5	591.9	1116.3	448.1	679.7	526.6	588.6	1104.8	913	16.4	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	23	(2) 4"
EAW-VD15SSZK750K8-525AXSP02	-	593.6	-	-	1017.7	-	593.8	-	-	1011.2	1522	11	(2) 4"	1217	7.2	(2) 4"	1826	12.8	(3) 4"
EAW-VD15SSZK750K8-425AXSP02	-	536.7	-	455	929.2	-	537.9	-	457.1	923.9	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K4-625AXSP04	446.9	671.8	523.1	582.2	1083.1	444.5	665.1	519.2	577	1069	913	19.3	(2) 4"	730	15.1	4"	1096	27	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K4-525AXSP02	-	593.3	-	-	999.4	-	591.9	-	-	989.9	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370K4-425AXSP02	-	540.2	-	460.5	919.8	-	538.9	-	460.2	911.4	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550K4-625AXSP02	-	714	-	610.5	1193.5	-	711.6	-	610.3	1181.8	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S6ZK550K4-525AXSP02	-	670.3	-	572.1	1129.8	-	667.6	-	571.6	1120.1	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K4-425AXSP02	-	607.3	454.7	517.1	1034.3	-	605.7	456.4	517.5	1027.3	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750K4-625AXSP02	-	778.5	-	665.6	1303.9	-	776.7	-	666.1	1292.2	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K4-525AXSP02	-	729.1	548.9	622.1	1232.4	-	728	550.4	622.4	1222.9	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K4-425AXSP02	-	660.2	494.3	561.9	1126.5	408.2	659.2	495.8	562.1	1118.4	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K5-625AXSP04	446.9	671.8	523.1	582.2	1083.1	444.5	665.1	519.2	577	1069	913	19.3	(2) 4"	730	15.1	4"	1096	27	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K5-525AXSP02	-	593.3	-	-	999.4	-	591.9	-	-	989.9	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370K5-425AXSP02	-	540.2	-	460.5	919.8	-	538.9	-	460.2	911.4	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550K5-625AXSP02	-	714	-	610.5	1193.5	-	711.6	-	610.3	1181.8	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K5-525AXSP02	-	670.3	-	572.1	1129.8	-	667.6	-	571.6	1120.1	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K5-425AXSP02	-	607.3	454.7	517.1	1034.3	-	605.7	456.4	517.5	1027.3	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750K5-625AXSP02	-	778.5	-	665.6	1303.9	-	776.7	-	666.1	1292.2	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K5-525AXSP02	-	729.1	548.9	622.1	1232.4	-	728	550.4	622.4	1222.9	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K5-425AXSP02	-	660.2	494.3	561.9	1126.5	408.2	659.2	495.8	562.1	1118.4	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370C4-625AXSP02	-	658.4	-	-	1098.9	-	656.4	-	-	1088.4	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C4-525AXSP02	-	619	-	528.4	1042.5	-	616.4	-	527.9	1033.4	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C4-425AXSP02	-	561.4	420.4	478.1	955.9	-	559.9	421.9	477.8	946.8	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550C4-625AXSP02	-	751	-	642.5	1256.8	-	748.3	-	642.1	1245.5	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C4-525AXSP02	-	702.4	528.7	598.9	1185.6	-	700.1	530.1	599	1174.6	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C4-425AXSP02	-	633.9	473.8	539.1	1079.6	-	631.9	475.3	539.4	1071.8	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750C4-625AXSP02	-	808.7	612	691.9	1355.8	-	807.1	614	691.8	1344	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C4-525AXSP02	-	756.4	569.6	645.8	1279.9	-	755.2	571.1	646.1	1269.9	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C4-425AXSP02	417	682.8	511.3	581.5	1164.9	421.8	681.6	512.7	581.6	1157.8	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370C5-625AXSP02	-	658.4	-	-	1098.9	-	656.4	-	-	1088.4	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C5-525AXSP02	-	619	-	528.4	1042.5	-	616.4	-	527.9	1033.4	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C5-425AXSP02	-	561.4	420.4	478.1	955.9	-	559.9	421.9	477.8	946.8	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550C5-625AXSP02	-	751	-	642.5	1256.8	-	748.3	-	642.1	1245.5	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C5-525AXSP02	-	702.4	528.7	598.9	1185.6	-	700.1	530.1	599	1174.6	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C5-425AXSP02	-	633.9	473.8	539.1	1079.6	-	631.9	475.3	539.4	1071.8	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750C5-625AXSP02	-	808.7	612	691.9	1355.8	-	807.1	614	691.8	1344	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C5-525AXSP02	-	756.4	569.6	645.8	1279.9	-	755.2	571.1	646.1	1269.9	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C5-425AXSP02	417	682.8	511.3	581.5	1164.9	421.8	681.6	512.7	581.6	1157.8	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K8-625AXSP04	446.9	671.8	523.1	582.2	1083.1	444.5	665.1	519.2	577	1069	913	19.3	(2) 4"	730	15.1	4"	1096	27	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K8-525AXSP02	-	593.3	-	-	999.4	-	591.9	-	-	989.9	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370K8-425AXSP02	-	540.2	-	460.5	919.8	-	538.9	-	460.2	911.4	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550K8-625AXSP02	-	714	-	610.5	1193.5	-	711.6	-	610.3	1181.8	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K8-525AXSP02	-	670.3	-	572.1	1129.8	-	667.6	-	571.6	1120.1	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K8-425AXSP02	-	607.3	454.7	517.1	1034.3	-	605.7	456.4	517.5	1027.3	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750K8-625AXSP02	-	778.5	-	665.6	1303.9	-	776.7	-	666.1	1292.2	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K8-525AXSP02	-	729.1	548.9	622.1	1232.4	-	728	550.4	622.4	1222.9	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K8-425AXSP02	-	660.2	494.3	561.9	1126.5	408.2	659.2	495.8	562.1	1118.4	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S1PB370K4-625AXSP16	58.6	91.6	70	78.7	150.7	58.9	91.2	70.1	78.6	149.7	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB370K4-525AXSP16	53.7	84.9	64.6	72.8	141.4	54	84.7	64.6	72.7	140.5	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB370K4-425AXSP16	49.7	79.3	60	67.9	133.3	49.9	79	60.1	67.7	132.4	113	17.3	1-1/2"	90	11.4	1-1/2"	135	24.3	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550K4-625AXSP16	65.2	102.2	78.1	87.8	168.8	65.7	101.9	78.2	87.7	167.7	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB550K4-525AXSP16	59.6	94.5	71.7	80.9	157.9	60	94.3	71.9	81	157.1	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB550K4-425AXSP16	55.1	87.9	66.6	75.3	148.3	55.4	87.8	66.7	75.3	147.7	113	17.3	1-1/2"	90	11.4	1-1/2"	135	24.3	1-1/2"
EAW-VD15S1PB750K4-625AXSP16	69.9	109.7	83.7	94.3	181.5	70.5	109.6	84	94.3	180.7	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB750K4-525AXSP16	63.9	101.4	76.9	86.9	169.8	64.4	101.3	77.2	87	169.1	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB750K4-425AXSP12	54.6	90.4	67.3	76.8	154.9	55.5	90.6	67.8	77.1	154.6	146	12.4	2"	117	10.5	1-1/2"	176	17.5	2"
EAW-VD15S1PB370K5-625AXSP16	58.6	91.6	70	78.7	150.7	58.9	91.2	70.1	78.6	149.7	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB370K5-525AXSP16	53.7	84.9	64.6	72.8	141.4	54	84.7	64.6	72.7	140.5	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB370K5-425AXSP16	49.7	79.3	60	67.9	133.3	49.9	79	60.1	67.7	132.4	113	17.3	1-1/2"	90	11.4	1-1/2"	135	24.3	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550K5-625AXSP16	65.2	102.2	78.1	87.8	168.8	65.7	101.9	78.2	87.7	167.7	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB550K5-525AXSP16	59.6	94.5	71.7	80.9	157.9	60	94.3	71.9	81	157.1	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB550K5-425AXSP16	55.1	87.9	66.6	75.3	148.3	55.4	87.8	66.7	75.3	147.7	113	17.3	1-1/2"	90	11.4	1-1/2"	135	24.3	1-1/2"
EAW-VD15S1PB750K5-625AXSP16	69.9	109.7	83.7	94.3	181.5	70.5	109.6	84	94.3	180.7	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB750K5-525AXSP16	63.9	101.4	76.9	86.9	169.8	64.4	101.3	77.2	87	169.1	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB750K5-425AXSP12	54.6	90.4	67.3	76.8	154.9	55.5	90.6	67.8	77.1	154.6	146	12.4	2"	117	10.5	1-1/2"	176	17.5	2"
EAW-VD15S1PB370C4-625AXSP16	60.9	95.2	72.9	81.9	157	61.3	95	73	81.8	156.1	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB370C4-525AXSP16	55.9	88.4	67.2	75.7	147.4	56.2	88.1	67.3	75.7	146.5	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB370C4-425AXSP16	51.6	82.3	62.4	70.5	138.7	52	82.1	62.4	70.5	137.8	113	17.3	1-1/2"	90	11.4	1-1/2"	135	24.3	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550C4-625AXSP16	68.7	107.8	82.3	92.6	178.2	69.2	107.6	82.4	92.5	177.3	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB550C4-525AXSP16	62.7	99.3	75.5	85.2	166.3	63.1	99.1	75.6	85.2	165.4	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB550C4-425AXSP12	53.3	88.3	65.6	74.9	151.3	54.1	88.3	66.1	75.2	150.7	146	12.4	2"	117	10.5	1-1/2"	176	17.5	2"
EAW-VD15S1PB750C4-625AXSP16	72.4	113.6	86.8	97.6	188.2	72.9	113.6	87	97.7	187.4	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB750C4-525AXSP16	66.1	105	79.7	90.1	176	66.7	104.8	80	90.2	175.4	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB750C4-425AXSP12	56.5	93.5	69.6	79.5	160.5	57.4	93.8	70.2	79.8	160.2	146	12.4	2"	117	10.5	1-1/2"	176	17.5	2"
EAW-VD15S1PB370C5-625AXSP16	60.9	95.2	72.9	81.9	157	61.3	95	73	81.8	156.1	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB370C5-525AXSP16	55.9	88.4	67.2	75.7	147.4	56.2	88.1	67.3	75.7	146.5	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB370C5-425AXSP16	51.6	82.3	62.4	70.5	138.7	52	82.1	62.4	70.5	137.8	113	17.3	1-1/2"	90	11.4	1-1/2"	135	24.3	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550C5-625AXSP16	68.7	107.8	82.3	92.6	178.2	69.2	107.6	82.4	92.5	177.3	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB550C5-525AXSP16	62.7	99.3	75.5	85.2	166.3	63.1	99.1	75.6	85.2	165.4	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB550C5-425AXSP12	53.3	88.3	65.6	74.9	151.3	54.1	88.3	66.1	75.2	150.7	146	12.4	2"	117	10.5	1-1/2"	176	17.5	2"
EAW-VD15S1PB750C5-625AXSP16	72.4	113.6	86.8	97.6	188.2	72.9	113.6	87	97.7	187.4	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB750C5-525AXSP16	66.1	105	79.7	90.1	176	66.7	104.8	80	90.2	175.4	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB750C5-425AXSP12	56.5	93.5	69.6	79.5	160.5	57.4	93.8	70.2	79.8	160.2	146	12.4	2"	117	10.5	1-1/2"	176	17.5	2"
EAW-VD15S1PB370K8-625AXSP16	58.6	91.6	70	78.7	150.7	58.9	91.2	70.1	78.6	149.7	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB370K8-525AXSP16	53.7	84.9	64.6	72.8	141.4	54	84.7	64.6	72.7	140.5	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB370K8-425AXSP16	49.7	79.3	60	67.9	133.3	49.9	79	60.1	67.7	132.4	113	17.3	1-1/2"	90	11.4	1-1/2"	135	24.3	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550K8-625AXSP16	65.2	102.2	78.1	87.8	168.8	65.7	101.9	78.2	87.7	167.7	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB550K8-525AXSP16	59.6	94.5	71.7	80.9	157.9	60	94.3	71.9	81	157.1	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB550K8-425AXSP16	55.1	87.9	66.6	75.3	148.3	55.4	87.8	66.7	75.3	147.7	113	17.3	1-1/2"	90	11.4	1-1/2"	135	24.3	1-1/2"
EAW-VD15S1PB750K8-625AXSP16	69.9	109.7	83.7	94.3	181.5	70.5	109.6	84	94.3	180.7	169	16.6	2"	135	14	1-1/2"	203	23.3	2"
EAW-VD15S1PB750K8-525AXSP16	63.9	101.4	76.9	86.9	169.8	64.4	101.3	77.2	87	169.1	135	18.7	1-1/2"	108	12.3	1-1/2"	162	22	2"
EAW-VD15S1PB750K8-425AXSP12	54.6	90.4	67.3	76.8	154.9	55.5	90.6	67.8	77.1	154.6	146	12.4	2"	117	10.5	1-1/2"	176	17.5	2"
EAW-VD15S2PB370K4-625AXSP08	116.7	182.5	139.6	156.8	300.8	117.4	181.7	139.6	156.6	298.4	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB370K4-525AXSP08	109.3	172.7	131.4	148	287.2	109.9	172.3	131.5	147.8	285.6	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB370K4-425AXSP08	98.9	157.8	119.4	135	265.5	99.3	157.5	119.5	135	263.7	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB550K4-625AXSP08	129.9	203.7	155.5	174.9	336.5	130.9	203.1	155.8	174.9	334.6	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB550K4-525AXSP08	121.4	192.4	146.2	164.9	320.9	122.4	191.9	146.4	164.7	319.1	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB550K4-425AXSP08	109.5	175	132.5	150.1	295.8	110.2	174.7	132.9	150.1	294.2	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB750K4-625AXSP08	139.1	218.8	166.8	187.7	362.1	140.4	218.7	167.4	187.9	360.4	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB750K4-525AXSP08	130.2	206.4	157	177.2	345.1	131.2	206.2	157.4	177.3	343.6	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB750K4-425AXSP08	117.4	187.9	142.4	160.9	318.1	118.4	187.6	142.7	160.9	316.3	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB370K5-625AXSP08	116.7	182.5	139.6	156.8	300.8	117.4	181.7	139.6	156.6	298.4	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB370K5-525AXSP08	109.3	172.7	131.4	148	287.2	109.9	172.3	131.5	147.8	285.6	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB370K5-425AXSP08	98.9	157.8	119.4	135	265.5	99.3	157.5	119.5	135	263.7	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB550K5-625AXSP08	129.9	203.7	155.5	174.9	336.5	130.9	203.1	155.8	174.9	334.6	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB550K5-525AXSP08	121.4	192.4	146.2	164.9	320.9	122.4	191.9	146.4	164.7	319.1	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB550K5-425AXSP08	109.5	175	132.5	150.1	295.8	110.2	174.7	132.9	150.1	294.2	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S2PB750K5-625AXSP08	139.1	218.8	166.8	187.7	362.1	140.4	218.7	167.4	187.9	360.4	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB750K5-525AXSP08	130.2	206.4	157	177.2	345.1	131.2	206.2	157.4	177.3	343.6	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB750K5-425AXSP08	117.4	187.9	142.4	160.9	318.1	118.4	187.6	142.7	160.9	316.3	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB370C4-625AXSP08	121.3	189.9	145.1	163.1	313.3	122.2	189.3	145.3	163	311.2	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB370C4-525AXSP08	113.8	179.9	136.7	154.2	299.5	114.5	179.3	136.9	153.9	297.5	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB370C4-425AXSP08	102.6	163.9	124.1	140.3	276.2	103.3	163.7	124.2	140.4	274.5	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB550C4-625AXSP08	136.8	214.9	163.9	184.5	355.5	137.7	214.4	164.2	184.5	353.2	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB550C4-525AXSP08	127.7	202.3	153.7	173.4	337.9	128.5	201.8	153.9	173.6	336.5	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB550C4-425AXSP08	114.8	183.3	138.8	157.1	310.1	115.5	183	139.2	157.1	308.3	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB750C4-625AXSP08	144.1	226.7	172.8	194.6	375.4	145.5	226.6	173.3	194.8	373.8	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB750C4-525AXSP08	134.8	213.8	162.6	183.4	357.9	135.9	213.7	162.9	183.6	356.6	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB750C4-425AXSP08	121.5	194.1	147.4	166.3	329.2	122.5	194.1	147.7	166.6	327.9	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB370C5-625AXSP08	121.3	189.9	145.1	163.1	313.3	122.2	189.3	145.3	163	311.2	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB370C5-525AXSP08	113.8	179.9	136.7	154.2	299.5	114.5	179.3	136.9	153.9	297.5	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB370C5-425AXSP08	102.6	163.9	124.1	140.3	276.2	103.3	163.7	124.2	140.4	274.5	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB550C5-625AXSP08	136.8	214.9	163.9	184.5	355.5	137.7	214.4	164.2	184.5	353.2	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB550C5-525AXSP08	127.7	202.3	153.7	173.4	337.9	128.5	201.8	153.9	173.6	336.5	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB550C5-425AXSP08	114.8	183.3	138.8	157.1	310.1	115.5	183	139.2	157.1	308.3	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB750C5-625AXSP08	144.1	226.7	172.8	194.6	375.4	145.5	226.6	173.3	194.8	373.8	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB750C5-525AXSP08	134.8	213.8	162.6	183.4	357.9	135.9	213.7	162.9	183.6	356.6	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB750C5-425AXSP08	121.5	194.1	147.4	166.3	329.2	122.5	194.1	147.7	166.6	327.9	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB370K8-625AXSP08	116.7	182.5	139.6	156.8	300.8	117.4	181.7	139.6	156.6	298.4	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB370K8-525AXSP08	109.3	172.7	131.4	148	287.2	109.9	172.3	131.5	147.8	285.6	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB370K8-425AXSP08	98.9	157.8	119.4	135	265.5	99.3	157.5	119.5	135	263.7	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB550K8-625AXSP08	129.9	203.7	155.5	174.9	336.5	130.9	203.1	155.8	174.9	334.6	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB550K8-525AXSP08	121.4	192.4	146.2	164.9	320.9	122.4	191.9	146.4	164.7	319.1	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB550K8-425AXSP08	109.5	175	132.5	150.1	295.8	110.2	174.7	132.9	150.1	294.2	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S2PB750K8-625AXSP08	139.1	218.8	166.8	187.7	362.1	140.4	218.7	167.4	187.9	360.4	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD15S2PB750K8-525AXSP08	130.2	206.4	157	177.2	345.1	131.2	206.2	157.4	177.3	343.6	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD15S2PB750K8-425AXSP08	117.4	187.9	142.4	160.9	318.1	118.4	187.6	142.7	160.9	316.3	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD15S3PB370K4-625AXSP06	177.8	275.8	211.7	237.1	452.2	178.6	274.3	211.4	236.7	448.7	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB370K4-525AXSP06	165.7	259.4	198	222.9	429.8	166.2	258.4	197.9	222.4	426.8	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB370K4-425AXSP06	148.3	234.4	178.2	201.2	393.7	148.7	233.7	178.3	200.9	391.1	293	14.4	3"	234	13.6	2"	352	20.3	3"
EAW-VD15S3PB550K4-625AXSP06	198	307.5	235.7	264.6	505.9	198.9	306.6	235.7	264.2	502.5	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB550K4-525AXSP06	183.9	288.6	220.4	248.1	480.1	184.7	287.4	220.3	247.9	477.4	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB550K4-425AXSP04	152.8	252.9	188.2	214.9	434.4	155.2	253.5	189.6	215.8	432.8	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S3PB750K4-625AXSP06	212.2	330	253.1	284	543.8	213.4	329.3	253.3	284.2	541.3	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB750K4-525AXSP06	197.3	309.6	236.6	266.2	516.3	198.4	308.8	236.8	265.9	514	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB750K4-425AXSP04	163.9	271.7	202.1	230.8	466.9	166.6	272.4	203.7	231.8	465.1	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S3PB370K5-625AXSP06	177.8	275.8	211.7	237.1	452.2	178.6	274.3	211.4	236.7	448.7	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB370K5-525AXSP06	165.7	259.4	198	222.9	429.8	166.2	258.4	197.9	222.4	426.8	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB370K5-425AXSP06	148.3	234.4	178.2	201.2	393.7	148.7	233.7	178.3	200.9	391.1	293	14.4	3"	234	13.6	2"	352	20.3	3"
EAW-VD15S3PB550K5-625AXSP06	198	307.5	235.7	264.6	505.9	198.9	306.6	235.7	264.2	502.5	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB550K5-525AXSP06	183.9	288.6	220.4	248.1	480.1	184.7	287.4	220.3	247.9	477.4	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB550K5-425AXSP04	152.8	252.9	188.2	214.9	434.4	155.2	253.5	189.6	215.8	432.8	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S3PB750K5-625AXSP06	212.2	330	253.1	284	543.8	213.4	329.3	253.3	284.2	541.3	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB750K5-525AXSP04	197.3	309.6	236.6	266.2	516.3	198.4	308.8	236.8	265.9	514	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB750K5-425AXSP04	163.9	271.7	202.1	230.8	466.9	166.6	272.4	203.7	231.8	465.1	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S3PB370C4-625AXSP06	184.9	286.7	220.1	247	470.5	185.9	285.8	220.1	246.5	467.8	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB370C4-525AXSP06	172.3	269.9	206.3	232	448.1	172.8	268.9	205.9	231.5	445.2	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB370C4-425AXSP06	153.9	243.4	185.4	209.1	409.5	154.4	242.8	185.3	208.5	407	293	14.4	3"	234	13.6	2"	352	20.3	3"
EAW-VD15S3PB550C4-625AXSP06	208.6	324.1	248.4	279	533.9	209.3	323.3	248.5	278.7	531.1	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB550C4-525AXSP06	193.5	303.4	231.7	260.6	505.6	194	302.6	231.9	260.3	502.7	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB550C4-425AXSP04	160	265.2	197.3	225	455.2	162.5	265.9	198.7	226.1	453.5	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S3PB750C4-625AXSP06	219.5	341.4	261.9	294.4	563.8	220.8	341.3	262.3	294.3	561.4	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB750C4-525AXSP06	204.3	320.7	244.8	275.5	535.4	205.3	320.1	245.2	275.4	533.5	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB750C4-425AXSP04	169.7	281.6	209.2	238.9	483	172.4	282.3	211.1	240	482	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S3PB370C5-625AXSP06	184.9	286.7	220.1	247	470.5	185.9	285.8	220.1	246.5	467.8	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB370C5-525AXSP06	172.3	269.9	206.3	232	448.1	172.8	268.9	205.9	231.5	445.2	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB370C5-425AXSP06	153.9	243.4	185.4	209.1	409.5	154.4	242.8	185.3	208.5	407	293	14.4	3"	234	13.6	2"	352	20.3	3"
EAW-VD15S3PB550C5-625AXSP06	208.6	324.1	248.4	279	533.9	209.3	323.3	248.5	278.7	531.1	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB550C5-525AXSP06	193.5	303.4	231.7	260.6	505.6	194	302.6	231.9	260.3	502.7	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB550C5-425AXSP04	160	265.2	197.3	225	455.2	162.5	265.9	198.7	226.1	453.5	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S3PB750C5-625AXSP06	219.5	341.4	261.9	294.4	563.8	220.8	341.3	262.3	294.3	561.4	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB750C5-525AXSP06	204.3	320.7	244.8	275.5	535.4	205.3	320.1	245.2	275.4	533.5	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB750C5-425AXSP04	169.7	281.6	209.2	238.9	483	172.4	282.3	211.1	240	482	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S3PB370K8-625AXSP06	177.8	275.8	211.7	237.1	452.2	178.6	274.3	211.4	236.7	448.7	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB370K8-525AXSP06	165.7	259.4	198	222.9	429.8	166.2	258.4	197.9	222.4	426.8	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB370K8-425AXSP06	148.3	234.4	178.2	201.2	393.7	148.7	233.7	178.3	200.9	391.1	293	14.4	3"	234	13.6	2"	352	20.3	3"
EAW-VD15S3PB550K8-625AXSP06	198	307.5	235.7	264.6	505.9	198.9	306.6	235.7	264.2	502.5	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB550K8-525AXSP06	183.9	288.6	220.4	248.1	480.1	184.7	287.4	220.3	247.9	477.4	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB550K8-425AXSP04	152.8	252.9	188.2	214.9	434.4	155.2	253.5	189.6	215.8	432.8	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S3PB750K8-625AXSP06	212.2	330	253.1	284	543.8	213.4	329.3	253.3	284.2	541.3	451	16.5	3"	361	10.9	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PB750K8-525AXSP06	197.3	309.6	236.6	266.2	516.3	198.4	308.8	236.8	265.9	514	372	15.4	3"	298	10.1	3"	446	21.6	3"
EAW-VD15S3PB750K8-425AXSP04	163.9	271.7	202.1	230.8	466.9	166.6	272.4	203.7	231.8	465.1	451	12.2	3"	361	8	3"	541	13.7	4"
EAW-VD15S4PB370K4-625AXSP04	231.4	362.2	276.8	311.1	598	233.1	361.1	277.3	311.1	594.1	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB370K4-525AXSP04	216.4	342.6	260.4	293.7	570.8	217.8	341.8	260.7	293.5	567	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB370K4-425AXSP04	195.5	313	236.8	267.8	527.2	196.8	312	237	267.4	523.7	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB550K4-625AXSP04	257.5	404.7	308.4	347	668.9	259.5	403.6	309	347	665.3	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB550K4-525AXSP04	240.4	381.4	289.7	326.8	637.6	242.3	381.1	290	327	634	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB550K4-425AXSP04	216.8	347	262.6	297.1	586.3	218.3	346.6	263.3	297.2	584.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB750K4-625AXSP04	275.7	434.1	331.1	372.8	719.7	278.2	433.9	332	373.1	716.5	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB750K4-525AXSP04	258.1	409.2	310.9	351.1	685.6	259.7	409.3	311.7	351.2	682.6	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB750K4-425AXSP04	232.3	371.9	281.5	318.8	630.3	234	372	282.7	318.8	627.9	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB370K5-625AXSP04	231.4	362.2	276.8	311.1	598	233.1	361.1	277.3	311.1	594.1	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB370K5-525AXSP04	216.4	342.6	260.4	293.7	570.8	217.8	341.8	260.7	293.5	567	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB370K5-425AXSP04	195.5	313	236.8	267.8	527.2	196.8	312	237	267.4	523.7	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB550K5-625AXSP04	257.5	404.7	308.4	347	668.9	259.5	403.6	309	347	665.3	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB550K5-525AXSP04	240.4	381.4	289.7	326.8	637.6	242.3	381.1	290	327	634	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB550K5-425AXSP04	216.8	347	262.6	297.1	586.3	218.3	346.6	263.3	297.2	584.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB750K5-625AXSP04	275.7	434.1	331.1	372.8	719.7	278.2	433.9	332	373.1	716.5	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB750K5-525AXSP04	258.1	409.2	310.9	351.1	685.6	259.7	409.3	311.7	351.2	682.6	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB750K5-425AXSP04	232.3	371.9	281.5	318.8	630.3	234	372	282.7	318.8	627.9	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB370C4-625AXSP04	240.4	376.9	287.8	324	622.9	242.2	376.3	288.6	323.9	619.4	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB370C4-525AXSP04	225.3	356.8	271.2	305.7	595.1	226.8	356	271.2	305.5	591.3	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB370C4-425AXSP04	203.3	325.1	245.9	278.3	548.4	204.4	324.3	246.2	278	545	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB550C4-625AXSP04	271.1	426.5	324.9	365.8	706.7	273	425.4	325.7	365.9	702.2	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB550C4-525AXSP04	252.8	401.5	304.9	344.2	671.4	254.5	400.6	305.3	343.9	667.7	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB550C4-425AXSP04	226.8	363.6	275	311.4	615.4	228.4	363	275.8	311.4	612.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB750C4-625AXSP04	285.6	449.7	342.5	385.9	746.2	288.3	449.6	343.6	386.4	743.1	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB750C4-525AXSP04	267.2	423.8	322.1	363.9	711	269.1	423.7	323.2	364.3	708.4	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S4PB750C4-425AXSP04	240.5	384.8	291.3	329.6	653.3	242.2	385	292.1	329.7	650.8	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB370C5-625AXSP04	240.4	376.9	287.8	324	622.9	242.2	376.3	288.6	323.9	619.4	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB370C5-525AXSP04	225.3	356.8	271.2	305.7	595.1	226.8	356	271.2	305.5	591.3	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB370C5-425AXSP04	203.3	325.1	245.9	278.3	548.4	204.4	324.3	246.2	278	545	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB550C5-625AXSP04	271.1	426.5	324.9	365.8	706.7	273	425.4	325.7	365.9	702.2	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB550C5-525AXSP04	252.8	401.5	304.9	344.2	671.4	254.5	400.6	305.3	343.9	667.7	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB550C5-425AXSP04	226.8	363.6	275	311.4	615.4	228.4	363	275.8	311.4	612.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB750C5-625AXSP04	285.6	449.7	342.5	385.9	746.2	288.3	449.6	343.6	386.4	743.1	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB750C5-525AXSP04	267.2	423.8	322.1	363.9	711	269.1	423.7	323.2	364.3	708.4	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB750C5-425AXSP04	240.5	384.8	291.3	329.6	653.3	242.2	385	292.1	329.7	650.8	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB370K8-625AXSP04	231.4	362.2	276.8	311.1	598	233.1	361.1	277.3	311.1	594.1	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB370K8-525AXSP04	216.4	342.6	260.4	293.7	570.8	217.8	341.8	260.7	293.5	567	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB370K8-425AXSP04	195.5	313	236.8	267.8	527.2	196.8	312	237	267.4	523.7	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB550K8-625AXSP04	257.5	404.7	308.4	347	668.9	259.5	403.6	309	347	665.3	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB550K8-525AXSP04	240.4	381.4	289.7	326.8	637.6	242.3	381.1	290	327	634	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB550K8-425AXSP04	216.8	347	262.6	297.1	586.3	218.3	346.6	263.3	297.2	584.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PB750K8-625AXSP04	275.7	434.1	331.1	372.8	719.7	278.2	433.9	332	373.1	716.5	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S4PB750K8-525AXSP04	258.1	409.2	310.9	351.1	685.6	259.7	409.3	311.7	351.2	682.6	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S4PB750K8-425AXSP04	232.3	371.9	281.5	318.8	630.3	234	372	282.7	318.8	627.9	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S5PB370K4-625AXSP04	299.3	460.8	354.8	397.3	752.8	299.7	458.2	353.8	395.6	746.9	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB370K4-525AXSP04	280.2	434.8	333.6	374.8	719	280.4	433.1	332.8	373.3	714.1	564	15.6	4"	451	12.7	3"	676	21.9	4"
EAW-VD15S5PB370K4-425AXSP02	-	361.9	-	305.6	633.4	-	363.7	-	307.9	631.3	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K4-625AXSP04	333	513.1	395	442.8	842.2	333.9	511	394.4	441.5	836.6	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB550K4-525AXSP02	-	442.2	-	-	767.5	-	445	-	377.7	765.6	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K4-425AXSP02	-	401.9	-	338.9	704.1	-	404.7	-	342.2	703	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K4-625AXSP04	356.4	550.7	423.6	474.6	906.3	358.2	549.6	424	474.3	901.1	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB750K4-525AXSP02	-	474.9	-	401.3	825.7	-	477.9	-	405.5	823.6	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K4-425AXSP02	-	432	316.5	364.3	756.2	-	435	321.3	367.6	754.8	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370K5-625AXSP04	299.3	460.8	354.8	397.3	752.8	299.7	458.2	353.8	395.6	746.9	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB370K5-525AXSP04	280.2	434.8	333.6	374.8	719	280.4	433.1	332.8	373.3	714.1	564	15.6	4"	451	12.7	3"	676	21.9	4"
EAW-VD15S5PB370K5-425AXSP02	-	361.9	-	305.6	633.4	-	363.7	-	307.9	631.3	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K5-625AXSP04	333	513.1	395	442.8	842.2	333.9	511	394.4	441.5	836.6	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB550K5-525AXSP02	-	442.2	-	-	767.5	-	445	-	377.7	765.6	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K5-425AXSP02	-	401.9	-	338.9	704.1	-	404.7	-	342.2	703	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K5-625AXSP04	356.4	550.7	423.6	474.6	906.3	358.2	549.6	424	474.3	901.1	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB750K5-525AXSP02	-	474.9	-	401.3	825.7	-	477.9	-	405.5	823.6	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K5-425AXSP02	-	432	316.5	364.3	756.2	-	435	321.3	367.6	754.8	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370C4-625AXSP04	311.2	479	368.9	413.3	784.1	311.9	476.9	368.3	412	778.8	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB370C4-525AXSP04	291.3	452.3	347	389.6	749.7	291.7	450.6	346.9	388.7	743.8	564	15.6	4"	451	12.7	3"	676	21.9	4"
EAW-VD15S5PB370C4-425AXSP02	-	376	-	317.7	658.4	-	378.1	-	320.3	656.6	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C4-625AXSP04	350.3	540.9	416.3	466.3	889.9	351.4	538.8	415.9	465.7	884.2	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB550C4-525AXSP02	-	465.6	-	393.7	808.8	-	468	-	397.3	806.8	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C4-425AXSP02	-	421.2	309	355.3	737.5	-	424.1	313.1	358.7	736.1	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C4-625AXSP04	369.2	569.7	438.4	491.3	939.7	370.8	568.8	439	491.2	934.5	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB750C4-525AXSP02	-	492.1	-	416.2	855.8	-	495.7	-	420.2	854.3	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C4-425AXSP02	-	447.3	327.7	377.2	783.2	-	449.7	332.5	381	781.9	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370C5-625AXSP04	311.2	479	368.9	413.3	784.1	311.9	476.9	368.3	412	778.8	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB370C5-525AXSP04	291.3	452.3	347	389.6	749.7	291.7	450.6	346.9	388.7	743.8	564	15.6	4"	451	12.7	3"	676	21.9	4"
EAW-VD15S5PB370C5-425AXSP02	-	376	-	317.7	658.4	-	378.1	-	320.3	656.6	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C5-625AXSP04	350.3	540.9	416.3	466.3	889.9	351.4	538.8	415.9	465.7	884.2	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB550C5-525AXSP02	-	465.6	-	393.7	808.8	-	468	-	397.3	806.8	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C5-425AXSP02	-	421.2	309	355.3	737.5	-	424.1	313.1	358.7	736.1	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C5-625AXSP04	369.2	569.7	438.4	491.3	939.7	370.8	568.8	439	491.2	934.5	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB750C5-525AXSP02	-	492.1	-	416.2	855.8	-	495.7	-	420.2	854.3	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C5-425AXSP02	-	447.3	327.7	377.2	783.2	-	449.7	332.5	381	781.9	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370K8-625AXSP04	299.3	460.8	354.8	397.3	752.8	299.7	458.2	353.8	395.6	746.9	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB370K8-525AXSP04	280.2	434.8	333.6	374.8	719	280.4	433.1	332.8	373.3	714.1	564	15.6	4"	451	12.7	3"	676	21.9	4"
EAW-VD15S5PB370K8-425AXSP02	-	361.9	-	305.6	633.4	-	363.7	-	307.9	631.3	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K8-625AXSP04	333	513.1	395	442.8	842.2	333.9	511	394.4	441.5	836.6	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB550K8-525AXSP04	-	442.2	-	-	767.5	-	445	-	377.7	765.6	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K8-425AXSP02	-	401.9	-	338.9	704.1	-	404.7	-	342.2	703	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K8-625AXSP04	356.4	550.7	423.6	474.6	906.3	358.2	549.6	424	474.3	901.1	676	16.4	4"	541	10.8	4"	812	23	4"
EAW-VD15S5PB750K8-525AXSP04	-	474.9	-	401.3	825.7	-	477.9	-	405.5	823.6	1127	8.7	(2) 4"	902	5.7	(2) 4"	1352	12.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K8-425AXSP02	-	432	316.5	364.3	756.2	-	435	321.3	367.6	754.8	902	8	(2) 4"	721	7.5	4"	1082	11.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K4-625AXSP02	-	519	-	-	877	-	519.9	-	-	871.4	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K4-525AXSP02	-	490.1	-	417	834.3	-	490.7	-	419	831.1	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K4-425AXSP02	-	447	332.4	379.1	768	-	447.4	335	380.9	764.2	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K4-625AXSP02	-	579.2	-	493.6	980.4	-	580.3	-	496.2	975.3	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K4-525AXSP02	-	545.6	407.3	463.7	931.1	-	547.1	411	466.7	927.5	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K4-425AXSP02	-	496.2	368.3	421	854.2	303.6	497.6	372	423.1	851.4	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K4-625AXSP02	-	621.6	466.5	529.8	1053.1	-	624.3	471.2	533	1049.9	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K4-525AXSP02	-	586.3	437.1	498.2	1000.5	-	587.9	441	501.4	997.9	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K4-425AXSP02	320	532.9	395.3	451.9	917.6	325.6	534.3	399.3	454.1	915.8	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K5-625AXSP02	-	519	-	-	877	-	519.9	-	-	871.4	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K5-525AXSP02	-	490.1	-	417	834.3	-	490.7	-	419	831.1	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K5-425AXSP02	-	447	332.4	379.1	768	-	447.4	335	380.9	764.2	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K5-625AXSP02	-	579.2	-	493.6	980.4	-	580.3	-	496.2	975.3	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K5-525AXSP02	-	545.6	407.3	463.7	931.1	-	547.1	411	466.7	927.5	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K5-425AXSP02	-	496.2	368.3	421	854.2	303.6	497.6	372	423.1	851.4	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K5-625AXSP02	-	621.6	466.5	529.8	1053.1	-	624.3	471.2	533	1049.9	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K5-525AXSP02	-	586.3	437.1	498.2	1000.5	-	587.9	441	501.4	997.9	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K5-425AXSP02	320	532.9	395.3	451.9	917.6	325.6	534.3	399.3	454.1	915.8	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C4-625AXSP02	-	539.9	-	460.8	913.3	-	541.5	-	463	908.4	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C4-525AXSP02	-	510.1	381.3	434.3	869.6	-	511	384.2	435.8	865.4	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C4-425AXSP02	-	464.6	344.8	394.3	798.5	-	465.4	347.7	395.7	795	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C4-625AXSP02	-	610.8	458	520.7	1034.2	-	612.2	462.4	522.9	1030.4	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C4-525AXSP02	-	573.9	428.9	487.9	980	-	575.6	432.1	490.3	976.2	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C4-425AXSP02	312.5	520.3	386.1	440.7	894.9	317.8	520.8	389	442.9	891.7	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C4-625AXSP02	-	643.5	483.1	548.8	1091.5	-	646.5	487.4	552.4	1088.6	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C4-525AXSP02	-	606.9	453.2	516.1	1037.2	-	609	457.6	519.8	1035.2	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C4-425AXSP02	330.8	551	409	467.6	949.1	336.8	553.6	412.8	470	947.4	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C5-625AXSP02	-	539.9	-	460.8	913.3	-	541.5	-	463	908.4	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C5-525AXSP02	-	510.1	381.3	434.3	869.6	-	511	384.2	435.8	865.4	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C5-425AXSP02	-	464.6	344.8	394.3	798.5	-	465.4	347.7	395.7	795	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C5-625AXSP02	-	610.8	458	520.7	1034.2	-	612.2	462.4	522.9	1030.4	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C5-525AXSP02	-	573.9	428.9	487.9	980	-	575.6	432.1	490.3	976.2	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C5-425AXSP02	312.5	520.3	386.1	440.7	894.9	317.8	520.8	389	442.9	891.7	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C5-625AXSP02	-	643.5	483.1	548.8	1091.5	-	646.5	487.4	552.4	1088.6	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C5-525AXSP02	-	606.9	453.2	516.1	1037.2	-	609	457.6	519.8	1035.2	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C5-425AXSP02	330.8	551	409	467.6	949.1	336.8	553.6	412.8	470	947.4	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K8-625AXSP02	-	519	-	-	877	-	519.9	-	-	871.4	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S6PB370K8-525AXSP02	-	490.1	-	417	834.3	-	490.7	-	419	831.1	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K8-425AXSP02	-	447	332.4	379.1	768	-	447.4	335	380.9	764.2	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K8-625AXSP02	-	579.2	-	493.6	980.4	-	580.3	-	496.2	975.3	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K8-525AXSP02	-	545.6	407.3	463.7	931.1	-	547.1	411	466.7	927.5	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K8-425AXSP02	-	496.2	368.3	421	854.2	303.6	497.6	372	423.1	851.4	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K8-625AXSP02	-	621.6	466.5	529.8	1053.1	-	624.3	471.2	533	1049.9	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K8-525AXSP02	-	586.3	437.1	498.2	1000.5	-	587.9	441	501.4	997.9	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K8-425AXSP02	320	532.9	395.3	451.9	917.6	325.6	534.3	399.3	454.1	915.8	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD15S1PK370K4-625AXSP16	62.9	97.2	74.7	83.7	159.1	63.1	96.7	74.6	83.5	157.8	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK370K4-525AXSP16	57.6	90.2	68.9	77.4	149.5	57.8	89.7	68.8	77.3	148.1	135	19.8	1-1/2"	108	13.1	1-1/2"	162	23.6	2"
EAW-VD15S1PK370K4-425AXSP16	53.2	83.9	63.9	72.1	140.4	53.3	83.5	63.8	71.9	139.5	113	18.4	1-1/2"	90	12.1	1-1/2"	135	25.9	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550K4-625AXSP16	70.3	109	83.6	93.8	178.9	70.5	108.6	83.5	93.5	177.5	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK550K4-525AXSP16	64.1	100.7	76.8	86.5	167.4	64.3	100.3	76.8	86.3	166.1	135	19.8	1-1/2"	108	13.1	1-1/2"	162	23.6	2"
EAW-VD15S1PK550K4-425AXSP12	55.1	90	67.4	76.6	152.9	55.8	89.9	67.7	76.7	152	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S1PK750K4-625AXSP16	75.6	117.5	90.1	101.1	193.3	76	117.1	90.1	100.9	192	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK750K4-525AXSP12	65.4	105.8	79.6	90.1	178.3	66.2	105.7	79.9	90.4	177.7	180	14.3	2"	144	9.4	2"	216	20.1	2"
EAW-VD15S1PK750K4-425AXSP12	59.4	96.9	72.7	82.6	164.9	60.1	97	72.9	82.7	164.3	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S1PK370K5-625AXSP16	62.9	97.2	74.7	83.7	159.1	63.1	96.7	74.6	83.5	157.8	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK370K5-525AXSP16	57.6	90.2	68.9	77.4	149.5	57.8	89.7	68.8	77.3	148.1	135	19.8	1-1/2"	108	13.1	1-1/2"	162	23.6	2"
EAW-VD15S1PK370K5-425AXSP16	53.2	83.9	63.9	72.1	140.4	53.3	83.5	63.8	71.9	139.5	113	18.4	1-1/2"	90	12.1	1-1/2"	135	25.9	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550K5-625AXSP16	70.3	109	83.6	93.8	178.9	70.5	108.6	83.5	93.5	177.5	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK550K5-525AXSP16	64.1	100.7	76.8	86.5	167.4	64.3	100.3	76.8	86.3	166.1	135	19.8	1-1/2"	108	13.1	1-1/2"	162	23.6	2"
EAW-VD15S1PK550K5-425AXSP12	55.1	90	67.4	76.6	152.9	55.8	89.9	67.7	76.7	152	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S1PK750K5-625AXSP16	75.6	117.5	90.1	101.1	193.3	76	117.1	90.1	100.9	192	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK750K5-525AXSP12	65.4	105.8	79.6	90.1	178.3	66.2	105.7	79.9	90.4	177.7	180	14.3	2"	144	9.4	2"	216	20.1	2"
EAW-VD15S1PK750K5-425AXSP12	59.4	96.9	72.7	82.6	164.9	60.1	97	72.9	82.7	164.3	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S1PK370C4-625AXSP16	65.5	101.4	77.9	87.3	166.2	65.8	100.9	77.8	87.1	164.8	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK370C4-525AXSP16	59.9	93.9	71.7	80.7	155.8	60.1	93.6	71.6	80.5	154.6	135	19.8	1-1/2"	108	13.1	1-1/2"	162	23.6	2"
EAW-VD15S1PK370C4-425AXSP16	55.2	87.2	66.4	75	146.2	55.4	87	66.3	74.8	145.2	113	18.4	1-1/2"	90	12.1	1-1/2"	135	25.9	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550C4-625AXSP16	74.1	115	88.2	99	189	74.3	114.5	88.1	98.7	187.7	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK550C4-525AXSP12	63.9	103.1	77.7	88	173.9	64.5	103	77.9	88.1	173	180	14.3	2"	144	9.4	2"	216	20.1	2"
EAW-VD15S1PK550C4-425AXSP12	57.7	94.2	70.5	80.1	160.1	58.3	94.1	70.7	80.3	159.2	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S1PK750C4-625AXSP16	78.5	121.9	93.5	104.9	201	78.9	121.6	93.6	104.8	199.8	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK750C4-525AXSP12	67.8	109.7	82.6	93.5	185.2	68.6	109.7	82.9	93.8	184.5	180	14.3	2"	144	9.4	2"	216	20.1	2"
EAW-VD15S1PK750C4-425AXSP12	61.4	100.3	75.1	85.5	170.7	62.1	100.2	75.5	85.5	170.1	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S1PK370C5-625AXSP16	65.5	101.4	77.9	87.3	166.2	65.8	100.9	77.8	87.1	164.8	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK370C5-525AXSP16	59.9	93.9	71.7	80.7	155.8	60.1	93.6	71.6	80.5	154.6	135	19.8	1-1/2"	108	13.1	1-1/2"	162	23.6	2"
EAW-VD15S1PK370C5-425AXSP16	55.2	87.2	66.4	75	146.2	55.4	87	66.3	74.8	145.2	113	18.4	1-1/2"	90	12.1	1-1/2"	135	25.9	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550C5-625AXSP16	74.1	115	88.2	99	189	74.3	114.5	88.1	98.7	187.7	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK550C5-525AXSP12	63.9	103.1	77.7	88	173.9	64.5	103	77.9	88.1	173	180	14.3	2"	144	9.4	2"	216	20.1	2"
EAW-VD15S1PK550C5-425AXSP12	57.7	94.2	70.5	80.1	160.1	58.3	94.1	70.7	80.3	159.2	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S1PK750C5-625AXSP16	78.5	121.9	93.5	104.9	201	78.9	121.6	93.6	104.8	199.8	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK750C5-525AXSP12	67.8	109.7	82.6	93.5	185.2	68.6	109.7	82.9	93.8	184.5	180	14.3	2"	144	9.4	2"	216	20.1	2"
EAW-VD15S1PK750C5-425AXSP12	61.4	100.3	75.1	85.5	170.7	62.1	100.2	75.5	85.5	170.1	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S1PK370K8-625AXSP16	62.9	97.2	74.7	83.7	159.1	63.1	96.7	74.6	83.5	157.8	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK370K8-525AXSP16	57.6	90.2	68.9	77.4	149.5	57.8	89.7	68.8	77.3	148.1	135	19.8	1-1/2"	108	13.1	1-1/2"	162	23.6	2"
EAW-VD15S1PK370K8-425AXSP16	53.2	83.9	63.9	72.1	140.4	53.3	83.5	63.8	71.9	139.5	113	18.4	1-1/2"	90	12.1	1-1/2"	135	25.9	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550K8-625AXSP16	70.3	109	83.6	93.8	178.9	70.5	108.6	83.5	93.5	177.5	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK550K8-525AXSP16	64.1	100.7	76.8	86.5	167.4	64.3	100.3	76.8	86.3	166.1	135	19.8	1-1/2"	108	13.1	1-1/2"	162	23.6	2"
EAW-VD15S1PK550K8-425AXSP12	55.1	90	67.4	76.6	152.9	55.8	89.9	67.7	76.7	152	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S1PK750K8-625AXSP16	75.6	117.5	90.1	101.1	193.3	76	117.1	90.1	100.9	192	169	17.7	2"	135	14.7	1-1/2"	203	24.9	2"
EAW-VD15S1PK750K8-525AXSP12	65.4	105.8	79.6	90.1	178.3	66.2	105.7	79.9	90.4	177.7	180	14.3	2"	144	9.4	2"	216	20.1	2"
EAW-VD15S1PK750K8-425AXSP12	59.4	96.9	72.7	82.6	164.9	60.1	97	72.9	82.7	164.3	146	13.3	2"	117	11.1	1-1/2"	176	18.7	2"
EAW-VD15S2PK370K4-625AXSP08	125.3	193.8	148.9	166.9	317.4	125.7	192.7	148.6	166.3	314.6	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK370K4-525AXSP08	117.2	183.4	140.1	157.5	303.1	117.6	182.4	139.8	157	300.7	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK370K4-425AXSP08	105.8	167.3	127.1	143.5	280.1	106	166.5	127	143	277.8	225	17.9	2"	180	11.7	2"	270	19.8	3"
EAW-VD15S2PK550K4-625AXSP08	140	217.2	166.5	186.8	356.5	140.4	216.3	166.5	186.5	354.2	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK550K4-525AXSP08	130.6	204.8	156.4	176.1	340.1	131.2	204	156.3	175.7	337.8	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK550K4-425AXSP08	117.7	186.2	141.8	159.8	313	118	185.6	141.6	159.5	310.8	225	17.9	2"	180	11.7	2"	270	19.8	3"
EAW-VD15S2PK750K4-625AXSP08	150.6	234	179.5	201.6	385.3	151.3	233.4	179.5	201.3	383.2	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK750K4-525AXSP08	140.7	220.4	168.6	189.8	367.3	141.3	219.9	168.5	189.3	365.3	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK750K4-425AXSP06	117.9	192.8	144.2	164	328.3	119.3	192.9	145	164.5	327.1	293	11.4	3"	234	11.6	2"	352	16.1	3"
EAW-VD15S2PK370K5-625AXSP08	125.3	193.8	148.9	166.9	317.4	125.7	192.7	148.6	166.3	314.6	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK370K5-525AXSP08	117.2	183.4	140.1	157.5	303.1	117.6	182.4	139.8	157	300.7	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK370K5-425AXSP08	105.8	167.3	127.1	143.5	280.1	106	166.5	127	143	277.8	225	17.9	2"	180	11.7	2"	270	19.8	3"
EAW-VD15S2PK550K5-625AXSP08	140	217.2	166.5	186.8	356.5	140.4	216.3	166.5	186.5	354.2	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK550K5-525AXSP08	130.6	204.8	156.4	176.1	340.1	131.2	204	156.3	175.7	337.8	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK550K5-425AXSP08	117.7	186.2	141.8	159.8	313	118	185.6	141.6	159.5	310.8	225	17.9	2"	180	11.7	2"	270	19.8	3"
EAW-VD15S2PK750K5-625AXSP08	150.6	234	179.5	201.6	385.3	151.3	233.4	179.5	201.3	383.2	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK750K5-525AXSP08	140.7	220.4	168.6	189.8	367.3	141.3	219.9	168.5	189.3	365.3	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK750K5-425AXSP06	117.9	192.8	144.2	164	328.3	119.3	192.9	145	164.5	327.1	293	11.4	3"	234	11.6	2"	352	16.1	3"
EAW-VD15S2PK370C4-625AXSP08	130.5	202.3	155.4	174	331.7	131	201.3	155	173.6	328.8	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK370C4-525AXSP08	122.1	191.1	145.8	164.1	316.3	122.5	190.2	145.8	163.5	313.9	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK370C4-425AXSP08	110	173.9	132.3	149.2	291.5	110.4	173.1	132	148.8	289.1	225	17.9	2"	180	11.7	2"	270	19.8	3"
EAW-VD15S2PK550C4-625AXSP08	147.6	229.1	175.6	197.2	377	148	228.2	175.7	196.6	374.5	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK550C4-525AXSP08	137.2	215.4	164.4	185	358.1	137.8	214.5	164.3	184.8	355.6	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK550C4-425AXSP06	114.5	187.1	140.2	159.4	318.7	115.8	186.9	140.6	159.5	317	293	11.4	3"	234	11.6	2"	352	16.1	3"
EAW-VD15S2PK750C4-625AXSP08	156.2	243.1	186.3	209.3	400.5	157.1	242.3	186.5	209.1	398.1	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK750C4-525AXSP08	145.7	228.7	174.7	196.8	381.5	146.4	228.2	174.9	196.3	379	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK750C4-425AXSP06	121.9	199.3	149.3	169.7	339.9	123.3	199.4	149.8	170.1	338.1	293	11.4	3"	234	11.6	2"	352	16.1	3"
EAW-VD15S2PK370C5-625AXSP08	130.5	202.3	155.4	174	331.7	131	201.3	155	173.6	328.8	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK370C5-525AXSP08	122.1	191.1	145.8	164.1	316.3	122.5	190.2	145.8	163.5	313.9	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK370C5-425AXSP08	110	173.9	132.3	149.2	291.5	110.4	173.1	132	148.8	289.1	225	17.9	2"	180	11.7	2"	270	19.8	3"
EAW-VD15S2PK550C5-625AXSP08	147.6	229.1	175.6	197.2	377	148	228.2	175.7	196.6	374.5	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK550C5-525AXSP08	137.2	215.4	164.4	185	358.1	137.8	214.5	164.3	184.8	355.6	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK550C5-425AXSP06	114.5	187.1	140.2	159.4	318.7	115.8	186.9	140.6	159.5	317	293	11.4	3"	234	11.6	2"	352	16.1	3"
EAW-VD15S2PK750C5-625AXSP08	156.2	243.1	186.3	209.3	400.5	157.1	242.3	186.5	209.1	398.1	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK750C5-525AXSP08	145.7	228.7	174.7	196.8	381.5	146.4	228.2	174.9	196.3	379	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK750C5-425AXSP06	121.9	199.3	149.3	169.7	339.9	123.3	199.4	149.8	170.1	338.1	293	11.4	3"	234	11.6	2"	352	16.1	3"
EAW-VD15S2PK370K8-625AXSP08	125.3	193.8	148.9	166.9	317.4	125.7	192.7	148.6	166.3	314.6	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK370K8-525AXSP08	117.2	183.4	140.1	157.5	303.1	117.6	182.4	139.8	157	300.7	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK370K8-425AXSP08	105.8	167.3	127.1	143.5	280.1	106	166.5	127	143	277.8	225	17.9	2"	180	11.7	2"	270	19.8	3"
EAW-VD15S2PK550K8-625AXSP08	140	217.2	166.5	186.8	356.5	140.4	216.3	166.5	186.5	354.2	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK550K8-525AXSP08	130.6	204.8	156.4	176.1	340.1	131.2	204	156.3	175.7	337.8	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK550K8-425AXSP08	117.7	186.2	141.8	159.8	313	118	185.6	141.6	159.5	310.8	225	17.9	2"	180	11.7	2"	270	19.8	3"
EAW-VD15S2PK750K8-625AXSP08	150.6	234	179.5	201.6	385.3	151.3	233.4	179.5	201.3	383.2	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD15S2PK750K8-525AXSP08	140.7	220.4	168.6	189.8	367.3	141.3	219.9	168.5	189.3	365.3	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD15S2PK750K8-425AXSP06	117.9	192.8	144.2	164	328.3	119.3	192.9	145	164.5	327.1	293	11.4	3"	234	11.6	2"	352	16.1	3"
EAW-VD15S3PK370K4-625AXSP06	190.4	292.4	225.5	252.4	477.2	190.6	290.8	224.6	251	472.9	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK370K4-525AXSP06	177.4	275	211	237	453.6	177.5	273.6	210.3	235.8	450	372	16.6	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S3PK370K4-425AXSP04	-	242.5	181.9	206.4	411.9	-	242.2	182.5	206.6	409.2	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3PK550K4-625AXSP06	212.7	327.4	252.1	282.5	536	213	325.7	251.5	281.3	531.9	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK550K4-525AXSP06	197.5	306.8	235.6	264.2	508.1	198	305.6	235.1	263.6	504.7	372	16.6	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S3PK550K4-425AXSP04	165.8	270.4	202.4	230.3	460.6	167.4	270	203.5	230.8	457.5	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK750K4-625AXSP06	228.9	352.9	271.5	304.4	579.3	229.5	351.4	271.2	303.5	575.4	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK750K4-525AXSP04	198.2	320.2	241.3	273.4	540.8	200.7	320.5	242.5	274.2	538.7	564	11.3	4"	451	9.8	3"	676	15.9	4"
EAW-VD15S3PK750K4-425AXSP04	178.4	291.7	218.4	248.3	497	180.6	291.8	219.5	248.9	494.4	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK370K5-625AXSP06	190.4	292.4	225.5	252.4	477.2	190.6	290.8	224.6	251	472.9	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK370K5-525AXSP06	177.4	275	211	237	453.6	177.5	273.6	210.3	235.8	450	372	16.6	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S3PK370K5-425AXSP04	-	242.5	181.9	206.4	411.9	-	242.2	182.5	206.6	409.2	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK550K5-625AXSP06	212.7	327.4	252.1	282.5	536	213	325.7	251.5	281.3	531.9	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK550K5-525AXSP06	197.5	306.8	235.6	264.2	508.1	198	305.6	235.1	263.6	504.7	372	16.6	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S3PK550K5-425AXSP04	165.8	270.4	202.4	230.3	460.6	167.4	270	203.5	230.8	457.5	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK750K5-625AXSP06	228.9	352.9	271.5	304.4	579.3	229.5	351.4	271.2	303.5	575.4	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK750K5-525AXSP04	198.2	320.2	241.3	273.4	540.8	200.7	320.5	242.5	274.2	538.7	564	11.3	4"	451	9.8	3"	676	15.9	4"
EAW-VD15S3PK750K5-425AXSP04	178.4	291.7	218.4	248.3	497	180.6	291.8	219.5	248.9	494.4	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK370C4-625AXSP06	198.6	305	235	263.1	498.1	198.6	303.4	234.4	262.1	493.8	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK370C4-525AXSP06	184.6	286.3	219.7	246.9	473.3	184.6	284.9	219	245.7	469.7	372	16.6	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S3PK370C4-425AXSP04	154.6	252.3	188.9	214.9	428.6	156.5	251.7	189.6	214.8	426.4	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK550C4-625AXSP06	224.3	345.5	266	298.2	566.2	224.6	343.6	265.3	296.9	562.4	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK550C4-525AXSP04	193.3	312.5	235.3	266.6	527.3	195.5	312.3	236.1	267.3	524.4	564	11.3	4"	451	9.8	3"	676	15.9	4"
EAW-VD15S3PK550C4-425AXSP04	173.2	283.1	211.9	241.2	482.5	175	282.7	212.9	241.3	479.8	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK750C4-625AXSP06	237.5	366.1	281.8	315.7	601.6	238	364.8	281.7	315.4	597.9	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK750C4-525AXSP04	205.4	332.5	250.2	283.7	561.6	208	332.4	251.6	284.6	558.7	564	11.3	4"	451	9.8	3"	676	15.9	4"
EAW-VD15S3PK750C4-425AXSP04	184.4	301.5	225.8	256.9	514.6	186.7	301.6	226.9	257.5	511.8	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK370C5-625AXSP06	198.6	305	235	263.1	498.1	198.6	303.4	234.4	262.1	493.8	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK370C5-525AXSP06	184.6	286.3	219.7	246.9	473.3	184.6	284.9	219	245.7	469.7	372	16.6	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S3PK370C5-425AXSP04	154.6	252.3	188.9	214.9	428.6	156.5	251.7	189.6	214.8	426.4	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK550C5-625AXSP06	224.3	345.5	266	298.2	566.2	224.6	343.6	265.3	296.9	562.4	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK550C5-525AXSP04	193.3	312.5	235.3	266.6	527.3	195.5	312.3	236.1	267.3	524.4	564	11.3	4"	451	9.8	3"	676	15.9	4"
EAW-VD15S3PK550C5-425AXSP04	173.2	283.1	211.9	241.2	482.5	175	282.7	212.9	241.3	479.8	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK750C5-625AXSP06	237.5	366.1	281.8	315.7	601.6	238	364.8	281.7	315.4	597.9	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK750C5-525AXSP04	205.4	332.5	250.2	283.7	561.6	208	332.4	251.6	284.6	558.7	564	11.3	4"	451	9.8	3"	676	15.9	4"
EAW-VD15S3PK750C5-425AXSP04	184.4	301.5	225.8	256.9	514.6	186.7	301.6	226.9	257.5	511.8	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK370K8-625AXSP06	190.4	292.4	225.5	252.4	477.2	190.6	290.8	224.6	251	472.9	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK370K8-525AXSP06	177.4	275	211	237	453.6	177.5	273.6	210.3	235.8	450	372	16.6	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S3PK370K8-425AXSP04	-	242.5	181.9	206.4	411.9	-	242.2	182.5	206.6	409.2	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK550K8-625AXSP06	212.7	327.4	252.1	282.5	536	213	325.7	251.5	281.3	531.9	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK550K8-525AXSP06	197.5	306.8	235.6	264.2	508.1	198	305.6	235.1	263.6	504.7	372	16.6	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S3PK550K8-425AXSP04	165.8	270.4	202.4	230.3	460.6	167.4	270	203.5	230.8	457.5	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S3PK750K8-625AXSP06	228.9	352.9	271.5	304.4	579.3	229.5	351.4	271.2	303.5	575.4	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD15S3PK750K8-525AXSP04	198.2	320.2	241.3	273.4	540.8	200.7	320.5	242.5	274.2	538.7	564	11.3	4"	451	9.8	3"	676	15.9	4"
EAW-VD15S3PK750K8-425AXSP04	178.4	291.7	218.4	248.3	497	180.6	291.8	219.5	248.9	494.4	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD15S4PK370K4-625AXSP04	248.6	385.1	295.4	331.2	631.9	249.3	383.1	295.1	330.4	626.3	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK370K4-525AXSP04	232.1	364.2	278	312.4	602.5	233.2	362.4	277.5	311.7	597.8	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK370K4-425AXSP04	209.6	331.6	252	284.7	555.5	210.2	330.1	251.8	283.8	551.8	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK550K4-625AXSP04	277.5	431.6	330.6	371.1	709.7	278.4	429.9	330.3	370.1	704.2	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK550K4-525AXSP04	259.1	406.2	310.3	349.1	675.7	259.9	405.3	310.2	348.3	671.2	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK550K4-425AXSP04	232.9	368.9	280.5	316.9	621.4	233.9	367.7	280.7	316.3	617.1	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK750K4-625AXSP04	298.5	465	355.9	399.8	766.8	299.9	463.7	356	399.3	761.7	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK750K4-525AXSP04	278.6	437.7	334	376.2	729.8	279.9	436.7	334.4	375.8	724.9	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK750K4-425AXSP02	-	358.3	-	-	636.4	-	361	-	304.4	635.3	902	7.3	(2) 4"	721	7.1	4"	1082	10.3	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370K5-625AXSP04	248.6	385.1	295.4	331.2	631.9	249.3	383.1	295.1	330.4	626.3	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK370K5-525AXSP04	232.1	364.2	278	312.4	602.5	233.2	362.4	277.5	311.7	597.8	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK370K5-425AXSP04	209.6	331.6	252	284.7	555.5	210.2	330.1	251.8	283.8	551.8	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK550K5-625AXSP04	277.5	431.6	330.6	371.1	709.7	278.4	429.9	330.3	370.1	704.2	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK550K5-525AXSP04	259.1	406.2	310.3	349.1	675.7	259.9	405.3	310.2	348.3	671.2	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK550K5-425AXSP04	232.9	368.9	280.5	316.9	621.4	233.9	367.7	280.7	316.3	617.1	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK750K5-625AXSP04	298.5	465	355.9	399.8	766.8	299.9	463.7	356	399.3	761.7	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK750K5-525AXSP04	278.6	437.7	334	376.2	729.8	279.9	436.7	334.4	375.8	724.9	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK750K5-425AXSP02	-	358.3	-	-	636.4	-	361	-	304.4	635.3	902	7.3	(2) 4"	721	7.1	4"	1082	10.3	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370C4-625AXSP04	258.9	401.6	308.2	345.7	659.5	259.8	400.1	308	344.9	654.6	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK370C4-525AXSP04	241.9	379.1	289.4	325.8	628.7	242.7	377.9	289	324.8	623.9	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK370C4-425AXSP04	217.7	344.6	261.9	296	578.8	218.4	343	261.7	295.1	574.2	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK550C4-625AXSP04	292.6	455.3	348.7	391.6	749.5	293.5	453.5	348.4	390.6	744.6	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK550C4-525AXSP04	271.7	427.1	326.2	367.2	711.5	273	425.4	326	366.3	706.6	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK550C4-425AXSP04	243.7	386.4	293.8	331	650.1	244.3	385.1	293.4	330.4	646.4	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK750C4-625AXSP04	309.6	482.4	369.9	415	796.2	311.4	481.4	369.7	414.8	792.5	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK750C4-525AXSP04	289	454.1	346.6	389.9	757	290.3	452.4	346.5	389.6	752.9	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK750C4-425AXSP02	-	370.5	-	311.1	657.4	-	373.3	-	315.1	657.4	902	7.3	(2) 4"	721	7.1	4"	1082	10.3	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370C5-625AXSP04	258.9	401.6	308.2	345.7	659.5	259.8	400.1	308	344.9	654.6	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK370C5-525AXSP04	241.9	379.1	289.4	325.8	628.7	242.7	377.9	289	324.8	623.9	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK370C5-425AXSP04	217.7	344.6	261.9	296	578.8	218.4	343	261.7	295.1	574.2	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK550C5-625AXSP04	292.6	455.3	348.7	391.6	749.5	293.5	453.5	348.4	390.6	744.6	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK550C5-525AXSP04	271.7	427.1	326.2	367.2	711.5	273	425.4	326	366.3	706.6	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK550C5-425AXSP04	243.7	386.4	293.8	331	650.1	244.3	385.1	293.4	330.4	646.4	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK750C5-625AXSP04	309.6	482.4	369.9	415	796.2	311.4	481.4	369.7	414.8	792.5	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK750C5-525AXSP04	289	454.1	346.6	389.9	757	290.3	452.4	346.5	389.6	752.9	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK750C5-425AXSP02	-	370.5	-	311.1	657.4	-	373.3	-	315.1	657.4	902	7.3	(2) 4"	721	7.1	4"	1082	10.3	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370K8-625AXSP04	248.6	385.1	295.4	331.2	631.9	249.3	383.1	295.1	330.4	626.3	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK370K8-525AXSP04	232.1	364.2	278	312.4	602.5	233.2	362.4	277.5	311.7	597.8	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK370K8-425AXSP04	209.6	331.6	252	284.7	555.5	210.2	330.1	251.8	283.8	551.8	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK550K8-625AXSP04	277.5	431.6	330.6	371.1	709.7	278.4	429.9	330.3	370.1	704.2	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK550K8-525AXSP04	259.1	406.2	310.3	349.1	675.7	259.9	405.3	310.2	348.3	671.2	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK550K8-425AXSP04	232.9	368.9	280.5	316.9	621.4	233.9	367.7	280.7	316.3	617.1	451	15.9	3"	361	10.5	3"	541	18.9	4"
EAW-VD15S4PK750K8-625AXSP04	298.5	465	355.9	399.8	766.8	299.9	463.7	356	399.3	761.7	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD15S4PK750K8-525AXSP04	278.6	437.7	334	376.2	729.8	279.9	436.7	334.4	375.8	724.9	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD15S4PK750K8-425AXSP02	-	358.3	-	-	636.4	-	361	-	304.4	635.3	902	7.3	(2) 4"	721	7.1	4"	1082	10.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K4-625AXSP04	319.9	488	377.4	421.7	794.4	319.9	484.7	375.9	419.4	787.3	676	17.8	4"	541	11.7	4"	812	25	4"
EAW-VD15S5PK370K4-525AXSP02	-	425.5	-	-	729.5	-	426.2	-	-	725	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K4-425AXSP02	-	386.8	-	327.6	669.8	-	387.9	-	329.4	666.6	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K4-625AXSP04	357	545.7	422	471.4	892.3	356.9	542.8	420.9	470	885.4	676	17.8	4"	541	11.7	4"	812	25	4"
EAW-VD15S5PK550K4-525AXSP02	-	475.4	-	403.6	816.2	-	476.9	-	405.7	812.2	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K4-425AXSP02	-	431.9	319.1	365.3	747.2	-	433.1	322.4	367.9	744.5	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K4-625AXSP02	-	544.7	-	462.9	928.4	-	546.7	-	466.2	924.8	1352	10.2	(2) 4"	1082	6.7	(2) 4"	1623	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K4-525AXSP02	-	512.2	380.7	434.7	880.8	-	514.6	385.1	437.7	877.6	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K4-425AXSP02	-	465.3	343.8	394.1	806.9	-	466.8	347.2	396.2	804.1	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K5-625AXSP04	319.9	488	377.4	421.7	794.4	319.9	484.7	375.9	419.4	787.3	676	17.8	4"	541	11.7	4"	812	25	4"
EAW-VD15S5PK370K5-525AXSP02	-	425.5	-	-	729.5	-	426.2	-	-	725	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K5-425AXSP02	-	386.8	-	327.6	669.8	-	387.9	-	329.4	666.6	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K5-625AXSP04	357	545.7	422	471.4	892.3	356.9	542.8	420.9	470	885.4	676	17.8	4"	541	11.7	4"	812	25	4"
EAW-VD15S5PK550K5-525AXSP02	-	475.4	-	403.6	816.2	-	476.9	-	405.7	812.2	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S5PK550K5-425AXSP02	-	431.9	319.1	365.3	747.2	-	433.1	322.4	367.9	744.5	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K5-625AXSP02	-	544.7	-	462.9	928.4	-	546.7	-	466.2	924.8	1352	10.2	(2) 4"	1082	6.7	(2) 4"	1623	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K5-525AXSP02	-	512.2	380.7	434.7	880.8	-	514.6	385.1	437.7	877.6	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K5-425AXSP02	-	465.3	343.8	394.1	806.9	-	466.8	347.2	396.2	804.1	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C4-625AXSP04	333.3	509	393.8	440.2	830.2	333.3	505.7	392.3	437.9	822	676	17.8	4"	541	11.7	4"	812	25	4"
EAW-VD15S5PK370C4-525AXSP02	-	443.1	-	-	759.9	-	444	-	378.3	756.4	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C4-425AXSP02	-	402.8	-	340.8	696.7	-	403.5	-	342.8	693.4	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C4-625AXSP02	-	532.8	-	453.7	908.7	-	534.1	-	456.3	904.1	1352	10.2	(2) 4"	1082	6.7	(2) 4"	1623	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C4-525AXSP02	-	500	-	423.9	859	-	500.8	-	426.9	854.5	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C4-425AXSP02	-	451.8	334.1	382.3	782.3	-	453.1	337.1	384.4	779.4	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C4-625AXSP02	-	565.4	-	480.9	963.7	-	567.9	-	484	960.6	1352	10.2	(2) 4"	1082	6.7	(2) 4"	1623	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C4-525AXSP02	-	531.7	394.5	450.8	913.2	-	533.5	399.2	454	911.1	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C4-425AXSP02	-	481.5	355.8	407.4	835.1	-	483	359.2	410.4	832.2	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C5-625AXSP04	333.3	509	393.8	440.2	830.2	333.3	505.7	392.3	437.9	822	676	17.8	4"	541	11.7	4"	812	25	4"
EAW-VD15S5PK370C5-525AXSP02	-	443.1	-	-	759.9	-	444	-	378.3	756.4	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C5-425AXSP02	-	402.8	-	340.8	696.7	-	403.5	-	342.8	693.4	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C5-625AXSP02	-	532.8	-	453.7	908.7	-	534.1	-	456.3	904.1	1352	10.2	(2) 4"	1082	6.7	(2) 4"	1623	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C5-525AXSP02	-	500	-	423.9	859	-	500.8	-	426.9	854.5	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C5-425AXSP02	-	451.8	334.1	382.3	782.3	-	453.1	337.1	384.4	779.4	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C5-625AXSP02	-	565.4	-	480.9	963.7	-	567.9	-	484	960.6	1352	10.2	(2) 4"	1082	6.7	(2) 4"	1623	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C5-525AXSP02	-	531.7	394.5	450.8	913.2	-	533.5	399.2	454	911.1	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C5-425AXSP02	-	481.5	355.8	407.4	835.1	-	483	359.2	410.4	832.2	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K8-625AXSP04	319.9	488	377.4	421.7	794.4	319.9	484.7	375.9	419.4	787.3	676	17.8	4"	541	11.7	4"	812	25	4"
EAW-VD15S5PK370K8-525AXSP02	-	425.5	-	-	729.5	-	426.2	-	-	725	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K8-425AXSP02	-	386.8	-	327.6	669.8	-	387.9	-	329.4	666.6	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K8-625AXSP04	357	545.7	422	471.4	892.3	356.9	542.8	420.9	470	885.4	676	17.8	4"	541	11.7	4"	812	25	4"
EAW-VD15S5PK550K8-525AXSP02	-	475.4	-	403.6	816.2	-	476.9	-	405.7	812.2	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K8-425AXSP02	-	431.9	319.1	365.3	747.2	-	433.1	322.4	367.9	744.5	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K8-625AXSP02	-	544.7	-	462.9	928.4	-	546.7	-	466.2	924.8	1352	10.2	(2) 4"	1082	6.7	(2) 4"	1623	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K8-525AXSP02	-	512.2	380.7	434.7	880.8	-	514.6	385.1	437.7	877.6	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K8-425AXSP02	-	465.3	343.8	394.1	806.9	-	466.8	347.2	396.2	804.1	902	8.7	(2) 4"	721	8	4"	1082	12.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K4-625AXSP02	-	553.9	-	473.9	928.1	-	553.4	-	474.9	921.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K4-525AXSP02	-	522.5	393.8	446.1	883.4	-	522.4	395.4	446.9	876.6	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K4-425AXSP02	-	475.7	355.9	405.1	812	-	475.4	357.9	405.6	806.9	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K4-625AXSP02	-	620.8	469.3	530.9	1040.5	-	620.3	471.3	532	1035.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K4-525AXSP02	-	584.3	439.3	498.4	988.7	-	584.2	441.7	499.3	982.3	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K4-425AXSP02	323.8	530.9	396.6	451.5	906.2	327.7	530.4	398.8	452.8	901.5	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K4-625AXSP02	-	669.2	505.4	572.2	1123.8	-	669.5	508.3	573.4	1118	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K4-525AXSP02	387.9	629.9	472.9	537.3	1065.7	393.1	630.7	475.5	538.9	1061.6	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K4-425AXSP02	348.4	572.4	427.5	486.6	977.4	352.9	572.9	429.9	488	973.9	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K5-625AXSP02	-	553.9	-	473.9	928.1	-	553.4	-	474.9	921.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K5-525AXSP02	-	522.5	393.8	446.1	883.4	-	522.4	395.4	446.9	876.6	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K5-425AXSP02	-	475.7	355.9	405.1	812	-	475.4	357.9	405.6	806.9	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K5-625AXSP02	-	620.8	469.3	530.9	1040.5	-	620.3	471.3	532	1035.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K5-525AXSP02	-	584.3	439.3	498.4	988.7	-	584.2	441.7	499.3	982.3	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K5-425AXSP02	323.8	530.9	396.6	451.5	906.2	327.7	530.4	398.8	452.8	901.5	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K5-625AXSP02	-	669.2	505.4	572.2	1123.8	-	669.5	508.3	573.4	1118	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K5-525AXSP02	387.9	629.9	472.9	537.3	1065.7	393.1	630.7	475.5	538.9	1061.6	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K5-425AXSP02	348.4	572.4	427.5	486.6	977.4	352.9	572.9	429.9	488	973.9	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C4-625AXSP02	-	578.2	-	494.3	968.5	-	577.8	-	495.5	961.5	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C4-525AXSP02	-	545.1	409.7	465.1	920.3	-	544.4	412.1	465.3	914.7	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C4-425AXSP02	302.1	494.8	370.2	420.9	844.7	305.9	494.5	371.7	421.5	839.4	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C4-625AXSP02	-	655.4	494.6	559.9	1099.9	-	654.9	496.8	561.2	1092.9	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C4-525AXSP02	378.6	614.8	461.3	523.9	1040.6	383	614.5	463.8	524.6	1033.6	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C4-425AXSP02	338.7	555.6	414.9	472.8	948.9	342.6	555	417.2	473.2	943.9	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C4-625AXSP02	-	694.8	524.1	593.7	1166.6	-	695.7	527.5	595.4	1162.8	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C4-525AXSP02	401.9	653.1	490.3	556.5	1106.5	407.4	654	493.1	558.4	1102.3	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C4-425AXSP02	360.4	591.5	442	503.2	1011.7	365.1	592	444.3	504.7	1008	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C5-625AXSP02	-	578.2	-	494.3	968.5	-	577.8	-	495.5	961.5	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C5-525AXSP02	-	545.1	409.7	465.1	920.3	-	544.4	412.1	465.3	914.7	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C5-425AXSP02	302.1	494.8	370.2	420.9	844.7	305.9	494.5	371.7	421.5	839.4	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C5-625AXSP02	-	655.4	494.6	559.9	1099.9	-	654.9	496.8	561.2	1092.9	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C5-525AXSP02	378.6	614.8	461.3	523.9	1040.6	383	614.5	463.8	524.6	1033.6	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C5-425AXSP02	338.7	555.6	414.9	472.8	948.9	342.6	555	417.2	473.2	943.9	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C5-625AXSP02	-	694.8	524.1	593.7	1166.6	-	695.7	527.5	595.4	1162.8	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C5-525AXSP02	401.9	653.1	490.3	556.5	1106.5	407.4	654	493.1	558.4	1102.3	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C5-425AXSP02	360.4	591.5	442	503.2	1011.7	365.1	592	444.3	504.7	1008	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K8-625AXSP02	-	553.9	-	473.9	928.1	-	553.4	-	474.9	921.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K8-525AXSP02	-	522.5	393.8	446.1	883.4	-	522.4	395.4	446.9	876.6	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K8-425AXSP02	-	475.7	355.9	405.1	812	-	475.4	357.9	405.6	806.9	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K8-625AXSP02	-	620.8	469.3	530.9	1040.5	-	620.3	471.3	532	1035.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K8-525AXSP02	-	584.3	439.3	498.4	988.7	-	584.2	441.7	499.3	982.3	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K8-425AXSP02	323.8	530.9	396.6	451.5	906.2	327.7	530.4	398.8	452.8	901.5	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K8-625AXSP02	-	669.2	505.4	572.2	1123.8	-	669.5	508.3	573.4	1118	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K8-525AXSP02	387.9	629.9	472.9	537.3	1065.7	393.1	630.7	475.5	538.9	1061.6	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K8-425AXSP02	348.4	572.4	427.5	486.6	977.4	352.9	572.9	429.9	488	973.9	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S1PI370K4-625AXSP16	70.1	106.7	82.6	92.1	173	69.9	105.9	82.1	91.5	171.1	169	20	2"	135	16.3	1-1/2"	203	28.1	2"
EAW-VD15S1PI370K4-525AXSP16	64.1	98.9	76.1	85.2	162.3	64	98.2	75.7	84.7	160.7	135	22.1	1-1/2"	108	14.6	1-1/2"	162	26.8	2"
EAW-VD15S1PI370K4-425AXSP12	55.8	88.9	67.3	76.1	149.2	56	88.5	67.3	75.9	147.8	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI550K4-625AXSP16	78.8	120.4	93.1	104.1	196	78.7	119.5	92.6	103.4	194	169	20	2"	135	16.3	1-1/2"	203	28.1	2"
EAW-VD15S1PI550K4-525AXSP12	68.8	108.9	82.8	93.3	181.2	69.2	108.4	82.7	93.1	179.8	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI550K4-425AXSP12	62.4	99.6	75.4	85.2	167.4	62.7	99.1	75.3	85	166.1	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI750K4-625AXSP12	81.9	128.1	97.9	110	211.3	82.4	127.5	97.9	109.8	209.5	225	17.7	2"	180	11.6	2"	270	19.6	3"
EAW-VD15S1PI750K4-525AXSP12	74.6	118.1	89.7	101.3	197	75	117.7	89.7	101.1	195.7	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI750K4-425AXSP12	67.4	107.7	81.6	92.3	181.7	67.8	107.4	81.6	92.1	180.3	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI370K5-625AXSP16	70.1	106.7	82.6	92.1	173	69.9	105.9	82.1	91.5	171.1	169	20	2"	135	16.3	1-1/2"	203	28.1	2"
EAW-VD15S1PI370K5-525AXSP16	64.1	98.9	76.1	85.2	162.3	64	98.2	75.7	84.7	160.7	135	22.1	1-1/2"	108	14.6	1-1/2"	162	26.8	2"
EAW-VD15S1PI370K5-425AXSP12	55.8	88.9	67.3	76.1	149.2	56	88.5	67.3	75.9	147.8	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI550K5-625AXSP16	78.8	120.4	93.1	104.1	196	78.7	119.5	92.6	103.4	194	169	20	2"	135	16.3	1-1/2"	203	28.1	2"
EAW-VD15S1PI550K5-525AXSP12	68.8	108.9	82.8	93.3	181.2	69.2	108.4	82.7	93.1	179.8	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI550K5-425AXSP12	62.4	99.6	75.4	85.2	167.4	62.7	99.1	75.3	85	166.1	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI750K5-625AXSP12	81.9	128.1	97.9	110	211.3	82.4	127.5	97.9	109.8	209.5	225	17.7	2"	180	11.6	2"	270	19.6	3"
EAW-VD15S1PI750K5-525AXSP12	74.6	118.1	89.7	101.3	197	75	117.7	89.7	101.1	195.7	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI750K5-425AXSP12	67.4	107.7	81.6	92.3	181.7	67.8	107.4	81.6	92.1	180.3	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI370C4-625AXSP16	73.1	111.6	86.2	96.3	181	73	110.6	85.8	95.7	179	169	20	2"	135	16.3	1-1/2"	203	28.1	2"
EAW-VD15S1PI370C4-525AXSP12	64	100.9	76.8	86.5	167.8	64.3	100.3	76.7	86.3	166.3	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI370C4-425AXSP12	58	92.5	69.9	79.1	155.2	58.1	92	69.9	78.8	153.8	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI550C4-625AXSP12	79.6	124.3	95	106.8	204.9	79.8	123.6	94.8	106.3	203	225	17.7	2"	180	11.6	2"	270	19.6	3"
EAW-VD15S1PI550C4-525AXSP12	72.2	114.3	86.7	97.9	190.4	72.4	113.7	86.8	97.6	188.9	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI550C4-425AXSP12	65.1	104	78.6	89	175	65.3	103.6	78.6	88.8	173.6	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI750C4-625AXSP12	85.1	133.2	101.7	114.4	219.7	85.5	132.6	101.7	114.1	218.1	225	17.7	2"	180	11.6	2"	270	19.6	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S1PI750C4-525AXSP12	77.3	122.4	93	105	204.4	77.7	122	93	104.7	203.1	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI750C4-425AXSP12	69.8	111.5	84.4	95.5	188.2	70.1	111.1	84.4	95.3	187	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI370C5-625AXSP16	73.1	111.6	86.2	96.3	181	73	110.6	85.8	95.7	179	169	20	2"	135	16.3	1-1/2"	203	28.1	2"
EAW-VD15S1PI370C5-525AXSP12	64	100.9	76.8	86.5	167.8	64.3	100.3	76.7	86.3	166.3	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI370C5-425AXSP12	58	92.5	69.9	79.1	155.2	58.1	92	69.9	78.8	153.8	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI550C5-625AXSP12	79.6	124.3	95	106.8	204.9	79.8	123.6	94.8	106.3	203	225	17.7	2"	180	11.6	2"	270	19.6	3"
EAW-VD15S1PI550C5-525AXSP12	72.2	114.3	86.7	97.9	190.4	72.4	113.7	86.8	97.6	188.9	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI550C5-425AXSP12	65.1	104	78.6	89	175	65.3	103.6	78.6	88.8	173.6	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI750C5-625AXSP12	85.1	133.2	101.7	114.4	219.7	85.5	132.6	101.7	114.1	218.1	225	17.7	2"	180	11.6	2"	270	19.6	3"
EAW-VD15S1PI750C5-525AXSP12	77.3	122.4	93	105	204.4	77.7	122	93	104.7	203.1	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI750C5-425AXSP12	69.8	111.5	84.4	95.5	188.2	70.1	111.1	84.4	95.3	187	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI370K8-625AXSP16	70.1	106.7	82.6	92.1	173	69.9	105.9	82.1	91.5	171.1	169	20	2"	135	16.3	1-1/2"	203	28.1	2"
EAW-VD15S1PI370K8-525AXSP16	64.1	98.9	76.1	85.2	162.3	64	98.2	75.7	84.7	160.7	135	22.1	1-1/2"	108	14.6	1-1/2"	162	26.8	2"
EAW-VD15S1PI370K8-425AXSP12	55.8	88.9	67.3	76.1	149.2	56	88.5	67.3	75.9	147.8	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI550K8-625AXSP16	78.8	120.4	93.1	104.1	196	78.7	119.5	92.6	103.4	194	169	20	2"	135	16.3	1-1/2"	203	28.1	2"
EAW-VD15S1PI550K8-525AXSP12	68.8	108.9	82.8	93.3	181.2	69.2	108.4	82.7	93.1	179.8	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI550K8-425AXSP12	62.4	99.6	75.4	85.2	167.4	62.7	99.1	75.3	85	166.1	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S1PI750K8-625AXSP12	81.9	128.1	97.9	110	211.3	82.4	127.5	97.9	109.8	209.5	225	17.7	2"	180	11.6	2"	270	19.6	3"
EAW-VD15S1PI750K8-525AXSP12	74.6	118.1	89.7	101.3	197	75	117.7	89.7	101.1	195.7	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD15S1PI750K8-425AXSP12	67.4	107.7	81.6	92.3	181.7	67.8	107.4	81.6	92.1	180.3	146	15	2"	117	12.2	1-1/2"	176	21.1	2"
EAW-VD15S2PI370K4-625AXSP08	139.7	212.9	164.6	183.8	345.2	139.5	211	163.8	182.6	341.4	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI370K4-525AXSP08	130.4	200.9	154.7	173.3	329.5	130.2	199.4	153.8	172.2	326.2	282	16.9	3"	225	14.9	2"	338	23.8	3"
EAW-VD15S2PI370K4-425AXSP06	110.8	176.8	133.8	151.2	296.8	111.3	175.9	133.7	150.8	294.3	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI550K4-625AXSP08	157	239.9	185.5	207.3	391	156.8	238.3	184.6	205.9	387.1	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI550K4-525AXSP06	139.2	220	167.1	188.5	366.1	139.7	218.9	167.2	188.1	362.8	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI550K4-425AXSP06	123.8	198	149.6	169.5	333.3	124.4	197.3	149.7	168.9	330.9	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI750K4-625AXSP08	170.1	260.4	201	225.1	425.1	170.2	258.8	200.3	224	421.5	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI750K4-525AXSP06	150.9	239	181.4	204.7	398.1	151.7	237.8	181.4	204.3	394.9	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI750K4-425AXSP06	133.8	214.3	162.3	183.4	361.4	134.7	213.5	162.3	183.3	359.1	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI370K5-625AXSP08	139.7	212.9	164.6	183.8	345.2	139.5	211	163.8	182.6	341.4	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI370K5-525AXSP08	130.4	200.9	154.7	173.3	329.5	130.2	199.4	153.8	172.2	326.2	282	16.9	3"	225	14.9	2"	338	23.8	3"
EAW-VD15S2PI370K5-425AXSP06	110.8	176.8	133.8	151.2	296.8	111.3	175.9	133.7	150.8	294.3	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI550K5-625AXSP08	157	239.9	185.5	207.3	391	156.8	238.3	184.6	205.9	387.1	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI550K5-525AXSP06	139.2	220	167.1	188.5	366.1	139.7	218.9	167.2	188.1	362.8	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI550K5-425AXSP06	123.8	198	149.6	169.5	333.3	124.4	197.3	149.7	168.9	330.9	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI750K5-625AXSP08	170.1	260.4	201	225.1	425.1	170.2	258.8	200.3	224	421.5	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI750K5-525AXSP06	150.9	239	181.4	204.7	398.1	151.7	237.8	181.4	204.3	394.9	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI750K5-425AXSP06	133.8	214.3	162.3	183.4	361.4	134.7	213.5	162.3	183.3	359.1	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI370C4-625AXSP08	145.7	222.4	172	192.1	361.2	145.5	220.7	170.9	190.6	357.2	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI370C4-525AXSP08	135.8	209.5	161.2	180.6	343.9	135.6	207.7	160.3	179.5	340.5	282	16.9	3"	225	14.9	2"	338	23.8	3"
EAW-VD15S2PI370C4-425AXSP06	115.1	183.9	139.2	157.1	309.1	115.7	182.9	139	156.6	306	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI550C4-625AXSP08	165.1	252.7	195.1	218.5	412.2	164.9	250.9	194.3	216.9	408.4	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI550C4-525AXSP06	146	230.8	175.4	197.9	384.7	146.5	229.7	175.4	197.2	381.1	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI550C4-425AXSP06	129.1	206.7	156.5	177	348.5	129.7	205.9	156.2	176.3	345.8	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI750C4-625AXSP06	169.2	265.1	202.3	227.8	437.9	170.1	264.1	202.5	227.3	434.6	451	15.2	3"	361	10	3"	541	18	4"
EAW-VD15S2PI750C4-525AXSP06	156.3	247.7	188	212.3	413.1	157.2	246.9	188.1	212	410.4	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI750C4-425AXSP06	138.6	221.6	167.8	189.7	374.1	139.2	221.1	167.8	189.6	371.8	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI370C5-625AXSP08	145.7	222.4	172	192.1	361.2	145.5	220.7	170.9	190.6	357.2	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI370C5-525AXSP08	135.8	209.5	161.2	180.6	343.9	135.6	207.7	160.3	179.5	340.5	282	16.9	3"	225	14.9	2"	338	23.8	3"
EAW-VD15S2PI370C5-425AXSP06	115.1	183.9	139.2	157.1	309.1	115.7	182.9	139	156.6	306	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI550C5-625AXSP08	165.1	252.7	195.1	218.5	412.2	164.9	250.9	194.3	216.9	408.4	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI550C5-525AXSP06	146	230.8	175.4	197.9	384.7	146.5	229.7	175.4	197.2	381.1	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI550C5-425AXSP06	129.1	206.7	156.5	177	348.5	129.7	205.9	156.2	176.3	345.8	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI750C5-625AXSP06	169.2	265.1	202.3	227.8	437.9	170.1	264.1	202.5	227.3	434.6	451	15.2	3"	361	10	3"	541	18	4"
EAW-VD15S2PI750C5-525AXSP06	156.3	247.7	188	212.3	413.1	157.2	246.9	188.1	212	410.4	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI750C5-425AXSP06	138.6	221.6	167.8	189.7	374.1	139.2	221.1	167.8	189.6	371.8	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI370K8-625AXSP08	139.7	212.9	164.6	183.8	345.2	139.5	211	163.8	182.6	341.4	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI370K8-525AXSP08	130.4	200.9	154.7	173.3	329.5	130.2	199.4	153.8	172.2	326.2	282	16.9	3"	225	14.9	2"	338	23.8	3"
EAW-VD15S2PI370K8-425AXSP06	110.8	176.8	133.8	151.2	296.8	111.3	175.9	133.7	150.8	294.3	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI550K8-625AXSP08	157	239.9	185.5	207.3	391	156.8	238.3	184.6	205.9	387.1	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI550K8-525AXSP06	139.2	220	167.1	188.5	366.1	139.7	218.9	167.2	188.1	362.8	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI550K8-425AXSP06	123.8	198	149.6	169.5	333.3	124.4	197.3	149.7	168.9	330.9	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S2PI750K8-625AXSP08	170.1	260.4	201	225.1	425.1	170.2	258.8	200.3	224	421.5	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PI750K8-525AXSP06	150.9	239	181.4	204.7	398.1	151.7	237.8	181.4	204.3	394.9	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD15S2PI750K8-425AXSP06	133.8	214.3	162.3	183.4	361.4	134.7	213.5	162.3	183.3	359.1	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD15S3PI370K4-625AXSP06	211.7	320.5	248.6	277.1	518.4	210.9	317.6	247	275.3	512.7	451	20.4	3"	361	13.4	3"	541	25.2	4"
EAW-VD15S3PI370K4-525AXSP04	-	293.1	223.2	251.3	487	-	291.4	223	250.6	482.2	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI370K4-425AXSP04	167.6	267.2	202.4	228.7	448.9	168.4	265.9	202.2	228	445.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI550K4-625AXSP04	-	350.5	267.8	301.3	578.4	-	348.8	267.7	300.2	573.4	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI550K4-525AXSP04	208.5	329.9	250.7	282.7	549.2	209.6	328.4	250.8	281.8	544.9	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI550K4-425AXSP04	187.2	299.8	226.4	256.4	504.2	188.3	298.7	226.5	255.9	500.5	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI750K4-625AXSP04	242.9	380.4	290.8	326.9	628.7	244.3	379.1	290.7	326.3	624.2	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI750K4-525AXSP04	226	358	272.1	306.7	597.2	227.2	356.7	272.1	306	592.4	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI750K4-425AXSP04	202.7	324.7	245.2	277.5	546.8	203.9	323.3	245.6	277.3	543.4	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI370K5-625AXSP06	211.7	320.5	248.6	277.1	518.4	210.9	317.6	247	275.3	512.7	451	20.4	3"	361	13.4	3"	541	25.2	4"
EAW-VD15S3PI370K5-525AXSP04	-	293.1	223.2	251.3	487	-	291.4	223	250.6	482.2	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI370K5-425AXSP04	167.6	267.2	202.4	228.7	448.9	168.4	265.9	202.2	228	445.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI550K5-625AXSP04	-	350.5	267.8	301.3	578.4	-	348.8	267.7	300.2	573.4	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI550K5-525AXSP04	208.5	329.9	250.7	282.7	549.2	209.6	328.4	250.8	281.8	544.9	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI550K5-425AXSP04	187.2	299.8	226.4	256.4	504.2	188.3	298.7	226.5	255.9	500.5	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI750K5-625AXSP04	242.9	380.4	290.8	326.9	628.7	244.3	379.1	290.7	326.3	624.2	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI750K5-525AXSP04	226	358	272.1	306.7	597.2	227.2	356.7	272.1	306	592.4	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI750K5-425AXSP04	202.7	324.7	245.2	277.5	546.8	203.9	323.3	245.6	277.3	543.4	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI370C4-625AXSP06	220.9	334.8	259.7	289.6	542.4	220.3	331.8	258.1	287.4	536.4	451	20.4	3"	361	13.4	3"	541	25.2	4"
EAW-VD15S3PI370C4-525AXSP04	193.8	305.6	232.8	262.2	508.3	194.5	304.2	232.2	261.1	503.3	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI370C4-425AXSP04	173.9	277.9	210.2	237.6	466.8	174.7	276.5	210.3	237.2	462.8	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI550C4-625AXSP04	235.6	369.6	282	317.4	609.7	236.8	367.5	281.7	316.1	604.1	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI550C4-525AXSP04	218.6	346.2	263.1	296.8	577.1	219.8	344.5	262.7	295.8	572.4	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI550C4-425AXSP04	195.5	313	236.8	267.8	527.3	196.3	311.7	236.4	267.2	523.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI750C4-625AXSP04	252.3	395.6	302.1	339.8	654.5	253.7	394.2	302	339.1	649.5	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI750C4-525AXSP04	234.1	371.5	282	318	619.6	235.4	370.3	282.1	317.5	615.6	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI750C4-425AXSP04	209.4	335.7	254	287.1	566.2	210.7	334.3	254	286.9	562.6	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI370C5-625AXSP06	220.9	334.8	259.7	289.6	542.4	220.3	331.8	258.1	287.4	536.4	451	20.4	3"	361	13.4	3"	541	25.2	4"
EAW-VD15S3PI370C5-525AXSP04	193.8	305.6	232.8	262.2	508.3	194.5	304.2	232.2	261.1	503.3	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI370C5-425AXSP04	173.9	277.9	210.2	237.6	466.8	174.7	276.5	210.3	237.2	462.8	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI550C5-625AXSP04	235.6	369.6	282	317.4	609.7	236.8	367.5	281.7	316.1	604.1	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI550C5-525AXSP04	218.6	346.2	263.1	296.8	577.1	219.8	344.5	262.7	295.8	572.4	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI550C5-425AXSP04	195.5	313	236.8	267.8	527.3	196.3	311.7	236.4	267.2	523.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI750C5-625AXSP04	252.3	395.6	302.1	339.8	654.5	253.7	394.2	302	339.1	649.5	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI750C5-525AXSP04	234.1	371.5	282	318	619.6	235.4	370.3	282.1	317.5	615.6	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI750C5-425AXSP04	209.4	335.7	254	287.1	566.2	210.7	334.3	254	286.9	562.6	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3PI370K8-625AXSP06	211.7	320.5	248.6	277.1	518.4	210.9	317.6	247	275.3	512.7	451	20.4	3"	361	13.4	3"	541	25.2	4"
EAW-VD15S3PI370K8-525AXSP04	-	293.1	223.2	251.3	487	-	291.4	223	250.6	482.2	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI370K8-425AXSP04	167.6	267.2	202.4	228.7	448.9	168.4	265.9	202.2	228	445.1	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI550K8-625AXSP04	-	350.5	267.8	301.3	578.4	-	348.8	267.7	300.2	573.4	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI550K8-525AXSP04	208.5	329.9	250.7	282.7	549.2	209.6	328.4	250.8	281.8	544.9	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI550K8-425AXSP04	187.2	299.8	226.4	256.4	504.2	188.3	298.7	226.5	255.9	500.5	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S3PI750K8-625AXSP04	242.9	380.4	290.8	326.9	628.7	244.3	379.1	290.7	326.3	624.2	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD15S3PI750K8-525AXSP04	226	358	272.1	306.7	597.2	227.2	356.7	272.1	306	592.4	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD15S3PI750K8-425AXSP04	202.7	324.7	245.2	277.5	546.8	203.9	323.3	245.6	277.3	543.4	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD15S4PI370K4-625AXSP04	277.1	423.3	327.1	365.3	687.3	276.8	419.5	325.1	363	679.7	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI370K4-525AXSP04	258.6	399.1	306.9	344.2	655	258.2	396.2	305.5	341.6	648.4	564	16.4	4"	451	13.2	3"	676	23.1	4"
EAW-VD15S4PI370K4-425AXSP04	232.9	363.3	278.4	312.8	604.2	232.9	360.8	277.1	311.2	598.3	451	18.2	3"	361	12	3"	541	22.1	4"
EAW-VD15S4PI550K4-625AXSP04	311.5	476.8	368.5	411.9	777.5	311.1	473.8	366.7	409.3	769.8	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI550K4-525AXSP04	290	448.4	344.5	386.4	738.7	289.9	445	343.4	384.5	732	564	16.4	4"	451	13.2	3"	676	23.1	4"
EAW-VD15S4PI550K4-425AXSP02	-	373.4	-	316	649.3	-	374.3	-	317.6	645.8	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K4-625AXSP04	337.3	517	399.2	446.6	846.3	337.5	514.5	397.9	445	839.1	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI750K4-525AXSP02	-	447.5	-	379.2	770.5	-	448.3	-	381.3	766.6	1127	9.1	(2) 4"	902	6	(2) 4"	1352	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K4-425AXSP02	-	404.8	-	342.4	703.5	-	405.7	301.4	344.6	700.4	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370K5-625AXSP04	277.1	423.3	327.1	365.3	687.3	276.8	419.5	325.1	363	679.7	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI370K5-525AXSP04	258.6	399.1	306.9	344.2	655	258.2	396.2	305.5	341.6	648.4	564	16.4	4"	451	13.2	3"	676	23.1	4"
EAW-VD15S4PI370K5-425AXSP04	232.9	363.3	278.4	312.8	604.2	232.9	360.8	277.1	311.2	598.3	451	18.2	3"	361	12	3"	541	22.1	4"
EAW-VD15S4PI550K5-625AXSP04	311.5	476.8	368.5	411.9	777.5	311.1	473.8	366.7	409.3	769.8	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI550K5-525AXSP04	290	448.4	344.5	386.4	738.7	289.9	445	343.4	384.5	732	564	16.4	4"	451	13.2	3"	676	23.1	4"
EAW-VD15S4PI550K5-425AXSP02	-	373.4	-	316	649.3	-	374.3	-	317.6	645.8	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K5-625AXSP04	337.3	517	399.2	446.6	846.3	337.5	514.5	397.9	445	839.1	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI750K5-525AXSP02	-	447.5	-	379.2	770.5	-	448.3	-	381.3	766.6	1127	9.1	(2) 4"	902	6	(2) 4"	1352	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K5-425AXSP02	-	404.8	-	342.4	703.5	-	405.7	301.4	344.6	700.4	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370C4-625AXSP04	289.4	442	341.3	381.8	719.1	288.7	438.7	339.7	378.9	711.2	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI370C4-525AXSP04	269.3	415.7	319.7	358.7	683.7	268.9	412.7	318.3	356.5	676.8	564	16.4	4"	451	13.2	3"	676	23.1	4"
EAW-VD15S4PI370C4-425AXSP02	-	346.2	-	-	601.7	-	347	-	-	597.6	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C4-625AXSP04	328	502.2	387.6	433.5	820.6	327.5	498.7	386	431	812	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI550C4-525AXSP02	-	432.5	-	-	744.8	-	433.3	-	-	740	1127	9.1	(2) 4"	902	6	(2) 4"	1352	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C4-425AXSP02	-	390	-	330.3	678.7	-	390.8	-	331.8	674.6	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C4-625AXSP04	350.4	537.8	414.9	464.3	879.9	350.6	534.4	413.5	461.9	873.2	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI750C4-525AXSP02	-	464	-	393.5	800.2	-	465.1	-	395.9	796.4	1127	9.1	(2) 4"	902	6	(2) 4"	1352	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C4-425AXSP02	-	418.9	309	353.9	728.1	-	419.8	311.9	356.2	724.9	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370C5-625AXSP04	289.4	442	341.3	381.8	719.1	288.7	438.7	339.7	378.9	711.2	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI370C5-525AXSP04	269.3	415.7	319.7	358.7	683.7	268.9	412.7	318.3	356.5	676.8	564	16.4	4"	451	13.2	3"	676	23.1	4"
EAW-VD15S4PI370C5-425AXSP02	-	346.2	-	-	601.7	-	347	-	-	597.6	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C5-625AXSP04	328	502.2	387.6	433.5	820.6	327.5	498.7	386	431	812	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI550C5-525AXSP02	-	432.5	-	-	744.8	-	433.3	-	-	740	1127	9.1	(2) 4"	902	6	(2) 4"	1352	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C5-425AXSP02	-	390	-	330.3	678.7	-	390.8	-	331.8	674.6	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C5-625AXSP04	350.4	537.8	414.9	464.3	879.9	350.6	534.4	413.5	461.9	873.2	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI750C5-525AXSP02	-	464	-	393.5	800.2	-	465.1	-	395.9	796.4	1127	9.1	(2) 4"	902	6	(2) 4"	1352	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C5-425AXSP02	-	418.9	309	353.9	728.1	-	419.8	311.9	356.2	724.9	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370K8-625AXSP04	277.1	423.3	327.1	365.3	687.3	276.8	419.5	325.1	363	679.7	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI370K8-525AXSP04	258.6	399.1	306.9	344.2	655	258.2	396.2	305.5	341.6	648.4	564	16.4	4"	451	13.2	3"	676	23.1	4"
EAW-VD15S4PI370K8-425AXSP04	232.9	363.3	278.4	312.8	604.2	232.9	360.8	277.1	311.2	598.3	451	18.2	3"	361	12	3"	541	22.1	4"
EAW-VD15S4PI550K8-625AXSP04	311.5	476.8	368.5	411.9	777.5	311.1	473.8	366.7	409.3	769.8	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI550K8-525AXSP04	290	448.4	344.5	386.4	738.7	289.9	445	343.4	384.5	732	564	16.4	4"	451	13.2	3"	676	23.1	4"
EAW-VD15S4PI550K8-425AXSP02	-	373.4	-	316	649.3	-	374.3	-	317.6	645.8	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K8-625AXSP04	337.3	517	399.2	446.6	846.3	337.5	514.5	397.9	445	839.1	676	17.2	4"	541	11.4	4"	812	24.2	4"
EAW-VD15S4PI750K8-525AXSP02	-	447.5	-	379.2	770.5	-	448.3	-	381.3	766.6	1127	9.1	(2) 4"	902	6	(2) 4"	1352	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K8-425AXSP02	-	404.8	-	342.4	703.5	-	405.7	301.4	344.6	700.4	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K4-625AXSP02	-	501.2	-	-	836.9	-	500.2	-	-	829.8	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K4-525AXSP02	-	472.2	-	403.4	795.9	-	470.9	-	403.1	789.1	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K4-425AXSP02	-	429.9	322	365.8	731.8	-	428.7	323.1	366.1	725.8	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K4-625AXSP02	-	565.8	-	483.9	947.2	-	564	-	483.8	939.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K4-525AXSP02	-	530.9	399.9	453.1	896.8	-	530.1	401	453.4	890	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K4-425AXSP02	-	481.7	360.2	410.1	821.2	-	481	361.4	410.3	815.4	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K4-625AXSP02	-	613.5	463.9	524.7	1029.2	-	613.4	466.3	525.5	1022	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K4-525AXSP02	-	576.3	433.5	491.8	974.7	-	575.3	435.3	491.9	968.3	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K4-425AXSP02	318.4	521.8	390.1	444	890	322.2	521.7	391.9	444.9	884.7	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K5-625AXSP02	-	501.2	-	-	836.9	-	500.2	-	-	829.8	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K5-525AXSP02	-	472.2	-	403.4	795.9	-	470.9	-	403.1	789.1	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K5-425AXSP02	-	429.9	322	365.8	731.8	-	428.7	323.1	366.1	725.8	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K5-625AXSP02	-	565.8	-	483.9	947.2	-	564	-	483.8	939.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K5-525AXSP02	-	530.9	399.9	453.1	896.8	-	530.1	401	453.4	890	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K5-425AXSP02	-	481.7	360.2	410.1	821.2	-	481	361.4	410.3	815.4	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K5-625AXSP02	-	613.5	463.9	524.7	1029.2	-	613.4	466.3	525.5	1022	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K5-525AXSP02	-	576.3	433.5	491.8	974.7	-	575.3	435.3	491.9	968.3	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K5-425AXSP02	318.4	521.8	390.1	444	890	322.2	521.7	391.9	444.9	884.7	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C4-625AXSP02	-	523.7	-	-	875.4	-	522.1	-	-	867.9	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C4-525AXSP02	-	492.1	-	420.1	830.5	-	490.9	-	420.4	823.4	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C4-425AXSP02	-	446.9	334.8	380.6	760.8	-	445.5	335.8	380.1	755.4	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C4-625AXSP02	-	595.5	-	509.5	998.2	-	594.1	452	509.2	990.3	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C4-525AXSP02	-	557.6	419.4	475.5	942	-	556	420.5	475.7	934.7	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C4-425AXSP02	307	503.4	376.4	428.1	858.5	310.5	502.4	377.4	428.1	852	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C4-625AXSP02	-	637.9	481.8	545.1	1069.9	-	637.6	484.1	545.8	1063.3	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C4-525AXSP02	-	597.8	449.1	509.7	1011	-	597.1	451.1	510.8	1004.7	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C4-425AXSP02	329	540.1	403.2	459.2	921.3	332.7	539.2	405.1	460.1	915.8	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C5-625AXSP02	-	523.7	-	-	875.4	-	522.1	-	-	867.9	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C5-525AXSP02	-	492.1	-	420.1	830.5	-	490.9	-	420.4	823.4	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C5-425AXSP02	-	446.9	334.8	380.6	760.8	-	445.5	335.8	380.1	755.4	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C5-625AXSP02	-	595.5	-	509.5	998.2	-	594.1	452	509.2	990.3	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C5-525AXSP02	-	557.6	419.4	475.5	942	-	556	420.5	475.7	934.7	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C5-425AXSP02	307	503.4	376.4	428.1	858.5	310.5	502.4	377.4	428.1	852	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C5-625AXSP02	-	637.9	481.8	545.1	1069.9	-	637.6	484.1	545.8	1063.3	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C5-525AXSP02	-	597.8	449.1	509.7	1011	-	597.1	451.1	510.8	1004.7	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C5-425AXSP02	329	540.1	403.2	459.2	921.3	332.7	539.2	405.1	460.1	915.8	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K8-625AXSP02	-	501.2	-	-	836.9	-	500.2	-	-	829.8	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K8-525AXSP02	-	472.2	-	403.4	795.9	-	470.9	-	403.1	789.1	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K8-425AXSP02	-	429.9	322	365.8	731.8	-	428.7	323.1	366.1	725.8	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K8-625AXSP02	-	565.8	-	483.9	947.2	-	564	-	483.8	939.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K8-525AXSP02	-	530.9	399.9	453.1	896.8	-	530.1	401	453.4	890	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K8-425AXSP02	-	481.7	360.2	410.1	821.2	-	481	361.4	410.3	815.4	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K8-625AXSP02	-	613.5	463.9	524.7	1029.2	-	613.4	466.3	525.5	1022	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K8-525AXSP02	-	576.3	433.5	491.8	974.7	-	575.3	435.3	491.9	968.3	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K8-425AXSP02	318.4	521.8	390.1	444	890	322.2	521.7	391.9	444.9	884.7	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD9102ZA320P7-625AXSP16	-	93.6	-	79.7	159.3	-	93.7	-	80.1	158.5	225	15.4	2"	180	10.1	2"	270	16.1	3"
EAW-VD9102ZA320P7-525AXSP16	-	85.6	63.6	72.5	147	-	85.6	64.1	72.9	146.3	180	13.7	2"	144	9	2"	216	19.3	2"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD9102ZA320P7-425AXSP16	-	77.5	57.4	65.6	134.3	-	77.7	57.8	66	133.7	146	12.6	2"	117	10.8	1-1/2"	176	17.8	2"
EAW-VD9104ZA320P7-625AXSP12	125.5	196.9	150.3	169	325.8	126	196.2	150.3	168.6	323.3	304	14.7	3"	244	9.7	3"	365	20.7	3"
EAW-VD9104ZA320P7-525AXSP12	114.7	181.6	138.1	155.9	303.8	115.2	181.1	137.9	155.4	301.8	248	14.2	3"	198	12.4	2"	298	19.9	3"
EAW-VD9104ZA320P7-425AXSP12	103.6	165.3	125.2	141.7	279.5	104	165	125.2	141.4	277.7	203	17	2"	162	11.2	2"	244	19.4	3"
EAW-VD9106ZA320P7-625AXSP08	186.5	293	223.2	251.3	485.1	187.3	291.6	223.5	250.8	481.4	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD9106ZA320P7-525AXSP08	171.4	271.7	206.4	233.1	454.5	172.1	270.8	206.6	232.8	451.5	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD9106ZA320P7-425AXSP08	154.7	247.2	187.5	211.8	418	155.4	246.6	187.2	211.7	415.4	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD9108ZA320P7-625AXSP06	249.4	391.8	298.9	336.5	648.4	250.5	390.3	298.8	335.8	644.2	609	13.8	4"	487	12	3"	730	19.4	4"
EAW-VD9108ZA320P7-525AXSP06	230.5	365.4	278	313.8	611.7	231.8	364.2	277.7	313.2	606.9	507	16.3	3"	406	10.7	3"	609	18.5	4"
EAW-VD9108ZA320P7-425AXSP06	205.5	328.4	249.1	281.4	556.5	206.4	327.7	249.1	281.2	552.2	406	14.6	3"	325	9.6	3"	487	20.6	3"
EAW-VD9110ZA320P7-625AXSP04	-	478.6	362.1	409.3	801.6	-	477.7	363.3	409.8	796.5	913	10.7	(2) 4"	730	9.4	4"	1096	15	(2) 4"
EAW-VD9110ZA320P7-525AXSP04	274.9	445.4	335	379.9	752.4	277.7	444.7	335.9	380.1	747.5	755	12.8	4"	604	8.4	4"	906	14.5	(2) 4"
EAW-VD9110ZA320P7-425AXSP04	246	402.2	301.4	342.8	686.1	248.7	402.1	302.2	342.8	681.9	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD9112ZA320P7-625AXSP04	371.8	585.3	445.8	501.9	969	373.5	582.5	445.7	500.9	961.7	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD9112ZA320P7-525AXSP04	342.2	543.3	412.9	466.2	910.2	344.3	541.6	412.5	464.8	903.1	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD9112ZA320P7-425AXSP04	306.4	490.2	370.8	419.8	829.7	307.8	488.3	370.9	418.9	824.5	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD9114ZA320P7-625AXSP04	444.5	689.2	529.3	593.9	1136.1	444.9	685.8	528.3	591.7	1127.4	913	14.1	(2) 4"	730	11.7	4"	1096	19.8	(2) 4"
EAW-VD9114ZA320P7-525AXSP04	408.9	640.5	489.6	550.8	1067.7	409.8	637.4	489	549	1059.2	755	16.3	4"	604	10.7	4"	906	19.2	(2) 4"
EAW-VD9114ZA320P7-425AXSP02	-	524.1	-	441	925	-	526.7	-	445.1	921.2	1217	8.6	(2) 4"	974	5.7	(2) 4"	1461	12.1	(2) 4"
EAW-VD9116ZA320P7-625AXSP02	-	732.4	-	621.6	1254	-	733.6	-	625.8	1246.4	1826	9.5	(3) 4"	1461	8	(2) 4"	2191	13.3	(3) 4"
EAW-VD9116ZA320P7-525AXSP02	-	682.4	-	578.4	1177.6	-	684.1	509.9	581.1	1171.9	1522	10.7	(2) 4"	1217	7	(2) 4"	1826	12.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZA320P7-425AXSP02	-	612.3	451.4	518	1065.6	-	614	456.1	520.6	1061.1	1217	9.5	(2) 4"	974	6.2	(2) 4"	1461	13.3	(2) 4"
EAW-VD9118ZA320P7-625AXSP02	-	838.1	628.1	713.3	1417.9	-	838	632.6	715.6	1410.9	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA320P7-525AXSP02	-	781	582.6	663.9	1332.1	-	781.5	586.6	665.7	1325.7	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD9118ZA320P7-425AXSP02	421.3	701.4	520.5	595.3	1208.3	427.9	701.8	524.3	596.9	1201.2	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD9120ZA320P7-625AXSP02	-	942.9	711.1	805.6	1583.4	-	941.3	714.7	806.8	1573.6	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD9120ZA320P7-525AXSP02	540.9	878.6	659.8	748.8	1488.4	546.8	877.6	663	750.5	1479	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD9120ZA320P7-425AXSP02	480.9	789.1	589.8	671.6	1348.9	485.9	789.3	591.7	672	1340.9	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD9102ZJ320P7-625AXSP16	-	99.7	-	85.2	168	-	99.6	75.4	85.3	166.8	225	16.2	2"	180	10.6	2"	270	17.2	3"
EAW-VD9102ZJ320P7-525AXSP16	-	91	68.2	77.5	155	-	91	68.4	77.7	154	180	14.4	2"	144	9.5	2"	216	20.3	2"
EAW-VD9102ZJ320P7-425AXSP16	49.9	82.5	61.4	70	141.5	50.5	82.5	61.7	70.2	140.7	146	13.4	2"	117	11.3	1-1/2"	176	18.8	2"
EAW-VD9104ZJ320P7-625AXSP12	134.1	208.2	159.8	179.2	342.6	134.4	207.2	159.3	178.5	339.5	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD9104ZJ320P7-525AXSP12	122.4	192.1	146.7	165.1	319.6	122.6	190.9	146.3	164.6	317.1	248	15.3	3"	198	13.2	2"	298	21.5	3"
EAW-VD9104ZJ320P7-425AXSP08	-	168.1	125	142.7	288.3	102.9	167.8	125.7	143	286.1	304	11.1	3"	244	7.3	3"	365	15.7	3"
EAW-VD9106ZJ320P7-625AXSP08	199.4	309.9	237.7	266.6	510.3	199.6	308.4	236.9	265.6	505.7	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD9106ZJ320P7-525AXSP08	183	287.3	219.3	246.9	478.1	183.4	285.9	219	246.1	474.3	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD9106ZJ320P7-425AXSP06	156.2	254.7	190.8	217.1	433.7	157.7	254.3	191.4	216.8	430.5	406	12.9	3"	325	8.5	3"	487	18.2	3"
EAW-VD9108ZJ320P7-625AXSP06	266.7	414.9	317.8	356.9	682.8	267.3	412.2	317.2	355.1	676.7	609	15	4"	487	12.8	3"	730	21	4"
EAW-VD9108ZJ320P7-525AXSP06	246.4	386.9	295.2	332.3	643.4	246.9	384.5	294.3	331.2	637.4	507	17.5	3"	406	11.5	3"	609	20.1	4"
EAW-VD9108ZJ320P7-425AXSP06	219.5	347.6	264.5	297.8	585.2	220	345.7	263.7	297.3	579.9	406	15.8	3"	325	10.4	3"	487	22.2	3"
EAW-VD9110ZJ320P7-625AXSP04	321	508.5	386.5	435.7	844.3	323.5	506	386.5	434.8	837.8	913	11.6	(2) 4"	730	10.1	4"	1096	16.3	(2) 4"
EAW-VD9110ZJ320P7-525AXSP04	295.3	472.5	357.3	404	792.7	297.2	470.4	357.6	403.4	786.4	755	13.8	4"	604	9.1	4"	906	15.8	(2) 4"
EAW-VD9110ZJ320P7-425AXSP04	263.9	426.6	321	363.9	721.7	265.9	425.2	321.4	363.3	716.4	609	12.6	4"	487	11.2	3"	730	17.7	4"
EAW-VD9112ZJ320P7-625AXSP04	397.6	619.1	474	532.4	1020.6	398.6	615.9	473.1	530.5	1011.4	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ320P7-525AXSP04	365.9	574.5	438.6	493.8	957.5	366.7	571.8	437.4	492.3	948.7	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ320P7-425AXSP04	326.7	517.9	393.9	444.4	872.6	327.6	516.1	393.4	442.8	866.1	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD9114ZJ320P7-625AXSP04	473.6	728.8	561.7	628.9	1194.9	473.2	724.1	559.8	625.6	1184.2	913	15.4	(2) 4"	730	12.6	4"	1096	21.7	(2) 4"
EAW-VD9114ZJ320P7-525AXSP02	-	623.7	-	527.5	1078.8	-	624.4	-	531	1072.1	1522	10.5	(2) 4"	1217	6.9	(2) 4"	1826	12.1	(3) 4"
EAW-VD9114ZJ320P7-425AXSP02	-	559.3	411.8	473	975.5	-	561.1	416.1	475.6	971.7	1217	9.3	(2) 4"	974	6.1	(2) 4"	1461	13.1	(2) 4"
EAW-VD9116ZJ320P7-625AXSP02	-	780.2	-	664.7	1323.1	-	780	-	666.8	1313.1	1826	10.2	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ320P7-525AXSP02	-	727.3	542.8	618	1241.3	-	726.6	545.7	619.7	1233.5	1522	11.5	(2) 4"	1217	7.5	(2) 4"	1826	13.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ320P7-425AXSP02	-	652.9	484.8	553	1123.5	-	652.4	487.8	554.8	1117.4	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD9118ZJ320P7-625AXSP02	-	891.1	673.2	761	1495.8	-	889.4	674.6	762.1	1484.5	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ320P7-525AXSP02	511.5	830.6	623.2	707.8	1404.1	517.1	828.4	625.2	708.3	1395.2	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ320P7-425AXSP02	454.2	744.8	557.3	633.9	1271.8	459.3	744	558.3	634.5	1264.7	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD9102PA320P7-625AXSP16	-	80.2	59.8	68.2	136.6	-	80.6	60.5	68.7	136.2	169	13.2	2"	135	11.7	1-1/2"	203	18.5	2"
EAW-VD9102PA320P7-525AXSP16	-	73.6	54.6	62.4	126.5	-	73.8	55.2	62.8	126.2	135	15.3	1-1/2"	108	10	1-1/2"	162	17.2	2"
EAW-VD9102PA320P7-425AXSP16	40.5	68.2	50.3	57.7	117.9	41.3	68.4	50.8	58.1	117.6	113	13.8	1-1/2"	90	9.1	1-1/2"	135	19.5	1-1/2"
EAW-VD9104PA320P7-625AXSP12	106.4	167.3	127.7	143.8	278.1	107.1	167.1	128	143.8	276.7	225	17.7	2"	180	11.6	2"	270	19.6	3"
EAW-VD9104PA320P7-525AXSP12	96.4	152.9	116.4	131.3	257.8	97.1	152.9	116.6	131.3	256.4	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD9104PA320P7-425AXSP08	80.5	135.6	100.1	114.7	234.6	82.1	136.2	101.1	115.4	234.5	225	13.3	2"	180	8.7	2"	270	13.4	3"
EAW-VD9106PA320P7-625AXSP08	159.1	250.2	191	215	416.1	160.2	250	191.4	215.1	414.5	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD9106PA320P7-525AXSP08	147.8	234.5	178.3	201	393.9	148.8	234.3	178.8	201.2	392.2	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD9106PA320P7-425AXSP06	122	202.6	150.6	172	348.4	124	202.8	151.7	172.8	347.1	293	10.6	3"	234	11	2"	352	14.9	3"
EAW-VD9108PA320P7-625AXSP06	211.4	332.7	253.8	285.8	553.4	212.9	332.4	254.4	286.4	551.2	451	15.2	3"	361	10	3"	541	18	4"
EAW-VD9108PA320P7-525AXSP06	195.2	309.8	235.7	265.8	521.5	196.6	309.6	236	266.1	519.4	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD9108PA320P7-425AXSP04	158.8	268.1	197.8	227	465.3	162.2	269.4	199.9	228.7	464.4	451	11.3	3"	361	7.4	3"	541	12.5	4"
EAW-VD9110PA320P7-625AXSP04	253.2	407.2	307.5	348.3	683.9	256.6	408.1	309.4	349.1	681.2	676	12.1	4"	541	8	4"	812	17	4"
EAW-VD9110PA320P7-525AXSP04	235.2	381.7	286.9	325.6	646.3	238.3	382.2	288.5	326.6	644.6	564	11.3	4"	451	9.8	3"	676	15.9	4"
EAW-VD9110PA320P7-425AXSP04	210.3	344	257.8	293.5	589.4	213	344.3	259.2	294.3	587.1	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"
EAW-VD9112PA320P7-625AXSP04	315.1	497	378.4	426.8	827	317.4	496.5	379.3	427	823.7	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD9112PA320P7-525AXSP04	292.3	464.6	352.9	398.7	782.2	294.9	464.4	354	399.1	779	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD9112PA320P7-425AXSP02	-	372.8	-	311.5	671.1	-	377.8	-	316.9	672.5	902	6.7	(2) 4"	721	6.7	4"	1082	9.5	(2) 4"
EAW-VD9114PA320P7-625AXSP04	376.5	585.5	449	503.9	969.7	377.8	584.1	449.3	503.3	964.7	676	15.5	4"	541	10.2	4"	812	21.8	4"
EAW-VD9114PA320P7-525AXSP02	-	497.9	-	420.2	872.6	-	502.5	-	425.2	872	1127	8.2	(2) 4"	902	5.4	(2) 4"	1352	11.6	(2) 4"
EAW-VD9114PA320P7-425AXSP02	-	449.5	327.4	377.7	792.5	-	453	332.5	382.1	792.6	902	7.6	(2) 4"	721	7.3	4"	1082	10.7	(2) 4"
EAW-VD9116PA320P7-625AXSP02	-	622.8	462.4	528.5	1067.4	-	625.5	468.1	532.7	1065	1352	9.9	(2) 4"	1082	6.5	(2) 4"	1623	14	(2) 4"
EAW-VD9116PA320P7-525AXSP02	-	582.6	430.5	493.5	1006.1	-	585.8	435.8	497.3	1003.8	1127	9.1	(2) 4"	902	6	(2) 4"	1352	12.8	(2) 4"
EAW-VD9116PA320P7-425AXSP02	309.3	524.9	386.6	443.8	913.5	316.3	527.8	391	447.3	913.5	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD9118PA320P7-625AXSP02	-	712.2	533.4	606	1208.8	-	714	537.8	609.6	1204.3	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD9118PA320P7-525AXSP02	403.4	666.4	496.2	566.2	1140.1	410.2	668.6	501.2	569.2	1137.5	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD9118PA320P7-425AXSP02	360.1	600.8	445.6	509.7	1036.4	366.2	602.8	449.4	512.4	1032.8	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD9120PA320P7-625AXSP02	496.3	801.7	603.4	683.9	1350.1	503.1	802.4	607.2	686.7	1345.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD9120PA320P7-525AXSP02	459.7	750.1	562.6	639	1272.3	466.2	751.3	565.9	641.2	1269.3	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD9120PA320P7-425AXSP02	410.9	674	504.8	575.1	1157.4	416	676	507.8	577.1	1153.3	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD9102PJ320P7-625AXSP16	-	86.4	64.9	73.7	145.8	-	86.6	65.4	74	145.2	169	13.9	2"	135	12.2	1-1/2"	203	19.6	2"
EAW-VD9102PJ320P7-525AXSP16	48.2	79.2	59.2	67.3	134.9	48.9	79.3	59.5	67.6	134.4	135	16	1-1/2"	108	10.5	1-1/2"	162	18.3	2"
EAW-VD9102PJ320P7-425AXSP16	44.2	73.1	54.5	62.1	125.5	44.8	73.3	54.8	62.3	125	113	14.6	1-1/2"	90	9.6	1-1/2"	135	20.5	1-1/2"
EAW-VD9104PJ320P7-625AXSP12	114.9	179.1	137.2	154.1	296	115.5	178.6	137.3	153.9	294.4	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	21.2	3"
EAW-VD9104PJ320P7-525AXSP08	98.2	161.1	120.5	137.1	274.8	99.8	161.6	121.4	137.8	273.7	282	10.8	3"	225	10.9	2"	338	15.2	3"
EAW-VD9104PJ320P7-425AXSP08	87.8	145.7	108.3	123.5	249.8	89.1	145.8	109	124.1	249.3	225	14.1	2"	180	9.2	2"	270	14.5	3"
EAW-VD9106PJ320P7-625AXSP08	171.9	267.9	205.5	230.8	443.5	172.8	267.2	205.3	230.5	440.6	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD9106PJ320P7-525AXSP06	150.1	243.2	182.9	207.4	411	151.8	243.2	183.6	208	409.4	372	12.4	3"	298	8.1	3"	446	17.4	3"
EAW-VD9106PJ320P7-425AXSP06	132.6	216.6	162.4	185	370.5	134.1	216.8	163.2	185.2	369.2	293	11.4	3"	234	11.6	2"	352	16.1	3"
EAW-VD9108PJ320P7-625AXSP06	228.5	356.2	273.2	306.8	589.9	229.7	355.3	272.9	306.5	586	451	16.4	3"	361	10.8	3"	541	19.6	4"
EAW-VD9108PJ320P7-525AXSP04	194.2	319.8	238.8	271.9	545	197.4	320.2	240.6	272.8	542.8	564	10.3	4"	451	9.2	3"	676	14.5	4"
EAW-VD9108PJ320P7-425AXSP04	173.5	288.3	214.3	244.7	495.7	176.1	289.1	215.8	245.5	493.9	451	12.1	3"	361	7.9	3"	541	13.6	4"
EAW-VD9110PJ320P7-625AXSP04	275.4	437.3	331.7	374.7	729.1	277.9	436.9	333.1	374.9	725.2	676	13	4"	541	8.6	4"	812	18.4	4"
EAW-VD9110PJ320P7-525AXSP04	255.2	409.2	309.1	350.3	688.9	257.6	408.4	310.2	350.1	685.2	564	12.2	4"	451	10.5	3"	676	17.2	4"
EAW-VD9110PJ320P7-425AXSP04	228	368.2	277.6	314.9	626.6	229.9	367.9	278.4	315.1	623.3	451	14	3"	361	9.2	3"	541	16.3	4"
EAW-VD9112PJ320P7-625AXSP04	340.6	532.1	407.3	457.6	881.5	342.4	530	407.6	457.1	875.7	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD9112PJ320P7-525AXSP02	-	448.6	-	377.4	790.9	-	452.8	-	382.7	789.3	1127	8	(2) 4"	902	5.2	(2) 4"	1352	11.2	(2) 4"
EAW-VD9112PJ320P7-425AXSP02	-	403.8	-	339.3	717	-	407.2	-	343.5	715.9	902	7.3	(2) 4"	721	7.1	4"	1082	10.3	(2) 4"
EAW-VD9114PJ320P7-625AXSP02	-	575.8	-	488.9	991	-	579.1	-	492.9	987.3	1352	9.7	(2) 4"	1082	6.4	(2) 4"	1623	13.7	(2) 4"
EAW-VD9114PJ320P7-525AXSP02	-	538.4	397.7	455.7	932.2	-	541.3	402.1	459.2	930.1	1127	8.9	(2) 4"	902	5.9	(2) 4"	1352	12.5	(2) 4"
EAW-VD9114PJ320P7-425AXSP02	-	485	356.3	409.4	846.3	-	486.9	360.5	412.4	843.6	902	8.3	(2) 4"	721	7.7	4"	1082	11.6	(2) 4"
EAW-VD9116PJ320P7-625AXSP02	-	671.6	503	572.1	1139.9	-	673.3	507.2	574.6	1135.6	1352	10.7	(2) 4"	1082	7	(2) 4"	1623	15	(2) 4"
EAW-VD9116PJ320P7-525AXSP02	379.5	627.4	467.3	532.7	1073	386	628.6	471.2	535.7	1070.5	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD9116PJ320P7-425AXSP02	338.2	564.9	418.8	479	973.6	343.9	566.8	422	481.4	972	902	9.2	(2) 4"	721	8.3	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD9118PJ320P7-625AXSP02	475	766.5	577.8	654.5	1289.1	481.4	767.1	580.6	656.2	1284.1	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD9118PJ320P7-525AXSP02	439.5	716.1	537.2	610.8	1215.8	445.7	717.2	540.5	611.9	1209.5	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD9118PJ320P7-425AXSP02	392.2	643.8	481.1	548.3	1102.6	396.7	644.6	483.7	550.2	1098.8	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD91S1MA320P7-625AXSP16	-	46.2	34.7	39.4	78.3	-	46.2	34.9	39.5	77.8	101	13.7	1-1/2"	81	9	1-1/2"	122	19.3	1-1/2"
EAW-VD91S1MA320P7-525AXSP16	-	42.9	31.9	36.4	73.6	-	43	32.1	36.6	73.3	90	12.5	1-1/2"	72	8.3	1-1/2"	108	17.6	1-1/2"
EAW-VD91S1MA320P7-425AXSP16	23.3	38.9	28.9	33	66.9	23.7	38.9	29	33.1	66.6	68	12.3	1-1/2"	54	8.1	1-1/2"	81	17.3	1-1/2"
EAW-VD91S2MA320P7-625AXSP12	61.6	96.7	73.7	82.9	159.9	61.9	96.3	73.7	82.8	158.7	146	14.9	2"	117	12	1-1/2"	176	20.9	2"
EAW-VD91S2MA320P7-525AXSP12	57.8	90.8	69.3	78.1	151.5	57.9	90.4	69.2	77.8	150.3	113	17.2	1-1/2"	90	11.3	1-1/2"	135	24.2	1-1/2"
EAW-VD91S2MA320P7-425AXSP08	-	77.6	57.4	65.7	134.3	-	77.7	57.9	66	133.7	146	10.5	2"	117	9.1	1-1/2"	176	14.8	2"
EAW-VD91S3MA320P7-625AXSP08	90.8	142.9	108.9	122.7	236.8	91.3	142.3	108.9	122.5	235.1	214	16	2"	171	10.6	2"	257	18.1	3"
EAW-VD91S3MA320P7-525AXSP08	84.5	133.9	101.8	114.9	224.2	84.9	133.4	101.7	114.6	222.8	180	14.9	2"	144	9.8	2"	216	21	2"
EAW-VD91S3MA320P7-425AXSP08	75.9	121.4	92	104	205.6	76.4	121	92.1	103.8	204.3	146	14	2"	117	11.3	1-1/2"	176	19.6	2"
EAW-VD91S4MA320P7-625AXSP06	122.4	192.4	146.7	165.2	318.5	123	191.8	146.7	164.9	316.2	293	13.1	3"	234	12.4	2"	352	18.4	3"
EAW-VD91S4MA320P7-525AXSP06	111.1	176.5	134.1	151.3	296	111.8	176	134	151.1	293.8	237	12.6	3"	189	10.8	2"	284	17.7	3"
EAW-VD91S4MA320P7-425AXSP06	99.6	159.4	120.9	136.6	270.3	100.1	159.2	120.7	136.4	268.7	192	14.8	2"	153	9.7	2"	230	20.8	2"
EAW-VD91S5MA320P7-625AXSP04	-	235	177.7	200.9	393.8	148.2	234.6	178.3	201.2	391.4	440	12.7	3"	352	8.4	3"	528	14.8	4"
EAW-VD91S5MA320P7-525AXSP04	134.5	217.9	163.7	185.8	368	135.7	217.4	164.3	185.9	365.8	361	11.7	3"	288	7.7	3"	433	16.4	3"
EAW-VD91S5MA320P7-425AXSP04	120.9	197.6	147.9	168.3	336.8	122.1	197.3	148.4	168.4	334.9	293	10.9	3"	234	11	2"	352	15.3	3"
EAW-VD91S6MA320P7-625AXSP04	182.4	287	218.8	246.4	476	183.3	286.1	218.8	246	472.6	440	14.4	3"	352	9.5	3"	528	17.2	4"
EAW-VD91S6MA320P7-525AXSP04	167.2	265.5	201.5	227.6	445.3	168	264.8	201.7	227.4	442	361	13.4	3"	288	8.8	3"	433	18.8	3"
EAW-VD91S6MA320P7-425AXSP04	150.4	240.8	182.3	206.1	408	151.1	240	182.1	205.8	405	293	12.6	3"	234	12.1	2"	352	17.7	3"
EAW-VD9102ZA247I6-625AXSP16	-	82.5	-	-	140.3	-	82.8	-	-	139.5	225	15.4	2"	180	10.1	2"	270	16.1	3"
EAW-VD9102ZA247I6-525AXSP16	-	76.1	-	64.6	130.7	-	76.3	-	65	129.9	180	13.7	2"	144	9	2"	216	19.3	2"
EAW-VD9102ZA247I6-425AXSP16	-	69.6	51.5	58.9	120.4	-	69.8	52	59.2	119.8	146	12.6	2"	117	10.8	1-1/2"	176	17.8	2"
EAW-VD9104ZA247I6-625AXSP12	111.1	173.7	132.7	149.2	286.6	111.7	173	132.7	148.9	284.3	304	14.7	3"	244	9.7	3"	365	20.7	3"
EAW-VD9104ZA247I6-525AXSP12	102.2	161.9	123	138.7	269.7	102.7	161.1	122.9	138.4	267.7	248	14.2	3"	198	12.4	2"	298	19.9	3"
EAW-VD9104ZA247I6-425AXSP12	93	148.5	112.5	127.2	250.3	93.6	148.2	112.5	127.2	248.5	203	17	2"	162	11.2	2"	244	19.4	3"
EAW-VD9106ZA247I6-625AXSP08	164.9	258.6	197.4	222	426.9	165.9	257.5	197.5	221.6	423.9	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD9106ZA247I6-525AXSP08	152.8	242.1	183.9	207.4	403.6	153.6	241.4	184	207	400.5	372	14.6	3"	298	9.6	3"	446	20.6	3"
EAW-VD9106ZA247I6-425AXSP08	139	222.1	168.1	190.2	374.4	139.9	221.6	168.4	190.1	372.2	304	13.8	3"	244	9.1	3"	365	19.4	3"
EAW-VD9108ZA247I6-625AXSP08	229.3	351	271.1	303.2	573.9	229.2	349	270.3	301.9	569.3	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.5	4"
EAW-VD9108ZA247I6-525AXSP06	205.7	325.6	247.2	279	542.3	206.8	324.5	247.3	278.5	538.8	507	16.3	3"	406	10.7	3"	609	18.5	4"
EAW-VD9108ZA247I6-425AXSP06	184.7	295.6	223.7	253.1	497.8	185.8	294.5	223.8	252.6	494.8	406	14.6	3"	325	9.6	3"	487	20.6	3"
EAW-VD9110ZA247I6-625AXSP06	285.4	438.8	337.9	378.5	718.3	285.7	436.8	337.4	377.3	712.4	609	16.4	4"	487	13.7	3"	730	23	4"
EAW-VD9110ZA247I6-525AXSP04	-	396	298.3	338.2	668.2	-	395.5	299.6	338.4	664.1	755	12.8	4"	604	8.4	4"	906	14.5	(2) 4"
EAW-VD9110ZA247I6-425AXSP04	221.2	361.2	270.6	307.2	614	223.7	360.5	271.3	307.7	610.5	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD9112ZA247I6-625AXSP04	329.4	515.9	394.3	443.3	852.8	331.4	514.3	394.4	442.6	846.9	913	12.4	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.4	(2) 4"
EAW-VD9112ZA247I6-525AXSP04	305	484.2	367.3	414.7	807.1	307.2	482	367.5	414.1	802	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.9	(2) 4"
EAW-VD9112ZA247I6-425AXSP04	275.4	440.6	333.2	377.1	743.4	276.7	439	333.3	376.4	737.9	609	13.4	4"	487	11.7	3"	730	18.8	4"
EAW-VD9114ZA247I6-625AXSP04	393.4	609.6	467.9	525	999.7	394.4	606.9	467.2	523.4	992.7	913	14.1	(2) 4"	730	11.7	4"	1096	19.8	(2) 4"
EAW-VD9114ZA247I6-525AXSP04	364.7	570.6	436.7	491.2	946.5	366	567.9	435.4	489.6	939.3	755	16.3	4"	604	10.7	4"	906	19.2	(2) 4"
EAW-VD9114ZA247I6-425AXSP04	329.3	519	395.7	446	872.4	330	517.1	395.1	444.3	865.9	609	15.1	4"	487	12.9	3"	730	21.2	4"
EAW-VD9116ZA247I6-625AXSP04	457.4	701.2	541.4	605.7	1147.9	457.8	698	539.8	603.7	1138.5	913	15.8	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	22.2	(2) 4"
EAW-VD9116ZA247I6-525AXSP02	-	607	-	514.3	1045.3	-	608.4	-	517.5	1040.5	1522	10.7	(2) 4"	1217	7	(2) 4"	1826	12.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZA247I6-425AXSP02	-	550.1	-	465.3	956.3	-	551.6	409.6	467.6	952.5	1217	9.5	(2) 4"	974	6.2	(2) 4"	1461	13.3	(2) 4"
EAW-VD9118ZA247I6-625AXSP02	-	738.8	-	630.3	1250.3	-	740	-	632.6	1243.4	1826	10.3	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA247I6-525AXSP02	-	694.2	518.7	590.9	1183.9	-	694.6	523	593.3	1176.7	1522	11.6	(2) 4"	1217	7.6	(2) 4"	1826	13.6	(3) 4"
EAW-VD9118ZA247I6-425AXSP02	-	629.7	468	534.2	1082.4	-	630	470.6	535.7	1076.4	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.5	(2) 4"
EAW-VD9120ZA247I6-625AXSP02	-	832	629.1	711.5	1396	-	832.1	632.4	712.8	1386.6	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD9120ZA247I6-525AXSP02	-	781.7	587.9	667	1322.4	-	780.8	590.6	667.5	1314.4	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD9120ZA247I6-425AXSP02	432.2	709.2	530.1	602.3	1209.9	437.1	708.2	531.8	603.7	1203.2	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD9102ZJ247I6-625AXSP16	-	88	-	-	148.1	-	88	-	75.4	146.9	225	16.2	2"	180	10.6	2"	270	17.2	3"
EAW-VD9102ZJ247I6-525AXSP16	-	81.1	60.8	69.1	137.9	-	81.1	61.1	69.2	136.9	180	14.4	2"	144	9.5	2"	216	20.3	2"
EAW-VD9102ZJ247I6-425AXSP16	-	74.1	55.3	63	127.1	-	74.1	55.6	63.1	126.3	146	13.4	2"	117	11.3	1-1/2"	176	18.8	2"
EAW-VD9104ZJ247I6-625AXSP12	118.8	184.1	141.4	158.5	301.8	119	183	140.9	157.8	298.9	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD9104ZJ247I6-525AXSP12	109.4	171.2	130.7	147.1	284	109.6	170.5	130.6	146.5	281.6	248	15.3	3"	198	13.2	2"	298	21.5	3"
EAW-VD9104ZJ247I6-425AXSP12	99.5	157.2	119.6	134.9	263.5	99.7	156.3	119.4	134.6	261.5	203	18.1	2"	162	11.9	2"	244	21	3"
EAW-VD9106ZJ247I6-625AXSP08	176.7	274.1	210.3	235.9	449.6	177.1	272.4	209.7	234.8	445.7	451	17	3"	361	11.2	3"	541	20.3	4"
EAW-VD9106ZJ247I6-525AXSP08	163.6	256.2	195.8	220.1	425	163.9	255	195.3	219.4	421.3	372	15.8	3"	298	10.4	3"	446	22.2	3"
EAW-VD9106ZJ247I6-425AXSP08	148.7	235.1	178.8	202	394.1	149	234.1	178.5	201.2	391.1	304	14.9	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD9108ZJ247I6-625AXSP06	236.2	366.4	281.2	315.4	601.6	237.1	364.2	280.7	314.3	595.7	609	15	4"	487	12.8	3"	730	21	4"
EAW-VD9108ZJ247I6-525AXSP06	220.2	344.9	263.4	296	570.9	220.6	342.9	262.7	295.1	566	507	17.5	3"	406	11.5	3"	609	20.1	4"
EAW-VD9108ZJ247I6-425AXSP06	197.5	312.4	237.6	268.5	524.7	198	311.2	237.2	267.5	520	406	15.8	3"	325	10.4	3"	487	22.2	3"
EAW-VD9110ZJ247I6-625AXSP06	304.1	463.8	358.8	401.1	756.4	303.8	460.8	357.1	398.5	748.9	609	17.8	4"	487	14.7	3"	730	25	4"
EAW-VD9110ZJ247I6-525AXSP04	263.9	420.4	318.8	359.7	703.7	265.6	419.3	319.1	359.4	698.6	755	13.8	4"	604	9.1	4"	906	15.8	(2) 4"
EAW-VD9110ZJ247I6-425AXSP04	237.5	383.2	288.8	327.2	647.4	239.5	381.8	288.9	326.6	642.7	609	12.6	4"	487	11.2	3"	730	17.7	4"
EAW-VD9112ZJ247I6-625AXSP04	352.3	547.6	419.5	470.6	898.2	353.7	544.2	418.8	469	890.5	913	13.5	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	19	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ247I6-525AXSP04	326.6	512.3	390.9	440.1	849.9	327.4	510.1	390.5	438.9	843.6	755	15.7	4"	604	10.3	4"	906	18.4	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ247I6-425AXSP04	294.1	466.4	354.6	400	782.5	295.4	464	354	398.5	776.7	609	14.5	4"	487	12.5	3"	730	20.4	4"
EAW-VD9114ZJ247I6-625AXSP04	419.9	644.4	497.6	556.4	1052.8	420.1	640.4	495.2	553.6	1042.5	913	15.4	(2) 4"	730	12.6	4"	1096	21.7	(2) 4"
EAW-VD9114ZJ247I6-525AXSP04	389.6	603.5	463.8	519.6	996.6	389.1	600	461.8	517.2	988	755	17.6	4"	604	11.6	4"	906	21.1	(2) 4"
EAW-VD9114ZJ247I6-425AXSP02	-	503	-	425.2	876.3	-	504.3	-	427.3	871.6	1217	9.3	(2) 4"	974	6.1	(2) 4"	1461	13.1	(2) 4"
EAW-VD9116ZJ247I6-625AXSP02	-	689.6	-	-	1165.4	-	689.5	-	-	1157	1826	10.2	(3) 4"	1461	8.5	(2) 4"	2191	14.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ247I6-525AXSP02	-	647	-	550.5	1104.3	-	647.5	-	552	1096.5	1522	11.5	(2) 4"	1217	7.5	(2) 4"	1826	13.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ247I6-425AXSP02	-	586.6	435.5	497.6	1009	-	586.9	438.8	498.9	1003.4	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD9118ZJ247I6-625AXSP02	-	787.2	-	673.8	1318.9	-	785.8	-	673.8	1309.4	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ247I6-525AXSP02	-	738.6	555.8	631	1248.9	-	737.9	558.5	631.6	1239.9	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ247I6-425AXSP02	408.9	669.9	501.2	569.8	1141.8	413.8	668.9	502.8	570.2	1133.8	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD9102PA247I6-625AXSP16	-	70.4	-	59.8	119.7	-	70.7	-	60.3	119.3	169	13.2	2"	135	11.7	1-1/2"	203	18.5	2"
EAW-VD9102PA247I6-525AXSP16	-	65.1	48.4	55.3	111.9	-	65.5	49	55.7	111.7	135	15.3	1-1/2"	108	10	1-1/2"	162	17.2	2"
EAW-VD9102PA247I6-425AXSP16	-	60.8	45	51.6	105.3	-	61.1	45.5	51.9	105.1	113	13.8	1-1/2"	90	9.1	1-1/2"	135	19.5	1-1/2"
EAW-VD9104PA247I6-625AXSP12	93.6	147	112.2	126.3	243.2	94.4	146.9	112.5	126.4	242.2	225	17.7	2"	180	11.6	2"	270	19.6	3"
EAW-VD9104PA247I6-525AXSP12	85.8	136	103.4	116.6	227.9	86.4	136	103.5	116.8	227.1	180	16	2"	144	10.5	2"	216	22.5	2"
EAW-VD9104PA247I6-425AXSP08	-	121	89.5	102.5	209.5	-	121.6	90.5	103.2	209.2	225	13.3	2"	180	8.7	2"	270	13.4	3"
EAW-VD9106PA247I6-625AXSP08	140	219.9	167.8	188.9	364	141.2	219.8	168.3	189.1	362.8	338	14.1	3"	270	9.3	3"	406	19.9	3"
EAW-VD9106PA247I6-525AXSP08	131.4	208.1	158.2	178.6	347.9	132.2	207.9	158.6	178.7	346.6	282	13.5	3"	225	12.6	2"	338	19	3"
EAW-VD9106PA247I6-425AXSP08	118.5	189.4	143.7	162.4	320.7	119.5	189.4	144.1	162.4	319.6	225	16.7	2"	180	11	2"	270	18.2	3"
EAW-VD9108PA247I6-625AXSP06	186.1	292.8	223.1	251.1	484.7	187.8	292.3	223.7	251.4	482.6	451	15.2	3"	361	10	3"	541	18	4"
EAW-VD9108PA247I6-525AXSP06	173.4	274.9	209.2	235.9	460.8	174.8	274.8	209.5	236.1	459	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD9108PA247I6-425AXSP06	154.9	247.7	187.9	212.2	420.4	156.3	247.9	188.5	212.7	419	293	13.2	3"	234	12.7	2"	352	18.5	3"
EAW-VD9110PA247I6-625AXSP06	240.5	370.9	285.4	319.7	610.3	241.4	370.2	285.7	319.5	606.9	451	17.8	3"	361	11.7	3"	541	21.6	4"
EAW-VD9110PA247I6-525AXSP04	208.8	338.5	254.6	288.7	571.3	211.9	338.9	255.9	289.6	569.9	564	11.3	4"	451	9.8	3"	676	15.9	4"
EAW-VD9110PA247I6-425AXSP04	188.4	308.5	230.8	262.7	526.3	190.9	308.8	232	263.4	524.6	451	13	3"	361	8.6	3"	541	14.9	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD9112PA247I6-625AXSP04	277.4	436.9	332.6	374.6	723.5	280	436.8	334.1	375.5	721.3	676	13.8	4"	541	9.1	4"	812	19.4	4"
EAW-VD9112PA247I6-525AXSP04	260	412.4	313.2	353.8	691.2	262.2	412.8	314.2	354.1	688.5	564	13	4"	451	11	3"	676	18.3	4"
EAW-VD9112PA247I6-425AXSP04	234.4	375.5	284	321.2	636.5	236.3	375.7	284.9	322	634.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.3	4"
EAW-VD9114PA247I6-625AXSP04	331.7	514.5	395	443.9	849.3	333.5	514.3	395.5	443.6	845.6	676	15.5	4"	541	10.2	4"	812	21.8	4"
EAW-VD9114PA247I6-525AXSP02	-	441.6	-	-	773.6	-	445.5	-	377	772.1	1127	8.2	(2) 4"	902	5.4	(2) 4"	1352	11.6	(2) 4"
EAW-VD9114PA247I6-425AXSP02	-	401.6	-	337.9	709.2	-	404.7	-	342.2	708.2	902	7.6	(2) 4"	721	7.3	4"	1082	10.7	(2) 4"
EAW-VD9116PA247I6-625AXSP02	-	546.6	-	463.8	936.2	-	550	-	468.4	934.7	1352	9.9	(2) 4"	1082	6.5	(2) 4"	1623	14	(2) 4"
EAW-VD9116PA247I6-525AXSP02	-	516.2	382.4	437.2	890.4	-	518.8	386.9	441.2	889.7	1127	9.1	(2) 4"	902	6	(2) 4"	1352	12.8	(2) 4"
EAW-VD9116PA247I6-425AXSP02	-	469.4	346	396.6	817.1	-	472.8	350.2	400.5	815.9	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.9	(2) 4"
EAW-VD9118PA247I6-625AXSP02	-	625.5	469.4	533	1059.9	-	627.4	474.1	536.4	1056.8	1352	10.8	(2) 4"	1082	7.1	(2) 4"	1623	15.2	(2) 4"
EAW-VD9118PA247I6-525AXSP02	-	590.9	441.1	502	1008.7	-	592.8	445.2	505.4	1006.5	1127	10	(2) 4"	902	6.6	(2) 4"	1352	14	(2) 4"
EAW-VD9118PA247I6-425AXSP02	322.8	537.8	399.2	456	925.1	328.6	539.5	402.9	458.4	923.7	902	9.3	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	13.1	(2) 4"
EAW-VD9120PA247I6-625AXSP02	-	703.8	531.4	601.2	1182.1	-	705.8	534.9	603.9	1178.7	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD9120PA247I6-525AXSP02	408.6	664.8	498.7	567.2	1127	414.9	665.7	502.4	569	1122.9	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD9120PA247I6-425AXSP02	368.1	605.2	451.7	514.6	1034.5	373.3	605.9	455	517.1	1031.3	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD9102PJ247I6-625AXSP16	-	76	57.2	64.8	128	-	76.1	57.6	65.2	127.5	169	13.9	2"	135	12.2	1-1/2"	203	19.6	2"
EAW-VD9102PJ247I6-525AXSP16	-	70.2	52.6	59.8	119.6	-	70.4	53	60.1	119	135	16	1-1/2"	108	10.5	1-1/2"	162	18.3	2"
EAW-VD9102PJ247I6-425AXSP16	39.6	65.5	48.8	55.6	112.2	40.2	65.6	49.1	55.8	111.8	113	14.6	1-1/2"	90	9.6	1-1/2"	135	20.5	1-1/2"
EAW-VD9104PJ247I6-625AXSP12	101.5	157.7	121	135.9	259.6	102	157.3	121	135.7	258	225	18.8	2"	180	12.4	2"	270	21.2	3"
EAW-VD9104PJ247I6-525AXSP12	92.6	145.6	111.1	125.2	242.7	93.1	145.1	111.3	125	241.6	180	17.1	2"	144	11.3	2"	216	24.1	2"
EAW-VD9104PJ247I6-425AXSP08	78.7	130.4	96.9	110.7	223.7	79.9	130.5	97.7	111.2	222.9	225	14.1	2"	180	9.2	2"	270	14.5	3"
EAW-VD9106PJ247I6-625AXSP08	151.8	236	180.9	203.2	389	152.6	235.4	181.1	203	386.6	338	15.3	3"	270	10.1	3"	406	21.4	3"
EAW-VD9106PJ247I6-525AXSP08	142	222.6	170.2	191.3	370.5	142.7	222.1	170.2	191.2	368.6	282	14.6	3"	225	13.4	2"	338	20.6	3"
EAW-VD9106PJ247I6-425AXSP06	119	194.5	145.7	165.8	331.5	120.4	194.7	146.5	166.2	330.3	293	11.4	3"	234	11.6	2"	352	16.1	3"
EAW-VD9108PJ247I6-625AXSP06	201.8	314.2	240.6	270.2	517.4	202.8	313.1	240.7	269.9	514.2	451	16.4	3"	361	10.8	3"	541	19.6	4"
EAW-VD9108PJ247I6-525AXSP06	187.5	294.6	224.8	253.1	490.7	188.4	293.7	225.1	253.1	488.3	372	15.2	3"	298	10	3"	446	21.4	3"
EAW-VD9108PJ247I6-425AXSP04	155.6	258	192	219	443.3	158.1	258.7	193.5	220	441.8	451	12.1	3"	361	7.9	3"	541	13.6	4"
EAW-VD9110PJ247I6-625AXSP04	243.2	385.1	292.5	329.8	639.8	245.4	384.8	293.7	330.5	636.6	676	13	4"	541	8.6	4"	812	18.4	4"
EAW-VD9110PJ247I6-525AXSP04	226.9	363.5	274.6	310.6	609.3	229.3	362.9	275.6	311	606.3	564	12.2	4"	451	10.5	3"	676	17.2	4"
EAW-VD9110PJ247I6-425AXSP04	204.6	330.4	249	282.5	560.2	206.4	330	249.8	282.6	558.1	451	14	3"	361	9.2	3"	541	16.3	4"
EAW-VD9112PJ247I6-625AXSP04	300.9	468.9	359.3	403.6	773.3	302.4	467.8	359.6	403.2	768.6	676	14.9	4"	541	9.8	4"	812	21	4"
EAW-VD9112PJ247I6-525AXSP04	281.2	441.9	337.1	379.7	736.1	282.6	440.5	337.7	379.6	732.4	564	14.1	4"	451	11.7	3"	676	19.9	4"
EAW-VD9112PJ247I6-425AXSP02	-	361.4	-	303.6	642.4	-	364.8	-	307.6	641.4	902	7.3	(2) 4"	721	7.1	4"	1082	10.3	(2) 4"
EAW-VD9114PJ247I6-625AXSP04	358.4	552	425.2	476.1	906.6	359.6	550	424.9	475	899.9	676	16.8	4"	541	11.1	4"	812	23.7	4"
EAW-VD9114PJ247I6-525AXSP02	-	477.3	-	404.6	826.8	-	479.9	-	407.8	824.1	1127	8.9	(2) 4"	902	5.9	(2) 4"	1352	12.5	(2) 4"
EAW-VD9114PJ247I6-425AXSP02	-	434.2	319.2	366.7	756.6	-	436.5	323	369.5	755.4	902	8.3	(2) 4"	721	7.7	4"	1082	11.6	(2) 4"
EAW-VD9116PJ247I6-625AXSP02	-	591.5	-	503.7	1002.4	-	593	-	506.7	997.7	1352	10.7	(2) 4"	1082	7	(2) 4"	1623	15	(2) 4"
EAW-VD9116PJ247I6-525AXSP02	-	556.6	415.5	473.4	951.4	-	558.6	418.9	476	948.3	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD9116PJ247I6-425AXSP02	303.6	506.2	375.4	428.9	871.6	308.8	507.7	378.7	431.1	868.7	902	9.2	(2) 4"	721	8.3	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD9118PJ247I6-625AXSP02	-	674.7	509.4	576.8	1133.3	-	675.3	512.5	578.3	1127.9	1352	11.6	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.4	(2) 4"
EAW-VD9118PJ247I6-525AXSP02	391.4	635.9	477.2	542.3	1076.2	396.8	636	480.1	543.3	1072.6	1127	10.8	(2) 4"	902	7.1	(2) 4"	1352	15.2	(2) 4"
EAW-VD9118PJ247I6-425AXSP02	351.9	577.5	432	491.8	986.7	356.5	578.1	434.4	493.2	983.3	902	10.2	(2) 4"	721	9	4"	1082	14.3	(2) 4"
EAW-VD91S1MA247I6-625AXSP16	-	40.7	-	34.7	68.9	-	40.8	-	34.9	68.5	101	13.7	1-1/2"	81	9	1-1/2"	122	19.3	1-1/2"
EAW-VD91S1MA247I6-525AXSP16	-	38.1	-	32.4	65.3	-	38.2	-	32.5	65	90	12.5	1-1/2"	72	8.3	1-1/2"	108	17.6	1-1/2"
EAW-VD91S1MA247I6-425AXSP16	-	34.9	25.9	29.6	60	-	34.9	26.1	29.7	59.6	68	12.3	1-1/2"	54	8.1	1-1/2"	81	17.3	1-1/2"
EAW-VD91S2MA247I6-625AXSP12	54.4	85.2	65.1	73.1	140.6	54.8	84.9	65.1	73	139.5	146	14.9	2"	117	12	1-1/2"	176	20.9	2"
EAW-VD91S2MA247I6-525AXSP12	51.5	80.8	61.6	69.4	134.3	51.7	80.5	61.7	69.2	133.3	113	17.2	1-1/2"	90	11.3	1-1/2"	135	24.2	1-1/2"
EAW-VD91S2MA247I6-425AXSP08	-	69.5	51.5	58.9	120.3	-	69.6	52	59.2	119.8	146	10.5	2"	117	9.1	1-1/2"	176	14.8	2"
EAW-VD91S3MA247I6-625AXSP08	80.3	126	96.2	108.2	208.2	80.9	125.7	96.3	108.1	206.8	214	16	2"	171	10.6	2"	257	18.1	3"
EAW-VD91S3MA247I6-525AXSP08	75.2	119.3	90.6	102.1	198.9	75.7	118.9	90.7	102	197.4	180	14.9	2"	144	9.8	2"	216	21	2"
EAW-VD91S3MA247I6-425AXSP08	68.3	109	82.6	93.5	183.9	68.7	108.8	82.6	93.3	182.6	146	14	2"	117	11.3	1-1/2"	176	19.6	2"
EAW-VD91S4MA247I6-625AXSP08	111.6	171.1	132.2	147.7	280.2	111.6	170.2	131.8	147.3	278.1	214	19.5	2"	171	12.8	2"	257	22.9	3"
EAW-VD91S4MA247I6-525AXSP06	99.1	157.2	119.4	134.7	262.7	99.8	156.8	119.4	134.6	260.8	237	12.6	3"	189	10.8	2"	284	17.7	3"
EAW-VD91S4MA247I6-425AXSP06	89.6	143.4	108.5	122.7	242	90.1	143	108.6	122.7	240.3	192	14.8	2"	153	9.7	2"	230	20.8	2"
EAW-VD91S5MA247I6-625AXSP06	139.9	215.2	165.9	185.6	352.4	140.1	214.3	165.5	185.1	349.6	293	15.7	3"	234	14.1	2"	352	22	3"
EAW-VD91S5MA247I6-525AXSP04	-	193.7	145.7	165.3	326.7	121.2	193.5	146.4	165.4	324.8	361	11.7	3"	288	7.7	3"	433	16.4	3"
EAW-VD91S5MA247I6-425AXSP04	108.6	177.2	132.6	150.9	301.6	109.9	177	133.3	151.3	300	293	10.9	3"	234	11	2"	352	15.3	3"
EAW-VD91S6MA247I6-625AXSP04	161.4	253.3	193.2	217.3	418.4	162.5	252.3	193.4	217.1	415.6	440	14.4	3"	352	9.5	3"	528	17.2	4"
EAW-VD91S6MA247I6-525AXSP04	149.2	236.5	179.5	202.7	395.1	150.1	235.9	179.6	202.5	392.3	361	13.4	3"	288	8.8	3"	433	18.8	3"
EAW-VD91S6MA247I6-425AXSP04	135	216.2	163.7	185	365.1	135.9	215.5	163.8	185	362.6	293	12.6	3"	234	12.1	2"	352	17.7	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-625AXSP12	105.7	169	127.8	144.5	282.8	106.5	168.4	128	144.4	280.4	304	13	3"	244	8.6	3"	365	18.3	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-525AXSP12	95.8	154.9	116.6	132.2	261.6	96.6	154.4	116.7	132.1	259.5	248	12.5	3"	198	11.3	2"	298	17.5	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-425AXSP08	-	131.8	-	110.9	232.7	-	132.5	-	111.8	231.4	304	9.2	3"	244	6.1	3"	365	13	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-632AXSP12	-	159.1	119.8	135.9	268.7	-	158.6	120.1	135.7	266.8	304	13	3"	244	8.6	3"	365	18.3	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-532AXSP12	88.3	143.9	107.8	122.7	245.3	89.1	143.6	108.1	122.7	243.4	248	12.5	3"	198	11.3	2"	298	17.5	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-432AXSP12	78.3	128.9	96.1	109.4	220.9	79	128.6	96.3	109.5	219.4	203	15.3	2"	162	10.1	2"	244	17	3"
EAW-VD15S2ZK017G7-625AXSP06	210	336.2	254.1	287.4	562.7	211.7	334.9	254.5	287.2	558.1	609	12.1	4"	487	10.9	3"	730	17.1	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-525AXSP06	192.9	311.7	234.7	266.2	526.8	194.6	310.8	235	265.9	522.6	507	14.6	3"	406	9.6	3"	609	16.1	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-425AXSP04	-	260.7	-	219.3	460.9	-	262.1	-	221	459.1	609	8.8	4"	487	8.7	3"	730	12.4	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-632AXSP06	-	316.4	237.9	270.1	535.2	-	315.8	238.6	269.7	530.8	609	12.1	4"	487	10.9	3"	730	17.1	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-532AXSP06	177.6	290.2	217.3	247.1	493.6	179.2	289.5	217.8	247.1	490.4	507	14.6	3"	406	9.6	3"	609	16.1	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-432AXSP06	155.4	255.8	190.7	217.3	438.8	156.8	255.4	191.4	217.4	436.6	406	12.9	3"	325	8.5	3"	487	18.2	3"
EAW-VD15S3ZK017G7-625AXSP04	312.5	501.5	378.8	428.5	841	315.6	500.3	379.4	428.3	834.1	913	10.7	(2) 4"	730	9.4	4"	1096	15	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-525AXSP04	285.7	463.3	347.9	394.8	782.6	288.3	462	349	395.1	777.5	755	12.8	4"	604	8.4	4"	906	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-425AXSP04	253.7	415.1	311.1	353.4	708	256.2	414.5	311.6	353.7	703.9	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD15S3ZK017G7-632AXSP04	-	471.7	355.1	402.6	798.4	-	470.9	356.1	402.7	793	913	10.7	(2) 4"	730	9.4	4"	1096	15	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-532AXSP04	263.3	430.2	322.3	366.1	733.8	265.7	429.4	323.1	366.8	729.2	755	12.8	4"	604	8.4	4"	906	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-432AXSP04	231.1	381.5	283.9	323.9	654.7	233.3	380.9	284.9	324.1	650.4	609	11.7	4"	487	10.6	3"	730	16.4	4"
EAW-VD15S4ZK017G7-625AXSP02	-	618.8	-	-	1080.6	-	621.9	-	-	1074.9	1826	8.3	(3) 4"	1461	7.2	(2) 4"	2191	11.7	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-525AXSP02	-	572.2	-	-	1008.9	-	575.2	-	-	1004.2	1522	9.6	(2) 4"	1217	6.3	(2) 4"	1826	10.8	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-425AXSP02	-	510.7	-	428.4	905.6	-	512.8	-	432.8	902.3	1217	8.3	(2) 4"	974	5.5	(2) 4"	1461	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-632AXSP02	-	-	-	-	1023	-	-	-	-	1017.9	1826	8.3	(3) 4"	1461	7.2	(2) 4"	2191	11.7	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-532AXSP02	-	530.2	-	-	943.2	-	533.8	-	-	939.2	1522	9.6	(2) 4"	1217	6.3	(2) 4"	1826	10.8	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-432AXSP02	-	466.5	-	-	837	-	470	-	-	833.5	1217	8.3	(2) 4"	974	5.5	(2) 4"	1461	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-625AXSP02	-	803.5	-	682.6	1371.8	-	803.3	-	685.9	1360.9	1826	9.8	(3) 4"	1461	8.2	(2) 4"	2191	13.7	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-525AXSP02	-	743.7	551.9	631	1279.1	-	744.4	556.2	633.1	1271.1	1522	11	(2) 4"	1217	7.2	(2) 4"	1826	12.8	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-425AXSP02	-	662.6	490	561.3	1148.6	-	663.5	493.5	563.4	1142.4	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-632AXSP02	-	754.3	-	639.8	1300.2	-	754.8	-	642.7	1291.8	1826	9.8	(3) 4"	1461	8.2	(2) 4"	2191	13.7	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-532AXSP02	-	689.3	509.7	583.7	1197.3	-	690.8	513.7	586.5	1190.2	1522	11	(2) 4"	1217	7.2	(2) 4"	1826	12.8	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-432AXSP02	-	607.1	446.6	512.9	1061.2	-	608.3	450.5	515.4	1054.7	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-625AXSP02	612.8	987.8	744.8	843.1	1660.9	619.3	984.4	746.3	842.9	1647.5	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-525AXSP02	562.1	913.7	686.2	779.2	1547.9	567.5	911.4	687.4	778.7	1538	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-425AXSP02	495.7	814.1	608.3	693.5	1391.6	500.9	813.4	609.9	693.1	1383.9	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-632AXSP02	-	927.8	695.9	791	1575.3	-	926.6	698.1	791.5	1562.8	1826	11.2	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.7	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-532AXSP02	516.6	848.8	633.5	721.6	1450	522.1	847.4	635.5	721.9	1441.1	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.2	(2) 4"	1826	14.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-432AXSP02	450.9	746.7	555.3	633.7	1284.7	456	745.9	557.7	634.3	1278.8	1217	11.2	(2) 4"	974	7.4	(2) 4"	1461	15.7	(2) 4"
EAW-FD91S1WK320P7-625AXSP16	35.2	54.6	41.8	47	89.6	35.2	54.1	41.7	46.7	88.6	84	17.7	2"	68	14.7	1-1/2"	101	24.9	2"
EAW-FD91S1WK320P7-525AXSP16	31.7	49.8	38	42.8	82.8	31.8	49.5	37.9	42.6	82.1	68	19.8	1-1/2"	54	13.1	1-1/2"	81	23.6	2"
EAW-FD91S1WK320P7-425AXSP12	27	44	33	37.5	74.8	27.2	43.9	33	37.5	74.2	73	13.3	2"	59	11.1	1-1/2"	88	18.7	2"
EAW-FD91S2WK320P7-625AXSP08	70.1	108.7	83.3	93.5	178.5	70.1	107.9	83.1	93	176.7	169	15.3	3"	135	10.1	3"	203	21.4	3"
EAW-FD91S2WK320P7-525AXSP08	64.7	101.3	77.4	87.1	168.2	64.8	100.7	77.2	86.8	166.7	141	14.6	3"	113	13.4	2"	169	20.6	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD91S2WK320P7-425AXSP08	57.6	91.2	69.4	78.2	153.1	57.7	90.6	69.2	77.9	151.6	113	17.9	2"	90	11.7	2"	135	19.8	3"
EAW-FD91S3WK320P7-625AXSP06	106.5	163.7	126.2	141.4	268.4	106.4	162.6	125.6	140.5	265.3	225	17.8	3"	180	11.7	3"	270	21.6	4"
EAW-FD91S3WK320P7-525AXSP04	-	147.1	110.9	125.5	248.1	-	146.5	111	125.4	245.9	282	11.3	4"	225	9.8	3"	338	15.9	4"
EAW-FD91S3WK320P7-425AXSP04	81	132.2	99.1	112.7	225.1	81.9	131.8	99.3	112.6	223.5	225	13	3"	180	8.6	3"	270	14.9	4"
EAW-FD91S4WK320P7-625AXSP04	138.9	215.8	165.5	185.8	354.9	139.1	214.4	165	184.9	351.3	338	14.9	4"	270	9.8	4"	406	21	4"
EAW-FD91S4WK320P7-525AXSP04	128.2	201.2	153.6	173	334.2	128.4	200.1	153.2	172	331.2	282	14.1	4"	225	11.7	3"	338	19.9	4"
EAW-FD91S4WK320P7-425AXSP04	114	180.7	137.3	155	303.6	114.1	179.8	136.9	154.5	301	225	15.9	3"	180	10.5	3"	270	18.9	4"
EAW-FD91S5WK320P7-625AXSP04	178.7	273.2	211.3	236	446.8	178.3	271.1	209.9	234.5	441.7	338	17.8	4"	270	11.7	4"	406	25	4"
EAW-FD91S5WK320P7-525AXSP02	-	235.2	-	199.7	403.8	-	235.1	-	200.4	400.8	564	9.4	(2) 4"	451	6.2	(2) 4"	676	13.2	(2) 4"
EAW-FD91S5WK320P7-425AXSP02	-	211.3	156.3	178.8	365.7	-	211.2	157.4	179.5	363.3	451	8.7	(2) 4"	361	8	4"	541	12.3	(2) 4"
EAW-FD91S6WK320P7-625AXSP02	-	310.9	234.6	265.4	521	-	309.8	235.5	265.4	516.4	676	11.6	(2) 4"	541	7.6	(2) 4"	812	16.4	(2) 4"
EAW-FD91S6WK320P7-525AXSP02	-	289.1	217.4	246.7	489.1	-	288.4	217.9	246.6	485.4	564	10.8	(2) 4"	451	7.1	(2) 4"	676	15.2	(2) 4"
EAW-FD91S6WK320P7-425AXSP02	158.5	259.6	194.2	221	442.8	160	259	194.6	220.9	439.8	451	10.2	(2) 4"	361	9	4"	541	14.3	(2) 4"
EAW-FD15S1ZB370K4-625AXSP16	46.1	72.4	55.2	62.1	119.8	46.5	72.5	55.5	62.3	119.4	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB370K4-525AXSP16	42.3	67.2	51.1	57.7	112.6	42.8	67.2	51.3	57.8	112.3	90	17.1	2"	72	11.3	2"	108	24.1	2"
EAW-FD15S1ZB370K4-425AXSP12	37.4	61.8	46.1	52.5	105.8	38.1	62	46.5	52.9	105.8	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB550K4-625AXSP16	50.4	79.3	60.5	68.1	131.6	51	79.5	60.8	68.4	131.5	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB550K4-525AXSP16	46.4	73.6	55.9	63.1	123.6	46.8	73.7	56.2	63.3	123.4	90	17.1	2"	72	11.3	2"	108	24.1	2"
EAW-FD15S1ZB550K4-425AXSP12	40.9	67.7	50.4	57.5	116.1	41.7	68.1	50.9	57.9	116.1	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB750K4-625AXSP16	53.1	83.5	63.6	71.7	138.8	53.6	83.7	64.1	72	138.6	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB750K4-525AXSP12	46.8	76.9	57.4	65.4	131	47.8	77.4	58.1	66	131.1	124	11.6	3"	99	10.7	2"	149	16.3	3"
EAW-FD15S1ZB750K4-425AXSP12	43.2	71.5	53.3	60.8	123	44.1	71.9	53.9	61.3	123	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB370K5-625AXSP16	46.1	72.4	55.2	62.1	119.8	46.5	72.5	55.5	62.3	119.4	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB370K5-525AXSP16	42.3	67.2	51.1	57.7	112.6	42.8	67.2	51.3	57.8	112.3	90	17.1	2"	72	11.3	2"	108	24.1	2"
EAW-FD15S1ZB370K5-425AXSP12	37.4	61.8	46.1	52.5	105.8	38.1	62	46.5	52.9	105.8	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB550K5-625AXSP16	50.4	79.3	60.5	68.1	131.6	51	79.5	60.8	68.4	131.5	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB550K5-525AXSP16	46.4	73.6	55.9	63.1	123.6	46.8	73.7	56.2	63.3	123.4	90	17.1	2"	72	11.3	2"	108	24.1	2"
EAW-FD15S1ZB550K5-425AXSP12	40.9	67.7	50.4	57.5	116.1	41.7	68.1	50.9	57.9	116.1	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB750K5-625AXSP16	53.1	83.5	63.6	71.7	138.8	53.6	83.7	64.1	72	138.6	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB750K5-525AXSP12	46.8	76.9	57.4	65.4	131	47.8	77.4	58.1	66	131.1	124	11.6	3"	99	10.7	2"	149	16.3	3"
EAW-FD15S1ZB750K5-425AXSP12	43.2	71.5	53.3	60.8	123	44.1	71.9	53.9	61.3	123	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB370C4-625AXSP16	46.8	73.5	56	63.1	121.6	47.4	73.8	56.5	63.4	121.6	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB370C4-525AXSP16	43.3	68.8	52.3	59.1	115.4	43.8	69	52.6	59.3	115.3	90	17.1	2"	72	11.3	2"	108	24.1	2"
EAW-FD15S1ZB370C4-425AXSP12	38.5	63.7	47.4	54.1	109.1	39.2	63.9	47.9	54.4	109	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB550C4-625AXSP16	52.4	82.3	62.8	70.7	136.8	53	82.6	63.3	71.1	136.8	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB550C4-525AXSP12	46.3	76	56.7	64.6	129.3	47.2	76.4	57.4	65.1	129.4	124	11.6	3"	99	10.7	2"	149	16.3	3"
EAW-FD15S1ZB550C4-425AXSP12	42.7	70.7	52.7	60.2	121.5	43.5	71.1	53.3	60.6	121.7	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB370C5-625AXSP16	46.8	73.5	56	63.1	121.6	47.4	73.8	56.5	63.4	121.6	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB370C5-525AXSP16	43.3	68.8	52.3	59.1	115.4	43.8	69	52.6	59.3	115.3	90	17.1	2"	72	11.3	2"	108	24.1	2"
EAW-FD15S1ZB370C5-425AXSP12	38.5	63.7	47.4	54.1	109.1	39.2	63.9	47.9	54.4	109	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB550C5-625AXSP16	52.4	82.3	62.8	70.7	136.8	53	82.6	63.3	71.1	136.8	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB550C5-525AXSP12	46.3	76	56.7	64.6	129.3	47.2	76.4	57.4	65.1	129.4	124	11.6	3"	99	10.7	2"	149	16.3	3"
EAW-FD15S1ZB550C5-425AXSP12	42.7	70.7	52.7	60.2	121.5	43.5	71.1	53.3	60.6	121.7	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB370K8-625AXSP16	46.1	72.4	55.2	62.1	119.8	46.5	72.5	55.5	62.3	119.4	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB370K8-525AXSP16	42.3	67.2	51.1	57.7	112.6	42.8	67.2	51.3	57.8	112.3	90	17.1	2"	72	11.3	2"	108	24.1	2"
EAW-FD15S1ZB370K8-425AXSP12	37.4	61.8	46.1	52.5	105.8	38.1	62	46.5	52.9	105.8	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB550K8-625AXSP16	50.4	79.3	60.5	68.1	131.6	51	79.5	60.8	68.4	131.5	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB550K8-525AXSP16	46.4	73.6	55.9	63.1	123.6	46.8	73.7	56.2	63.3	123.4	90	17.1	2"	72	11.3	2"	108	24.1	2"
EAW-FD15S1ZB550K8-425AXSP12	40.9	67.7	50.4	57.5	116.1	41.7	68.1	50.9	57.9	116.1	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S1ZB750K8-625AXSP16	53.1	83.5	63.6	71.7	138.8	53.6	83.7	64.1	72	138.6	113	18.8	2"	90	12.4	2"	135	20.9	3"
EAW-FD15S1ZB750K8-525AXSP12	46.8	76.9	57.4	65.4	131	47.8	77.4	58.1	66	131.1	124	11.6	3"	99	10.7	2"	149	16.3	3"
EAW-FD15S1ZB750K8-425AXSP12	43.2	71.5	53.3	60.8	123	44.1	71.9	53.9	61.3	123	101	14.4	2"	81	9.5	2"	122	15.8	3"
EAW-FD15S2ZB370K4-625AXSP08	91.8	144.2	110.1	123.9	238.7	92.6	144.4	110.5	124.2	238	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB370K4-525AXSP08	85.9	136.1	103.4	116.8	228.1	86.7	136.3	103.9	117.1	227.3	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB370K4-425AXSP08	79.1	126.4	95.7	108.2	213.9	79.8	126.6	96.2	108.6	213.5	152	13.8	3"	122	9.1	3"	183	19.4	3"
EAW-FD15S2ZB550K4-625AXSP08	100.4	158.1	120.5	135.8	262.3	101.5	158.3	121.2	136.2	261.9	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB550K4-525AXSP08	93.9	149.2	113.3	127.9	250.4	94.9	149.4	113.8	128.3	249.9	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB550K4-425AXSP06	81.1	134.6	100.1	114.3	231	82.6	135.2	101.1	115	231	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S2ZB750K4-625AXSP08	105.6	166.2	126.8	142.8	276.5	106.8	166.7	127.6	143.4	276.6	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB750K4-525AXSP08	99	157.3	119.6	134.9	264.6	100.2	157.7	120.3	135.5	264.8	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB750K4-425AXSP06	85.8	142.2	105.8	120.8	244.4	87.4	143.1	107	121.7	244.8	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S2ZB370K5-625AXSP08	91.8	144.2	110.1	123.9	238.7	92.6	144.4	110.5	124.2	238	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB370K5-525AXSP08	85.9	136.1	103.4	116.8	228.1	86.7	136.3	103.9	117.1	227.3	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB370K5-425AXSP08	79.1	126.4	95.7	108.2	213.9	79.8	126.6	96.2	108.6	213.5	152	13.8	3"	122	9.1	3"	183	19.4	3"
EAW-FD15S2ZB550K5-625AXSP08	100.4	158.1	120.5	135.8	262.3	101.5	158.3	121.2	136.2	261.9	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB550K5-525AXSP08	93.9	149.2	113.3	127.9	250.4	94.9	149.4	113.8	128.3	249.9	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB550K5-425AXSP06	81.1	134.6	100.1	114.3	231	82.6	135.2	101.1	115	231	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S2ZB750K5-625AXSP08	105.6	166.2	126.8	142.8	276.5	106.8	166.7	127.6	143.4	276.6	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB750K5-525AXSP08	99	157.3	119.6	134.9	264.6	100.2	157.7	120.3	135.5	264.8	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB750K5-425AXSP06	85.8	142.2	105.8	120.8	244.4	87.4	143.1	107	121.7	244.8	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S2ZB370C4-625AXSP08	93.2	146.5	111.6	125.6	242.5	94.4	147	112.4	126.4	242.3	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB370C4-525AXSP08	87.9	139.3	105.9	119.7	233.6	88.9	139.9	106.5	120.1	233.4	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB370C4-425AXSP06	76.4	126.5	94.1	107.4	217.1	77.8	127.2	95.1	108.2	217.1	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S2ZB550C4-625AXSP08	104.2	163.9	125.1	140.9	272.6	105.5	164.6	126	141.6	272.9	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB550C4-525AXSP08	97.9	155.4	118.2	133.3	261.3	99	156	118.9	133.8	261.4	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB550C4-425AXSP06	84.8	140.5	104.6	119.4	241.4	86.4	141.4	105.8	120.3	241.8	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S2ZB370C5-625AXSP08	93.2	146.5	111.6	125.6	242.5	94.4	147	112.4	126.4	242.3	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB370C5-525AXSP08	87.9	139.3	105.9	119.7	233.6	88.9	139.9	106.5	120.1	233.4	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB370C5-425AXSP06	76.4	126.5	94.1	107.4	217.1	77.8	127.2	95.1	108.2	217.1	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S2ZB550C5-625AXSP08	104.2	163.9	125.1	140.9	272.6	105.5	164.6	126	141.6	272.9	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB550C5-525AXSP08	97.9	155.4	118.2	133.3	261.3	99	156	118.9	133.8	261.4	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB550C5-425AXSP06	84.8	140.5	104.6	119.4	241.4	86.4	141.4	105.8	120.3	241.8	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S2ZB370K8-625AXSP08	91.8	144.2	110.1	123.9	238.7	92.6	144.4	110.5	124.2	238	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB370K8-525AXSP08	85.9	136.1	103.4	116.8	228.1	86.7	136.3	103.9	117.1	227.3	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB370K8-425AXSP08	79.1	126.4	95.7	108.2	213.9	79.8	126.6	96.2	108.6	213.5	152	13.8	3"	122	9.1	3"	183	19.4	3"
EAW-FD15S2ZB550K8-625AXSP08	100.4	158.1	120.5	135.8	262.3	101.5	158.3	121.2	136.2	261.9	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB550K8-525AXSP08	93.9	149.2	113.3	127.9	250.4	94.9	149.4	113.8	128.3	249.9	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB550K8-425AXSP06	81.1	134.6	100.1	114.3	231	82.6	135.2	101.1	115	231	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S2ZB750K8-625AXSP08	105.6	166.2	126.8	142.8	276.5	106.8	166.7	127.6	143.4	276.6	225	15.8	3"	180	10.4	3"	270	18.7	4"
EAW-FD15S2ZB750K8-525AXSP08	99	157.3	119.6	134.9	264.6	100.2	157.7	120.3	135.5	264.8	186	14.6	3"	149	9.6	3"	223	20.6	3"
EAW-FD15S2ZB750K8-425AXSP06	85.8	142.2	105.8	120.8	244.4	87.4	143.1	107	121.7	244.8	203	12.1	3"	162	7.9	3"	244	17	3"
EAW-FD15S3ZB370K4-625AXSP06	140.7	218.9	167.8	188.5	360.6	141.9	218.8	168.2	188.6	359.6	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K4-525AXSP06	132.6	207.8	158.7	178.8	346.3	133.4	207.7	159.2	178.9	345.5	254	17.6	3"	203	11.6	3"	304	20.3	4"
EAW-FD15S3ZB370K4-425AXSP04	110.3	183.1	136	155.2	314	112.4	183.9	137.5	156.5	314	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K4-625AXSP06	153.9	239.7	183.7	206.3	396.3	155.3	240.1	184.5	206.9	395.8	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K4-525AXSP04	132.5	217.5	162.7	185.3	370.9	134.9	218.9	164.4	186.5	370.7	378	12	4"	302	7.9	4"	453	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550K4-425AXSP04	120.8	200.4	149	170	344.3	123	201.3	150.6	171.5	344.3	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB750K4-625AXSP04	-	242	181.7	206.3	409.4	-	243.6	183.9	208.2	409.6	456	9.8	(2) 4"	365	8.9	4"	548	13.8	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K4-525AXSP04	139.6	229.6	171.6	195.3	391.8	142.5	231.4	173.6	197.1	392.7	378	12	4"	302	7.9	4"	453	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K4-425AXSP04	127.7	211.7	157.5	179.9	364.2	130.1	213.1	159.3	181.5	364.8	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K5-625AXSP06	140.7	218.9	167.8	188.5	360.6	141.9	218.8	168.2	188.6	359.6	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S3ZB370K5-525AXSP06	132.6	207.8	158.7	178.8	346.3	133.4	207.7	159.2	178.9	345.5	254	17.6	3"	203	11.6	3"	304	20.3	4"
EAW-FD15S3ZB370K5-425AXSP04	110.3	183.1	136	155.2	314	112.4	183.9	137.5	156.5	314	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K5-625AXSP06	153.9	239.7	183.7	206.3	396.3	155.3	240.1	184.5	206.9	395.8	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K5-525AXSP04	132.5	217.5	162.7	185.3	370.9	134.9	218.9	164.4	186.5	370.7	378	12	4"	302	7.9	4"	453	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550K5-425AXSP04	120.8	200.4	149	170	344.3	123	201.3	150.6	171.5	344.3	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB750K5-625AXSP04	-	242	181.7	206.3	409.4	-	243.6	183.9	208.2	409.6	456	9.8	(2) 4"	365	8.9	4"	548	13.8	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K5-525AXSP04	139.6	229.6	171.6	195.3	391.8	142.5	231.4	173.6	197.1	392.7	378	12	4"	302	7.9	4"	453	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K5-425AXSP04	127.7	211.7	157.5	179.9	364.2	130.1	213.1	159.3	181.5	364.8	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C4-625AXSP06	142.9	222.1	170.4	191.4	366.5	144.3	222.8	171.4	192	366.2	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C4-525AXSP06	135.5	212.7	162.6	182.9	354.7	136.8	213.2	163.2	183.6	354.4	254	17.6	3"	203	11.6	3"	304	20.3	4"
EAW-FD15S3ZB370C4-425AXSP04	113.7	188.3	140.1	160.1	323.6	115.8	189.5	141.8	161.1	323.6	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB550C4-625AXSP06	159.8	248.6	190.8	214.1	412	161.4	249.6	191.9	215.2	411.9	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"
EAW-FD15S3ZB550C4-525AXSP04	138.1	226.9	169.6	193	386.9	140.8	228.5	171.6	194.8	387.6	378	12	4"	302	7.9	4"	453	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550C4-425AXSP04	126.2	209.2	155.8	177.8	360.3	128.6	210.5	157.5	179.4	360.8	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C5-625AXSP06	142.9	222.1	170.4	191.4	366.5	144.3	222.8	171.4	192	366.2	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C5-525AXSP06	135.5	212.7	162.6	182.9	354.7	136.8	213.2	163.2	183.6	354.4	254	17.6	3"	203	11.6	3"	304	20.3	4"
EAW-FD15S3ZB370C5-425AXSP04	113.7	188.3	140.1	160.1	323.6	115.8	189.5	141.8	161.1	323.6	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB550C5-625AXSP06	159.8	248.6	190.8	214.1	412	161.4	249.6	191.9	215.2	411.9	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"
EAW-FD15S3ZB550C5-525AXSP04	138.1	226.9	169.6	193	386.9	140.8	228.5	171.6	194.8	387.6	378	12	4"	302	7.9	4"	453	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550C5-425AXSP04	126.2	209.2	155.8	177.8	360.3	128.6	210.5	157.5	179.4	360.8	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K8-625AXSP06	140.7	218.9	167.8	188.5	360.6	141.9	218.8	168.2	188.6	359.6	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K8-525AXSP06	132.6	207.8	158.7	178.8	346.3	133.4	207.7	159.2	178.9	345.5	254	17.6	3"	203	11.6	3"	304	20.3	4"
EAW-FD15S3ZB370K8-425AXSP04	110.3	183.1	136	155.2	314	112.4	183.9	137.5	156.5	314	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K8-625AXSP06	153.9	239.7	183.7	206.3	396.3	155.3	240.1	184.5	206.9	395.8	304	15.1	4"	244	12.9	3"	365	21.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K8-525AXSP04	132.5	217.5	162.7	185.3	370.9	134.9	218.9	164.4	186.5	370.7	378	12	4"	302	7.9	4"	453	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550K8-425AXSP04	120.8	200.4	149	170	344.3	123	201.3	150.6	171.5	344.3	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S3ZB750K8-625AXSP04	-	242	181.7	206.3	409.4	-	243.6	183.9	208.2	409.6	456	9.8	(2) 4"	365	8.9	4"	548	13.8	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K8-525AXSP04	139.6	229.6	171.6	195.3	391.8	142.5	231.4	173.6	197.1	392.7	378	12	4"	302	7.9	4"	453	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K8-425AXSP04	127.7	211.7	157.5	179.9	364.2	130.1	213.1	159.3	181.5	364.8	304	10.8	4"	244	10	3"	365	15.2	4"
EAW-FD15S4ZB370K4-625AXSP04	183.1	288.1	219.5	247.1	477.3	185	288.4	220.7	247.7	476	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K4-525AXSP04	171.4	272.2	206.8	233.6	456.1	173.2	272.5	207.8	234.2	455.2	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K4-425AXSP04	156.4	250.6	189.7	214.4	424.6	158.1	250.7	190.5	215.3	423.2	304	13.4	4"	244	11.7	3"	365	18.8	4"
EAW-FD15S4ZB550K4-625AXSP04	200.2	315.8	240.6	270.7	524.5	202.4	316.3	241.7	271.9	523.2	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K4-525AXSP04	187.8	298.3	226.6	255.8	500.8	189.8	298.7	227.7	257	500.5	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K4-425AXSP04	171.1	274.1	207.4	234.4	465.7	172.8	274.8	208.3	235.3	465	304	13.4	4"	244	11.7	3"	365	18.8	4"
EAW-FD15S4ZB750K4-625AXSP04	210.5	332	252.8	285.1	552.2	213.2	333	254.8	286.4	552.4	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K4-525AXSP04	197.7	314.6	238.8	269.9	529.3	200	315.4	240.6	270.9	529.6	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K4-425AXSP02	-	257.8	-	215.4	464.5	-	262	-	219.9	466.3	609	7.8	(2) 4"	487	5.1	(2) 4"	730	10.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K5-625AXSP04	183.1	288.1	219.5	247.1	477.3	185	288.4	220.7	247.7	476	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K5-525AXSP04	171.4	272.2	206.8	233.6	456.1	173.2	272.5	207.8	234.2	455.2	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K5-425AXSP04	156.4	250.6	189.7	214.4	424.6	158.1	250.7	190.5	215.3	423.2	304	13.4	4"	244	11.7	3"	365	18.8	4"
EAW-FD15S4ZB550K5-625AXSP04	200.2	315.8	240.6	270.7	524.5	202.4	316.3	241.7	271.9	523.2	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K5-525AXSP04	187.8	298.3	226.6	255.8	500.8	189.8	298.7	227.7	257	500.5	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K5-425AXSP04	171.1	274.1	207.4	234.4	465.7	172.8	274.8	208.3	235.3	465	304	13.4	4"	244	11.7	3"	365	18.8	4"
EAW-FD15S4ZB750K5-625AXSP04	210.5	332	252.8	285.1	552.2	213.2	333	254.8	286.4	552.4	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K5-525AXSP04	197.7	314.6	238.8	269.9	529.3	200	315.4	240.6	270.9	529.6	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K5-425AXSP02	-	257.8	-	215.4	464.5	-	262	-	219.9	466.3	609	7.8	(2) 4"	487	5.1	(2) 4"	730	10.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C4-625AXSP04	185.9	292.6	222.9	250.9	484.5	188.2	293.5	224.6	252.4	484.7	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C4-525AXSP04	175.5	278.6	211.9	239.3	467.2	177.5	279.7	213.1	240.2	466.9	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C4-425AXSP04	161.1	257.9	195.3	220.9	437.6	162.6	258.5	196.5	221.7	436.8	304	13.4	4"	244	11.7	3"	365	18.8	4"
EAW-FD15S4ZB550C4-625AXSP04	207.8	327.4	249.5	281.3	545.1	210.6	328.7	251.6	282.8	545.1	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C4-525AXSP04	195.5	310.8	236	266.7	522.6	197.7	311.9	237.7	268	522.7	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C4-425AXSP02	-	254.9	-	212.9	458.8	-	258.7	-	217.2	460.6	609	7.8	(2) 4"	487	5.1	(2) 4"	730	10.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C5-625AXSP04	185.9	292.6	222.9	250.9	484.5	188.2	293.5	224.6	252.4	484.7	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C5-525AXSP04	175.5	278.6	211.9	239.3	467.2	177.5	279.7	213.1	240.2	466.9	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C5-425AXSP04	161.1	257.9	195.3	220.9	437.6	162.6	258.5	196.5	221.7	436.8	304	13.4	4"	244	11.7	3"	365	18.8	4"
EAW-FD15S4ZB550C5-625AXSP04	207.8	327.4	249.5	281.3	545.1	210.6	328.7	251.6	282.8	545.1	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C5-525AXSP04	195.5	310.8	236	266.7	522.6	197.7	311.9	237.7	268	522.7	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C5-425AXSP02	-	254.9	-	212.9	458.8	-	258.7	-	217.2	460.6	609	7.8	(2) 4"	487	5.1	(2) 4"	730	10.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K8-625AXSP04	183.1	288.1	219.5	247.1	477.3	185	288.4	220.7	247.7	476	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K8-525AXSP04	171.4	272.2	206.8	233.6	456.1	173.2	272.5	207.8	234.2	455.2	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K8-425AXSP04	156.4	250.6	189.7	214.4	424.6	158.1	250.7	190.5	215.3	423.2	304	13.4	4"	244	11.7	3"	365	18.8	4"
EAW-FD15S4ZB550K8-625AXSP04	200.2	315.8	240.6	270.7	524.5	202.4	316.3	241.7	271.9	523.2	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K8-525AXSP04	187.8	298.3	226.6	255.8	500.8	189.8	298.7	227.7	257	500.5	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K8-425AXSP04	171.1	274.1	207.4	234.4	465.7	172.8	274.8	208.3	235.3	465	304	13.4	4"	244	11.7	3"	365	18.8	4"
EAW-FD15S4ZB750K8-625AXSP04	210.5	332	252.8	285.1	552.2	213.2	333	254.8	286.4	552.4	456	12.4	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K8-525AXSP04	197.7	314.6	238.8	269.9	529.3	200	315.4	240.6	270.9	529.6	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K8-425AXSP02	-	257.8	-	215.4	464.5	-	262	-	219.9	466.3	609	7.8	(2) 4"	487	5.1	(2) 4"	730	10.9	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K4-625AXSP04	236.6	365.3	281.2	315	601.1	237.9	364.7	281.5	315.2	598.6	456	15	(2) 4"	365	12.3	4"	548	21	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K4-525AXSP02	-	317	-	268.4	550.9	-	319.7	-	271.3	550.7	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370K4-425AXSP02	-	290.5	213.1	245.3	509.4	-	293.2	216.6	248.2	509.5	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550K4-625AXSP02	-	366.6	-	310.8	632.6	-	370.2	-	314.5	633.6	913	9	(3) 4"	730	7.7	(2) 4"	1096	12.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K4-525AXSP02	-	348.2	256.1	294.1	605	-	351.3	260.7	297.9	605.7	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K4-425AXSP02	-	318.6	233.3	268.6	557.8	-	321.6	237.2	271.8	559	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB750K4-625AXSP02	-	386	-	326.9	666.5	-	389.9	-	331.4	667.9	913	9	(3) 4"	730	7.7	(2) 4"	1096	12.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K4-525AXSP02	-	367.3	270.3	310.2	638.9	-	370.9	275.4	314.5	640.5	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K4-425AXSP02	-	336.8	246.7	283.9	589.7	-	340.6	251	287.8	592	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K5-625AXSP04	236.6	365.3	281.2	315	601.1	237.9	364.7	281.5	315.2	598.6	456	15	(2) 4"	365	12.3	4"	548	21	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K5-525AXSP02	-	317	-	268.4	550.9	-	319.7	-	271.3	550.7	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370K5-425AXSP02	-	290.5	213.1	245.3	509.4	-	293.2	216.6	248.2	509.5	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550K5-625AXSP02	-	366.6	-	310.8	632.6	-	370.2	-	314.5	633.6	913	9	(3) 4"	730	7.7	(2) 4"	1096	12.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K5-525AXSP02	-	348.2	256.1	294.1	605	-	351.3	260.7	297.9	605.7	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K5-425AXSP02	-	318.6	233.3	268.6	557.8	-	321.6	237.2	271.8	559	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB750K5-625AXSP02	-	386	-	326.9	666.5	-	389.9	-	331.4	667.9	913	9	(3) 4"	730	7.7	(2) 4"	1096	12.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K5-525AXSP02	-	367.3	270.3	310.2	638.9	-	370.9	275.4	314.5	640.5	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K5-425AXSP02	-	336.8	246.7	283.9	589.7	-	340.6	251	287.8	592	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C4-625AXSP04	240.2	370.7	285.6	319.9	610.1	242	371.3	286.8	320.8	609.5	456	15	(2) 4"	365	12.3	4"	548	21	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C4-525AXSP02	-	324.7	-	274.8	564.2	-	327.9	-	278.5	565.5	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370C4-425AXSP02	-	299.3	219.5	252.6	524.7	-	302.5	223.3	255.9	524.9	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550C4-625AXSP02	-	380.8	-	322.6	657.2	-	385	-	327.3	659	913	9	(3) 4"	730	7.7	(2) 4"	1096	12.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C4-525AXSP02	-	362.9	267.3	306.6	630.9	-	366.4	271.8	310.8	632.3	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C4-425AXSP02	-	332.9	243.8	280.8	583.6	-	336.6	248	284.3	584.6	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C5-625AXSP04	240.2	370.7	285.6	319.9	610.1	242	371.3	286.8	320.8	609.5	456	15	(2) 4"	365	12.3	4"	548	21	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C5-525AXSP02	-	324.7	-	274.8	564.2	-	327.9	-	278.5	565.5	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370C5-425AXSP02	-	299.3	219.5	252.6	524.7	-	302.5	223.3	255.9	524.9	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550C5-625AXSP02	-	380.8	-	322.6	657.2	-	385	-	327.3	659	913	9	(3) 4"	730	7.7	(2) 4"	1096	12.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C5-525AXSP02	-	362.9	267.3	306.6	630.9	-	366.4	271.8	310.8	632.3	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C5-425AXSP02	-	332.9	243.8	280.8	583.6	-	336.6	248	284.3	584.6	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K8-625AXSP04	236.6	365.3	281.2	315	601.1	237.9	364.7	281.5	315.2	598.6	456	15	(2) 4"	365	12.3	4"	548	21	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K8-525AXSP02	-	317	-	268.4	550.9	-	319.7	-	271.3	550.7	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370K8-425AXSP02	-	290.5	213.1	245.3	509.4	-	293.2	216.6	248.2	509.5	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S5ZB550K8-625AXSP02	-	366.6	-	310.8	632.6	-	370.2	-	314.5	633.6	913	9	(3) 4"	730	7.7	(2) 4"	1096	12.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K8-525AXSP02	-	348.2	256.1	294.1	605	-	351.3	260.7	297.9	605.7	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K8-425AXSP02	-	318.6	233.3	268.6	557.8	-	321.6	237.2	271.8	559	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB750K8-625AXSP02	-	386	-	326.9	666.5	-	389.9	-	331.4	667.9	913	9	(3) 4"	730	7.7	(2) 4"	1096	12.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K8-525AXSP02	-	367.3	270.3	310.2	638.9	-	370.9	275.4	314.5	640.5	761	10.3	(2) 4"	609	6.7	(2) 4"	913	11.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K8-425AXSP02	-	336.8	246.7	283.9	589.7	-	340.6	251	287.8	592	609	9	(2) 4"	487	5.9	(2) 4"	730	12.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370K4-625AXSP02	-	412.5	309.3	351.2	698.5	-	414.4	312.9	354.4	697.5	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K4-525AXSP02	-	391.3	292.3	332.6	668.5	-	393.2	295.1	335.4	667.2	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K4-425AXSP02	215.5	359	266.4	303.9	617.1	219.5	360.1	269.1	306.6	617.3	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550K4-625AXSP02	-	452.3	339	384.8	767	-	455.1	343.1	388.6	766.2	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K4-525AXSP02	260	428.9	320.1	364.9	733.4	265.2	431.7	323.7	368	733.1	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K4-425AXSP02	235.6	392.7	291.5	333.2	677.3	240.1	395.4	294.7	335.7	677.5	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB750K4-625AXSP02	-	475.7	356.4	404.9	807.2	-	479.6	361.4	409.6	808.8	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K4-525AXSP02	274.3	452.6	337.5	384.4	774.6	280.1	456.2	341.7	388.9	776.4	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K4-425AXSP02	248.9	415.4	307.9	352	716.2	253.9	418.2	311.9	355.5	717.6	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370K5-625AXSP02	-	412.5	309.3	351.2	698.5	-	414.4	312.9	354.4	697.5	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K5-525AXSP02	-	391.3	292.3	332.6	668.5	-	393.2	295.1	335.4	667.2	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K5-425AXSP02	215.5	359	266.4	303.9	617.1	219.5	360.1	269.1	306.6	617.3	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550K5-625AXSP02	-	452.3	339	384.8	767	-	455.1	343.1	388.6	766.2	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K5-525AXSP02	260	428.9	320.1	364.9	733.4	265.2	431.7	323.7	368	733.1	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K5-425AXSP02	235.6	392.7	291.5	333.2	677.3	240.1	395.4	294.7	335.7	677.5	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB750K5-625AXSP02	-	475.7	356.4	404.9	807.2	-	479.6	361.4	409.6	808.8	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K5-525AXSP02	274.3	452.6	337.5	384.4	774.6	280.1	456.2	341.7	388.9	776.4	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K5-425AXSP02	248.9	415.4	307.9	352	716.2	253.9	418.2	311.9	355.5	717.6	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370C4-625AXSP02	-	419	314	356.6	708.9	-	421.7	318.2	360.6	710.2	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C4-525AXSP02	-	401	299.3	340.6	684.6	-	403.4	302.9	343.9	685.2	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C4-425AXSP02	221.9	369.2	274.3	313.5	635.8	226.2	371.7	277.2	316.2	637	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550C4-625AXSP02	-	469.3	351.8	399.5	795.9	-	473.4	356.4	403.8	798	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C4-525AXSP02	270.8	447.2	333.7	380	764.9	276.9	450.5	337.7	384.2	766.5	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C4-425AXSP02	246.1	410.6	304.6	348.1	707.5	251.2	413.2	308.1	351.1	708.6	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370C5-625AXSP02	-	419	314	356.6	708.9	-	421.7	318.2	360.6	710.2	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C5-525AXSP02	-	401	299.3	340.6	684.6	-	403.4	302.9	343.9	685.2	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C5-425AXSP02	221.9	369.2	274.3	313.5	635.8	226.2	371.7	277.2	316.2	637	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550C5-625AXSP02	-	469.3	351.8	399.5	795.9	-	473.4	356.4	403.8	798	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C5-525AXSP02	270.8	447.2	333.7	380	764.9	276.9	450.5	337.7	384.2	766.5	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C5-425AXSP02	246.1	410.6	304.6	348.1	707.5	251.2	413.2	308.1	351.1	708.6	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370K8-625AXSP02	-	412.5	309.3	351.2	698.5	-	414.4	312.9	354.4	697.5	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K8-525AXSP02	-	391.3	292.3	332.6	668.5	-	393.2	295.1	335.4	667.2	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K8-425AXSP02	215.5	359	266.4	303.9	617.1	219.5	360.1	269.1	306.6	617.3	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550K8-625AXSP02	-	452.3	339	384.8	767	-	455.1	343.1	388.6	766.2	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K8-525AXSP02	260	428.9	320.1	364.9	733.4	265.2	431.7	323.7	368	733.1	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K8-425AXSP02	235.6	392.7	291.5	333.2	677.3	240.1	395.4	294.7	335.7	677.5	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB750K8-625AXSP02	-	475.7	356.4	404.9	807.2	-	479.6	361.4	409.6	808.8	913	10.3	(3) 4"	730	8.5	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K8-525AXSP02	274.3	452.6	337.5	384.4	774.6	280.1	456.2	341.7	388.9	776.4	761	11.6	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.6	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K8-425AXSP02	248.9	415.4	307.9	352	716.2	253.9	418.2	311.9	355.5	717.6	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S1ZK370K4-625AXSP16	50.2	77.9	59.8	67.1	128.3	50.5	77.9	59.8	67.1	127.7	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK370K4-525AXSP16	46	72.3	55.2	62.1	120.7	46.4	72.3	55.3	62.2	120.1	90	18.3	2"	72	12	2"	108	25.7	2"
EAW-FD15S1ZK370K4-425AXSP12	40.9	66.7	49.9	56.7	113.4	41.4	66.7	50.3	57	113	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK550K4-625AXSP16	55.2	85.8	65.8	74	141.7	55.5	85.8	66	74	141.3	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK550K4-525AXSP12	48.8	79	59.5	67.4	133.5	49.5	79.2	59.8	67.7	133.3	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK550K4-425AXSP12	44.9	73.3	55	62.5	124.9	45.5	73.5	55.3	62.8	124.7	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-625AXSP12	55.7	89.3	67.5	76.2	149.4	56.6	89.6	68.1	76.8	149.3	152	13	3"	122	8.6	3"	183	18.3	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-525AXSP12	51.7	83.8	63	71.4	141.6	52.5	84.1	63.6	71.9	141.6	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-425AXSP12	47.7	77.7	58.3	66.3	132.7	48.3	78	58.8	66.7	132.8	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK370K5-625AXSP16	50.2	77.9	59.8	67.1	128.3	50.5	77.9	59.8	67.1	127.7	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK370K5-525AXSP16	46	72.3	55.2	62.1	120.7	46.4	72.3	55.3	62.2	120.1	90	18.3	2"	72	12	2"	108	25.7	2"
EAW-FD15S1ZK370K5-425AXSP12	40.9	66.7	49.9	56.7	113.4	41.4	66.7	50.3	57	113	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK550K5-625AXSP16	55.2	85.8	65.8	74	141.7	55.5	85.8	66	74	141.3	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK550K5-525AXSP12	48.8	79	59.5	67.4	133.5	49.5	79.2	59.8	67.7	133.3	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK550K5-425AXSP12	44.9	73.3	55	62.5	124.9	45.5	73.5	55.3	62.8	124.7	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK750K5-625AXSP12	55.7	89.3	67.5	76.2	149.4	56.6	89.6	68.1	76.8	149.3	152	13	3"	122	8.6	3"	183	18.3	3"
EAW-FD15S1ZK750K5-525AXSP12	51.7	83.8	63	71.4	141.6	52.5	84.1	63.6	71.9	141.6	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK750K5-425AXSP12	47.7	77.7	58.3	66.3	132.7	48.3	78	58.8	66.7	132.8	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK370C4-625AXSP16	51.4	79.9	61.3	68.8	131.7	51.8	79.9	61.5	68.9	131.3	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK370C4-525AXSP12	45.8	74	55.7	63.1	124.7	46.5	74.2	56.1	63.5	124.5	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK370C4-425AXSP12	42.3	68.9	51.7	58.7	117.3	42.8	69.1	52	59	117.1	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK550C4-625AXSP16	57.6	89.7	68.7	77.2	148.3	58.1	89.8	69.1	77.4	148.2	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK550C4-525AXSP12	51.1	82.8	62.2	70.6	140	51.9	83.1	62.8	71	139.7	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK550C4-425AXSP12	47	76.6	57.5	65.4	130.8	47.7	76.8	57.9	65.8	130.7	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK750C4-525AXSP12	53.2	86.1	64.8	73.5	145.8	54	86.6	65.4	74.1	145.8	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK750C4-425AXSP12	49.1	80	60.1	68.4	137.1	49.9	80.5	60.6	68.8	137	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK370C5-625AXSP16	51.4	79.9	61.3	68.8	131.7	51.8	79.9	61.5	68.9	131.3	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK370C5-525AXSP12	45.8	74	55.7	63.1	124.7	46.5	74.2	56.1	63.5	124.5	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK370C5-425AXSP12	42.3	68.9	51.7	58.7	117.3	42.8	69.1	52	59	117.1	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK550C5-625AXSP16	57.6	89.7	68.7	77.2	148.3	58.1	89.8	69.1	77.4	148.2	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK550C5-525AXSP12	51.1	82.8	62.2	70.6	140	51.9	83.1	62.8	71	139.7	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK550C5-425AXSP12	47	76.6	57.5	65.4	130.8	47.7	76.8	57.9	65.8	130.7	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK750C5-525AXSP12	53.2	86.1	64.8	73.5	145.8	54	86.6	65.4	74.1	145.8	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK750C5-425AXSP12	49.1	80	60.1	68.4	137.1	49.9	80.5	60.6	68.8	137	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK370K8-625AXSP16	50.2	77.9	59.8	67.1	128.3	50.5	77.9	59.8	67.1	127.7	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK370K8-525AXSP16	46	72.3	55.2	62.1	120.7	46.4	72.3	55.3	62.2	120.1	90	18.3	2"	72	12	2"	108	25.7	2"
EAW-FD15S1ZK370K8-425AXSP12	40.9	66.7	49.9	56.7	113.4	41.4	66.7	50.3	57	113	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK550K8-625AXSP16	55.2	85.8	65.8	74	141.7	55.5	85.8	66	74	141.3	113	20	2"	90	13.2	2"	135	22.5	3"
EAW-FD15S1ZK550K8-525AXSP12	48.8	79	59.5	67.4	133.5	49.5	79.2	59.8	67.7	133.3	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK550K8-425AXSP12	44.9	73.3	55	62.5	124.9	45.5	73.5	55.3	62.8	124.7	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S1ZK750K8-625AXSP12	55.7	89.3	67.5	76.2	149.4	56.6	89.6	68.1	76.8	149.3	152	13	3"	122	8.6	3"	183	18.3	3"
EAW-FD15S1ZK750K8-525AXSP12	51.7	83.8	63	71.4	141.6	52.5	84.1	63.6	71.9	141.6	124	12.5	3"	99	11.3	2"	149	17.5	3"
EAW-FD15S1ZK750K8-425AXSP12	47.7	77.7	58.3	66.3	132.7	48.3	78	58.8	66.7	132.8	101	15.3	2"	81	10.1	2"	122	17	3"
EAW-FD15S2ZK370K4-625AXSP08	99.9	155.5	119.1	133.7	256	100.6	155.2	119.4	133.8	254.9	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK370K4-525AXSP08	93.3	146.5	111.9	126	244.3	94	146.4	112.1	126	243.1	186	15.8	3"	149	10.4	3"	223	22.2	3"
EAW-FD15S2ZK370K4-425AXSP06	81.1	132.5	99.3	112.9	225.3	82.1	132.6	99.8	113.1	224.9	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK550K4-625AXSP08	109.8	171.2	131.1	147.3	282.8	110.6	171.1	131.6	147.5	281.9	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK550K4-525AXSP06	98.2	159.2	119.6	135.7	268.4	99.7	159.4	120.5	136.4	268	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK550K4-425AXSP06	89.1	145.5	109	124	248.6	90.4	145.9	109.9	124.6	248.2	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK750K4-625AXSP08	116	181	138.7	155.9	299.9	117.2	181.1	139.3	156.2	299.3	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK750K4-525AXSP06	104.1	168.8	126.9	143.9	285.3	105.7	169.3	128	144.8	285.2	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK750K4-425AXSP06	94.6	154.4	115.8	131.8	264.1	96	155.1	116.8	132.4	263.8	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK370K5-625AXSP08	99.9	155.5	119.1	133.7	256	100.6	155.2	119.4	133.8	254.9	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK370K5-525AXSP08	93.3	146.5	111.9	126	244.3	94	146.4	112.1	126	243.1	186	15.8	3"	149	10.4	3"	223	22.2	3"
EAW-FD15S2ZK370K5-425AXSP06	81.1	132.5	99.3	112.9	225.3	82.1	132.6	99.8	113.1	224.9	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK550K5-625AXSP08	109.8	171.2	131.1	147.3	282.8	110.6	171.1	131.6	147.5	281.9	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S2ZK550K5-525AXSP06	98.2	159.2	119.6	135.7	268.4	99.7	159.4	120.5	136.4	268	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK550K5-425AXSP06	89.1	145.5	109	124	248.6	90.4	145.9	109.9	124.6	248.2	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK750K5-625AXSP08	116	181	138.7	155.9	299.9	117.2	181.1	139.3	156.2	299.3	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK750K5-525AXSP06	104.1	168.8	126.9	143.9	285.3	105.7	169.3	128	144.8	285.2	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK750K5-425AXSP06	94.6	154.4	115.8	131.8	264.1	96	155.1	116.8	132.4	263.8	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK370C4-625AXSP08	102.4	159.3	122.1	137.1	262.4	103.2	159.4	122.5	137.4	262	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK370C4-525AXSP08	96.1	150.9	115.3	129.7	251.9	96.8	151.1	115.7	129.9	251.1	186	15.8	3"	149	10.4	3"	223	22.2	3"
EAW-FD15S2ZK370C4-425AXSP06	83.8	136.9	102.6	116.7	233.2	85	137.4	103.2	117.1	232.7	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK550C4-625AXSP08	114.6	178.7	137	153.9	296	115.7	179	137.5	154.4	295.3	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK550C4-525AXSP06	102.9	166.6	125.3	142.1	281.5	104.4	167.2	126.4	143	281.4	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK550C4-425AXSP06	93.3	152.3	114.2	129.9	260.4	94.6	152.9	115.1	130.6	260.2	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK750C4-525AXSP06	107	173.5	130.5	148.1	293.7	108.9	174.5	131.7	149.1	293.8	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK750C4-425AXSP06	97.4	159.1	119.3	135.7	272.3	99	159.7	120.4	136.8	272.6	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK370C5-625AXSP08	102.4	159.3	122.1	137.1	262.4	103.2	159.4	122.5	137.4	262	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK370C5-525AXSP08	96.1	150.9	115.3	129.7	251.9	96.8	151.1	115.7	129.9	251.1	186	15.8	3"	149	10.4	3"	223	22.2	3"
EAW-FD15S2ZK370C5-425AXSP06	83.8	136.9	102.6	116.7	233.2	85	137.4	103.2	117.1	232.7	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK550C5-625AXSP08	114.6	178.7	137	153.9	296	115.7	179	137.5	154.4	295.3	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK550C5-525AXSP06	102.9	166.6	125.3	142.1	281.5	104.4	167.2	126.4	143	281.4	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK550C5-425AXSP06	93.3	152.3	114.2	129.9	260.4	94.6	152.9	115.1	130.6	260.2	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK750C5-525AXSP06	107	173.5	130.5	148.1	293.7	108.9	174.5	131.7	149.1	293.8	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK750C5-425AXSP06	97.4	159.1	119.3	135.7	272.3	99	159.7	120.4	136.8	272.6	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK370K8-625AXSP08	99.9	155.5	119.1	133.7	256	100.6	155.2	119.4	133.8	254.9	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK370K8-525AXSP08	93.3	146.5	111.9	126	244.3	94	146.4	112.1	126	243.1	186	15.8	3"	149	10.4	3"	223	22.2	3"
EAW-FD15S2ZK370K8-425AXSP06	81.1	132.5	99.3	112.9	225.3	82.1	132.6	99.8	113.1	224.9	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK550K8-625AXSP08	109.8	171.2	131.1	147.3	282.8	110.6	171.1	131.6	147.5	281.9	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK550K8-525AXSP06	98.2	159.2	119.6	135.7	268.4	99.7	159.4	120.5	136.4	268	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK550K8-425AXSP06	89.1	145.5	109	124	248.6	90.4	145.9	109.9	124.6	248.2	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S2ZK750K8-625AXSP08	116	181	138.7	155.9	299.9	117.2	181.1	139.3	156.2	299.3	225	17	3"	180	11.2	3"	270	20.3	4"
EAW-FD15S2ZK750K8-525AXSP06	104.1	168.8	126.9	143.9	285.3	105.7	169.3	128	144.8	285.2	254	14.6	3"	203	9.6	3"	304	16.1	4"
EAW-FD15S2ZK750K8-425AXSP06	94.6	154.4	115.8	131.8	264.1	96	155.1	116.8	132.4	263.8	203	12.9	3"	162	8.5	3"	244	18.2	3"
EAW-FD15S3ZK370K4-625AXSP06	152.9	235.4	181.4	203.1	386.3	153.5	234.9	181.6	202.9	384.6	304	16.4	4"	244	13.7	3"	365	23	4"
EAW-FD15S3ZK370K4-525AXSP04	132.5	214.6	161.4	182.9	362	134.5	214.9	162.6	183.8	361.4	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370K4-425AXSP04	120.7	197.4	147.8	168	336.4	122.5	197.9	148.8	168.8	335.3	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK550K4-625AXSP04	155.9	250.2	189	213.8	419	158.2	250.8	190.5	215	418.2	456	10.7	(2) 4"	365	9.4	4"	548	15	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K4-525AXSP04	145.7	236.2	177.5	201.5	399.3	148	237	178.9	202.6	398.7	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K4-425AXSP04	132.6	216.7	162.4	185	370.6	134.6	217.7	163.5	185.8	370	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK750K4-625AXSP04	164.8	264.8	200	226.3	444.2	167.7	266.2	201.8	227.9	444	456	10.7	(2) 4"	365	9.4	4"	548	15	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K4-525AXSP04	154.4	250.8	188.3	213.6	424.3	156.8	251.6	189.7	215.1	424.2	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K4-425AXSP04	140.8	229.8	172.5	196.2	393.6	142.9	231	174	197.5	393.8	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK370K5-625AXSP06	152.9	235.4	181.4	203.1	386.3	153.5	234.9	181.6	202.9	384.6	304	16.4	4"	244	13.7	3"	365	23	4"
EAW-FD15S3ZK370K5-525AXSP04	132.5	214.6	161.4	182.9	362	134.5	214.9	162.6	183.8	361.4	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370K5-425AXSP04	120.7	197.4	147.8	168	336.4	122.5	197.9	148.8	168.8	335.3	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK550K5-625AXSP04	155.9	250.2	189	213.8	419	158.2	250.8	190.5	215	418.2	456	10.7	(2) 4"	365	9.4	4"	548	15	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K5-525AXSP04	145.7	236.2	177.5	201.5	399.3	148	237	178.9	202.6	398.7	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K5-425AXSP04	132.6	216.7	162.4	185	370.6	134.6	217.7	163.5	185.8	370	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK750K5-625AXSP04	164.8	264.8	200	226.3	444.2	167.7	266.2	201.8	227.9	444	456	10.7	(2) 4"	365	9.4	4"	548	15	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K5-525AXSP04	154.4	250.8	188.3	213.6	424.3	156.8	251.6	189.7	215.1	424.2	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K5-425AXSP04	140.8	229.8	172.5	196.2	393.6	142.9	231	174	197.5	393.8	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK370C4-625AXSP06	156.6	241.2	185.8	208.3	396.5	157.5	241.3	186.4	208.4	395.3	304	16.4	4"	244	13.7	3"	365	23	4"
EAW-FD15S3ZK370C4-525AXSP04	136.7	221.3	166.2	188.8	373.7	138.7	222	167.7	189.8	373.1	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370C4-425AXSP04	124.9	204.3	152.7	173.8	348.2	126.5	204.7	154	174.8	347.5	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK550C4-625AXSP04	162.8	261.4	197.5	223.5	438.4	165.3	262.7	199.2	225	438.6	456	10.7	(2) 4"	365	9.4	4"	548	15	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C4-525AXSP04	152.6	247.6	186	211	418.8	154.9	248.4	187.4	212.4	418.7	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C4-425AXSP04	138.8	226.8	170	193.7	388.1	140.7	227.7	171.4	194.7	387.8	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK750C4-525AXSP04	158.7	257.4	193.7	219.8	436.1	161.2	258.8	195.5	221.4	436.9	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750C4-425AXSP04	145	236.9	177.7	202.3	406.4	147.2	238.3	179.4	203.5	406.2	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK370C5-625AXSP06	156.6	241.2	185.8	208.3	396.5	157.5	241.3	186.4	208.4	395.3	304	16.4	4"	244	13.7	3"	365	23	4"
EAW-FD15S3ZK370C5-525AXSP04	136.7	221.3	166.2	188.8	373.7	138.7	222	167.7	189.8	373.1	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370C5-425AXSP04	124.9	204.3	152.7	173.8	348.2	126.5	204.7	154	174.8	347.5	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK550C5-625AXSP04	162.8	261.4	197.5	223.5	438.4	165.3	262.7	199.2	225	438.6	456	10.7	(2) 4"	365	9.4	4"	548	15	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C5-525AXSP04	152.6	247.6	186	211	418.8	154.9	248.4	187.4	212.4	418.7	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C5-425AXSP04	138.8	226.8	170	193.7	388.1	140.7	227.7	171.4	194.7	387.8	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK750C5-525AXSP04	158.7	257.4	193.7	219.8	436.1	161.2	258.8	195.5	221.4	436.9	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750C5-425AXSP04	145	236.9	177.7	202.3	406.4	147.2	238.3	179.4	203.5	406.2	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK370K8-625AXSP06	152.9	235.4	181.4	203.1	386.3	153.5	234.9	181.6	202.9	384.6	304	16.4	4"	244	13.7	3"	365	23	4"
EAW-FD15S3ZK370K8-525AXSP04	132.5	214.6	161.4	182.9	362	134.5	214.9	162.6	183.8	361.4	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370K8-425AXSP04	120.7	197.4	147.8	168	336.4	122.5	197.9	148.8	168.8	335.3	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK550K8-625AXSP04	155.9	250.2	189	213.8	419	158.2	250.8	190.5	215	418.2	456	10.7	(2) 4"	365	9.4	4"	548	15	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K8-525AXSP04	145.7	236.2	177.5	201.5	399.3	148	237	178.9	202.6	398.7	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K8-425AXSP04	132.6	216.7	162.4	185	370.6	134.6	217.7	163.5	185.8	370	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S3ZK750K8-625AXSP04	164.8	264.8	200	226.3	444.2	167.7	266.2	201.8	227.9	444	456	10.7	(2) 4"	365	9.4	4"	548	15	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K8-525AXSP04	154.4	250.8	188.3	213.6	424.3	156.8	251.6	189.7	215.1	424.2	378	12.8	4"	302	8.4	4"	453	14.5	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K8-425AXSP04	140.8	229.8	172.5	196.2	393.6	142.9	231	174	197.5	393.8	304	11.7	4"	244	10.6	3"	365	16.4	4"
EAW-FD15S4ZK370K4-625AXSP04	199.5	310.6	237.8	267.1	511.4	200.6	310	238.1	266.9	509.1	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K4-525AXSP04	186.4	292.9	223.8	252.1	488.5	187.6	292.9	224.2	252	486.3	378	15.7	4"	302	10.3	4"	453	18.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K4-425AXSP04	169.9	269.1	204.7	230.7	454.1	170.7	268.7	205.2	230.7	451.8	304	14.5	4"	244	12.5	3"	365	20.4	4"
EAW-FD15S4ZK550K4-625AXSP04	219.3	341.9	261.7	294.3	564.9	220.9	341.7	262.4	294.5	563.1	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K4-525AXSP04	204.6	322.2	246.1	276.7	539.1	206.4	322.3	246.6	277.1	537.4	378	15.7	4"	302	10.3	4"	453	18.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K4-425AXSP02	-	266.7	-	224	473.6	-	269.9	-	227.4	474.7	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K4-625AXSP04	231.7	361.5	277.1	311.3	599	233.6	362.3	278.1	312.4	597.9	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K4-525AXSP02	-	309.5	-	260.7	545.6	-	313.6	-	264.9	547.4	761	9.6	(2) 4"	609	6.3	(2) 4"	913	10.8	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750K4-425AXSP02	-	283.3	205.4	237.9	503.3	-	286.8	209.8	241.8	504.7	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K5-625AXSP04	199.5	310.6	237.8	267.1	511.4	200.6	310	238.1	266.9	509.1	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K5-525AXSP04	186.4	292.9	223.8	252.1	488.5	187.6	292.9	224.2	252	486.3	378	15.7	4"	302	10.3	4"	453	18.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K5-425AXSP04	169.9	269.1	204.7	230.7	454.1	170.7	268.7	205.2	230.7	451.8	304	14.5	4"	244	12.5	3"	365	20.4	4"
EAW-FD15S4ZK550K5-625AXSP04	219.3	341.9	261.7	294.3	564.9	220.9	341.7	262.4	294.5	563.1	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K5-525AXSP04	204.6	322.2	246.1	276.7	539.1	206.4	322.3	246.6	277.1	537.4	378	15.7	4"	302	10.3	4"	453	18.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K5-425AXSP02	-	266.7	-	224	473.6	-	269.9	-	227.4	474.7	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K5-625AXSP04	231.7	361.5	277.1	311.3	599	233.6	362.3	278.1	312.4	597.9	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K5-525AXSP02	-	309.5	-	260.7	545.6	-	313.6	-	264.9	547.4	761	9.6	(2) 4"	609	6.3	(2) 4"	913	10.8	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750K5-425AXSP02	-	283.3	205.4	237.9	503.3	-	286.8	209.8	241.8	504.7	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C4-625AXSP04	204.2	318.2	243.8	273.5	524.9	205.8	318.4	244.7	274.5	523.3	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C4-525AXSP04	192	302.2	230.6	259.5	503.7	193.6	302.2	231.4	259.8	502.2	378	15.7	4"	302	10.3	4"	453	18.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C4-425AXSP02	-	250.6	-	210.6	445.5	-	253.4	-	213.8	445.5	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C4-625AXSP04	228.8	356.9	273.2	307.4	591.2	230.7	357.6	274.6	308.4	589.9	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C4-525AXSP02	-	305.8	-	257.2	539.4	-	309.7	-	261.7	540.3	761	9.6	(2) 4"	609	6.3	(2) 4"	913	10.8	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK550C4-425AXSP02	-	279.7	-	234.6	496.4	-	282.8	206.9	238.1	497.2	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750C4-525AXSP02	-	318.5	-	268.1	561.4	-	322.9	-	272.9	563.5	761	9.6	(2) 4"	609	6.3	(2) 4"	913	10.8	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750C4-425AXSP02	-	292.4	211.9	245.4	518.5	-	296.1	216.5	249.4	520.3	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C5-625AXSP04	204.2	318.2	243.8	273.5	524.9	205.8	318.4	244.7	274.5	523.3	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C5-525AXSP04	192	302.2	230.6	259.5	503.7	193.6	302.2	231.4	259.8	502.2	378	15.7	4"	302	10.3	4"	453	18.4	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S4ZK370C5-425AXSP02	-	250.6	-	210.6	445.5	-	253.4	-	213.8	445.5	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C5-625AXSP04	228.8	356.9	273.2	307.4	591.2	230.7	357.6	274.6	308.4	589.9	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C5-525AXSP02	-	305.8	-	257.2	539.4	-	309.7	-	261.7	540.3	761	9.6	(2) 4"	609	6.3	(2) 4"	913	10.8	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK550C5-425AXSP02	-	279.7	-	234.6	496.4	-	282.8	206.9	238.1	497.2	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750C5-525AXSP02	-	318.5	-	268.1	561.4	-	322.9	-	272.9	563.5	761	9.6	(2) 4"	609	6.3	(2) 4"	913	10.8	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750C5-425AXSP02	-	292.4	211.9	245.4	518.5	-	296.1	216.5	249.4	520.3	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K8-625AXSP04	199.5	310.6	237.8	267.1	511.4	200.6	310	238.1	266.9	509.1	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K8-525AXSP04	186.4	292.9	223.8	252.1	488.5	187.6	292.9	224.2	252	486.3	378	15.7	4"	302	10.3	4"	453	18.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K8-425AXSP04	169.9	269.1	204.7	230.7	454.1	170.7	268.7	205.2	230.7	451.8	304	14.5	4"	244	12.5	3"	365	20.4	4"
EAW-FD15S4ZK550K8-625AXSP04	219.3	341.9	261.7	294.3	564.9	220.9	341.7	262.4	294.5	563.1	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K8-525AXSP04	204.6	322.2	246.1	276.7	539.1	206.4	322.3	246.6	277.1	537.4	378	15.7	4"	302	10.3	4"	453	18.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K8-425AXSP02	-	266.7	-	224	473.6	-	269.9	-	227.4	474.7	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K8-625AXSP04	231.7	361.5	277.1	311.3	599	233.6	362.3	278.1	312.4	597.9	456	13.5	(2) 4"	365	11.3	4"	548	19	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K8-525AXSP02	-	309.5	-	260.7	545.6	-	313.6	-	264.9	547.4	761	9.6	(2) 4"	609	6.3	(2) 4"	913	10.8	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750K8-425AXSP02	-	283.3	205.4	237.9	503.3	-	286.8	209.8	241.8	504.7	609	8.3	(2) 4"	487	5.5	(2) 4"	730	11.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370K4-625AXSP02	-	363.4	-	309.4	619.2	-	365.5	-	311.8	618.1	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K4-525AXSP02	-	344.3	255.9	292.2	592	-	346.1	259	294.9	591.1	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K4-425AXSP02	-	314.9	232.9	266.7	546.1	-	316.5	235.4	268.6	545.3	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550K4-625AXSP02	-	400.9	-	340.6	683.4	-	403.3	-	343.8	683.2	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K4-525AXSP02	-	379.1	281.5	321.4	651.7	-	381.8	284.9	324.5	651.7	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K4-425AXSP02	205.7	347	255.9	293.3	600.8	210.3	348.8	259.2	295.7	601.1	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750K4-625AXSP02	-	424	316	360.3	724.3	-	427.7	320.8	364.2	725	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K4-525AXSP02	-	402.1	298.2	341	692.1	-	405.1	302.4	344.8	693.1	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K4-425AXSP02	218.4	368.2	271.7	311.6	638.8	223.3	371	275.3	314.7	639.3	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370K5-625AXSP02	-	363.4	-	309.4	619.2	-	365.5	-	311.8	618.1	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K5-525AXSP02	-	344.3	255.9	292.2	592	-	346.1	259	294.9	591.1	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K5-425AXSP02	-	314.9	232.9	266.7	546.1	-	316.5	235.4	268.6	545.3	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550K5-625AXSP02	-	400.9	-	340.6	683.4	-	403.3	-	343.8	683.2	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K5-525AXSP02	-	379.1	281.5	321.4	651.7	-	381.8	284.9	324.5	651.7	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K5-425AXSP02	205.7	347	255.9	293.3	600.8	210.3	348.8	259.2	295.7	601.1	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750K5-625AXSP02	-	424	316	360.3	724.3	-	427.7	320.8	364.2	725	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K5-525AXSP02	-	402.1	298.2	341	692.1	-	405.1	302.4	344.8	693.1	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K5-425AXSP02	218.4	368.2	271.7	311.6	638.8	223.3	371	275.3	314.7	639.3	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370C4-625AXSP02	-	372.7	-	317.1	635.4	-	375.3	-	320.4	635.2	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C4-525AXSP02	-	354.9	263.9	301.5	610.2	-	357.4	267.1	304.3	610.2	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C4-425AXSP02	-	325.7	240.9	276.1	565	-	327.8	243.7	278.5	564.9	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550C4-625AXSP02	-	418.7	312.3	355.9	714.9	-	422.2	316.8	359.6	715.4	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C4-525AXSP02	-	397.1	294.8	336.9	683.2	-	400	298.8	340	684.1	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C4-425AXSP02	215.2	362.8	267.9	307.1	628.9	220	365.1	271.4	310.1	629.8	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750C4-525AXSP02	-	413.9	306.6	350.7	712.2	-	417.2	311.6	354.8	713.7	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750C4-425AXSP02	225	379.3	280.2	320.9	658.3	230.3	382.6	283.8	324.4	659.3	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370C5-625AXSP02	-	372.7	-	317.1	635.4	-	375.3	-	320.4	635.2	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C5-525AXSP02	-	354.9	263.9	301.5	610.2	-	357.4	267.1	304.3	610.2	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C5-425AXSP02	-	325.7	240.9	276.1	565	-	327.8	243.7	278.5	564.9	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550C5-625AXSP02	-	418.7	312.3	355.9	714.9	-	422.2	316.8	359.6	715.4	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C5-525AXSP02	-	397.1	294.8	336.9	683.2	-	400	298.8	340	684.1	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C5-425AXSP02	215.2	362.8	267.9	307.1	628.9	220	365.1	271.4	310.1	629.8	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750C5-525AXSP02	-	413.9	306.6	350.7	712.2	-	417.2	311.6	354.8	713.7	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750C5-425AXSP02	225	379.3	280.2	320.9	658.3	230.3	382.6	283.8	324.4	659.3	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370K8-625AXSP02	-	363.4	-	309.4	619.2	-	365.5	-	311.8	618.1	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K8-525AXSP02	-	344.3	255.9	292.2	592	-	346.1	259	294.9	591.1	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K8-425AXSP02	-	314.9	232.9	266.7	546.1	-	316.5	235.4	268.6	545.3	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550K8-625AXSP02	-	400.9	-	340.6	683.4	-	403.3	-	343.8	683.2	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K8-525AXSP02	-	379.1	281.5	321.4	651.7	-	381.8	284.9	324.5	651.7	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K8-425AXSP02	205.7	347	255.9	293.3	600.8	210.3	348.8	259.2	295.7	601.1	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750K8-625AXSP02	-	424	316	360.3	724.3	-	427.7	320.8	364.2	725	913	9.8	(3) 4"	730	8.2	(2) 4"	1096	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K8-525AXSP02	-	402.1	298.2	341	692.1	-	405.1	302.4	344.8	693.1	761	11	(2) 4"	609	7.2	(2) 4"	913	12.8	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K8-425AXSP02	218.4	368.2	271.7	311.6	638.8	223.3	371	275.3	314.7	639.3	609	9.8	(2) 4"	487	6.4	(2) 4"	730	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370K4-625AXSP02	-	446.4	337.2	381.8	749.5	-	447.6	339.9	383.4	747.2	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K4-525AXSP02	260.8	423.4	317.9	361.2	716.2	264.4	424.2	320.4	362.5	715	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K4-425AXSP02	236	387.4	289.3	329.3	661.5	239.2	388.4	291.5	330.9	659.5	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550K4-625AXSP02	305.8	492.1	371.1	420.7	827.4	310.4	494.2	374.1	422.5	826.1	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K4-525AXSP02	286.1	465.8	349.5	397.1	789.8	290.7	467.5	352.3	399.2	788.6	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K4-425AXSP02	259	425.7	317.9	362.1	728.1	263	427	320.4	364	727.2	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750K4-625AXSP02	323	520.7	392.4	444.5	877	328.3	523.6	396.7	448.4	876.7	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K4-525AXSP02	303.5	494.4	370.6	421.4	838.9	308.4	496.2	374.1	423.7	838.9	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K4-425AXSP02	274.8	451.2	337.5	384.4	774.3	279	453.6	340.5	387.3	773.6	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370K5-625AXSP02	-	446.4	337.2	381.8	749.5	-	447.6	339.9	383.4	747.2	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K5-525AXSP02	260.8	423.4	317.9	361.2	716.2	264.4	424.2	320.4	362.5	715	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K5-425AXSP02	236	387.4	289.3	329.3	661.5	239.2	388.4	291.5	330.9	659.5	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550K5-625AXSP02	305.8	492.1	371.1	420.7	827.4	310.4	494.2	374.1	422.5	826.1	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K5-525AXSP02	286.1	465.8	349.5	397.1	789.8	290.7	467.5	352.3	399.2	788.6	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K5-425AXSP02	259	425.7	317.9	362.1	728.1	263	427	320.4	364	727.2	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750K5-625AXSP02	323	520.7	392.4	444.5	877	328.3	523.6	396.7	448.4	876.7	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K5-525AXSP02	303.5	494.4	370.6	421.4	838.9	308.4	496.2	374.1	423.7	838.9	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K5-425AXSP02	274.8	451.2	337.5	384.4	774.3	279	453.6	340.5	387.3	773.6	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370C4-625AXSP02	-	457.9	345.6	391.4	769.2	-	459.7	348.8	394.1	767.9	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C4-525AXSP02	268.4	436.6	327.4	372.1	739.3	273.1	438.1	330.5	374.1	738.3	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C4-425AXSP02	243.7	400.8	299.2	340.4	684.5	247.4	401.8	301.5	342.5	683.2	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550C4-625AXSP02	318.7	514.1	387.6	439.1	865.6	324.3	516.8	391.8	442.7	865.1	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C4-525AXSP02	299.5	488.2	366.2	415.6	828.1	304.7	490	369.6	418.5	828	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C4-425AXSP02	271	445.3	332.7	379.2	763.5	275.1	446.3	335.6	381.3	762	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750C4-525AXSP02	312	508.2	381.1	432.9	862.2	317	511.2	384.9	436.2	863.9	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750C4-425AXSP02	283.3	465	347.8	396.5	798	287.6	467	350.9	399.3	799.1	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370C5-625AXSP02	-	457.9	345.6	391.4	769.2	-	459.7	348.8	394.1	767.9	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C5-525AXSP02	268.4	436.6	327.4	372.1	739.3	273.1	438.1	330.5	374.1	738.3	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C5-425AXSP02	243.7	400.8	299.2	340.4	684.5	247.4	401.8	301.5	342.5	683.2	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550C5-625AXSP02	318.7	514.1	387.6	439.1	865.6	324.3	516.8	391.8	442.7	865.1	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C5-525AXSP02	299.5	488.2	366.2	415.6	828.1	304.7	490	369.6	418.5	828	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C5-425AXSP02	271	445.3	332.7	379.2	763.5	275.1	446.3	335.6	381.3	762	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750C5-525AXSP02	312	508.2	381.1	432.9	862.2	317	511.2	384.9	436.2	863.9	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750C5-425AXSP02	283.3	465	347.8	396.5	798	287.6	467	350.9	399.3	799.1	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370K8-625AXSP02	-	446.4	337.2	381.8	749.5	-	447.6	339.9	383.4	747.2	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K8-525AXSP02	260.8	423.4	317.9	361.2	716.2	264.4	424.2	320.4	362.5	715	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K8-425AXSP02	236	387.4	289.3	329.3	661.5	239.2	388.4	291.5	330.9	659.5	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550K8-625AXSP02	305.8	492.1	371.1	420.7	827.4	310.4	494.2	374.1	422.5	826.1	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K8-525AXSP02	286.1	465.8	349.5	397.1	789.8	290.7	467.5	352.3	399.2	788.6	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K8-425AXSP02	259	425.7	317.9	362.1	728.1	263	427	320.4	364	727.2	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750K8-625AXSP02	323	520.7	392.4	444.5	877	328.3	523.6	396.7	448.4	876.7	913	11.2	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.7	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K8-525AXSP02	303.5	494.4	370.6	421.4	838.9	308.4	496.2	374.1	423.7	838.9	761	12.4	(2) 4"	609	8.2	(2) 4"	913	14.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K8-425AXSP02	274.8	451.2	337.5	384.4	774.3	279	453.6	340.5	387.3	773.6	609	11.2	(2) 4"	487	7.4	(2) 4"	730	15.7	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S1PB370K4-625AXSP16	42.8	67.3	51.3	57.7	111.2	43.2	67.3	51.5	57.9	111	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB370K4-525AXSP16	40.5	64	48.7	54.9	107.1	40.9	64.1	49	55.2	107.1	84	16.7	2"	68	14.2	1-1/2"	101	23.4	2"
EAW-FD15S1PB370K4-425AXSP12	34.6	57.4	42.7	48.7	98.3	35.3	57.6	43.1	49	98.3	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB550K4-625AXSP16	46.6	73.3	55.9	62.9	121.6	47.2	73.5	56.3	63.3	121.6	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB550K4-525AXSP16	44	69.8	53	59.9	117.2	44.5	70	53.4	60.1	117.1	84	16.7	2"	68	14.2	1-1/2"	101	23.4	2"
EAW-FD15S1PB550K4-425AXSP12	37.8	62.5	46.6	53.1	107.4	38.5	62.8	47.1	53.5	107.3	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB750K4-625AXSP16	48.8	76.7	58.5	66	127.6	49.4	77	58.9	66.3	127.7	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB750K4-525AXSP12	43.4	71.2	53.2	60.6	121.3	44.3	71.8	53.9	61.2	121.7	113	15.2	2"	90	10	2"	135	16	3"
EAW-FD15S1PB750K4-425AXSP12	39.8	65.7	49	55.9	113	40.5	66.2	49.6	56.4	113.3	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB370K5-625AXSP16	42.8	67.3	51.3	57.7	111.2	43.2	67.3	51.5	57.9	111	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB370K5-525AXSP16	40.5	64	48.7	54.9	107.1	40.9	64.1	49	55.2	107.1	84	16.7	2"	68	14.2	1-1/2"	101	23.4	2"
EAW-FD15S1PB370K5-425AXSP12	34.6	57.4	42.7	48.7	98.3	35.3	57.6	43.1	49	98.3	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB550K5-625AXSP16	46.6	73.3	55.9	62.9	121.6	47.2	73.5	56.3	63.3	121.6	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB550K5-525AXSP16	44	69.8	53	59.9	117.2	44.5	70	53.4	60.1	117.1	84	16.7	2"	68	14.2	1-1/2"	101	23.4	2"
EAW-FD15S1PB550K5-425AXSP12	37.8	62.5	46.6	53.1	107.4	38.5	62.8	47.1	53.5	107.3	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB750K5-625AXSP16	48.8	76.7	58.5	66	127.6	49.4	77	58.9	66.3	127.7	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB750K5-525AXSP12	43.4	71.2	53.2	60.6	121.3	44.3	71.8	53.9	61.2	121.7	113	15.2	2"	90	10	2"	135	16	3"
EAW-FD15S1PB750K5-425AXSP12	39.8	65.7	49	55.9	113	40.5	66.2	49.6	56.4	113.3	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB370C4-625AXSP16	43	67.4	51.4	57.9	111.6	43.5	67.7	51.8	58.3	111.7	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB370C4-525AXSP16	41	64.9	49.3	55.7	108.7	41.5	65.1	49.7	56	108.8	84	16.7	2"	68	14.2	1-1/2"	101	23.4	2"
EAW-FD15S1PB370C4-425AXSP12	35.5	58.7	43.7	49.8	100.5	36.1	59.1	44.2	50.3	100.7	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB550C4-525AXSP12	42.9	70.4	52.6	59.8	119.8	43.7	70.9	53.3	60.5	120.1	113	15.2	2"	90	10	2"	135	16	3"
EAW-FD15S1PB550C4-425AXSP12	39.3	64.9	48.4	55.3	111.7	40	65.5	49	55.8	112.1	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB370C5-625AXSP16	43	67.4	51.4	57.9	111.6	43.5	67.7	51.8	58.3	111.7	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB370C5-525AXSP16	41	64.9	49.3	55.7	108.7	41.5	65.1	49.7	56	108.8	84	16.7	2"	68	14.2	1-1/2"	101	23.4	2"
EAW-FD15S1PB370C5-425AXSP12	35.5	58.7	43.7	49.8	100.5	36.1	59.1	44.2	50.3	100.7	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB550C5-525AXSP12	42.9	70.4	52.6	59.8	119.8	43.7	70.9	53.3	60.5	120.1	113	15.2	2"	90	10	2"	135	16	3"
EAW-FD15S1PB550C5-425AXSP12	39.3	64.9	48.4	55.3	111.7	40	65.5	49	55.8	112.1	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB370K8-625AXSP16	42.8	67.3	51.3	57.7	111.2	43.2	67.3	51.5	57.9	111	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB370K8-525AXSP16	40.5	64	48.7	54.9	107.1	40.9	64.1	49	55.2	107.1	84	16.7	2"	68	14.2	1-1/2"	101	23.4	2"
EAW-FD15S1PB370K8-425AXSP12	34.6	57.4	42.7	48.7	98.3	35.3	57.6	43.1	49	98.3	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB550K8-625AXSP16	46.6	73.3	55.9	62.9	121.6	47.2	73.5	56.3	63.3	121.6	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB550K8-525AXSP16	44	69.8	53	59.9	117.2	44.5	70	53.4	60.1	117.1	84	16.7	2"	68	14.2	1-1/2"	101	23.4	2"
EAW-FD15S1PB550K8-425AXSP12	37.8	62.5	46.6	53.1	107.4	38.5	62.8	47.1	53.5	107.3	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S1PB750K8-625AXSP16	48.8	76.7	58.5	66	127.6	49.4	77	58.9	66.3	127.7	101	17.8	2"	81	11.8	2"	122	20.7	3"
EAW-FD15S1PB750K8-525AXSP12	43.4	71.2	53.2	60.6	121.3	44.3	71.8	53.9	61.2	121.7	113	15.2	2"	90	10	2"	135	16	3"
EAW-FD15S1PB750K8-425AXSP12	39.8	65.7	49	55.9	113	40.5	66.2	49.6	56.4	113.3	90	13.5	2"	72	8.9	2"	108	19	2"
EAW-FD15S2PB370K4-625AXSP08	85.3	134	102.2	115.1	221.8	86.1	134.3	102.7	115.3	221.4	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB370K4-525AXSP08	80.5	127.5	97	109.5	213.7	81.3	127.9	97.5	109.8	213.3	169	14.2	3"	135	9.3	3"	203	19.9	3"
EAW-FD15S2PB370K4-425AXSP06	68.8	113.9	84.8	96.7	195.4	70	114.4	85.6	97.4	195.3	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB550K4-625AXSP08	92.8	146	111.4	125.5	242.6	93.9	146.4	112	126	242.5	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB550K4-525AXSP08	87.6	139	105.7	119.2	233.3	88.5	139.4	106.4	119.7	233.3	169	14.2	3"	135	9.3	3"	203	19.9	3"
EAW-FD15S2PB550K4-425AXSP06	75	124.2	92.4	105.5	213.3	76.3	125	93.4	106.4	213.6	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB750K4-625AXSP08	97.1	152.7	116.6	131.4	254.5	98.3	153.4	117.5	132.1	254.5	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB750K4-525AXSP06	86.2	141.8	105.7	120.5	241.2	88	142.7	107.1	121.6	241.9	225	12.7	3"	180	8.4	3"	270	14.4	4"
EAW-FD15S2PB750K4-425AXSP06	78.8	130.6	97.2	111	224.9	80.4	131.5	98.5	112.1	225.4	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB370K5-625AXSP08	85.3	134	102.2	115.1	221.8	86.1	134.3	102.7	115.3	221.4	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB370K5-525AXSP08	80.5	127.5	97	109.5	213.7	81.3	127.9	97.5	109.8	213.3	169	14.2	3"	135	9.3	3"	203	19.9	3"
EAW-FD15S2PB370K5-425AXSP06	68.8	113.9	84.8	96.7	195.4	70	114.4	85.6	97.4	195.3	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB550K5-625AXSP08	92.8	146	111.4	125.5	242.6	93.9	146.4	112	126	242.5	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB550K5-525AXSP08	87.6	139	105.7	119.2	233.3	88.5	139.4	106.4	119.7	233.3	169	14.2	3"	135	9.3	3"	203	19.9	3"
EAW-FD15S2PB550K5-425AXSP06	75	124.2	92.4	105.5	213.3	76.3	125	93.4	106.4	213.6	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB750K5-625AXSP08	97.1	152.7	116.6	131.4	254.5	98.3	153.4	117.5	132.1	254.5	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB750K5-525AXSP06	86.2	141.8	105.7	120.5	241.2	88	142.7	107.1	121.6	241.9	225	12.7	3"	180	8.4	3"	270	14.4	4"
EAW-FD15S2PB750K5-425AXSP06	78.8	130.6	97.2	111	224.9	80.4	131.5	98.5	112.1	225.4	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB370C4-625AXSP08	85.4	134.3	102.4	115.3	222.3	86.6	134.9	103.2	116	222.8	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB370C4-525AXSP08	81.6	129.3	98.3	110.9	216.5	82.6	129.9	98.9	111.5	216.8	169	14.2	3"	135	9.3	3"	203	19.9	3"
EAW-FD15S2PB370C4-425AXSP06	70.3	116.5	86.7	99	200.1	71.8	117.3	87.8	99.9	200.2	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB550C4-525AXSP06	85.1	139.9	104.4	119	238.2	87	140.9	105.8	120.1	238.7	225	12.7	3"	180	8.4	3"	270	14.4	4"
EAW-FD15S2PB550C4-425AXSP06	77.9	129.1	96.1	109.8	222.2	79.5	129.9	97.3	110.8	222.7	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB370C5-625AXSP08	85.4	134.3	102.4	115.3	222.3	86.6	134.9	103.2	116	222.8	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB370C5-525AXSP08	81.6	129.3	98.3	110.9	216.5	82.6	129.9	98.9	111.5	216.8	169	14.2	3"	135	9.3	3"	203	19.9	3"
EAW-FD15S2PB370C5-425AXSP06	70.3	116.5	86.7	99	200.1	71.8	117.3	87.8	99.9	200.2	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB550C5-525AXSP06	85.1	139.9	104.4	119	238.2	87	140.9	105.8	120.1	238.7	225	12.7	3"	180	8.4	3"	270	14.4	4"
EAW-FD15S2PB550C5-425AXSP06	77.9	129.1	96.1	109.8	222.2	79.5	129.9	97.3	110.8	222.7	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB370K8-625AXSP08	85.3	134	102.2	115.1	221.8	86.1	134.3	102.7	115.3	221.4	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB370K8-525AXSP08	80.5	127.5	97	109.5	213.7	81.3	127.9	97.5	109.8	213.3	169	14.2	3"	135	9.3	3"	203	19.9	3"
EAW-FD15S2PB370K8-425AXSP06	68.8	113.9	84.8	96.7	195.4	70	114.4	85.6	97.4	195.3	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB550K8-625AXSP08	92.8	146	111.4	125.5	242.6	93.9	146.4	112	126	242.5	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB550K8-525AXSP08	87.6	139	105.7	119.2	233.3	88.5	139.4	106.4	119.7	233.3	169	14.2	3"	135	9.3	3"	203	19.9	3"
EAW-FD15S2PB550K8-425AXSP06	75	124.2	92.4	105.5	213.3	76.3	125	93.4	106.4	213.6	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S2PB750K8-625AXSP08	97.1	152.7	116.6	131.4	254.5	98.3	153.4	117.5	132.1	254.5	203	15.1	3"	162	9.9	3"	244	21.2	3"
EAW-FD15S2PB750K8-525AXSP06	86.2	141.8	105.7	120.5	241.2	88	142.7	107.1	121.6	241.9	225	12.7	3"	180	8.4	3"	270	14.4	4"
EAW-FD15S2PB750K8-425AXSP06	78.8	130.6	97.2	111	224.9	80.4	131.5	98.5	112.1	225.4	180	11.4	3"	144	7.5	3"	216	16.1	3"
EAW-FD15S3PB370K4-625AXSP06	129.8	202.1	154.9	174.1	333.6	130.9	202.2	155.5	174.4	332.6	270	14.6	4"	216	11.9	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S3PB370K4-525AXSP04	-	184.4	137.8	157	314	114.6	185.6	139.5	158.1	313.9	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB370K4-425AXSP04	102.3	169.6	126.3	144.2	291.6	104.3	170.7	127.6	145	291.5	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB550K4-625AXSP06	141.4	220.2	168.8	189.7	364.4	142.6	220.5	169.5	190.1	364.3	270	14.6	4"	216	11.9	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S3PB550K4-525AXSP04	122.5	201.4	150.2	171.1	343.1	124.9	202.4	152.1	172.6	343.1	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB550K4-425AXSP04	111.4	185	137.5	157.1	318.4	113.6	186.1	139.2	158.3	318.3	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB750K4-625AXSP04	135.9	221.1	166.1	188.6	374.4	138.7	223.1	168.2	190.3	374.9	406	12.4	4"	325	8.2	4"	487	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S3PB750K4-525AXSP04	128.3	211.3	157.7	179.6	360.2	131.1	212.8	159.8	181.5	360.8	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB750K4-425AXSP04	117.2	194.4	144.7	165.3	335.1	119.7	196.1	146.6	167.1	335.9	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB370K5-625AXSP06	129.8	202.1	154.9	174.1	333.6	130.9	202.2	155.5	174.4	332.6	270	14.6	4"	216	11.9	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S3PB370K5-525AXSP04	-	184.4	137.8	157	314	114.6	185.6	139.5	158.1	313.9	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB370K5-425AXSP04	102.3	169.6	126.3	144.2	291.6	104.3	170.7	127.6	145	291.5	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB550K5-625AXSP06	141.4	220.2	168.8	189.7	364.4	142.6	220.5	169.5	190.1	364.3	270	14.6	4"	216	11.9	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S3PB550K5-525AXSP04	122.5	201.4	150.2	171.1	343.1	124.9	202.4	152.1	172.6	343.1	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB550K5-425AXSP04	111.4	185	137.5	157.1	318.4	113.6	186.1	139.2	158.3	318.3	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB750K5-625AXSP04	135.9	221.1	166.1	188.6	374.4	138.7	223.1	168.2	190.3	374.9	406	12.4	4"	325	8.2	4"	487	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S3PB750K5-525AXSP04	128.3	211.3	157.7	179.6	360.2	131.1	212.8	159.8	181.5	360.8	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB750K5-425AXSP04	117.2	194.4	144.7	165.3	335.1	119.7	196.1	146.6	167.1	335.9	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB370C4-625AXSP06	130.3	202.5	155.4	174.4	334.3	131.7	203.2	156.4	175.3	334.7	270	14.6	4"	216	11.9	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S3PB370C4-525AXSP04	113.9	186.9	139.9	159.1	318.5	116.5	188.5	141.6	160.7	319	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB370C4-425AXSP04	104.7	173.8	129.1	147.3	298.2	106.8	175	130.7	148.7	298.9	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB550C4-525AXSP04	126.7	208.4	155.7	177.2	355.2	129.5	210.1	157.8	179.2	356.6	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB550C4-425AXSP04	115.9	192.2	143.1	163.5	331.1	118.3	193.8	144.9	165	332.3	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB370C5-625AXSP06	130.3	202.5	155.4	174.4	334.3	131.7	203.2	156.4	175.3	334.7	270	14.6	4"	216	11.9	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S3PB370C5-525AXSP04	113.9	186.9	139.9	159.1	318.5	116.5	188.5	141.6	160.7	319	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB370C5-425AXSP04	104.7	173.8	129.1	147.3	298.2	106.8	175	130.7	148.7	298.9	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB550C5-525AXSP04	126.7	208.4	155.7	177.2	355.2	129.5	210.1	157.8	179.2	356.6	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S3PB550C5-425AXSP04	115.9	192.2	143.1	163.5	331.1	118.3	193.8	144.9	165	332.3	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB370K8-625AXSP06	129.8	202.1	154.9	174.1	333.6	130.9	202.2	155.5	174.4	332.6	270	14.6	4"	216	11.9	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S3PB370K8-525AXSP04	-	184.4	137.8	157	314	114.6	185.6	139.5	158.1	313.9	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB370K8-425AXSP04	102.3	169.6	126.3	144.2	291.6	104.3	170.7	127.6	145	291.5	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB550K8-625AXSP06	141.4	220.2	168.8	189.7	364.4	142.6	220.5	169.5	190.1	364.3	270	14.6	4"	216	11.9	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S3PB550K8-525AXSP04	122.5	201.4	150.2	171.1	343.1	124.9	202.4	152.1	172.6	343.1	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB550K8-425AXSP04	111.4	185	137.5	157.1	318.4	113.6	186.1	139.2	158.3	318.3	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S3PB750K8-625AXSP04	135.9	221.1	166.1	188.6	374.4	138.7	223.1	168.2	190.3	374.9	406	12.4	4"	325	8.2	4"	487	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S3PB750K8-525AXSP04	128.3	211.3	157.7	179.6	360.2	131.1	212.8	159.8	181.5	360.8	338	11.3	4"	270	7.4	4"	406	15.9	4"
EAW-FD15S3PB750K8-425AXSP04	117.2	194.4	144.7	165.3	335.1	119.7	196.1	146.6	167.1	335.9	270	10.3	4"	216	9.1	3"	325	14.5	4"
EAW-FD15S4PB370K4-625AXSP04	168.9	265.8	202.6	228.2	440.9	170.7	266.4	203.7	229	440.2	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K4-525AXSP04	159.4	253.1	192.1	217	423.9	161	253.5	193.3	218	423.7	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB370K4-425AXSP04	145	232.3	175.8	198.9	393.8	146.5	232.8	176.9	199.6	393.6	270	12.9	4"	216	10.8	3"	325	18.1	4"
EAW-FD15S4PB550K4-625AXSP04	183.8	290	220.7	248.9	482.2	186.1	290.8	222.3	250.2	481.5	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550K4-525AXSP04	173.4	275.4	209.3	236.4	463.4	175.5	276.3	210.7	237.5	463.3	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB550K4-425AXSP02	-	225	-	188.2	405.6	-	228.6	-	192	407	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K4-625AXSP04	192.4	303.3	231.1	260.8	505	194.8	304.6	232.9	262.2	505.7	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K4-525AXSP04	181.8	288.6	219.6	247.8	486.6	184	290	221.1	249	487.3	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB750K4-425AXSP02	-	237	-	198	426.2	-	241.1	-	202.2	429	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K5-625AXSP04	168.9	265.8	202.6	228.2	440.9	170.7	266.4	203.7	229	440.2	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K5-525AXSP04	159.4	253.1	192.1	217	423.9	161	253.5	193.3	218	423.7	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB370K5-425AXSP04	145	232.3	175.8	198.9	393.8	146.5	232.8	176.9	199.6	393.6	270	12.9	4"	216	10.8	3"	325	18.1	4"
EAW-FD15S4PB550K5-625AXSP04	183.8	290	220.7	248.9	482.2	186.1	290.8	222.3	250.2	481.5	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550K5-525AXSP04	173.4	275.4	209.3	236.4	463.4	175.5	276.3	210.7	237.5	463.3	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB550K5-425AXSP02	-	225	-	188.2	405.6	-	228.6	-	192	407	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K5-625AXSP04	192.4	303.3	231.1	260.8	505	194.8	304.6	232.9	262.2	505.7	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K5-525AXSP04	181.8	288.6	219.6	247.8	486.6	184	290	221.1	249	487.3	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB750K5-425AXSP02	-	237	-	198	426.2	-	241.1	-	202.2	429	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C4-625AXSP04	169.2	266.7	203.3	228.9	441.9	171.7	268.1	204.9	230.4	443	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C4-525AXSP04	161.5	256.2	194.7	220	430	163.4	257.4	196.3	221.3	430.6	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB370C4-425AXSP02	-	211.1	-	-	380.2	-	214.6	-	-	382	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550C4-525AXSP04	179.4	285.1	216.7	244.5	480.5	181.8	286.8	218.4	246.3	480.9	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB550C4-425AXSP02	-	234.2	-	195.8	422	-	238.4	-	200.1	423.8	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C5-625AXSP04	169.2	266.7	203.3	228.9	441.9	171.7	268.1	204.9	230.4	443	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C5-525AXSP04	161.5	256.2	194.7	220	430	163.4	257.4	196.3	221.3	430.6	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB370C5-425AXSP02	-	211.1	-	-	380.2	-	214.6	-	-	382	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550C5-525AXSP04	179.4	285.1	216.7	244.5	480.5	181.8	286.8	218.4	246.3	480.9	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB550C5-425AXSP02	-	234.2	-	195.8	422	-	238.4	-	200.1	423.8	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K8-625AXSP04	168.9	265.8	202.6	228.2	440.9	170.7	266.4	203.7	229	440.2	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K8-525AXSP04	159.4	253.1	192.1	217	423.9	161	253.5	193.3	218	423.7	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB370K8-425AXSP04	145	232.3	175.8	198.9	393.8	146.5	232.8	176.9	199.6	393.6	270	12.9	4"	216	10.8	3"	325	18.1	4"
EAW-FD15S4PB550K8-625AXSP04	183.8	290	220.7	248.9	482.2	186.1	290.8	222.3	250.2	481.5	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550K8-525AXSP04	173.4	275.4	209.3	236.4	463.4	175.5	276.3	210.7	237.5	463.3	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB550K8-425AXSP02	-	225	-	188.2	405.6	-	228.6	-	192	407	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K8-625AXSP04	192.4	303.3	231.1	260.8	505	194.8	304.6	232.9	262.2	505.7	406	15	4"	325	9.9	4"	487	17	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K8-525AXSP04	181.8	288.6	219.6	247.8	486.6	184	290	221.1	249	487.3	338	13.8	4"	270	9.1	4"	406	19.5	4"
EAW-FD15S4PB750K8-425AXSP02	-	237	-	198	426.2	-	241.1	-	202.2	429	541	7.3	(2) 4"	433	8.1	4"	649	10.3	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K4-625AXSP04	218.4	337.2	259.6	290.5	555.3	219.8	337	260.2	291.1	553.6	406	17.6	4"	325	11.6	4"	487	20.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K4-525AXSP02	-	293.5	-	248.2	510.3	-	296.6	-	251.4	511	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K4-425AXSP02	-	269.5	197.5	227.4	472.1	-	271.9	200.9	230.3	472.9	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K4-625AXSP02	-	336.9	-	285.4	581.4	-	340.6	-	289.2	582.2	812	10.7	(2) 4"	649	7	(2) 4"	974	12	(3) 4"
EAW-FD15S5PB550K4-525AXSP02	-	320.1	235.8	270.5	557.2	-	323.6	240.1	274.6	558.2	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K4-425AXSP02	-	294.4	215.5	248.1	514.9	-	297	219.2	251.2	516.6	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K4-625AXSP02	-	353	-	298.7	609.3	-	356.9	-	303.2	611.2	812	10.7	(2) 4"	649	7	(2) 4"	974	12	(3) 4"
EAW-FD15S5PB750K4-525AXSP02	-	336	247.4	284.1	584.6	-	339.8	251.9	288.4	586.6	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K4-425AXSP02	-	309.7	226.8	260.9	542.3	185.7	313.2	231.1	264.9	544.7	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K5-625AXSP04	218.4	337.2	259.6	290.5	555.3	219.8	337	260.2	291.1	553.6	406	17.6	4"	325	11.6	4"	487	20.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K5-525AXSP02	-	293.5	-	248.2	510.3	-	296.6	-	251.4	511	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K5-425AXSP02	-	269.5	197.5	227.4	472.1	-	271.9	200.9	230.3	472.9	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K5-625AXSP02	-	336.9	-	285.4	581.4	-	340.6	-	289.2	582.2	812	10.7	(2) 4"	649	7	(2) 4"	974	12	(3) 4"
EAW-FD15S5PB550K5-525AXSP02	-	320.1	235.8	270.5	557.2	-	323.6	240.1	274.6	558.2	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K5-425AXSP02	-	294.4	215.5	248.1	514.9	-	297	219.2	251.2	516.6	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K5-625AXSP02	-	353	-	298.7	609.3	-	356.9	-	303.2	611.2	812	10.7	(2) 4"	649	7	(2) 4"	974	12	(3) 4"
EAW-FD15S5PB750K5-525AXSP02	-	336	247.4	284.1	584.6	-	339.8	251.9	288.4	586.6	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K5-425AXSP02	-	309.7	226.8	260.9	542.3	185.7	313.2	231.1	264.9	544.7	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C4-625AXSP04	218.8	337.9	260.1	291.5	556.4	220.8	339.1	261.8	292.9	557.1	406	17.6	4"	325	11.6	4"	487	20.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C4-525AXSP02	-	297.5	-	251.5	517.6	-	301.1	-	255.6	519.2	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C4-425AXSP02	-	276	202.3	232.7	483.3	-	278.7	206	236	484.7	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C4-525AXSP02	-	331.6	244.3	280.4	576.6	-	335.6	248.9	284.4	579	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C4-425AXSP02	-	306	224.2	258.2	535.9	183.6	309.7	228.4	261.8	538.1	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C5-625AXSP04	218.8	337.9	260.1	291.5	556.4	220.8	339.1	261.8	292.9	557.1	406	17.6	4"	325	11.6	4"	487	20.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C5-525AXSP02	-	297.5	-	251.5	517.6	-	301.1	-	255.6	519.2	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C5-425AXSP02	-	276	202.3	232.7	483.3	-	278.7	206	236	484.7	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C5-525AXSP02	-	331.6	244.3	280.4	576.6	-	335.6	248.9	284.4	579	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C5-425AXSP02	-	306	224.2	258.2	535.9	183.6	309.7	228.4	261.8	538.1	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K8-625AXSP04	218.4	337.2	259.6	290.5	555.3	219.8	337	260.2	291.1	553.6	406	17.6	4"	325	11.6	4"	487	20.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K8-525AXSP02	-	293.5	-	248.2	510.3	-	296.6	-	251.4	511	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K8-425AXSP02	-	269.5	197.5	227.4	472.1	-	271.9	200.9	230.3	472.9	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K8-625AXSP02	-	336.9	-	285.4	581.4	-	340.6	-	289.2	582.2	812	10.7	(2) 4"	649	7	(2) 4"	974	12	(3) 4"
EAW-FD15S5PB550K8-525AXSP02	-	320.1	235.8	270.5	557.2	-	323.6	240.1	274.6	558.2	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K8-425AXSP02	-	294.4	215.5	248.1	514.9	-	297	219.2	251.2	516.6	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K8-625AXSP02	-	353	-	298.7	609.3	-	356.9	-	303.2	611.2	812	10.7	(2) 4"	649	7	(2) 4"	974	12	(3) 4"
EAW-FD15S5PB750K8-525AXSP02	-	336	247.4	284.1	584.6	-	339.8	251.9	288.4	586.6	676	9.5	(2) 4"	541	6.3	(2) 4"	812	13.4	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K8-425AXSP02	-	309.7	226.8	260.9	542.3	185.7	313.2	231.1	264.9	544.7	541	8.6	(2) 4"	433	8.9	4"	649	12	(2) 4"
EAW-DD1504XL017G7-625AXSP08	406.9	634.8	486.6	545.9	1050.3	407.8	631.2	485.5	544.4	1042.8	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD1504XL017G7-525AXSP06	354.3	574.9	431.7	490.3	971.2	358	572.9	432.8	490.3	964.3	879	11.6	4"	703	7.6	4"	1055	16.3	4"
EAW-DD1508XL017G7-625AXSP04	810	1264.3	967.4	1088.6	2095.3	811.9	1257.3	966.6	1084.1	2077.8	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD1508XL017G7-525AXSP04	742.5	1167.6	890.5	1001.7	1956	744.1	1161.6	889.2	999.7	1939.2	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD1512XL017G7-625AXSP02	1129.4	1821	1372.1	1554.5	3067.6	1141.4	1819.6	1376.7	1556.2	3046.7	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD1512XL017G7-525AXSP02	1035.4	1687.1	1265.8	1436.6	2860.6	1047	1684.6	1269.5	1437.2	2840.9	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S1XL045M4-621AXSP08	377.2	586.1	449.7	504.5	966.9	378	583	448.7	503.2	958	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL045M4-621AXSP04	749.9	1167.7	895.6	1004.9	1926.7	752.7	1161.5	893.6	1002.3	1911.4	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045M4-621AXSP04	1177.2	1788.5	1384.3	1545.3	-	1173.8	1774	1376.8	1534.6	-	1589	19	6"	1271	15.4	4"	1907	26.6	6"
EAW-DD33S1XL045M4-525AXSP08	348.4	546.3	417.3	469.6	912.6	348.7	543.9	416.3	468.2	904.4	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL045M4-625AXSP08	379.4	590.9	452.7	508.9	975.9	380.4	587.9	451.8	507	967	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL045M4-525AXSP04	693.2	1089.4	831.8	936.2	1820.4	694	1084.6	829.9	932.1	1803.9	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL045M4-625AXSP04	755.4	1177.1	901.4	1013.4	1947.1	756.4	1171.1	899.8	1009.7	1929.2	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045M4-525AXSP02	966.8	1573.2	1180.1	1339.9	2663.9	976.5	1569.7	1184.6	1341.6	2647.8	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL045M4-625AXSP02	-	1697	1278.2	1448.8	2852.1	1063.2	1691.6	1283.1	1448.9	2830.2	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037M4-525AXSP08	330.1	517.9	395.8	445.7	863.6	330.6	515	394.4	443.2	854.9	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL037M4-625AXSP08	359.4	559.2	428.5	481.4	922.3	360.1	556	427.4	479.3	913.4	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-DD33S2XL037M4-525AXSP04	656.9	1032.7	787.7	887.3	1720.3	658	1027.1	786.2	883.8	1705.3	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL037M4-625AXSP04	715.6	1114	853.3	958.8	1838	717	1107.7	851.2	954.7	1820.2	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037M4-525AXSP02	916	1490.4	1118.7	1269	2522	925.5	1485.3	1121.6	1269.2	2500.7	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL037M4-625AXSP02	-	1604.9	1211.3	1369.8	2693.3	-	1601	1214.9	1370.9	2671.1	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030M4-525AXSP08	315	493.7	377.3	424.6	820.9	315.3	490.7	375.8	422.8	813.5	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL030M4-625AXSP08	342.5	532.6	408.2	458.3	876.4	343	528.7	406.4	455.6	867.7	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL030M4-525AXSP04	626.8	984.5	751.1	845.4	1637.5	627.5	978.7	749.3	841.8	1622.7	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL030M4-625AXSP04	681	1061.1	812.9	912.8	1746.4	682.1	1054.7	809.5	907.4	1729.3	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030M4-525AXSP02	-	1419.6	1065.9	1210.2	2401.4	-	1414.2	1068.1	1209.7	2380.4	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL030M4-625AXSP02	-	1525.5	1153.2	1305.1	2559.9	-	1521.4	1156.2	1303.9	2538.4	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL045N4-525AXSP08	336.2	528	403.2	454.2	881.1	336.7	525	402.4	451.6	872	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL045N4-625AXSP08	367.4	572.2	438.2	492.4	944.3	368	568.7	436.9	490.1	934.7	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL045N4-525AXSP04	670.2	1053	803.8	904.2	1757.5	671.1	1047	800.9	900.5	1739.4	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL045N4-625AXSP04	731.6	1139.9	872.6	980.7	1881.7	732.7	1132.9	870	976.1	1862.6	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045N4-525AXSP02	934	1519.1	1141.2	1294.9	2572.6	943.6	1513.7	1143.9	1294.8	2553.7	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL045N4-625AXSP02	-	1641.8	1238.1	1402.7	2757	-	1637.1	1241.4	1401.2	2732.9	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037N4-525AXSP08	325.3	510.8	389.9	439.1	850.2	325.5	507.5	388.9	437	842.1	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL037N4-625AXSP08	355.3	552.6	423.6	475.8	910.1	355.6	548.8	422.1	473.2	901.4	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL037N4-525AXSP04	647.4	1017.1	777.4	875.4	1695.9	647.9	1010.7	774.1	871.3	1679.8	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL037N4-625AXSP04	706.5	1100.9	843.6	947.7	1815.7	707.1	1093.4	840.6	942.6	1796.3	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037N4-525AXSP02	903.1	1468.1	1102.6	1250.5	2483.1	911.6	1464.1	1104.5	1249.5	2463.5	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL037N4-625AXSP02	-	1584.1	1195.9	1354.3	2660.9	-	1578.5	1198.2	1351.9	2636.2	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030N4-525AXSP08	303.7	475.9	363.6	409	790.4	303.7	472.7	361.9	406.9	782.7	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL030N4-625AXSP08	330.6	514.1	393.8	442	844.2	331.1	509.7	392.2	439.5	834.9	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL030N4-525AXSP04	604.4	949	723.9	815.6	1576.8	604.5	942.7	721.6	811.5	1561.5	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL030N4-625AXSP04	658.3	1024.2	784.4	880.5	1684.5	658.5	1015.6	781.2	875.4	1665.9	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030N4-525AXSP02	-	1367.1	1028.1	1166.4	2313.1	-	1362.9	1029.2	1165	2291.2	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL030N4-625AXSP02	-	1473.2	1113.3	1259.5	2469.7	-	1467.3	1114.8	1256.6	2445.9	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL045M5-525AXSP08	348.4	546.3	417.3	469.6	912.6	348.7	543.9	416.3	468.2	904.4	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL045M5-625AXSP08	379.4	590.9	452.7	508.9	975.9	380.4	587.9	451.8	507	967	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL045M5-525AXSP04	693.2	1089.4	831.8	936.2	1820.4	694	1084.6	829.9	932.1	1803.9	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL045M5-625AXSP04	755.4	1177.1	901.4	1013.4	1947.1	756.4	1171.1	899.8	1009.7	1929.2	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045M5-525AXSP02	966.8	1573.2	1180.1	1339.9	2663.9	976.5	1569.7	1184.6	1341.6	2647.8	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL045M5-625AXSP02	-	1697	1278.2	1448.8	2852.1	1063.2	1691.6	1283.1	1448.9	2830.2	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037M5-525AXSP08	330.1	517.9	395.8	445.7	863.6	330.6	515	394.4	443.2	854.9	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL037M5-625AXSP08	359.4	559.2	428.5	481.4	922.3	360.1	556	427.4	479.3	913.4	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL037M5-525AXSP04	656.9	1032.7	787.7	887.3	1720.3	658	1027.1	786.2	883.8	1705.3	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL037M5-625AXSP04	715.6	1114	853.3	958.8	1838	717	1107.7	851.2	954.7	1820.2	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037M5-525AXSP02	916	1490.4	1118.7	1269	2522	925.5	1485.3	1121.6	1269.2	2500.7	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL037M5-625AXSP02	-	1604.9	1211.3	1369.8	2693.3	-	1601	1214.9	1370.9	2671.1	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030M5-525AXSP08	315	493.7	377.3	424.6	820.9	315.3	490.7	375.8	422.8	813.5	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL030M5-625AXSP08	342.5	532.6	408.2	458.3	876.4	343	528.7	406.4	455.6	867.7	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL030M5-525AXSP04	626.8	984.5	751.1	845.4	1637.5	627.5	978.7	749.3	841.8	1622.7	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL030M5-625AXSP04	681	1061.1	812.9	912.8	1746.4	682.1	1054.7	809.5	907.4	1729.3	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030M5-525AXSP02	-	1419.6	1065.9	1210.2	2401.4	-	1414.2	1068.1	1209.7	2380.4	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL030M5-625AXSP02	-	1525.5	1153.2	1305.1	2559.9	-	1521.4	1156.2	1303.9	2538.4	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL045N5-525AXSP08	336.2	528	403.2	454.2	881.1	336.7	525	402.4	451.6	872	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL045N5-625AXSP08	367.4	572.2	438.2	492.4	944.3	368	568.7	436.9	490.1	934.7	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL045N5-525AXSP04	670.2	1053	803.8	904.2	1757.5	671.1	1047	800.9	900.5	1739.4	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL045N5-625AXSP04	731.6	1139.9	872.6	980.7	1881.7	732.7	1132.9	870	976.1	1862.6	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045N5-525AXSP02	934	1519.1	1141.2	1294.9	2572.6	943.6	1513.7	1143.9	1294.8	2553.7	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL045N5-625AXSP02	-	1641.8	1238.1	1402.7	2757	-	1637.1	1241.4	1401.2	2732.9	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037N5-525AXSP08	325.3	510.8	389.9	439.1	850.2	325.5	507.5	388.9	437	842.1	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL037N5-625AXSP08	355.3	552.6	423.6	475.8	910.1	355.6	548.8	422.1	473.2	901.4	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL037N5-525AXSP04	647.4	1017.1	777.4	875.4	1695.9	647.9	1010.7	774.1	871.3	1679.8	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL037N5-625AXSP04	706.5	1100.9	843.6	947.7	1815.7	707.1	1093.4	840.6	942.6	1796.3	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037N5-525AXSP02	903.1	1468.1	1102.6	1250.5	2483.1	911.6	1464.1	1104.5	1249.5	2463.5	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL037N5-625AXSP02	-	1584.1	1195.9	1354.3	2660.9	-	1578.5	1198.2	1351.9	2636.2	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030N5-525AXSP08	303.7	475.9	363.6	409	790.4	303.7	472.7	361.9	406.9	782.7	654	14.2	4"	523	9.4	4"	784	19.9	4"
EAW-DD33S1XL030N5-625AXSP08	330.6	514.1	393.8	442	844.2	331.1	509.7	392.2	439.5	834.9	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL030N5-525AXSP04	604.4	949	723.9	815.6	1576.8	604.5	942.7	721.6	811.5	1561.5	1319	16	4"	1055	10.5	4"	1582	18.2	6"
EAW-DD33S2XL030N5-625AXSP04	658.3	1024.2	784.4	880.5	1684.5	658.5	1015.6	781.2	875.4	1665.9	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030N5-525AXSP02	-	1367.1	1028.1	1166.4	2313.1	-	1362.9	1029.2	1165	2291.2	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL030N5-625AXSP02	-	1473.2	1113.3	1259.5	2469.7	-	1467.3	1114.8	1256.6	2445.9	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030X4-625AXSP08	321.5	499.3	382.8	429.6	819.6	322	495.9	381.9	427.7	811.9	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL030X4-525AXSP06	-	454.8	342.6	388.2	765.5	-	453.2	343.2	388.1	760	879	11.6	4"	703	7.6	4"	1055	16.3	4"
EAW-DD33S1XL030X4-632AXSP08	303	475.1	362.5	407.9	787.3	303.3	471.8	361.7	406.3	779.6	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL037X4-625AXSP08	339.8	528.2	404.9	454	867.9	340	524.6	403.4	452.1	859.8	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL037X4-525AXSP06	297.6	479.8	361.3	409.7	808.9	299.8	478.1	362	408.9	802.1	879	11.6	4"	703	7.6	4"	1055	16.3	4"
EAW-DD33S1XL037X4-632AXSP08	319	501.3	381.8	430	831.8	319.8	497.8	381	428.2	823.6	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL045X4-625AXSP08	358	556.9	426.8	479.4	918.4	358.7	553.7	425.7	477.4	909.6	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL045X4-525AXSP06	312.6	504.9	380	431.2	851.5	315.1	503.1	380.8	430.5	845.4	879	11.6	4"	703	7.6	4"	1055	16.3	4"
EAW-DD33S1XL045X4-632AXSP08	335.4	527.7	401.8	452.8	875.7	335.8	524	400.9	450.2	868	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL030X5-625AXSP08	321.5	499.3	382.8	429.6	819.6	322	495.9	381.9	427.7	811.9	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL030X5-525AXSP06	-	454.8	342.6	388.2	765.5	-	453.2	343.2	388.1	760	879	11.6	4"	703	7.6	4"	1055	16.3	4"
EAW-DD33S1XL030X5-632AXSP08	303	475.1	362.5	407.9	787.3	303.3	471.8	361.7	406.3	779.6	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL037X5-625AXSP08	339.8	528.2	404.9	454	867.9	340	524.6	403.4	452.1	859.8	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL037X5-525AXSP06	297.6	479.8	361.3	409.7	808.9	299.8	478.1	362	408.9	802.1	879	11.6	4"	703	7.6	4"	1055	16.3	4"
EAW-DD33S1XL037X5-632AXSP08	319	501.3	381.8	430	831.8	319.8	497.8	381	428.2	823.6	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL045X5-625AXSP08	358	556.9	426.8	479.4	918.4	358.7	553.7	425.7	477.4	909.6	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S1XL045X5-525AXSP06	312.6	504.9	380	431.2	851.5	315.1	503.1	380.8	430.5	845.4	879	11.6	4"	703	7.6	4"	1055	16.3	4"
EAW-DD33S1XL045X5-632AXSP08	335.4	527.7	401.8	452.8	875.7	335.8	524	400.9	450.2	868	789	14.6	4"	631	9.6	4"	947	20.5	4"
EAW-DD33S2XL030X4-625AXSP04	640.1	994.9	762.5	855.6	1635.3	641.3	988.1	760.6	852.1	1618.1	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL030X4-525AXSP02	-	-	-	-	1469.4	-	-	-	-	1461.7	2649	8.8	6"	2119	5.8	6"	3178	12.5	6"
EAW-DD33S2XL030X4-632AXSP04	602.3	946.4	721.7	812.3	1570.7	603.9	941.1	720.1	809	1555.2	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL037X4-625AXSP04	675.7	1052.4	805.3	904.2	1731.7	677	1045.2	803.4	900.5	1715.5	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL037X4-525AXSP02	-	-	-	-	1551.7	-	887.7	-	-	1543.6	2649	8.8	6"	2119	5.8	6"	3178	12.5	6"
EAW-DD33S2XL037X4-632AXSP04	634.9	998.4	760.1	856.1	1657.3	635.7	991.5	758.5	852.7	1643.1	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL045X4-625AXSP04	712.7	1109.3	849.8	954.8	1830.1	714.2	1103.2	847.9	950.9	1812.7	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL045X4-525AXSP02	-	928.8	-	-	1634.5	-	934.3	-	-	1625.9	2649	8.8	6"	2119	5.8	6"	3178	12.5	6"
EAW-DD33S2XL045X4-632AXSP04	666.5	1050.9	799.8	901.5	1746.9	668.5	1043.5	798.2	896.5	1729.3	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL030X5-625AXSP04	640.1	994.9	762.5	855.6	1635.3	641.3	988.1	760.6	852.1	1618.1	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL030X5-525AXSP02	-	-	-	-	1469.4	-	-	-	-	1461.7	2649	8.8	6"	2119	5.8	6"	3178	12.5	6"
EAW-DD33S2XL030X5-632AXSP04	602.3	946.4	721.7	812.3	1570.7	603.9	941.1	720.1	809	1555.2	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL037X5-625AXSP04	675.7	1052.4	805.3	904.2	1731.7	677	1045.2	803.4	900.5	1715.5	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL037X5-525AXSP02	-	-	-	-	1551.7	-	887.7	-	-	1543.6	2649	8.8	6"	2119	5.8	6"	3178	12.5	6"
EAW-DD33S2XL037X5-632AXSP04	634.9	998.4	760.1	856.1	1657.3	635.7	991.5	758.5	852.7	1643.1	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL045X5-625AXSP04	712.7	1109.3	849.8	954.8	1830.1	714.2	1103.2	847.9	950.9	1812.7	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S2XL045X5-525AXSP02	-	928.8	-	-	1634.5	-	934.3	-	-	1625.9	2649	8.8	6"	2119	5.8	6"	3178	12.5	6"
EAW-DD33S2XL045X5-632AXSP04	666.5	1050.9	799.8	901.5	1746.9	668.5	1043.5	798.2	896.5	1729.3	1589	13.3	6"	1271	11.6	4"	1907	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030X4-625AXSP02	-	1431.5	1081.2	1222.7	2397.9	-	1428	1084.3	1223.6	2378.9	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-DD33S3XL030X4-525AXSP02	-	1337.2	1004.7	1139.7	2260.7	-	1334.6	1008.7	1141.4	2242.2	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL030X4-632AXSP02	-	1357	-	1157.9	2299.5	-	1354.2	-	1159.3	2280.4	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X4-625AXSP02	-	1513.2	1142.4	1292.9	2538.5	-	1509.7	1145.9	1294.1	2518.3	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X4-525AXSP02	-	1410.1	1059	1202.2	2385.1	-	1407.6	1063.5	1202.4	2368.7	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL037X4-632AXSP02	-	1432.7	1076.5	1221	2425.3	-	1429.8	1079	1221	2408.4	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X4-625AXSP02	-	1598.3	1206.5	1364.3	2681.8	-	1592.5	1208.4	1365.6	2660.2	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X4-525AXSP02	913.3	1483.2	1115.3	1265	2513.3	922.9	1480.7	1118.2	1265.3	2492.5	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL045X4-632AXSP02	-	1506.8	1131.7	1284.7	2555.5	-	1503.8	1136.1	1284.5	2533.8	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL030X5-625AXSP02	-	1431.5	1081.2	1222.7	2397.9	-	1428	1084.3	1223.6	2378.9	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL030X5-525AXSP02	-	1337.2	1004.7	1139.7	2260.7	-	1334.6	1008.7	1141.4	2242.2	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL030X5-632AXSP02	-	1357	-	1157.9	2299.5	-	1354.2	-	1159.3	2280.4	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X5-625AXSP02	-	1513.2	1142.4	1292.9	2538.5	-	1509.7	1145.9	1294.1	2518.3	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X5-525AXSP02	-	1410.1	1059	1202.2	2385.1	-	1407.6	1063.5	1202.4	2368.7	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL037X5-632AXSP02	-	1432.7	1076.5	1221	2425.3	-	1429.8	1079	1221	2408.4	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X5-625AXSP02	-	1598.3	1206.5	1364.3	2681.8	-	1592.5	1208.4	1365.6	2660.2	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X5-525AXSP02	913.3	1483.2	1115.3	1265	2513.3	922.9	1480.7	1118.2	1265.3	2492.5	2649	11.7	6"	2119	7.7	6"	3178	16.5	6"
EAW-DD33S3XL045X5-632AXSP02	-	1506.8	1131.7	1284.7	2555.5	-	1503.8	1136.1	1284.5	2533.8	3178	12.9	6"	2543	8.4	6"	3814	14	(2) 6"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

Evapco EAW Line Thermal Performance in USGPM - 30% Ethylene Glycol as Process Fluid

Range °F	10	10	15	15	9	10	10	15	15	9	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
Approach °F	5	10	10	12	18	5	10	10	12	18	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Dry Bulb Temperature °F	77	77	77	77	77	95	95	95	95	95	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
EAW-VD15S1ZB370K4-625AXSP16	-	107.6	80.1	91.3	181.5	-	107.2	80.8	91.4	178.8	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB370K4-525AXSP16	-	99.6	73.8	84.5	169.5	60.6	99.3	74.3	84.5	167.3	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB370K4-425AXSP16	53.8	91.3	67.5	77.3	156.8	55.1	91.2	67.9	77.3	155.1	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB550K4-625AXSP16	-	121.6	90.5	103.2	205.3	-	121.2	91.1	103.3	202.4	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB550K4-525AXSP16	66.5	112.1	83.1	95.1	191	68.2	111.9	83.7	95.1	188.6	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB550K4-425AXSP16	60.4	102.5	75.7	86.7	176.2	61.8	102.2	76.1	86.8	174.2	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB750K4-625AXSP16	79.2	132.1	98.5	112.3	223.2	81.2	132.1	99.2	112.4	220.7	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB750K4-525AXSP16	72.4	121.8	90.2	103.3	207.6	74.1	121.6	90.9	103.3	205.2	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB750K4-425AXSP16	65.6	110.8	82	94.2	191	67.1	110.6	82.7	94.2	189	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB370K5-625AXSP16	-	107.6	80.1	91.3	181.5	-	107.2	80.8	91.4	178.8	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB370K5-525AXSP16	-	99.6	73.8	84.5	169.5	60.6	99.3	74.3	84.5	167.3	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB370K5-425AXSP16	53.8	91.3	67.5	77.3	156.8	55.1	91.2	67.9	77.3	155.1	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB550K5-625AXSP16	-	121.6	90.5	103.2	205.3	-	121.2	91.1	103.3	202.4	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB550K5-525AXSP16	66.5	112.1	83.1	95.1	191	68.2	111.9	83.7	95.1	188.6	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB550K5-425AXSP16	60.4	102.5	75.7	86.7	176.2	61.8	102.2	76.1	86.8	174.2	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB750K5-625AXSP16	79.2	132.1	98.5	112.3	223.2	81.2	132.1	99.2	112.4	220.7	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB750K5-525AXSP16	72.4	121.8	90.2	103.3	207.6	74.1	121.6	90.9	103.3	205.2	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB750K5-425AXSP16	65.6	110.8	82	94.2	191	67.1	110.6	82.7	94.2	189	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB370C4-625AXSP16	-	112.4	83.7	95.5	189.6	-	112.2	84.4	95.6	187	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB370C4-525AXSP16	61.6	103.8	76.9	88	176.9	63.2	103.6	77.5	88.1	174.5	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB370C4-425AXSP16	56.0	95.1	70.1	80.5	163.2	57.3	94.8	70.5	80.4	161.1	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB550C4-625AXSP16	76.8	128.1	95.5	108.8	216.2	78.7	127.8	96	108.9	213.4	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB550C4-525AXSP16	70.0	117.7	87.2	99.7	200.5	71.5	117.5	87.8	99.9	198.3	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB550C4-425AXSP16	63.2	106.8	79.1	90.6	184.1	64.6	106.7	79.5	90.6	181.9	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB750C4-625AXSP16	82.4	137.5	102.4	116.8	232.2	84.5	137.2	103.1	116.9	229.6	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB750C4-525AXSP16	75.2	126.1	93.5	107	215.5	76.8	126	94.2	107.2	213.2	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB750C4-425AXSP16	68.0	114.6	84.9	97.3	197.7	69.4	114.5	85.4	97.6	195.6	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB370C5-625AXSP16	-	112.4	83.7	95.5	189.6	-	112.2	84.4	95.6	187	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB370C5-525AXSP16	61.6	103.8	76.9	88	176.9	63.2	103.6	77.5	88.1	174.5	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB370C5-425AXSP16	56.0	95.1	70.1	80.5	163.2	57.3	94.8	70.5	80.4	161.1	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB550C5-625AXSP16	76.8	128.1	95.5	108.8	216.2	78.7	127.8	96	108.9	213.4	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB550C5-525AXSP16	70.0	117.7	87.2	99.7	200.5	71.5	117.5	87.8	99.9	198.3	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB550C5-425AXSP16	63.2	106.8	79.1	90.6	184.1	64.6	106.7	79.5	90.6	181.9	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB750C5-625AXSP16	82.4	137.5	102.4	116.8	232.2	84.5	137.2	103.1	116.9	229.6	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB750C5-525AXSP16	75.2	126.1	93.5	107	215.5	76.8	126	94.2	107.2	213.2	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB750C5-425AXSP16	68.0	114.6	84.9	97.3	197.7	69.4	114.5	85.4	97.6	195.6	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB370K8-625AXSP16	-	107.6	80.1	91.3	181.5	-	107.2	80.8	91.4	178.8	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB370K8-525AXSP16	-	99.6	73.8	84.5	169.5	60.6	99.3	74.3	84.5	167.3	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB370K8-425AXSP16	53.8	91.3	67.5	77.3	156.8	55.1	91.2	67.9	77.3	155.1	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB550K8-625AXSP16	-	121.6	90.5	103.2	205.3	-	121.2	91.1	103.3	202.4	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB550K8-525AXSP16	66.5	112.1	83.1	95.1	191	68.2	111.9	83.7	95.1	188.6	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB550K8-425AXSP16	60.4	102.5	75.7	86.7	176.2	61.8	102.2	76.1	86.8	174.2	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S1ZB750K8-625AXSP16	79.2	132.1	98.5	112.3	223.2	81.2	132.1	99.2	112.4	220.7	225	21.3	2"	180	14.1	2"	270	24	3"
EAW-VD15S1ZB750K8-525AXSP16	72.4	121.8	90.2	103.3	207.6	74.1	121.6	90.9	103.3	205.2	180	19.5	2"	144	12.8	2"	216	27.4	2"
EAW-VD15S1ZB750K8-425AXSP16	65.6	110.8	82	94.2	191	67.1	110.6	82.7	94.2	189	146	18.4	2"	117	14.8	1-1/2"	176	25.8	2"
EAW-VD15S2ZB370K4-625AXSP12	145.5	226.4	173.7	195	370.5	145.8	224	172.6	193.1	364.5	304	22.8	3"	244	15.1	3"	365	32	3"
EAW-VD15S2ZB370K4-525AXSP08	-	201.2	149.2	170.5	342.5	-	200.8	150.3	170.7	338.3	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB370K4-425AXSP08	109.3	185.6	137.1	157.2	318.5	112	185.3	137.9	157.2	314.9	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB550K4-625AXSP08	-	242.3	180.3	205.6	409.1	-	241.8	181.5	205.8	403.9	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB550K4-525AXSP08	134.5	226.8	167.9	192.3	386.5	138	226.4	169.3	192.2	381.7	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB550K4-425AXSP08	122.8	208.3	153.9	176.5	358.2	125.9	208	155	176.5	353.9	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB750K4-625AXSP08	157.6	263.4	195.8	223.5	445.3	161.7	263.1	197.6	223.9	439.9	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB750K4-525AXSP08	146.4	246.6	182.5	208.9	420.1	150	246	184	209.2	415.4	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB750K4-425AXSP08	133.5	225.7	167	191.4	388.4	136.5	225.3	168.2	191.8	384.8	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB370K5-625AXSP12	145.5	226.4	173.7	195	370.5	145.8	224	172.6	193.1	364.5	304	22.8	3"	244	15.1	3"	365	32	3"
EAW-VD15S2ZB370K5-525AXSP08	-	201.2	149.2	170.5	342.5	-	200.8	150.3	170.7	338.3	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB370K5-425AXSP08	109.3	185.6	137.1	157.2	318.5	112	185.3	137.9	157.2	314.9	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB550K5-625AXSP08	-	242.3	180.3	205.6	409.1	-	241.8	181.5	205.8	403.9	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB550K5-525AXSP08	134.5	226.8	167.9	192.3	386.5	138	226.4	169.3	192.2	381.7	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB550K5-425AXSP08	122.8	208.3	153.9	176.5	358.2	125.9	208	155	176.5	353.9	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB750K5-625AXSP08	157.6	263.4	195.8	223.5	445.3	161.7	263.1	197.6	223.9	439.9	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB750K5-525AXSP08	146.4	246.6	182.5	208.9	420.1	150	246	184	209.2	415.4	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB750K5-425AXSP08	133.5	225.7	167	191.4	388.4	136.5	225.3	168.2	191.8	384.8	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB370C4-625AXSP08	-	223.9	166.7	190.2	378.3	-	223.5	168.1	190.4	373.2	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB370C4-525AXSP08	124.5	210	155.7	178	357.3	127.7	209.3	156.7	178	353	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB370C4-425AXSP08	113.8	193.2	142.5	163.4	331.6	116.5	192.9	143.5	163.5	327.7	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB550C4-625AXSP08	152.6	255.1	190.1	216.6	431.4	156.7	254.6	191.4	216.8	425.8	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB550C4-525AXSP08	141.5	238.1	176.6	201.6	405.9	144.7	237.7	177.7	201.9	400.7	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB550C4-425AXSP08	128.5	217.6	161	184.4	374.3	131.3	217.2	161.9	184.5	369.7	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB750C4-625AXSP08	163.9	273.8	203.9	232.5	462.8	168.2	273.4	205.4	232.8	457.5	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB750C4-525AXSP08	152.0	255.4	189.4	216.5	435.8	155.6	255	190.6	216.9	431	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB750C4-425AXSP08	138.3	233.2	172.8	198.3	402.6	141.3	233.2	174.1	198.4	398.3	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB370C5-625AXSP08	-	223.9	166.7	190.2	378.3	-	223.5	168.1	190.4	373.2	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB370C5-525AXSP08	124.5	210	155.7	178	357.3	127.7	209.3	156.7	178	353	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB370C5-425AXSP08	113.8	193.2	142.5	163.4	331.6	116.5	192.9	143.5	163.5	327.7	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB550C5-625AXSP08	152.6	255.1	190.1	216.6	431.4	156.7	254.6	191.4	216.8	425.8	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB550C5-525AXSP08	141.5	238.1	176.6	201.6	405.9	144.7	237.7	177.7	201.9	400.7	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB550C5-425AXSP08	128.5	217.6	161	184.4	374.3	131.3	217.2	161.9	184.5	369.7	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB750C5-625AXSP08	163.9	273.8	203.9	232.5	462.8	168.2	273.4	205.4	232.8	457.5	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB750C5-525AXSP08	152.0	255.4	189.4	216.5	435.8	155.6	255	190.6	216.9	431	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB750C5-425AXSP08	138.3	233.2	172.8	198.3	402.6	141.3	233.2	174.1	198.4	398.3	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB370K8-625AXSP12	145.5	226.4	173.7	195	370.5	145.8	224	172.6	193.1	364.5	304	22.8	3"	244	15.1	3"	365	32	3"
EAW-VD15S2ZB370K8-525AXSP08	-	201.2	149.2	170.5	342.5	-	200.8	150.3	170.7	338.3	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB370K8-425AXSP08	109.3	185.6	137.1	157.2	318.5	112	185.3	137.9	157.2	314.9	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB550K8-625AXSP08	-	242.3	180.3	205.6	409.1	-	241.8	181.5	205.8	403.9	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB550K8-525AXSP08	134.5	226.8	167.9	192.3	386.5	138	226.4	169.3	192.2	381.7	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB550K8-425AXSP08	122.8	208.3	153.9	176.5	358.2	125.9	208	155	176.5	353.9	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S2ZB750K8-625AXSP08	157.6	263.4	195.8	223.5	445.3	161.7	263.1	197.6	223.9	439.9	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD15S2ZB750K8-525AXSP08	146.4	246.6	182.5	208.9	420.1	150	246	184	209.2	415.4	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD15S2ZB750K8-425AXSP08	133.5	225.7	167	191.4	388.4	136.5	225.3	168.2	191.8	384.8	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD15S3ZB370K4-625AXSP08	216.4	337.1	258.5	290.2	552.6	216.6	333.6	256.9	287.5	543.7	451	23.8	3"	361	15.7	3"	541	29.7	4"
EAW-VD15S3ZB370K4-525AXSP06	188.1	309.5	231.6	263.4	521.5	191.6	307.9	232.4	262.8	513.8	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB370K4-425AXSP06	170.3	282.3	210.5	240.1	480.4	173	280.9	210.8	239.3	473.6	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB550K4-625AXSP06	227.1	370.6	278.5	316.2	619.5	231.3	368.7	279.4	315.1	610.9	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB550K4-525AXSP06	212.3	348.7	261.1	296.9	587.9	215.5	346.8	261.6	296.2	580.6	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3ZB550K4-425AXSP06	191.1	316	236	269.4	539.6	193.9	315	236.8	268.9	533.2	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB750K4-625AXSP06	246.9	403.1	302.7	343.5	673.6	251.3	401.4	303.8	343	665.3	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB750K4-525AXSP06	230.5	378.1	283.6	322.4	639.4	234.1	376.6	284.5	322.1	632	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB750K4-425AXSP06	207.3	342	256.2	291.3	586	210.5	340.8	257	291.2	578.9	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB370K5-625AXSP08	216.4	337.1	258.5	290.2	552.6	216.6	333.6	256.9	287.5	543.7	451	23.8	3"	361	15.7	3"	541	29.7	4"
EAW-VD15S3ZB370K5-525AXSP06	188.1	309.5	231.6	263.4	521.5	191.6	307.9	232.4	262.8	513.8	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB370K5-425AXSP06	170.3	282.3	210.5	240.1	480.4	173	280.9	210.8	239.3	473.6	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB550K5-625AXSP06	227.1	370.6	278.5	316.2	619.5	231.3	368.7	279.4	315.1	610.9	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB550K5-525AXSP06	212.3	348.7	261.1	296.9	587.9	215.5	346.8	261.6	296.2	580.6	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB550K5-425AXSP06	191.1	316	236	269.4	539.6	193.9	315	236.8	268.9	533.2	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB750K5-625AXSP06	246.9	403.1	302.7	343.5	673.6	251.3	401.4	303.8	343	665.3	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB750K5-525AXSP06	230.5	378.1	283.6	322.4	639.4	234.1	376.6	284.5	322.1	632	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB750K5-425AXSP06	207.3	342	256.2	291.3	586	210.5	340.8	257	291.2	578.9	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB370C4-625AXSP08	225.8	352	269.9	303.2	578.1	226.2	348.4	268.3	300.4	568.8	451	23.8	3"	361	15.7	3"	541	29.7	4"
EAW-VD15S3ZB370C4-525AXSP06	196.5	323	241.8	275.1	544.2	199.6	321.4	242.3	274.1	536.2	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB370C4-425AXSP06	177.1	293.5	218.8	249.8	499.5	179.7	292	219.4	248.9	492.8	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB550C4-625AXSP06	239.4	390.9	293.3	332.8	653.4	243.5	388.4	294.2	332	644.1	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB550C4-525AXSP06	222.7	365.7	274.2	311.6	617.6	226.1	363.7	274.7	310.8	609.7	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB550C4-425AXSP06	199.7	329.7	247	281.1	564	202.7	328.4	247.3	280.5	557	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB750C4-625AXSP06	257.0	418.6	314.7	357.4	701	261.1	417.2	315.4	356.7	692.1	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB750C4-525AXSP06	239.0	391.8	294.3	334.8	664.2	242.9	390.4	295	334.1	655.9	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB750C4-425AXSP06	214.6	354	265.3	301.3	606.7	217.8	352.8	265.6	300.7	599.3	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB370C5-625AXSP08	225.8	352	269.9	303.2	578.1	226.2	348.4	268.3	300.4	568.8	451	23.8	3"	361	15.7	3"	541	29.7	4"
EAW-VD15S3ZB370C5-525AXSP06	196.5	323	241.8	275.1	544.2	199.6	321.4	242.3	274.1	536.2	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB370C5-425AXSP06	177.1	293.5	218.8	249.8	499.5	179.7	292	219.4	248.9	492.8	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB550C5-625AXSP06	239.4	390.9	293.3	332.8	653.4	243.5	388.4	294.2	332	644.1	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB550C5-525AXSP06	222.7	365.7	274.2	311.6	617.6	226.1	363.7	274.7	310.8	609.7	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB550C5-425AXSP06	199.7	329.7	247	281.1	564	202.7	328.4	247.3	280.5	557	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB750C5-625AXSP06	257.0	418.6	314.7	357.4	701	261.1	417.2	315.4	356.7	692.1	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB750C5-525AXSP06	239.0	391.8	294.3	334.8	664.2	242.9	390.4	295	334.1	655.9	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB750C5-425AXSP06	214.6	354	265.3	301.3	606.7	217.8	352.8	265.6	300.7	599.3	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB370K8-625AXSP08	216.4	337.1	258.5	290.2	552.6	216.6	333.6	256.9	287.5	543.7	451	23.8	3"	361	15.7	3"	541	29.7	4"
EAW-VD15S3ZB370K8-525AXSP06	188.1	309.5	231.6	263.4	521.5	191.6	307.9	232.4	262.8	513.8	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB370K8-425AXSP06	170.3	282.3	210.5	240.1	480.4	173	280.9	210.8	239.3	473.6	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB550K8-625AXSP06	227.1	370.6	278.5	316.2	619.5	231.3	368.7	279.4	315.1	610.9	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB550K8-525AXSP06	212.3	348.7	261.1	296.9	587.9	215.5	346.8	261.6	296.2	580.6	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB550K8-425AXSP06	191.1	316	236	269.4	539.6	193.9	315	236.8	268.9	533.2	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S3ZB750K8-625AXSP06	246.9	403.1	302.7	343.5	673.6	251.3	401.4	303.8	343	665.3	609	17.2	4"	487	14.5	3"	730	24.2	4"
EAW-VD15S3ZB750K8-525AXSP06	230.5	378.1	283.6	322.4	639.4	234.1	376.6	284.5	322.1	632	507	19.9	3"	406	13.1	3"	609	23.2	4"
EAW-VD15S3ZB750K8-425AXSP06	207.3	342	256.2	291.3	586	210.5	340.8	257	291.2	578.9	406	18.1	3"	325	11.9	3"	487	25.5	3"
EAW-VD15S4ZB370K4-625AXSP06	289.3	451.2	345.5	388	738.5	290	446.5	343.4	384.3	726.6	609	21.7	4"	487	17.4	3"	730	30.4	4"
EAW-VD15S4ZB370K4-525AXSP04	-	401.9	297.4	340.4	685	-	401.1	299.7	340.9	676.6	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370K4-425AXSP04	215.5	367.7	270.8	311.1	632.6	221.2	367.2	272.9	311.4	624.5	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB550K4-625AXSP04	-	483.2	359.4	410	817.3	-	482.3	362	411	806.9	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K4-525AXSP04	268.0	453	335.3	383.9	772.9	275.1	452.1	338	384.5	763.3	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K4-425AXSP04	242.7	412.5	304.3	349.2	710.1	248.3	412	306.7	350.1	702.9	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB750K4-625AXSP04	313.1	525.4	390.4	445.8	889.4	321.9	524.8	394	446.6	878.7	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K4-525AXSP04	291.7	492.4	364.5	417.2	840.3	299	491.4	367.3	417.7	830.7	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K4-425AXSP04	263.6	446.9	330.1	378.7	771	269.6	446.9	332.6	379.5	762.9	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB370K5-625AXSP06	289.3	451.2	345.5	388	738.5	290	446.5	343.4	384.3	726.6	609	21.7	4"	487	17.4	3"	730	30.4	4"
EAW-VD15S4ZB370K5-525AXSP04	-	401.9	297.4	340.4	685	-	401.1	299.7	340.9	676.6	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370K5-425AXSP04	215.5	367.7	270.8	311.1	632.6	221.2	367.2	272.9	311.4	624.5	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB550K5-625AXSP04	-	483.2	359.4	410	817.3	-	482.3	362	411	806.9	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K5-525AXSP04	268.0	453	335.3	383.9	772.9	275.1	452.1	338	384.5	763.3	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K5-425AXSP04	242.7	412.5	304.3	349.2	710.1	248.3	412	306.7	350.1	702.9	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB750K5-625AXSP04	313.1	525.4	390.4	445.8	889.4	321.9	524.8	394	446.6	878.7	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K5-525AXSP04	291.7	492.4	364.5	417.2	840.3	299	491.4	367.3	417.7	830.7	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K5-425AXSP04	263.6	446.9	330.1	378.7	771	269.6	446.9	332.6	379.5	762.9	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB370C4-625AXSP06	302.0	471	360.9	405.3	772.6	302.8	466.2	358.7	402.1	760.1	609	21.7	4"	487	17.4	3"	730	30.4	4"
EAW-VD15S4ZB370C4-525AXSP04	-	419.3	310.3	355.4	714.7	254.6	418.6	312.8	355.5	706	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370C4-425AXSP04	224.6	382.7	281.9	323.5	658.5	230	382.1	284	323.7	649.9	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB550C4-625AXSP04	-	508.9	378.4	431.9	861.9	311.9	507.8	381.1	432.4	850.7	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C4-525AXSP04	281.4	475.6	351.9	402.6	811.7	288.5	474.6	354.7	403.2	801.5	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C4-425AXSP04	253.7	430.9	318.3	364.9	742.1	259.4	430.2	320.2	365.1	734.1	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB750C4-625AXSP04	326.2	546.2	405.8	463.7	924.4	334.8	545.3	409.5	464.3	913.9	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C4-525AXSP04	302.9	510.8	378.1	432.3	871.6	310.1	509.9	380.6	433.8	862	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C4-425AXSP04	272.7	462.4	342.3	392.2	798	279.1	461.8	344.3	393.2	789.6	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB370C5-625AXSP06	302.0	471	360.9	405.3	772.6	302.8	466.2	358.7	402.1	760.1	609	21.7	4"	487	17.4	3"	730	30.4	4"
EAW-VD15S4ZB370C5-525AXSP04	-	419.3	310.3	355.4	714.7	254.6	418.6	312.8	355.5	706	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370C5-425AXSP04	224.6	382.7	281.9	323.5	658.5	230	382.1	284	323.7	649.9	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB550C5-625AXSP04	-	508.9	378.4	431.9	861.9	311.9	507.8	381.1	432.4	850.7	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C5-525AXSP04	281.4	475.6	351.9	402.6	811.7	288.5	474.6	354.7	403.2	801.5	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C5-425AXSP04	253.7	430.9	318.3	364.9	742.1	259.4	430.2	320.2	365.1	734.1	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB750C5-625AXSP04	326.2	546.2	405.8	463.7	924.4	334.8	545.3	409.5	464.3	913.9	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C5-525AXSP04	302.9	510.8	378.1	432.3	871.6	310.1	509.9	380.6	433.8	862	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C5-425AXSP04	272.7	462.4	342.3	392.2	798	279.1	461.8	344.3	393.2	789.6	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB370K8-625AXSP06	289.3	451.2	345.5	388	738.5	290	446.5	343.4	384.3	726.6	609	21.7	4"	487	17.4	3"	730	30.4	4"
EAW-VD15S4ZB370K8-525AXSP04	-	401.9	297.4	340.4	685	-	401.1	299.7	340.9	676.6	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370K8-425AXSP04	215.5	367.7	270.8	311.1	632.6	221.2	367.2	272.9	311.4	624.5	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB550K8-625AXSP04	-	483.2	359.4	410	817.3	-	482.3	362	411	806.9	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K8-525AXSP04	268.0	453	335.3	383.9	772.9	275.1	452.1	338	384.5	763.3	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K8-425AXSP04	242.7	412.5	304.3	349.2	710.1	248.3	412	306.7	350.1	702.9	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S4ZB750K8-625AXSP04	313.1	525.4	390.4	445.8	889.4	321.9	524.8	394	446.6	878.7	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K8-525AXSP04	291.7	492.4	364.5	417.2	840.3	299	491.4	367.3	417.7	830.7	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K8-425AXSP04	263.6	446.9	330.1	378.7	771	269.6	446.9	332.6	379.5	762.9	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD15S5ZB370K4-625AXSP04	343.9	551.5	417.4	471.8	913.7	347.8	547.3	417.4	469.4	899.1	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K4-525AXSP04	320.3	518	390.8	442.9	867	323.8	514.5	390.3	440.5	854.2	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K4-425AXSP04	290.2	472.7	355.7	404.2	800.7	293.1	470.3	355.5	402.1	790.4	609	18.2	4"	487	15.1	3"	730	25.5	4"
EAW-VD15S5ZB550K4-625AXSP04	387.9	622.4	470.9	532.9	1033.7	392.4	618.4	470.8	530.1	1019.3	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K4-525AXSP04	360.4	581.9	439.3	497.9	977.4	363.9	578.8	439.4	495.9	963.9	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K4-425AXSP02	-	448.4	-	-	838.5	-	457.8	-	-	834.6	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K4-625AXSP04	421.3	675.5	511.9	578.2	1123.9	426.4	671.6	511.5	576.4	1110.2	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K4-525AXSP04	391.6	631.1	477.2	539.9	1062.9	395.4	627.7	477.2	537.6	1049.3	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K4-425AXSP02	-	487.1	-	-	910.2	-	498.4	-	412.5	905.7	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K5-625AXSP04	343.90	551.5	417.4	471.8	913.7	347.8	547.3	417.4	469.4	899.1	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K5-525AXSP04	320.30	518	390.8	442.9	867	323.8	514.5	390.3	440.5	854.2	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K5-425AXSP04	290.20	472.7	355.7	404.2	800.7	293.1	470.3	355.5	402.1	790.4	609	18.2	4"	487	15.1	3"	730	25.5	4"
EAW-VD15S5ZB550K5-625AXSP04	387.90	622.4	470.9	532.9	1033.7	392.4	618.4	470.8	530.1	1019.3	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K5-525AXSP04	360.40	581.9	439.3	497.9	977.4	363.9	578.8	439.4	495.9	963.9	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K5-425AXSP02	-	448.4	-	-	838.5	-	457.8	-	-	834.6	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K5-625AXSP04	421.30	675.5	511.9	578.2	1123.9	426.4	671.6	511.5	576.4	1110.2	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S5ZB750K5-525AXSP04	391.60	631.1	477.2	539.9	1062.9	395.4	627.7	477.2	537.6	1049.3	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K5-425AXSP02	-	487.1	-	-	910.2	-	498.4	-	412.5	905.7	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C4-625AXSP04	359.40	576.4	436.4	492.8	955.8	363.5	572.1	435.8	490.3	940.4	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C4-525AXSP04	334.10	539.9	407.4	461.3	904.7	337.4	536.3	406.9	458.9	891.4	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C4-425AXSP04	302.00	491.4	369.8	419.8	833.6	305	488.1	369.5	417.6	821.4	609	18.2	4"	487	15.1	3"	730	25.5	4"
EAW-VD15S5ZB550C4-625AXSP04	409.00	654.9	496.1	560.9	1090.3	413.1	650.6	495.3	557.9	1073.5	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C4-525AXSP04	378.20	610.3	461.4	522.5	1026.6	381.9	606.1	460.7	519.6	1012.3	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C4-425AXSP02	-	469	-	-	876.8	-	478.8	-	-	870.9	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C4-625AXSP04	437.90	701.4	531.6	601.7	1169.7	442.5	698	531.8	599.5	1154.9	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C4-525AXSP04	406.20	653.9	494.5	559.8	1104.1	409.7	650.6	494.8	557.7	1090.4	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C4-425AXSP02	-	505.1	-	414.5	941.3	-	516	-	427.4	936.8	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C5-625AXSP04	359.40	576.4	436.4	492.8	955.8	363.5	572.1	435.8	490.3	940.4	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C5-525AXSP04	334.10	539.9	407.4	461.3	904.7	337.4	536.3	406.9	458.9	891.4	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C5-425AXSP04	302.00	491.4	369.8	419.8	833.6	305	488.1	369.5	417.6	821.4	609	18.2	4"	487	15.1	3"	730	25.5	4"
EAW-VD15S5ZB550C5-625AXSP04	409.00	654.9	496.1	560.9	1090.3	413.1	650.6	495.3	557.9	1073.5	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C5-525AXSP04	378.20	610.3	461.4	522.5	1026.6	381.9	606.1	460.7	519.6	1012.3	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C5-425AXSP02	-	469	-	-	876.8	-	478.8	-	-	870.9	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C5-625AXSP04	437.90	701.4	531.6	601.7	1169.7	442.5	698	531.8	599.5	1154.9	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C5-525AXSP04	406.20	653.9	494.5	559.8	1104.1	409.7	650.6	494.8	557.7	1090.4	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C5-425AXSP02	-	505.1	-	414.5	941.3	-	516	-	427.4	936.8	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K8-625AXSP04	343.90	551.5	417.4	471.8	913.7	347.8	547.3	417.4	469.4	899.1	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K8-525AXSP04	320.30	518	390.8	442.9	867	323.8	514.5	390.3	440.5	854.2	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K8-425AXSP04	290.20	472.7	355.7	404.2	800.7	293.1	470.3	355.5	402.1	790.4	609	18.2	4"	487	15.1	3"	730	25.5	4"
EAW-VD15S5ZB550K8-625AXSP04	387.90	622.4	470.9	532.9	1033.7	392.4	618.4	470.8	530.1	1019.3	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K8-525AXSP04	360.40	581.9	439.3	497.9	977.4	363.9	578.8	439.4	495.9	963.9	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K8-425AXSP02	-	448.4	-	-	838.5	-	457.8	-	-	834.6	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K8-625AXSP04	421.30	675.5	511.9	578.2	1123.9	426.4	671.6	511.5	576.4	1110.2	913	17.2	(2) 4"	730	13.8	4"	1096	24.1	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K8-525AXSP04	391.60	631.1	477.2	539.9	1062.9	395.4	627.7	477.2	537.6	1049.3	755	19.4	4"	604	12.8	4"	906	23.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K8-425AXSP02	-	487.1	-	-	910.2	-	498.4	-	412.5	905.7	1217	10.2	(2) 4"	974	6.7	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K4-625AXSP04	431.50	673.4	515.5	579.7	1104	432.7	666.5	513.1	574.3	1086.2	913	20.1	(2) 4"	730	15.8	4"	1096	28.2	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K4-525AXSP02	-	557	-	-	996.5	-	562.8	-	-	986.1	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370K4-425AXSP02	-	507.8	-	422.1	914.4	-	512.5	-	429	905.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550K4-625AXSP02	-	668.2	-	-	1186.5	-	676.6	-	-	1174.8	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K4-525AXSP02	-	628	-	523.5	1121.8	-	634.8	-	532.8	1112.8	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K4-425AXSP02	-	570.8	-	474.5	1024.8	-	576.2	416	482.5	1016.6	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750K4-625AXSP02	-	727.4	-	-	1290.5	-	736.2	-	618.7	1280.1	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K4-525AXSP02	-	683.5	-	570.5	1220.2	-	690.8	-	579.5	1210.2	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K4-425AXSP02	-	620	439.5	515.7	1111.3	-	625.9	451.9	524.7	1103.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K5-625AXSP04	431.50	673.4	515.5	579.7	1104	432.7	666.5	513.1	574.3	1086.2	913	20.1	(2) 4"	730	15.8	4"	1096	28.2	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K5-525AXSP02	-	557	-	-	996.5	-	562.8	-	-	986.1	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370K5-425AXSP02	-	507.8	-	422.1	914.4	-	512.5	-	429	905.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550K5-625AXSP02	-	668.2	-	-	1186.5	-	676.6	-	-	1174.8	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K5-525AXSP02	-	628	-	523.5	1121.8	-	634.8	-	532.8	1112.8	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K5-425AXSP02	-	570.8	-	474.5	1024.8	-	576.2	416	482.5	1016.6	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750K5-625AXSP02	-	727.4	-	-	1290.5	-	736.2	-	618.7	1280.1	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K5-525AXSP02	-	683.5	-	570.5	1220.2	-	690.8	-	579.5	1210.2	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K5-425AXSP02	-	620	439.5	515.7	1111.3	-	625.9	451.9	524.7	1103.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C4-625AXSP04	450.40	703.1	539.1	605.6	1154.9	451.7	695.9	535.9	600	1136.3	913	20.1	(2) 4"	730	15.8	4"	1096	28.2	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C4-525AXSP02	-	581.5	-	-	1039.4	-	587.7	-	-	1029.9	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370C4-425AXSP02	-	527.9	-	439	949.9	-	533.7	-	446.3	942.2	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550C4-625AXSP02	-	704.9	-	-	1250.8	-	712.8	-	-	1239.6	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C4-525AXSP02	-	660.7	-	550.1	1177.5	-	666.8	-	559.9	1168	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C4-425AXSP02	-	596.4	422.9	497	1071.9	-	602	434.7	504.3	1062.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750C4-625AXSP02	-	756.5	-	632.2	1342.5	-	765.5	-	643.7	1331.1	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C4-525AXSP02	-	710.5	-	591.5	1265.2	-	717.5	520.5	602.3	1255.3	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C4-425AXSP02	-	642.1	455.6	534.5	1151.4	-	648.4	468.1	542.9	1141.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C5-625AXSP04	450.40	703.1	539.1	605.6	1154.9	451.7	695.9	535.9	600	1136.3	913	20.1	(2) 4"	730	15.8	4"	1096	28.2	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C5-525AXSP02	-	581.5	-	-	1039.4	-	587.7	-	-	1029.9	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370C5-425AXSP02	-	527.9	-	439	949.9	-	533.7	-	446.3	942.2	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550C5-625AXSP02	-	704.9	-	-	1250.8	-	712.8	-	-	1239.6	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C5-525AXSP02	-	660.7	-	550.1	1177.5	-	666.8	-	559.9	1168	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C5-425AXSP02	-	596.4	422.9	497	1071.9	-	602	434.7	504.3	1062.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750C5-625AXSP02	-	756.5	-	632.2	1342.5	-	765.5	-	643.7	1331.1	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C5-525AXSP02	-	710.5	-	591.5	1265.2	-	717.5	520.5	602.3	1255.3	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C5-425AXSP02	-	642.1	455.6	534.5	1151.4	-	648.4	468.1	542.9	1141.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K8-625AXSP04	431.50	673.4	515.5	579.7	1104	432.7	666.5	513.1	574.3	1086.2	913	20.1	(2) 4"	730	15.8	4"	1096	28.2	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K8-525AXSP02	-	557	-	-	996.5	-	562.8	-	-	986.1	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370K8-425AXSP02	-	507.8	-	422.1	914.4	-	512.5	-	429	905.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550K8-625AXSP02	-	668.2	-	-	1186.5	-	676.6	-	-	1174.8	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K8-525AXSP02	-	628	-	523.5	1121.8	-	634.8	-	532.8	1112.8	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K8-425AXSP02	-	570.8	-	474.5	1024.8	-	576.2	416	482.5	1016.6	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750K8-625AXSP02	-	727.4	-	-	1290.5	-	736.2	-	618.7	1280.1	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K8-525AXSP02	-	683.5	-	570.5	1220.2	-	690.8	-	579.5	1210.2	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K8-425AXSP02	-	620	439.5	515.7	1111.3	-	625.9	451.9	524.7	1103.8	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S1ZK370K4-625AXSP16	-	113.8	85.5	97.1	189.9	-	113.1	85.8	96.8	186.9	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK370K4-525AXSP16	63.90	105.4	78.8	89.7	177.6	65	104.9	79.1	89.4	175	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK370K4-425AXSP16	58.10	96.8	72	82.1	164.6	59.1	96.2	72.1	81.9	162.3	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK550K4-625AXSP16	79.10	129.1	97	110.1	215.5	80.4	128.3	97.2	109.7	212.2	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK550K4-525AXSP16	72.30	119	88.9	101.3	200.9	73.3	118.4	89.2	101	198	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK550K4-425AXSP16	65.50	108.6	81	92.5	185.3	66.6	108.1	81.2	92.2	182.9	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK750K4-625AXSP16	86.40	140.9	105.8	120	235.4	87.7	140.2	106.1	119.7	232.1	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK750K4-525AXSP16	78.70	129.4	96.8	110.3	218.8	79.8	128.9	97.1	110.1	216.1	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK750K4-425AXSP12	-	115.1	83.3	96.5	201.5	-	115.4	84.7	97.4	199.4	203	17.3	2"	162	11.4	2"	244	19.5	3"
EAW-VD15S1ZK370K5-625AXSP16	-	113.8	85.5	97.1	189.9	-	113.1	85.8	96.8	186.9	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK370K5-525AXSP16	63.90	105.4	78.8	89.7	177.6	65	104.9	79.1	89.4	175	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK370K5-425AXSP16	58.10	96.8	72	82.1	164.6	59.1	96.2	72.1	81.9	162.3	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK550K5-625AXSP16	79.10	129.1	97	110.1	215.5	80.4	128.3	97.2	109.7	212.2	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK550K5-525AXSP16	72.30	119	88.9	101.3	200.9	73.3	118.4	89.2	101	198	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK550K5-425AXSP16	65.50	108.6	81	92.5	185.3	66.6	108.1	81.2	92.2	182.9	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK750K5-625AXSP16	86.40	140.9	105.8	120	235.4	87.7	140.2	106.1	119.7	232.1	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK750K5-525AXSP16	78.70	129.4	96.8	110.3	218.8	79.8	128.9	97.1	110.1	216.1	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK750K5-425AXSP12	-	115.1	83.3	96.5	201.5	-	115.4	84.7	97.4	199.4	203	17.3	2"	162	11.4	2"	244	19.5	3"
EAW-VD15S1ZK370C4-625AXSP16	-	119	89.5	101.5	198.6	-	118.3	89.7	101.2	195.5	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK370C4-525AXSP16	66.70	109.9	82.2	93.6	185.4	67.8	109.2	82.3	93.2	182.5	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK370C4-425AXSP16	60.50	100.4	74.8	85.4	171	61.4	100	75	85.1	168.6	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK550C4-625AXSP16	83.20	135.9	102	115.8	226.9	84.6	135.1	102.2	115.4	223.7	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK550C4-525AXSP16	75.70	124.6	93.3	106.2	210.6	76.8	124	93.4	105.8	207.6	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK550C4-425AXSP16	68.30	113.2	84.4	96.4	193.4	69.2	112.6	84.6	96.1	190.8	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK750C4-625AXSP16	89.70	146.4	109.9	124.8	244.8	91.3	145.7	110.3	124.5	241.7	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK750C4-525AXSP16	81.50	134.2	100.4	114.5	227.2	82.8	133.5	100.7	114.1	224.4	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK750C4-425AXSP12	-	119.2	86.2	100	208.6	69.7	119.5	87.7	100.7	206.4	203	17.3	2"	162	11.4	2"	244	19.5	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S1ZK370C5-625AXSP16	-	119	89.5	101.5	198.6	-	118.3	89.7	101.2	195.5	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK370C5-525AXSP16	66.70	109.9	82.2	93.6	185.4	67.8	109.2	82.3	93.2	182.5	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK370C5-425AXSP16	60.50	100.4	74.8	85.4	171	61.4	100	75	85.1	168.6	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK550C5-625AXSP16	83.20	135.9	102	115.8	226.9	84.6	135.1	102.2	115.4	223.7	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK550C5-525AXSP16	75.70	124.6	93.3	106.2	210.6	76.8	124	93.4	105.8	207.6	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK550C5-425AXSP16	68.30	113.2	84.4	96.4	193.4	69.2	112.6	84.6	96.1	190.8	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK750C5-625AXSP16	89.70	146.4	109.9	124.8	244.8	91.3	145.7	110.3	124.5	241.7	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK750C5-525AXSP16	81.50	134.2	100.4	114.5	227.2	82.8	133.5	100.7	114.1	224.4	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK750C5-425AXSP12	-	119.2	86.2	100	208.6	69.7	119.5	87.7	100.7	206.4	203	17.3	2"	162	11.4	2"	244	19.5	3"
EAW-VD15S1ZK370K8-625AXSP16	-	113.8	85.5	97.1	189.9	-	113.1	85.8	96.8	186.9	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK370K8-525AXSP16	63.90	105.4	78.8	89.7	177.6	65	104.9	79.1	89.4	175	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK370K8-425AXSP16	58.10	96.8	72	82.1	164.6	59.1	96.2	72.1	81.9	162.3	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK550K8-625AXSP16	79.10	129.1	97	110.1	215.5	80.4	128.3	97.2	109.7	212.2	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK550K8-525AXSP16	72.30	119	88.9	101.3	200.9	73.3	118.4	89.2	101	198	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK550K8-425AXSP16	65.50	108.6	81	92.5	185.3	66.6	108.1	81.2	92.2	182.9	146	19.7	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.6	2"
EAW-VD15S1ZK750K8-625AXSP16	86.40	140.9	105.8	120	235.4	87.7	140.2	106.1	119.7	232.1	225	22.7	2"	180	14.9	2"	270	25.9	3"
EAW-VD15S1ZK750K8-525AXSP16	78.70	129.4	96.8	110.3	218.8	79.8	128.9	97.1	110.1	216.1	180	20.8	2"	144	13.7	2"	216	29.2	2"
EAW-VD15S1ZK750K8-425AXSP12	-	115.1	83.3	96.5	201.5	-	115.4	84.7	97.4	199.4	203	17.3	2"	162	11.4	2"	244	19.5	3"
EAW-VD15S2ZK370K4-625AXSP08	-	226.7	170.4	193.4	378.5	-	225.3	170.9	192.8	372.5	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK370K4-525AXSP08	129.10	213.1	159.4	181.2	358.7	131.5	211.7	159.8	180.6	353.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK370K4-425AXSP08	118.30	196.6	146.2	166.9	334.1	120.2	195.6	146.7	166.4	329.4	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK550K4-625AXSP08	157.40	257.1	193.2	219.3	429.9	160.1	255.5	193.6	218.5	423.5	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK550K4-525AXSP08	146.00	240.7	179.8	204.8	406	148.3	239.5	180.3	204.1	400.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK550K4-425AXSP08	133.10	220.7	164.7	187.8	376.4	135.3	220	165	187.5	371.5	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK750K4-625AXSP08	171.70	280.7	210.7	239.3	469.7	174.6	279.3	211.4	238.5	463.1	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK750K4-525AXSP08	159.00	261.8	195.9	223	442.8	161.6	260.8	196.6	222.5	436.7	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK750K4-425AXSP08	144.90	239.6	179.1	204.5	410.1	147.1	238.8	179.7	204.1	404.6	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK370K5-625AXSP08	-	226.7	170.4	193.4	378.5	-	225.3	170.9	192.8	372.5	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK370K5-525AXSP08	129.10	213.1	159.4	181.2	358.7	131.5	211.7	159.8	180.6	353.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK370K5-425AXSP08	118.30	196.6	146.2	166.9	334.1	120.2	195.6	146.7	166.4	329.4	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK550K5-625AXSP08	157.40	257.1	193.2	219.3	429.9	160.1	255.5	193.6	218.5	423.5	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK550K5-525AXSP08	146.00	240.7	179.8	204.8	406	148.3	239.5	180.3	204.1	400.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK550K5-425AXSP08	133.10	220.7	164.7	187.8	376.4	135.3	220	165	187.5	371.5	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK750K5-625AXSP08	171.70	280.7	210.7	239.3	469.7	174.6	279.3	211.4	238.5	463.1	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK750K5-525AXSP08	159.00	261.8	195.9	223	442.8	161.6	260.8	196.6	222.5	436.7	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK750K5-425AXSP08	144.90	239.6	179.1	204.5	410.1	147.1	238.8	179.7	204.1	404.6	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK370C4-625AXSP08	-	237.1	178.3	202.2	396.3	-	235.7	178.7	201.5	390	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK370C4-525AXSP08	134.80	222.3	166	189.1	374.6	137.1	220.8	166.4	188.5	369.1	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK370C4-425AXSP08	122.80	204.3	152	173.6	347.2	124.8	203.3	152.2	172.8	342.3	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK550C4-625AXSP08	165.60	270.8	203.1	230.7	452.7	168.5	269.1	203.5	229.9	445.8	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK550C4-525AXSP08	153.10	252.2	188.7	214.7	425.5	155.5	250.8	188.8	213.9	419.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK550C4-425AXSP08	139.00	230	171.9	196.1	392.9	141.1	229.2	172.2	195.5	387.7	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK750C4-625AXSP08	178.50	292	218.9	248.8	488.4	181.4	290.3	219.7	248	481.7	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK750C4-525AXSP08	165.10	271.5	203.2	231.5	459.3	167.5	270.1	203.7	231	453.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK750C4-425AXSP08	150.10	247.8	185.2	211.3	424.1	152	246.9	185.8	210.9	418.9	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK370C5-625AXSP08	-	237.1	178.3	202.2	396.3	-	235.7	178.7	201.5	390	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK370C5-525AXSP08	134.80	222.3	166	189.1	374.6	137.1	220.8	166.4	188.5	369.1	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK370C5-425AXSP08	122.80	204.3	152	173.6	347.2	124.8	203.3	152.2	172.8	342.3	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK550C5-625AXSP08	165.60	270.8	203.1	230.7	452.7	168.5	269.1	203.5	229.9	445.8	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK550C5-525AXSP08	153.10	252.2	188.7	214.7	425.5	155.5	250.8	188.8	213.9	419.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK550C5-425AXSP08	139.00	230	171.9	196.1	392.9	141.1	229.2	172.2	195.5	387.7	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK750C5-625AXSP08	178.50	292	218.9	248.8	488.4	181.4	290.3	219.7	248	481.7	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK750C5-525AXSP08	165.10	271.5	203.2	231.5	459.3	167.5	270.1	203.7	231	453.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK750C5-425AXSP08	150.10	247.8	185.2	211.3	424.1	152	246.9	185.8	210.9	418.9	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK370K8-625AXSP08	-	226.7	170.4	193.4	378.5	-	225.3	170.9	192.8	372.5	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK370K8-525AXSP08	129.10	213.1	159.4	181.2	358.7	131.5	211.7	159.8	180.6	353.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK370K8-425AXSP08	118.30	196.6	146.2	166.9	334.1	120.2	195.6	146.7	166.4	329.4	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK550K8-625AXSP08	157.40	257.1	193.2	219.3	429.9	160.1	255.5	193.6	218.5	423.5	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK550K8-525AXSP08	146.00	240.7	179.8	204.8	406	148.3	239.5	180.3	204.1	400.5	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK550K8-425AXSP08	133.10	220.7	164.7	187.8	376.4	135.3	220	165	187.5	371.5	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S2ZK750K8-625AXSP08	171.70	280.7	210.7	239.3	469.7	174.6	279.3	211.4	238.5	463.1	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD15S2ZK750K8-525AXSP08	159.00	261.8	195.9	223	442.8	161.6	260.8	196.6	222.5	436.7	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD15S2ZK750K8-425AXSP08	144.90	239.6	179.1	204.5	410.1	147.1	238.8	179.7	204.1	404.6	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD15S3ZK370K4-625AXSP06	216.40	346.4	262.3	296.3	572.3	218.8	343.3	262	294.4	563.2	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK370K4-525AXSP06	202.50	327	246.4	279.3	545.3	204.4	324.4	246.1	277.5	536.7	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK370K4-425AXSP06	182.90	298	223.8	254.4	503.2	184.7	295.6	223.7	252.8	495.5	406	19.6	3"	325	12.9	3"	487	27.5	3"
EAW-VD15S3ZK550K4-625AXSP06	245.20	392.6	297.2	335.6	650.1	247.6	389.6	296.8	333.9	639.6	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK550K4-525AXSP06	228.70	368.6	278.3	315.5	617.5	230.9	366.1	277.9	313.8	608.3	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK550K4-425AXSP06	205.80	334.2	251.9	285.5	566.9	207.8	332.1	251.4	284.5	558.8	406	19.6	3"	325	12.9	3"	487	27.5	3"
EAW-VD15S3ZK750K4-625AXSP06	267.20	428.2	324.3	366.6	710.4	270.2	424.9	323.8	364.6	700.4	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK750K4-525AXSP06	248.90	401.2	303.4	343.3	673.7	251.3	398.4	302.9	341.9	664.3	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK750K4-425AXSP04	-	340.7	246	285.3	598.2	-	341.7	250.3	288	592.2	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD15S3ZK370K5-625AXSP06	216.40	346.4	262.3	296.3	572.3	218.8	343.3	262	294.4	563.2	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK370K5-525AXSP06	202.50	327	246.4	279.3	545.3	204.4	324.4	246.1	277.5	536.7	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK370K5-425AXSP06	182.90	298	223.8	254.4	503.2	184.7	295.6	223.7	252.8	495.5	406	19.6	3"	325	12.9	3"	487	27.5	3"
EAW-VD15S3ZK550K5-625AXSP06	245.20	392.6	297.2	335.6	650.1	247.6	389.6	296.8	333.9	639.6	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK550K5-525AXSP06	228.70	368.6	278.3	315.5	617.5	230.9	366.1	277.9	313.8	608.3	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK550K5-425AXSP06	205.80	334.2	251.9	285.5	566.9	207.8	332.1	251.4	284.5	558.8	406	19.6	3"	325	12.9	3"	487	27.5	3"
EAW-VD15S3ZK750K5-625AXSP06	267.20	428.2	324.3	366.6	710.4	270.2	424.9	323.8	364.6	700.4	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK750K5-525AXSP06	248.90	401.2	303.4	343.3	673.7	251.3	398.4	302.9	341.9	664.3	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK750K5-425AXSP04	-	340.7	246	285.3	598.2	-	341.7	250.3	288	592.2	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD15S3ZK370C4-625AXSP06	226.40	361.9	274.2	309.8	599.2	228.6	358.8	273.9	307.9	589	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK370C4-525AXSP06	211.30	341.2	257.2	291.2	568.9	213.2	338.4	256.4	289.2	560.4	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK370C4-425AXSP06	190.10	309.3	232.7	264.2	523	191.9	306.8	232.2	262.5	514.8	406	19.6	3"	325	12.9	3"	487	27.5	3"
EAW-VD15S3ZK550C4-625AXSP06	257.70	413	312.7	353.3	684.7	260.3	409.8	312.2	351.4	674.2	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK550C4-525AXSP06	239.50	386.4	291.7	330.4	647.2	241.7	383	291.2	328.5	638	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK550C4-425AXSP04	-	326.2	235.5	273.5	573.4	-	327.2	239.7	275.6	567.6	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD15S3ZK750C4-625AXSP06	278.00	444.3	337.1	381.1	738.7	280.4	441.6	336.7	378.7	728.6	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK750C4-525AXSP06	258.20	415.6	314.3	355.9	698.9	260.7	413.3	314.4	354.4	689.9	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK750C4-425AXSP04	-	352.1	254.7	295.6	618.4	205.4	353.7	259.1	297.8	613	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD15S3ZK370C5-625AXSP06	226.40	361.9	274.2	309.8	599.2	228.6	358.8	273.9	307.9	589	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK370C5-525AXSP06	211.30	341.2	257.2	291.2	568.9	213.2	338.4	256.4	289.2	560.4	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK370C5-425AXSP06	190.10	309.3	232.7	264.2	523	191.9	306.8	232.2	262.5	514.8	406	19.6	3"	325	12.9	3"	487	27.5	3"
EAW-VD15S3ZK550C5-625AXSP06	257.70	413	312.7	353.3	684.7	260.3	409.8	312.2	351.4	674.2	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK550C5-525AXSP06	239.50	386.4	291.7	330.4	647.2	241.7	383	291.2	328.5	638	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK550C5-425AXSP04	-	326.2	235.5	273.5	573.4	-	327.2	239.7	275.6	567.6	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD15S3ZK750C5-625AXSP06	278.00	444.3	337.1	381.1	738.7	280.4	441.6	336.7	378.7	728.6	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK750C5-525AXSP06	258.20	415.6	314.3	355.9	698.9	260.7	413.3	314.4	354.4	689.9	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK750C5-425AXSP04	-	352.1	254.7	295.6	618.4	205.4	353.7	259.1	297.8	613	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD15S3ZK370K8-625AXSP06	216.40	346.4	262.3	296.3	572.3	218.8	343.3	262	294.4	563.2	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK370K8-525AXSP06	202.50	327	246.4	279.3	545.3	204.4	324.4	246.1	277.5	536.7	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3ZK370K8-425AXSP06	182.90	298	223.8	254.4	503.2	184.7	295.6	223.7	252.8	495.5	406	19.6	3"	325	12.9	3"	487	27.5	3"
EAW-VD15S3ZK550K8-625AXSP06	245.20	392.6	297.2	335.6	650.1	247.6	389.6	296.8	333.9	639.6	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK550K8-525AXSP06	228.70	368.6	278.3	315.5	617.5	230.9	366.1	277.9	313.8	608.3	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK550K8-425AXSP06	205.80	334.2	251.9	285.5	566.9	207.8	332.1	251.4	284.5	558.8	406	19.6	3"	325	12.9	3"	487	27.5	3"
EAW-VD15S3ZK750K8-625AXSP06	267.20	428.2	324.3	366.6	710.4	270.2	424.9	323.8	364.6	700.4	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD15S3ZK750K8-525AXSP06	248.90	401.2	303.4	343.3	673.7	251.3	398.4	302.9	341.9	664.3	507	21.4	3"	406	14.1	3"	609	25.3	4"
EAW-VD15S3ZK750K8-425AXSP04	-	340.7	246	285.3	598.2	-	341.7	250.3	288	592.2	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD15S4ZK370K4-625AXSP04	-	452.8	339.8	385.7	757.1	-	450.1	340.9	384.5	745.1	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K4-525AXSP04	257.30	425.5	317.8	361.8	717.4	262.2	423.5	319.1	361.2	707	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K4-425AXSP04	233.50	389.5	289.4	330.5	662.8	237.9	387.8	290.5	329.7	653.6	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK550K4-625AXSP04	312.90	512.9	385.2	437.3	858.8	318.8	510.5	386	435.9	846	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K4-525AXSP04	291.00	480.6	359.1	408.9	812	296.2	478.3	360	408.2	801	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K4-425AXSP04	263.10	437.9	325.9	372.4	747.4	267.7	436	327.2	371.3	737.9	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK750K4-625AXSP04	341.70	559.9	420.1	477.4	938.3	348.2	557.2	421.5	476.4	925.1	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K4-525AXSP04	316.90	523.5	391.1	445.3	885.6	322.6	521.6	392.7	445.1	874.6	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K4-425AXSP04	286.40	475.3	354.9	404.7	813	290.8	473.8	355.5	404.1	803.5	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK370K5-625AXSP04	-	452.8	339.8	385.7	757.1	-	450.1	340.9	384.5	745.1	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K5-525AXSP04	257.30	425.5	317.8	361.8	717.4	262.2	423.5	319.1	361.2	707	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K5-425AXSP04	233.50	389.5	289.4	330.5	662.8	237.9	387.8	290.5	329.7	653.6	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK550K5-625AXSP04	312.90	512.9	385.2	437.3	858.8	318.8	510.5	386	435.9	846	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K5-525AXSP04	291.00	480.6	359.1	408.9	812	296.2	478.3	360	408.2	801	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K5-425AXSP04	263.10	437.9	325.9	372.4	747.4	267.7	436	327.2	371.3	737.9	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK750K5-625AXSP04	341.70	559.9	420.1	477.4	938.3	348.2	557.2	421.5	476.4	925.1	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K5-525AXSP04	316.90	523.5	391.1	445.3	885.6	322.6	521.6	392.7	445.1	874.6	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K5-425AXSP04	286.40	475.3	354.9	404.7	813	290.8	473.8	355.5	404.1	803.5	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK370C4-625AXSP04	-	473	355	403.2	791.6	-	470.3	356.3	402	779.2	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C4-525AXSP04	268.70	443.9	331.5	377.7	749.2	273.4	441.6	332.3	376.4	738.1	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C4-425AXSP04	242.90	404.8	300.8	343.8	689.7	247	403	301.9	342.8	680	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK550C4-625AXSP04	329.70	540.1	405.1	460.1	904.3	335.5	536.8	405.9	458.6	890.6	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C4-525AXSP04	305.10	504.3	376.8	428.7	852	310	501.6	377	427.7	839	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C4-425AXSP04	274.30	456.3	340.1	388.3	779.1	278.5	454.1	340.8	387	768.8	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK750C4-625AXSP04	355.40	582.4	436.4	496.2	975.6	361.8	579.8	438.2	495.4	962.3	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C4-525AXSP04	329.10	543	405.7	462.2	918.5	334.5	540.3	406.8	461.3	907	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C4-425AXSP04	296.40	490.7	367	418.1	842	300.5	489.1	367.6	417.4	830.6	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK370C5-625AXSP04	-	473	355	403.2	791.6	-	470.3	356.3	402	779.2	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C5-525AXSP04	268.70	443.9	331.5	377.7	749.2	273.4	441.6	332.3	376.4	738.1	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C5-425AXSP04	242.90	404.8	300.8	343.8	689.7	247	403	301.9	342.8	680	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK550C5-625AXSP04	329.70	540.1	405.1	460.1	904.3	335.5	536.8	405.9	458.6	890.6	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C5-525AXSP04	305.10	504.3	376.8	428.7	852	310	501.6	377	427.7	839	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C5-425AXSP04	274.30	456.3	340.1	388.3	779.1	278.5	454.1	340.8	387	768.8	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK750C5-625AXSP04	355.40	582.4	436.4	496.2	975.6	361.8	579.8	438.2	495.4	962.3	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C5-525AXSP04	329.10	543	405.7	462.2	918.5	334.5	540.3	406.8	461.3	907	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C5-425AXSP04	296.40	490.7	367	418.1	842	300.5	489.1	367.6	417.4	830.6	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK370K8-625AXSP04	-	452.8	339.8	385.7	757.1	-	450.1	340.9	384.5	745.1	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K8-525AXSP04	257.30	425.5	317.8	361.8	717.4	262.2	423.5	319.1	361.2	707	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K8-425AXSP04	233.50	389.5	289.4	330.5	662.8	237.9	387.8	290.5	329.7	653.6	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK550K8-625AXSP04	312.90	512.9	385.2	437.3	858.8	318.8	510.5	386	435.9	846	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K8-525AXSP04	291.00	480.6	359.1	408.9	812	296.2	478.3	360	408.2	801	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K8-425AXSP04	263.10	437.9	325.9	372.4	747.4	267.7	436	327.2	371.3	737.9	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S4ZK750K8-625AXSP04	341.70	559.9	420.1	477.4	938.3	348.2	557.2	421.5	476.4	925.1	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K8-525AXSP04	316.90	523.5	391.1	445.3	885.6	322.6	521.6	392.7	445.1	874.6	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K8-425AXSP04	286.40	475.3	354.9	404.7	813	290.8	473.8	355.5	404.1	803.5	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD15S5ZK370K4-625AXSP04	368.40	581.5	443.2	498.9	954.9	370.7	575.7	441.3	494.4	938.7	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K4-525AXSP04	342.90	545.7	414.3	468.2	906.7	344.8	540.6	412.5	464.4	892.4	755	21.1	4"	604	13.9	4"	906	25.8	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K4-425AXSP02	-	429.6	-	-	787.8	-	436.3	-	-	780.8	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K4-625AXSP04	417.10	657.6	501.7	564.7	1084.8	419.1	651.7	499.4	560.2	1067.3	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K4-525AXSP04	386.70	615.2	467.4	527.4	1026.5	389	610.2	466	523.7	1010.1	755	21.1	4"	604	13.9	4"	906	25.8	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K4-425AXSP02	-	484.7	-	-	886.7	-	492.5	-	410.2	879.9	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K4-625AXSP04	454.10	716.4	546.8	616	1185.4	456.9	710.8	545	611.8	1167.3	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K4-525AXSP02	-	583.4	-	-	1058.2	-	592.1	-	-	1049.8	1522	12.3	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750K4-425AXSP02	-	528.8	-	437.5	964.4	-	536.2	-	447.1	958.2	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K5-625AXSP04	368.40	581.5	443.2	498.9	954.9	370.7	575.7	441.3	494.4	938.7	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K5-525AXSP04	342.90	545.7	414.3	468.2	906.7	344.8	540.6	412.5	464.4	892.4	755	21.1	4"	604	13.9	4"	906	25.8	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K5-425AXSP02	-	429.6	-	-	787.8	-	436.3	-	-	780.8	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K5-625AXSP04	417.10	657.6	501.7	564.7	1084.8	419.1	651.7	499.4	560.2	1067.3	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K5-525AXSP04	386.70	615.2	467.4	527.4	1026.5	389	610.2	466	523.7	1010.1	755	21.1	4"	604	13.9	4"	906	25.8	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K5-425AXSP02	-	484.7	-	-	886.7	-	492.5	-	410.2	879.9	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K5-625AXSP04	454.10	716.4	546.8	616	1185.4	456.9	710.8	545	611.8	1167.3	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K5-525AXSP02	-	583.4	-	-	1058.2	-	592.1	-	-	1049.8	1522	12.3	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750K5-425AXSP02	-	528.8	-	437.5	964.4	-	536.2	-	447.1	958.2	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C4-625AXSP04	385.00	607.7	462.6	521.1	998.6	386.9	601.6	460.7	517.1	981.7	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C4-525AXSP04	357.70	568.7	431.8	488.2	945.8	359.1	563.2	429.8	484.1	930.5	755	21.1	4"	604	13.9	4"	906	25.8	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C4-425AXSP02	-	446.5	-	-	819.4	-	453.5	-	-	811.9	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550C4-625AXSP04	438.60	691.9	527.8	594.4	1142.4	440.7	685.5	525.4	589.6	1123.7	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550C4-525AXSP02	-	560.2	-	-	1017.2	-	568.4	-	-	1008.9	1522	12.3	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK550C4-425AXSP02	-	506.8	-	419.1	924.9	-	513.9	-	428.3	917.4	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K4-625AXSP04	471.80	744.4	568.3	639.6	1232.7	474.3	737.9	565.9	635.5	1214.3	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K4-525AXSP02	-	605.3	-	-	1096.9	-	614.4	-	513.2	1089.7	1522	12.3	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750K4-425AXSP02	-	547.9	-	453.4	998.1	-	554.7	-	462.8	989.9	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C5-625AXSP04	385.00	607.7	462.6	521.1	998.6	386.9	601.6	460.7	517.1	981.7	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C5-525AXSP04	357.70	568.7	431.8	488.2	945.8	359.1	563.2	429.8	484.1	930.5	755	21.1	4"	604	13.9	4"	906	25.8	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C5-425AXSP02	-	446.5	-	-	819.4	-	453.5	-	-	811.9	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550C5-625AXSP04	438.60	691.9	527.8	594.4	1142.4	440.7	685.5	525.4	589.6	1123.7	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550C5-525AXSP02	-	560.2	-	-	1017.2	-	568.4	-	-	1008.9	1522	12.3	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK550C5-425AXSP02	-	506.8	-	419.1	924.9	-	513.9	-	428.3	917.4	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750C5-625AXSP04	471.80	744.4	568.3	639.6	1232.7	474.3	737.9	565.9	635.5	1214.3	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750C5-525AXSP02	-	605.3	-	-	1096.9	-	614.4	-	513.2	1089.7	1522	12.3	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750C5-425AXSP02	-	547.9	-	453.4	998.1	-	554.7	-	462.8	989.9	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K8-625AXSP04	368.40	581.5	443.2	498.9	954.9	370.7	575.7	441.3	494.4	938.7	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K8-525AXSP04	342.90	545.7	414.3	468.2	906.7	344.8	540.6	412.5	464.4	892.4	755	21.1	4"	604	13.9	4"	906	25.8	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K8-425AXSP02	-	429.6	-	-	787.8	-	436.3	-	-	780.8	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K8-625AXSP04	417.10	657.6	501.7	564.7	1084.8	419.1	651.7	499.4	560.2	1067.3	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K8-525AXSP04	386.70	615.2	467.4	527.4	1026.5	389	610.2	466	523.7	1010.1	755	21.1	4"	604	13.9	4"	906	25.8	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K8-425AXSP02	-	484.7	-	-	886.7	-	492.5	-	410.2	879.9	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K8-625AXSP04	454.10	716.4	546.8	616	1185.4	456.9	710.8	545	611.8	1167.3	913	18.8	(2) 4"	730	14.9	4"	1096	26.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K8-525AXSP02	-	583.4	-	-	1058.2	-	592.1	-	-	1049.8	1522	12.3	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750K8-425AXSP02	-	528.8	-	437.5	964.4	-	536.2	-	447.1	958.2	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K4-625AXSP04	458.90	708	545.4	610.3	1153.6	458.1	699.1	540.7	603.9	1132.7	913	22.1	(2) 4"	730	17.1	4"	1096	31	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K4-525AXSP02	-	595.7	-	-	1047.1	-	598.8	-	-	1034.9	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370K4-425AXSP02	-	543.2	-	454.3	961.7	-	546.1	-	459.7	950.1	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550K4-625AXSP02	-	717.9	-	-	1250.7	-	721.4	-	609.9	1236.9	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S6ZK550K4-525AXSP02	-	674.2	-	565.3	1182.5	-	677.9	-	571.7	1170	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K4-425AXSP02	-	612	440.5	512.9	1081.5	-	615.3	448.9	518.1	1071.3	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750K4-625AXSP02	-	783.6	-	658.7	1365.5	-	788.4	-	666.5	1351.8	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K4-525AXSP02	-	735.3	531.2	617.2	1288.8	-	739.3	542.5	623.3	1276.6	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K4-425AXSP02	-	666.1	479.8	557.9	1176.8	-	669.7	489.1	563.5	1165.4	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K5-625AXSP04	458.90	708	545.4	610.3	1153.6	458.1	699.1	540.7	603.9	1132.7	913	22.1	(2) 4"	730	17.1	4"	1096	31	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K5-525AXSP02	-	595.7	-	-	1047.1	-	598.8	-	-	1034.9	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370K5-425AXSP02	-	543.2	-	454.3	961.7	-	546.1	-	459.7	950.1	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550K5-625AXSP02	-	717.9	-	-	1250.7	-	721.4	-	609.9	1236.9	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K5-525AXSP02	-	674.2	-	565.3	1182.5	-	677.9	-	571.7	1170	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K5-425AXSP02	-	612	440.5	512.9	1081.5	-	615.3	448.9	518.1	1071.3	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750K5-625AXSP02	-	783.6	-	658.7	1365.5	-	788.4	-	666.5	1351.8	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K5-525AXSP02	-	735.3	531.2	617.2	1288.8	-	739.3	542.5	623.3	1276.6	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K5-425AXSP02	-	666.1	479.8	557.9	1176.8	-	669.7	489.1	563.5	1165.4	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370C4-625AXSP02	-	661.1	-	-	1153.4	-	665.3	-	-	1138.3	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C4-525AXSP02	-	621.8	-	521.4	1091.8	-	625	-	527.2	1078.7	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C4-425AXSP02	-	565	-	472.9	998.9	-	567	414.5	477.6	988.1	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550C4-625AXSP02	-	755.4	-	635.5	1316.5	-	760	-	642	1301.7	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C4-525AXSP02	-	706.8	510.6	592.9	1240.4	-	710.4	521.3	599.5	1226.6	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C4-425AXSP02	-	639.1	459.7	535	1128.3	-	641.4	468.6	539.4	1117.3	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750C4-625AXSP02	-	815.7	-	685.2	1419.5	-	820	-	692.7	1405.7	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C4-525AXSP02	-	763.3	552.4	640.1	1338	-	767.5	563.3	646.5	1325.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C4-425AXSP02	-	689.4	496.5	577.9	1216.4	-	693.1	506.2	582.6	1206.1	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370C5-625AXSP02	-	661.1	-	-	1153.4	-	665.3	-	-	1138.3	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C5-525AXSP02	-	621.8	-	521.4	1091.8	-	625	-	527.2	1078.7	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C5-425AXSP02	-	565	-	472.9	998.9	-	567	414.5	477.6	988.1	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550C5-625AXSP02	-	755.4	-	635.5	1316.5	-	760	-	642	1301.7	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C5-525AXSP02	-	706.8	510.6	592.9	1240.4	-	710.4	521.3	599.5	1226.6	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C5-425AXSP02	-	639.1	459.7	535	1128.3	-	641.4	468.6	539.4	1117.3	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750C5-625AXSP02	-	815.7	-	685.2	1419.5	-	820	-	692.7	1405.7	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C5-525AXSP02	-	763.3	552.4	640.1	1338	-	767.5	563.3	646.5	1325.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C5-425AXSP02	-	689.4	496.5	577.9	1216.4	-	693.1	506.2	582.6	1206.1	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K8-625AXSP04	458.90	708	545.4	610.3	1153.6	458.1	699.1	540.7	603.9	1132.7	913	22.1	(2) 4"	730	17.1	4"	1096	31	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K8-525AXSP02	-	595.7	-	-	1047.1	-	598.8	-	-	1034.9	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370K8-425AXSP02	-	543.2	-	454.3	961.7	-	546.1	-	459.7	950.1	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550K8-625AXSP02	-	717.9	-	-	1250.7	-	721.4	-	609.9	1236.9	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K8-525AXSP02	-	674.2	-	565.3	1182.5	-	677.9	-	571.7	1170	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K8-425AXSP02	-	612	440.5	512.9	1081.5	-	615.3	448.9	518.1	1071.3	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750K8-625AXSP02	-	783.6	-	658.7	1365.5	-	788.4	-	666.5	1351.8	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K8-525AXSP02	-	735.3	531.2	617.2	1288.8	-	739.3	542.5	623.3	1276.6	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K8-425AXSP02	-	666.1	479.8	557.9	1176.8	-	669.7	489.1	563.5	1165.4	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S1PB370K4-625AXSP16	56.50	94.2	70.2	80	159.1	58	94.2	70.8	80.3	157.3	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB370K4-525AXSP16	52.00	87.5	64.8	74.1	148.9	53.3	87.4	65.4	74.3	147.4	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB370K4-425AXSP16	48.20	81.5	60.3	69.1	140.2	49.4	81.5	60.8	69.3	138.9	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550K4-625AXSP16	63.30	105.4	78.5	89.5	177.9	64.8	105.3	79.1	89.7	176.1	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB550K4-525AXSP16	58.00	97.2	72.2	82.5	166.1	59.4	97.3	72.8	82.9	164.7	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB550K4-425AXSP16	53.70	90.4	67.1	76.8	156.1	54.9	90.5	67.6	77	154.6	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PB750K4-625AXSP16	67.90	113.2	84.3	96.1	191.4	69.7	113.4	85.1	96.6	189.8	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB750K4-525AXSP16	62.30	104.2	77.6	88.8	178.5	63.8	104.3	78.2	89.1	177.2	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB750K4-425AXSP12	49.50	90.9	65.1	75.9	161.4	52.2	91.8	66.6	77	160.7	146	14.2	2"	117	11.8	1-1/2"	176	19.9	2"
EAW-VD15S1PB370K5-625AXSP16	56.50	94.2	70.2	80	159.1	58	94.2	70.8	80.3	157.3	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB370K5-525AXSP16	52.00	87.5	64.8	74.1	148.9	53.3	87.4	65.4	74.3	147.4	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB370K5-425AXSP16	48.20	81.5	60.3	69.1	140.2	49.4	81.5	60.8	69.3	138.9	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550K5-625AXSP16	63.30	105.4	78.5	89.5	177.9	64.8	105.3	79.1	89.7	176.1	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB550K5-525AXSP16	58.00	97.2	72.2	82.5	166.1	59.4	97.3	72.8	82.9	164.7	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB550K5-425AXSP16	53.70	90.4	67.1	76.8	156.1	54.9	90.5	67.6	77	154.6	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PB750K5-625AXSP16	67.90	113.2	84.3	96.1	191.4	69.7	113.4	85.1	96.6	189.8	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB750K5-525AXSP16	62.30	104.2	77.6	88.8	178.5	63.8	104.3	78.2	89.1	177.2	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB750K5-425AXSP12	49.50	90.9	65.1	75.9	161.4	52.2	91.8	66.6	77	160.7	146	14.2	2"	117	11.8	1-1/2"	176	19.9	2"
EAW-VD15S1PB370C4-625AXSP16	58.80	98.1	73.1	83.3	165.7	60.5	98.1	73.8	83.6	164	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB370C4-525AXSP16	54.10	91	67.5	77.2	155.2	55.5	91	68.1	77.4	153.7	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB370C4-425AXSP16	50.20	84.6	62.7	71.9	145.8	51.4	84.6	63.3	72	144.5	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550C4-625AXSP16	66.70	111.2	82.8	94.5	187.9	68.4	111.2	83.5	94.7	186	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB550C4-525AXSP16	61.10	102.2	76	87	174.8	62.4	102.3	76.7	87.2	173.4	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB550C4-425AXSP12	-	88.8	63.5	74	157.4	50.9	89.5	65	75	156.5	146	14.2	2"	117	11.8	1-1/2"	176	19.9	2"
EAW-VD15S1PB750C4-625AXSP16	70.40	117.2	87.3	99.6	198.4	72.3	117.4	88.2	100.1	196.8	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB750C4-525AXSP16	64.60	107.9	80.5	91.8	185	66.1	108.1	81.2	92.3	183.8	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB750C4-425AXSP12	51.30	94.2	67.4	78.7	167.1	54.1	95.1	69	79.8	166.2	146	14.2	2"	117	11.8	1-1/2"	176	19.9	2"
EAW-VD15S1PB370C5-625AXSP16	58.80	98.1	73.1	83.3	165.7	60.5	98.1	73.8	83.6	164	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB370C5-525AXSP16	54.10	91	67.5	77.2	155.2	55.5	91	68.1	77.4	153.7	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB370C5-425AXSP16	50.20	84.6	62.7	71.9	145.8	51.4	84.6	63.3	72	144.5	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550C5-625AXSP16	66.70	111.2	82.8	94.5	187.9	68.4	111.2	83.5	94.7	186	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB550C5-525AXSP16	61.10	102.2	76	87	174.8	62.4	102.3	76.7	87.2	173.4	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB550C5-425AXSP12	-	88.8	63.5	74	157.4	50.9	89.5	65	75	156.5	146	14.2	2"	117	11.8	1-1/2"	176	19.9	2"
EAW-VD15S1PB750C5-625AXSP16	70.40	117.2	87.3	99.6	198.4	72.3	117.4	88.2	100.1	196.8	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB750C5-525AXSP16	64.60	107.9	80.5	91.8	185	66.1	108.1	81.2	92.3	183.8	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB750C5-425AXSP12	51.30	94.2	67.4	78.7	167.1	54.1	95.1	69	79.8	166.2	146	14.2	2"	117	11.8	1-1/2"	176	19.9	2"
EAW-VD15S1PB370K8-625AXSP16	56.50	94.2	70.2	80	159.1	58	94.2	70.8	80.3	157.3	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB370K8-525AXSP16	52.00	87.5	64.8	74.1	148.9	53.3	87.4	65.4	74.3	147.4	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB370K8-425AXSP16	48.20	81.5	60.3	69.1	140.2	49.4	81.5	60.8	69.3	138.9	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550K8-625AXSP16	63.30	105.4	78.5	89.5	177.9	64.8	105.3	79.1	89.7	176.1	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB550K8-525AXSP16	58.00	97.2	72.2	82.5	166.1	59.4	97.3	72.8	82.9	164.7	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB550K8-425AXSP16	53.70	90.4	67.1	76.8	156.1	54.9	90.5	67.6	77	154.6	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PB750K8-625AXSP16	67.90	113.2	84.3	96.1	191.4	69.7	113.4	85.1	96.6	189.8	169	18.9	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.6	2"
EAW-VD15S1PB750K8-525AXSP16	62.30	104.2	77.6	88.8	178.5	63.8	104.3	78.2	89.1	177.2	135	21.2	1-1/2"	108	13.9	1-1/2"	162	25.1	2"
EAW-VD15S1PB750K8-425AXSP12	49.50	90.9	65.1	75.9	161.4	52.2	91.8	66.6	77	160.7	146	14.2	2"	117	11.8	1-1/2"	176	19.9	2"
EAW-VD15S2PB370K4-625AXSP08	-	187.9	139.7	159.4	317.1	115.5	187.7	141.1	160	313.8	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB370K4-525AXSP08	105.70	177.8	131.8	150.6	302.6	108.4	177.8	132.9	151.2	299.5	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB370K4-425AXSP08	95.90	162.3	120	137.5	279.2	98.3	162.1	121	137.9	276.5	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB550K4-625AXSP08	125.70	210	156.3	178.3	354.9	129	209.8	157.6	178.7	351.3	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB550K4-525AXSP08	118.00	197.9	147	168.1	337.7	120.9	198	148.3	168.5	334.8	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB550K4-425AXSP08	106.80	179.9	133.5	153	310.7	109.2	180.1	134.7	153.2	308.2	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB750K4-625AXSP08	135.20	225.4	167.8	191.3	381.3	138.8	225.8	169.4	192.3	378.2	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB750K4-525AXSP08	126.80	212.4	158	180.6	363.5	129.9	212.5	159.4	181.3	360.3	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB750K4-425AXSP08	114.70	192.8	143.4	164	333.8	117.4	193.1	144.6	164.5	331.7	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB370K5-625AXSP08	-	187.9	139.7	159.4	317.1	115.5	187.7	141.1	160	313.8	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB370K5-525AXSP08	105.70	177.8	131.8	150.6	302.6	108.4	177.8	132.9	151.2	299.5	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB370K5-425AXSP08	95.90	162.3	120	137.5	279.2	98.3	162.1	121	137.9	276.5	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB550K5-625AXSP08	125.70	210	156.3	178.3	354.9	129	209.8	157.6	178.7	351.3	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB550K5-525AXSP08	118.00	197.9	147	168.1	337.7	120.9	198	148.3	168.5	334.8	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB550K5-425AXSP08	106.80	179.9	133.5	153	310.7	109.2	180.1	134.7	153.2	308.2	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S2PB750K5-625AXSP08	135.20	225.4	167.8	191.3	381.3	138.8	225.8	169.4	192.3	378.2	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB750K5-525AXSP08	126.80	212.4	158	180.6	363.5	129.9	212.5	159.4	181.3	360.3	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB750K5-425AXSP08	114.70	192.8	143.4	164	333.8	117.4	193.1	144.6	164.5	331.7	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB370C4-625AXSP08	117.10	195.5	145.6	165.9	330.2	120.3	195.5	146.9	166.5	327.1	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB370C4-525AXSP08	110.10	185.3	137.4	156.9	315.4	112.9	185.2	138.4	157.3	312.3	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB370C4-425AXSP08	99.80	168.4	124.7	143	290.3	102.1	168.7	125.8	143.5	287.7	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB550C4-625AXSP08	132.80	221.4	164.8	188.1	374.4	136.2	221.4	166.2	188.6	371.2	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB550C4-525AXSP08	124.30	208.2	154.8	176.9	356	127.2	208.1	156	177.3	352.4	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB550C4-425AXSP08	111.90	188.3	140	159.9	326	114.4	188.5	141.1	160.5	322.9	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB750C4-625AXSP08	140.10	233.3	173.8	198.2	395.2	143.9	233.9	175.5	199.3	392.2	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB750C4-525AXSP08	131.40	219.9	163.9	187.4	376.9	134.8	220.2	165.2	188	373.8	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB750C4-425AXSP08	118.90	199.4	148.5	169.4	345.9	121.6	200.1	149.8	170	343.2	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB370C5-625AXSP08	117.10	195.5	145.6	165.9	330.2	120.3	195.5	146.9	166.5	327.1	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB370C5-525AXSP08	110.10	185.3	137.4	156.9	315.4	112.9	185.2	138.4	157.3	312.3	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB370C5-425AXSP08	99.80	168.4	124.7	143	290.3	102.1	168.7	125.8	143.5	287.7	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB550C5-625AXSP08	132.80	221.4	164.8	188.1	374.4	136.2	221.4	166.2	188.6	371.2	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB550C5-525AXSP08	124.30	208.2	154.8	176.9	356	127.2	208.1	156	177.3	352.4	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB550C5-425AXSP08	111.90	188.3	140	159.9	326	114.4	188.5	141.1	160.5	322.9	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB750C5-625AXSP08	140.10	233.3	173.8	198.2	395.2	143.9	233.9	175.5	199.3	392.2	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB750C5-525AXSP08	131.40	219.9	163.9	187.4	376.9	134.8	220.2	165.2	188	373.8	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB750C5-425AXSP08	118.90	199.4	148.5	169.4	345.9	121.6	200.1	149.8	170	343.2	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB370K8-625AXSP08	-	187.9	139.7	159.4	317.1	115.5	187.7	141.1	160	313.8	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB370K8-525AXSP08	105.70	177.8	131.8	150.6	302.6	108.4	177.8	132.9	151.2	299.5	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB370K8-425AXSP08	95.90	162.3	120	137.5	279.2	98.3	162.1	121	137.9	276.5	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB550K8-625AXSP08	125.70	210	156.3	178.3	354.9	129	209.8	157.6	178.7	351.3	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB550K8-525AXSP08	118.00	197.9	147	168.1	337.7	120.9	198	148.3	168.5	334.8	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB550K8-425AXSP08	106.80	179.9	133.5	153	310.7	109.2	180.1	134.7	153.2	308.2	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S2PB750K8-625AXSP08	135.20	225.4	167.8	191.3	381.3	138.8	225.8	169.4	192.3	378.2	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD15S2PB750K8-525AXSP08	126.80	212.4	158	180.6	363.5	129.9	212.5	159.4	181.3	360.3	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD15S2PB750K8-425AXSP08	114.70	192.8	143.4	164	333.8	117.4	193.1	144.6	164.5	331.7	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD15S3PB370K4-625AXSP06	175.20	286	214.6	243.9	477.9	178.4	284.9	215.6	243.6	472.4	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB370K4-525AXSP06	163.70	268.6	201.3	229.1	453.8	166.4	267.9	202.2	228.9	448.7	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB370K4-425AXSP06	146.70	242.6	181.3	206.6	415.1	149.1	242	182.1	206.5	410.6	293	16.5	3"	234	15.2	2"	352	23.2	3"
EAW-VD15S3PB550K4-625AXSP06	195.80	318.8	239.9	272.1	534.3	199.1	318.1	241	272.3	528.8	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB550K4-525AXSP06	182.30	298.7	224.3	255	506.6	185.5	297.9	225	255.1	501.5	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB550K4-425AXSP04	-	253.8	180.9	211.6	451.7	-	256.4	185.7	214.8	449.8	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S3PB750K4-625AXSP06	210.00	341.8	257.3	292.2	574.8	213.9	341.4	258.8	292.6	569.4	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB750K4-525AXSP06	195.70	320.1	240.8	273.2	544.5	199.2	319.8	242	273.3	539.7	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB750K4-425AXSP04	-	273.1	194.8	227.6	485.8	156.2	275.9	199.7	231.1	483.7	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S3PB370K5-625AXSP06	175.20	286	214.6	243.9	477.9	178.4	284.9	215.6	243.6	472.4	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB370K5-525AXSP06	163.70	268.6	201.3	229.1	453.8	166.4	267.9	202.2	228.9	448.7	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB370K5-425AXSP06	146.70	242.6	181.3	206.6	415.1	149.1	242	182.1	206.5	410.6	293	16.5	3"	234	15.2	2"	352	23.2	3"
EAW-VD15S3PB550K5-625AXSP06	195.80	318.8	239.9	272.1	534.3	199.1	318.1	241	272.3	528.8	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB550K5-525AXSP06	182.30	298.7	224.3	255	506.6	185.5	297.9	225	255.1	501.5	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB550K5-425AXSP04	-	253.8	180.9	211.6	451.7	-	256.4	185.7	214.8	449.8	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S3PB750K5-625AXSP06	210.00	341.8	257.3	292.2	574.8	213.9	341.4	258.8	292.6	569.4	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB750K5-525AXSP06	195.70	320.1	240.8	273.2	544.5	199.2	319.8	242	273.3	539.7	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB750K5-425AXSP04	-	273.1	194.8	227.6	485.8	156.2	275.9	199.7	231.1	483.7	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S3PB370C4-625AXSP06	182.50	297.5	223.4	253.5	497.7	185.8	296.7	224.6	253.6	492.5	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB370C4-525AXSP06	170.20	279.6	209.5	238.3	473.1	173.2	279	210.3	238.5	467.8	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB370C4-425AXSP06	152.60	251.7	188.5	214.5	431.6	155	251.3	189.1	214.5	427.2	293	16.5	3"	234	15.2	2"	352	23.2	3"
EAW-VD15S3PB550C4-625AXSP06	206.20	335.9	252.9	287.1	564.4	209.9	335.3	253.9	287	558.8	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB550C4-525AXSP06	191.80	313.7	235.8	267.9	533.3	194.9	313.5	237.1	267.7	528.6	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB550C4-425AXSP04	-	266.3	190	222.1	473.8	152.2	268.6	194.7	225.5	471	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S3PB750C4-625AXSP06	217.70	354	266.5	302.7	595.8	221.5	353.7	268.1	303.4	590.5	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB750C4-525AXSP06	202.80	331.3	249.3	283	564.5	206.2	331.3	250.8	283.4	560	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB750C4-425AXSP04	153.00	282.7	201.9	235.7	502.3	162	285.7	206.9	239.5	500.2	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S3PB370C5-625AXSP06	182.50	297.5	223.4	253.5	497.7	185.8	296.7	224.6	253.6	492.5	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB370C5-525AXSP06	170.20	279.6	209.5	238.3	473.1	173.2	279	210.3	238.5	467.8	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB370C5-425AXSP06	152.60	251.7	188.5	214.5	431.6	155	251.3	189.1	214.5	427.2	293	16.5	3"	234	15.2	2"	352	23.2	3"
EAW-VD15S3PB550C5-625AXSP06	206.20	335.9	252.9	287.1	564.4	209.9	335.3	253.9	287	558.8	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB550C5-525AXSP06	191.80	313.7	235.8	267.9	533.3	194.9	313.5	237.1	267.7	528.6	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB550C5-425AXSP04	-	266.3	190	222.1	473.8	152.2	268.6	194.7	225.5	471	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S3PB750C5-625AXSP06	217.70	354	266.5	302.7	595.8	221.5	353.7	268.1	303.4	590.5	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB750C5-525AXSP06	202.80	331.3	249.3	283	564.5	206.2	331.3	250.8	283.4	560	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB750C5-425AXSP04	153.00	282.7	201.9	235.7	502.3	162	285.7	206.9	239.5	500.2	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S3PB370K8-625AXSP06	175.20	286	214.6	243.9	477.9	178.4	284.9	215.6	243.6	472.4	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB370K8-525AXSP06	163.70	268.6	201.3	229.1	453.8	166.4	267.9	202.2	228.9	448.7	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB370K8-425AXSP06	146.70	242.6	181.3	206.6	415.1	149.1	242	182.1	206.5	410.6	293	16.5	3"	234	15.2	2"	352	23.2	3"
EAW-VD15S3PB550K8-625AXSP06	195.80	318.8	239.9	272.1	534.3	199.1	318.1	241	272.3	528.8	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB550K8-525AXSP06	182.30	298.7	224.3	255	506.6	185.5	297.9	225	255.1	501.5	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB550K8-425AXSP04	-	253.8	180.9	211.6	451.7	-	256.4	185.7	214.8	449.8	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S3PB750K8-625AXSP06	210.00	341.8	257.3	292.2	574.8	213.9	341.4	258.8	292.6	569.4	451	18.7	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD15S3PB750K8-525AXSP06	195.70	320.1	240.8	273.2	544.5	199.2	319.8	242	273.3	539.7	372	17.5	3"	298	11.5	3"	446	24.6	3"
EAW-VD15S3PB750K8-425AXSP04	-	273.1	194.8	227.6	485.8	156.2	275.9	199.7	231.1	483.7	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.7	4"
EAW-VD15S4PB370K4-625AXSP04	-	372.8	276.9	316.1	630.3	228.6	372.5	279.6	317.2	623.9	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB370K4-525AXSP04	208.70	352.4	260.9	298.4	601.2	214.5	352.6	263.2	299.6	595.1	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB370K4-425AXSP04	189.20	321.3	237.2	272.5	554.3	194.2	321.6	239.3	272.9	549.1	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB550K4-625AXSP04	248.40	416.5	309.2	353.4	704.6	255.6	416.3	312.3	354.8	698.3	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB550K4-525AXSP04	233.00	392.2	291	332.9	670.9	239.1	392.6	293.7	334.3	664.2	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB550K4-425AXSP04	210.80	355.9	263.9	302.6	616.6	215.7	356.5	266.2	303.7	610.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB750K4-625AXSP04	267.10	447	332.5	379.2	757.8	274.8	447.9	335.7	381.2	751.8	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB750K4-525AXSP04	250.30	420.8	312.7	357.6	721	257	421.9	315.6	359.2	715.7	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB750K4-425AXSP04	226.40	382.2	283.7	324.2	662.4	231.8	382.8	286.4	326	657.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB370K5-625AXSP04	-	372.8	276.9	316.1	630.3	228.6	372.5	279.6	317.2	623.9	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB370K5-525AXSP04	208.70	352.4	260.9	298.4	601.2	214.5	352.6	263.2	299.6	595.1	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB370K5-425AXSP04	189.20	321.3	237.2	272.5	554.3	194.2	321.6	239.3	272.9	549.1	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB550K5-625AXSP04	248.40	416.5	309.2	353.4	704.6	255.6	416.3	312.3	354.8	698.3	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB550K5-525AXSP04	233.00	392.2	291	332.9	670.9	239.1	392.6	293.7	334.3	664.2	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB550K5-425AXSP04	210.80	355.9	263.9	302.6	616.6	215.7	356.5	266.2	303.7	610.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB750K5-625AXSP04	267.10	447	332.5	379.2	757.8	274.8	447.9	335.7	381.2	751.8	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB750K5-525AXSP04	250.30	420.8	312.7	357.6	721	257	421.9	315.6	359.2	715.7	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB750K5-425AXSP04	226.40	382.2	283.7	324.2	662.4	231.8	382.8	286.4	326	657.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB370C4-625AXSP04	231.40	387.8	288.1	329	656.4	238.3	388	291.3	330.6	650.4	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB370C4-525AXSP04	217.40	367.3	271.5	310.8	626.6	223.1	367.1	274.1	312.2	620.5	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB370C4-425AXSP04	197.00	333.9	247	283.4	576.4	201.9	334	248.9	284	571.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB550C4-625AXSP04	262.40	439.2	326.4	372.8	744.2	269.3	439.2	329.4	373.9	736.9	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB550C4-525AXSP04	245.40	412.6	306.4	350.8	706.2	251.6	413	308.8	351.8	700.1	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB550C4-425AXSP04	220.90	373.2	276.8	316.8	646	226.2	373.1	279	318	640.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB750C4-625AXSP04	276.80	462.7	344.2	393.5	785.4	284.5	463.9	348.3	395.1	779.5	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB750C4-525AXSP04	259.70	435.6	324.2	371	747.4	266.5	437	327	372.3	742.5	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S4PB750C4-425AXSP04	234.50	395.1	293.5	335.4	685.2	240	395.9	296.3	336.7	681	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB370C5-625AXSP04	231.40	387.8	288.1	329	656.4	238.3	388	291.3	330.6	650.4	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB370C5-525AXSP04	217.40	367.3	271.5	310.8	626.6	223.1	367.1	274.1	312.2	620.5	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB370C5-425AXSP04	197.00	333.9	247	283.4	576.4	201.9	334	248.9	284	571.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB550C5-625AXSP04	262.40	439.2	326.4	372.8	744.2	269.3	439.2	329.4	373.9	736.9	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB550C5-525AXSP04	245.40	412.6	306.4	350.8	706.2	251.6	413	308.8	351.8	700.1	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB550C5-425AXSP04	220.90	373.2	276.8	316.8	646	226.2	373.1	279	318	640.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB750C5-625AXSP04	276.80	462.7	344.2	393.5	785.4	284.5	463.9	348.3	395.1	779.5	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB750C5-525AXSP04	259.70	435.6	324.2	371	747.4	266.5	437	327	372.3	742.5	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB750C5-425AXSP04	234.50	395.1	293.5	335.4	685.2	240	395.9	296.3	336.7	681	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB370K8-625AXSP04	-	372.8	276.9	316.1	630.3	228.6	372.5	279.6	317.2	623.9	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB370K8-525AXSP04	208.70	352.4	260.9	298.4	601.2	214.5	352.6	263.2	299.6	595.1	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB370K8-425AXSP04	189.20	321.3	237.2	272.5	554.3	194.2	321.6	239.3	272.9	549.1	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB550K8-625AXSP04	248.40	416.5	309.2	353.4	704.6	255.6	416.3	312.3	354.8	698.3	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB550K8-525AXSP04	233.00	392.2	291	332.9	670.9	239.1	392.6	293.7	334.3	664.2	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB550K8-425AXSP04	210.80	355.9	263.9	302.6	616.6	215.7	356.5	266.2	303.7	610.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PB750K8-625AXSP04	267.10	447	332.5	379.2	757.8	274.8	447.9	335.7	381.2	751.8	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S4PB750K8-525AXSP04	250.30	420.8	312.7	357.6	721	257	421.9	315.6	359.2	715.7	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S4PB750K8-425AXSP04	226.40	382.2	283.7	324.2	662.4	231.8	382.8	286.4	326	657.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S5PB370K4-625AXSP04	299.30	479.7	363	410.4	797.4	302.7	477.2	363.4	409.3	787.3	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB370K4-525AXSP04	280.40	452.2	342	387.2	761.3	283.9	450.2	342.4	386	751.6	564	17.8	4"	451	14.3	3"	676	25	4"
EAW-VD15S5PB370K4-425AXSP02	-	350.1	-	-	653.8	-	357.8	-	-	651.3	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K4-625AXSP04	333.60	534.3	405.2	458.1	891.7	337.5	532.3	405.8	456.9	882.5	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB550K4-525AXSP02	-	428.2	-	-	793.2	-	438.1	-	-	791.4	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K4-425AXSP02	-	390.6	-	320.2	726.7	-	399	-	330.6	724.1	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K4-625AXSP04	358.10	572.9	434.8	490.5	959.1	362.7	571.4	435.8	490.5	950.2	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB750K4-525AXSP02	-	460.9	-	378.7	852.4	-	471.7	-	391.7	850.6	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K4-425AXSP02	-	420.7	-	345.3	779.3	-	430.2	302.5	355.9	779.1	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370K5-625AXSP04	299.30	479.7	363	410.4	797.4	302.7	477.2	363.4	409.3	787.3	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB370K5-525AXSP04	280.40	452.2	342	387.2	761.3	283.9	450.2	342.4	386	751.6	564	17.8	4"	451	14.3	3"	676	25	4"
EAW-VD15S5PB370K5-425AXSP02	-	350.1	-	-	653.8	-	357.8	-	-	651.3	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K5-625AXSP04	333.60	534.3	405.2	458.1	891.7	337.5	532.3	405.8	456.9	882.5	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB550K5-525AXSP02	-	428.2	-	-	793.2	-	438.1	-	-	791.4	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K5-425AXSP02	-	390.6	-	320.2	726.7	-	399	-	330.6	724.1	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K5-625AXSP04	358.10	572.9	434.8	490.5	959.1	362.7	571.4	435.8	490.5	950.2	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB750K5-525AXSP02	-	460.9	-	378.7	852.4	-	471.7	-	391.7	850.6	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K5-425AXSP02	-	420.7	-	345.3	779.3	-	430.2	302.5	355.9	779.1	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370C4-625AXSP04	311.40	498.5	377.8	427.3	830.5	315.3	497.1	378.7	426.1	820.8	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB370C4-525AXSP04	291.80	470.8	356.1	402.8	792.6	295.1	468.9	356.1	401.8	783.8	564	17.8	4"	451	14.3	3"	676	25	4"
EAW-VD15S5PB370C4-425AXSP02	-	364.6	-	-	679.2	-	372.9	-	308.6	677	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C4-625AXSP04	351.60	562.8	427.4	482.1	941.9	355.9	561	427.6	481.1	931.3	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB550C4-525AXSP02	-	451.6	-	-	835.2	-	462.2	-	383.4	832.3	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C4-425AXSP02	-	410.1	-	336.6	761.6	-	419	-	347	758.9	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C4-625AXSP04	370.70	593.2	450.4	507.6	994.3	375.7	591.9	451.6	507.8	985.3	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB750C4-525AXSP02	-	478.7	-	393.5	883.1	-	489.6	-	406.8	881.9	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C4-425AXSP02	-	435.8	-	358	806.6	-	445.2	313.4	368.8	806.6	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370C5-625AXSP04	311.40	498.5	377.8	427.3	830.5	315.3	497.1	378.7	426.1	820.8	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB370C5-525AXSP04	291.80	470.8	356.1	402.8	792.6	295.1	468.9	356.1	401.8	783.8	564	17.8	4"	451	14.3	3"	676	25	4"
EAW-VD15S5PB370C5-425AXSP02	-	364.6	-	-	679.2	-	372.9	-	308.6	677	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C5-625AXSP04	351.60	562.8	427.4	482.1	941.9	355.9	561	427.6	481.1	931.3	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB550C5-525AXSP02	-	451.6	-	-	835.2	-	462.2	-	383.4	832.3	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C5-425AXSP02	-	410.1	-	336.6	761.6	-	419	-	347	758.9	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C5-625AXSP04	370.70	593.2	450.4	507.6	994.3	375.7	591.9	451.6	507.8	985.3	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB750C5-525AXSP02	-	478.7	-	393.5	883.1	-	489.6	-	406.8	881.9	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C5-425AXSP02	-	435.8	-	358	806.6	-	445.2	313.4	368.8	806.6	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370K8-625AXSP04	299.30	479.7	363	410.4	797.4	302.7	477.2	363.4	409.3	787.3	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB370K8-525AXSP04	280.40	452.2	342	387.2	761.3	283.9	450.2	342.4	386	751.6	564	17.8	4"	451	14.3	3"	676	25	4"
EAW-VD15S5PB370K8-425AXSP02	-	350.1	-	-	653.8	-	357.8	-	-	651.3	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K8-625AXSP04	333.60	534.3	405.2	458.1	891.7	337.5	532.3	405.8	456.9	882.5	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB550K8-525AXSP02	-	428.2	-	-	793.2	-	438.1	-	-	791.4	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K8-425AXSP02	-	390.6	-	320.2	726.7	-	399	-	330.6	724.1	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K8-625AXSP04	358.10	572.9	434.8	490.5	959.1	362.7	571.4	435.8	490.5	950.2	676	18.6	4"	541	12.3	4"	812	26.2	4"
EAW-VD15S5PB750K8-525AXSP02	-	460.9	-	378.7	852.4	-	471.7	-	391.7	850.6	1127	9.8	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.8	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K8-425AXSP02	-	420.7	-	345.3	779.3	-	430.2	302.5	355.9	779.1	902	9.1	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.8	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K4-625AXSP02	-	515.8	-	-	916	-	522.2	-	-	909.2	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K4-525AXSP02	-	487.4	-	406.5	869.9	-	493.2	-	414.1	863.9	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K4-425AXSP02	-	445.3	315.7	370.3	799.4	-	450.8	325.1	376.9	793.6	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K4-625AXSP02	-	577.5	-	482.3	1023	-	584.1	-	491.6	1015.5	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K4-525AXSP02	-	544.4	387.3	454.3	969.6	-	551.1	399.1	462.3	964.4	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K4-425AXSP02	-	496.3	351.9	413	887.7	-	501.8	362	419.6	882.9	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K4-625AXSP02	-	620.5	-	518.2	1098	-	629.3	457.6	528.9	1092.6	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K4-525AXSP02	-	585.8	417.5	488.7	1042.4	-	593.2	429.5	497.3	1036.9	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K4-425AXSP02	-	533.7	379	444.3	954.1	303	539.6	389.5	451.6	950.3	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K5-625AXSP02	-	515.8	-	-	916	-	522.2	-	-	909.2	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K5-525AXSP02	-	487.4	-	406.5	869.9	-	493.2	-	414.1	863.9	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K5-425AXSP02	-	445.3	315.7	370.3	799.4	-	450.8	325.1	376.9	793.6	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K5-625AXSP02	-	577.5	-	482.3	1023	-	584.1	-	491.6	1015.5	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K5-525AXSP02	-	544.4	387.3	454.3	969.6	-	551.1	399.1	462.3	964.4	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K5-425AXSP02	-	496.3	351.9	413	887.7	-	501.8	362	419.6	882.9	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K5-625AXSP02	-	620.5	-	518.2	1098	-	629.3	457.6	528.9	1092.6	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K5-525AXSP02	-	585.8	417.5	488.7	1042.4	-	593.2	429.5	497.3	1036.9	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K5-425AXSP02	-	533.7	379	444.3	954.1	303	539.6	389.5	451.6	950.3	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C4-625AXSP02	-	537.6	-	-	953.6	-	544.2	-	457.4	946.4	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C4-525AXSP02	-	508.3	-	423.5	906.3	-	514.7	-	431.7	900.4	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C4-425AXSP02	-	463.2	328.5	385.5	830.7	-	468.4	338.3	392.5	826.4	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C4-625AXSP02	-	609.1	-	508.9	1078.5	-	616.5	-	518.2	1072.5	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C4-525AXSP02	-	573.6	408.5	478	1021.3	-	580	420.4	486.6	1014.5	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C4-425AXSP02	-	520.5	369.5	433.3	930.8	-	526.3	379.8	440.5	925.5	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C4-625AXSP02	-	642.8	459.8	537.2	1137.7	-	652.3	474.4	547.7	1132.5	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C4-525AXSP02	-	607.7	432.8	506.4	1080.2	-	614.9	446	515.9	1075.2	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C4-425AXSP02	-	552.2	392.8	460	986.2	314.2	558.6	403.5	467.8	982.6	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C5-625AXSP02	-	537.6	-	-	953.6	-	544.2	-	457.4	946.4	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C5-525AXSP02	-	508.3	-	423.5	906.3	-	514.7	-	431.7	900.4	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C5-425AXSP02	-	463.2	328.5	385.5	830.7	-	468.4	338.3	392.5	826.4	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C5-625AXSP02	-	609.1	-	508.9	1078.5	-	616.5	-	518.2	1072.5	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C5-525AXSP02	-	573.6	408.5	478	1021.3	-	580	420.4	486.6	1014.5	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C5-425AXSP02	-	520.5	369.5	433.3	930.8	-	526.3	379.8	440.5	925.5	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C5-625AXSP02	-	642.8	459.8	537.2	1137.7	-	652.3	474.4	547.7	1132.5	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C5-525AXSP02	-	607.7	432.8	506.4	1080.2	-	614.9	446	515.9	1075.2	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C5-425AXSP02	-	552.2	392.8	460	986.2	314.2	558.6	403.5	467.8	982.6	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K8-625AXSP02	-	515.8	-	-	916	-	522.2	-	-	909.2	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S6PB370K8-525AXSP02	-	487.4	-	406.5	869.9	-	493.2	-	414.1	863.9	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K8-425AXSP02	-	445.3	315.7	370.3	799.4	-	450.8	325.1	376.9	793.6	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K8-625AXSP02	-	577.5	-	482.3	1023	-	584.1	-	491.6	1015.5	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K8-525AXSP02	-	544.4	387.3	454.3	969.6	-	551.1	399.1	462.3	964.4	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K8-425AXSP02	-	496.3	351.9	413	887.7	-	501.8	362	419.6	882.9	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K8-625AXSP02	-	620.5	-	518.2	1098	-	629.3	457.6	528.9	1092.6	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K8-525AXSP02	-	585.8	417.5	488.7	1042.4	-	593.2	429.5	497.3	1036.9	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K8-425AXSP02	-	533.7	379	444.3	954.1	303	539.6	389.5	451.6	950.3	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD15S1PK370K4-625AXSP16	61.90	100.8	75.8	85.9	168.3	63	100.4	76	85.8	166.2	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK370K4-525AXSP16	56.80	93.4	69.9	79.6	157.7	57.7	93	70.2	79.4	155.9	135	22.5	1-1/2"	108	14.8	1-1/2"	162	27	2"
EAW-VD15S1PK370K4-425AXSP16	52.50	86.9	64.9	74.1	148.2	53.3	86.5	65.1	73.9	146.6	113	21	1-1/2"	90	13.8	1-1/2"	135	29.5	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550K4-625AXSP16	69.30	113	84.9	96.4	189	70.6	112.7	85.3	96.3	186.8	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK550K4-525AXSP16	63.50	104.1	78.1	88.9	176.7	64.5	103.9	78.4	88.8	174.7	135	22.5	1-1/2"	108	14.8	1-1/2"	162	27	2"
EAW-VD15S1PK550K4-425AXSP12	51.40	91.3	66.2	76.6	159.8	53.5	91.7	67.2	77.4	158.6	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S1PK750K4-625AXSP16	74.70	121.8	91.6	104.1	204.2	76.1	121.5	92	104	202.1	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK750K4-525AXSP12	60.80	107.4	78.1	90.3	186.8	63.5	107.9	79.4	91.1	185.5	180	16.2	2"	144	10.7	2"	216	22.8	2"
EAW-VD15S1PK750K4-425AXSP12	55.60	98.5	71.4	82.7	172.5	57.8	98.9	72.6	83.4	171.2	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S1PK370K5-625AXSP16	61.90	100.8	75.8	85.9	168.3	63	100.4	76	85.8	166.2	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK370K5-525AXSP16	56.80	93.4	69.9	79.6	157.7	57.7	93	70.2	79.4	155.9	135	22.5	1-1/2"	108	14.8	1-1/2"	162	27	2"
EAW-VD15S1PK370K5-425AXSP16	52.50	86.9	64.9	74.1	148.2	53.3	86.5	65.1	73.9	146.6	113	21	1-1/2"	90	13.8	1-1/2"	135	29.5	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550K5-625AXSP16	69.30	113	84.9	96.4	189	70.6	112.7	85.3	96.3	186.8	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK550K5-525AXSP16	63.50	104.1	78.1	88.9	176.7	64.5	103.9	78.4	88.8	174.7	135	22.5	1-1/2"	108	14.8	1-1/2"	162	27	2"
EAW-VD15S1PK550K5-425AXSP12	51.40	91.3	66.2	76.6	159.8	53.5	91.7	67.2	77.4	158.6	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S1PK750K5-625AXSP16	74.70	121.8	91.6	104.1	204.2	76.1	121.5	92	104	202.1	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK750K5-525AXSP12	60.80	107.4	78.1	90.3	186.8	63.5	107.9	79.4	91.1	185.5	180	16.2	2"	144	10.7	2"	216	22.8	2"
EAW-VD15S1PK750K5-425AXSP12	55.60	98.5	71.4	82.7	172.5	57.8	98.9	72.6	83.4	171.2	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S1PK370C4-625AXSP16	64.50	105.2	79.1	89.7	175.9	65.7	104.8	79.4	89.6	173.7	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK370C4-525AXSP16	59.10	97.3	72.8	82.8	164.5	60.2	97	73	82.8	162.5	135	22.5	1-1/2"	108	14.8	1-1/2"	162	27	2"
EAW-VD15S1PK370C4-425AXSP16	54.70	90.2	67.6	77	154.2	55.5	90	67.7	76.8	152.5	113	21	1-1/2"	90	13.8	1-1/2"	135	29.5	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550C4-625AXSP16	73.20	119.3	89.6	101.8	199.8	74.4	118.9	89.9	101.6	197.5	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK550C4-525AXSP12	-	104.7	76.1	88.1	182.2	61.8	105.2	77.4	88.8	180.6	180	16.2	2"	144	10.7	2"	216	22.8	2"
EAW-VD15S1PK550C4-425AXSP12	53.90	95.7	69.3	80.2	167.6	56	96	70.4	80.9	166	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S1PK750K4-625AXSP16	77.70	126.3	95.1	108	212.2	79	126.1	95.7	108	210.2	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK750K4-525AXSP12	63.20	111.4	81	93.8	193.8	65.9	112	82.4	94.7	192.6	180	16.2	2"	144	10.7	2"	216	22.8	2"
EAW-VD15S1PK750K4-425AXSP12	57.60	101.9	74	85.6	178.5	59.8	102.3	75.2	86.4	177.2	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S1PK370C5-625AXSP16	64.50	105.2	79.1	89.7	175.9	65.7	104.8	79.4	89.6	173.7	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK370C5-525AXSP16	59.10	97.3	72.8	82.8	164.5	60.2	97	73	82.8	162.5	135	22.5	1-1/2"	108	14.8	1-1/2"	162	27	2"
EAW-VD15S1PK370C5-425AXSP16	54.70	90.2	67.6	77	154.2	55.5	90	67.7	76.8	152.5	113	21	1-1/2"	90	13.8	1-1/2"	135	29.5	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550C5-625AXSP16	73.20	119.3	89.6	101.8	199.8	74.4	118.9	89.9	101.6	197.5	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK550C5-525AXSP12	-	104.7	76.1	88.1	182.2	61.8	105.2	77.4	88.8	180.6	180	16.2	2"	144	10.7	2"	216	22.8	2"
EAW-VD15S1PK550C5-425AXSP12	53.90	95.7	69.3	80.2	167.6	56	96	70.4	80.9	166	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S1PK750C5-625AXSP16	77.70	126.3	95.1	108	212.2	79	126.1	95.7	108	210.2	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK750C5-525AXSP12	63.20	111.4	81	93.8	193.8	65.9	112	82.4	94.7	192.6	180	16.2	2"	144	10.7	2"	216	22.8	2"
EAW-VD15S1PK750C5-425AXSP12	57.60	101.9	74	85.6	178.5	59.8	102.3	75.2	86.4	177.2	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S1PK370K8-625AXSP16	61.90	100.8	75.8	85.9	168.3	63	100.4	76	85.8	166.2	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK370K8-525AXSP16	56.80	93.4	69.9	79.6	157.7	57.7	93	70.2	79.4	155.9	135	22.5	1-1/2"	108	14.8	1-1/2"	162	27	2"
EAW-VD15S1PK370K8-425AXSP16	52.50	86.9	64.9	74.1	148.2	53.3	86.5	65.1	73.9	146.6	113	21	1-1/2"	90	13.8	1-1/2"	135	29.5	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550K8-625AXSP16	69.30	113	84.9	96.4	189	70.6	112.7	85.3	96.3	186.8	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK550K8-525AXSP16	63.50	104.1	78.1	88.9	176.7	64.5	103.9	78.4	88.8	174.7	135	22.5	1-1/2"	108	14.8	1-1/2"	162	27	2"
EAW-VD15S1PK550K8-425AXSP12	51.40	91.3	66.2	76.6	159.8	53.5	91.7	67.2	77.4	158.6	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S1PK750K8-625AXSP16	74.70	121.8	91.6	104.1	204.2	76.1	121.5	92	104	202.1	169	20.2	2"	135	16.6	1-1/2"	203	28.4	2"
EAW-VD15S1PK750K8-525AXSP12	60.80	107.4	78.1	90.3	186.8	63.5	107.9	79.4	91.1	185.5	180	16.2	2"	144	10.7	2"	216	22.8	2"
EAW-VD15S1PK750K8-425AXSP12	55.60	98.5	71.4	82.7	172.5	57.8	98.9	72.6	83.4	171.2	146	15.2	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.3	2"
EAW-VD15S2PK370K4-625AXSP08	122.90	200.8	150.9	171.1	335.9	125.4	200	151.4	171	331.3	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK370K4-525AXSP08	115.40	190	142.1	161.6	320.3	117.5	189.2	142.6	161.4	316.3	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK370K4-425AXSP08	104.40	172.9	129.2	147.4	295.1	106	172.5	129.5	147	291.9	225	20.2	2"	180	13.3	2"	270	22.8	3"
EAW-VD15S2PK550K4-625AXSP08	137.90	225.3	169.1	192	377.1	140.5	224.5	169.9	191.8	372.8	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK550K4-525AXSP08	129.00	211.9	158.8	180.9	359	131.3	211.4	159.6	180.7	355	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK550K4-425AXSP08	116.50	192.4	144	164.1	330	118.3	191.9	144.6	163.9	326.3	225	20.2	2"	180	13.3	2"	270	22.8	3"
EAW-VD15S2PK750K4-625AXSP08	148.80	242.6	182.4	207.2	407.3	151.4	242.1	183.2	207.1	403.2	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK750K4-525AXSP08	139.20	228.1	171.3	194.7	387.6	141.6	227.9	172.1	194.8	383.7	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK750K4-425AXSP06	110.00	195.6	141.7	164.4	342.9	114.6	196.8	144.2	165.8	340.9	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.3	3"
EAW-VD15S2PK370K5-625AXSP08	122.90	200.8	150.9	171.1	335.9	125.4	200	151.4	171	331.3	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK370K5-525AXSP08	115.40	190	142.1	161.6	320.3	117.5	189.2	142.6	161.4	316.3	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK370K5-425AXSP08	104.40	172.9	129.2	147.4	295.1	106	172.5	129.5	147	291.9	225	20.2	2"	180	13.3	2"	270	22.8	3"
EAW-VD15S2PK550K5-625AXSP08	137.90	225.3	169.1	192	377.1	140.5	224.5	169.9	191.8	372.8	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK550K5-525AXSP08	129.00	211.9	158.8	180.9	359	131.3	211.4	159.6	180.7	355	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK550K5-425AXSP08	116.50	192.4	144	164.1	330	118.3	191.9	144.6	163.9	326.3	225	20.2	2"	180	13.3	2"	270	22.8	3"
EAW-VD15S2PK750K5-625AXSP08	148.80	242.6	182.4	207.2	407.3	151.4	242.1	183.2	207.1	403.2	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK750K5-525AXSP08	139.20	228.1	171.3	194.7	387.6	141.6	227.9	172.1	194.8	383.7	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK750K5-425AXSP06	110.00	195.6	141.7	164.4	342.9	114.6	196.8	144.2	165.8	340.9	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.3	3"
EAW-VD15S2PK370C4-625AXSP08	128.30	209.6	157.6	178.7	350.5	130.7	208.9	158.1	178.6	346.2	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK370C4-525AXSP08	120.30	197.7	148.1	168.5	334.1	122.4	197.2	148.6	168.4	330	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK370C4-425AXSP08	108.70	179.6	134.4	153.2	307.5	110.4	179.2	134.7	153.1	303.7	225	20.2	2"	180	13.3	2"	270	22.8	3"
EAW-VD15S2PK550C4-625AXSP08	145.60	237.6	178.5	202.8	398.2	148.2	236.8	179.1	202.6	393.6	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK550C4-525AXSP08	135.80	222.7	167	190.2	377.9	137.9	222.1	167.6	190	373.6	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK550C4-425AXSP06	106.70	190	137.5	159.5	333	111	190.8	139.7	160.6	330.4	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.3	3"
EAW-VD15S2PK750C4-625AXSP08	154.40	251.6	189.4	215	423.4	157.2	251.2	190.5	215.4	418.9	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK750C4-525AXSP08	144.40	236.6	177.9	202	402.5	147	236.4	178.6	201.9	398.5	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK750C4-425AXSP06	114.00	202.3	146.7	170.1	354.8	118.6	203.2	149.1	171.7	352.7	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.3	3"
EAW-VD15S2PK370C5-625AXSP08	128.30	209.6	157.6	178.7	350.5	130.7	208.9	158.1	178.6	346.2	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK370C5-525AXSP08	120.30	197.7	148.1	168.5	334.1	122.4	197.2	148.6	168.4	330	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK370C5-425AXSP08	108.70	179.6	134.4	153.2	307.5	110.4	179.2	134.7	153.1	303.7	225	20.2	2"	180	13.3	2"	270	22.8	3"
EAW-VD15S2PK550C5-625AXSP08	145.60	237.6	178.5	202.8	398.2	148.2	236.8	179.1	202.6	393.6	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK550C5-525AXSP08	135.80	222.7	167	190.2	377.9	137.9	222.1	167.6	190	373.6	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK550C5-425AXSP06	106.70	190	137.5	159.5	333	111	190.8	139.7	160.6	330.4	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.3	3"
EAW-VD15S2PK750C5-625AXSP08	154.40	251.6	189.4	215	423.4	157.2	251.2	190.5	215.4	418.9	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK750C5-525AXSP08	144.40	236.6	177.9	202	402.5	147	236.4	178.6	201.9	398.5	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK750C5-425AXSP06	114.00	202.3	146.7	170.1	354.8	118.6	203.2	149.1	171.7	352.7	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.3	3"
EAW-VD15S2PK370K8-625AXSP08	122.90	200.8	150.9	171.1	335.9	125.4	200	151.4	171	331.3	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK370K8-525AXSP08	115.40	190	142.1	161.6	320.3	117.5	189.2	142.6	161.4	316.3	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK370K8-425AXSP08	104.40	172.9	129.2	147.4	295.1	106	172.5	129.5	147	291.9	225	20.2	2"	180	13.3	2"	270	22.8	3"
EAW-VD15S2PK550K8-625AXSP08	137.90	225.3	169.1	192	377.1	140.5	224.5	169.9	191.8	372.8	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK550K8-525AXSP08	129.00	211.9	158.8	180.9	359	131.3	211.4	159.6	180.7	355	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK550K8-425AXSP08	116.50	192.4	144	164.1	330	118.3	191.9	144.6	163.9	326.3	225	20.2	2"	180	13.3	2"	270	22.8	3"
EAW-VD15S2PK750K8-625AXSP08	148.80	242.6	182.4	207.2	407.3	151.4	242.1	183.2	207.1	403.2	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD15S2PK750K8-525AXSP08	139.20	228.1	171.3	194.7	387.6	141.6	227.9	172.1	194.8	383.7	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD15S2PK750K8-425AXSP06	110.00	195.6	141.7	164.4	342.9	114.6	196.8	144.2	165.8	340.9	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.3	3"
EAW-VD15S3PK370K4-625AXSP06	190.40	305	231	260.9	505.6	192.5	303.1	230.9	259.9	498.6	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK370K4-525AXSP06	177.50	286.2	216.2	245	480.4	179.4	284.6	216.2	244	473.8	372	19	3"	298	12.5	3"	446	26.7	3"
EAW-VD15S3PK370K4-425AXSP04	-	245.2	177.2	205.5	430.6	-	246.5	180.5	207.5	427.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3PK550K4-625AXSP06	213.10	341.2	258.6	292.5	567.7	215.6	339.5	258.9	291.3	560.5	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK550K4-525AXSP06	198.30	319.3	241.7	273.1	537.8	200.6	318	241.7	272.3	531.8	372	19	3"	298	12.5	3"	446	26.7	3"
EAW-VD15S3PK550K4-425AXSP04	153.20	274	198.3	229.7	480.9	160.1	275.5	201.7	232.1	477.2	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK750K4-625AXSP06	230.00	367.4	279	314.9	613.2	232.7	366	279.3	314.2	606.2	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK750K4-525AXSP04	-	324.7	236	272.8	565.7	191.7	326.8	240.4	275.7	561.8	564	12.8	4"	451	11	3"	676	18	4"
EAW-VD15S3PK750K4-425AXSP04	165.90	296.1	214.1	248.1	519.3	173	297.8	217.8	250.7	515.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK370K5-625AXSP06	190.40	305	231	260.9	505.6	192.5	303.1	230.9	259.9	498.6	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK370K5-525AXSP06	177.50	286.2	216.2	245	480.4	179.4	284.6	216.2	244	473.8	372	19	3"	298	12.5	3"	446	26.7	3"
EAW-VD15S3PK370K5-425AXSP04	-	245.2	177.2	205.5	430.6	-	246.5	180.5	207.5	427.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK550K5-625AXSP06	213.10	341.2	258.6	292.5	567.7	215.6	339.5	258.9	291.3	560.5	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK550K5-525AXSP06	198.30	319.3	241.7	273.1	537.8	200.6	318	241.7	272.3	531.8	372	19	3"	298	12.5	3"	446	26.7	3"
EAW-VD15S3PK550K5-425AXSP04	153.20	274	198.3	229.7	480.9	160.1	275.5	201.7	232.1	477.2	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK750K5-625AXSP06	230.00	367.4	279	314.9	613.2	232.7	366	279.3	314.2	606.2	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK750K5-525AXSP04	-	324.7	236	272.8	565.7	191.7	326.8	240.4	275.7	561.8	564	12.8	4"	451	11	3"	676	18	4"
EAW-VD15S3PK750K5-425AXSP04	165.90	296.1	214.1	248.1	519.3	173	297.8	217.8	250.7	515.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK370C4-625AXSP06	198.70	318	240.9	272.2	527.7	201	316.1	240.9	271.3	521.1	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK370C4-525AXSP06	184.80	297.8	225.3	255.1	500.5	186.9	296.7	225.4	254.1	494.4	372	19	3"	298	12.5	3"	446	26.7	3"
EAW-VD15S3PK370C4-425AXSP04	-	255.3	184.6	214.1	448.5	-	256.3	188	215.9	444.5	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK550C4-625AXSP06	225.10	359.8	273	308.5	600.2	227.5	358	273	307.4	592.6	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK550C4-525AXSP04	-	316.5	230	266.1	551.8	-	318.5	234.2	268.5	547.1	564	12.8	4"	451	11	3"	676	18	4"
EAW-VD15S3PK550C4-425AXSP04	160.80	287	207.7	240.7	503.5	167.7	288.7	211.3	242.8	499.5	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK750C4-625AXSP06	238.80	381	289.4	326.8	637.5	241.4	379.9	290	326.3	630.6	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK750C4-525AXSP04	190.30	337.5	244.9	283.3	587.3	198.8	339.2	249.5	286.4	583.3	564	12.8	4"	451	11	3"	676	18	4"
EAW-VD15S3PK750C4-425AXSP04	172.00	306.3	221.7	256.9	537.4	179.1	307.6	225.5	259.6	533.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK370C5-625AXSP06	198.70	318	240.9	272.2	527.7	201	316.1	240.9	271.3	521.1	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK370C5-525AXSP06	184.80	297.8	225.3	255.1	500.5	186.9	296.7	225.4	254.1	494.4	372	19	3"	298	12.5	3"	446	26.7	3"
EAW-VD15S3PK370C5-425AXSP04	-	255.3	184.6	214.1	448.5	-	256.3	188	215.9	444.5	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK550C5-625AXSP06	225.10	359.8	273	308.5	600.2	227.5	358	273	307.4	592.6	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK550C5-525AXSP04	-	316.5	230	266.1	551.8	-	318.5	234.2	268.5	547.1	564	12.8	4"	451	11	3"	676	18	4"
EAW-VD15S3PK550C5-425AXSP04	160.80	287	207.7	240.7	503.5	167.7	288.7	211.3	242.8	499.5	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK750C5-625AXSP06	238.80	381	289.4	326.8	637.5	241.4	379.9	290	326.3	630.6	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK750C5-525AXSP04	190.30	337.5	244.9	283.3	587.3	198.8	339.2	249.5	286.4	583.3	564	12.8	4"	451	11	3"	676	18	4"
EAW-VD15S3PK750C5-425AXSP04	172.00	306.3	221.7	256.9	537.4	179.1	307.6	225.5	259.6	533.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK370K8-625AXSP06	190.40	305	231	260.9	505.6	192.5	303.1	230.9	259.9	498.6	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK370K8-525AXSP06	177.50	286.2	216.2	245	480.4	179.4	284.6	216.2	244	473.8	372	19	3"	298	12.5	3"	446	26.7	3"
EAW-VD15S3PK370K8-425AXSP04	-	245.2	177.2	205.5	430.6	-	246.5	180.5	207.5	427.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK550K8-625AXSP06	213.10	341.2	258.6	292.5	567.7	215.6	339.5	258.9	291.3	560.5	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK550K8-525AXSP06	198.30	319.3	241.7	273.1	537.8	200.6	318	241.7	272.3	531.8	372	19	3"	298	12.5	3"	446	26.7	3"
EAW-VD15S3PK550K8-425AXSP04	153.20	274	198.3	229.7	480.9	160.1	275.5	201.7	232.1	477.2	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S3PK750K8-625AXSP06	230.00	367.4	279	314.9	613.2	232.7	366	279.3	314.2	606.2	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD15S3PK750K8-525AXSP04	-	324.7	236	272.8	565.7	191.7	326.8	240.4	275.7	561.8	564	12.8	4"	451	11	3"	676	18	4"
EAW-VD15S3PK750K8-425AXSP04	165.90	296.1	214.1	248.1	519.3	173	297.8	217.8	250.7	515.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD15S4PK370K4-625AXSP04	243.20	398.9	299.2	339.9	667.9	248.1	397.5	300.6	339.6	659.5	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK370K4-525AXSP04	228.00	376.8	281.5	320.3	636.5	232.3	375.8	282.5	320	628.5	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK370K4-425AXSP04	206.40	342.5	255.5	291.8	586	209.7	341.7	256.6	291.6	579.6	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK550K4-625AXSP04	272.70	447.1	335.2	380.7	749.6	278	445.6	336.8	380.5	741.1	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK550K4-525AXSP04	255.30	420.1	315	358.4	712.4	259.9	419.7	316.2	358.1	705.3	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK550K4-425AXSP04	230.20	381.5	285.2	324.6	654	233.9	380.6	286.5	324.4	647.7	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK750K4-625AXSP04	294.10	481.2	361.4	410.9	809.7	299.9	481	363.2	411.3	801.5	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK750K4-525AXSP04	275.30	452.1	339.6	386.3	768.9	280.2	451.8	340.9	386.6	761.3	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK750K4-425AXSP02	-	339	-	-	651.8	-	350.1	-	-	651.8	902	8.3	(2) 4"	721	7.9	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370K5-625AXSP04	243.20	398.9	299.2	339.9	667.9	248.1	397.5	300.6	339.6	659.5	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK370K5-525AXSP04	228.00	376.8	281.5	320.3	636.5	232.3	375.8	282.5	320	628.5	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK370K5-425AXSP04	206.40	342.5	255.5	291.8	586	209.7	341.7	256.6	291.6	579.6	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK550K5-625AXSP04	272.70	447.1	335.2	380.7	749.6	278	445.6	336.8	380.5	741.1	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK550K5-525AXSP04	255.30	420.1	315	358.4	712.4	259.9	419.7	316.2	358.1	705.3	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK550K5-425AXSP04	230.20	381.5	285.2	324.6	654	233.9	380.6	286.5	324.4	647.7	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK750K5-625AXSP04	294.10	481.2	361.4	410.9	809.7	299.9	481	363.2	411.3	801.5	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK750K5-525AXSP04	275.30	452.1	339.6	386.3	768.9	280.2	451.8	340.9	386.6	761.3	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK750K5-425AXSP02	-	339	-	-	651.8	-	350.1	-	-	651.8	902	8.3	(2) 4"	721	7.9	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370C4-625AXSP04	254.10	416.4	311.9	354.5	696.9	259	415.1	313.6	354.4	688.4	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK370C4-525AXSP04	237.70	392.5	293.3	333.9	663.9	242.3	391.1	294.5	333.7	655.8	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK370C4-425AXSP04	214.70	356.2	265.8	303.1	609.6	218.4	354.9	267	303	603	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK550C4-625AXSP04	288.00	471.3	353.7	402	791.5	293.2	470.4	355.6	401.9	782.5	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK550C4-525AXSP04	268.70	441.3	331.3	376.7	749.8	273	440.3	332.5	377	742.2	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK550C4-425AXSP04	241.20	398.6	298.4	339.3	684.9	245	397.7	299.7	339	678.2	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK750K4-625AXSP04	305.70	499.7	375.3	426.3	840.5	311.5	499.1	377.5	427	832.6	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK750K4-525AXSP04	285.70	468.8	352.1	400.1	798.4	290.4	468.6	353.5	400.6	790.6	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK750K4-425AXSP02	-	351.4	-	-	674	-	362.7	-	-	674	902	8.3	(2) 4"	721	7.9	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370C5-625AXSP04	254.10	416.4	311.9	354.5	696.9	259	415.1	313.6	354.4	688.4	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK370C5-525AXSP04	237.70	392.5	293.3	333.9	663.9	242.3	391.1	294.5	333.7	655.8	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK370C5-425AXSP04	214.70	356.2	265.8	303.1	609.6	218.4	354.9	267	303	603	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK550C5-625AXSP04	288.00	471.3	353.7	402	791.5	293.2	470.4	355.6	401.9	782.5	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK550C5-525AXSP04	268.70	441.3	331.3	376.7	749.8	273	440.3	332.5	377	742.2	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK550C5-425AXSP04	241.20	398.6	298.4	339.3	684.9	245	397.7	299.7	339	678.2	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK750K5-625AXSP04	305.70	499.7	375.3	426.3	840.5	311.5	499.1	377.5	427	832.6	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK750K5-525AXSP04	285.70	468.8	352.1	400.1	798.4	290.4	468.6	353.5	400.6	790.6	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK750K5-425AXSP02	-	351.4	-	-	674	-	362.7	-	-	674	902	8.3	(2) 4"	721	7.9	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370K8-625AXSP04	243.20	398.9	299.2	339.9	667.9	248.1	397.5	300.6	339.6	659.5	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK370K8-525AXSP04	228.00	376.8	281.5	320.3	636.5	232.3	375.8	282.5	320	628.5	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK370K8-425AXSP04	206.40	342.5	255.5	291.8	586	209.7	341.7	256.6	291.6	579.6	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK550K8-625AXSP04	272.70	447.1	335.2	380.7	749.6	278	445.6	336.8	380.5	741.1	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK550K8-525AXSP04	255.30	420.1	315	358.4	712.4	259.9	419.7	316.2	358.1	705.3	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK550K8-425AXSP04	230.20	381.5	285.2	324.6	654	233.9	380.6	286.5	324.4	647.7	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.7	4"
EAW-VD15S4PK750K8-625AXSP04	294.10	481.2	361.4	410.9	809.7	299.9	481	363.2	411.3	801.5	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD15S4PK750K8-525AXSP04	275.30	452.1	339.6	386.3	768.9	280.2	451.8	340.9	386.6	761.3	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD15S4PK750K8-425AXSP02	-	339	-	-	651.8	-	350.1	-	-	651.8	902	8.3	(2) 4"	721	7.9	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K4-625AXSP04	323.50	510.3	389.3	438.4	843.7	325.9	507	388.6	436.1	831.1	676	20.3	4"	541	13.4	4"	812	28.5	4"
EAW-VD15S5PK370K4-525AXSP02	-	417.3	-	-	757.9	-	424.6	-	-	752.9	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K4-425AXSP02	-	380.8	-	315	695.5	-	387.1	-	322.4	690.5	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K4-625AXSP04	362.30	570.8	436	490.2	947.3	364.6	567.2	435.2	488.2	935.3	676	20.3	4"	541	13.4	4"	812	28.5	4"
EAW-VD15S5PK550K4-525AXSP02	-	468.4	-	387.8	848	-	476.1	-	397.2	842.5	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K4-425AXSP02	-	425.8	-	352.8	775.7	-	432.3	309	360.8	771.3	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K4-625AXSP02	-	536.5	-	-	965.8	-	545.6	-	456.8	960.3	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K4-525AXSP02	-	505.9	-	419.4	914.2	-	514.4	-	429.7	909.6	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K4-425AXSP02	-	461	322.7	381.2	835.3	-	467.3	334.1	389.6	832.1	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K5-625AXSP04	323.50	510.3	389.3	438.4	843.7	325.9	507	388.6	436.1	831.1	676	20.3	4"	541	13.4	4"	812	28.5	4"
EAW-VD15S5PK370K5-525AXSP02	-	417.3	-	-	757.9	-	424.6	-	-	752.9	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K5-425AXSP02	-	380.8	-	315	695.5	-	387.1	-	322.4	690.5	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K5-625AXSP04	362.30	570.8	436	490.2	947.3	364.6	567.2	435.2	488.2	935.3	676	20.3	4"	541	13.4	4"	812	28.5	4"
EAW-VD15S5PK550K5-525AXSP02	-	468.4	-	387.8	848	-	476.1	-	397.2	842.5	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S5PK550K5-425AXSP02	-	425.8	-	352.8	775.7	-	432.3	309	360.8	771.3	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K5-625AXSP02	-	536.5	-	-	965.8	-	545.6	-	456.8	960.3	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K5-525AXSP02	-	505.9	-	419.4	914.2	-	514.4	-	429.7	909.6	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K5-425AXSP02	-	461	322.7	381.2	835.3	-	467.3	334.1	389.6	832.1	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C4-625AXSP04	337.70	532.1	406	457.5	880.5	339.9	528.8	405.4	455.1	868.6	676	20.3	4"	541	13.4	4"	812	28.5	4"
EAW-VD15S5PK370C4-525AXSP02	-	435.4	-	-	790.1	-	442.6	-	-	785.2	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C4-425AXSP02	-	396.7	-	328.2	722.9	-	402.8	-	335.7	719	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C4-625AXSP02	-	525.1	-	-	944.4	-	533.3	-	-	938.9	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C4-525AXSP02	-	493.5	-	408.7	891.8	-	500.9	-	418	887.1	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C4-425AXSP02	-	446.4	312.7	369.9	811.6	-	453.3	323.8	377.6	806.9	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C4-625AXSP02	-	558	-	463.6	1002.1	-	567.2	-	475.2	998.4	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C4-525AXSP02	-	525.4	-	435.9	948.6	-	533.6	383.2	446	944	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C4-425AXSP02	-	477.3	334.4	395.1	865.5	-	484	346	403.4	860.7	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C5-625AXSP04	337.70	532.1	406	457.5	880.5	339.9	528.8	405.4	455.1	868.6	676	20.3	4"	541	13.4	4"	812	28.5	4"
EAW-VD15S5PK370C5-525AXSP02	-	435.4	-	-	790.1	-	442.6	-	-	785.2	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C5-425AXSP02	-	396.7	-	328.2	722.9	-	402.8	-	335.7	719	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C5-625AXSP02	-	525.1	-	-	944.4	-	533.3	-	-	938.9	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C5-525AXSP02	-	493.5	-	408.7	891.8	-	500.9	-	418	887.1	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C5-425AXSP02	-	446.4	312.7	369.9	811.6	-	453.3	323.8	377.6	806.9	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C5-625AXSP02	-	558	-	463.6	1002.1	-	567.2	-	475.2	998.4	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C5-525AXSP02	-	525.4	-	435.9	948.6	-	533.6	383.2	446	944	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C5-425AXSP02	-	477.3	334.4	395.1	865.5	-	484	346	403.4	860.7	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K8-625AXSP04	323.50	510.3	389.3	438.4	843.7	325.9	507	388.6	436.1	831.1	676	20.3	4"	541	13.4	4"	812	28.5	4"
EAW-VD15S5PK370K8-525AXSP02	-	417.3	-	-	757.9	-	424.6	-	-	752.9	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K8-425AXSP02	-	380.8	-	315	695.5	-	387.1	-	322.4	690.5	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K8-625AXSP04	362.30	570.8	436	490.2	947.3	364.6	567.2	435.2	488.2	935.3	676	20.3	4"	541	13.4	4"	812	28.5	4"
EAW-VD15S5PK550K8-525AXSP02	-	468.4	-	387.8	848	-	476.1	-	397.2	842.5	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K8-425AXSP02	-	425.8	-	352.8	775.7	-	432.3	309	360.8	771.3	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K8-625AXSP02	-	536.5	-	-	965.8	-	545.6	-	456.8	960.3	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.2	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K8-525AXSP02	-	505.9	-	419.4	914.2	-	514.4	-	429.7	909.6	1127	10.6	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K8-425AXSP02	-	461	322.7	381.2	835.3	-	467.3	334.1	389.6	832.1	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K4-625AXSP02	-	558	-	468.7	972.3	-	562.1	-	474.9	962.7	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K4-525AXSP02	-	526.5	380.9	442.3	924.1	-	530	389.4	447.1	915.4	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K4-425AXSP02	-	480.3	345.5	401.9	847.3	-	483.2	352.7	406.2	841	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K4-625AXSP02	-	625.8	454.4	526.1	1090.4	-	630.7	464.7	533.2	1081.1	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K4-525AXSP02	-	590	426.9	495.1	1033.1	-	594.1	435.9	500.7	1024.8	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K4-425AXSP02	-	536.3	386.7	449.7	945.6	311.4	539.6	394	453.7	938.5	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K4-625AXSP02	-	676.4	490.5	568.6	1177	-	680.8	501.7	575.5	1167	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K4-525AXSP02	-	637	460.8	534.3	1114.3	-	641.5	470.6	540.5	1106.8	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K4-425AXSP02	321.40	579.1	417.3	485.1	1020.4	336.7	582.9	425.4	490.8	1013	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K5-625AXSP02	-	558	-	468.7	972.3	-	562.1	-	474.9	962.7	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K5-525AXSP02	-	526.5	380.9	442.3	924.1	-	530	389.4	447.1	915.4	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K5-425AXSP02	-	480.3	345.5	401.9	847.3	-	483.2	352.7	406.2	841	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K5-625AXSP02	-	625.8	454.4	526.1	1090.4	-	630.7	464.7	533.2	1081.1	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K5-525AXSP02	-	590	426.9	495.1	1033.1	-	594.1	435.9	500.7	1024.8	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K5-425AXSP02	-	536.3	386.7	449.7	945.6	311.4	539.6	394	453.7	938.5	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K5-625AXSP02	-	676.4	490.5	568.6	1177	-	680.8	501.7	575.5	1167	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K5-525AXSP02	-	637	460.8	534.3	1114.3	-	641.5	470.6	540.5	1106.8	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K5-425AXSP02	321.40	579.1	417.3	485.1	1020.4	336.7	582.9	425.4	490.8	1013	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C4-625AXSP02	-	582.8	-	489.9	1015.5	-	586.5	-	495.8	1005.8	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C4-525AXSP02	-	549.7	397	460.6	962.3	-	552.7	405.4	466.6	954.8	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C4-425AXSP02	-	499.9	359.8	418.5	882.3	-	502.2	367.2	423.2	874.6	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C4-625AXSP02	-	661.8	480.4	555.8	1150.8	-	666.2	490.7	562.6	1141	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C4-525AXSP02	-	621.1	449	521.4	1086.9	-	624.4	458.6	526.4	1077.9	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C4-425AXSP02	311.70	561.6	405	470.9	989.6	326.1	565.2	412.4	475.4	982.1	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C4-625AXSP02	-	702.8	509.7	590.3	1221.4	-	708	521	598	1213.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C4-525AXSP02	-	660.9	478	554.8	1156.4	387.3	665.8	488.4	561.3	1148.9	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C4-425AXSP02	333.30	598.9	432.4	502	1055.8	348.5	602.9	440.4	507	1048	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C5-625AXSP02	-	582.8	-	489.9	1015.5	-	586.5	-	495.8	1005.8	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C5-525AXSP02	-	549.7	397	460.6	962.3	-	552.7	405.4	466.6	954.8	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C5-425AXSP02	-	499.9	359.8	418.5	882.3	-	502.2	367.2	423.2	874.6	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C5-625AXSP02	-	661.8	480.4	555.8	1150.8	-	666.2	490.7	562.6	1141	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C5-525AXSP02	-	621.1	449	521.4	1086.9	-	624.4	458.6	526.4	1077.9	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C5-425AXSP02	311.70	561.6	405	470.9	989.6	326.1	565.2	412.4	475.4	982.1	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C5-625AXSP02	-	702.8	509.7	590.3	1221.4	-	708	521	598	1213.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C5-525AXSP02	-	660.9	478	554.8	1156.4	387.3	665.8	488.4	561.3	1148.9	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C5-425AXSP02	333.30	598.9	432.4	502	1055.8	348.5	602.9	440.4	507	1048	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K8-625AXSP02	-	558	-	468.7	972.3	-	562.1	-	474.9	962.7	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K8-525AXSP02	-	526.5	380.9	442.3	924.1	-	530	389.4	447.1	915.4	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K8-425AXSP02	-	480.3	345.5	401.9	847.3	-	483.2	352.7	406.2	841	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K8-625AXSP02	-	625.8	454.4	526.1	1090.4	-	630.7	464.7	533.2	1081.1	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K8-525AXSP02	-	590	426.9	495.1	1033.1	-	594.1	435.9	500.7	1024.8	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K8-425AXSP02	-	536.3	386.7	449.7	945.6	311.4	539.6	394	453.7	938.5	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K8-625AXSP02	-	676.4	490.5	568.6	1177	-	680.8	501.7	575.5	1167	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K8-525AXSP02	-	637	460.8	534.3	1114.3	-	641.5	470.6	540.5	1106.8	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K8-425AXSP02	321.40	579.1	417.3	485.1	1020.4	336.7	582.9	425.4	490.8	1013	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S1PI370K4-625AXSP16	70.60	111.7	85.1	95.8	183.8	71.1	110.7	84.7	95	180.8	169	22.9	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.1	2"
EAW-VD15S1PI370K4-525AXSP16	64.70	103.3	78.3	88.4	172.2	65.1	102.5	78.1	87.9	169.7	135	25.1	1-1/2"	108	16.6	1-1/2"	162	30.7	2"
EAW-VD15S1PI370K4-425AXSP12	53.70	91.4	67.4	77.3	156.9	55.2	91.1	67.9	77.4	155.1	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI550K4-625AXSP16	79.60	125.9	96	108	207.9	80.1	124.8	95.7	107.3	204.8	169	22.9	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.1	2"
EAW-VD15S1PI550K4-525AXSP12	66.50	112.1	83	94.9	190.8	68.2	111.9	83.5	95.1	188.5	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI550K4-425AXSP12	60.40	102.3	75.7	86.7	176.2	61.8	102.2	76.2	86.8	174.2	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI750K4-625AXSP12	79.10	131.8	98.2	112.1	222.7	81.1	131.7	98.9	112.3	220.3	225	20	2"	180	13.1	2"	270	22.4	3"
EAW-VD15S1PI750K4-525AXSP12	72.30	121.7	90.2	103.1	207.4	74.1	121.5	90.8	103.2	205.1	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI750K4-425AXSP12	65.60	110.8	82.1	94	191	67.1	110.7	82.6	94.3	189	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI370K5-625AXSP16	70.60	111.7	85.1	95.8	183.8	71.1	110.7	84.7	95	180.8	169	22.9	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.1	2"
EAW-VD15S1PI370K5-525AXSP16	64.70	103.3	78.3	88.4	172.2	65.1	102.5	78.1	87.9	169.7	135	25.1	1-1/2"	108	16.6	1-1/2"	162	30.7	2"
EAW-VD15S1PI370K5-425AXSP12	53.70	91.4	67.4	77.3	156.9	55.2	91.1	67.9	77.4	155.1	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI550K5-625AXSP16	79.60	125.9	96	108	207.9	80.1	124.8	95.7	107.3	204.8	169	22.9	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.1	2"
EAW-VD15S1PI550K5-525AXSP12	66.50	112.1	83	94.9	190.8	68.2	111.9	83.5	95.1	188.5	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI550K5-425AXSP12	60.40	102.3	75.7	86.7	176.2	61.8	102.2	76.2	86.8	174.2	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI750K5-625AXSP12	79.10	131.8	98.2	112.1	222.7	81.1	131.7	98.9	112.3	220.3	225	20	2"	180	13.1	2"	270	22.4	3"
EAW-VD15S1PI750K5-525AXSP12	72.30	121.7	90.2	103.1	207.4	74.1	121.5	90.8	103.2	205.1	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI750K5-425AXSP12	65.60	110.8	82.1	94	191	67.1	110.7	82.6	94.3	189	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI370C4-625AXSP16	73.80	116.6	88.8	100.1	192.3	74.2	115.6	88.5	99.3	189.2	169	22.9	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.1	2"
EAW-VD15S1PI370C4-525AXSP12	61.60	103.8	77	88	176.8	63.1	103.6	77.5	88.1	174.5	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI370C4-425AXSP12	56.00	95.1	70.2	80.4	163.3	57.4	94.9	70.6	80.5	161.2	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI550C4-625AXSP12	76.60	128	95.3	108.7	216	78.6	127.5	95.9	108.8	213.2	225	20	2"	180	13.1	2"	270	22.4	3"
EAW-VD15S1PI550C4-525AXSP12	69.90	117.7	87.1	99.7	200.4	71.5	117.4	87.7	99.7	198	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI550C4-425AXSP12	63.20	106.9	79.1	90.7	184.2	64.6	106.8	79.6	90.7	182	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI750C4-625AXSP12	82.30	137.3	102.1	116.6	231.8	84.3	137	102.9	116.8	229.2	225	20	2"	180	13.1	2"	270	22.4	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S1PI750C4-525AXSP12	75.00	126.1	93.5	107	215.3	76.8	125.9	94.2	107.2	213	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI750C4-425AXSP12	68.00	114.7	85	97.4	197.7	69.4	114.5	85.5	97.5	195.6	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI370C5-625AXSP16	73.80	116.6	88.8	100.1	192.3	74.2	115.6	88.5	99.3	189.2	169	22.9	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.1	2"
EAW-VD15S1PI370C5-525AXSP12	61.60	103.8	77	88	176.8	63.1	103.6	77.5	88.1	174.5	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI370C5-425AXSP12	56.00	95.1	70.2	80.4	163.3	57.4	94.9	70.6	80.5	161.2	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI550C5-625AXSP12	76.60	128	95.3	108.7	216	78.6	127.5	95.9	108.8	213.2	225	20	2"	180	13.1	2"	270	22.4	3"
EAW-VD15S1PI550C5-525AXSP12	69.90	117.7	87.1	99.7	200.4	71.5	117.4	87.7	99.7	198	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI550C5-425AXSP12	63.20	106.9	79.1	90.7	184.2	64.6	106.8	79.6	90.7	182	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI750C5-625AXSP12	82.30	137.3	102.1	116.6	231.8	84.3	137	102.9	116.8	229.2	225	20	2"	180	13.1	2"	270	22.4	3"
EAW-VD15S1PI750C5-525AXSP12	75.00	126.1	93.5	107	215.3	76.8	125.9	94.2	107.2	213	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI750C5-425AXSP12	68.00	114.7	85	97.4	197.7	69.4	114.5	85.5	97.5	195.6	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI370K8-625AXSP16	70.60	111.7	85.1	95.8	183.8	71.1	110.7	84.7	95	180.8	169	22.9	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.1	2"
EAW-VD15S1PI370K8-525AXSP16	64.70	103.3	78.3	88.4	172.2	65.1	102.5	78.1	87.9	169.7	135	25.1	1-1/2"	108	16.6	1-1/2"	162	30.7	2"
EAW-VD15S1PI370K8-425AXSP12	53.70	91.4	67.4	77.3	156.9	55.2	91.1	67.9	77.4	155.1	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI550K8-625AXSP16	79.60	125.9	96	108	207.9	80.1	124.8	95.7	107.3	204.8	169	22.9	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.1	2"
EAW-VD15S1PI550K8-525AXSP12	66.50	112.1	83	94.9	190.8	68.2	111.9	83.5	95.1	188.5	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI550K8-425AXSP12	60.40	102.3	75.7	86.7	176.2	61.8	102.2	76.2	86.8	174.2	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S1PI750K8-625AXSP12	79.10	131.8	98.2	112.1	222.7	81.1	131.7	98.9	112.3	220.3	225	20	2"	180	13.1	2"	270	22.4	3"
EAW-VD15S1PI750K8-525AXSP12	72.30	121.7	90.2	103.1	207.4	74.1	121.5	90.8	103.2	205.1	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD15S1PI750K8-425AXSP12	65.60	110.8	82.1	94	191	67.1	110.7	82.6	94.3	189	146	17.1	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.1	2"
EAW-VD15S2PI370K4-625AXSP08	140.50	222.6	169.4	190.8	366.7	141.6	220.6	168.9	189.6	360.9	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI370K4-525AXSP08	131.40	209.7	159.2	179.7	349.2	132.4	207.9	158.7	178.7	344	282	19.4	3"	225	16.8	2"	338	27.2	3"
EAW-VD15S2PI370K4-425AXSP06	106.60	181.6	133.8	153.6	312.4	109.5	181.4	134.9	153.7	308.5	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI550K4-625AXSP08	158.50	250.9	191.1	215.2	414.8	159.6	249	190.5	214.1	408.6	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI550K4-525AXSP06	134.30	226.4	167.7	191.6	385.7	137.6	226	168.7	191.9	380.9	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI550K4-425AXSP06	119.90	203.6	150.3	172.2	350.4	122.6	203.4	151.3	172.7	346.5	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI750K4-625AXSP08	171.90	271.8	207.4	233.5	450.8	173.1	270.2	206.9	232.4	445.3	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI750K4-525AXSP06	145.90	246	182.2	208.5	419.2	149.5	245.5	183.3	208.8	414.4	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI750K4-425AXSP06	130.10	220.1	162.9	187	380.2	133	220.2	164.3	187.2	376.3	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI370K5-625AXSP08	140.50	222.6	169.4	190.8	366.7	141.6	220.6	168.9	189.6	360.9	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI370K5-525AXSP08	131.40	209.7	159.2	179.7	349.2	132.4	207.9	158.7	178.7	344	282	19.4	3"	225	16.8	2"	338	27.2	3"
EAW-VD15S2PI370K5-425AXSP06	106.60	181.6	133.8	153.6	312.4	109.5	181.4	134.9	153.7	308.5	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI550K5-625AXSP08	158.50	250.9	191.1	215.2	414.8	159.6	249	190.5	214.1	408.6	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI550K5-525AXSP06	134.30	226.4	167.7	191.6	385.7	137.6	226	168.7	191.9	380.9	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI550K5-425AXSP06	119.90	203.6	150.3	172.2	350.4	122.6	203.4	151.3	172.7	346.5	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI750K5-625AXSP08	171.90	271.8	207.4	233.5	450.8	173.1	270.2	206.9	232.4	445.3	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI750K5-525AXSP06	145.90	246	182.2	208.5	419.2	149.5	245.5	183.3	208.8	414.4	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI750K5-425AXSP06	130.10	220.1	162.9	187	380.2	133	220.2	164.3	187.2	376.3	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI370C4-625AXSP08	146.90	232.7	176.9	199.3	383.7	147.8	230.6	176.4	198.1	377.5	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI370C4-525AXSP08	137.00	218.6	166	187.5	364.4	138	216.8	165.5	186.2	359	282	19.4	3"	225	16.8	2"	338	27.2	3"
EAW-VD15S2PI370C4-425AXSP06	111.00	189.1	139.3	159.7	324.8	113.9	188.5	140.2	159.9	321	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI550C4-625AXSP08	166.80	264.1	201.2	226.7	437.7	167.8	262	200.5	225.4	431	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI550C4-525AXSP06	141.00	237.8	176	201.3	405.1	144.3	236.9	177.1	201.6	400.1	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI550C4-425AXSP06	125.40	212.4	157	180	366.3	128.2	212.1	157.9	180.2	361.9	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI750C4-625AXSP06	163.20	273	203	231.8	461.9	167.5	272.6	204.5	232.2	456.2	451	17.2	3"	361	11.3	3"	541	20.6	4"
EAW-VD15S2PI750C4-525AXSP06	151.40	254.8	189	216.1	434.7	155	254.4	190.2	216.5	430	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI750C4-425AXSP06	134.80	227.7	168.6	193.3	393.5	137.7	227.5	169.7	193.9	389.5	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI370C5-625AXSP08	146.90	232.7	176.9	199.3	383.7	147.8	230.6	176.4	198.1	377.5	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI370C5-525AXSP08	137.00	218.6	166	187.5	364.4	138	216.8	165.5	186.2	359	282	19.4	3"	225	16.8	2"	338	27.2	3"
EAW-VD15S2PI370C5-425AXSP06	111.00	189.1	139.3	159.7	324.8	113.9	188.5	140.2	159.9	321	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI550C5-625AXSP08	166.80	264.1	201.2	226.7	437.7	167.8	262	200.5	225.4	431	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI550C5-525AXSP06	141.00	237.8	176	201.3	405.1	144.3	236.9	177.1	201.6	400.1	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI550C5-425AXSP06	125.40	212.4	157	180	366.3	128.2	212.1	157.9	180.2	361.9	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI750C5-625AXSP06	163.20	273	203	231.8	461.9	167.5	272.6	204.5	232.2	456.2	451	17.2	3"	361	11.3	3"	541	20.6	4"
EAW-VD15S2PI750C5-525AXSP06	151.40	254.8	189	216.1	434.7	155	254.4	190.2	216.5	430	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI750C5-425AXSP06	134.80	227.7	168.6	193.3	393.5	137.7	227.5	169.7	193.9	389.5	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI370K8-625AXSP08	140.50	222.6	169.4	190.8	366.7	141.6	220.6	168.9	189.6	360.9	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI370K8-525AXSP08	131.40	209.7	159.2	179.7	349.2	132.4	207.9	158.7	178.7	344	282	19.4	3"	225	16.8	2"	338	27.2	3"
EAW-VD15S2PI370K8-425AXSP06	106.60	181.6	133.8	153.6	312.4	109.5	181.4	134.9	153.7	308.5	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI550K8-625AXSP08	158.50	250.9	191.1	215.2	414.8	159.6	249	190.5	214.1	408.6	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI550K8-525AXSP06	134.30	226.4	167.7	191.6	385.7	137.6	226	168.7	191.9	380.9	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI550K8-425AXSP06	119.90	203.6	150.3	172.2	350.4	122.6	203.4	151.3	172.7	346.5	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S2PI750K8-625AXSP08	171.90	271.8	207.4	233.5	450.8	173.1	270.2	206.9	232.4	445.3	338	20	3"	270	13.2	3"	406	28.2	3"
EAW-VD15S2PI750K8-525AXSP06	145.90	246	182.2	208.5	419.2	149.5	245.5	183.3	208.8	414.4	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD15S2PI750K8-425AXSP06	130.10	220.1	162.9	187	380.2	133	220.2	164.3	187.2	376.3	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD15S3PI370K4-625AXSP06	215.60	336.4	257.9	289.6	551.4	216.2	332.9	256.4	286.9	542.5	451	23.1	3"	361	15.2	3"	541	28.9	4"
EAW-VD15S3PI370K4-525AXSP04	-	300.9	222.7	254.9	512.8	-	300.4	224.5	255.3	506.6	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI370K4-425AXSP04	160.90	274.6	202.2	232	471.9	165.2	273.9	203.8	232.5	466.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI550K4-625AXSP04	-	360.5	267.7	305.8	609.8	-	359.9	270.1	306.3	602.3	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI550K4-525AXSP04	200.70	339.1	251.1	287.4	578.5	206	338.5	253.1	287.9	571.4	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI550K4-425AXSP04	180.90	308	227.2	260.7	530.3	185.4	307.7	228.6	260.9	524.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI750K4-625AXSP04	233.40	391.3	291	332.4	662.5	240	391.4	293.4	333	655.4	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI750K4-525AXSP04	218.40	368.5	272.8	312.3	628.7	223.8	368.3	275	312.7	621.7	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI750K4-425AXSP04	196.40	333	246.3	282.6	574.7	201.2	333.1	248.2	283.3	568.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI370K5-625AXSP06	215.60	336.4	257.9	289.6	551.4	216.2	332.9	256.4	286.9	542.5	451	23.1	3"	361	15.2	3"	541	28.9	4"
EAW-VD15S3PI370K5-525AXSP04	-	300.9	222.7	254.9	512.8	-	300.4	224.5	255.3	506.6	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI370K5-425AXSP04	160.90	274.6	202.2	232	471.9	165.2	273.9	203.8	232.5	466.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI550K5-625AXSP04	-	360.5	267.7	305.8	609.8	-	359.9	270.1	306.3	602.3	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI550K5-525AXSP04	200.70	339.1	251.1	287.4	578.5	206	338.5	253.1	287.9	571.4	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI550K5-425AXSP04	180.90	308	227.2	260.7	530.3	185.4	307.7	228.6	260.9	524.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI750K5-625AXSP04	233.40	391.3	291	332.4	662.5	240	391.4	293.4	333	655.4	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI750K5-525AXSP04	218.40	368.5	272.8	312.3	628.7	223.8	368.3	275	312.7	621.7	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI750K5-425AXSP04	196.40	333	246.3	282.6	574.7	201.2	333.1	248.2	283.3	568.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI370C4-625AXSP06	225.40	351.2	269.4	302.6	576.8	225.8	347.6	267.8	299.8	567.6	451	23.1	3"	361	15.2	3"	541	28.9	4"
EAW-VD15S3PI370C4-525AXSP04	-	314	232.4	266.2	535.1	190.7	313.5	234.3	266.2	528.7	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI370C4-425AXSP04	167.60	285.9	210.5	241.6	491.3	171.8	285	211.8	241.8	484.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI550C4-625AXSP04	226.60	379.8	282.4	322.3	642.6	232.8	379.1	284.4	322.7	634.3	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI550C4-525AXSP04	210.80	356.1	263.6	301.5	607.7	216.1	355.4	265.2	301.9	600.1	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI550C4-425AXSP04	189.20	321.3	237.3	272.5	554.4	193.7	320.8	239.1	272.7	547.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI750C4-625AXSP04	243.20	407.3	302.6	345.7	689.5	249.7	406.8	305	346.4	681.9	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI750C4-525AXSP04	226.70	382.2	283	324.1	652.1	232.1	381.6	285.4	324.7	645	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI750C4-425AXSP04	203.50	344.6	254.9	292.7	594.8	208.1	344.2	257	292.9	589.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI370C5-625AXSP06	225.40	351.2	269.4	302.6	576.8	225.8	347.6	267.8	299.8	567.6	451	23.1	3"	361	15.2	3"	541	28.9	4"
EAW-VD15S3PI370C5-525AXSP04	-	314	232.4	266.2	535.1	190.7	313.5	234.3	266.2	528.7	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI370C5-425AXSP04	167.60	285.9	210.5	241.6	491.3	171.8	285	211.8	241.8	484.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI550C5-625AXSP04	226.60	379.8	282.4	322.3	642.6	232.8	379.1	284.4	322.7	634.3	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI550C5-525AXSP04	210.80	356.1	263.6	301.5	607.7	216.1	355.4	265.2	301.9	600.1	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI550C5-425AXSP04	189.20	321.3	237.3	272.5	554.4	193.7	320.8	239.1	272.7	547.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI750C5-625AXSP04	243.20	407.3	302.6	345.7	689.5	249.7	406.8	305	346.4	681.9	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI750C5-525AXSP04	226.70	382.2	283	324.1	652.1	232.1	381.6	285.4	324.7	645	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI750C5-425AXSP04	203.50	344.6	254.9	292.7	594.8	208.1	344.2	257	292.9	589.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3PI370K8-625AXSP06	215.60	336.4	257.9	289.6	551.4	216.2	332.9	256.4	286.9	542.5	451	23.1	3"	361	15.2	3"	541	28.9	4"
EAW-VD15S3PI370K8-525AXSP04	-	300.9	222.7	254.9	512.8	-	300.4	224.5	255.3	506.6	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI370K8-425AXSP04	160.90	274.6	202.2	232	471.9	165.2	273.9	203.8	232.5	466.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI550K8-625AXSP04	-	360.5	267.7	305.8	609.8	-	359.9	270.1	306.3	602.3	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI550K8-525AXSP04	200.70	339.1	251.1	287.4	578.5	206	338.5	253.1	287.9	571.4	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI550K8-425AXSP04	180.90	308	227.2	260.7	530.3	185.4	307.7	228.6	260.9	524.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S3PI750K8-625AXSP04	233.40	391.3	291	332.4	662.5	240	391.4	293.4	333	655.4	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD15S3PI750K8-525AXSP04	218.40	368.5	272.8	312.3	628.7	223.8	368.3	275	312.7	621.7	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD15S3PI750K8-425AXSP04	196.40	333	246.3	282.6	574.7	201.2	333.1	248.2	283.3	568.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD15S4PI370K4-625AXSP04	278.60	442.5	336	378.7	729.3	280.8	438.6	335.1	376.2	717.7	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI370K4-525AXSP04	260.40	416.5	315.5	356.9	694.1	262.3	413.1	314.6	354.4	683.8	564	18.8	4"	451	14.9	3"	676	26.3	4"
EAW-VD15S4PI370K4-425AXSP04	235.00	378.4	286.3	324.1	639.8	236.4	375.9	285.6	321.9	630.7	451	20.6	3"	361	13.6	3"	541	25.3	4"
EAW-VD15S4PI550K4-625AXSP04	313.80	497.9	379	427.5	824.7	316.4	494.2	377.9	424.8	812.5	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI550K4-525AXSP04	292.70	467.3	354.7	400.6	783.3	294.9	464.1	354.1	398.4	771.6	564	18.8	4"	451	14.9	3"	676	26.3	4"
EAW-VD15S4PI550K4-425AXSP02	-	365.2	-	-	672	-	371.2	-	308.7	667.8	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K4-625AXSP04	340.70	540.1	411.3	463.8	897.3	343.2	537	410.3	461.6	885.4	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI750K4-525AXSP02	-	437.1	-	-	799.4	-	445.4	-	-	794.2	1127	10.3	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K4-425AXSP02	-	396.8	-	327.2	728.2	-	403.4	-	335.8	724.6	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370K5-625AXSP04	278.60	442.5	336	378.7	729.3	280.8	438.6	335.1	376.2	717.7	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI370K5-525AXSP04	260.40	416.5	315.5	356.9	694.1	262.3	413.1	314.6	354.4	683.8	564	18.8	4"	451	14.9	3"	676	26.3	4"
EAW-VD15S4PI370K5-425AXSP04	235.00	378.4	286.3	324.1	639.8	236.4	375.9	285.6	321.9	630.7	451	20.6	3"	361	13.6	3"	541	25.3	4"
EAW-VD15S4PI550K5-625AXSP04	313.80	497.9	379	427.5	824.7	316.4	494.2	377.9	424.8	812.5	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI550K5-525AXSP04	292.70	467.3	354.7	400.6	783.3	294.9	464.1	354.1	398.4	771.6	564	18.8	4"	451	14.9	3"	676	26.3	4"
EAW-VD15S4PI550K5-425AXSP02	-	365.2	-	-	672	-	371.2	-	308.7	667.8	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K5-625AXSP04	340.70	540.1	411.3	463.8	897.3	343.2	537	410.3	461.6	885.4	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI750K5-525AXSP02	-	437.1	-	-	799.4	-	445.4	-	-	794.2	1127	10.3	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K5-425AXSP02	-	396.8	-	327.2	728.2	-	403.4	-	335.8	724.6	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370C4-625AXSP04	290.80	461.9	351.3	396.1	762.9	293.1	457.9	349.9	393	750.8	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI370C4-525AXSP04	271.30	434.2	329	371.7	724.3	273.4	430.7	328	369.8	713.7	564	18.8	4"	451	14.9	3"	676	26.3	4"
EAW-VD15S4PI370C4-425AXSP02	-	337.6	-	-	623.4	-	343.7	-	-	618.5	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C4-625AXSP04	330.50	524.1	398.9	450.3	870.2	332.7	520	398.2	447.2	856.9	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI550C4-525AXSP02	-	422.3	-	-	773	-	429.5	-	-	767	1127	10.3	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C4-425AXSP02	-	382.2	-	314.9	701.9	-	388.4	-	322.6	697.2	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C4-625AXSP04	353.70	560.9	427.2	481.3	932.8	356.8	557.6	426.8	479	921.3	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI750C4-525AXSP02	-	454.2	-	-	829.8	-	462.3	-	385.1	824.7	1127	10.3	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C4-425AXSP02	-	410.8	-	339.3	754.4	-	417.8	-	347.6	749.6	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370C5-625AXSP04	290.80	461.9	351.3	396.1	762.9	293.1	457.9	349.9	393	750.8	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI370C5-525AXSP04	271.30	434.2	329	371.7	724.3	273.4	430.7	328	369.8	713.7	564	18.8	4"	451	14.9	3"	676	26.3	4"
EAW-VD15S4PI370C5-425AXSP02	-	337.6	-	-	623.4	-	343.7	-	-	618.5	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C5-625AXSP04	330.50	524.1	398.9	450.3	870.2	332.7	520	398.2	447.2	856.9	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI550C5-525AXSP02	-	422.3	-	-	773	-	429.5	-	-	767	1127	10.3	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C5-425AXSP02	-	382.2	-	314.9	701.9	-	388.4	-	322.6	697.2	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C5-625AXSP04	353.70	560.9	427.2	481.3	932.8	356.8	557.6	426.8	479	921.3	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI750C5-525AXSP02	-	454.2	-	-	829.8	-	462.3	-	385.1	824.7	1127	10.3	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C5-425AXSP02	-	410.8	-	339.3	754.4	-	417.8	-	347.6	749.6	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370K8-625AXSP04	278.60	442.5	336	378.7	729.3	280.8	438.6	335.1	376.2	717.7	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI370K8-525AXSP04	260.40	416.5	315.5	356.9	694.1	262.3	413.1	314.6	354.4	683.8	564	18.8	4"	451	14.9	3"	676	26.3	4"
EAW-VD15S4PI370K8-425AXSP04	235.00	378.4	286.3	324.1	639.8	236.4	375.9	285.6	321.9	630.7	451	20.6	3"	361	13.6	3"	541	25.3	4"
EAW-VD15S4PI550K8-625AXSP04	313.80	497.9	379	427.5	824.7	316.4	494.2	377.9	424.8	812.5	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI550K8-525AXSP04	292.70	467.3	354.7	400.6	783.3	294.9	464.1	354.1	398.4	771.6	564	18.8	4"	451	14.9	3"	676	26.3	4"
EAW-VD15S4PI550K8-425AXSP02	-	365.2	-	-	672	-	371.2	-	308.7	667.8	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K8-625AXSP04	340.70	540.1	411.3	463.8	897.3	343.2	537	410.3	461.6	885.4	676	19.6	4"	541	12.9	4"	812	27.6	4"
EAW-VD15S4PI750K8-525AXSP02	-	437.1	-	-	799.4	-	445.4	-	-	794.2	1127	10.3	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.5	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K8-425AXSP02	-	396.8	-	327.2	728.2	-	403.4	-	335.8	724.6	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K4-625AXSP02	-	503.7	-	-	878.3	-	506.7	-	-	867.7	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K4-525AXSP02	-	474.7	-	397.8	833.3	-	477.2	-	402.9	824.6	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K4-425AXSP02	-	432.3	310.7	362.1	764.5	-	434.5	317.7	365.7	757.3	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K4-625AXSP02	-	569.8	-	478.5	992.1	-	572.7	-	484.3	981.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K4-525AXSP02	-	535.6	386.6	449.1	938	-	538.5	394.8	453.5	929.2	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K4-425AXSP02	-	486.2	349.8	406.6	858	-	488.8	356.6	410.8	849.8	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K4-625AXSP02	-	619.4	-	520.1	1077.3	-	622.9	459.1	526.7	1067.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K4-525AXSP02	-	582.1	420.8	487.9	1018.7	-	585.3	428.9	493.4	1010.4	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K4-425AXSP02	-	527.4	379.9	441.6	929	305.9	530.2	387.1	446	922.6	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K5-625AXSP02	-	503.7	-	-	878.3	-	506.7	-	-	867.7	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K5-525AXSP02	-	474.7	-	397.8	833.3	-	477.2	-	402.9	824.6	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K5-425AXSP02	-	432.3	310.7	362.1	764.5	-	434.5	317.7	365.7	757.3	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K5-625AXSP02	-	569.8	-	478.5	992.1	-	572.7	-	484.3	981.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K5-525AXSP02	-	535.6	386.6	449.1	938	-	538.5	394.8	453.5	929.2	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K5-425AXSP02	-	486.2	349.8	406.6	858	-	488.8	356.6	410.8	849.8	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K5-625AXSP02	-	619.4	-	520.1	1077.3	-	622.9	459.1	526.7	1067.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K5-525AXSP02	-	582.1	420.8	487.9	1018.7	-	585.3	428.9	493.4	1010.4	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K5-425AXSP02	-	527.4	379.9	441.6	929	305.9	530.2	387.1	446	922.6	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C4-625AXSP02	-	526.7	-	-	918.4	-	530	-	-	907.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C4-525AXSP02	-	495.8	-	415.8	869.2	-	497.8	-	419.9	860.2	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C4-425AXSP02	-	450.4	323.7	376.9	795.6	-	452	330.4	380.6	786.7	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C4-625AXSP02	-	600.7	-	504.7	1045.1	-	603.6	-	509.9	1034.6	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C4-525AXSP02	-	562	406.1	471.4	984.9	-	565.1	414.8	476.8	975.5	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C4-425AXSP02	-	508.4	366	425.4	896.5	-	510.1	372.7	429.7	887.5	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C4-625AXSP02	-	644.4	467.5	541.5	1120.9	-	648	476.9	547.5	1110.3	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C4-525AXSP02	-	604.3	436.8	506.9	1057.7	-	607	445.6	512.1	1048	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C4-425AXSP02	302.60	546.4	393.2	457	962.7	316.6	548.4	400.8	461.7	954.6	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C5-625AXSP02	-	526.7	-	-	918.4	-	530	-	-	907.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C5-525AXSP02	-	495.8	-	415.8	869.2	-	497.8	-	419.9	860.2	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C5-425AXSP02	-	450.4	323.7	376.9	795.6	-	452	330.4	380.6	786.7	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C5-625AXSP02	-	600.7	-	504.7	1045.1	-	603.6	-	509.9	1034.6	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C5-525AXSP02	-	562	406.1	471.4	984.9	-	565.1	414.8	476.8	975.5	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C5-425AXSP02	-	508.4	366	425.4	896.5	-	510.1	372.7	429.7	887.5	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C5-625AXSP02	-	644.4	467.5	541.5	1120.9	-	648	476.9	547.5	1110.3	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C5-525AXSP02	-	604.3	436.8	506.9	1057.7	-	607	445.6	512.1	1048	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C5-425AXSP02	302.60	546.4	393.2	457	962.7	316.6	548.4	400.8	461.7	954.6	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K8-625AXSP02	-	503.7	-	-	878.3	-	506.7	-	-	867.7	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K8-525AXSP02	-	474.7	-	397.8	833.3	-	477.2	-	402.9	824.6	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K8-425AXSP02	-	432.3	310.7	362.1	764.5	-	434.5	317.7	365.7	757.3	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K8-625AXSP02	-	569.8	-	478.5	992.1	-	572.7	-	484.3	981.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K8-525AXSP02	-	535.6	386.6	449.1	938	-	538.5	394.8	453.5	929.2	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K8-425AXSP02	-	486.2	349.8	406.6	858	-	488.8	356.6	410.8	849.8	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K8-625AXSP02	-	619.4	-	520.1	1077.3	-	622.9	459.1	526.7	1067.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K8-525AXSP02	-	582.1	420.8	487.9	1018.7	-	585.3	428.9	493.4	1010.4	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K8-425AXSP02	-	527.4	379.9	441.6	929	305.9	530.2	387.1	446	922.6	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD9102ZA320P7-625AXSP16	-	92.4	-	76.9	165.8	-	93.7	-	78.5	164.6	225	17.4	2"	180	11.4	2"	270	18.5	3"
EAW-VD9102ZA320P7-525AXSP16	-	84.7	-	70.3	152.7	-	85.8	61.6	71.7	151.6	180	15.5	2"	144	10.2	2"	216	21.9	2"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD9102ZA320P7-425AXSP16	-	76.9	54	63.7	139.2	-	77.8	55.7	64.9	138.3	146	14.4	2"	117	12.2	1-1/2"	176	20.2	2"
EAW-VD9104ZA320P7-625AXSP12	121.70	203.1	151.1	172.5	343.1	124.6	202.6	152.1	172.6	339.3	304	16.9	3"	244	11.1	3"	365	23.7	3"
EAW-VD9104ZA320P7-525AXSP12	111.70	186.9	139	158.9	319.5	114	186.6	140	159.2	316.5	248	16.2	3"	198	14	2"	298	22.8	3"
EAW-VD9104ZA320P7-425AXSP12	101.10	169.8	126.3	144.3	293.9	103.1	169.6	127.1	144.4	290.9	203	19.3	2"	162	12.7	2"	244	22.2	3"
EAW-VD9106ZA320P7-625AXSP08	180.80	301.8	224.5	256.5	510.8	185.1	301.4	226	256.6	505.1	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD9106ZA320P7-525AXSP08	166.90	279.4	207.7	237.9	478.6	170.4	279.1	209.2	238	473.4	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD9106ZA320P7-425AXSP08	151.10	254.3	188.7	216	439.5	154.1	254	189.8	216.2	435	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD9108ZA320P7-625AXSP06	241.80	404	300.3	343	683.6	247.6	403	302.3	343.2	676	609	15.7	4"	487	13.5	3"	730	22.1	4"
EAW-VD9108ZA320P7-525AXSP06	224.30	376.1	279.4	319.8	643.5	229.3	375.5	281.3	320	636.4	507	18.4	3"	406	12.1	3"	609	21.1	4"
EAW-VD9108ZA320P7-425AXSP06	200.50	337.8	250.8	286.9	584.2	204.8	337.5	252.1	287.3	578.2	406	16.6	3"	325	11	3"	487	23.4	3"
EAW-VD9110ZA320P7-625AXSP04	-	485.3	354	408.8	840.6	-	487.2	359.9	412	832.5	913	12.2	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.2	(2) 4"
EAW-VD9110ZA320P7-525AXSP04	254.80	451.9	328.4	379.9	786.7	265.9	453.8	333.8	383.1	780.4	755	14.5	4"	604	9.5	4"	906	16.6	(2) 4"
EAW-VD9110ZA320P7-425AXSP04	229.40	408.7	295.8	342.7	716.6	238.5	410.2	300.2	345.7	710.5	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD9112ZA320P7-625AXSP04	359.70	602.7	447.6	511.4	1020.3	369	602	450.7	511.7	1009	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD9112ZA320P7-525AXSP04	332.50	558.9	414.6	475	957.3	340.2	558.2	417.7	475.3	946.9	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD9112ZA320P7-425AXSP04	298.20	503.1	373.2	427.1	870.9	304.6	502.8	376	427.7	863.3	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD9114ZA320P7-625AXSP04	442.00	714.9	539.7	611.9	1200.8	448.1	712	541.2	611	1186	913	16.2	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	22.7	(2) 4"
EAW-VD9114ZA320P7-525AXSP04	407.40	663.2	500.1	566.2	1126.1	412.9	661.2	500.7	565.4	1113.7	755	18.4	4"	604	12.1	4"	906	22.1	(2) 4"
EAW-VD9114ZA320P7-425AXSP02	-	502.8	-	409.6	950.3	-	515.8	-	424.8	948	1217	9.7	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.7	(2) 4"
EAW-VD9116ZA320P7-625AXSP02	-	716.7	-	-	1300.4	-	730.1	-	-	1291.9	1826	10.7	(3) 4"	1461	8.9	(2) 4"	2191	15.1	(3) 4"
EAW-VD9116ZA320P7-525AXSP02	-	669.4	-	553.7	1219.7	-	680.7	-	567.5	1212.5	1522	12	(2) 4"	1217	7.9	(2) 4"	1826	14.1	(3) 4"
EAW-VD9116ZA320P7-425AXSP02	-	603.3	418.9	497.8	1102.6	-	611.7	435.4	509	1097.7	1217	10.7	(2) 4"	974	7.1	(2) 4"	1461	15.1	(2) 4"
EAW-VD9118ZA320P7-625AXSP02	-	835.5	-	697.7	1478.4	-	844.8	614.5	710.1	1468.4	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA320P7-525AXSP02	-	780.6	555.7	650.4	1388.1	-	787.5	570.6	660.6	1377.6	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA320P7-425AXSP02	-	701.7	498.7	584.1	1254.8	-	708	511.5	593.1	1246.9	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD9120ZA320P7-625AXSP02	-	953.7	691.4	800.9	1657.7	-	958	705.9	809	1642	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD9120ZA320P7-525AXSP02	-	889.2	643.2	746.5	1555.6	520.3	893.4	655.6	753.3	1543.6	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD9120ZA320P7-425AXSP02	444.50	799.3	576.3	669.6	1408	464.2	802.8	586.2	675.4	1396.6	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD9102ZJ320P7-625AXSP16	-	99.8	-	83.7	175.6	-	100.7	-	84.8	173.9	225	18.3	2"	180	12	2"	270	19.7	3"
EAW-VD9102ZJ320P7-525AXSP16	-	91.3	65.4	76.4	161.6	-	91.9	67	77.2	160.3	180	16.4	2"	144	10.8	2"	216	23.1	2"
EAW-VD9102ZJ320P7-425AXSP16	-	82.9	59.1	69.1	147.4	-	83.4	60.4	69.9	146.2	146	15.3	2"	117	12.8	1-1/2"	176	21.5	2"
EAW-VD9104ZJ320P7-625AXSP12	132.60	215.9	162.5	184.3	361.9	134.6	215	162.6	183.7	357.3	304	18.2	3"	244	12	3"	365	25.5	3"
EAW-VD9104ZJ320P7-525AXSP12	121.20	198.8	149.2	169.6	337.2	122.9	197.8	149.4	169.1	333	248	17.6	3"	198	14.9	2"	298	24.6	3"
EAW-VD9104ZJ320P7-425AXSP08	-	168.5	120.2	140.4	299.9	-	169.6	122.9	142.2	297.5	304	12.7	3"	244	8.4	3"	365	17.8	3"
EAW-VD9106ZJ320P7-625AXSP08	196.90	321.3	241.5	274	539.5	200	319.9	241.8	273.3	532.1	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD9106ZJ320P7-525AXSP08	181.20	297.2	223	253.6	504.5	183.7	295.9	223.4	253.3	498.2	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD9106ZJ320P7-425AXSP06	145.30	258.8	187.3	216.9	453.4	151.1	259.3	190	218.7	448.9	406	14.7	3"	325	9.6	3"	487	20.6	3"
EAW-VD9108ZJ320P7-625AXSP06	263.00	429.5	322.9	366.4	721.1	267.1	427.7	323.3	365.9	712	609	17.1	4"	487	14.4	3"	730	24	4"
EAW-VD9108ZJ320P7-525AXSP06	243.80	399.9	299.9	341.5	679	247.1	398.6	300.8	340.9	670.5	507	19.7	3"	406	13	3"	609	23	4"
EAW-VD9108ZJ320P7-425AXSP06	217.40	358.7	268.8	305.5	616.7	220.3	357.7	269.4	305.2	609.5	406	17.9	3"	325	11.8	3"	487	25.2	3"
EAW-VD9110ZJ320P7-625AXSP04	-	520.2	383.4	440.1	888.1	314.6	519.7	387.4	441.2	878.2	913	13.3	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	18.7	(2) 4"
EAW-VD9110ZJ320P7-525AXSP04	281.10	483.4	355.3	408.4	831.7	289.6	483.6	358.8	409.5	822.7	755	15.6	4"	604	10.2	4"	906	18.1	(2) 4"
EAW-VD9110ZJ320P7-425AXSP04	252.30	436	319.6	368.5	756.8	259.6	435.9	322.9	369.2	749.3	609	14.3	4"	487	12.6	3"	730	20.1	4"
EAW-VD9112ZJ320P7-625AXSP04	392.00	640.8	481.5	547.3	1077.7	398.1	638.1	482.8	545.7	1062.9	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ320P7-525AXSP04	361.10	594.5	445.3	507.3	1009	366.8	591.8	446.8	505.7	996.5	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ320P7-425AXSP04	323.40	535.2	400.8	455.7	919.4	328.3	533	401.1	454.5	908.8	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD9114ZJ320P7-625AXSP04	477.40	759.8	578	651.5	1266.6	480.5	754.3	576.7	647.6	1249.1	913	17.7	(2) 4"	730	14.2	4"	1096	24.8	(2) 4"
EAW-VD9114ZJ320P7-525AXSP02	-	607.6	-	-	1116.7	-	618.9	-	514.7	1109.9	1522	11.8	(2) 4"	1217	7.7	(2) 4"	1826	13.8	(3) 4"
EAW-VD9114ZJ320P7-425AXSP02	-	546.7	-	450.2	1008.7	-	556.8	-	462.2	1002.9	1217	10.5	(2) 4"	974	6.9	(2) 4"	1461	14.8	(2) 4"
EAW-VD9116ZJ320P7-625AXSP02	-	776.4	-	648	1378.5	-	784.9	-	659.4	1367.2	1826	11.6	(3) 4"	1461	9.5	(2) 4"	2191	16.3	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ320P7-525AXSP02	-	724.3	514.1	603.2	1292.6	-	730.7	528.9	612.7	1282.6	1522	12.9	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.3	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ320P7-425AXSP02	-	650.7	461.5	541.5	1167.8	-	656.7	474	550.3	1160.7	1217	11.6	(2) 4"	974	7.6	(2) 4"	1461	16.3	(2) 4"
EAW-VD9118ZJ320P7-625AXSP02	-	899.6	652.7	756.4	1566.8	-	904.8	666.2	763.9	1549.7	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ320P7-525AXSP02	-	839.2	606.7	704.4	1468.5	-	843	618.2	710.8	1454.9	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ320P7-425AXSP02	418.10	754.3	543.1	631.3	1328.5	437.1	757.7	552.5	637.5	1316	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD9102PA320P7-625AXSP16	-	79.5	-	66.1	142.1	-	80.7	58.3	67.6	141.5	169	15	2"	135	13.1	1-1/2"	203	21	2"
EAW-VD9102PA320P7-525AXSP16	-	73	51.5	60.7	131.2	-	74.1	53.3	61.9	130.7	135	17.2	1-1/2"	108	11.3	1-1/2"	162	19.6	2"
EAW-VD9102PA320P7-425AXSP16	-	67.8	47.7	56.2	122.2	37.8	68.6	49.2	57.3	121.7	113	15.7	1-1/2"	90	10.3	1-1/2"	135	22.1	1-1/2"
EAW-VD9104PA320P7-625AXSP12	103.70	172.2	128.7	146.9	292.6	106.2	172.5	129.8	147.3	290.5	225	20	2"	180	13.1	2"	270	22.4	3"
EAW-VD9104PA320P7-525AXSP12	94.40	157.3	117.4	133.8	270.7	96.5	157.6	118.5	134.3	268.9	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD9104PA320P7-425AXSP08	-	134.7	94.6	111.7	243.1	-	136.7	97.8	113.9	242.6	225	14.9	2"	180	9.8	2"	270	15.4	3"
EAW-VD9106PA320P7-625AXSP08	155.10	257.5	192.5	219.6	438.3	158.8	258	194	220.3	434.6	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD9106PA320P7-525AXSP08	144.60	241.1	179.8	205	414.4	147.8	241.4	181.3	205.6	410.9	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD9106PA320P7-425AXSP06	111.30	203.7	146.1	170.3	362.2	117.1	205.4	149.4	172.7	360.9	293	12.1	3"	234	12.3	2"	352	17	3"
EAW-VD9108PA320P7-625AXSP06	206.00	342.4	255.8	291.9	582.9	211	343	257.9	292.9	577.9	451	17.2	3"	361	11.3	3"	541	20.6	4"
EAW-VD9108PA320P7-525AXSP06	190.80	318.3	237.5	270.9	547.7	195.2	318.9	239.6	271.8	544	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD9108PA320P7-425AXSP04	-	266.1	186.4	220.3	481.3	-	270.1	192.9	224.9	480.3	451	12.7	3"	361	8.4	3"	541	14.3	4"
EAW-VD9110PA320P7-625AXSP04	235.50	413.6	301.8	348.3	716.3	246.2	416.5	307.4	352.1	711.2	676	13.7	4"	541	9	4"	812	19.3	4"
EAW-VD9110PA320P7-525AXSP04	219.90	387.3	282	326	675.7	229.1	390.2	287	329.3	672.2	564	12.8	4"	451	11	3"	676	18	4"
EAW-VD9110PA320P7-425AXSP04	197.90	348.6	254.2	294.6	615.2	205.5	351.1	258.4	297.1	611.7	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"
EAW-VD9112PA320P7-625AXSP04	306.80	510.5	381.2	435.1	869.8	314.3	511.5	384.3	436.6	863.5	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD9112PA320P7-525AXSP04	285.60	477.4	355.6	406.3	821.6	292.2	478.3	358.7	407.8	815.9	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD9112PA320P7-425AXSP02	-	346.2	-	-	682.9	-	360.5	-	-	685	902	7.6	(2) 4"	721	7.4	4"	1082	10.8	(2) 4"
EAW-VD9114PA320P7-625AXSP04	375.30	607	458.7	518.8	1024.1	381.2	606.2	460.6	518.8	1015.3	676	17.6	4"	541	11.6	4"	812	24.8	4"
EAW-VD9114PA320P7-525AXSP02	-	478.9	-	391.4	898.6	-	492.5	-	406.4	897.4	1127	9.3	(2) 4"	902	6.1	(2) 4"	1352	13.1	(2) 4"
EAW-VD9114PA320P7-425AXSP02	-	433.8	-	353.9	814.4	-	444.7	309.4	366.5	813.4	902	8.6	(2) 4"	721	8.1	4"	1082	12.1	(2) 4"
EAW-VD9116PA320P7-625AXSP02	-	612.6	-	507.1	1106.5	-	624.2	-	520.5	1103.8	1352	11.2	(2) 4"	1082	7.3	(2) 4"	1623	15.7	(2) 4"
EAW-VD9116PA320P7-525AXSP02	-	574.6	401	475.1	1041.3	-	584.3	417.1	486.7	1039.6	1127	10.3	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.5	(2) 4"
EAW-VD9116PA320P7-425AXSP02	-	518.9	361.7	429.1	944.1	-	527.6	375.3	439	942.7	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD9118PA320P7-625AXSP02	-	712.8	510.1	595.1	1258.5	-	721	525.4	606.7	1253.4	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD9118PA320P7-525AXSP02	-	667.7	476.5	556.8	1185.8	382.8	675.9	489.4	566.4	1180.1	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD9118PA320P7-425AXSP02	324.00	603	429.4	502.5	1075.3	343.3	609	440.1	510.5	1071.6	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD9120PA320P7-625AXSP02	457.50	812.1	590	682.9	1411.6	479.9	818.2	602.3	690.9	1403.9	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD9120PA320P7-525AXSP02	426.90	760.3	551	637.7	1329.5	446	765.1	561.1	645.7	1322.9	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD9120PA320P7-425AXSP02	383.70	682.5	495.1	575.4	1207.4	399.7	687.4	504.3	581.3	1200.9	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD9102PJ320P7-625AXSP16	-	86.7	62.4	72.7	152.2	-	87.6	64.1	73.8	151.3	169	15.8	2"	135	13.7	1-1/2"	203	22.3	2"
EAW-VD9102PJ320P7-525AXSP16	-	79.6	57.1	66.6	140.6	45.9	80.3	58.5	67.5	139.7	135	18.1	1-1/2"	108	11.9	1-1/2"	162	20.8	2"
EAW-VD9102PJ320P7-425AXSP16	40.10	73.7	52.7	61.5	130.7	42.2	74.2	53.9	62.3	130	113	16.6	1-1/2"	90	10.9	1-1/2"	135	23.3	1-1/2"
EAW-VD9104PJ320P7-625AXSP12	114.20	185.3	139.9	158.6	312.8	116	185	140.5	158.5	309.6	225	21.3	2"	180	14	2"	270	24.3	3"
EAW-VD9104PJ320P7-525AXSP08	-	162	116.2	135.4	286.2	-	163.5	119.1	137.3	284.3	282	12.4	3"	225	12.1	2"	338	17.4	3"
EAW-VD9104PJ320P7-425AXSP08	79.50	146.5	104.6	122.2	260.1	83.8	147.8	107.1	123.8	258.6	225	15.8	2"	180	10.4	2"	270	16.6	3"
EAW-VD9106PJ320P7-625AXSP08	170.50	277.2	209.2	237.1	468	173.4	276.7	210	237.1	463.3	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD9106PJ320P7-525AXSP06	140.40	247.1	179.8	208	430	146	248.5	183	209.7	427.1	372	14	3"	298	9.2	3"	446	19.7	3"
EAW-VD9106PJ320P7-425AXSP06	124.70	219.7	160.2	185.4	386.9	129.4	220.9	162.7	187.1	384.8	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.3	3"
EAW-VD9108PJ320P7-625AXSP06	226.50	369	278	315.2	622.4	230.4	368	279.2	315.2	616.1	451	18.5	3"	361	12.2	3"	541	22.4	4"
EAW-VD9108PJ320P7-525AXSP04	-	320.7	229.2	267.8	567.5	-	323.9	235.4	271.8	564.6	564	11.7	4"	451	10.3	3"	676	16.5	4"
EAW-VD9108PJ320P7-425AXSP04	156.10	289.5	206.4	241.5	515	165.2	292.3	211.5	244.9	513.1	451	13.6	3"	361	8.9	3"	541	15.5	4"
EAW-VD9110PJ320P7-625AXSP04	263.00	448.2	331	379.1	766	271.6	449.7	335	381.1	759.5	676	14.8	4"	541	9.7	4"	812	20.8	4"
EAW-VD9110PJ320P7-525AXSP04	244.70	418	308.8	354.7	721.8	252	419.5	312.2	356.1	716.8	564	13.9	4"	451	11.7	3"	676	19.6	4"
EAW-VD9110PJ320P7-425AXSP04	219.40	375.5	277.2	318.5	656.8	225.4	377.2	280.3	320.2	651.9	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.6	4"
EAW-VD9112PJ320P7-625AXSP04	337.40	550.4	414.4	470	930	343.4	549.6	416.2	470.7	920.7	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD9112PJ320P7-525AXSP02	-	426.1	-	-	811.4	-	439.3	-	-	811.6	1127	9	(2) 4"	902	5.9	(2) 4"	1352	12.7	(2) 4"
EAW-VD9112PJ320P7-425AXSP02	-	384.7	-	312.3	734.8	-	396.4	-	325.4	734.1	902	8.3	(2) 4"	721	7.9	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD9114PJ320P7-625AXSP02	-	563.2	-	465.5	1026.4	-	574.8	-	478.8	1022.4	1352	11	(2) 4"	1082	7.2	(2) 4"	1623	15.4	(2) 4"
EAW-VD9114PJ320P7-525AXSP02	-	527.8	-	435.3	964	-	537.8	381.9	447.5	961	1127	10.1	(2) 4"	902	6.7	(2) 4"	1352	14.2	(2) 4"
EAW-VD9114PJ320P7-425AXSP02	-	475.9	329.5	392.6	874	-	484.5	343.1	402.3	871.2	902	9.4	(2) 4"	721	8.6	4"	1082	13.2	(2) 4"
EAW-VD9116PJ320P7-625AXSP02	-	670.9	478.3	559.7	1187.4	-	678.5	492.7	569.6	1180.9	1352	12	(2) 4"	1082	7.9	(2) 4"	1623	17	(2) 4"
EAW-VD9116PJ320P7-525AXSP02	-	627.2	446.4	522.7	1116.7	-	634.9	459.1	531.8	1111.3	1127	11.2	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.8	(2) 4"
EAW-VD9116PJ320P7-425AXSP02	301.20	565.6	401.6	470.6	1011	320.2	571.2	412.3	478.1	1007.5	902	10.5	(2) 4"	721	9.3	4"	1082	14.7	(2) 4"
EAW-VD9118PJ320P7-625AXSP02	-	776	564	652.2	1348.4	458.5	781.7	574.7	659.8	1339	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD9118PJ320P7-525AXSP02	406.70	725.3	525.8	609.3	1269.3	425.3	729.9	535.7	615.8	1261.1	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD9118PJ320P7-425AXSP02	364.80	651.4	471.9	548.1	1151	380.4	655.2	480.2	553.3	1142.9	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD91S1MA320P7-625AXSP16	-	46.1	-	38.5	81.6	-	46.6	33.9	39.1	81	101	15.6	1-1/2"	81	10.3	1-1/2"	122	21.9	1-1/2"
EAW-VD91S1MA320P7-525AXSP16	-	42.5	-	35.2	76.4	-	43	30.9	36	75.9	90	14.3	1-1/2"	72	9.4	1-1/2"	108	20	1-1/2"
EAW-VD91S1MA320P7-425AXSP16	-	38.9	27.6	32.4	69.5	-	39.2	28.3	32.8	69.1	68	14.1	1-1/2"	54	9.3	1-1/2"	81	19.8	1-1/2"
EAW-VD91S2MA320P7-625AXSP12	59.80	99.6	74.2	84.7	168.5	61.2	99.5	74.8	84.7	166.7	146	17	2"	117	13.5	1-1/2"	176	23.9	2"
EAW-VD91S2MA320P7-525AXSP12	57.10	93.9	70.4	80	159.8	58	93.6	70.7	79.9	157.8	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.5	1-1/2"
EAW-VD91S2MA320P7-425AXSP08	-	76.8	53.9	63.6	139.3	-	77.8	55.7	64.9	138.4	146	12	2"	117	10.2	1-1/2"	176	16.8	2"
EAW-VD91S3MA320P7-625AXSP08	88.20	147.1	109.6	125.1	249.3	90.2	147	110.2	125.2	246.7	214	18.1	2"	171	11.9	2"	257	20.7	3"
EAW-VD91S3MA320P7-525AXSP08	82.20	137.8	102.5	117.2	235.7	84	137.6	103.1	117.4	233.2	180	16.9	2"	144	11.2	2"	216	23.8	2"
EAW-VD91S3MA320P7-425AXSP08	74.20	124.6	92.7	106	216.1	75.7	124.6	93.4	106.2	214	146	15.9	2"	117	12.8	1-1/2"	176	22.4	2"
EAW-VD91S4MA320P7-625AXSP06	118.80	198.1	147.6	168.3	335.8	121.5	197.9	148.6	168.5	331.8	293	15	3"	234	13.9	2"	352	21	3"
EAW-VD91S4MA320P7-525AXSP06	108.20	181.4	135	154.5	311.2	110.6	181.3	135.9	154.7	308	237	14.4	3"	189	12.2	2"	284	20.2	3"
EAW-VD91S4MA320P7-425AXSP06	97.30	163.8	121.8	139.2	284	99.4	163.8	122.5	139.5	281.3	192	16.8	2"	153	11	2"	230	23.6	2"
EAW-VD91S5MA320P7-625AXSP04	-	238.2	173.6	200.5	412.3	-	239.6	176.9	202.5	409	440	14.4	3"	352	9.4	3"	528	16.9	4"
EAW-VD91S5MA320P7-525AXSP04	124.70	220.9	160.6	185.6	385.2	130	222	163	187.3	381.8	361	13.2	3"	288	8.7	3"	433	18.6	3"
EAW-VD91S5MA320P7-425AXSP04	112.70	200.6	145.3	168.5	352.2	117.3	201.1	147.6	169.7	349.4	293	12.4	3"	234	12.2	2"	352	17.5	3"
EAW-VD91S6MA320P7-625AXSP04	176.60	295.8	219.6	250.9	501.1	181	295.3	221.5	251.6	495.8	440	16.3	3"	352	10.7	3"	528	19.7	4"
EAW-VD91S6MA320P7-525AXSP04	162.60	272.9	202.9	232.1	468.1	166.1	272.8	204.2	232.4	463.3	361	15.2	3"	288	10	3"	433	21.4	3"
EAW-VD91S6MA320P7-425AXSP04	146.40	247	183.4	209.6	428.1	149.7	247	184.5	210	423.9	293	14.4	3"	234	13.5	2"	352	20.2	3"
EAW-VD9102ZA247I6-625AXSP16	-	81.2	-	-	146.1	-	82.6	-	-	145	225	17.4	2"	180	11.4	2"	270	18.5	3"
EAW-VD9102ZA247I6-525AXSP16	-	75	-	62.2	135.7	-	76.1	-	63.6	134.9	180	15.5	2"	144	10.2	2"	216	21.9	2"
EAW-VD9102ZA247I6-425AXSP16	-	68.7	-	56.9	124.9	-	69.7	49.9	58.1	124.1	146	14.4	2"	117	12.2	1-1/2"	176	20.2	2"
EAW-VD9104ZA247I6-625AXSP12	107.20	178.8	133.2	152	302.1	110	178.6	134.4	152.3	298.9	304	16.9	3"	244	11.1	3"	365	23.7	3"
EAW-VD9104ZA247I6-525AXSP12	99.10	166.6	123.5	141.2	284	101.4	166.4	124.4	141.4	280.9	248	16.2	3"	198	14	2"	298	22.8	3"
EAW-VD9104ZA247I6-425AXSP12	90.60	152.6	113.3	129.7	263.1	92.5	152.7	114	130	260.5	203	19.3	2"	162	12.7	2"	244	22.2	3"
EAW-VD9106ZA247I6-625AXSP08	159.20	266	198.2	226	449.8	163.5	265.8	199.8	226.5	445.1	451	17.9	3"	361	11.8	3"	541	21.4	4"
EAW-VD9106ZA247I6-525AXSP08	148.10	249.2	184.7	211.4	424.8	151.6	248.8	185.9	211.5	420.2	372	16.7	3"	298	11	3"	446	23.4	3"
EAW-VD9106ZA247I6-425AXSP08	135.30	228.6	169.3	193.8	393.5	138.2	228.3	170.3	194.3	389.6	304	15.8	3"	244	10.4	3"	365	22.1	3"
EAW-VD9108ZA247I6-625AXSP08	231.70	366.7	279.7	314.9	608.5	233.5	364.7	279.1	313.5	600.6	451	21.9	3"	361	14.4	3"	541	26.9	4"
EAW-VD9108ZA247I6-525AXSP06	198.90	335.2	248.3	284.2	570.9	203.9	334.7	250.4	284.6	564.7	507	18.4	3"	406	12.1	3"	609	21.1	4"
EAW-VD9108ZA247I6-425AXSP06	179.60	303.7	224.8	257.9	523.2	183.6	303.4	226.3	258.1	517.9	406	16.6	3"	325	11	3"	487	23.4	3"
EAW-VD9110ZA247I6-625AXSP06	286.10	457.2	346.6	392	760.7	289.2	454.7	346.9	390.9	751.7	609	18.7	4"	487	15.5	3"	730	26.3	4"
EAW-VD9110ZA247I6-525AXSP04	-	401	291	337.1	699.5	-	403.2	296.6	340.3	693	755	14.5	4"	604	9.5	4"	906	16.6	(2) 4"
EAW-VD9110ZA247I6-425AXSP04	204.40	366.1	264.6	307.1	642.2	213.6	367.3	269	309.5	636.9	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD9112ZA247I6-625AXSP04	316.90	531.4	394.6	450.7	898.6	325.5	530.9	398.5	451.7	889.2	913	14.2	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	19.9	(2) 4"
EAW-VD9112ZA247I6-525AXSP04	295.10	497.6	368.7	421.5	849.6	302.6	497.6	371.2	422.9	840.5	755	16.5	4"	604	10.8	4"	906	19.3	(2) 4"
EAW-VD9112ZA247I6-425AXSP04	266.80	452.5	334.7	384.1	781.2	273.2	452.1	336.8	384.4	773.4	609	15.2	4"	487	13.1	3"	730	21.4	4"
EAW-VD9114ZA247I6-625AXSP04	390.10	632.5	476.7	540.3	1057.3	395.9	630.1	478	539.7	1044.9	913	16.2	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	22.7	(2) 4"
EAW-VD9114ZA247I6-525AXSP04	362.70	591	444.9	505.2	1000.5	367.4	589.1	446	504.3	988.3	755	18.4	4"	604	12.1	4"	906	22.1	(2) 4"
EAW-VD9114ZA247I6-425AXSP04	327.60	537.9	403.4	458	919.6	332.1	536.3	404.1	457.4	909	609	17.2	4"	487	14.4	3"	730	24.1	4"
EAW-VD9116ZA247I6-625AXSP04	462.00	732.5	557.7	628.9	1217.1	465.5	728.5	557.4	626.2	1201.3	913	18.1	(2) 4"	730	14.5	4"	1096	25.4	(2) 4"
EAW-VD9116ZA247I6-525AXSP02	-	592.8	-	-	1084.5	-	604.3	-	-	1077.9	1522	12	(2) 4"	1217	7.9	(2) 4"	1826	14.1	(3) 4"
EAW-VD9116ZA247I6-425AXSP02	-	539.2	-	444.5	989.8	-	548.4	-	455.9	983.8	1217	10.7	(2) 4"	974	7.1	(2) 4"	1461	15.1	(2) 4"
EAW-VD9118ZA247I6-625AXSP02	-	735.4	-	614	1305.2	-	744.6	-	625.6	1295.3	1826	11.7	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA247I6-525AXSP02	-	691.6	-	577.1	1233.6	-	699.5	-	586.7	1224.3	1522	13	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA247I6-425AXSP02	-	627.6	445.4	522.8	1125.9	-	635.1	458.3	531.2	1118.9	1217	11.7	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD9120ZA247I6-625AXSP02	-	840	-	705.2	1461.2	-	845	622.7	714.4	1448.2	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD9120ZA247I6-525AXSP02	-	789.6	570.5	662.8	1382	-	794.2	582	669.5	1371.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD9120ZA247I6-425AXSP02	-	716.7	516.1	600	1262.7	415.6	720.8	525.6	606.3	1252.7	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD9102ZJ247I6-625AXSP16	-	87.9	-	-	154.8	-	88.7	-	-	153.3	225	18.3	2"	180	12	2"	270	19.7	3"
EAW-VD9102ZJ247I6-525AXSP16	-	81.1	-	67.8	143.9	-	81.9	-	68.8	142.7	180	16.4	2"	144	10.8	2"	216	23.1	2"
EAW-VD9102ZJ247I6-425AXSP16	-	74.3	52.9	61.9	132.3	-	74.8	54.2	62.8	131.2	146	15.3	2"	117	12.8	1-1/2"	176	21.5	2"
EAW-VD9104ZJ247I6-625AXSP12	116.90	191	143.4	162.7	319	119	189.8	143.7	162.4	314.7	304	18.2	3"	244	12	3"	365	25.5	3"
EAW-VD9104ZJ247I6-525AXSP12	107.90	177.3	132.8	151.2	299.9	109.6	176.7	133.2	150.8	296	248	17.6	3"	198	14.9	2"	298	24.6	3"
EAW-VD9104ZJ247I6-425AXSP12	98.30	162.6	121.5	138.5	277.9	99.8	162.1	121.9	138.3	274.6	203	20.6	2"	162	13.6	2"	244	24.1	3"
EAW-VD9106ZJ247I6-625AXSP08	173.70	284.2	213.2	242	475.1	176.9	283	213.8	241.6	469.3	451	19.2	3"	361	12.7	3"	541	23.2	4"
EAW-VD9106ZJ247I6-525AXSP08	161.20	265.1	198.6	226.2	448.7	163.9	264.3	199.2	225.5	442.8	372	18	3"	298	11.9	3"	446	25.3	3"
EAW-VD9106ZJ247I6-425AXSP08	146.90	243.1	181.6	207	415.7	149.1	242.3	182.2	206.7	410.8	304	17.1	3"	244	11.3	3"	365	24	3"
EAW-VD9108ZJ247I6-625AXSP06	232.40	379.9	285.1	323.5	635.7	236.5	378.2	285.8	323	627.2	609	17.1	4"	487	14.4	3"	730	24	4"
EAW-VD9108ZJ247I6-525AXSP06	216.80	356.6	267	303.9	603	220.4	355.4	267.7	303.4	595.7	507	19.7	3"	406	13	3"	609	23	4"
EAW-VD9108ZJ247I6-425AXSP06	195.00	323.1	241.7	275.5	552.6	198.1	322.1	242.1	274.7	546.1	406	17.9	3"	325	11.8	3"	487	25.2	3"
EAW-VD9110ZJ247I6-625AXSP06	308.20	485.5	370.6	417.4	803.2	309.9	481.9	369.5	414.8	791.3	609	20.4	4"	487	16.5	3"	730	28.6	4"
EAW-VD9110ZJ247I6-525AXSP04	-	429.7	315.9	362.9	739.1	258.1	429.9	319.4	364.4	731.4	755	15.6	4"	604	10.2	4"	906	18.1	(2) 4"
EAW-VD9110ZJ247I6-425AXSP04	225.90	391.9	286.4	330.5	679.7	233	392.3	289.5	331.6	671.9	609	14.3	4"	487	12.6	3"	730	20.1	4"
EAW-VD9112ZJ247I6-625AXSP04	345.80	566.9	425.2	483.2	950.2	352.1	564.5	426.9	481.8	937.5	913	15.5	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.8	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ247I6-525AXSP04	321.30	530.3	396.6	451.6	897.5	326.7	528.7	397.8	451	886.8	755	17.8	4"	604	11.7	4"	906	21.2	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ247I6-425AXSP04	290.40	481.5	359.8	410.4	825.3	294.8	480	360.5	409.9	814.5	609	16.5	4"	487	14	3"	730	23.2	4"
EAW-VD9114ZJ247I6-625AXSP04	422.00	672.7	510.7	576.5	1116.5	425.7	667.9	510.2	573.8	1100.1	913	17.7	(2) 4"	730	14.2	4"	1096	24.8	(2) 4"
EAW-VD9114ZJ247I6-525AXSP04	392.00	628.6	476.3	538.4	1055.3	394.7	624.7	475.2	535.7	1041.2	755	20	4"	604	13.2	4"	906	24.2	(2) 4"
EAW-VD9114ZJ247I6-425AXSP02	-	489.2	-	-	906.4	-	498.5	-	413.9	900.8	1217	10.5	(2) 4"	974	6.9	(2) 4"	1461	14.8	(2) 4"
EAW-VD9116ZJ247I6-625AXSP02	-	684.2	-	-	1217.1	-	692.4	-	-	1205.7	1826	11.6	(3) 4"	1461	9.5	(2) 4"	2191	16.3	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ247I6-525AXSP02	-	642.4	-	535.7	1149.9	-	649.9	-	544.8	1141.4	1522	12.9	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.3	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ247I6-425AXSP02	-	583.5	412.4	485.3	1048.8	-	589.4	424.8	492.8	1042.1	1217	11.6	(2) 4"	974	7.6	(2) 4"	1461	16.3	(2) 4"
EAW-VD9118ZJ247I6-625AXSP02	-	793.2	-	666.7	1382.8	-	798.6	-	675	1368.1	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ247I6-525AXSP02	-	745.8	538.5	625.8	1305.9	-	749.1	550.3	632.3	1294.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ247I6-425AXSP02	-	675.6	486.6	566.6	1192.6	-	679.3	495.7	571.4	1182.9	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD9102PA247I6-625AXSP16	-	69.5	-	57.7	124.5	-	70.7	-	59.2	124.1	169	15	2"	135	13.1	1-1/2"	203	21	2"
EAW-VD9102PA247I6-525AXSP16	-	64.5	45.4	53.6	116.2	-	65.6	47.1	54.8	115.9	135	17.2	1-1/2"	108	11.3	1-1/2"	162	19.6	2"
EAW-VD9102PA247I6-425AXSP16	-	60.3	42.4	50	109.2	-	61.2	43.9	51.1	108.7	113	15.7	1-1/2"	90	10.3	1-1/2"	135	22.1	1-1/2"
EAW-VD9104PA247I6-625AXSP12	91.00	151.6	112.9	128.7	256.5	93.4	151.9	114	129.4	254.4	225	20	2"	180	13.1	2"	270	22.4	3"
EAW-VD9104PA247I6-525AXSP12	83.50	139.8	104.1	119.1	239.9	85.7	140	105.1	119.5	238	180	18.2	2"	144	12	2"	216	25.6	2"
EAW-VD9104PA247I6-425AXSP08	-	119.9	84.1	99.4	217.3	-	121.8	87.1	101.6	216.8	225	14.9	2"	180	9.8	2"	270	15.4	3"
EAW-VD9106PA247I6-625AXSP08	136.00	226.8	168.8	192.5	383.7	139.6	227.2	170.5	193.5	380.7	338	16.1	3"	270	10.6	3"	406	22.6	3"
EAW-VD9106PA247I6-525AXSP08	127.80	214	159.2	182	366.5	130.9	214.3	160.7	182.8	363.4	282	15.4	3"	225	14.2	2"	338	21.7	3"
EAW-VD9106PA247I6-425AXSP08	115.80	194.6	144.7	165.2	337.1	118.5	195	146	166.1	334.6	225	18.9	2"	180	12.4	2"	270	20.9	3"
EAW-VD9108PA247I6-625AXSP06	180.70	301.5	224.4	255.9	510.4	185.6	302.2	226.6	257.2	506.4	451	17.2	3"	361	11.3	3"	541	20.6	4"
EAW-VD9108PA247I6-525AXSP06	168.70	282.7	210.4	240.6	484.6	173	283.6	212.4	241.8	481.2	372	16	3"	298	10.5	3"	446	22.5	3"
EAW-VD9108PA247I6-425AXSP06	151.40	254.3	189.2	215.9	441.7	154.8	255	190.9	216.9	438.5	293	15	3"	234	14.2	2"	352	21.1	3"
EAW-VD9110PA247I6-625AXSP06	241.70	385.9	293.4	331	646	244.8	385.4	294.1	330.5	640	451	20.2	3"	361	13.3	3"	541	24.7	4"
EAW-VD9110PA247I6-525AXSP04	193.90	343.4	249.4	288.6	598.1	202.7	345.8	254.1	291.8	594.1	564	12.8	4"	451	11	3"	676	18	4"
EAW-VD9110PA247I6-425AXSP04	176.10	312.7	226.9	262.9	549.4	183.6	314.7	230.9	265.9	546.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD9112PA247I6-625AXSP04	268.70	449.8	334.5	381.6	762.7	276.1	450.8	337.8	383.6	756.7	676	15.7	4"	541	10.3	4"	812	22	4"
EAW-VD9112PA247I6-525AXSP04	252.60	424.1	315	360.9	726.8	259	424.7	318.1	362.1	721.9	564	14.8	4"	451	12.3	3"	676	20.8	4"
EAW-VD9112PA247I6-425AXSP04	228.60	385	286.2	327.1	667.8	234.2	386.6	288.9	328.4	664	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.8	4"
EAW-VD9114PA247I6-625AXSP04	329.70	533.6	403.3	457.3	897.6	335.3	533.8	405	457.4	889.4	676	17.6	4"	541	11.6	4"	812	24.8	4"
EAW-VD9114PA247I6-525AXSP02	-	422.5	-	-	796	-	434.6	-	-	794.8	1127	9.3	(2) 4"	902	6.1	(2) 4"	1352	13.1	(2) 4"
EAW-VD9114PA247I6-425AXSP02	-	385.8	-	314.5	728.1	-	396.7	-	326.8	728.4	902	8.6	(2) 4"	721	8.1	4"	1082	12.1	(2) 4"
EAW-VD9116PA247I6-625AXSP02	-	535.6	-	-	970.7	-	547.2	-	456.4	968.8	1352	11.2	(2) 4"	1082	7.3	(2) 4"	1623	15.7	(2) 4"
EAW-VD9116PA247I6-525AXSP02	-	506.8	-	418.9	923.3	-	516.7	-	430.5	920.3	1127	10.3	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.5	(2) 4"
EAW-VD9116PA247I6-425AXSP02	-	462.5	321.9	382.1	844.9	-	471.4	334.7	391.8	843.6	902	9.6	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.5	(2) 4"
EAW-VD9118PA247I6-625AXSP02	-	624.4	-	521.3	1105.1	-	633.3	460.4	532.1	1099.8	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.1	(2) 4"
EAW-VD9118PA247I6-525AXSP02	-	590.2	421.2	492.2	1050.8	-	597.9	433.5	501.2	1045.7	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.9	(2) 4"
EAW-VD9118PA247I6-425AXSP02	-	538.5	382.6	448.2	961.7	306	544.8	393	455.8	958.4	902	10.6	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	14.9	(2) 4"
EAW-VD9120PA247I6-625AXSP02	-	711.7	516.6	598.5	1237.4	-	718.2	529	606.4	1231.4	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD9120PA247I6-525AXSP02	-	673.5	486.7	565.1	1177.7	394.9	678.5	497.3	571.7	1170.1	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD9120PA247I6-425AXSP02	341.10	612.4	441.9	513.4	1079.3	356.7	616.8	450.7	519.5	1073.6	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD9102PJ247I6-625AXSP16	-	76.1	-	63.8	133.7	-	76.9	-	64.8	132.8	169	15.8	2"	135	13.7	1-1/2"	203	22.3	2"
EAW-VD9102PJ247I6-525AXSP16	-	70.4	50.5	58.9	124.7	-	71.2	51.8	59.8	123.9	135	18.1	1-1/2"	108	11.9	1-1/2"	162	20.8	2"
EAW-VD9102PJ247I6-425AXSP16	-	65.8	47	54.9	116.9	37.7	66.4	48.1	55.6	116.2	113	16.6	1-1/2"	90	10.9	1-1/2"	135	23.3	1-1/2"
EAW-VD9104PJ247I6-625AXSP12	100.40	163.5	123.1	139.7	274.5	102.2	163.2	123.6	139.6	271.5	225	21.3	2"	180	14	2"	270	24.3	3"
EAW-VD9104PJ247I6-525AXSP12	91.90	150.5	113.1	128.5	256	93.5	150.5	113.6	128.5	253.6	180	19.5	2"	144	12.9	2"	216	27.4	2"
EAW-VD9104PJ247I6-425AXSP08	-	130.8	93.3	109.1	232.6	-	132.1	95.7	110.6	231.6	225	15.8	2"	180	10.4	2"	270	16.6	3"
EAW-VD9106PJ247I6-625AXSP08	150.10	244.6	184.1	208.9	410.8	152.8	244.2	184.8	208.9	406.8	338	17.4	3"	270	11.5	3"	406	24.5	3"
EAW-VD9106PJ247I6-525AXSP08	140.70	230.3	173.1	196.5	390.9	142.9	229.9	173.8	196.8	387.2	282	16.8	3"	225	15.1	2"	338	23.5	3"
EAW-VD9106PJ247I6-425AXSP06	111.20	197.6	143.2	165.8	346.7	115.8	198.5	145.6	167.6	344.1	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.3	3"
EAW-VD9108PJ247I6-625AXSP06	199.20	325.2	244.7	277.7	546.4	203.1	324.7	246	278.1	541	451	18.5	3"	361	12.2	3"	541	22.4	4"
EAW-VD9108PJ247I6-525AXSP06	185.50	304.3	228.5	259.9	517.7	188.9	304.2	229.8	260.3	512.8	372	17.3	3"	298	11.4	3"	446	24.3	3"
EAW-VD9108PJ247I6-425AXSP04	-	258.6	184.2	215.6	461.5	-	261.4	189	219.1	458.9	451	13.6	3"	361	8.9	3"	541	15.5	4"
EAW-VD9110PJ247I6-625AXSP04	230.70	393.8	290.4	333.5	672.8	238.8	395	294.7	335.7	667.2	676	14.8	4"	541	9.7	4"	812	20.8	4"
EAW-VD9110PJ247I6-525AXSP04	216.60	371.7	273.4	313.8	640.1	223.7	372.9	276.8	316	635	564	13.9	4"	451	11.7	3"	676	19.6	4"
EAW-VD9110PJ247I6-425AXSP04	195.90	337.3	248	285.7	587.1	202	338.6	251.1	287.4	582.6	451	15.8	3"	361	10.4	3"	541	18.6	4"
EAW-VD9112PJ247I6-625AXSP04	296.90	485.2	364.8	414.2	816.5	302.3	485.1	366.8	414.7	808.6	676	17	4"	541	11.2	4"	812	23.9	4"
EAW-VD9112PJ247I6-525AXSP04	277.70	456.5	342.7	389.9	776.5	282.9	456.4	344.2	389.8	769.2	564	16.1	4"	451	13.2	3"	676	22.7	4"
EAW-VD9112PJ247I6-425AXSP02	-	342.8	-	-	657.8	-	353.7	-	-	658	902	8.3	(2) 4"	721	7.9	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD9114PJ247I6-625AXSP04	361.10	575.4	437.4	493.1	959.7	365	572.8	438.2	492.2	949.1	676	19.2	4"	541	12.6	4"	812	26.9	4"
EAW-VD9114PJ247I6-525AXSP02	-	465.9	-	384.6	855.4	-	476	-	396.2	852.8	1127	10.1	(2) 4"	902	6.7	(2) 4"	1352	14.2	(2) 4"
EAW-VD9114PJ247I6-425AXSP02	-	424.7	-	350	781.7	-	433.3	306.5	359.7	780.2	902	9.4	(2) 4"	721	8.6	4"	1082	13.2	(2) 4"
EAW-VD9116PJ247I6-625AXSP02	-	588.3	-	490.7	1044.2	-	596.4	-	500.7	1038.5	1352	12	(2) 4"	1082	7.9	(2) 4"	1623	17	(2) 4"
EAW-VD9116PJ247I6-525AXSP02	-	554.8	394.4	462.3	990.3	-	562.2	406.9	470.9	985.6	1127	11.2	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.8	(2) 4"
EAW-VD9116PJ247I6-425AXSP02	-	505.6	358.2	420.5	906.7	-	511.3	368.7	427.6	901.8	902	10.5	(2) 4"	721	9.3	4"	1082	14.7	(2) 4"
EAW-VD9118PJ247I6-625AXSP02	-	681.8	495	573	1186.8	-	687.6	505.8	580.2	1178.7	1352	13.1	(2) 4"	1082	8.6	(2) 4"	1623	18.5	(2) 4"
EAW-VD9118PJ247I6-525AXSP02	-	642.9	464.8	539.2	1125.1	377.2	647.8	475	545.6	1118.1	1127	12.3	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.3	(2) 4"
EAW-VD9118PJ247I6-425AXSP02	325.20	585.2	421.9	490	1030.1	340	589.2	429.7	494.9	1024.3	902	11.6	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.3	(2) 4"
EAW-VD91S1MA247I6-625AXSP16	-	40.5	-	-	71.8	-	41	-	34.5	71.3	101	15.6	1-1/2"	81	10.3	1-1/2"	122	21.9	1-1/2"
EAW-VD91S1MA247I6-525AXSP16	-	37.6	-	31.2	67.9	-	38.2	-	31.9	67.4	90	14.3	1-1/2"	72	9.4	1-1/2"	108	20	1-1/2"
EAW-VD91S1MA247I6-425AXSP16	-	34.8	24.6	28.9	62.3	-	35.1	25.3	29.4	61.9	68	14.1	1-1/2"	54	9.3	1-1/2"	81	19.8	1-1/2"
EAW-VD91S2MA247I6-625AXSP12	52.60	87.8	65.3	74.6	148.2	54	87.7	65.9	74.8	146.7	146	17	2"	117	13.5	1-1/2"	176	23.9	2"
EAW-VD91S2MA247I6-525AXSP12	50.70	83.6	62.6	71.2	141.6	51.6	83.3	62.8	71.2	140.1	113	19.6	1-1/2"	90	12.9	1-1/2"	135	27.5	1-1/2"
EAW-VD91S2MA247I6-425AXSP08	-	68.6	-	56.8	124.8	-	69.6	49.8	58.1	124	146	12	2"	117	10.2	1-1/2"	176	16.8	2"
EAW-VD91S3MA247I6-625AXSP08	77.70	129.7	96.5	110.3	219.6	79.7	129.7	97.4	110.4	217.1	214	18.1	2"	171	11.9	2"	257	20.7	3"
EAW-VD91S3MA247I6-525AXSP08	73.00	122.7	91.1	104.1	209.3	74.8	122.6	91.7	104.3	207.1	180	16.9	2"	144	11.2	2"	216	23.8	2"
EAW-VD91S3MA247I6-425AXSP08	66.40	112.1	83.1	95.2	193.3	67.9	112.1	83.7	95.5	191.4	146	15.9	2"	117	12.8	1-1/2"	176	22.4	2"
EAW-VD91S4MA247I6-625AXSP08	112.80	178.6	136.3	153.3	297.1	113.8	177.8	136.1	152.7	293.4	214	22.1	2"	171	14.5	2"	257	26.3	3"
EAW-VD91S4MA247I6-525AXSP06	96.10	161.9	120	137.2	276.5	98.5	161.8	120.9	137.6	273.6	237	14.4	3"	189	12.2	2"	284	20.2	3"
EAW-VD91S4MA247I6-425AXSP06	87.10	147.2	109.1	125.1	254.2	89.1	147.2	109.9	125.3	251.8	192	16.8	2"	153	11	2"	230	23.6	2"
EAW-VD91S5MA247I6-625AXSP06	140.20	224.2	170.1	192.1	373.6	141.8	223.1	170.1	191.7	368.9	293	17.9	3"	234	15.9	2"	352	25.1	3"
EAW-VD91S5MA247I6-525AXSP04	-	196	142.2	164.8	341.9	-	197.2	145.1	166.3	338.9	361	13.2	3"	288	8.7	3"	433	18.6	3"
EAW-VD91S5MA247I6-425AXSP04	100.50	179.5	130	150.8	315.3	104.9	180.6	132.1	152	312.9	293	12.4	3"	234	12.2	2"	352	17.5	3"
EAW-VD91S6MA247I6-625AXSP04	155.40	260.5	193.6	221.2	440.8	159.7	260.4	195.3	221.8	436.4	440	16.3	3"	352	10.7	3"	528	19.7	4"
EAW-VD91S6MA247I6-525AXSP04	144.20	243.3	180.3	206.2	415.8	148	243.4	181.7	206.7	411.5	361	15.2	3"	288	10	3"	433	21.4	3"
EAW-VD91S6MA247I6-425AXSP04	131.10	222	164.3	188.6	383.6	134.3	221.9	165.5	188.9	380	293	14.4	3"	234	13.5	2"	352	20.2	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-625AXSP12	-	171.6	125.6	144.7	296.1	102.1	171.9	127.4	145.6	293.1	304	14.9	3"	244	9.8	3"	365	20.9	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-525AXSP12	89.50	157.6	114.6	132.4	273.8	92.9	157.8	116.3	133.3	270.9	248	14.3	3"	198	12.7	2"	298	20	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-425AXSP08	-	126.2	-	102.8	238.8	-	129.3	-	106.5	237.8	304	10.5	3"	244	6.9	3"	365	14.8	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-632AXSP12	-	161.4	117.2	135.4	281.5	-	161.7	119.1	136.5	278.7	304	14.9	3"	244	9.8	3"	365	20.9	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-532AXSP12	-	146	105.6	122.6	256.5	85.2	146.5	107.3	123.5	253.9	248	14.3	3"	198	12.7	2"	298	20	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-432AXSP12	72.90	130.7	94.3	109.5	230.7	75.8	131.3	95.7	110.3	228.7	203	17.3	2"	162	11.4	2"	244	19.5	3"
EAW-VD15S2ZK017G7-625AXSP06	-	341.2	249	287.7	590	-	341.9	252.7	289.4	583.2	609	13.8	4"	487	12.2	3"	730	19.4	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-525AXSP06	179.50	316.7	230.4	266.1	550.7	186.6	317.5	233.8	268	545.5	507	16.4	3"	406	10.8	3"	609	18.3	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-425AXSP04	-	249	-	-	473.6	-	255.6	-	210.2	471.7	609	9.9	4"	487	9.7	3"	730	14	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-632AXSP06	-	320.2	232.3	269	559.8	-	321.5	236.5	271.2	554.3	609	13.8	4"	487	12.2	3"	730	19.4	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-532AXSP06	-	294.1	212.3	246.5	516.2	171.3	294.9	215.9	248.4	511.6	507	16.4	3"	406	10.8	3"	609	18.3	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-432AXSP06	144.10	259.5	186.8	217.2	458.2	150.2	260.4	189.8	218.8	454.3	406	14.7	3"	325	9.6	3"	487	20.6	3"
EAW-VD15S3ZK017G7-625AXSP04	-	508.8	371	428.1	880.4	-	510	376.7	431.5	871.5	913	12.2	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-525AXSP04	265.40	470.4	341.8	395	819.1	276.6	471.1	346.3	397.9	810.3	755	14.5	4"	604	9.5	4"	906	16.6	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-425AXSP04	236.90	421.4	305.5	354	740.3	246.2	422.5	309.8	356.4	733.2	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD15S3ZK017G7-632AXSP04	-	477.3	345.8	400.7	836.2	-	479.3	352.2	404.2	827	913	12.2	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-532AXSP04	-	435.6	314.6	365.5	767.1	253.4	437.1	319.8	368.5	759.3	755	14.5	4"	604	9.5	4"	906	16.6	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-432AXSP04	213.90	386	277.9	323.3	683.6	223.1	387.8	282.3	325.7	678	609	13.2	4"	487	11.8	3"	730	18.6	4"
EAW-VD15S4ZK017G7-625AXSP02	-	-	-	-	1110.2	-	-	-	-	1105.9	1826	9.4	(3) 4"	1461	8	(2) 4"	2191	13.2	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-525AXSP02	-	541.2	-	-	1036.1	-	557.3	-	-	1032	1522	10.7	(2) 4"	1217	7	(2) 4"	1826	12.2	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-425AXSP02	-	484.3	-	-	928	-	498.2	-	408.8	926.4	1217	9.4	(2) 4"	974	6.2	(2) 4"	1461	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-632AXSP02	-	-	-	-	1048.4	-	-	-	-	1045.4	1826	9.4	(3) 4"	1461	8	(2) 4"	2191	13.2	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-532AXSP02	-	-	-	-	967.3	-	514.8	-	-	963.1	1522	10.7	(2) 4"	1217	7	(2) 4"	1826	12.2	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-432AXSP02	-	440	-	-	856.4	-	454.3	-	-	855.2	1217	9.4	(2) 4"	974	6.2	(2) 4"	1461	13.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-625AXSP02	-	794.3	-	658.9	1425.7	-	803.8	-	672.6	1413.8	1826	11	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-525AXSP02	-	735.3	517	610.5	1326.2	-	744	534.2	622.4	1316.5	1522	12.3	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-425AXSP02	-	657.6	460.5	544.4	1189.9	-	664.6	475.5	554.1	1183.2	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-632AXSP02	-	741.9	-	614.4	1349.2	-	752.9	-	628.3	1340.6	1826	11	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-532AXSP02	-	680.3	-	562	1240.9	-	689.1	-	574.5	1232.8	1522	12.3	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.5	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-432AXSP02	-	599.4	417.1	495.1	1098.9	-	607.4	431.8	505.1	1092.6	1217	11	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-625AXSP02	-	999.6	725.7	839.8	1735.8	-	1002.5	738.6	847	1718.6	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-525AXSP02	517.20	925.4	669.3	776	1617.1	540.4	928.7	680.1	782.2	1602.4	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-425AXSP02	459.40	825.4	595.1	691.4	1454.2	478.9	828.1	604.8	697	1440.8	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-632AXSP02	-	936.2	674.9	784.7	1646.9	-	940.7	688	792	1629.1	1826	12.7	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-532AXSP02	-	857.1	615.9	716.8	1515.2	-	860.5	627.5	723.1	1500.1	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.8	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-432AXSP02	413.70	754.5	540.9	630.6	1340.5	433	758.4	550.9	636.5	1330	1217	12.7	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-FD91S1WK320P7-625AXSP16	34.70	56.6	42.5	48.3	94.6	35.2	56.2	42.6	48	93.3	84	20.2	2"	68	16.6	1-1/2"	101	28.4	2"
EAW-FD91S1WK320P7-525AXSP16	31.40	51.6	38.7	44	87.4	31.8	51.3	38.7	43.9	86.2	68	22.5	1-1/2"	54	14.8	1-1/2"	81	27	2"
EAW-FD91S1WK320P7-425AXSP12	25.10	44.6	32.3	37.5	78.2	26.1	44.7	32.8	37.7	77.4	73	15.2	2"	59	12.5	1-1/2"	88	21.3	2"
EAW-FD91S2WK320P7-625AXSP08	69.00	112.8	84.7	96.1	188.8	70.1	112	84.8	95.7	186	169	17.4	3"	135	11.5	3"	203	24.5	3"
EAW-FD91S2WK320P7-525AXSP08	63.90	104.9	78.6	89.5	177.6	64.9	104.4	78.7	89.3	175.2	141	16.8	3"	113	15.1	2"	169	23.5	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD91S2WK320P7-425AXSP08	57.00	94.2	70.5	80.3	161.2	57.8	93.9	70.5	80.1	159.1	113	20.2	2"	90	13.3	2"	135	22.8	3"
EAW-FD91S3WK320P7-625AXSP06	106.70	170.6	129.5	146.4	284.2	107.7	169.3	129.2	145.5	279.9	225	20.2	3"	180	13.3	3"	270	24.7	4"
EAW-FD91S3WK320P7-525AXSP04	-	149	108	125.1	259.7	-	149.4	110	126.1	256.7	282	12.8	4"	225	11	3"	338	18	4"
EAW-FD91S3WK320P7-425AXSP04	-	134.1	96.9	112.5	235.4	78.1	134.4	98.5	113.2	232.8	225	14.7	3"	180	9.7	3"	270	17	4"
EAW-FD91S4WK320P7-625AXSP04	136.60	223.9	167.8	190.6	375.3	138.7	222.6	168	190.1	369.7	338	17	4"	270	11.2	4"	406	23.9	4"
EAW-FD91S4WK320P7-525AXSP04	126.40	208.2	155.9	177.4	352.8	128.2	207.2	156.2	176.9	348.1	282	16.1	4"	225	13.2	3"	338	22.7	4"
EAW-FD91S4WK320P7-425AXSP04	112.70	186.6	139.4	158.9	320.1	114.2	185.9	139.8	158.5	316	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.7	4"
EAW-FD91S5WK320P7-625AXSP04	181.10	285.8	218.3	245.4	473.7	181.9	283.3	217.1	243.5	466.5	338	20.3	4"	270	13.4	4"	406	28.5	4"
EAW-FD91S5WK320P7-525AXSP02	-	231.8	-	192	419.5	-	234.8	-	196.3	415.9	564	10.6	(2) 4"	451	7	(2) 4"	676	15	(2) 4"
EAW-FD91S5WK320P7-425AXSP02	-	208.5	-	172.5	379.2	-	211	150.7	175.9	376.4	451	10	(2) 4"	361	8.9	4"	541	14	(2) 4"
EAW-FD91S6WK320P7-625AXSP02	-	313.3	227.5	263.4	546	-	314.6	231.8	266	539.3	676	13.1	(2) 4"	541	8.6	(2) 4"	812	18.5	(2) 4"
EAW-FD91S6WK320P7-525AXSP02	-	292	211	245.1	511.8	-	293.4	215	247.4	505.8	564	12.3	(2) 4"	451	8.1	(2) 4"	676	17.3	(2) 4"
EAW-FD91S6WK320P7-425AXSP02	-	262.5	188.9	219.8	462.9	151.9	263.2	192.2	221.5	458	451	11.6	(2) 4"	361	10	4"	541	16.3	(2) 4"
EAW-FD15S1ZB370K4-625AXSP16	44.80	74.7	55.6	63.4	126.1	46	74.8	56.2	63.7	125.3	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB370K4-525AXSP16	41.30	69.1	51.5	58.9	118.4	42.4	69.4	52	59.2	117.8	90	19.5	2"	72	12.8	2"	108	27.4	2"
EAW-FD15S1ZB370K4-425AXSP12	-	62.2	44.5	51.9	110.3	35.8	62.9	45.6	52.7	109.9	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB550K4-625AXSP16	49.20	81.7	61	69.6	138.5	50.5	82	61.7	70	137.9	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB550K4-525AXSP16	45.30	75.6	56.4	64.3	130	46.4	76	57	64.8	129.4	90	19.5	2"	72	12.8	2"	108	27.4	2"
EAW-FD15S1ZB550K4-425AXSP12	37.30	68.1	48.9	57	120.8	39.4	69	50.2	58	120.6	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB750K4-625AXSP16	51.80	85.9	64.2	73.2	146	53.3	86.4	65	73.8	145.5	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB750K4-525AXSP12	42.50	77.4	55.6	64.8	136.5	45.1	78.5	57.3	66	136.4	124	13.3	3"	99	12.1	2"	149	18.6	3"
EAW-FD15S1ZB750K4-425AXSP12	39.60	72	51.8	60.4	128	41.8	72.9	53.1	61.4	127.9	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB370K5-625AXSP16	44.80	74.7	55.6	63.4	126.1	46	74.8	56.2	63.7	125.3	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB370K5-525AXSP16	41.30	69.1	51.5	58.9	118.4	42.4	69.4	52	59.2	117.8	90	19.5	2"	72	12.8	2"	108	27.4	2"
EAW-FD15S1ZB370K5-425AXSP12	-	62.2	44.5	51.9	110.3	35.8	62.9	45.6	52.7	109.9	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB550K5-625AXSP16	49.20	81.7	61	69.6	138.5	50.5	82	61.7	70	137.9	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB550K5-525AXSP16	45.30	75.6	56.4	64.3	130	46.4	76	57	64.8	129.4	90	19.5	2"	72	12.8	2"	108	27.4	2"
EAW-FD15S1ZB550K5-425AXSP12	37.30	68.1	48.9	57	120.8	39.4	69	50.2	58	120.6	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB750K5-625AXSP16	51.80	85.9	64.2	73.2	146	53.3	86.4	65	73.8	145.5	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB750K5-525AXSP12	42.50	77.4	55.6	64.8	136.5	45.1	78.5	57.3	66	136.4	124	13.3	3"	99	12.1	2"	149	18.6	3"
EAW-FD15S1ZB750K5-425AXSP12	39.60	72	51.8	60.4	128	41.8	72.9	53.1	61.4	127.9	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB370C4-625AXSP16	45.50	75.8	56.4	64.4	128.2	46.9	76.2	57.2	64.9	127.6	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB370C4-525AXSP16	42.30	70.8	52.7	60.3	121.4	43.5	71.1	53.4	60.7	120.8	90	19.5	2"	72	12.8	2"	108	27.4	2"
EAW-FD15S1ZB370C4-425AXSP12	34.90	64.1	45.9	53.5	113.6	37	64.9	47.1	54.5	113.4	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB550C4-625AXSP16	51.10	84.7	63.4	72.3	144.1	52.5	85.3	64.2	72.9	143.6	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB550C4-525AXSP12	42.00	76.5	55	64	134.8	44.5	77.6	56.5	65.1	134.7	124	13.3	3"	99	12.1	2"	149	18.6	3"
EAW-FD15S1ZB550C4-425AXSP12	39.10	71.2	51.2	59.7	126.4	41.3	72.1	52.5	60.7	126.3	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB370C5-625AXSP16	45.50	75.8	56.4	64.4	128.2	46.9	76.2	57.2	64.9	127.6	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB370C5-525AXSP16	42.30	70.8	52.7	60.3	121.4	43.5	71.1	53.4	60.7	120.8	90	19.5	2"	72	12.8	2"	108	27.4	2"
EAW-FD15S1ZB370C5-425AXSP12	34.90	64.1	45.9	53.5	113.6	37	64.9	47.1	54.5	113.4	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB550C5-625AXSP16	51.10	84.7	63.4	72.3	144.1	52.5	85.3	64.2	72.9	143.6	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB550C5-525AXSP12	42.00	76.5	55	64	134.8	44.5	77.6	56.5	65.1	134.7	124	13.3	3"	99	12.1	2"	149	18.6	3"
EAW-FD15S1ZB550C5-425AXSP12	39.10	71.2	51.2	59.7	126.4	41.3	72.1	52.5	60.7	126.3	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB370K8-625AXSP16	44.80	74.7	55.6	63.4	126.1	46	74.8	56.2	63.7	125.3	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB370K8-525AXSP16	41.30	69.1	51.5	58.9	118.4	42.4	69.4	52	59.2	117.8	90	19.5	2"	72	12.8	2"	108	27.4	2"
EAW-FD15S1ZB370K8-425AXSP12	-	62.2	44.5	51.9	110.3	35.8	62.9	45.6	52.7	109.9	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB550K8-625AXSP16	49.20	81.7	61	69.6	138.5	50.5	82	61.7	70	137.9	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB550K8-525AXSP16	45.30	75.6	56.4	64.3	130	46.4	76	57	64.8	129.4	90	19.5	2"	72	12.8	2"	108	27.4	2"
EAW-FD15S1ZB550K8-425AXSP12	37.30	68.1	48.9	57	120.8	39.4	69	50.2	58	120.6	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S1ZB750K8-625AXSP16	51.80	85.9	64.2	73.2	146	53.3	86.4	65	73.8	145.5	113	21.3	2"	90	14.1	2"	135	24	3"
EAW-FD15S1ZB750K8-525AXSP12	42.50	77.4	55.6	64.8	136.5	45.1	78.5	57.3	66	136.4	124	13.3	3"	99	12.1	2"	149	18.6	3"
EAW-FD15S1ZB750K8-425AXSP12	39.60	72	51.8	60.4	128	41.8	72.9	53.1	61.4	127.9	101	16.3	2"	81	10.7	2"	122	18.1	3"
EAW-FD15S2ZB370K4-625AXSP08	89.10	148.7	110.6	126.3	251.6	91.6	149.1	112	126.9	250	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB370K4-525AXSP08	83.60	140	104.2	119.2	239.8	85.9	140.4	105.2	119.7	238.3	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB370K4-425AXSP08	77.20	129.9	96.6	110.3	224.9	79.2	130.4	97.5	110.9	223.6	152	15.8	3"	122	10.4	3"	183	22.1	3"
EAW-FD15S2ZB550K4-625AXSP08	97.70	162.8	121.4	138.6	276.3	100.6	163.5	122.8	139.4	274.7	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB550K4-525AXSP08	91.80	153.4	114.3	130.5	263.5	94.1	153.9	115.6	131.4	262.2	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB550K4-425AXSP06	73.80	135.5	97	113.1	240.4	78	136.9	99.4	115	240	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S2ZB750K4-625AXSP08	102.90	171	127.8	145.8	291.2	106	172.1	129.5	146.9	290	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB750K4-525AXSP08	96.90	161.6	120.7	137.5	278.3	99.6	162.6	122.1	138.6	277.3	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB750K4-425AXSP06	78.40	143	102.6	119.8	254.2	82.7	144.7	105.4	121.8	254.1	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S2ZB370K5-625AXSP08	89.10	148.7	110.6	126.3	251.6	91.6	149.1	112	126.9	250	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB370K5-525AXSP08	83.60	140	104.2	119.2	239.8	85.9	140.4	105.2	119.7	238.3	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB370K5-425AXSP08	77.20	129.9	96.6	110.3	224.9	79.2	130.4	97.5	110.9	223.6	152	15.8	3"	122	10.4	3"	183	22.1	3"
EAW-FD15S2ZB550K5-625AXSP08	97.70	162.8	121.4	138.6	276.3	100.6	163.5	122.8	139.4	274.7	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB550K5-525AXSP08	91.80	153.4	114.3	130.5	263.5	94.1	153.9	115.6	131.4	262.2	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB550K5-425AXSP06	73.80	135.5	97	113.1	240.4	78	136.9	99.4	115	240	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S2ZB750K5-625AXSP08	102.90	171	127.8	145.8	291.2	106	172.1	129.5	146.9	290	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB750K5-525AXSP08	96.90	161.6	120.7	137.5	278.3	99.6	162.6	122.1	138.6	277.3	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB750K5-425AXSP06	78.40	143	102.6	119.8	254.2	82.7	144.7	105.4	121.8	254.1	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S2ZB370C4-625AXSP08	90.40	150.9	112.3	128.2	255.4	93.3	151.7	113.9	129.3	254.6	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB370C4-525AXSP08	85.70	143.4	106.7	122	245.6	88.1	144.1	108	123	244.7	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB370C4-425AXSP06	69.10	127.3	90.9	106.2	225.8	73.2	128.8	93.4	108	225.3	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S2ZB550C4-625AXSP08	101.60	169	126.1	143.9	287.1	104.5	169.8	127.7	145.1	286.1	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB550C4-525AXSP08	95.70	159.7	119.1	135.9	274.8	98.3	160.6	120.6	136.9	273.7	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB550C4-425AXSP06	77.30	141.4	101.5	118.4	251.1	81.7	143.3	104.2	120.5	251	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S2ZB370C5-625AXSP08	90.40	150.9	112.3	128.2	255.4	93.3	151.7	113.9	129.3	254.6	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB370C5-525AXSP08	85.70	143.4	106.7	122	245.6	88.1	144.1	108	123	244.7	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB370C5-425AXSP06	69.10	127.3	90.9	106.2	225.8	73.2	128.8	93.4	108	225.3	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S2ZB550C5-625AXSP08	101.60	169	126.1	143.9	287.1	104.5	169.8	127.7	145.1	286.1	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB550C5-525AXSP08	95.70	159.7	119.1	135.9	274.8	98.3	160.6	120.6	136.9	273.7	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB550C5-425AXSP06	77.30	141.4	101.5	118.4	251.1	81.7	143.3	104.2	120.5	251	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S2ZB370K8-625AXSP08	89.10	148.7	110.6	126.3	251.6	91.6	149.1	112	126.9	250	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB370K8-525AXSP08	83.60	140	104.2	119.2	239.8	85.9	140.4	105.2	119.7	238.3	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB370K8-425AXSP08	77.20	129.9	96.6	110.3	224.9	79.2	130.4	97.5	110.9	223.6	152	15.8	3"	122	10.4	3"	183	22.1	3"
EAW-FD15S2ZB550K8-625AXSP08	97.70	162.8	121.4	138.6	276.3	100.6	163.5	122.8	139.4	274.7	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB550K8-525AXSP08	91.80	153.4	114.3	130.5	263.5	94.1	153.9	115.6	131.4	262.2	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB550K8-425AXSP06	73.80	135.5	97	113.1	240.4	78	136.9	99.4	115	240	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S2ZB750K8-625AXSP08	102.90	171	127.8	145.8	291.2	106	172.1	129.5	146.9	290	225	17.9	3"	180	11.8	3"	270	21.4	4"
EAW-FD15S2ZB750K8-525AXSP08	96.90	161.6	120.7	137.5	278.3	99.6	162.6	122.1	138.6	277.3	186	16.7	3"	149	11	3"	223	23.4	3"
EAW-FD15S2ZB750K8-425AXSP06	78.40	143	102.6	119.8	254.2	82.7	144.7	105.4	121.8	254.1	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.2	3"
EAW-FD15S3ZB370K4-625AXSP06	139.30	226.8	170.8	193.9	381.2	142.1	226.9	172.1	194.3	378.3	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K4-525AXSP06	131.40	214.9	161.9	183.5	365.7	134	215.2	162.7	184	362.8	254	19.9	3"	203	13.1	3"	304	23.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K4-425AXSP04	-	183.7	131.1	153.2	326.7	105.4	186	134.7	155.9	326	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K4-625AXSP06	153.00	248.1	187.4	212.3	418.7	155.9	248.7	188.8	213.1	416.2	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K4-525AXSP04	-	218.5	156.6	182.8	386.7	126.5	221.4	161.1	186	385.5	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550K4-425AXSP04	109.40	201.6	144.1	168.3	358.2	115.8	203.8	147.8	171.2	357.6	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB750K4-625AXSP04	-	243	174.6	203.3	427.1	-	246.6	180	207.6	426.5	456	11.2	(2) 4"	365	9.9	4"	548	15.8	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K4-525AXSP04	-	231.1	165.6	193	408.3	134	234.4	170.4	197	408.1	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K4-425AXSP04	116.10	213	152.7	178.3	379.3	122.8	215.8	156.7	181.4	378.6	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K5-625AXSP06	139.30	226.8	170.8	193.9	381.2	142.1	226.9	172.1	194.3	378.3	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S3ZB370K5-525AXSP06	131.40	214.9	161.9	183.5	365.7	134	215.2	162.7	184	362.8	254	19.9	3"	203	13.1	3"	304	23.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K5-425AXSP04	-	183.7	131.1	153.2	326.7	105.4	186	134.7	155.9	326	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K5-625AXSP06	153.00	248.1	187.4	212.3	418.7	155.9	248.7	188.8	213.1	416.2	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K5-525AXSP04	-	218.5	156.6	182.8	386.7	126.5	221.4	161.1	186	385.5	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550K5-425AXSP04	109.40	201.6	144.1	168.3	358.2	115.8	203.8	147.8	171.2	357.6	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB750K5-625AXSP04	-	243	174.6	203.3	427.1	-	246.6	180	207.6	426.5	456	11.2	(2) 4"	365	9.9	4"	548	15.8	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K5-525AXSP04	-	231.1	165.6	193	408.3	134	234.4	170.4	197	408.1	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K5-425AXSP04	116.10	213	152.7	178.3	379.3	122.8	215.8	156.7	181.4	378.6	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C4-625AXSP06	141.60	230.1	173.5	197	386.9	144.7	231	175	197.9	385.2	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C4-525AXSP06	134.70	220.3	165.7	187.7	374.6	137.5	220.8	167.1	188.7	372.6	254	19.9	3"	203	13.1	3"	304	23.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C4-425AXSP04	102.50	189.5	135.2	157.9	336.5	108.7	191.8	139	160.9	336.3	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB550C4-625AXSP06	158.60	257.5	194.5	220.2	435.1	162.1	258.8	196.2	221.6	433	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"
EAW-FD15S3ZB550C4-525AXSP04	-	228	163.6	190.8	403.2	132.2	231.6	168.5	194.4	402.9	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550C4-425AXSP04	114.80	210.4	150.8	176	374.7	121.3	213.3	154.8	179.2	374.5	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C5-625AXSP06	141.60	230.1	173.5	197	386.9	144.7	231	175	197.9	385.2	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C5-525AXSP06	134.70	220.3	165.7	187.7	374.6	137.5	220.8	167.1	188.7	372.6	254	19.9	3"	203	13.1	3"	304	23.2	4"
EAW-FD15S3ZB370C5-425AXSP04	102.50	189.5	135.2	157.9	336.5	108.7	191.8	139	160.9	336.3	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB550C5-625AXSP06	158.60	257.5	194.5	220.2	435.1	162.1	258.8	196.2	221.6	433	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"
EAW-FD15S3ZB550C5-525AXSP04	-	228	163.6	190.8	403.2	132.2	231.6	168.5	194.4	402.9	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550C5-425AXSP04	114.80	210.4	150.8	176	374.7	121.3	213.3	154.8	179.2	374.5	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K8-625AXSP06	139.30	226.8	170.8	193.9	381.2	142.1	226.9	172.1	194.3	378.3	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K8-525AXSP06	131.40	214.9	161.9	183.5	365.7	134	215.2	162.7	184	362.8	254	19.9	3"	203	13.1	3"	304	23.2	4"
EAW-FD15S3ZB370K8-425AXSP04	-	183.7	131.1	153.2	326.7	105.4	186	134.7	155.9	326	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K8-625AXSP06	153.00	248.1	187.4	212.3	418.7	155.9	248.7	188.8	213.1	416.2	304	17.2	4"	244	14.5	3"	365	24.2	4"
EAW-FD15S3ZB550K8-525AXSP04	-	218.5	156.6	182.8	386.7	126.5	221.4	161.1	186	385.5	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550K8-425AXSP04	109.40	201.6	144.1	168.3	358.2	115.8	203.8	147.8	171.2	357.6	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S3ZB750K8-625AXSP04	-	243	174.6	203.3	427.1	-	246.6	180	207.6	426.5	456	11.2	(2) 4"	365	9.9	4"	548	15.8	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K8-525AXSP04	-	231.1	165.6	193	408.3	134	234.4	170.4	197	408.1	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K8-425AXSP04	116.10	213	152.7	178.3	379.3	122.8	215.8	156.7	181.4	378.6	304	12.2	4"	244	11.2	3"	365	17.2	4"
EAW-FD15S4ZB370K4-625AXSP04	177.20	296.7	220.5	251.8	502.6	182.3	297.7	223.3	253.5	499.5	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K4-525AXSP04	166.50	280	208.1	237.9	479.7	171.1	280.9	210.1	239.5	476.6	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K4-425AXSP04	152.40	257	191	218.5	445.5	156.4	258	193	219.7	443	304	15.2	4"	244	13.1	3"	365	21.4	4"
EAW-FD15S4ZB550K4-625AXSP04	194.40	324.7	241.9	276.3	551.9	200.1	326.1	244.8	278.3	549.4	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K4-525AXSP04	182.80	306.3	228.2	260.5	527	187.9	307.9	230.9	262.3	524.4	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K4-425AXSP04	167.30	281	208.9	238.5	489	171.4	282.2	211.2	240	486.3	304	15.2	4"	244	13.1	3"	365	21.4	4"
EAW-FD15S4ZB750K4-625AXSP04	204.70	341.6	254.7	290.7	581.6	210.9	343.6	258.2	293.4	579.2	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K4-525AXSP04	193.20	323.2	241	274.4	556.6	198.4	325.2	244.1	277.1	554.6	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K4-425AXSP02	-	239.8	-	-	472.3	-	250.6	-	203.5	475.5	609	8.7	(2) 4"	487	5.7	(2) 4"	730	12.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K5-625AXSP04	177.20	296.7	220.5	251.8	502.6	182.3	297.7	223.3	253.5	499.5	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K5-525AXSP04	166.50	280	208.1	237.9	479.7	171.1	280.9	210.1	239.5	476.6	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K5-425AXSP04	152.40	257	191	218.5	445.5	156.4	258	193	219.7	443	304	15.2	4"	244	13.1	3"	365	21.4	4"
EAW-FD15S4ZB550K5-625AXSP04	194.40	324.7	241.9	276.3	551.9	200.1	326.1	244.8	278.3	549.4	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K5-525AXSP04	182.80	306.3	228.2	260.5	527	187.9	307.9	230.9	262.3	524.4	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K5-425AXSP04	167.30	281	208.9	238.5	489	171.4	282.2	211.2	240	486.3	304	15.2	4"	244	13.1	3"	365	21.4	4"
EAW-FD15S4ZB750K5-625AXSP04	204.70	341.6	254.7	290.7	581.6	210.9	343.6	258.2	293.4	579.2	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K5-525AXSP04	193.20	323.2	241	274.4	556.6	198.4	325.2	244.1	277.1	554.6	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K5-425AXSP02	-	239.8	-	-	472.3	-	250.6	-	203.5	475.5	609	8.7	(2) 4"	487	5.7	(2) 4"	730	12.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C4-625AXSP04	179.80	301.3	223.8	255.7	510.1	185.6	303	227.1	257.8	508.5	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C4-525AXSP04	170.70	286.4	213	243.7	491.3	175.5	288.1	215.7	245.5	489.4	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C4-425AXSP04	157.10	264.8	196.6	224.9	459	161.2	265.8	199	226.1	457.1	304	15.2	4"	244	13.1	3"	365	21.4	4"
EAW-FD15S4ZB550C4-625AXSP04	202.20	336.9	251	286.9	573.5	208.4	339.2	254.6	289.2	571.5	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C4-525AXSP04	190.70	319.3	237.8	271.2	549.6	196.2	321.2	240.8	273.8	547.4	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C4-425AXSP02	-	236.8	-	-	466.8	-	247.4	-	-	469.7	609	8.7	(2) 4"	487	5.7	(2) 4"	730	12.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C5-625AXSP04	179.80	301.3	223.8	255.7	510.1	185.6	303	227.1	257.8	508.5	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C5-525AXSP04	170.70	286.4	213	243.7	491.3	175.5	288.1	215.7	245.5	489.4	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C5-425AXSP04	157.10	264.8	196.6	224.9	459	161.2	265.8	199	226.1	457.1	304	15.2	4"	244	13.1	3"	365	21.4	4"
EAW-FD15S4ZB550C5-625AXSP04	202.20	336.9	251	286.9	573.5	208.4	339.2	254.6	289.2	571.5	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C5-525AXSP04	190.70	319.3	237.8	271.2	549.6	196.2	321.2	240.8	273.8	547.4	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C5-425AXSP02	-	236.8	-	-	466.8	-	247.4	-	-	469.7	609	8.7	(2) 4"	487	5.7	(2) 4"	730	12.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K8-625AXSP04	177.20	296.7	220.5	251.8	502.6	182.3	297.7	223.3	253.5	499.5	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K8-525AXSP04	166.50	280	208.1	237.9	479.7	171.1	280.9	210.1	239.5	476.6	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K8-425AXSP04	152.40	257	191	218.5	445.5	156.4	258	193	219.7	443	304	15.2	4"	244	13.1	3"	365	21.4	4"
EAW-FD15S4ZB550K8-625AXSP04	194.40	324.7	241.9	276.3	551.9	200.1	326.1	244.8	278.3	549.4	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K8-525AXSP04	182.80	306.3	228.2	260.5	527	187.9	307.9	230.9	262.3	524.4	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K8-425AXSP04	167.30	281	208.9	238.5	489	171.4	282.2	211.2	240	486.3	304	15.2	4"	244	13.1	3"	365	21.4	4"
EAW-FD15S4ZB750K8-625AXSP04	204.70	341.6	254.7	290.7	581.6	210.9	343.6	258.2	293.4	579.2	456	14.2	(2) 4"	365	11.9	4"	548	19.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K8-525AXSP04	193.20	323.2	241	274.4	556.6	198.4	325.2	244.1	277.1	554.6	378	16.5	4"	302	10.8	4"	453	19.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K8-425AXSP02	-	239.8	-	-	472.3	-	250.6	-	203.5	475.5	609	8.7	(2) 4"	487	5.7	(2) 4"	730	12.3	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K4-625AXSP04	237.50	380.1	288.2	325.6	636.2	240.9	379.8	289.8	326.1	630.5	456	17.2	(2) 4"	365	13.8	4"	548	24.1	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K4-525AXSP02	-	307.8	-	-	569.6	-	315.6	-	262.1	568.8	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370K4-425AXSP02	-	283.2	-	232.5	525	-	289.9	203.9	240.1	525.1	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550K4-625AXSP02	-	355.7	-	-	654.4	-	365.7	-	-	654.5	913	10.2	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K4-525AXSP02	-	338.7	-	278.4	624.7	-	347	-	288.4	624.9	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K4-425AXSP02	-	311.2	213.5	255.6	574.8	-	318.4	224.1	263.9	576.1	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB750K4-625AXSP02	-	375	-	308.7	689	-	385.8	-	320.7	690.3	913	10.2	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K4-525AXSP02	-	358.4	-	294.6	659.1	-	367.6	259.8	305	661.2	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K4-425AXSP02	-	329.7	226.8	271.1	608	-	337.4	237.8	279.6	609.4	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K5-625AXSP04	237.50	380.1	288.2	325.6	636.2	240.9	379.8	289.8	326.1	630.5	456	17.2	(2) 4"	365	13.8	4"	548	24.1	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K5-525AXSP02	-	307.8	-	-	569.6	-	315.6	-	262.1	568.8	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370K5-425AXSP02	-	283.2	-	232.5	525	-	289.9	203.9	240.1	525.1	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550K5-625AXSP02	-	355.7	-	-	654.4	-	365.7	-	-	654.5	913	10.2	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K5-525AXSP02	-	338.7	-	278.4	624.7	-	347	-	288.4	624.9	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K5-425AXSP02	-	311.2	213.5	255.6	574.8	-	318.4	224.1	263.9	576.1	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB750K5-625AXSP02	-	375	-	308.7	689	-	385.8	-	320.7	690.3	913	10.2	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K5-525AXSP02	-	358.4	-	294.6	659.1	-	367.6	259.8	305	661.2	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K5-425AXSP02	-	329.7	226.8	271.1	608	-	337.4	237.8	279.6	609.4	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C4-625AXSP04	241.00	385.6	292.7	330.7	645.7	245.3	386.5	294.8	331.8	642	456	17.2	(2) 4"	365	13.8	4"	548	24.1	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C4-525AXSP02	-	315.6	-	259.2	583.1	-	324	-	268.9	583.9	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370C4-425AXSP02	-	291.9	-	239.6	540.5	-	298.8	210.5	247.7	541.5	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550C4-625AXSP02	-	370.2	-	-	679.5	-	380.4	-	316.3	681.3	913	10.2	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C4-525AXSP02	-	353.6	-	290.9	651	-	362.7	256.4	301.5	652.8	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C4-425AXSP02	-	325.8	224.1	267.7	600.7	-	333.3	234.8	276.4	602	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C5-625AXSP04	241.00	385.6	292.7	330.7	645.7	245.3	386.5	294.8	331.8	642	456	17.2	(2) 4"	365	13.8	4"	548	24.1	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C5-525AXSP02	-	315.6	-	259.2	583.1	-	324	-	268.9	583.9	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370C5-425AXSP02	-	291.9	-	239.6	540.5	-	298.8	210.5	247.7	541.5	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550C5-625AXSP02	-	370.2	-	-	679.5	-	380.4	-	316.3	681.3	913	10.2	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C5-525AXSP02	-	353.6	-	290.9	651	-	362.7	256.4	301.5	652.8	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C5-425AXSP02	-	325.8	224.1	267.7	600.7	-	333.3	234.8	276.4	602	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K8-625AXSP04	237.50	380.1	288.2	325.6	636.2	240.9	379.8	289.8	326.1	630.5	456	17.2	(2) 4"	365	13.8	4"	548	24.1	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K8-525AXSP02	-	307.8	-	-	569.6	-	315.6	-	262.1	568.8	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370K8-425AXSP02	-	283.2	-	232.5	525	-	289.9	203.9	240.1	525.1	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S5ZB550K8-625AXSP02	-	355.7	-	-	654.4	-	365.7	-	-	654.5	913	10.2	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K8-525AXSP02	-	338.7	-	278.4	624.7	-	347	-	288.4	624.9	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K8-425AXSP02	-	311.2	213.5	255.6	574.8	-	318.4	224.1	263.9	576.1	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB750K8-625AXSP02	-	375	-	308.7	689	-	385.8	-	320.7	690.3	913	10.2	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K8-525AXSP02	-	358.4	-	294.6	659.1	-	367.6	259.8	305	661.2	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K8-425AXSP02	-	329.7	226.8	271.1	608	-	337.4	237.8	279.6	609.4	609	10.2	(2) 4"	487	6.7	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370K4-625AXSP02	-	411.4	-	343.7	728.5	-	417.9	-	351.3	726	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K4-525AXSP02	-	391	278.9	326.3	695.5	-	396.8	287.5	332.8	693.3	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K4-425AXSP02	-	358.9	255.2	299.1	641.7	204.5	363.7	262.5	304.7	640.5	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550K4-625AXSP02	-	452	323.3	377.4	799.2	-	458.8	334.1	386	797.9	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K4-525AXSP02	-	429.6	306.6	358.8	763.3	-	436.1	316.1	365.4	762.1	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K4-425AXSP02	211.20	393.8	280.1	328.2	703.1	224.7	399.1	288.4	334.2	702	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB750K4-625AXSP02	-	476.3	341	397.8	841.7	-	484.4	352.5	407	840.7	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K4-525AXSP02	-	454.2	324	378.6	805.6	261.2	461	334.2	386.9	805.4	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K4-425AXSP02	224.30	416.5	297	347.5	744.1	238.2	421.9	305.4	354.2	744.2	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370K5-625AXSP02	-	411.4	-	343.7	728.5	-	417.9	-	351.3	726	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K5-525AXSP02	-	391	278.9	326.3	695.5	-	396.8	287.5	332.8	693.3	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K5-425AXSP02	-	358.9	255.2	299.1	641.7	204.5	363.7	262.5	304.7	640.5	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550K5-625AXSP02	-	452	323.3	377.4	799.2	-	458.8	334.1	386	797.9	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K5-525AXSP02	-	429.6	306.6	358.8	763.3	-	436.1	316.1	365.4	762.1	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K5-425AXSP02	211.20	393.8	280.1	328.2	703.1	224.7	399.1	288.4	334.2	702	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB750K5-625AXSP02	-	476.3	341	397.8	841.7	-	484.4	352.5	407	840.7	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K5-525AXSP02	-	454.2	324	378.6	805.6	261.2	461	334.2	386.9	805.4	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K5-425AXSP02	224.30	416.5	297	347.5	744.1	238.2	421.9	305.4	354.2	744.2	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370C4-625AXSP02	-	417.7	-	348.8	739.2	-	425.1	309.6	357.7	739.1	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C4-525AXSP02	-	400.5	285.6	333.9	712.2	-	406.8	294.8	341.5	711.8	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C4-425AXSP02	-	370.2	262.9	308.2	660.8	210.8	375.1	271.1	314.2	660.7	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550C4-625AXSP02	-	470	336.2	392.7	830	-	477.6	347.7	401.4	829.6	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C4-525AXSP02	-	448.1	319.9	374.4	795.6	257.9	455.4	330.5	381.7	796.4	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C4-425AXSP02	221.70	411.9	293.3	343.4	735.1	235.3	417.5	301.9	349.9	735.1	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370C5-625AXSP02	-	417.7	-	348.8	739.2	-	425.1	309.6	357.7	739.1	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C5-525AXSP02	-	400.5	285.6	333.9	712.2	-	406.8	294.8	341.5	711.8	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C5-425AXSP02	-	370.2	262.9	308.2	660.8	210.8	375.1	271.1	314.2	660.7	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550C5-625AXSP02	-	470	336.2	392.7	830	-	477.6	347.7	401.4	829.6	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C5-525AXSP02	-	448.1	319.9	374.4	795.6	257.9	455.4	330.5	381.7	796.4	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C5-425AXSP02	221.70	411.9	293.3	343.4	735.1	235.3	417.5	301.9	349.9	735.1	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370K8-625AXSP02	-	411.4	-	343.7	728.5	-	417.9	-	351.3	726	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K8-525AXSP02	-	391	278.9	326.3	695.5	-	396.8	287.5	332.8	693.3	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K8-425AXSP02	-	358.9	255.2	299.1	641.7	204.5	363.7	262.5	304.7	640.5	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550K8-625AXSP02	-	452	323.3	377.4	799.2	-	458.8	334.1	386	797.9	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K8-525AXSP02	-	429.6	306.6	358.8	763.3	-	436.1	316.1	365.4	762.1	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K8-425AXSP02	211.20	393.8	280.1	328.2	703.1	224.7	399.1	288.4	334.2	702	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB750K8-625AXSP02	-	476.3	341	397.8	841.7	-	484.4	352.5	407	840.7	913	11.7	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K8-525AXSP02	-	454.2	324	378.6	805.6	261.2	461	334.2	386.9	805.4	761	13	(2) 4"	609	8.5	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K8-425AXSP02	224.30	416.5	297	347.5	744.1	238.2	421.9	305.4	354.2	744.2	609	11.7	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S1ZK370K4-625AXSP16	49.60	80.8	60.8	69	135.7	50.5	80.8	61.2	69.1	134.4	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK370K4-525AXSP16	45.70	74.8	56.2	63.9	127.3	46.5	74.8	56.6	64	126.3	90	20.8	2"	72	13.7	2"	108	29.2	2"
EAW-FD15S1ZK370K4-425AXSP12	38.20	67.8	49.2	56.8	118.5	39.8	68.1	50	57.5	117.9	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK550K4-625AXSP16	54.70	89	67.1	76.1	149.8	55.7	89	67.4	76.2	148.6	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK550K4-525AXSP12	45.70	80.3	58.5	67.5	139.7	47.6	80.9	59.7	68.3	139.1	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK550K4-425AXSP12	42.30	74.4	54.2	62.7	130.6	43.9	75	55.1	63.4	130.1	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-625AXSP12	51.90	90.8	66.3	76.5	156.6	54.4	91.5	67.8	77.5	156	152	14.9	3"	122	9.8	3"	183	20.9	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-525AXSP12	48.60	85.1	62.1	71.7	148.1	50.7	85.9	63.3	72.7	147.7	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-425AXSP12	45.00	78.9	57.6	66.7	138.6	46.8	79.6	58.7	67.4	138.4	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK370K5-625AXSP16	49.60	80.8	60.8	69	135.7	50.5	80.8	61.2	69.1	134.4	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK370K5-525AXSP16	45.70	74.8	56.2	63.9	127.3	46.5	74.8	56.6	64	126.3	90	20.8	2"	72	13.7	2"	108	29.2	2"
EAW-FD15S1ZK370K5-425AXSP12	38.20	67.8	49.2	56.8	118.5	39.8	68.1	50	57.5	117.9	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK550K5-625AXSP16	54.70	89	67.1	76.1	149.8	55.7	89	67.4	76.2	148.6	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK550K5-525AXSP12	45.70	80.3	58.5	67.5	139.7	47.6	80.9	59.7	68.3	139.1	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK550K5-425AXSP12	42.30	74.4	54.2	62.7	130.6	43.9	75	55.1	63.4	130.1	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK750K5-625AXSP12	51.90	90.8	66.3	76.5	156.6	54.4	91.5	67.8	77.5	156	152	14.9	3"	122	9.8	3"	183	20.9	3"
EAW-FD15S1ZK750K5-525AXSP12	48.60	85.1	62.1	71.7	148.1	50.7	85.9	63.3	72.7	147.7	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK750K5-425AXSP12	45.00	78.9	57.6	66.7	138.6	46.8	79.6	58.7	67.4	138.4	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK370C4-625AXSP16	50.80	82.8	62.4	70.8	139.1	51.9	83	62.9	71	138.1	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK370C4-525AXSP12	42.70	75.2	54.7	63.2	130.6	44.6	75.8	55.9	64	130	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK370C4-425AXSP12	39.60	70	50.9	58.8	122.6	41.3	70.5	51.8	59.5	122	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK550C4-625AXSP16	57.20	92.8	70.1	79.4	156.7	58.3	93.1	70.6	79.7	155.8	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK550C4-525AXSP12	48.00	84.1	61.4	70.9	146.4	50	84.9	62.5	71.7	146	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK550C4-425AXSP12	44.30	77.7	56.8	65.7	136.7	46.1	78.5	57.8	66.5	136.3	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK750C4-525AXSP12	50.00	87.5	63.9	73.9	152.4	52.2	88.3	65.2	74.8	152.3	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK750C4-425AXSP12	46.40	81.3	59.4	68.7	143.1	48.3	82.1	60.5	69.5	142.7	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK370C5-625AXSP16	50.80	82.8	62.4	70.8	139.1	51.9	83	62.9	71	138.1	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK370C5-525AXSP12	42.70	75.2	54.7	63.2	130.6	44.6	75.8	55.9	64	130	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK370C5-425AXSP12	39.60	70	50.9	58.8	122.6	41.3	70.5	51.8	59.5	122	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK550C5-625AXSP16	57.20	92.8	70.1	79.4	156.7	58.3	93.1	70.6	79.7	155.8	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK550C5-525AXSP12	48.00	84.1	61.4	70.9	146.4	50	84.9	62.5	71.7	146	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK550C5-425AXSP12	44.30	77.7	56.8	65.7	136.7	46.1	78.5	57.8	66.5	136.3	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK750C5-525AXSP12	50.00	87.5	63.9	73.9	152.4	52.2	88.3	65.2	74.8	152.3	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK750C5-425AXSP12	46.40	81.3	59.4	68.7	143.1	48.3	82.1	60.5	69.5	142.7	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK370K8-625AXSP16	49.60	80.8	60.8	69	135.7	50.5	80.8	61.2	69.1	134.4	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK370K8-525AXSP16	45.70	74.8	56.2	63.9	127.3	46.5	74.8	56.6	64	126.3	90	20.8	2"	72	13.7	2"	108	29.2	2"
EAW-FD15S1ZK370K8-425AXSP12	38.20	67.8	49.2	56.8	118.5	39.8	68.1	50	57.5	117.9	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK550K8-625AXSP16	54.70	89	67.1	76.1	149.8	55.7	89	67.4	76.2	148.6	113	22.7	2"	90	14.9	2"	135	25.9	3"
EAW-FD15S1ZK550K8-525AXSP12	45.70	80.3	58.5	67.5	139.7	47.6	80.9	59.7	68.3	139.1	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK550K8-425AXSP12	42.30	74.4	54.2	62.7	130.6	43.9	75	55.1	63.4	130.1	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S1ZK750K8-625AXSP12	51.90	90.8	66.3	76.5	156.6	54.4	91.5	67.8	77.5	156	152	14.9	3"	122	9.8	3"	183	20.9	3"
EAW-FD15S1ZK750K8-525AXSP12	48.60	85.1	62.1	71.7	148.1	50.7	85.9	63.3	72.7	147.7	124	14.3	3"	99	12.7	2"	149	20	3"
EAW-FD15S1ZK750K8-425AXSP12	45.00	78.9	57.6	66.7	138.6	46.8	79.6	58.7	67.4	138.4	101	17.3	2"	81	11.4	2"	122	19.5	3"
EAW-FD15S2ZK370K4-625AXSP08	98.60	161	121	137.5	270.3	100.6	161	121.8	137.7	268.2	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK370K4-525AXSP08	92.40	151.5	113.8	129.4	257.7	94.1	151.5	114.5	129.6	255.4	186	18	3"	149	11.9	3"	223	25.3	3"
EAW-FD15S2ZK370K4-425AXSP06	75.70	134.5	97.5	113	235.8	79	135.3	99.2	114.2	234.4	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK550K4-625AXSP08	108.80	177.2	133.5	151.5	298.4	110.9	177.3	134.3	152	296.5	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK550K4-525AXSP06	91.70	161.6	117.5	135.8	281	95.8	162.8	120	137.6	279.7	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK550K4-425AXSP06	83.60	147.6	107.5	124.5	259.4	87.1	148.9	109.5	125.9	258.4	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK750K4-625AXSP08	115.10	187.2	141.2	160.1	316.4	117.5	187.8	142.4	160.8	314.7	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK750K4-525AXSP06	97.50	171.4	124.9	144.2	298.4	101.8	173	127.3	146.2	297.5	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK750K4-425AXSP06	89.10	156.6	114.2	132.3	275.8	92.7	158	116.4	133.9	274.9	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK370K5-625AXSP08	98.60	161	121	137.5	270.3	100.6	161	121.8	137.7	268.2	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK370K5-525AXSP08	92.40	151.5	113.8	129.4	257.7	94.1	151.5	114.5	129.6	255.4	186	18	3"	149	11.9	3"	223	25.3	3"
EAW-FD15S2ZK370K5-425AXSP06	75.70	134.5	97.5	113	235.8	79	135.3	99.2	114.2	234.4	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK550K5-625AXSP08	108.80	177.2	133.5	151.5	298.4	110.9	177.3	134.3	152	296.5	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S2ZK550K5-525AXSP06	91.70	161.6	117.5	135.8	281	95.8	162.8	120	137.6	279.7	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK550K5-425AXSP06	83.60	147.6	107.5	124.5	259.4	87.1	148.9	109.5	125.9	258.4	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK750K5-625AXSP08	115.10	187.2	141.2	160.1	316.4	117.5	187.8	142.4	160.8	314.7	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK750K5-525AXSP06	97.50	171.4	124.9	144.2	298.4	101.8	173	127.3	146.2	297.5	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK750K5-425AXSP06	89.10	156.6	114.2	132.3	275.8	92.7	158	116.4	133.9	274.9	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK370C4-625AXSP08	101.20	165.1	124.1	140.9	277.4	103.3	165.3	125.2	141.5	275.6	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK370C4-525AXSP08	95.20	156.2	117.4	133.4	265.6	97.2	156.5	118.1	133.6	264	186	18	3"	149	11.9	3"	223	25.3	3"
EAW-FD15S2ZK370C4-425AXSP06	78.40	139.1	100.9	117	244	81.7	140.2	102.8	118.1	242.8	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK550C4-625AXSP08	113.80	184.8	139.4	158.1	312.2	116	185.4	140.6	158.8	310.5	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK550C4-525AXSP06	96.20	169.3	123.2	142.5	294.5	100.5	170.8	125.8	144.4	293.6	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK550C4-425AXSP06	87.80	154.6	112.7	130.4	272	91.3	155.8	114.7	131.8	270.8	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK750C4-525AXSP06	100.40	176.1	128.6	148.6	307.1	104.9	177.9	131.1	150.6	306.3	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK750C4-425AXSP06	91.90	161.3	117.9	136.4	284.2	95.7	162.9	120.2	138	284	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK370C5-625AXSP08	101.20	165.1	124.1	140.9	277.4	103.3	165.3	125.2	141.5	275.6	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK370C5-525AXSP08	95.20	156.2	117.4	133.4	265.6	97.2	156.5	118.1	133.6	264	186	18	3"	149	11.9	3"	223	25.3	3"
EAW-FD15S2ZK370C5-425AXSP06	78.40	139.1	100.9	117	244	81.7	140.2	102.8	118.1	242.8	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK550C5-625AXSP08	113.80	184.8	139.4	158.1	312.2	116	185.4	140.6	158.8	310.5	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK550C5-525AXSP06	96.20	169.3	123.2	142.5	294.5	100.5	170.8	125.8	144.4	293.6	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK550C5-425AXSP06	87.80	154.6	112.7	130.4	272	91.3	155.8	114.7	131.8	270.8	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK750C5-525AXSP06	100.40	176.1	128.6	148.6	307.1	104.9	177.9	131.1	150.6	306.3	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK750C5-425AXSP06	91.90	161.3	117.9	136.4	284.2	95.7	162.9	120.2	138	284	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK370K8-625AXSP08	98.60	161	121	137.5	270.3	100.6	161	121.8	137.7	268.2	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK370K8-525AXSP08	92.40	151.5	113.8	129.4	257.7	94.1	151.5	114.5	129.6	255.4	186	18	3"	149	11.9	3"	223	25.3	3"
EAW-FD15S2ZK370K8-425AXSP06	75.70	134.5	97.5	113	235.8	79	135.3	99.2	114.2	234.4	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK550K8-625AXSP08	108.80	177.2	133.5	151.5	298.4	110.9	177.3	134.3	152	296.5	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK550K8-525AXSP06	91.70	161.6	117.5	135.8	281	95.8	162.8	120	137.6	279.7	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK550K8-425AXSP06	83.60	147.6	107.5	124.5	259.4	87.1	148.9	109.5	125.9	258.4	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S2ZK750K8-625AXSP08	115.10	187.2	141.2	160.1	316.4	117.5	187.8	142.4	160.8	314.7	225	19.2	3"	180	12.7	3"	270	23.2	4"
EAW-FD15S2ZK750K8-525AXSP06	97.50	171.4	124.9	144.2	298.4	101.8	173	127.3	146.2	297.5	254	16.4	3"	203	10.8	3"	304	18.3	4"
EAW-FD15S2ZK750K8-425AXSP06	89.10	156.6	114.2	132.3	275.8	92.7	158	116.4	133.9	274.9	203	14.7	3"	162	9.6	3"	244	20.6	3"
EAW-FD15S3ZK370K4-625AXSP06	153.50	245.1	186.1	210.1	409	155.4	244.7	186.8	210.1	405.2	304	18.7	4"	244	15.5	3"	365	26.3	4"
EAW-FD15S3ZK370K4-525AXSP04	-	217.6	157.8	182.8	379.2	128.5	219.1	161.1	184.8	376.9	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370K4-425AXSP04	112.30	200.3	145	168.2	351.5	117.4	201.9	147.8	170	349.5	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK550K4-625AXSP04	-	253.8	184.8	213.6	439.2	-	256	189.1	216.3	437	456	12.2	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K4-525AXSP04	135.50	239.7	174.3	201.5	417.9	141.8	241.9	177.7	203.9	416	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K4-425AXSP04	124.20	220.1	159.8	185.2	387.2	129.4	221.6	162.8	187.4	385.2	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK750K4-625AXSP04	152.70	268.7	196.2	226.2	465.4	160.6	271.5	200.6	229.7	463.7	456	12.2	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K4-525AXSP04	144.20	254.5	185.1	214	443.7	150.7	256.6	188.8	216.9	442.4	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K4-425AXSP04	132.30	233	170	196.9	410.9	137.7	235.2	173.3	199.2	410.3	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK370K5-625AXSP06	153.50	245.1	186.1	210.1	409	155.4	244.7	186.8	210.1	405.2	304	18.7	4"	244	15.5	3"	365	26.3	4"
EAW-FD15S3ZK370K5-525AXSP04	-	217.6	157.8	182.8	379.2	128.5	219.1	161.1	184.8	376.9	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370K5-425AXSP04	112.30	200.3	145	168.2	351.5	117.4	201.9	147.8	170	349.5	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK550K5-625AXSP04	-	253.8	184.8	213.6	439.2	-	256	189.1	216.3	437	456	12.2	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K5-525AXSP04	135.50	239.7	174.3	201.5	417.9	141.8	241.9	177.7	203.9	416	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K5-425AXSP04	124.20	220.1	159.8	185.2	387.2	129.4	221.6	162.8	187.4	385.2	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK750K5-625AXSP04	152.70	268.7	196.2	226.2	465.4	160.6	271.5	200.6	229.7	463.7	456	12.2	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K5-525AXSP04	144.20	254.5	185.1	214	443.7	150.7	256.6	188.8	216.9	442.4	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K5-425AXSP04	132.30	233	170	196.9	410.9	137.7	235.2	173.3	199.2	410.3	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK370C4-625AXSP06	157.30	251.4	190.8	215.4	419.8	159.6	251.3	191.7	215.6	416.4	304	18.7	4"	244	15.5	3"	365	26.3	4"
EAW-FD15S3ZK370C4-525AXSP04	126.50	224.2	163	188.5	390.8	132.8	226.2	166.4	191	389	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370C4-425AXSP04	116.50	207.2	150.1	174	363.6	121.5	208.7	153	176.1	362	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK550C4-625AXSP04	-	265.4	193.5	223.5	459.4	158.4	268	197.8	226.5	457.5	456	12.2	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C4-525AXSP04	142.30	251.4	182.7	211.5	438	148.7	253.8	186.6	213.9	436.6	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C4-425AXSP04	130.40	230	167.5	194.1	405.2	135.7	231.9	170.7	196.4	404.2	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK750C4-525AXSP04	148.40	261.5	190.2	220	455.8	155.2	264.2	194.4	223.2	455.5	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750C4-425AXSP04	136.40	240.4	175.3	203	424.1	142.1	242.4	178.7	205.6	423.1	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK370C5-625AXSP06	157.30	251.4	190.8	215.4	419.8	159.6	251.3	191.7	215.6	416.4	304	18.7	4"	244	15.5	3"	365	26.3	4"
EAW-FD15S3ZK370C5-525AXSP04	126.50	224.2	163	188.5	390.8	132.8	226.2	166.4	191	389	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370C5-425AXSP04	116.50	207.2	150.1	174	363.6	121.5	208.7	153	176.1	362	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK550C5-625AXSP04	-	265.4	193.5	223.5	459.4	158.4	268	197.8	226.5	457.5	456	12.2	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C5-525AXSP04	142.30	251.4	182.7	211.5	438	148.7	253.8	186.6	213.9	436.6	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C5-425AXSP04	130.40	230	167.5	194.1	405.2	135.7	231.9	170.7	196.4	404.2	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK750C5-525AXSP04	148.40	261.5	190.2	220	455.8	155.2	264.2	194.4	223.2	455.5	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750C5-425AXSP04	136.40	240.4	175.3	203	424.1	142.1	242.4	178.7	205.6	423.1	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK370K8-625AXSP06	153.50	245.1	186.1	210.1	409	155.4	244.7	186.8	210.1	405.2	304	18.7	4"	244	15.5	3"	365	26.3	4"
EAW-FD15S3ZK370K8-525AXSP04	-	217.6	157.8	182.8	379.2	128.5	219.1	161.1	184.8	376.9	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370K8-425AXSP04	112.30	200.3	145	168.2	351.5	117.4	201.9	147.8	170	349.5	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK550K8-625AXSP04	-	253.8	184.8	213.6	439.2	-	256	189.1	216.3	437	456	12.2	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K8-525AXSP04	135.50	239.7	174.3	201.5	417.9	141.8	241.9	177.7	203.9	416	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K8-425AXSP04	124.20	220.1	159.8	185.2	387.2	129.4	221.6	162.8	187.4	385.2	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S3ZK750K8-625AXSP04	152.70	268.7	196.2	226.2	465.4	160.6	271.5	200.6	229.7	463.7	456	12.2	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.2	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K8-525AXSP04	144.20	254.5	185.1	214	443.7	150.7	256.6	188.8	216.9	442.4	378	14.5	4"	302	9.5	4"	453	16.6	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K8-425AXSP04	132.30	233	170	196.9	410.9	137.7	235.2	173.3	199.2	410.3	304	13.2	4"	244	11.8	3"	365	18.6	4"
EAW-FD15S4ZK370K4-625AXSP04	196.30	321.5	241.2	274.2	540	200.6	321.5	242.9	274.6	535.7	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K4-525AXSP04	184.40	303	227.2	258.4	515.4	187.8	303	228.5	259.2	510.7	378	17.8	4"	302	11.7	4"	453	21.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K4-425AXSP04	168.20	277.9	208	236.3	478.3	171.2	277.8	209	237.1	474.7	304	16.5	4"	244	14	3"	365	23.2	4"
EAW-FD15S4ZK550K4-625AXSP04	216.60	353.9	266.1	302.5	596.1	221.1	354	268.1	303.1	592.2	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K4-525AXSP04	202.90	332.8	250.1	284	568.3	206.8	333.4	252.1	284.6	564	378	17.8	4"	302	11.7	4"	453	21.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K4-425AXSP02	-	253.8	-	205.8	485.6	-	262.5	-	215.4	486.1	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K4-625AXSP04	229.50	373.9	281.4	319.7	631.9	234.2	375.1	284.4	321.2	628.6	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K4-525AXSP02	-	294.3	-	-	560.3	-	304.5	-	-	561.8	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.2	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750K4-425AXSP02	-	270.4	-	219.4	515.4	-	279.5	-	229.6	517	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K5-625AXSP04	196.30	321.5	241.2	274.2	540	200.6	321.5	242.9	274.6	535.7	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K5-525AXSP04	184.40	303	227.2	258.4	515.4	187.8	303	228.5	259.2	510.7	378	17.8	4"	302	11.7	4"	453	21.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K5-425AXSP04	168.20	277.9	208	236.3	478.3	171.2	277.8	209	237.1	474.7	304	16.5	4"	244	14	3"	365	23.2	4"
EAW-FD15S4ZK550K5-625AXSP04	216.60	353.9	266.1	302.5	596.1	221.1	354	268.1	303.1	592.2	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K5-525AXSP04	202.90	332.8	250.1	284	568.3	206.8	333.4	252.1	284.6	564	378	17.8	4"	302	11.7	4"	453	21.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K5-425AXSP02	-	253.8	-	205.8	485.6	-	262.5	-	215.4	486.1	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K5-625AXSP04	229.50	373.9	281.4	319.7	631.9	234.2	375.1	284.4	321.2	628.6	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K5-525AXSP02	-	294.3	-	-	560.3	-	304.5	-	-	561.8	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.2	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750K5-425AXSP02	-	270.4	-	219.4	515.4	-	279.5	-	229.6	517	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C4-625AXSP04	201.40	329.3	247.5	281.1	554.2	206	330.2	249.6	282.3	550.5	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C4-525AXSP04	190.10	311.9	234.3	266.3	531.3	194	312.5	236.1	267.1	528	378	17.8	4"	302	11.7	4"	453	21.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C4-425AXSP02	-	237.9	-	-	456.8	-	246.1	-	-	457.5	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C4-625AXSP04	226.40	369.2	278	315.7	623.7	231.3	370.3	280.4	317.1	620.3	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C4-525AXSP02	-	290.4	-	-	553.3	-	300.9	-	-	554.6	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.2	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK550C4-425AXSP02	-	266.4	-	216.2	508.5	-	275.3	-	226	509.5	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750C4-525AXSP02	-	303	-	-	576.3	-	313.7	-	258.1	578.9	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.2	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750C4-425AXSP02	-	279.4	-	226.9	531.4	-	288.5	-	236.9	533.6	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C5-625AXSP04	201.40	329.3	247.5	281.1	554.2	206	330.2	249.6	282.3	550.5	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C5-525AXSP04	190.10	311.9	234.3	266.3	531.3	194	312.5	236.1	267.1	528	378	17.8	4"	302	11.7	4"	453	21.2	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S4ZK370C5-425AXSP02	-	237.9	-	-	456.8	-	246.1	-	-	457.5	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C5-625AXSP04	226.40	369.2	278	315.7	623.7	231.3	370.3	280.4	317.1	620.3	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C5-525AXSP02	-	290.4	-	-	553.3	-	300.9	-	-	554.6	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.2	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK550C5-425AXSP02	-	266.4	-	216.2	508.5	-	275.3	-	226	509.5	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750C5-525AXSP02	-	303	-	-	576.3	-	313.7	-	258.1	578.9	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.2	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750C5-425AXSP02	-	279.4	-	226.9	531.4	-	288.5	-	236.9	533.6	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K8-625AXSP04	196.30	321.5	241.2	274.2	540	200.6	321.5	242.9	274.6	535.7	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K8-525AXSP04	184.40	303	227.2	258.4	515.4	187.8	303	228.5	259.2	510.7	378	17.8	4"	302	11.7	4"	453	21.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K8-425AXSP04	168.20	277.9	208	236.3	478.3	171.2	277.8	209	237.1	474.7	304	16.5	4"	244	14	3"	365	23.2	4"
EAW-FD15S4ZK550K8-625AXSP04	216.60	353.9	266.1	302.5	596.1	221.1	354	268.1	303.1	592.2	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K8-525AXSP04	202.90	332.8	250.1	284	568.3	206.8	333.4	252.1	284.6	564	378	17.8	4"	302	11.7	4"	453	21.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K8-425AXSP02	-	253.8	-	205.8	485.6	-	262.5	-	215.4	486.1	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K8-625AXSP04	229.50	373.9	281.4	319.7	631.9	234.2	375.1	284.4	321.2	628.6	456	15.5	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.8	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K8-525AXSP02	-	294.3	-	-	560.3	-	304.5	-	-	561.8	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.2	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750K8-425AXSP02	-	270.4	-	219.4	515.4	-	279.5	-	229.6	517	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.2	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370K4-625AXSP02	-	358	-	-	644.2	-	364.9	-	305.6	641.9	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K4-525AXSP02	-	340.1	-	282	614.4	-	346	-	289	612.7	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K4-425AXSP02	-	311.9	218.5	258.2	566.3	-	316.8	226.7	264.3	564.3	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550K4-625AXSP02	-	395.7	-	328.8	710.3	-	403.5	-	337.7	708.8	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K4-525AXSP02	-	375.2	264	311.3	676.4	-	382	274.4	319.3	675.7	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K4-425AXSP02	-	343.9	241.5	285	623	-	349.5	250	291.4	622.2	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750K4-625AXSP02	-	419.8	-	348.9	752.3	-	428	308.3	358.2	751.8	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K4-525AXSP02	-	398.5	280.8	331.3	717.8	-	405.9	291.5	339.2	717.1	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K4-425AXSP02	-	365.6	256.9	303.1	660.5	204.5	371.9	266.1	310.2	661.1	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370K5-625AXSP02	-	358	-	-	644.2	-	364.9	-	305.6	641.9	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K5-525AXSP02	-	340.1	-	282	614.4	-	346	-	289	612.7	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K5-425AXSP02	-	311.9	218.5	258.2	566.3	-	316.8	226.7	264.3	564.3	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550K5-625AXSP02	-	395.7	-	328.8	710.3	-	403.5	-	337.7	708.8	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K5-525AXSP02	-	375.2	264	311.3	676.4	-	382	274.4	319.3	675.7	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K5-425AXSP02	-	343.9	241.5	285	623	-	349.5	250	291.4	622.2	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750K5-625AXSP02	-	419.8	-	348.9	752.3	-	428	308.3	358.2	751.8	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K5-525AXSP02	-	398.5	280.8	331.3	717.8	-	405.9	291.5	339.2	717.1	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K5-425AXSP02	-	365.6	256.9	303.1	660.5	204.5	371.9	266.1	310.2	661.1	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370C4-625AXSP02	-	367.5	-	304.9	660.9	-	375	-	313.8	659.5	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C4-525AXSP02	-	350.8	-	291.2	633.1	-	357.6	256.4	298.4	632.3	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C4-425AXSP02	-	322.8	226.4	267.4	585.6	-	328.4	234.7	273.7	584.2	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550C4-625AXSP02	-	414	-	344.2	742.6	-	422.7	-	353.3	742.9	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C4-525AXSP02	-	393.8	277.1	326.9	708.6	-	400.9	287.9	335.2	708.9	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C4-425AXSP02	-	360.4	253.3	299	651.5	-	366.5	262.3	305.5	651.3	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750C4-525AXSP02	-	410.6	289.1	340.4	738.3	-	418.4	300.6	349.3	739.2	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750C4-425AXSP02	-	377.3	265.5	312.8	681.3	211.2	383.8	274.6	320.1	682.5	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370C5-625AXSP02	-	367.5	-	304.9	660.9	-	375	-	313.8	659.5	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C5-525AXSP02	-	350.8	-	291.2	633.1	-	357.6	256.4	298.4	632.3	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C5-425AXSP02	-	322.8	226.4	267.4	585.6	-	328.4	234.7	273.7	584.2	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550C5-625AXSP02	-	414	-	344.2	742.6	-	422.7	-	353.3	742.9	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C5-525AXSP02	-	393.8	277.1	326.9	708.6	-	400.9	287.9	335.2	708.9	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C5-425AXSP02	-	360.4	253.3	299	651.5	-	366.5	262.3	305.5	651.3	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750C5-525AXSP02	-	410.6	289.1	340.4	738.3	-	418.4	300.6	349.3	739.2	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750C5-425AXSP02	-	377.3	265.5	312.8	681.3	211.2	383.8	274.6	320.1	682.5	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370K8-625AXSP02	-	358	-	-	644.2	-	364.9	-	305.6	641.9	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K8-525AXSP02	-	340.1	-	282	614.4	-	346	-	289	612.7	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K8-425AXSP02	-	311.9	218.5	258.2	566.3	-	316.8	226.7	264.3	564.3	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550K8-625AXSP02	-	395.7	-	328.8	710.3	-	403.5	-	337.7	708.8	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K8-525AXSP02	-	375.2	264	311.3	676.4	-	382	274.4	319.3	675.7	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K8-425AXSP02	-	343.9	241.5	285	623	-	349.5	250	291.4	622.2	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750K8-625AXSP02	-	419.8	-	348.9	752.3	-	428	308.3	358.2	751.8	913	11	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K8-525AXSP02	-	398.5	280.8	331.3	717.8	-	405.9	291.5	339.2	717.1	761	12.3	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K8-425AXSP02	-	365.6	256.9	303.1	660.5	204.5	371.9	266.1	310.2	661.1	609	11	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370K4-625AXSP02	-	451.3	327.4	379.5	785	-	455.2	335.6	384.9	781	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K4-525AXSP02	-	428.2	309.8	359.3	748.9	-	431.5	316.5	364.1	745.5	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K4-425AXSP02	217.90	391.9	282.6	328.5	690.7	228.2	395.2	288.6	332.7	687	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550K4-625AXSP02	-	498	361.5	418.4	865.9	-	503.3	370.2	424.6	861.7	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K4-525AXSP02	264.00	471.5	341.9	395.9	824.9	277.5	476.2	348.9	401.5	822.6	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K4-425AXSP02	240.70	431	311.4	361.9	760.4	251.9	434.2	318	366.2	756.6	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750K4-625AXSP02	-	527.8	383.5	443.6	917.4	313.1	533.4	392.6	450.7	915.3	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K4-525AXSP02	280.90	501.4	363	420.2	875.6	294.7	506.4	371.2	426.2	873.3	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K4-425AXSP02	256.40	456.6	331.1	384.7	806.5	267.9	461.4	338.3	389.9	805.6	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370K5-625AXSP02	-	451.3	327.4	379.5	785	-	455.2	335.6	384.9	781	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K5-525AXSP02	-	428.2	309.8	359.3	748.9	-	431.5	316.5	364.1	745.5	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K5-425AXSP02	217.90	391.9	282.6	328.5	690.7	228.2	395.2	288.6	332.7	687	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550K5-625AXSP02	-	498	361.5	418.4	865.9	-	503.3	370.2	424.6	861.7	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K5-525AXSP02	264.00	471.5	341.9	395.9	824.9	277.5	476.2	348.9	401.5	822.6	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K5-425AXSP02	240.70	431	311.4	361.9	760.4	251.9	434.2	318	366.2	756.6	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750K5-625AXSP02	-	527.8	383.5	443.6	917.4	313.1	533.4	392.6	450.7	915.3	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K5-525AXSP02	280.90	501.4	363	420.2	875.6	294.7	506.4	371.2	426.2	873.3	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K5-425AXSP02	256.40	456.6	331.1	384.7	806.5	267.9	461.4	338.3	389.9	805.6	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370C4-625AXSP02	-	462.7	335.8	388.8	805.5	-	468	344.6	395.4	802.5	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C4-525AXSP02	-	441.2	319.3	370.5	772.8	259.3	446.1	326.8	375.5	769.5	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C4-425AXSP02	225.60	405.9	292.7	339.9	714.3	236.4	409.2	298.8	344	711.4	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550C4-625AXSP02	-	520.5	378.4	437.6	905.5	308.9	526.6	387.8	444.5	903.2	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C4-525AXSP02	277.30	494.4	358.2	415.3	864.4	291.1	499.3	366.2	421.1	862	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C4-425AXSP02	252.50	450.2	326.6	378.9	795.5	264	454.1	333.3	383.9	793.6	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750C4-525AXSP02	289.40	515	373.1	432.8	900.9	303.8	520.5	382.2	439.2	900.3	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750C4-425AXSP02	264.80	470.1	341.6	396.4	832.2	276.6	475.5	349	402.1	830.4	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370C5-625AXSP02	-	462.7	335.8	388.8	805.5	-	468	344.6	395.4	802.5	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C5-525AXSP02	-	441.2	319.3	370.5	772.8	259.3	446.1	326.8	375.5	769.5	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C5-425AXSP02	225.60	405.9	292.7	339.9	714.3	236.4	409.2	298.8	344	711.4	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550C5-625AXSP02	-	520.5	378.4	437.6	905.5	308.9	526.6	387.8	444.5	903.2	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C5-525AXSP02	277.30	494.4	358.2	415.3	864.4	291.1	499.3	366.2	421.1	862	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C5-425AXSP02	252.50	450.2	326.6	378.9	795.5	264	454.1	333.3	383.9	793.6	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750C5-525AXSP02	289.40	515	373.1	432.8	900.9	303.8	520.5	382.2	439.2	900.3	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750C5-425AXSP02	264.80	470.1	341.6	396.4	832.2	276.6	475.5	349	402.1	830.4	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370K8-625AXSP02	-	451.3	327.4	379.5	785	-	455.2	335.6	384.9	781	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K8-525AXSP02	-	428.2	309.8	359.3	748.9	-	431.5	316.5	364.1	745.5	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K8-425AXSP02	217.90	391.9	282.6	328.5	690.7	228.2	395.2	288.6	332.7	687	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550K8-625AXSP02	-	498	361.5	418.4	865.9	-	503.3	370.2	424.6	861.7	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K8-525AXSP02	264.00	471.5	341.9	395.9	824.9	277.5	476.2	348.9	401.5	822.6	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K8-425AXSP02	240.70	431	311.4	361.9	760.4	251.9	434.2	318	366.2	756.6	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750K8-625AXSP02	-	527.8	383.5	443.6	917.4	313.1	533.4	392.6	450.7	915.3	913	12.7	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K8-525AXSP02	280.90	501.4	363	420.2	875.6	294.7	506.4	371.2	426.2	873.3	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.8	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K8-425AXSP02	256.40	456.6	331.1	384.7	806.5	267.9	461.4	338.3	389.9	805.6	609	12.7	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S1PB370K4-625AXSP16	41.70	69.3	51.6	58.9	117.2	42.8	69.6	52.3	59.2	116.6	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB370K4-525AXSP16	39.50	65.9	49.1	56.2	112.8	40.5	66.2	49.7	56.4	112.3	84	19	2"	68	16	1-1/2"	101	26.7	2"
EAW-FD15S1PB370K4-425AXSP12	31.50	57.7	41.3	48.2	102.2	33.3	58.4	42.4	49	102.2	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB550K4-625AXSP16	45.50	75.5	56.4	64.3	128.1	46.7	75.9	57.1	64.8	127.5	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB550K4-525AXSP16	43.10	71.8	53.6	61.1	123.1	44.3	72.2	54.2	61.5	122.7	84	19	2"	68	16	1-1/2"	101	26.7	2"
EAW-FD15S1PB550K4-425AXSP12	34.60	62.9	45.2	52.7	111.7	36.4	63.7	46.4	53.6	111.6	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB750K4-625AXSP16	47.70	79	59.1	67.4	134.3	49	79.4	59.9	67.9	133.9	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB750K4-525AXSP12	39.50	71.8	51.6	60.1	126.4	41.9	72.8	53.1	61.2	126.4	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.3	3"
EAW-FD15S1PB750K4-425AXSP12	36.50	66.1	47.7	55.6	117.7	38.5	67.1	48.9	56.5	117.7	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB370K5-625AXSP16	41.70	69.3	51.6	58.9	117.2	42.8	69.6	52.3	59.2	116.6	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB370K5-525AXSP16	39.50	65.9	49.1	56.2	112.8	40.5	66.2	49.7	56.4	112.3	84	19	2"	68	16	1-1/2"	101	26.7	2"
EAW-FD15S1PB370K5-425AXSP12	31.50	57.7	41.3	48.2	102.2	33.3	58.4	42.4	49	102.2	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB550K5-625AXSP16	45.50	75.5	56.4	64.3	128.1	46.7	75.9	57.1	64.8	127.5	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB550K5-525AXSP16	43.10	71.8	53.6	61.1	123.1	44.3	72.2	54.2	61.5	122.7	84	19	2"	68	16	1-1/2"	101	26.7	2"
EAW-FD15S1PB550K5-425AXSP12	34.60	62.9	45.2	52.7	111.7	36.4	63.7	46.4	53.6	111.6	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB750K5-625AXSP16	47.70	79	59.1	67.4	134.3	49	79.4	59.9	67.9	133.9	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB750K5-525AXSP12	39.50	71.8	51.6	60.1	126.4	41.9	72.8	53.1	61.2	126.4	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.3	3"
EAW-FD15S1PB750K5-425AXSP12	36.50	66.1	47.7	55.6	117.7	38.5	67.1	48.9	56.5	117.7	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB370C4-625AXSP16	41.70	69.5	51.8	59.1	117.5	43.1	69.9	52.6	59.6	117.2	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB370C4-525AXSP16	40.00	66.8	49.8	56.8	114.3	41.1	67.2	50.4	57.4	114.1	84	19	2"	68	16	1-1/2"	101	26.7	2"
EAW-FD15S1PB370C4-425AXSP12	32.30	59.1	42.3	49.4	104.7	34.2	59.9	43.5	50.3	104.7	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB550C4-525AXSP12	39.00	70.9	50.9	59.3	124.6	41.3	71.9	52.4	60.5	124.8	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.3	3"
EAW-FD15S1PB550C4-425AXSP12	36.00	65.4	47.1	54.9	116.3	38	66.3	48.4	55.9	116.3	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB370C5-625AXSP16	41.70	69.5	51.8	59.1	117.5	43.1	69.9	52.6	59.6	117.2	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB370C5-525AXSP16	40.00	66.8	49.8	56.8	114.3	41.1	67.2	50.4	57.4	114.1	84	19	2"	68	16	1-1/2"	101	26.7	2"
EAW-FD15S1PB370C5-425AXSP12	32.30	59.1	42.3	49.4	104.7	34.2	59.9	43.5	50.3	104.7	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB550C5-525AXSP12	39.00	70.9	50.9	59.3	124.6	41.3	71.9	52.4	60.5	124.8	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.3	3"
EAW-FD15S1PB550C5-425AXSP12	36.00	65.4	47.1	54.9	116.3	38	66.3	48.4	55.9	116.3	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB370K8-625AXSP16	41.70	69.3	51.6	58.9	117.2	42.8	69.6	52.3	59.2	116.6	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB370K8-525AXSP16	39.50	65.9	49.1	56.2	112.8	40.5	66.2	49.7	56.4	112.3	84	19	2"	68	16	1-1/2"	101	26.7	2"
EAW-FD15S1PB370K8-425AXSP12	31.50	57.7	41.3	48.2	102.2	33.3	58.4	42.4	49	102.2	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB550K8-625AXSP16	45.50	75.5	56.4	64.3	128.1	46.7	75.9	57.1	64.8	127.5	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB550K8-525AXSP16	43.10	71.8	53.6	61.1	123.1	44.3	72.2	54.2	61.5	122.7	84	19	2"	68	16	1-1/2"	101	26.7	2"
EAW-FD15S1PB550K8-425AXSP12	34.60	62.9	45.2	52.7	111.7	36.4	63.7	46.4	53.6	111.6	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S1PB750K8-625AXSP16	47.70	79	59.1	67.4	134.3	49	79.4	59.9	67.9	133.9	101	20.3	2"	81	13.3	2"	122	23.7	3"
EAW-FD15S1PB750K8-525AXSP12	39.50	71.8	51.6	60.1	126.4	41.9	72.8	53.1	61.2	126.4	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.3	3"
EAW-FD15S1PB750K8-425AXSP12	36.50	66.1	47.7	55.6	117.7	38.5	67.1	48.9	56.5	117.7	90	15.4	2"	72	10.1	2"	108	21.6	2"
EAW-FD15S2PB370K4-625AXSP08	82.80	138	102.8	117.2	233.6	85.2	138.6	104.1	118.1	232.3	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB370K4-525AXSP08	78.40	131.1	97.7	111.8	224.7	80.5	131.7	98.8	112.5	223.6	169	16.2	3"	135	10.7	3"	203	22.7	3"
EAW-FD15S2PB370K4-425AXSP06	62.30	114.6	81.9	95.6	203.5	65.9	116	84.1	97.3	203	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB550K4-625AXSP08	90.40	150.3	112.2	128.1	255.3	93	151.1	113.6	128.9	254.3	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB550K4-525AXSP08	85.60	142.9	106.6	121.5	245.5	88	143.7	107.9	122.4	244.4	169	16.2	3"	135	10.7	3"	203	22.7	3"
EAW-FD15S2PB550K4-425AXSP06	68.30	124.9	89.6	104.6	221.9	72.1	126.4	91.9	106.3	221.8	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB750K4-625AXSP08	94.80	157.4	117.5	134.1	267.6	97.6	158.2	119.2	135.3	267.1	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB750K4-525AXSP06	78.20	142.7	102.4	119.4	251.3	82.9	144.6	105.3	121.5	251.4	225	14.3	3"	180	9.4	3"	270	16.5	4"
EAW-FD15S2PB750K4-425AXSP06	72.10	131.3	94.4	110.2	233.7	76.2	133.1	97	112.2	233.8	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB370K5-625AXSP08	82.80	138	102.8	117.2	233.6	85.2	138.6	104.1	118.1	232.3	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB370K5-525AXSP08	78.40	131.1	97.7	111.8	224.7	80.5	131.7	98.8	112.5	223.6	169	16.2	3"	135	10.7	3"	203	22.7	3"
EAW-FD15S2PB370K5-425AXSP06	62.30	114.6	81.9	95.6	203.5	65.9	116	84.1	97.3	203	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB550K5-625AXSP08	90.40	150.3	112.2	128.1	255.3	93	151.1	113.6	128.9	254.3	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB550K5-525AXSP08	85.60	142.9	106.6	121.5	245.5	88	143.7	107.9	122.4	244.4	169	16.2	3"	135	10.7	3"	203	22.7	3"
EAW-FD15S2PB550K5-425AXSP06	68.30	124.9	89.6	104.6	221.9	72.1	126.4	91.9	106.3	221.8	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB750K5-625AXSP08	94.80	157.4	117.5	134.1	267.6	97.6	158.2	119.2	135.3	267.1	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB750K5-525AXSP06	78.20	142.7	102.4	119.4	251.3	82.9	144.6	105.3	121.5	251.4	225	14.3	3"	180	9.4	3"	270	16.5	4"
EAW-FD15S2PB750K5-425AXSP06	72.10	131.3	94.4	110.2	233.7	76.2	133.1	97	112.2	233.8	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB370C4-625AXSP08	83.00	138.4	103.1	117.6	234.3	85.7	139.3	104.7	118.7	233.8	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB370C4-525AXSP08	79.50	132.9	99	113.3	227.9	81.8	133.8	100.3	114.2	227.2	169	16.2	3"	135	10.7	3"	203	22.7	3"
EAW-FD15S2PB370C4-425AXSP06	63.80	117.4	83.9	98	208.3	67.7	118.9	86.3	99.7	208	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB550C4-525AXSP06	77.10	140.8	101.1	117.6	248.2	81.9	142.8	104.1	120.1	248.5	225	14.3	3"	180	9.4	3"	270	16.5	4"
EAW-FD15S2PB550C4-425AXSP06	71.30	129.9	93.4	108.9	231	75.3	131.6	95.9	110.9	231.4	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB370C5-625AXSP08	83.00	138.4	103.1	117.6	234.3	85.7	139.3	104.7	118.7	233.8	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB370C5-525AXSP08	79.50	132.9	99	113.3	227.9	81.8	133.8	100.3	114.2	227.2	169	16.2	3"	135	10.7	3"	203	22.7	3"
EAW-FD15S2PB370C5-425AXSP06	63.80	117.4	83.9	98	208.3	67.7	118.9	86.3	99.7	208	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB550C5-525AXSP06	77.10	140.8	101.1	117.6	248.2	81.9	142.8	104.1	120.1	248.5	225	14.3	3"	180	9.4	3"	270	16.5	4"
EAW-FD15S2PB550C5-425AXSP06	71.30	129.9	93.4	108.9	231	75.3	131.6	95.9	110.9	231.4	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB370K8-625AXSP08	82.80	138	102.8	117.2	233.6	85.2	138.6	104.1	118.1	232.3	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB370K8-525AXSP08	78.40	131.1	97.7	111.8	224.7	80.5	131.7	98.8	112.5	223.6	169	16.2	3"	135	10.7	3"	203	22.7	3"
EAW-FD15S2PB370K8-425AXSP06	62.30	114.6	81.9	95.6	203.5	65.9	116	84.1	97.3	203	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB550K8-625AXSP08	90.40	150.3	112.2	128.1	255.3	93	151.1	113.6	128.9	254.3	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB550K8-525AXSP08	85.60	142.9	106.6	121.5	245.5	88	143.7	107.9	122.4	244.4	169	16.2	3"	135	10.7	3"	203	22.7	3"
EAW-FD15S2PB550K8-425AXSP06	68.30	124.9	89.6	104.6	221.9	72.1	126.4	91.9	106.3	221.8	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S2PB750K8-625AXSP08	94.80	157.4	117.5	134.1	267.6	97.6	158.2	119.2	135.3	267.1	203	17.1	3"	162	11.3	3"	244	24.1	3"
EAW-FD15S2PB750K8-525AXSP06	78.20	142.7	102.4	119.4	251.3	82.9	144.6	105.3	121.5	251.4	225	14.3	3"	180	9.4	3"	270	16.5	4"
EAW-FD15S2PB750K8-425AXSP06	72.10	131.3	94.4	110.2	233.7	76.2	133.1	97	112.2	233.8	180	13	3"	144	8.5	3"	216	18.2	3"
EAW-FD15S3PB370K4-625AXSP06	128.80	209.3	157.6	179	352.1	131.4	209.6	159	179.6	349.8	270	16.7	4"	216	13.5	3"	325	23.5	4"
EAW-FD15S3PB370K4-525AXSP04	-	185.2	132.6	154.7	327.2	-	187.6	136.5	157.7	326.7	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370K4-425AXSP04	92.30	170.6	121.8	142.3	303.2	97.9	172.7	125.2	144.7	302.5	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB550K4-625AXSP06	140.40	228.1	172.1	194.8	384.9	143.3	228.6	173.6	195.7	383	270	16.7	4"	216	13.5	3"	325	23.5	4"
EAW-FD15S3PB550K4-525AXSP04	-	202.2	144.9	169	357.1	117.1	205.2	149.2	172.3	356.7	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB550K4-425AXSP04	101.40	186.1	133.1	155.5	331.2	107.1	188.2	136.8	158.3	330.4	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB750K4-625AXSP04	-	222.2	159.7	186	390.4	-	225.7	164.8	189.8	390.3	406	14	4"	325	9.2	4"	487	15.4	(2) 4"
EAW-FD15S3PB750K4-525AXSP04	116.00	212.5	152.4	177.7	375.2	123.2	215.4	156.7	180.9	375.4	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB750K4-425AXSP04	107.00	195.5	140.4	163.9	348.1	113.1	198.3	144.3	167.1	349	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB370K5-625AXSP06	128.80	209.3	157.6	179	352.1	131.4	209.6	159	179.6	349.8	270	16.7	4"	216	13.5	3"	325	23.5	4"
EAW-FD15S3PB370K5-525AXSP04	-	185.2	132.6	154.7	327.2	-	187.6	136.5	157.7	326.7	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370K5-425AXSP04	92.30	170.6	121.8	142.3	303.2	97.9	172.7	125.2	144.7	302.5	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB550K5-625AXSP06	140.40	228.1	172.1	194.8	384.9	143.3	228.6	173.6	195.7	383	270	16.7	4"	216	13.5	3"	325	23.5	4"
EAW-FD15S3PB550K5-525AXSP04	-	202.2	144.9	169	357.1	117.1	205.2	149.2	172.3	356.7	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB550K5-425AXSP04	101.40	186.1	133.1	155.5	331.2	107.1	188.2	136.8	158.3	330.4	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB750K5-625AXSP04	-	222.2	159.7	186	390.4	-	225.7	164.8	189.8	390.3	406	14	4"	325	9.2	4"	487	15.4	(2) 4"
EAW-FD15S3PB750K5-525AXSP04	116.00	212.5	152.4	177.7	375.2	123.2	215.4	156.7	180.9	375.4	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB750K5-425AXSP04	107.00	195.5	140.4	163.9	348.1	113.1	198.3	144.3	167.1	349	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB370C4-625AXSP06	129.00	209.7	158.1	179.6	353.3	132.1	210.9	159.9	180.7	352	270	16.7	4"	216	13.5	3"	325	23.5	4"
EAW-FD15S3PB370C4-525AXSP04	-	187.7	134.5	156.7	331.8	-	190.8	138.7	160.3	331.9	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370C4-425AXSP04	94.70	174.7	124.7	145.7	310.4	100.4	177	128.3	148.5	310.5	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB550C4-525AXSP04	114.30	209.7	150.4	175.1	370.1	121.7	212.8	154.9	178.8	370.5	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB550C4-425AXSP04	105.80	193.4	138.7	161.9	344.6	111.9	196.1	142.7	165.1	344.7	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB370C5-625AXSP06	129.00	209.7	158.1	179.6	353.3	132.1	210.9	159.9	180.7	352	270	16.7	4"	216	13.5	3"	325	23.5	4"
EAW-FD15S3PB370C5-525AXSP04	-	187.7	134.5	156.7	331.8	-	190.8	138.7	160.3	331.9	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370C5-425AXSP04	94.70	174.7	124.7	145.7	310.4	100.4	177	128.3	148.5	310.5	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB550C5-525AXSP04	114.30	209.7	150.4	175.1	370.1	121.7	212.8	154.9	178.8	370.5	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S3PB550C5-425AXSP04	105.80	193.4	138.7	161.9	344.6	111.9	196.1	142.7	165.1	344.7	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB370K8-625AXSP06	128.80	209.3	157.6	179	352.1	131.4	209.6	159	179.6	349.8	270	16.7	4"	216	13.5	3"	325	23.5	4"
EAW-FD15S3PB370K8-525AXSP04	-	185.2	132.6	154.7	327.2	-	187.6	136.5	157.7	326.7	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370K8-425AXSP04	92.30	170.6	121.8	142.3	303.2	97.9	172.7	125.2	144.7	302.5	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB550K8-625AXSP06	140.40	228.1	172.1	194.8	384.9	143.3	228.6	173.6	195.7	383	270	16.7	4"	216	13.5	3"	325	23.5	4"
EAW-FD15S3PB550K8-525AXSP04	-	202.2	144.9	169	357.1	117.1	205.2	149.2	172.3	356.7	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB550K8-425AXSP04	101.40	186.1	133.1	155.5	331.2	107.1	188.2	136.8	158.3	330.4	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S3PB750K8-625AXSP04	-	222.2	159.7	186	390.4	-	225.7	164.8	189.8	390.3	406	14	4"	325	9.2	4"	487	15.4	(2) 4"
EAW-FD15S3PB750K8-525AXSP04	116.00	212.5	152.4	177.7	375.2	123.2	215.4	156.7	180.9	375.4	338	12.7	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB750K8-425AXSP04	107.00	195.5	140.4	163.9	348.1	113.1	198.3	144.3	167.1	349	270	11.7	4"	216	10.2	3"	325	16.5	4"
EAW-FD15S4PB370K4-625AXSP04	163.50	274	203.6	232.4	464.2	168.5	274.9	206.2	234.2	461.8	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K4-525AXSP04	155.00	260.2	193.4	221.3	446.3	159.2	261.1	195.7	222.8	443.5	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB370K4-425AXSP04	141.50	238.1	177.1	202.4	413.7	145.1	239.3	179.1	203.5	411.9	270	14.7	4"	216	12.1	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S4PB550K4-625AXSP04	178.90	298.1	222.1	253.8	507.3	184.1	299.7	225	255.9	505.5	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550K4-525AXSP04	169.10	283	210.9	241	486.8	174	284.6	213.5	242.7	485.3	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB550K4-425AXSP02	-	209	-	-	412.6	-	218.6	-	-	415.2	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K4-625AXSP04	187.20	311.9	232.7	265.7	531.8	192.8	314.2	236.2	268	530	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K4-525AXSP04	177.60	296.8	221.4	252.3	511.6	182.5	298.5	224.2	254.6	510.2	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB750K4-425AXSP02	-	220.7	-	-	433.8	-	230.9	-	187.6	437.8	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K5-625AXSP04	163.50	274	203.6	232.4	464.2	168.5	274.9	206.2	234.2	461.8	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K5-525AXSP04	155.00	260.2	193.4	221.3	446.3	159.2	261.1	195.7	222.8	443.5	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB370K5-425AXSP04	141.50	238.1	177.1	202.4	413.7	145.1	239.3	179.1	203.5	411.9	270	14.7	4"	216	12.1	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S4PB550K5-625AXSP04	178.90	298.1	222.1	253.8	507.3	184.1	299.7	225	255.9	505.5	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550K5-525AXSP04	169.10	283	210.9	241	486.8	174	284.6	213.5	242.7	485.3	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB550K5-425AXSP02	-	209	-	-	412.6	-	218.6	-	-	415.2	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K5-625AXSP04	187.20	311.9	232.7	265.7	531.8	192.8	314.2	236.2	268	530	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K5-525AXSP04	177.60	296.8	221.4	252.3	511.6	182.5	298.5	224.2	254.6	510.2	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB750K5-425AXSP02	-	220.7	-	-	433.8	-	230.9	-	187.6	437.8	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C4-625AXSP04	164.10	274.5	204	233.1	465.7	169.5	276.6	207.4	235.6	464.7	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C4-525AXSP04	157.20	263.3	195.9	224.3	452	161.8	265.1	198.9	226.1	450.7	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB370C4-425AXSP02	-	195.2	-	-	386.9	-	204.7	-	-	389.5	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550C4-525AXSP04	175.30	292.8	218.2	249	504.5	180.3	295.2	221.5	251.5	503.5	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB550C4-425AXSP02	-	218	-	-	428.8	-	228	-	185.3	432.7	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C5-625AXSP04	164.10	274.5	204	233.1	465.7	169.5	276.6	207.4	235.6	464.7	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C5-525AXSP04	157.20	263.3	195.9	224.3	452	161.8	265.1	198.9	226.1	450.7	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB370C5-425AXSP02	-	195.2	-	-	386.9	-	204.7	-	-	389.5	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550C5-525AXSP04	175.30	292.8	218.2	249	504.5	180.3	295.2	221.5	251.5	503.5	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB550C5-425AXSP02	-	218	-	-	428.8	-	228	-	185.3	432.7	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K8-625AXSP04	163.50	274	203.6	232.4	464.2	168.5	274.9	206.2	234.2	461.8	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K8-525AXSP04	155.00	260.2	193.4	221.3	446.3	159.2	261.1	195.7	222.8	443.5	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB370K8-425AXSP04	141.50	238.1	177.1	202.4	413.7	145.1	239.3	179.1	203.5	411.9	270	14.7	4"	216	12.1	3"	325	20.6	4"
EAW-FD15S4PB550K8-625AXSP04	178.90	298.1	222.1	253.8	507.3	184.1	299.7	225	255.9	505.5	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550K8-525AXSP04	169.10	283	210.9	241	486.8	174	284.6	213.5	242.7	485.3	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB550K8-425AXSP02	-	209	-	-	412.6	-	218.6	-	-	415.2	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K8-625AXSP04	187.20	311.9	232.7	265.7	531.8	192.8	314.2	236.2	268	530	406	17	4"	325	11.1	4"	487	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K8-525AXSP04	177.60	296.8	221.4	252.3	511.6	182.5	298.5	224.2	254.6	510.2	338	15.7	4"	270	10.3	4"	406	22.1	4"
EAW-FD15S4PB750K8-425AXSP02	-	220.7	-	-	433.8	-	230.9	-	187.6	437.8	541	8.2	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K4-625AXSP04	219.30	350.7	266.4	300.6	587.6	222.4	350.8	267.8	301	583.7	406	19.9	4"	325	13.1	4"	487	23.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K4-525AXSP02	-	285.5	-	234.5	527.3	-	293	-	243	527.6	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K4-425AXSP02	-	263	-	216	486.9	-	269.3	189.5	223	487.8	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K4-625AXSP02	-	327.6	-	-	601.1	-	336.1	-	279.5	601.8	812	12	(2) 4"	649	7.8	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB550K4-525AXSP02	-	312	-	256.9	575	-	320.4	226.4	265.9	576.4	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K4-425AXSP02	-	287.6	197.9	236.4	531	-	294.5	207.6	244	532.1	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K4-625AXSP02	-	343.2	-	282.7	629.7	-	352.9	-	293.6	631.5	812	12	(2) 4"	649	7.8	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB750K4-525AXSP02	-	328.1	226	270	602.8	-	337.1	238.2	279.8	605.3	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K4-425AXSP02	-	303.3	208.7	249.2	558.6	-	310.9	219.2	257.5	560.4	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K5-625AXSP04	219.30	350.7	266.4	300.6	587.6	222.4	350.8	267.8	301	583.7	406	19.9	4"	325	13.1	4"	487	23.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K5-525AXSP02	-	285.5	-	234.5	527.3	-	293	-	243	527.6	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K5-425AXSP02	-	263	-	216	486.9	-	269.3	189.5	223	487.8	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K5-625AXSP02	-	327.6	-	-	601.1	-	336.1	-	279.5	601.8	812	12	(2) 4"	649	7.8	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB550K5-525AXSP02	-	312	-	256.9	575	-	320.4	226.4	265.9	576.4	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K5-425AXSP02	-	287.6	197.9	236.4	531	-	294.5	207.6	244	532.1	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K5-625AXSP02	-	343.2	-	282.7	629.7	-	352.9	-	293.6	631.5	812	12	(2) 4"	649	7.8	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB750K5-525AXSP02	-	328.1	226	270	602.8	-	337.1	238.2	279.8	605.3	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K5-425AXSP02	-	303.3	208.7	249.2	558.6	-	310.9	219.2	257.5	560.4	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C4-625AXSP04	219.70	351.4	266.9	301.2	588.8	223.8	353	269.4	302.8	586.7	406	19.9	4"	325	13.1	4"	487	23.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C4-525AXSP02	-	289.3	-	237.9	534	-	297.8	-	246.9	535.9	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C4-425AXSP02	-	269.3	184.8	221.2	498.3	-	276.1	194.5	228.9	499.7	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C4-525AXSP02	-	324	-	266.4	595.5	-	332.4	235	276.1	597.5	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C4-425AXSP02	-	299.8	206.3	246.5	552.2	-	307.2	216.6	254.6	554.7	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C5-625AXSP04	219.70	351.4	266.9	301.2	588.8	223.8	353	269.4	302.8	586.7	406	19.9	4"	325	13.1	4"	487	23.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C5-525AXSP02	-	289.3	-	237.9	534	-	297.8	-	246.9	535.9	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C5-425AXSP02	-	269.3	184.8	221.2	498.3	-	276.1	194.5	228.9	499.7	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C5-525AXSP02	-	324	-	266.4	595.5	-	332.4	235	276.1	597.5	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C5-425AXSP02	-	299.8	206.3	246.5	552.2	-	307.2	216.6	254.6	554.7	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K8-625AXSP04	219.30	350.7	266.4	300.6	587.6	222.4	350.8	267.8	301	583.7	406	19.9	4"	325	13.1	4"	487	23.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K8-525AXSP02	-	285.5	-	234.5	527.3	-	293	-	243	527.6	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K8-425AXSP02	-	263	-	216	486.9	-	269.3	189.5	223	487.8	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K8-625AXSP02	-	327.6	-	-	601.1	-	336.1	-	279.5	601.8	812	12	(2) 4"	649	7.8	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB550K8-525AXSP02	-	312	-	256.9	575	-	320.4	226.4	265.9	576.4	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K8-425AXSP02	-	287.6	197.9	236.4	531	-	294.5	207.6	244	532.1	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K8-625AXSP02	-	343.2	-	282.7	629.7	-	352.9	-	293.6	631.5	812	12	(2) 4"	649	7.8	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB750K8-525AXSP02	-	328.1	226	270	602.8	-	337.1	238.2	279.8	605.3	676	10.7	(2) 4"	541	7	(2) 4"	812	15.1	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K8-425AXSP02	-	303.3	208.7	249.2	558.6	-	310.9	219.2	257.5	560.4	541	9.7	(2) 4"	433	9.9	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-DD1504XL017G7-625AXSP08	403.90	656.6	495.2	561.5	1109.4	409.7	654.6	495.8	559.8	1095	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD1504XL017G7-525AXSP06	331.50	584.2	425.2	490.9	1016	344.3	585.6	430.6	494.2	1006	879	13.2	4"	703	8.7	4"	1055	18.5	4"
EAW-DD1508XL017G7-625AXSP04	802.40	1307.5	984	1117.8	2210.3	814.1	1303.7	986.9	1114.6	2184.4	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD1508XL017G7-525AXSP04	735.50	1205	905.6	1027.6	2061.3	746.2	1201.3	907	1026.1	2037.7	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD1512XL017G7-625AXSP02	-	1845.8	1340.8	1551	3208.5	1086.5	1854	1364.8	1564.3	3176.6	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD1512XL017G7-525AXSP02	958.30	1709	1236.4	1433.1	2986.4	999.9	1717.3	1258.4	1446.5	2962.3	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S1XL045M4-621AXSP08	373.40	607.3	457.3	519.2	1020.8	379.1	604.6	458.5	518.3	1007.9	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL045M4-621AXSP04	742.00	1209.7	910.5	1033.9	2034	753.4	1204.3	912.8	1032.2	2010.8	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL045M4-621AXSP04	1211.90	1879.5	1439.4	1614.6	-	1212.3	1862.6	1432.9	1603.9	-	1589	21.8	6"	1271	17.4	4"	1907	30.6	6"
EAW-DD33S1XL045M4-525AXSP08	345.40	565.5	425.2	482.5	962.4	349.9	563.2	425.4	481.3	950.8	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL045M4-625AXSP08	375.60	611.9	460.6	523.3	1031.4	381.1	609.3	461.3	521.9	1017.1	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL045M4-525AXSP04	685.80	1125.7	845.9	960.2	1919.5	696.1	1121.2	847.8	957.9	1896.4	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL045M4-625AXSP04	746.20	1218.6	916.8	1041.9	2054.9	757.3	1213.6	918.3	1039.2	2026.6	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL045M4-525AXSP02	889.30	1591.2	1151.4	1334.7	2783.4	930.2	1597.3	1172.5	1348.1	2759	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045M4-625AXSP02	-	1715.2	1245.8	1441.5	2985.2	-	1723.1	1268.2	1454.2	2952.7	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037M4-525AXSP08	326.80	535.7	402.4	457	909.9	331.1	533.7	402.7	456	897.9	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL037M4-625AXSP08	355.20	579.5	435.8	494.7	973.8	360.6	576.6	436.7	493.7	961	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-DD33S2XL037M4-525AXSP04	650.00	1066.6	800.7	911	1814.8	658.7	1062.6	801.4	907.6	1791	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL037M4-625AXSP04	705.80	1154.2	866.2	985.1	1940.4	716.6	1148.6	868.2	981.8	1914.9	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL037M4-525AXSP02	-	1507	1089.8	1264	2636.8	-	1510.7	1108	1274.8	2610.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037M4-625AXSP02	-	1621.6	1176.8	1362.5	2820.2	-	1627.8	1198.8	1375.4	2791.4	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030M4-525AXSP08	311.20	511.1	383.4	436.5	866.3	315.6	508.1	383.5	434.6	854.6	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL030M4-625AXSP08	338.00	551.5	414.9	470.7	925.5	342.9	548.6	415	469.5	912	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL030M4-525AXSP04	619.00	1017.6	763	868.8	1728	627.9	1013.2	763.2	866.4	1704.7	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL030M4-625AXSP04	671.60	1098.6	824.7	937.2	1844.3	681.5	1092.9	826.3	933.8	1819.7	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL030M4-525AXSP02	-	1432.5	1036.5	1203	2508.6	-	1439.6	1054.8	1212.4	2482.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030M4-625AXSP02	-	1540.6	1118.5	1295.9	2681.7	-	1548	1140.5	1307.5	2653.6	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL045N4-525AXSP08	333.20	546.1	410.5	466.3	929.4	337.6	543.9	410.7	464.5	916.9	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL045N4-625AXSP08	363.50	592.8	446.1	506.6	996.9	368.9	589.6	446.2	504.6	983.3	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL045N4-525AXSP04	662.70	1088.8	816.7	928	1851.2	671.5	1082.9	817.3	925.9	1826.5	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL045N4-625AXSP04	722.20	1180.7	886.7	1007.2	1986.3	733.1	1174.5	888.5	1004.9	1959.3	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL045N4-525AXSP02	-	1535.2	1110.9	1289.1	2689.1	896.5	1541.3	1129.4	1299.9	2661.9	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045N4-625AXSP02	-	1660.6	1204	1394.6	2886.3	-	1666.2	1226.1	1407.3	2855.5	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037N4-525AXSP08	322.20	528.5	396.6	451	897	326.1	525.2	396.5	449.6	884.5	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL037N4-625AXSP08	351.40	572.7	430.2	489.1	962.1	355.7	569.3	430.7	486.9	947.2	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL037N4-525AXSP04	639.70	1052.3	789.2	897.7	1789.2	648.8	1047.4	790.5	895	1764.3	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL037N4-625AXSP04	697.00	1140.8	856.5	972.5	1917.1	706.9	1134	857.6	969.6	1889.9	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL037N4-525AXSP02	-	1484.9	1072.7	1246	2596.5	-	1489.6	1091.6	1255.4	2568.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037N4-625AXSP02	-	1600.9	1162.3	1345.4	2786.6	-	1607.4	1182.6	1356.6	2755.1	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030N4-525AXSP08	299.90	492.9	369.2	420.7	834.4	304.3	489.6	369.5	418.5	822.5	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL030N4-625AXSP08	326.00	532.6	399.9	454.2	891.8	330.7	529.1	400.1	452.5	878.8	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL030N4-525AXSP04	595.50	981.5	734.7	837.4	1664.4	604.5	976.4	735.4	834.4	1640.8	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL030N4-625AXSP04	647.90	1060.9	795.1	903.2	1779.3	657.4	1054	796.7	899.9	1753.3	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL030N4-525AXSP02	-	1380.7	997.5	1158.8	2417.3	-	1384.2	1015.8	1168.6	2390.4	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030N4-625AXSP02	-	1486.8	1077.6	1249.7	2587.9	-	1491.8	1098.9	1259.1	2557.5	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL045M5-525AXSP08	345.4	565.5	425.2	482.5	962.4	349.9	563.2	425.4	481.3	950.8	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL045M5-625AXSP08	375.6	611.9	460.6	523.3	1031.4	381.1	609.3	461.3	521.9	1017.1	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL045M5-525AXSP04	685.8	1125.7	845.9	960.2	1919.5	696.1	1121.2	847.8	957.9	1896.4	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL045M5-625AXSP04	746.2	1218.6	916.8	1041.9	2054.9	757.3	1213.6	918.3	1039.2	2026.6	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL045M5-525AXSP02	889.3	1591.2	1151.4	1334.7	2783.4	930.2	1597.3	1172.5	1348.1	2759	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045M5-625AXSP02	-	1715.2	1245.8	1441.5	2985.2	-	1723.1	1268.2	1454.2	2952.7	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037M5-525AXSP08	326.8	535.7	402.4	457	909.9	331.1	533.7	402.7	456	897.9	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL037M5-625AXSP08	355.2	579.5	435.8	494.7	973.8	360.6	576.6	436.7	493.7	961	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL037M5-525AXSP04	650	1066.6	800.7	911	1814.8	658.7	1062.6	801.4	907.6	1791	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL037M5-625AXSP04	705.8	1154.2	866.2	985.1	1940.4	716.6	1148.6	868.2	981.8	1914.9	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL037M5-525AXSP02	-	1507	1089.8	1264	2636.8	-	1510.7	1108	1274.8	2610.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037M5-625AXSP02	-	1621.6	1176.8	1362.5	2820.2	-	1627.8	1198.8	1375.4	2791.4	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030M5-525AXSP08	311.2	511.1	383.4	436.5	866.3	315.6	508.1	383.5	434.6	854.6	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL030M5-625AXSP08	338	551.5	414.9	470.7	925.5	342.9	548.6	415	469.5	912	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL030M5-525AXSP04	619	1017.6	763	868.8	1728	627.9	1013.2	763.2	866.4	1704.7	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL030M5-625AXSP04	671.6	1098.6	824.7	937.2	1844.3	681.5	1092.9	826.3	933.8	1819.7	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL030M5-525AXSP02	-	1432.5	1036.5	1203	2508.6	-	1439.6	1054.8	1212.4	2482.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030M5-625AXSP02	-	1540.6	1118.5	1295.9	2681.7	-	1548	1140.5	1307.5	2653.6	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL045N5-525AXSP08	333.2	546.1	410.5	466.3	929.4	337.6	543.9	410.7	464.5	916.9	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL045N5-625AXSP08	363.5	592.8	446.1	506.6	996.9	368.9	589.6	446.2	504.6	983.3	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL045N5-525AXSP04	662.7	1088.8	816.7	928	1851.2	671.5	1082.9	817.3	925.9	1826.5	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL045N5-625AXSP04	722.2	1180.7	886.7	1007.2	1986.3	733.1	1174.5	888.5	1004.9	1959.3	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL045N5-525AXSP02	-	1535.2	1110.9	1289.1	2689.1	896.5	1541.3	1129.4	1299.9	2661.9	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045N5-625AXSP02	-	1660.6	1204	1394.6	2886.3	-	1666.2	1226.1	1407.3	2855.5	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037N5-525AXSP08	322.2	528.5	396.6	451	897	326.1	525.2	396.5	449.6	884.5	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL037N5-625AXSP08	351.4	572.7	430.2	489.1	962.1	355.7	569.3	430.7	486.9	947.2	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL037N5-525AXSP04	639.7	1052.3	789.2	897.7	1789.2	648.8	1047.4	790.5	895	1764.3	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL037N5-625AXSP04	697	1140.8	856.5	972.5	1917.1	706.9	1134	857.6	969.6	1889.9	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL037N5-525AXSP02	-	1484.9	1072.7	1246	2596.5	-	1489.6	1091.6	1255.4	2568.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037N5-625AXSP02	-	1600.9	1162.3	1345.4	2786.6	-	1607.4	1182.6	1356.6	2755.1	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030N5-525AXSP08	299.9	492.9	369.2	420.7	834.4	304.3	489.6	369.5	418.5	822.5	654	16.3	4"	523	10.7	4"	784	22.8	4"
EAW-DD33S1XL030N5-625AXSP08	326	532.6	399.9	454.2	891.8	330.7	529.1	400.1	452.5	878.8	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL030N5-525AXSP04	595.5	981.5	734.7	837.4	1664.4	604.5	976.4	735.4	834.4	1640.8	1319	18.1	4"	1055	11.9	4"	1582	20.9	6"
EAW-DD33S2XL030N5-625AXSP04	647.9	1060.9	795.1	903.2	1779.3	657.4	1054	796.7	899.9	1753.3	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL030N5-525AXSP02	-	1380.7	997.5	1158.8	2417.3	-	1384.2	1015.8	1168.6	2390.4	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030N5-625AXSP02	-	1486.8	1077.6	1249.7	2587.9	-	1491.8	1098.9	1259.1	2557.5	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030X4-625AXSP08	316.8	517.5	388.4	440.9	865.9	321.8	514.9	389.1	440	854.6	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL030X4-525AXSP06	-	461	334.7	387.2	802.7	-	462.3	340.2	390	793.4	879	13.2	4"	703	8.7	4"	1055	18.5	4"
EAW-DD33S1XL030X4-632AXSP08	297	491.4	366.9	418.2	831.6	302.6	489.2	368.1	417	820.6	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL037X4-625AXSP08	335.4	547.1	411	466.9	917.8	340.4	544.4	411.9	465.3	904.8	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL037X4-525AXSP06	-	486.5	353.5	408.8	846.6	-	488	359.5	411.8	838.1	879	13.2	4"	703	8.7	4"	1055	18.5	4"
EAW-DD33S1XL037X4-632AXSP08	313.6	518.8	387.2	441.1	878.3	319.1	516.6	388	439.9	865.7	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL045X4-625AXSP08	353.8	577.1	434	492.7	969.7	359.2	574.3	434.4	491.1	957	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL045X4-525AXSP06	-	512.1	372.5	431.1	892	301.8	513.8	378.2	433.7	881.8	879	13.2	4"	703	8.7	4"	1055	18.5	4"
EAW-DD33S1XL045X4-632AXSP08	330.4	545.7	407.7	464.1	924.3	335.7	543.4	408.6	462.9	912.1	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL030X5-625AXSP08	316.8	517.5	388.4	440.9	865.9	321.8	514.9	389.1	440	854.6	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL030X5-525AXSP06	-	461	334.7	387.2	802.7	-	462.3	340.2	390	793.4	879	13.2	4"	703	8.7	4"	1055	18.5	4"
EAW-DD33S1XL030X5-632AXSP08	297	491.4	366.9	418.2	831.6	302.6	489.2	368.1	417	820.6	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL037X5-625AXSP08	335.4	547.1	411	466.9	917.8	340.4	544.4	411.9	465.3	904.8	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL037X5-525AXSP06	-	486.5	353.5	408.8	846.6	-	488	359.5	411.8	838.1	879	13.2	4"	703	8.7	4"	1055	18.5	4"
EAW-DD33S1XL037X5-632AXSP08	313.6	518.8	387.2	441.1	878.3	319.1	516.6	388	439.9	865.7	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL045X5-625AXSP08	353.8	577.1	434	492.7	969.7	359.2	574.3	434.4	491.1	957	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S1XL045X5-525AXSP06	-	512.1	372.5	431.1	892	301.8	513.8	378.2	433.7	881.8	879	13.2	4"	703	8.7	4"	1055	18.5	4"
EAW-DD33S1XL045X5-632AXSP08	330.4	545.7	407.7	464.1	924.3	335.7	543.4	408.6	462.9	912.1	789	16.7	4"	631	11	4"	947	23.4	4"
EAW-DD33S2XL030X4-625AXSP04	628.5	1030.9	772.2	878.1	1727.6	639.7	1025.8	774.9	876.3	1703.2	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL030X4-525AXSP02	-	-	-	-	1506.8	-	-	-	-	1501.5	2649	9.9	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL030X4-632AXSP04	589.9	978.6	729.1	831.3	1656.8	601.1	974.3	731.5	830.3	1635	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL037X4-625AXSP04	665.4	1089.7	817	928.5	1828.9	676.5	1084.5	819	926.7	1805.2	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL037X4-525AXSP02	-	-	-	-	1592.1	-	-	-	-	1586.7	2649	9.9	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL037X4-632AXSP04	621.7	1033.1	769.4	876.6	1749.8	632.9	1027.3	772.2	875.8	1726.9	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL045X4-625AXSP04	703.1	1149.4	862.7	981.1	1932.1	713.9	1144	864.9	978	1907	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL045X4-525AXSP02	-	-	-	-	1678	-	903.1	-	-	1672.5	2649	9.9	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL045X4-632AXSP04	654.9	1086.6	810	923.7	1843.8	666.9	1082.1	811.8	921.5	1819.3	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL030X5-625AXSP04	628.5	1030.9	772.2	878.1	1727.6	639.7	1025.8	774.9	876.3	1703.2	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL030X5-525AXSP02	-	-	-	-	1506.8	-	-	-	-	1501.5	2649	9.9	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL030X5-632AXSP04	589.9	978.6	729.1	831.3	1656.8	601.1	974.3	731.5	830.3	1635	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL037X5-625AXSP04	665.4	1089.7	817	928.5	1828.9	676.5	1084.5	819	926.7	1805.2	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL037X5-525AXSP02	-	-	-	-	1592.1	-	-	-	-	1586.7	2649	9.9	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL037X5-632AXSP04	621.7	1033.1	769.4	876.6	1749.8	632.9	1027.3	772.2	875.8	1726.9	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL045X5-625AXSP04	703.1	1149.4	862.7	981.1	1932.1	713.9	1144	864.9	978	1907	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S2XL045X5-525AXSP02	-	-	-	-	1678	-	903.1	-	-	1672.5	2649	9.9	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL045X5-632AXSP04	654.9	1086.6	810	923.7	1843.8	666.9	1082.1	811.8	921.5	1819.3	1589	15.2	6"	1271	13.1	4"	1907	21.4	6"
EAW-DD33S3XL030X4-625AXSP02	-	1443.4	-	1212.1	2513.3	-	1450.5	1067.8	1224.9	2484.8	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-DD33S3XL030X4-525AXSP02	-	1349	975.6	1132.8	2363	-	1356	994.5	1143.7	2339.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030X4-632AXSP02	-	1364.3	-	1143	2405	-	1373	-	1157.4	2380.7	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X4-625AXSP02	-	1528.4	1108.3	1283.9	2659.5	-	1534.1	1130.5	1295.9	2629.4	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X4-525AXSP02	-	1425.4	1030	1195.3	2495.1	-	1431	1048.7	1205.3	2470.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037X4-632AXSP02	-	1440.8	-	1207.5	2538.6	-	1448.4	1061.7	1221.3	2513.3	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X4-625AXSP02	-	1615.1	1172.4	1357.2	2808.3	-	1621.4	1194.3	1370.2	2780	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X4-525AXSP02	-	1499.8	1084.6	1260.2	2627.9	-	1506.1	1104.9	1268.9	2598.6	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045X4-632AXSP02	-	1518.2	1094.5	1272.8	2673.5	-	1526.3	1116.3	1285.4	2643	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL030X5-625AXSP02	-	1443.4	-	1212.1	2513.3	-	1450.5	1067.8	1224.9	2484.8	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL030X5-525AXSP02	-	1349	975.6	1132.8	2363	-	1356	994.5	1143.7	2339.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL030X5-632AXSP02	-	1364.3	-	1143	2405	-	1373	-	1157.4	2380.7	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X5-625AXSP02	-	1528.4	1108.3	1283.9	2659.5	-	1534.1	1130.5	1295.9	2629.4	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X5-525AXSP02	-	1425.4	1030	1195.3	2495.1	-	1431	1048.7	1205.3	2470.7	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL037X5-632AXSP02	-	1440.8	-	1207.5	2538.6	-	1448.4	1061.7	1221.3	2513.3	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X5-625AXSP02	-	1615.1	1172.4	1357.2	2808.3	-	1621.4	1194.3	1370.2	2780	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X5-525AXSP02	-	1499.8	1084.6	1260.2	2627.9	-	1506.1	1104.9	1268.9	2598.6	2649	13.2	6"	2119	8.7	6"	3178	18.6	6"
EAW-DD33S3XL045X5-632AXSP02	-	1518.2	1094.5	1272.8	2673.5	-	1526.3	1116.3	1285.4	2643	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16	(2) 6"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

Evapco EAW Line Thermal Performance in USGPM - 30% Propylene Glycol as Process Fluid

Range °F	10	10	15	15	9	10	10	15	15	9	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
Approach °F	5	10	10	12	18	5	10	10	12	18	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Dry Bulb Temperature °F	77	77	77	77	77	95	95	95	95	95	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
EAW-VD15S1ZB370K4-625AXSP16	-	100.4	-	84.9	173.4	-	101.5	75.5	86.2	171.6	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB370K4-525AXSP16	-	93.1	67.7	78.5	162	-	94.1	69.6	79.7	160.5	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB370K4-425AXSP16	-	85.5	62	72	149.7	50.5	86.3	63.6	73	148.6	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB550K4-625AXSP16	-	113.8	83.1	96.1	196	-	114.8	85.5	97.5	194.3	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB550K4-525AXSP16	-	105	76.5	88.6	182.4	62.6	106.1	78.5	89.8	180.9	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB550K4-425AXSP16	53.4	96.1	69.8	81	168.1	56.9	97.1	71.5	82.1	166.9	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB750K4-625AXSP16	-	123.7	90.6	104.6	213.1	-	125.1	93.1	106.2	211.6	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB750K4-525AXSP16	63.9	114.2	83.1	96.3	198.2	68.1	115.2	85.4	97.6	196.8	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB750K4-425AXSP16	58.3	104.1	75.8	87.9	182.4	61.8	105.1	77.6	89.1	181.3	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB370K5-625AXSP16	-	100.4	-	84.9	173.4	-	101.5	75.5	86.2	171.6	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB370K5-525AXSP16	-	93.1	67.7	78.5	162	-	94.1	69.6	79.7	160.5	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB370K5-425AXSP16	-	85.5	62	72	149.7	50.5	86.3	63.6	73	148.6	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB550K5-625AXSP16	-	113.8	83.1	96.1	196	-	114.8	85.5	97.5	194.3	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB550K5-525AXSP16	-	105	76.5	88.6	182.4	62.6	106.1	78.5	89.8	180.9	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB550K5-425AXSP16	53.4	96.1	69.8	81	168.1	56.9	97.1	71.5	82.1	166.9	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB750K5-625AXSP16	-	123.7	90.6	104.6	213.1	-	125.1	93.1	106.2	211.6	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB750K5-525AXSP16	63.9	114.2	83.1	96.3	198.2	68.1	115.2	85.4	97.6	196.8	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB750K5-425AXSP16	58.3	104.1	75.8	87.9	182.4	61.8	105.1	77.6	89.1	181.3	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB370C4-625AXSP16	-	105.1	76.7	88.7	181.3	-	106.1	79	90.1	179.5	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB370C4-525AXSP16	-	97.1	70.7	81.9	169	-	98.1	72.6	83.2	167.4	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB370C4-425AXSP16	49.2	89	64.5	74.9	155.7	52.6	89.8	66.2	76	154.6	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB550C4-625AXSP16	-	119.9	87.7	101.4	206.7	-	121	90	102.8	204.8	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB550C4-525AXSP16	61.6	110.3	80.3	93	191.5	65.8	111.3	82.3	94.2	189.9	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB550C4-425AXSP16	56.0	100.3	73	84.5	175.6	59.4	101.2	74.6	85.7	174.3	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB750C4-625AXSP16	-	128.9	94.3	108.9	221.7	77.6	130.1	96.7	110.4	220	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB750C4-525AXSP16	66.5	118.5	86.3	99.9	205.5	70.7	119.7	88.6	101.3	204.4	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB750C4-425AXSP16	60.5	107.5	78.6	90.9	188.8	64	108.7	80.3	92.2	187.6	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB370C5-625AXSP16	-	105.1	76.7	88.7	181.3	-	106.1	79	90.1	179.5	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB370C5-525AXSP16	-	97.1	70.7	81.9	169	-	98.1	72.6	83.2	167.4	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB370C5-425AXSP16	49.2	89	64.5	74.9	155.7	52.6	89.8	66.2	76	154.6	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB550C5-625AXSP16	-	119.9	87.7	101.4	206.7	-	121	90	102.8	204.8	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB550C5-525AXSP16	61.6	110.3	80.3	93	191.5	65.8	111.3	82.3	94.2	189.9	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB550C5-425AXSP16	56.0	100.3	73	84.5	175.6	59.4	101.2	74.6	85.7	174.3	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB750C5-625AXSP16	-	128.9	94.3	108.9	221.7	77.6	130.1	96.7	110.4	220	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB750C5-525AXSP16	66.5	118.5	86.3	99.9	205.5	70.7	119.7	88.6	101.3	204.4	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB750C5-425AXSP16	60.5	107.5	78.6	90.9	188.8	64	108.7	80.3	92.2	187.6	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB370K8-625AXSP16	-	100.4	-	84.9	173.4	-	101.5	75.5	86.2	171.6	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB370K8-525AXSP16	-	93.1	67.7	78.5	162	-	94.1	69.6	79.7	160.5	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB370K8-425AXSP16	-	85.5	62	72	149.7	50.5	86.3	63.6	73	148.6	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB550K8-625AXSP16	-	113.8	83.1	96.1	196	-	114.8	85.5	97.5	194.3	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB550K8-525AXSP16	-	105	76.5	88.6	182.4	62.6	106.1	78.5	89.8	180.9	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB550K8-425AXSP16	53.4	96.1	69.8	81	168.1	56.9	97.1	71.5	82.1	166.9	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S1ZB750K8-625AXSP16	-	123.7	90.6	104.6	213.1	-	125.1	93.1	106.2	211.6	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.2	3"
EAW-VD15S1ZB750K8-525AXSP16	63.9	114.2	83.1	96.3	198.2	68.1	115.2	85.4	97.6	196.8	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.5	2"
EAW-VD15S1ZB750K8-425AXSP16	58.3	104.1	75.8	87.9	182.4	61.8	105.1	77.6	89.1	181.3	146	18.5	2"	117	14.9	1-1/2"	176	25.9	2"
EAW-VD15S2ZB370K4-625AXSP12	134.5	215	163.6	184.6	355.6	137.2	214.3	164.1	184.3	350.7	304	22.9	3"	244	15.2	3"	365	32.2	3"
EAW-VD15S2ZB370K4-525AXSP08	-	188.1	136.6	158.5	327.3	-	190	140.7	161.1	324.2	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB370K4-425AXSP08	-	173.7	125.9	146.3	304	102.6	175.4	129.3	148.4	301.8	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB550K4-625AXSP08	-	226.3	165.4	191.3	390.7	-	228.7	170.3	194.2	387.7	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB550K4-525AXSP08	-	212.2	154.5	178.9	368.7	126.5	214.3	158.6	181.5	366.1	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB550K4-425AXSP08	108.4	195.4	141.9	164.6	341.7	115.5	197.4	145.5	166.8	339.2	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB750K4-625AXSP08	-	246.3	180	208.2	425.1	-	249.1	185.3	211.5	422.1	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB750K4-525AXSP08	128.9	230.8	168.1	194.8	400.7	137.8	233.2	172.5	197.4	398.3	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB750K4-425AXSP08	118.4	211.9	154.2	178.7	371	125.7	213.7	158	181.1	368.7	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB370K5-625AXSP12	134.5	215	163.6	184.6	355.6	137.2	214.3	164.1	184.3	350.7	304	22.9	3"	244	15.2	3"	365	32.2	3"
EAW-VD15S2ZB370K5-525AXSP08	-	188.1	136.6	158.5	327.3	-	190	140.7	161.1	324.2	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB370K5-425AXSP08	-	173.7	125.9	146.3	304	102.6	175.4	129.3	148.4	301.8	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB550K5-625AXSP08	-	226.3	165.4	191.3	390.7	-	228.7	170.3	194.2	387.7	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB550K5-525AXSP08	-	212.2	154.5	178.9	368.7	126.5	214.3	158.6	181.5	366.1	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB550K5-425AXSP08	108.4	195.4	141.9	164.6	341.7	115.5	197.4	145.5	166.8	339.2	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB750K5-625AXSP08	-	246.3	180	208.2	425.1	-	249.1	185.3	211.5	422.1	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB750K5-525AXSP08	128.9	230.8	168.1	194.8	400.7	137.8	233.2	172.5	197.4	398.3	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB750K5-425AXSP08	118.4	211.9	154.2	178.7	371	125.7	213.7	158	181.1	368.7	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB370C4-625AXSP08	-	209.3	152.6	176.7	361.3	-	211.5	157.4	179.5	357.8	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB370C4-525AXSP08	-	196.2	142.7	165.5	341.4	-	198.2	146.9	167.9	338.2	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB370C4-425AXSP08	-	180.8	131	152.3	316.4	106.8	182.5	134.5	154.3	314.1	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB550C4-625AXSP08	-	238.9	174.5	201.8	411.9	-	241.1	179.2	204.8	408.2	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB550C4-525AXSP08	124.3	223	162.4	188.1	387.1	133	224.9	166.6	190.6	384.3	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB550C4-425AXSP08	113.7	204	148.3	172	357.1	120.8	206.1	151.8	174.2	354.3	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB750C4-625AXSP08	-	256.3	187.6	216.5	442.3	154.2	259.1	192.5	219.9	439	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB750C4-525AXSP08	134.1	239.7	174.6	202.2	416.1	143.1	241.9	179	205	413.3	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB750C4-425AXSP08	122.8	218.9	159.7	185.1	383.9	130.2	221.2	163.5	187.6	381.6	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB370C5-625AXSP08	-	209.3	152.6	176.7	361.3	-	211.5	157.4	179.5	357.8	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB370C5-525AXSP08	-	196.2	142.7	165.5	341.4	-	198.2	146.9	167.9	338.2	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB370C5-425AXSP08	-	180.8	131	152.3	316.4	106.8	182.5	134.5	154.3	314.1	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB550C5-625AXSP08	-	238.9	174.5	201.8	411.9	-	241.1	179.2	204.8	408.2	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB550C5-525AXSP08	124.3	223	162.4	188.1	387.1	133	224.9	166.6	190.6	384.3	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB550C5-425AXSP08	113.7	204	148.3	172	357.1	120.8	206.1	151.8	174.2	354.3	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB750C5-625AXSP08	-	256.3	187.6	216.5	442.3	154.2	259.1	192.5	219.9	439	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB750C5-525AXSP08	134.1	239.7	174.6	202.2	416.1	143.1	241.9	179	205	413.3	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB750C5-425AXSP08	122.8	218.9	159.7	185.1	383.9	130.2	221.2	163.5	187.6	381.6	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB370K8-625AXSP12	134.5	215	163.6	184.6	355.6	137.2	214.3	164.1	184.3	350.7	304	22.9	3"	244	15.2	3"	365	32.2	3"
EAW-VD15S2ZB370K8-525AXSP08	-	188.1	136.6	158.5	327.3	-	190	140.7	161.1	324.2	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB370K8-425AXSP08	-	173.7	125.9	146.3	304	102.6	175.4	129.3	148.4	301.8	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB550K8-625AXSP08	-	226.3	165.4	191.3	390.7	-	228.7	170.3	194.2	387.7	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB550K8-525AXSP08	-	212.2	154.5	178.9	368.7	126.5	214.3	158.6	181.5	366.1	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB550K8-425AXSP08	108.4	195.4	141.9	164.6	341.7	115.5	197.4	145.5	166.8	339.2	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S2ZB750K8-625AXSP08	-	246.3	180	208.2	425.1	-	249.1	185.3	211.5	422.1	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD15S2ZB750K8-525AXSP08	128.9	230.8	168.1	194.8	400.7	137.8	233.2	172.5	197.4	398.3	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD15S2ZB750K8-425AXSP08	118.4	211.9	154.2	178.7	371	125.7	213.7	158	181.1	368.7	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD15S3ZB370K4-625AXSP08	199.9	320.1	243.4	275	529.8	204.1	319.2	244.3	274.3	523.2	451	24	3"	361	15.8	3"	541	29.9	4"
EAW-VD15S3ZB370K4-525AXSP06	-	291.2	214.5	246.8	498.4	177.1	292.6	218.9	248.9	493.5	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB370K4-425AXSP06	152.6	266.1	195.3	224.8	458.6	160.2	267.3	198.8	226.8	454.6	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB550K4-625AXSP06	-	348.8	258.2	295.9	592.3	213.7	350.3	263	298.7	586.3	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB550K4-525AXSP06	190.4	328.3	242.3	278.3	561.7	199.6	329.9	246.5	280.7	556.9	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3ZB550K4-425AXSP06	172.3	297.5	219.4	252.8	515.6	180.2	299.4	223.1	255	511	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB750K4-625AXSP06	221.6	379.2	280.8	322.2	644.7	232.7	381.7	286.4	325	639.2	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB750K4-525AXSP06	207.5	356.3	263.8	302.9	611.5	217.3	358.6	268.3	305.6	606.1	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB750K4-425AXSP06	187.6	322.3	238.4	274.1	559	195.7	324.3	242.4	276.5	555.4	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB370K5-625AXSP08	199.9	320.1	243.4	275	529.8	204.1	319.2	244.3	274.3	523.2	451	24	3"	361	15.8	3"	541	29.9	4"
EAW-VD15S3ZB370K5-525AXSP06	-	291.2	214.5	246.8	498.4	177.1	292.6	218.9	248.9	493.5	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB370K5-425AXSP06	152.6	266.1	195.3	224.8	458.6	160.2	267.3	198.8	226.8	454.6	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB550K5-625AXSP06	-	348.8	258.2	295.9	592.3	213.7	350.3	263	298.7	586.3	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB550K5-525AXSP06	190.4	328.3	242.3	278.3	561.7	199.6	329.9	246.5	280.7	556.9	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB550K5-425AXSP06	172.3	297.5	219.4	252.8	515.6	180.2	299.4	223.1	255	511	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB750K5-625AXSP06	221.6	379.2	280.8	322.2	644.7	232.7	381.7	286.4	325	639.2	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB750K5-525AXSP06	207.5	356.3	263.8	302.9	611.5	217.3	358.6	268.3	305.6	606.1	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB750K5-425AXSP06	187.6	322.3	238.4	274.1	559	195.7	324.3	242.4	276.5	555.4	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB370C4-625AXSP08	208.9	334.5	254.4	287.3	554.2	213	333.2	255.1	286.9	547.3	451	24	3"	361	15.8	3"	541	29.9	4"
EAW-VD15S3ZB370C4-525AXSP06	175.6	303.9	224.2	257.6	520	184.7	305.4	228.1	259.9	515	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB370C4-425AXSP06	159.1	276.5	203.2	234.2	477.4	166.6	277.7	206.6	235.8	473.1	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB550C4-625AXSP06	214.2	367.8	272.2	312.2	624.7	225.2	369.4	277.4	314.7	618.1	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB550C4-525AXSP06	200.2	344.7	254.7	292.3	589.9	209.6	346.3	258.7	294.9	584.8	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB550C4-425AXSP06	180.5	310.8	229.5	264.1	538.8	188.2	312.2	233.3	266.4	534.5	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB750C4-625AXSP06	230.9	394.7	292.3	335.1	670	242.1	396.6	297.6	338	664.9	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB750C4-525AXSP06	215.8	369.6	273.6	313.9	634.4	225.4	371.6	278.1	316.9	629.8	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB750C4-425AXSP06	194.3	333.5	246.7	283.4	579.4	202.5	335.7	250.9	286	574.9	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB370C5-625AXSP08	208.9	334.5	254.4	287.3	554.2	213	333.2	255.1	286.9	547.3	451	24	3"	361	15.8	3"	541	29.9	4"
EAW-VD15S3ZB370C5-525AXSP06	175.6	303.9	224.2	257.6	520	184.7	305.4	228.1	259.9	515	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB370C5-425AXSP06	159.1	276.5	203.2	234.2	477.4	166.6	277.7	206.6	235.8	473.1	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB550C5-625AXSP06	214.2	367.8	272.2	312.2	624.7	225.2	369.4	277.4	314.7	618.1	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB550C5-525AXSP06	200.2	344.7	254.7	292.3	589.9	209.6	346.3	258.7	294.9	584.8	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB550C5-425AXSP06	180.5	310.8	229.5	264.1	538.8	188.2	312.2	233.3	266.4	534.5	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB750C5-625AXSP06	230.9	394.7	292.3	335.1	670	242.1	396.6	297.6	338	664.9	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB750C5-525AXSP06	215.8	369.6	273.6	313.9	634.4	225.4	371.6	278.1	316.9	629.8	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB750C5-425AXSP06	194.3	333.5	246.7	283.4	579.4	202.5	335.7	250.9	286	574.9	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB370K8-625AXSP08	199.9	320.1	243.4	275	529.8	204.1	319.2	244.3	274.3	523.2	451	24	3"	361	15.8	3"	541	29.9	4"
EAW-VD15S3ZB370K8-525AXSP06	-	291.2	214.5	246.8	498.4	177.1	292.6	218.9	248.9	493.5	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB370K8-425AXSP06	152.6	266.1	195.3	224.8	458.6	160.2	267.3	198.8	226.8	454.6	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB550K8-625AXSP06	-	348.8	258.2	295.9	592.3	213.7	350.3	263	298.7	586.3	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB550K8-525AXSP06	190.4	328.3	242.3	278.3	561.7	199.6	329.9	246.5	280.7	556.9	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB550K8-425AXSP06	172.3	297.5	219.4	252.8	515.6	180.2	299.4	223.1	255	511	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S3ZB750K8-625AXSP06	221.6	379.2	280.8	322.2	644.7	232.7	381.7	286.4	325	639.2	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.4	4"
EAW-VD15S3ZB750K8-525AXSP06	207.5	356.3	263.8	302.9	611.5	217.3	358.6	268.3	305.6	606.1	507	20	3"	406	13.1	3"	609	23.3	4"
EAW-VD15S3ZB750K8-425AXSP06	187.6	322.3	238.4	274.1	559	195.7	324.3	242.4	276.5	555.4	406	18.2	3"	325	12	3"	487	25.6	3"
EAW-VD15S4ZB370K4-625AXSP06	267.4	428.4	325.4	367.7	708.8	272.8	426.6	326.6	367.1	699.1	609	21.8	4"	487	17.5	3"	730	30.6	4"
EAW-VD15S4ZB370K4-525AXSP04	-	375.2	272.2	316.1	654.5	-	379.5	280.6	321.6	648.3	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370K4-425AXSP04	-	344.1	248.5	289	603.8	-	347.6	255.8	293.9	598.6	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB550K4-625AXSP04	-	451.4	329.1	381	780.4	-	456.2	339	387.3	774.4	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K4-525AXSP04	-	423.7	308	357.2	737.3	-	428	316.6	362.4	732.1	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K4-425AXSP04	213.1	386.9	280.4	325.6	677.4	228	390.9	287.7	330.1	673.5	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB750K4-625AXSP04	-	491.2	358.2	414.6	849.1	-	496.9	368.8	421.8	843.2	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K4-525AXSP04	256.1	460.9	335	388.4	801.4	274	465.7	344.4	394.2	796.6	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K4-425AXSP04	233.0	419.4	304.4	353.4	735.2	248	423.8	312.3	358.3	730.8	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB370K5-625AXSP06	267.4	428.4	325.4	367.7	708.8	272.8	426.6	326.6	367.1	699.1	609	21.8	4"	487	17.5	3"	730	30.6	4"
EAW-VD15S4ZB370K5-525AXSP04	-	375.2	272.2	316.1	654.5	-	379.5	280.6	321.6	648.3	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370K5-425AXSP04	-	344.1	248.5	289	603.8	-	347.6	255.8	293.9	598.6	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB550K5-625AXSP04	-	451.4	329.1	381	780.4	-	456.2	339	387.3	774.4	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K5-525AXSP04	-	423.7	308	357.2	737.3	-	428	316.6	362.4	732.1	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K5-425AXSP04	213.1	386.9	280.4	325.6	677.4	228	390.9	287.7	330.1	673.5	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB750K5-625AXSP04	-	491.2	358.2	414.6	849.1	-	496.9	368.8	421.8	843.2	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K5-525AXSP04	256.1	460.9	335	388.4	801.4	274	465.7	344.4	394.2	796.6	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K5-425AXSP04	233.0	419.4	304.4	353.4	735.2	248	423.8	312.3	358.3	730.8	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB370C4-625AXSP06	279.4	447.2	340.2	384	741.4	284.8	445.4	341	383.5	731.3	609	21.8	4"	487	17.5	3"	730	30.6	4"
EAW-VD15S4ZB370C4-525AXSP04	-	391.9	284.4	329.9	682.8	-	395.9	292.8	335.3	676.4	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370C4-425AXSP04	-	358	259	300.9	627.5	210.8	361.6	266.2	305.4	622.9	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB550C4-625AXSP04	-	475.8	347.4	401.8	822.9	-	480.9	357.3	407.9	815.4	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C4-525AXSP04	-	445.3	323.6	374.9	774.2	264.5	449.2	332.2	380.6	768.6	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C4-425AXSP04	223.8	404.6	292.9	340.1	707.8	238.4	408.1	300.2	344.7	703.4	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB750C4-625AXSP04	-	511.1	373.4	431.7	883.5	306.8	516.9	383.8	438.4	876.9	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C4-525AXSP04	266.4	478.7	347.9	403	832.2	285	483.1	357.3	409.2	826.5	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C4-425AXSP04	241.9	433.8	315.5	365.9	760.9	256.9	437.8	323.2	371	757.4	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB370C5-625AXSP06	279.4	447.2	340.2	384	741.4	284.8	445.4	341	383.5	731.3	609	21.8	4"	487	17.5	3"	730	30.6	4"
EAW-VD15S4ZB370C5-525AXSP04	-	391.9	284.4	329.9	682.8	-	395.9	292.8	335.3	676.4	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370C5-425AXSP04	-	358	259	300.9	627.5	210.8	361.6	266.2	305.4	622.9	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB550C5-625AXSP04	-	475.8	347.4	401.8	822.9	-	480.9	357.3	407.9	815.4	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C5-525AXSP04	-	445.3	323.6	374.9	774.2	264.5	449.2	332.2	380.6	768.6	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550C5-425AXSP04	223.8	404.6	292.9	340.1	707.8	238.4	408.1	300.2	344.7	703.4	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB750C5-625AXSP04	-	511.1	373.4	431.7	883.5	306.8	516.9	383.8	438.4	876.9	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C5-525AXSP04	266.4	478.7	347.9	403	832.2	285	483.1	357.3	409.2	826.5	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750C5-425AXSP04	241.9	433.8	315.5	365.9	760.9	256.9	437.8	323.2	371	757.4	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB370K8-625AXSP06	267.4	428.4	325.4	367.7	708.8	272.8	426.6	326.6	367.1	699.1	609	21.8	4"	487	17.5	3"	730	30.6	4"
EAW-VD15S4ZB370K8-525AXSP04	-	375.2	272.2	316.1	654.5	-	379.5	280.6	321.6	648.3	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB370K8-425AXSP04	-	344.1	248.5	289	603.8	-	347.6	255.8	293.9	598.6	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB550K8-625AXSP04	-	451.4	329.1	381	780.4	-	456.2	339	387.3	774.4	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K8-525AXSP04	-	423.7	308	357.2	737.3	-	428	316.6	362.4	732.1	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB550K8-425AXSP04	213.1	386.9	280.4	325.6	677.4	228	390.9	287.7	330.1	673.5	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S4ZB750K8-625AXSP04	-	491.2	358.2	414.6	849.1	-	496.9	368.8	421.8	843.2	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K8-525AXSP04	256.1	460.9	335	388.4	801.4	274	465.7	344.4	394.2	796.6	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD15S4ZB750K8-425AXSP04	233.0	419.4	304.4	353.4	735.2	248	423.8	312.3	358.3	730.8	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD15S5ZB370K4-625AXSP04	310.3	520.2	388.8	443.8	874.9	323.5	520.9	394	445.9	864.1	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K4-525AXSP04	290.4	489.5	364.5	416.2	829.6	301.5	490.3	368.7	418.4	820.5	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K4-425AXSP04	264.5	447	332	380.5	766.5	273.5	447.5	336	382.3	758.7	609	18.3	4"	487	15.1	3"	730	25.7	4"
EAW-VD15S5ZB550K4-625AXSP04	352.1	588.2	440.1	501.6	989.6	365.6	589.1	445.4	504	979.5	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K4-525AXSP04	328.4	550.3	410.5	468.9	935	340	551.3	415.4	471.4	925.8	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K4-425AXSP02	-	-	-	-	791.9	-	422.2	-	-	794.5	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K4-625AXSP04	383.7	638.9	478.1	544.8	1075.8	397.7	640.3	484.3	547.8	1066.7	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K4-525AXSP04	357.6	596.5	446.3	509.7	1016.5	369.1	598.5	451.6	511.6	1007.6	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K4-425AXSP02	-	434	-	-	859	-	459.9	-	-	861.8	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K5-625AXSP04	310.30	520.2	388.8	443.8	874.9	323.5	520.9	394	445.9	864.1	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K5-525AXSP04	290.40	489.5	364.5	416.2	829.6	301.5	490.3	368.7	418.4	820.5	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K5-425AXSP04	264.50	447	332	380.5	766.5	273.5	447.5	336	382.3	758.7	609	18.3	4"	487	15.1	3"	730	25.7	4"
EAW-VD15S5ZB550K5-625AXSP04	352.10	588.2	440.1	501.6	989.6	365.6	589.1	445.4	504	979.5	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K5-525AXSP04	328.40	550.3	410.5	468.9	935	340	551.3	415.4	471.4	925.8	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K5-425AXSP02	-	-	-	-	791.9	-	422.2	-	-	794.5	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K5-625AXSP04	383.70	638.9	478.1	544.8	1075.8	397.7	640.3	484.3	547.8	1066.7	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S5ZB750K5-525AXSP04	357.60	596.5	446.3	509.7	1016.5	369.1	598.5	451.6	511.6	1007.6	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K5-425AXSP02	-	434	-	-	859	-	459.9	-	-	861.8	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C4-625AXSP04	325.10	544.2	406.9	464	915.1	338.5	545.1	411.9	465.7	903.8	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C4-525AXSP04	303.30	510.8	380.4	434.7	865.6	314.5	511.1	384.9	436.4	856.2	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C4-425AXSP04	275.00	464.5	345.6	395.7	796.7	284.5	465	349.7	397.6	788.4	609	18.3	4"	487	15.1	3"	730	25.7	4"
EAW-VD15S5ZB550C4-625AXSP04	371.60	619.5	463.4	528.6	1043.6	385.3	620.4	469	530.3	1031.4	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C4-525AXSP04	344.90	577	430.9	492.6	981.9	356.7	578.1	436.1	494.5	972.1	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C4-425AXSP02	-	416.5	-	-	827.7	-	441.3	-	-	830.2	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C4-625AXSP04	399.30	663.2	497.1	566.7	1119.5	413.1	665.4	503.4	569.7	1109.5	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C4-525AXSP04	371.30	617.9	463.1	528.3	1055.8	382.9	620.3	468.8	530.6	1047	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C4-425AXSP02	-	450.5	-	-	889.6	-	475.9	-	-	892.6	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C5-625AXSP04	325.10	544.2	406.9	464	915.1	338.5	545.1	411.9	465.7	903.8	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C5-525AXSP04	303.30	510.8	380.4	434.7	865.6	314.5	511.1	384.9	436.4	856.2	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370C5-425AXSP04	275.00	464.5	345.6	395.7	796.7	284.5	465	349.7	397.6	788.4	609	18.3	4"	487	15.1	3"	730	25.7	4"
EAW-VD15S5ZB550C5-625AXSP04	371.60	619.5	463.4	528.6	1043.6	385.3	620.4	469	530.3	1031.4	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C5-525AXSP04	344.90	577	430.9	492.6	981.9	356.7	578.1	436.1	494.5	972.1	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550C5-425AXSP02	-	416.5	-	-	827.7	-	441.3	-	-	830.2	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C5-625AXSP04	399.30	663.2	497.1	566.7	1119.5	413.1	665.4	503.4	569.7	1109.5	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C5-525AXSP04	371.30	617.9	463.1	528.3	1055.8	382.9	620.3	468.8	530.6	1047	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750C5-425AXSP02	-	450.5	-	-	889.6	-	475.9	-	-	892.6	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K8-625AXSP04	310.30	520.2	388.8	443.8	874.9	323.5	520.9	394	445.9	864.1	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K8-525AXSP04	290.40	489.5	364.5	416.2	829.6	301.5	490.3	368.7	418.4	820.5	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB370K8-425AXSP04	264.50	447	332	380.5	766.5	273.5	447.5	336	382.3	758.7	609	18.3	4"	487	15.1	3"	730	25.7	4"
EAW-VD15S5ZB550K8-625AXSP04	352.10	588.2	440.1	501.6	989.6	365.6	589.1	445.4	504	979.5	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K8-525AXSP04	328.40	550.3	410.5	468.9	935	340	551.3	415.4	471.4	925.8	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB550K8-425AXSP02	-	-	-	-	791.9	-	422.2	-	-	794.5	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K8-625AXSP04	383.70	638.9	478.1	544.8	1075.8	397.7	640.3	484.3	547.8	1066.7	913	17.3	(2) 4"	730	13.9	4"	1096	24.2	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K8-525AXSP04	357.60	596.5	446.3	509.7	1016.5	369.1	598.5	451.6	511.6	1007.6	755	19.5	4"	604	12.9	4"	906	23.7	(2) 4"
EAW-VD15S5ZB750K8-425AXSP02	-	434	-	-	859	-	459.9	-	-	861.8	1217	10.3	(2) 4"	974	6.8	(2) 4"	1461	14.4	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K4-625AXSP04	398.10	639.4	485.4	548.6	1059.6	406.4	637.6	487.2	547.8	1045.2	913	20.3	(2) 4"	730	15.9	4"	1096	28.4	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K4-525AXSP02	-	-	-	-	944.5	-	524.5	-	-	942.2	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370K4-425AXSP02	-	461.3	-	-	867.2	-	478.7	-	-	865.5	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550K4-625AXSP02	-	-	-	-	1125.6	-	630	-	-	1123.1	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K4-525AXSP02	-	571.6	-	-	1065.4	-	592.7	-	-	1062.8	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K4-425AXSP02	-	521.1	-	428.5	972.7	-	538.4	-	447.8	970.9	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750K4-625AXSP02	-	661.7	-	-	1225.3	-	687	-	-	1223.5	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K4-525AXSP02	-	624.3	-	513.7	1158.4	-	645.5	-	538.2	1155.5	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K4-425AXSP02	-	567.3	-	467.1	1054.3	-	585.3	413.9	487.2	1053.8	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K5-625AXSP04	398.10	639.4	485.4	548.6	1059.6	406.4	637.6	487.2	547.8	1045.2	913	20.3	(2) 4"	730	15.9	4"	1096	28.4	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K5-525AXSP02	-	-	-	-	944.5	-	524.5	-	-	942.2	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370K5-425AXSP02	-	461.3	-	-	867.2	-	478.7	-	-	865.5	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550K5-625AXSP02	-	-	-	-	1125.6	-	630	-	-	1123.1	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K5-525AXSP02	-	571.6	-	-	1065.4	-	592.7	-	-	1062.8	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K5-425AXSP02	-	521.1	-	428.5	972.7	-	538.4	-	447.8	970.9	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750K5-625AXSP02	-	661.7	-	-	1225.3	-	687	-	-	1223.5	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K5-525AXSP02	-	624.3	-	513.7	1158.4	-	645.5	-	538.2	1155.5	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K5-425AXSP02	-	567.3	-	467.1	1054.3	-	585.3	413.9	487.2	1053.8	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C4-625AXSP04	416.00	667.4	507.4	573.7	1107	424.8	665.6	509.4	572.3	1093.3	913	20.3	(2) 4"	730	15.9	4"	1096	28.4	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C4-525AXSP02	-	527.3	-	-	986.2	-	547.5	-	-	982.6	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370C4-425AXSP02	-	480.9	-	-	902	-	498.3	-	413.9	900.1	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550C4-625AXSP02	-	640.5	-	-	1187.7	-	664.4	-	-	1183.5	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C4-525AXSP02	-	601.8	-	-	1118.1	-	623.3	-	518.4	1115.3	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C4-425AXSP02	-	545.1	-	448.8	1017.1	-	563.2	-	467.8	1014.8	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750C4-625AXSP02	-	690	-	-	1274.4	-	715.1	-	-	1272.1	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C4-525AXSP02	-	648.7	-	534.2	1200.8	-	670.2	-	558.2	1200	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C4-425AXSP02	-	588.3	-	484.3	1092.1	-	607.1	429	504.4	1091.6	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C5-625AXSP04	416.00	667.4	507.4	573.7	1107	424.8	665.6	509.4	572.3	1093.3	913	20.3	(2) 4"	730	15.9	4"	1096	28.4	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370C5-525AXSP02	-	527.3	-	-	986.2	-	547.5	-	-	982.6	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370C5-425AXSP02	-	480.9	-	-	902	-	498.3	-	413.9	900.1	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550C5-625AXSP02	-	640.5	-	-	1187.7	-	664.4	-	-	1183.5	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C5-525AXSP02	-	601.8	-	-	1118.1	-	623.3	-	518.4	1115.3	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550C5-425AXSP02	-	545.1	-	448.8	1017.1	-	563.2	-	467.8	1014.8	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750C5-625AXSP02	-	690	-	-	1274.4	-	715.1	-	-	1272.1	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C5-525AXSP02	-	648.7	-	534.2	1200.8	-	670.2	-	558.2	1200	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750C5-425AXSP02	-	588.3	-	484.3	1092.1	-	607.1	429	504.4	1091.6	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K8-625AXSP04	398.10	639.4	485.4	548.6	1059.6	406.4	637.6	487.2	547.8	1045.2	913	20.3	(2) 4"	730	15.9	4"	1096	28.4	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB370K8-525AXSP02	-	-	-	-	944.5	-	524.5	-	-	942.2	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB370K8-425AXSP02	-	461.3	-	-	867.2	-	478.7	-	-	865.5	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB550K8-625AXSP02	-	-	-	-	1125.6	-	630	-	-	1123.1	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K8-525AXSP02	-	571.6	-	-	1065.4	-	592.7	-	-	1062.8	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB550K8-425AXSP02	-	521.1	-	428.5	972.7	-	538.4	-	447.8	970.9	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S6ZB750K8-625AXSP02	-	661.7	-	-	1225.3	-	687	-	-	1223.5	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K8-525AXSP02	-	624.3	-	513.7	1158.4	-	645.5	-	538.2	1155.5	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD15S6ZB750K8-425AXSP02	-	567.3	-	467.1	1054.3	-	585.3	413.9	487.2	1053.8	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD15S1ZK370K4-625AXSP16	-	106.8	79	90.7	181.6	-	107.4	80.7	91.6	179.4	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK370K4-525AXSP16	-	99	72.9	83.9	169.9	-	99.5	74.3	84.7	167.9	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK370K4-425AXSP16	52.00	90.9	66.8	76.9	157.1	54.7	91.4	67.9	77.6	155.6	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK550K4-625AXSP16	-	121.3	89.8	103	206	-	121.9	91.5	103.9	204	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK550K4-525AXSP16	64.70	112	82.5	94.8	192	67.9	112.5	84	95.7	190.2	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK550K4-425AXSP16	58.90	102.3	75.2	86.6	177	61.6	102.8	76.5	87.3	175.3	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK750K4-625AXSP16	77.20	132.6	98.2	112.6	225.1	81.3	133.2	99.9	113.5	223	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK750K4-525AXSP16	70.70	121.9	90	103.4	209.3	74.1	122.6	91.5	104.3	207.5	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK750K4-425AXSP12	-	106.6	75.2	88.9	191.9	-	108.7	78.6	91.3	190.8	203	17.4	2"	162	11.4	2"	244	19.6	3"
EAW-VD15S1ZK370K5-625AXSP16	-	106.8	79	90.7	181.6	-	107.4	80.7	91.6	179.4	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK370K5-525AXSP16	-	99	72.9	83.9	169.9	-	99.5	74.3	84.7	167.9	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK370K5-425AXSP16	52.00	90.9	66.8	76.9	157.1	54.7	91.4	67.9	77.6	155.6	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK550K5-625AXSP16	-	121.3	89.8	103	206	-	121.9	91.5	103.9	204	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK550K5-525AXSP16	64.70	112	82.5	94.8	192	67.9	112.5	84	95.7	190.2	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK550K5-425AXSP16	58.90	102.3	75.2	86.6	177	61.6	102.8	76.5	87.3	175.3	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK750K5-625AXSP16	77.20	132.6	98.2	112.6	225.1	81.3	133.2	99.9	113.5	223	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK750K5-525AXSP16	70.70	121.9	90	103.4	209.3	74.1	122.6	91.5	104.3	207.5	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK750K5-425AXSP12	-	106.6	75.2	88.9	191.9	-	108.7	78.6	91.3	190.8	203	17.4	2"	162	11.4	2"	244	19.6	3"
EAW-VD15S1ZK370C4-625AXSP16	-	111.8	82.7	94.9	189.9	-	112.3	84.3	95.7	187.6	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK370C4-525AXSP16	-	103.4	76.1	87.5	177.2	62.6	103.8	77.5	88.3	175.3	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK370C4-425AXSP16	54.20	94.5	69.4	79.9	163.5	56.8	95	70.6	80.5	161.9	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK550C4-625AXSP16	-	127.7	94.6	108.4	216.9	78.2	128.3	96.2	109.3	214.7	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK550C4-525AXSP16	68.00	117.5	86.5	99.5	201.4	71.2	117.9	88.1	100.2	199.1	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK550C4-425AXSP16	61.50	106.5	78.5	90.4	184.5	64.3	107.1	79.8	91.1	182.9	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK750C4-625AXSP16	80.40	137.9	102.2	117	234.3	84.5	138.6	104	118	232	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK750C4-525AXSP16	73.50	126.4	93.4	107.3	217	76.9	127.1	94.9	108.2	215.2	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK750C4-425AXSP12	-	110.5	77.9	92	198.4	-	112.5	81.4	94.4	197.5	203	17.4	2"	162	11.4	2"	244	19.6	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S1ZK370C5-625AXSP16	-	111.8	82.7	94.9	189.9	-	112.3	84.3	95.7	187.6	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK370C5-525AXSP16	-	103.4	76.1	87.5	177.2	62.6	103.8	77.5	88.3	175.3	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK370C5-425AXSP16	54.20	94.5	69.4	79.9	163.5	56.8	95	70.6	80.5	161.9	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK550C5-625AXSP16	-	127.7	94.6	108.4	216.9	78.2	128.3	96.2	109.3	214.7	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK550C5-525AXSP16	68.00	117.5	86.5	99.5	201.4	71.2	117.9	88.1	100.2	199.1	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK550C5-425AXSP16	61.50	106.5	78.5	90.4	184.5	64.3	107.1	79.8	91.1	182.9	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK750C5-625AXSP16	80.40	137.9	102.2	117	234.3	84.5	138.6	104	118	232	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK750C5-525AXSP16	73.50	126.4	93.4	107.3	217	76.9	127.1	94.9	108.2	215.2	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK750C5-425AXSP12	-	110.5	77.9	92	198.4	-	112.5	81.4	94.4	197.5	203	17.4	2"	162	11.4	2"	244	19.6	3"
EAW-VD15S1ZK370K8-625AXSP16	-	106.8	79	90.7	181.6	-	107.4	80.7	91.6	179.4	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK370K8-525AXSP16	-	99	72.9	83.9	169.9	-	99.5	74.3	84.7	167.9	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK370K8-425AXSP16	52.00	90.9	66.8	76.9	157.1	54.7	91.4	67.9	77.6	155.6	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK550K8-625AXSP16	-	121.3	89.8	103	206	-	121.9	91.5	103.9	204	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK550K8-525AXSP16	64.70	112	82.5	94.8	192	67.9	112.5	84	95.7	190.2	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK550K8-425AXSP16	58.90	102.3	75.2	86.6	177	61.6	102.8	76.5	87.3	175.3	146	19.8	2"	117	15.7	1-1/2"	176	27.8	2"
EAW-VD15S1ZK750K8-625AXSP16	77.20	132.6	98.2	112.6	225.1	81.3	133.2	99.9	113.5	223	225	22.8	2"	180	15	2"	270	26.1	3"
EAW-VD15S1ZK750K8-525AXSP16	70.70	121.9	90	103.4	209.3	74.1	122.6	91.5	104.3	207.5	180	20.9	2"	144	13.8	2"	216	29.4	2"
EAW-VD15S1ZK750K8-425AXSP12	-	106.6	75.2	88.9	191.9	-	108.7	78.6	91.3	190.8	203	17.4	2"	162	11.4	2"	244	19.6	3"
EAW-VD15S2ZK370K4-625AXSP08	-	213	157.3	180.7	362	-	213.9	160.7	182.4	358.1	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK370K4-525AXSP08	-	200	147.4	169.5	343.3	-	201	150.2	171	339.2	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK370K4-425AXSP08	105.40	184.8	135.5	156.1	319	111.2	185.6	138	157.5	315.9	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK550K4-625AXSP08	-	241.7	178.6	205.2	411.1	-	242.8	182.3	206.9	406.5	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK550K4-525AXSP08	130.50	226.3	166.9	191.7	387.9	137.4	227.5	169.9	193.4	384.2	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK550K4-425AXSP08	119.60	207.9	153	176	359.7	125.4	208.9	155.6	177.6	356.6	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK750K4-625AXSP08	153.40	264.1	195.2	224.2	449	161.5	265.3	199	226.1	444.5	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK750K4-525AXSP08	143.00	246.7	181.9	209.2	423	149.8	248	185.2	210.8	419.4	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK750K4-425AXSP08	130.60	225.9	166.5	191.8	391.2	136.6	227	169.3	193.6	388.3	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK370K5-625AXSP08	-	213	157.3	180.7	362	-	213.9	160.7	182.4	358.1	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK370K5-525AXSP08	-	200	147.4	169.5	343.3	-	201	150.2	171	339.2	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK370K5-425AXSP08	105.40	184.8	135.5	156.1	319	111.2	185.6	138	157.5	315.9	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK550K5-625AXSP08	-	241.7	178.6	205.2	411.1	-	242.8	182.3	206.9	406.5	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK550K5-525AXSP08	130.50	226.3	166.9	191.7	387.9	137.4	227.5	169.9	193.4	384.2	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK550K5-425AXSP08	119.60	207.9	153	176	359.7	125.4	208.9	155.6	177.6	356.6	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK750K5-625AXSP08	153.40	264.1	195.2	224.2	449	161.5	265.3	199	226.1	444.5	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK750K5-525AXSP08	143.00	246.7	181.9	209.2	423	149.8	248	185.2	210.8	419.4	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK750K5-425AXSP08	130.60	225.9	166.5	191.8	391.2	136.6	227	169.3	193.6	388.3	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK370C4-625AXSP08	-	222.7	164.5	189.1	379	-	223.8	167.9	190.6	374.4	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK370C4-525AXSP08	-	208.8	153.8	176.9	358	126.5	209.9	156.7	178.5	354.1	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK370C4-425AXSP08	109.90	192	141.1	162.3	332	115.4	192.9	143.4	163.7	328.6	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK550C4-625AXSP08	-	254.5	188.3	215.9	432.8	155.7	255.6	191.6	217.9	428.4	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK550C4-525AXSP08	137.20	237.4	175.1	201.2	407	144	238.6	177.9	202.7	402.9	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK550C4-425AXSP08	125.00	216.9	159.6	183.8	375.5	130.7	218	162.3	185.1	372	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK750C4-625AXSP08	159.70	274.6	203.1	233	466.9	168	276	207.1	235	462.8	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK750C4-525AXSP08	148.30	255.8	189	217.1	439.2	155.5	257.2	192.1	218.8	435.5	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK750C4-425AXSP08	135.40	233.6	172.4	198.5	405.2	141.1	234.7	175.3	199.9	402	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK370C5-625AXSP08	-	222.7	164.5	189.1	379	-	223.8	167.9	190.6	374.4	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK370C5-525AXSP08	-	208.8	153.8	176.9	358	126.5	209.9	156.7	178.5	354.1	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK370C5-425AXSP08	109.90	192	141.1	162.3	332	115.4	192.9	143.4	163.7	328.6	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK550C5-625AXSP08	-	254.5	188.3	215.9	432.8	155.7	255.6	191.6	217.9	428.4	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK550C5-525AXSP08	137.20	237.4	175.1	201.2	407	144	238.6	177.9	202.7	402.9	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK550C5-425AXSP08	125.00	216.9	159.6	183.8	375.5	130.7	218	162.3	185.1	372	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK750C5-625AXSP08	159.70	274.6	203.1	233	466.9	168	276	207.1	235	462.8	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK750C5-525AXSP08	148.30	255.8	189	217.1	439.2	155.5	257.2	192.1	218.8	435.5	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK750C5-425AXSP08	135.40	233.6	172.4	198.5	405.2	141.1	234.7	175.3	199.9	402	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK370K8-625AXSP08	-	213	157.3	180.7	362	-	213.9	160.7	182.4	358.1	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK370K8-525AXSP08	-	200	147.4	169.5	343.3	-	201	150.2	171	339.2	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK370K8-425AXSP08	105.40	184.8	135.5	156.1	319	111.2	185.6	138	157.5	315.9	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK550K8-625AXSP08	-	241.7	178.6	205.2	411.1	-	242.8	182.3	206.9	406.5	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK550K8-525AXSP08	130.50	226.3	166.9	191.7	387.9	137.4	227.5	169.9	193.4	384.2	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK550K8-425AXSP08	119.60	207.9	153	176	359.7	125.4	208.9	155.6	177.6	356.6	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S2ZK750K8-625AXSP08	153.40	264.1	195.2	224.2	449	161.5	265.3	199	226.1	444.5	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD15S2ZK750K8-525AXSP08	143.00	246.7	181.9	209.2	423	149.8	248	185.2	210.8	419.4	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD15S2ZK750K8-425AXSP08	130.60	225.9	166.5	191.8	391.2	136.6	227	169.3	193.6	388.3	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD15S3ZK370K4-625AXSP06	-	326.8	244.5	278.4	548	203.6	326.9	247.7	279.8	541.3	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK370K4-525AXSP06	183.40	308.4	230	262.7	521.9	190.5	308.8	232.6	263.6	515.6	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK370K4-425AXSP06	166.40	281.5	209.1	239.2	481.1	172.3	281.8	211.6	240.4	475.7	406	19.7	3"	325	13	3"	487	27.7	3"
EAW-VD15S3ZK550K4-625AXSP06	222.20	370.7	277.2	316.1	622.5	230.9	370.8	280.5	317.2	614.7	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK550K4-525AXSP06	208.00	348.8	259.9	296.9	590.8	215.2	348.9	262.9	298	584.3	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK550K4-425AXSP06	187.80	315.9	235.5	269.5	541.8	193.9	316.8	237.9	270.5	536.4	406	19.7	3"	325	13	3"	487	27.7	3"
EAW-VD15S3ZK750K4-625AXSP06	243.30	404.6	303.1	345	680	251.8	405.2	306.3	346.6	673	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK750K4-525AXSP06	227.30	379.4	283.5	323.8	644.5	234.8	380	286.8	325	638	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK750K4-425AXSP04	-	315.1	221.2	262	568.8	-	321.8	232.1	269.8	566.5	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD15S3ZK370K5-625AXSP06	-	326.8	244.5	278.4	548	203.6	326.9	247.7	279.8	541.3	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK370K5-525AXSP06	183.40	308.4	230	262.7	521.9	190.5	308.8	232.6	263.6	515.6	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK370K5-425AXSP06	166.40	281.5	209.1	239.2	481.1	172.3	281.8	211.6	240.4	475.7	406	19.7	3"	325	13	3"	487	27.7	3"
EAW-VD15S3ZK550K5-625AXSP06	222.20	370.7	277.2	316.1	622.5	230.9	370.8	280.5	317.2	614.7	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK550K5-525AXSP06	208.00	348.8	259.9	296.9	590.8	215.2	348.9	262.9	298	584.3	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK550K5-425AXSP06	187.80	315.9	235.5	269.5	541.8	193.9	316.8	237.9	270.5	536.4	406	19.7	3"	325	13	3"	487	27.7	3"
EAW-VD15S3ZK750K5-625AXSP06	243.30	404.6	303.1	345	680	251.8	405.2	306.3	346.6	673	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK750K5-525AXSP06	227.30	379.4	283.5	323.8	644.5	234.8	380	286.8	325	638	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK750K5-425AXSP04	-	315.1	221.2	262	568.8	-	321.8	232.1	269.8	566.5	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD15S3ZK370C4-625AXSP06	204.40	341.9	255.8	291.5	573.8	212.7	342	258.9	292.5	566.1	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK370C4-525AXSP06	191.50	322.1	240	273.8	544.4	198.6	322.1	242.6	274.8	538.3	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK370C4-425AXSP06	173.00	292	217.3	248.8	500	178.9	292.4	219.5	249.6	494.3	406	19.7	3"	325	13	3"	487	27.7	3"
EAW-VD15S3ZK550C4-625AXSP06	234.50	390.4	291.9	332.6	655.4	243	390.4	295.4	333.7	647.9	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK550C4-525AXSP06	218.40	365	272.7	311.3	619.2	225.6	365.4	275.3	312.3	612.8	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK550C4-425AXSP04	-	301.4	211.7	250.9	545.4	-	307.7	222	257.8	542.3	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD15S3ZK750C4-625AXSP06	253.00	420.3	314.9	358.6	707.1	262	421.1	318.4	360.5	700	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK750C4-525AXSP06	236.00	393	294.1	336.1	668.5	243.5	393.7	297.6	337.4	662.6	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK750C4-425AXSP04	-	326.1	229.6	271.3	588.8	-	333	240	278.8	586.3	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD15S3ZK370C5-625AXSP06	204.40	341.9	255.8	291.5	573.8	212.7	342	258.9	292.5	566.1	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK370C5-525AXSP06	191.50	322.1	240	273.8	544.4	198.6	322.1	242.6	274.8	538.3	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK370C5-425AXSP06	173.00	292	217.3	248.8	500	178.9	292.4	219.5	249.6	494.3	406	19.7	3"	325	13	3"	487	27.7	3"
EAW-VD15S3ZK550C5-625AXSP06	234.50	390.4	291.9	332.6	655.4	243	390.4	295.4	333.7	647.9	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK550C5-525AXSP06	218.40	365	272.7	311.3	619.2	225.6	365.4	275.3	312.3	612.8	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK550C5-425AXSP04	-	301.4	211.7	250.9	545.4	-	307.7	222	257.8	542.3	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD15S3ZK750C5-625AXSP06	253.00	420.3	314.9	358.6	707.1	262	421.1	318.4	360.5	700	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK750C5-525AXSP06	236.00	393	294.1	336.1	668.5	243.5	393.7	297.6	337.4	662.6	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK750C5-425AXSP04	-	326.1	229.6	271.3	588.8	-	333	240	278.8	586.3	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD15S3ZK370K8-625AXSP06	-	326.8	244.5	278.4	548	203.6	326.9	247.7	279.8	541.3	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK370K8-525AXSP06	183.40	308.4	230	262.7	521.9	190.5	308.8	232.6	263.6	515.6	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3ZK370K8-425AXSP06	166.40	281.5	209.1	239.2	481.1	172.3	281.8	211.6	240.4	475.7	406	19.7	3"	325	13	3"	487	27.7	3"
EAW-VD15S3ZK550K8-625AXSP06	222.20	370.7	277.2	316.1	622.5	230.9	370.8	280.5	317.2	614.7	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK550K8-525AXSP06	208.00	348.8	259.9	296.9	590.8	215.2	348.9	262.9	298	584.3	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK550K8-425AXSP06	187.80	315.9	235.5	269.5	541.8	193.9	316.8	237.9	270.5	536.4	406	19.7	3"	325	13	3"	487	27.7	3"
EAW-VD15S3ZK750K8-625AXSP06	243.30	404.6	303.1	345	680	251.8	405.2	306.3	346.6	673	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD15S3ZK750K8-525AXSP06	227.30	379.4	283.5	323.8	644.5	234.8	380	286.8	325	638	507	21.5	3"	406	14.1	3"	609	25.4	4"
EAW-VD15S3ZK750K8-425AXSP04	-	315.1	221.2	262	568.8	-	321.8	232.1	269.8	566.5	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD15S4ZK370K4-625AXSP04	-	424.3	313.1	359.8	723.3	-	426.8	320.4	363.8	715.3	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K4-525AXSP04	-	399.4	293.4	338	686.5	-	402	300	341.6	678.4	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K4-425AXSP04	207.80	366.1	268.2	309.1	633.6	219.5	367.9	273.2	312.4	627.5	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK550K4-625AXSP04	-	481.5	355.6	408.7	821.2	-	484.4	363	412.7	812.1	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K4-525AXSP04	259.20	452	332.7	382.7	775.8	273.4	454.4	339.2	386.3	768.4	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K4-425AXSP04	235.70	412.5	302.6	348.4	713.3	247.5	414.6	307.9	351.7	707.2	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK750K4-625AXSP04	-	526.7	389.2	446.5	897	321.6	529.2	396.8	450.8	887.9	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K4-525AXSP04	283.80	492.7	362.6	417.1	846	298.5	496	369.8	421.6	838.8	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K4-425AXSP04	257.60	447.3	329.1	379.5	776.7	269.5	450.4	335.4	383.1	771	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK370K5-625AXSP04	-	424.3	313.1	359.8	723.3	-	426.8	320.4	363.8	715.3	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K5-525AXSP04	-	399.4	293.4	338	686.5	-	402	300	341.6	678.4	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K5-425AXSP04	207.80	366.1	268.2	309.1	633.6	219.5	367.9	273.2	312.4	627.5	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK550K5-625AXSP04	-	481.5	355.6	408.7	821.2	-	484.4	363	412.7	812.1	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K5-525AXSP04	259.20	452	332.7	382.7	775.8	273.4	454.4	339.2	386.3	768.4	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K5-425AXSP04	235.70	412.5	302.6	348.4	713.3	247.5	414.6	307.9	351.7	707.2	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK750K5-625AXSP04	-	526.7	389.2	446.5	897	321.6	529.2	396.8	450.8	887.9	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K5-525AXSP04	283.80	492.7	362.6	417.1	846	298.5	496	369.8	421.6	838.8	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K5-425AXSP04	257.60	447.3	329.1	379.5	776.7	269.5	450.4	335.4	383.1	771	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK370C4-625AXSP04	-	443.7	327.5	376.5	757.1	-	446.4	334.8	380.3	748	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C4-525AXSP04	-	417.1	306.5	352.7	716	-	419.2	312.9	356.4	708.2	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C4-425AXSP04	216.50	380.3	278.6	321.3	658.4	228.2	382.2	283.8	324.3	651.9	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK550C4-625AXSP04	-	507.6	374.9	430.5	864.7	309.9	509.9	382.2	434.7	855.8	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C4-525AXSP04	272.40	474.1	349	401.7	814	286.9	476.4	355.1	404.7	805.8	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C4-425AXSP04	246.50	429.6	315.6	363.7	744.4	258.3	431.8	321.1	367.1	737.8	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK750C4-625AXSP04	317.10	547.8	404.9	464.6	932.6	334.5	550.6	412.3	468.8	924.5	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C4-525AXSP04	295.00	510.9	376.7	433.5	878.5	309.9	513.7	383.6	436.9	871	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C4-425AXSP04	266.80	462.4	340.9	392.7	803.1	279.1	465.5	346.8	396.3	797	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK370C5-625AXSP04	-	443.7	327.5	376.5	757.1	-	446.4	334.8	380.3	748	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C5-525AXSP04	-	417.1	306.5	352.7	716	-	419.2	312.9	356.4	708.2	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370C5-425AXSP04	216.50	380.3	278.6	321.3	658.4	228.2	382.2	283.8	324.3	651.9	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK550C5-625AXSP04	-	507.6	374.9	430.5	864.7	309.9	509.9	382.2	434.7	855.8	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C5-525AXSP04	272.40	474.1	349	401.7	814	286.9	476.4	355.1	404.7	805.8	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550C5-425AXSP04	246.50	429.6	315.6	363.7	744.4	258.3	431.8	321.1	367.1	737.8	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK750C5-625AXSP04	317.10	547.8	404.9	464.6	932.6	334.5	550.6	412.3	468.8	924.5	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C5-525AXSP04	295.00	510.9	376.7	433.5	878.5	309.9	513.7	383.6	436.9	871	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750C5-425AXSP04	266.80	462.4	340.9	392.7	803.1	279.1	465.5	346.8	396.3	797	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK370K8-625AXSP04	-	424.3	313.1	359.8	723.3	-	426.8	320.4	363.8	715.3	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K8-525AXSP04	-	399.4	293.4	338	686.5	-	402	300	341.6	678.4	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK370K8-425AXSP04	207.80	366.1	268.2	309.1	633.6	219.5	367.9	273.2	312.4	627.5	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK550K8-625AXSP04	-	481.5	355.6	408.7	821.2	-	484.4	363	412.7	812.1	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K8-525AXSP04	259.20	452	332.7	382.7	775.8	273.4	454.4	339.2	386.3	768.4	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK550K8-425AXSP04	235.70	412.5	302.6	348.4	713.3	247.5	414.6	307.9	351.7	707.2	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S4ZK750K8-625AXSP04	-	526.7	389.2	446.5	897	321.6	529.2	396.8	450.8	887.9	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K8-525AXSP04	283.80	492.7	362.6	417.1	846	298.5	496	369.8	421.6	838.8	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK750K8-425AXSP04	257.60	447.3	329.1	379.5	776.7	269.5	450.4	335.4	383.1	771	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD15S5ZK370K4-625AXSP04	336.90	550.2	415	470.9	915.5	346.7	548.8	417.9	471.1	903.2	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K4-525AXSP04	314.40	517.4	388.6	441.6	868.8	323	516.1	391.7	441.9	857.3	755	21.2	4"	604	14	4"	906	26	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K4-425AXSP02	-	-	-	-	745.2	-	-	-	-	744.1	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K4-625AXSP04	382.50	623.4	470.7	533.3	1038.6	392.8	622.6	473.4	533.6	1025.7	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K4-525AXSP04	355.70	582.9	439.3	499.3	982.2	364.5	582.3	442.2	499.6	971.4	755	21.2	4"	604	14	4"	906	26	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K4-425AXSP02	-	437.4	-	-	840.5	-	456.9	-	-	839.3	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K4-625AXSP04	417.90	678.8	513.4	582.3	1134.7	428.6	678.8	517.1	582.5	1121.7	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K4-525AXSP02	-	524.6	-	-	1002	-	549.7	-	-	1001.2	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750K4-425AXSP02	-	478.1	-	-	913.7	-	498.7	-	412.2	913.6	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K5-625AXSP04	336.90	550.2	415	470.9	915.5	346.7	548.8	417.9	471.1	903.2	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K5-525AXSP04	314.40	517.4	388.6	441.6	868.8	323	516.1	391.7	441.9	857.3	755	21.2	4"	604	14	4"	906	26	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K5-425AXSP02	-	-	-	-	745.2	-	-	-	-	744.1	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K5-625AXSP04	382.50	623.4	470.7	533.3	1038.6	392.8	622.6	473.4	533.6	1025.7	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K5-525AXSP04	355.70	582.9	439.3	499.3	982.2	364.5	582.3	442.2	499.6	971.4	755	21.2	4"	604	14	4"	906	26	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K5-425AXSP02	-	437.4	-	-	840.5	-	456.9	-	-	839.3	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K5-625AXSP04	417.90	678.8	513.4	582.3	1134.7	428.6	678.8	517.1	582.5	1121.7	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K5-525AXSP02	-	524.6	-	-	1002	-	549.7	-	-	1001.2	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750K5-425AXSP02	-	478.1	-	-	913.7	-	498.7	-	412.2	913.6	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C4-625AXSP04	352.30	575.5	434.3	492.4	957.3	362.2	574.1	436.8	492	944.5	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C4-525AXSP04	328.30	539.1	405.5	461.1	906.2	336.8	537.6	408	460.6	895	755	21.2	4"	604	14	4"	906	26	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C4-425AXSP02	-	-	-	-	774.8	-	420.5	-	-	773.6	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550C4-625AXSP04	402.60	655.7	495.1	561.3	1095	412.8	653.9	498.6	561.4	1081	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550C4-525AXSP02	-	-	-	-	963.4	-	527.1	-	-	961	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK550C4-425AXSP02	-	456.9	-	-	876.5	-	477.4	-	-	874.9	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750C4-625AXSP04	434.60	705.2	533.5	605.4	1181.4	445.3	704.6	537.6	605.8	1168.1	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750C4-525AXSP02	-	546.7	-	-	1039.9	-	571.1	-	-	1039.1	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750C4-425AXSP02	-	496.1	-	-	945.4	-	516.6	-	426.9	945.1	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C5-625AXSP04	352.30	575.5	434.3	492.4	957.3	362.2	574.1	436.8	492	944.5	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C5-525AXSP04	328.30	539.1	405.5	461.1	906.2	336.8	537.6	408	460.6	895	755	21.2	4"	604	14	4"	906	26	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370C5-425AXSP02	-	-	-	-	774.8	-	420.5	-	-	773.6	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550C5-625AXSP04	402.60	655.7	495.1	561.3	1095	412.8	653.9	498.6	561.4	1081	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550C5-525AXSP02	-	-	-	-	963.4	-	527.1	-	-	961	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK550C5-425AXSP02	-	456.9	-	-	876.5	-	477.4	-	-	874.9	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750C5-625AXSP04	434.60	705.2	533.5	605.4	1181.4	445.3	704.6	537.6	605.8	1168.1	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750C5-525AXSP02	-	546.7	-	-	1039.9	-	571.1	-	-	1039.1	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750C5-425AXSP02	-	496.1	-	-	945.4	-	516.6	-	426.9	945.1	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K8-625AXSP04	336.90	550.2	415	470.9	915.5	346.7	548.8	417.9	471.1	903.2	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K8-525AXSP04	314.40	517.4	388.6	441.6	868.8	323	516.1	391.7	441.9	857.3	755	21.2	4"	604	14	4"	906	26	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK370K8-425AXSP02	-	-	-	-	745.2	-	-	-	-	744.1	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K8-625AXSP04	382.50	623.4	470.7	533.3	1038.6	392.8	622.6	473.4	533.6	1025.7	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K8-525AXSP04	355.70	582.9	439.3	499.3	982.2	364.5	582.3	442.2	499.6	971.4	755	21.2	4"	604	14	4"	906	26	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK550K8-425AXSP02	-	437.4	-	-	840.5	-	456.9	-	-	839.3	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K8-625AXSP04	417.90	678.8	513.4	582.3	1134.7	428.6	678.8	517.1	582.5	1121.7	913	18.9	(2) 4"	730	15	4"	1096	26.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK750K8-525AXSP02	-	524.6	-	-	1002	-	549.7	-	-	1001.2	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK750K8-425AXSP02	-	478.1	-	-	913.7	-	498.7	-	412.2	913.6	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K4-625AXSP04	427.00	673.3	515.3	580	1107.3	432.4	668.9	515	577	1089.9	913	22.3	(2) 4"	730	17.2	4"	1096	31.2	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K4-525AXSP02	-	546.2	-	-	996.6	-	561.3	-	-	990.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370K4-425AXSP02	-	499.2	-	413.3	913.8	-	511.6	-	428.2	909.4	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550K4-625AXSP02	-	658.3	-	-	1191.3	-	676.3	-	-	1182.7	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S6ZK550K4-525AXSP02	-	620.1	-	515.1	1125	-	635.7	-	533.3	1119.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K4-425AXSP02	-	564.2	-	468.3	1028.5	-	577.7	414.6	483.7	1023.5	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750K4-625AXSP02	-	720.9	-	-	1300.3	-	739.8	-	621.4	1293.9	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K4-525AXSP02	-	677.7	-	563.7	1227.4	-	694.9	-	581.8	1220.9	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K4-425AXSP02	-	615.6	430.1	510.8	1118.7	-	629.3	452.4	526.5	1114.7	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K5-625AXSP04	427.00	673.3	515.3	580	1107.3	432.4	668.9	515	577	1089.9	913	22.3	(2) 4"	730	17.2	4"	1096	31.2	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K5-525AXSP02	-	546.2	-	-	996.6	-	561.3	-	-	990.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370K5-425AXSP02	-	499.2	-	413.3	913.8	-	511.6	-	428.2	909.4	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550K5-625AXSP02	-	658.3	-	-	1191.3	-	676.3	-	-	1182.7	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K5-525AXSP02	-	620.1	-	515.1	1125	-	635.7	-	533.3	1119.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K5-425AXSP02	-	564.2	-	468.3	1028.5	-	577.7	414.6	483.7	1023.5	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750K5-625AXSP02	-	720.9	-	-	1300.3	-	739.8	-	621.4	1293.9	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K5-525AXSP02	-	677.7	-	563.7	1227.4	-	694.9	-	581.8	1220.9	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K5-425AXSP02	-	615.6	430.1	510.8	1118.7	-	629.3	452.4	526.5	1114.7	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370C4-625AXSP02	-	-	-	-	1096.3	-	623.2	-	-	1088.7	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C4-525AXSP02	-	570.7	-	-	1039	-	585.6	-	-	1032.1	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C4-425AXSP02	-	519.7	-	430.7	949.1	-	531.9	-	445.5	944.3	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550C4-625AXSP02	-	694.2	-	-	1253.7	-	712.3	-	-	1246	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C4-525AXSP02	-	650.7	-	540.8	1179.8	-	667	-	559	1173.2	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C4-425AXSP02	-	588.9	411.2	489.1	1072.9	-	603	432.8	504.2	1067.2	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750C4-625AXSP02	-	750.2	-	624.6	1351.5	-	770.3	-	646.5	1345.4	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C4-525AXSP02	-	704.3	-	585.3	1272.3	-	721.2	519.7	604.3	1267.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C4-425AXSP02	-	636.8	445.7	529.3	1156.1	-	651	468.4	545.1	1153.4	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370C5-625AXSP02	-	-	-	-	1096.3	-	623.2	-	-	1088.7	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C5-525AXSP02	-	570.7	-	-	1039	-	585.6	-	-	1032.1	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370C5-425AXSP02	-	519.7	-	430.7	949.1	-	531.9	-	445.5	944.3	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550C5-625AXSP02	-	694.2	-	-	1253.7	-	712.3	-	-	1246	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C5-525AXSP02	-	650.7	-	540.8	1179.8	-	667	-	559	1173.2	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550C5-425AXSP02	-	588.9	411.2	489.1	1072.9	-	603	432.8	504.2	1067.2	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750C5-625AXSP02	-	750.2	-	624.6	1351.5	-	770.3	-	646.5	1345.4	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C5-525AXSP02	-	704.3	-	585.3	1272.3	-	721.2	519.7	604.3	1267.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750C5-425AXSP02	-	636.8	445.7	529.3	1156.1	-	651	468.4	545.1	1153.4	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K8-625AXSP04	427.00	673.3	515.3	580	1107.3	432.4	668.9	515	577	1089.9	913	22.3	(2) 4"	730	17.2	4"	1096	31.2	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK370K8-525AXSP02	-	546.2	-	-	996.6	-	561.3	-	-	990.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK370K8-425AXSP02	-	499.2	-	413.3	913.8	-	511.6	-	428.2	909.4	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK550K8-625AXSP02	-	658.3	-	-	1191.3	-	676.3	-	-	1182.7	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K8-525AXSP02	-	620.1	-	515.1	1125	-	635.7	-	533.3	1119.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK550K8-425AXSP02	-	564.2	-	468.3	1028.5	-	577.7	414.6	483.7	1023.5	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK750K8-625AXSP02	-	720.9	-	-	1300.3	-	739.8	-	621.4	1293.9	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K8-525AXSP02	-	677.7	-	563.7	1227.4	-	694.9	-	581.8	1220.9	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK750K8-425AXSP02	-	615.6	430.1	510.8	1118.7	-	629.3	452.4	526.5	1114.7	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S1PB370K4-625AXSP16	-	88.2	64.5	74.6	151.9	-	89.3	66.5	75.8	150.9	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB370K4-525AXSP16	45.80	81.9	59.7	69.1	142.2	49	82.8	61.3	70.2	141.4	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB370K4-425AXSP16	42.80	76.6	55.7	64.6	133.8	45.5	77.3	57	65.5	133.1	113	19.8	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.8	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550K4-625AXSP16	-	98.7	72.3	83.5	169.8	59.6	99.9	74.3	84.9	168.9	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB550K4-525AXSP16	51.40	91.3	66.7	77.2	158.6	54.7	92.4	68.4	78.3	157.9	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB550K4-425AXSP16	47.90	85	62.1	71.9	148.8	50.7	85.8	63.6	73	148.3	113	19.8	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.8	1-1/2"
EAW-VD15S1PB750K4-625AXSP16	60.10	106.2	77.8	89.7	182.6	64.2	107.6	80	91.3	182.1	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB750K4-525AXSP16	55.50	98	71.7	83	170.4	58.9	99.1	73.6	84.2	169.9	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB750K4-425AXSP12	-	83.8	58.2	69.4	153.2	-	86.2	61.6	71.9	153.3	146	14.3	2"	117	11.9	1-1/2"	176	20	2"
EAW-VD15S1PB370K5-625AXSP16	-	88.2	64.5	74.6	151.9	-	89.3	66.5	75.8	150.9	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB370K5-525AXSP16	45.80	81.9	59.7	69.1	142.2	49	82.8	61.3	70.2	141.4	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB370K5-425AXSP16	42.80	76.6	55.7	64.6	133.8	45.5	77.3	57	65.5	133.1	113	19.8	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.8	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550K5-625AXSP16	-	98.7	72.3	83.5	169.8	59.6	99.9	74.3	84.9	168.9	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB550K5-525AXSP16	51.40	91.3	66.7	77.2	158.6	54.7	92.4	68.4	78.3	157.9	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB550K5-425AXSP16	47.90	85	62.1	71.9	148.8	50.7	85.8	63.6	73	148.3	113	19.8	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.8	1-1/2"
EAW-VD15S1PB750K5-625AXSP16	60.10	106.2	77.8	89.7	182.6	64.2	107.6	80	91.3	182.1	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB750K5-525AXSP16	55.50	98	71.7	83	170.4	58.9	99.1	73.6	84.2	169.9	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB750K5-425AXSP12	-	83.8	58.2	69.4	153.2	-	86.2	61.6	71.9	153.3	146	14.3	2"	117	11.9	1-1/2"	176	20	2"
EAW-VD15S1PB370C4-625AXSP16	-	91.9	67.3	77.6	158.2	-	92.9	69.2	79	157.3	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB370C4-525AXSP16	47.80	85.4	62.3	72	148.2	51	86.3	63.9	73.2	147.4	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB370C4-425AXSP16	44.60	79.6	57.9	67.1	139.1	47.4	80.4	59.4	68.1	138.4	113	19.8	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.8	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550C4-625AXSP16	58.90	104.2	76.4	88.1	179.4	62.9	105.5	78.5	89.5	178.5	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB550C4-525AXSP16	54.30	96	70.3	81.3	166.9	57.6	97	72	82.5	166.2	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB550C4-425AXSP12	-	81.8	56.7	67.7	149.5	-	84	60	70.1	149.6	146	14.3	2"	117	11.9	1-1/2"	176	20	2"
EAW-VD15S1PB750C4-625AXSP16	62.40	110	80.6	93.1	189.3	66.6	111.4	82.9	94.6	188.8	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB750C4-525AXSP16	57.70	101.4	74.4	86	176.6	61.1	102.6	76.4	87.3	176.2	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB750C4-425AXSP12	-	86.9	60.4	72	158.7	-	89.2	63.7	74.5	158.8	146	14.3	2"	117	11.9	1-1/2"	176	20	2"
EAW-VD15S1PB370C5-625AXSP16	-	91.9	67.3	77.6	158.2	-	92.9	69.2	79	157.3	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB370C5-525AXSP16	47.80	85.4	62.3	72	148.2	51	86.3	63.9	73.2	147.4	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB370C5-425AXSP16	44.60	79.6	57.9	67.1	139.1	47.4	80.4	59.4	68.1	138.4	113	19.8	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.8	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550C5-625AXSP16	58.90	104.2	76.4	88.1	179.4	62.9	105.5	78.5	89.5	178.5	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB550C5-525AXSP16	54.30	96	70.3	81.3	166.9	57.6	97	72	82.5	166.2	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB550C5-425AXSP12	-	81.8	56.7	67.7	149.5	-	84	60	70.1	149.6	146	14.3	2"	117	11.9	1-1/2"	176	20	2"
EAW-VD15S1PB750C5-625AXSP16	62.40	110	80.6	93.1	189.3	66.6	111.4	82.9	94.6	188.8	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB750C5-525AXSP16	57.70	101.4	74.4	86	176.6	61.1	102.6	76.4	87.3	176.2	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB750C5-425AXSP12	-	86.9	60.4	72	158.7	-	89.2	63.7	74.5	158.8	146	14.3	2"	117	11.9	1-1/2"	176	20	2"
EAW-VD15S1PB370K8-625AXSP16	-	88.2	64.5	74.6	151.9	-	89.3	66.5	75.8	150.9	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB370K8-525AXSP16	45.80	81.9	59.7	69.1	142.2	49	82.8	61.3	70.2	141.4	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB370K8-425AXSP16	42.80	76.6	55.7	64.6	133.8	45.5	77.3	57	65.5	133.1	113	19.8	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.8	1-1/2"
EAW-VD15S1PB550K8-625AXSP16	-	98.7	72.3	83.5	169.8	59.6	99.9	74.3	84.9	168.9	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB550K8-525AXSP16	51.40	91.3	66.7	77.2	158.6	54.7	92.4	68.4	78.3	157.9	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB550K8-425AXSP16	47.90	85	62.1	71.9	148.8	50.7	85.8	63.6	73	148.3	113	19.8	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.8	1-1/2"
EAW-VD15S1PB750K8-625AXSP16	60.10	106.2	77.8	89.7	182.6	64.2	107.6	80	91.3	182.1	169	19	2"	135	15.8	1-1/2"	203	26.7	2"
EAW-VD15S1PB750K8-525AXSP16	55.50	98	71.7	83	170.4	58.9	99.1	73.6	84.2	169.9	135	21.3	1-1/2"	108	14	1-1/2"	162	25.3	2"
EAW-VD15S1PB750K8-425AXSP12	-	83.8	58.2	69.4	153.2	-	86.2	61.6	71.9	153.3	146	14.3	2"	117	11.9	1-1/2"	176	20	2"
EAW-VD15S2PB370K4-625AXSP08	-	175.8	128.4	148.3	302.8	-	177.8	132.1	150.9	300.8	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB370K4-525AXSP08	-	166.5	121.3	140.4	289	99.4	168.3	124.7	142.8	287.2	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB370K4-425AXSP08	84.90	152.4	110.7	128.4	266.3	90.4	154.1	113.4	130.2	265	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB550K4-625AXSP08	-	196.5	143.8	166	338.8	118.5	198.9	147.9	169	337.1	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB550K4-525AXSP08	104.40	185.8	135.5	156.9	322.5	111.1	187.9	139.2	159.2	321	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB550K4-425AXSP08	95.10	169	123.4	143	296.2	100.7	170.7	126.4	145.1	295.2	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB750K4-625AXSP08	119.30	211.4	154.8	178.6	363.9	127.7	214.2	159.2	181.7	362.9	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB750K4-525AXSP08	112.80	199.5	146.1	168.8	346.5	119.8	201.9	149.9	171.5	345.4	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB750K4-425AXSP08	102.60	181	132.8	153.4	318.7	108.4	183.3	136.1	155.7	317.6	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB370K5-625AXSP08	-	175.8	128.4	148.3	302.8	-	177.8	132.1	150.9	300.8	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB370K5-525AXSP08	-	166.5	121.3	140.4	289	99.4	168.3	124.7	142.8	287.2	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB370K5-425AXSP08	84.90	152.4	110.7	128.4	266.3	90.4	154.1	113.4	130.2	265	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB550K5-625AXSP08	-	196.5	143.8	166	338.8	118.5	198.9	147.9	169	337.1	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB550K5-525AXSP08	104.40	185.8	135.5	156.9	322.5	111.1	187.9	139.2	159.2	321	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB550K5-425AXSP08	95.10	169	123.4	143	296.2	100.7	170.7	126.4	145.1	295.2	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S2PB750K5-625AXSP08	119.30	211.4	154.8	178.6	363.9	127.7	214.2	159.2	181.7	362.9	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB750K5-525AXSP08	112.80	199.5	146.1	168.8	346.5	119.8	201.9	149.9	171.5	345.4	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB750K5-425AXSP08	102.60	181	132.8	153.4	318.7	108.4	183.3	136.1	155.7	317.6	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB370C4-625AXSP08	-	183	133.7	154.6	315.3	-	185.2	137.8	157.3	313.6	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB370C4-525AXSP08	96.90	173.5	126.6	146.4	300.8	103.8	175.5	129.8	148.7	299.5	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB370C4-425AXSP08	88.40	158.3	115.2	133.5	276.9	94	160	118.2	135.5	275.6	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB550C4-625AXSP08	117.00	207.4	152	175.3	357.4	125.2	210.1	156.2	178.3	355.7	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB550C4-525AXSP08	110.20	195.6	142.9	165.3	339.4	117.3	197.7	146.6	167.8	337.9	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB550C4-425AXSP08	99.90	176.8	129.5	149.9	310.8	105.6	179	132.6	151.9	309.7	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB750C4-625AXSP08	124.00	219.1	160.5	185.2	377.1	132.3	221.9	165.1	188.3	376.2	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB750C4-525AXSP08	117.10	206.5	151.4	175.1	359.2	124.4	209.1	155.2	177.8	358.3	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB750C4-425AXSP08	106.40	187.4	137.5	158.7	329.6	112.3	189.8	140.8	161.1	329.1	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB370C5-625AXSP08	-	183	133.7	154.6	315.3	-	185.2	137.8	157.3	313.6	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB370C5-525AXSP08	96.90	173.5	126.6	146.4	300.8	103.8	175.5	129.8	148.7	299.5	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB370C5-425AXSP08	88.40	158.3	115.2	133.5	276.9	94	160	118.2	135.5	275.6	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB550C5-625AXSP08	117.00	207.4	152	175.3	357.4	125.2	210.1	156.2	178.3	355.7	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB550C5-525AXSP08	110.20	195.6	142.9	165.3	339.4	117.3	197.7	146.6	167.8	337.9	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB550C5-425AXSP08	99.90	176.8	129.5	149.9	310.8	105.6	179	132.6	151.9	309.7	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB750C5-625AXSP08	124.00	219.1	160.5	185.2	377.1	132.3	221.9	165.1	188.3	376.2	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB750C5-525AXSP08	117.10	206.5	151.4	175.1	359.2	124.4	209.1	155.2	177.8	358.3	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB750C5-425AXSP08	106.40	187.4	137.5	158.7	329.6	112.3	189.8	140.8	161.1	329.1	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB370K8-625AXSP08	-	175.8	128.4	148.3	302.8	-	177.8	132.1	150.9	300.8	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB370K8-525AXSP08	-	166.5	121.3	140.4	289	99.4	168.3	124.7	142.8	287.2	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB370K8-425AXSP08	84.90	152.4	110.7	128.4	266.3	90.4	154.1	113.4	130.2	265	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB550K8-625AXSP08	-	196.5	143.8	166	338.8	118.5	198.9	147.9	169	337.1	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB550K8-525AXSP08	104.40	185.8	135.5	156.9	322.5	111.1	187.9	139.2	159.2	321	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB550K8-425AXSP08	95.10	169	123.4	143	296.2	100.7	170.7	126.4	145.1	295.2	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S2PB750K8-625AXSP08	119.30	211.4	154.8	178.6	363.9	127.7	214.2	159.2	181.7	362.9	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD15S2PB750K8-525AXSP08	112.80	199.5	146.1	168.8	346.5	119.8	201.9	149.9	171.5	345.4	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD15S2PB750K8-425AXSP08	102.60	181	132.8	153.4	318.7	108.4	183.3	136.1	155.7	317.6	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD15S3PB370K4-625AXSP06	156.80	269	199.2	228.4	456.9	165.3	270.9	203.2	230.9	453.3	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB370K4-525AXSP06	147.20	253.1	186.9	214.6	434.1	154.3	254.7	190.4	217.1	430.9	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB370K4-425AXSP06	132.60	228.6	168.7	194.4	396.5	138.5	229.9	171.8	196	394	293	16.6	3"	234	15.2	2"	352	23.3	3"
EAW-VD15S3PB550K4-625AXSP06	176.10	300.6	222.7	255.4	510.7	184.8	302.8	227.3	258.3	507.4	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB550K4-525AXSP06	164.70	281.2	208.8	239.7	483.7	172.3	283.6	212.4	241.9	481.5	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB550K4-425AXSP04	-	233.1	160.6	192.7	429.1	-	240.1	170.8	200.2	429.4	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S3PB750K4-625AXSP06	189.60	322.5	239.5	274.5	549.3	198.7	325.4	244.4	277.5	547	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB750K4-525AXSP06	177.60	301.7	224.3	257.1	520.5	185.1	304.2	228.7	259.9	518.1	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB750K4-425AXSP04	-	251.4	173.6	207.8	460.5	-	258.7	184.2	215.5	461.5	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S3PB370K5-625AXSP06	156.80	269	199.2	228.4	456.9	165.3	270.9	203.2	230.9	453.3	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB370K5-525AXSP06	147.20	253.1	186.9	214.6	434.1	154.3	254.7	190.4	217.1	430.9	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB370K5-425AXSP06	132.60	228.6	168.7	194.4	396.5	138.5	229.9	171.8	196	394	293	16.6	3"	234	15.2	2"	352	23.3	3"
EAW-VD15S3PB550K5-625AXSP06	176.10	300.6	222.7	255.4	510.7	184.8	302.8	227.3	258.3	507.4	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB550K5-525AXSP06	164.70	281.2	208.8	239.7	483.7	172.3	283.6	212.4	241.9	481.5	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB550K5-425AXSP04	-	233.1	160.6	192.7	429.1	-	240.1	170.8	200.2	429.4	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S3PB750K5-625AXSP06	189.60	322.5	239.5	274.5	549.3	198.7	325.4	244.4	277.5	547	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB750K5-525AXSP06	177.60	301.7	224.3	257.1	520.5	185.1	304.2	228.7	259.9	518.1	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB750K5-425AXSP04	-	251.4	173.6	207.8	460.5	-	258.7	184.2	215.5	461.5	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S3PB370C4-625AXSP06	163.50	280.2	207.6	237.8	475.8	172.1	282.2	211.7	240.6	472.6	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB370C4-525AXSP06	153.50	263.4	194.8	223.9	451.8	160.7	265.2	198.6	225.9	449.2	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB370C4-425AXSP06	138.10	237.1	175.6	201.8	412.2	144.1	239.1	178.6	203.6	409.8	293	16.6	3"	234	15.2	2"	352	23.3	3"
EAW-VD15S3PB550C4-625AXSP06	186.20	316.9	235.1	269.4	539.4	195.1	319.1	239.8	272.2	536.1	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB550C4-525AXSP06	173.80	295.8	219.8	252.2	509.8	181.2	298.3	223.7	254.5	506.8	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB550C4-425AXSP04	-	244.8	169.1	202.4	449.9	-	251.9	179.3	210	450.2	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S3PB750C4-625AXSP06	196.80	333.9	248.3	284.4	569.3	206	336.5	253.2	287.6	567.2	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB750C4-525AXSP06	184.20	312.7	232.5	266.3	539.6	191.9	315.1	236.9	268.9	537.5	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB750C4-425AXSP04	-	260.4	180.2	215.5	476.8	-	267.7	190.8	223.4	478	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S3PB370C5-625AXSP06	163.50	280.2	207.6	237.8	475.8	172.1	282.2	211.7	240.6	472.6	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB370C5-525AXSP06	153.50	263.4	194.8	223.9	451.8	160.7	265.2	198.6	225.9	449.2	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB370C5-425AXSP06	138.10	237.1	175.6	201.8	412.2	144.1	239.1	178.6	203.6	409.8	293	16.6	3"	234	15.2	2"	352	23.3	3"
EAW-VD15S3PB550C5-625AXSP06	186.20	316.9	235.1	269.4	539.4	195.1	319.1	239.8	272.2	536.1	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB550C5-525AXSP06	173.80	295.8	219.8	252.2	509.8	181.2	298.3	223.7	254.5	506.8	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB550C5-425AXSP04	-	244.8	169.1	202.4	449.9	-	251.9	179.3	210	450.2	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S3PB750C5-625AXSP06	196.80	333.9	248.3	284.4	569.3	206	336.5	253.2	287.6	567.2	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB750C5-525AXSP06	184.20	312.7	232.5	266.3	539.6	191.9	315.1	236.9	268.9	537.5	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB750C5-425AXSP04	-	260.4	180.2	215.5	476.8	-	267.7	190.8	223.4	478	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S3PB370K8-625AXSP06	156.80	269	199.2	228.4	456.9	165.3	270.9	203.2	230.9	453.3	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB370K8-525AXSP06	147.20	253.1	186.9	214.6	434.1	154.3	254.7	190.4	217.1	430.9	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB370K8-425AXSP06	132.60	228.6	168.7	194.4	396.5	138.5	229.9	171.8	196	394	293	16.6	3"	234	15.2	2"	352	23.3	3"
EAW-VD15S3PB550K8-625AXSP06	176.10	300.6	222.7	255.4	510.7	184.8	302.8	227.3	258.3	507.4	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB550K8-525AXSP06	164.70	281.2	208.8	239.7	483.7	172.3	283.6	212.4	241.9	481.5	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB550K8-425AXSP04	-	233.1	160.6	192.7	429.1	-	240.1	170.8	200.2	429.4	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S3PB750K8-625AXSP06	189.60	322.5	239.5	274.5	549.3	198.7	325.4	244.4	277.5	547	451	18.8	3"	361	12.4	3"	541	22.8	4"
EAW-VD15S3PB750K8-525AXSP06	177.60	301.7	224.3	257.1	520.5	185.1	304.2	228.7	259.9	518.1	372	17.6	3"	298	11.6	3"	446	24.7	3"
EAW-VD15S3PB750K8-425AXSP04	-	251.4	173.6	207.8	460.5	-	258.7	184.2	215.5	461.5	451	13.7	3"	361	9	3"	541	15.8	4"
EAW-VD15S4PB370K4-625AXSP04	-	348.1	253.9	294.1	601.8	-	352.8	261.9	299.3	598	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB370K4-525AXSP04	-	330	240	278	573.4	196.4	333.8	246.9	282.8	570.8	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB370K4-425AXSP04	167.00	301.6	218.7	253.9	528.7	178.3	305.1	224.7	258.1	526	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB550K4-625AXSP04	-	389.7	284.4	329	673.4	234.2	394.6	293.1	335	670	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB550K4-525AXSP04	205.60	368.1	268.1	310.2	639.7	219.7	372.4	275.6	315.3	636.8	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB550K4-425AXSP04	187.10	334.4	243.7	282.7	587.8	198.8	338.5	250.2	287	585.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB750K4-625AXSP04	235.00	419.1	306	353.8	723.2	252.3	424.9	315.3	360.2	721.2	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB750K4-525AXSP04	222.00	395.2	288.4	334.1	688.2	236.4	400	296.6	339.7	686.1	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB750K4-425AXSP04	202.00	358.7	262.2	303.9	631.3	214	363.2	268.8	308.4	630.3	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB370K5-625AXSP04	-	348.1	253.9	294.1	601.8	-	352.8	261.9	299.3	598	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB370K5-525AXSP04	-	330	240	278	573.4	196.4	333.8	246.9	282.8	570.8	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB370K5-425AXSP04	167.00	301.6	218.7	253.9	528.7	178.3	305.1	224.7	258.1	526	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB550K5-625AXSP04	-	389.7	284.4	329	673.4	234.2	394.6	293.1	335	670	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB550K5-525AXSP04	205.60	368.1	268.1	310.2	639.7	219.7	372.4	275.6	315.3	636.8	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB550K5-425AXSP04	187.10	334.4	243.7	282.7	587.8	198.8	338.5	250.2	287	585.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB750K5-625AXSP04	235.00	419.1	306	353.8	723.2	252.3	424.9	315.3	360.2	721.2	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB750K5-525AXSP04	222.00	395.2	288.4	334.1	688.2	236.4	400	296.6	339.7	686.1	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB750K5-425AXSP04	202.00	358.7	262.2	303.9	631.3	214	363.2	268.8	308.4	630.3	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB370C4-625AXSP04	-	363	264.8	306.4	626.7	-	367.3	273.1	311.8	623.4	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB370C4-525AXSP04	190.80	343.9	250	289.8	597.6	204.9	347.9	257	294.6	594.3	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB370C4-425AXSP04	174.30	313.4	227.6	264	549.6	185.7	316.7	233.7	268.1	547.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB550C4-625AXSP04	230.50	411.3	300.5	347.4	710.2	247.3	416.7	309	353.4	706.9	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB550C4-525AXSP04	217.30	387.5	282.6	327.3	674.1	231.4	391.7	290.2	332.2	671.2	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB550C4-425AXSP04	196.70	350.3	255.7	296.3	616.6	208.5	354.1	262.2	300.9	613.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB750C4-625AXSP04	244.20	434.4	317.2	367	749.4	261.5	440	326.5	373.2	747.7	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB750C4-525AXSP04	230.60	408.9	299.4	346.5	713.3	245.4	414.3	307.1	352	711.7	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S4PB750C4-425AXSP04	209.40	370.7	271.7	313.9	653.9	221.7	375.6	278.5	319.1	651.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB370C5-625AXSP04	-	363	264.8	306.4	626.7	-	367.3	273.1	311.8	623.4	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB370C5-525AXSP04	190.80	343.9	250	289.8	597.6	204.9	347.9	257	294.6	594.3	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB370C5-425AXSP04	174.30	313.4	227.6	264	549.6	185.7	316.7	233.7	268.1	547.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB550C5-625AXSP04	230.50	411.3	300.5	347.4	710.2	247.3	416.7	309	353.4	706.9	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB550C5-525AXSP04	217.30	387.5	282.6	327.3	674.1	231.4	391.7	290.2	332.2	671.2	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB550C5-425AXSP04	196.70	350.3	255.7	296.3	616.6	208.5	354.1	262.2	300.9	613.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB750C5-625AXSP04	244.20	434.4	317.2	367	749.4	261.5	440	326.5	373.2	747.7	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB750C5-525AXSP04	230.60	408.9	299.4	346.5	713.3	245.4	414.3	307.1	352	711.7	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB750C5-425AXSP04	209.40	370.7	271.7	313.9	653.9	221.7	375.6	278.5	319.1	651.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB370K8-625AXSP04	-	348.1	253.9	294.1	601.8	-	352.8	261.9	299.3	598	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB370K8-525AXSP04	-	330	240	278	573.4	196.4	333.8	246.9	282.8	570.8	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB370K8-425AXSP04	167.00	301.6	218.7	253.9	528.7	178.3	305.1	224.7	258.1	526	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB550K8-625AXSP04	-	389.7	284.4	329	673.4	234.2	394.6	293.1	335	670	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB550K8-525AXSP04	205.60	368.1	268.1	310.2	639.7	219.7	372.4	275.6	315.3	636.8	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB550K8-425AXSP04	187.10	334.4	243.7	282.7	587.8	198.8	338.5	250.2	287	585.9	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PB750K8-625AXSP04	235.00	419.1	306	353.8	723.2	252.3	424.9	315.3	360.2	721.2	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S4PB750K8-525AXSP04	222.00	395.2	288.4	334.1	688.2	236.4	400	296.6	339.7	686.1	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S4PB750K8-425AXSP04	202.00	358.7	262.2	303.9	631.3	214	363.2	268.8	308.4	630.3	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S5PB370K4-625AXSP04	272.00	453.8	339.1	386.8	763.3	282.4	455.1	344.2	389.1	756.4	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB370K4-525AXSP04	255.80	427.5	319.5	365.1	728.2	264.7	429.4	324.1	367.5	721.8	564	17.9	4"	451	14.3	3"	676	25.1	4"
EAW-VD15S5PB370K4-425AXSP02	-	310.9	-	-	618.2	-	330.4	-	-	620.8	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K4-625AXSP04	304.60	505.1	378.8	432	853.3	315.5	507.4	384	434.8	846.8	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB550K4-525AXSP02	-	380	-	-	750.3	-	404.1	-	-	754.2	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K4-425AXSP02	-	348.9	-	-	686.5	-	369	-	302.3	689.8	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K4-625AXSP04	327.10	541.4	406.8	463	917.7	339.3	545.2	412.9	467.2	912.8	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB750K4-525AXSP02	-	411.4	-	-	805.9	-	436.2	-	-	810.3	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K4-425AXSP02	-	377	-	303.9	736.9	-	397.7	-	326	741.8	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370K5-625AXSP04	272.00	453.8	339.1	386.8	763.3	282.4	455.1	344.2	389.1	756.4	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB370K5-525AXSP04	255.80	427.5	319.5	365.1	728.2	264.7	429.4	324.1	367.5	721.8	564	17.9	4"	451	14.3	3"	676	25.1	4"
EAW-VD15S5PB370K5-425AXSP02	-	310.9	-	-	618.2	-	330.4	-	-	620.8	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K5-625AXSP04	304.60	505.1	378.8	432	853.3	315.5	507.4	384	434.8	846.8	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB550K5-525AXSP02	-	380	-	-	750.3	-	404.1	-	-	754.2	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K5-425AXSP02	-	348.9	-	-	686.5	-	369	-	302.3	689.8	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K5-625AXSP04	327.10	541.4	406.8	463	917.7	339.3	545.2	412.9	467.2	912.8	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB750K5-525AXSP02	-	411.4	-	-	805.9	-	436.2	-	-	810.3	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K5-425AXSP02	-	377	-	303.9	736.9	-	397.7	-	326	741.8	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370C4-625AXSP04	283.20	471.5	352.8	402.6	794.9	294	473.4	358.1	405	788.6	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB370C4-525AXSP04	266.40	445	333.1	380.3	758	275.9	446.5	337	382.3	752.6	564	17.9	4"	451	14.3	3"	676	25.1	4"
EAW-VD15S5PB370C4-425AXSP02	-	324.4	-	-	642	-	344.1	-	-	645.2	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C4-625AXSP04	321.20	531.9	400	455.1	901.3	332.5	534.7	405.1	458.3	894.6	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB550C4-525AXSP02	-	402.5	-	-	789.8	-	426.1	-	-	793	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C4-425AXSP02	-	367.4	-	-	719.2	-	387.2	-	317.6	722.7	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C4-625AXSP04	339.60	560.5	421.9	479.7	951.3	351.4	564	427.8	483.6	946.4	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB750C4-525AXSP02	-	427.7	-	-	834.6	-	452.5	-	-	840	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C4-425AXSP02	-	391.4	-	315.8	762.5	-	412.4	-	338.3	767.9	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370C5-625AXSP04	283.20	471.5	352.8	402.6	794.9	294	473.4	358.1	405	788.6	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB370C5-525AXSP04	266.40	445	333.1	380.3	758	275.9	446.5	337	382.3	752.6	564	17.9	4"	451	14.3	3"	676	25.1	4"
EAW-VD15S5PB370C5-425AXSP02	-	324.4	-	-	642	-	344.1	-	-	645.2	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C5-625AXSP04	321.20	531.9	400	455.1	901.3	332.5	534.7	405.1	458.3	894.6	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB550C5-525AXSP02	-	402.5	-	-	789.8	-	426.1	-	-	793	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550C5-425AXSP02	-	367.4	-	-	719.2	-	387.2	-	317.6	722.7	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C5-625AXSP04	339.60	560.5	421.9	479.7	951.3	351.4	564	427.8	483.6	946.4	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB750C5-525AXSP02	-	427.7	-	-	834.6	-	452.5	-	-	840	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750C5-425AXSP02	-	391.4	-	315.8	762.5	-	412.4	-	338.3	767.9	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB370K8-625AXSP04	272.00	453.8	339.1	386.8	763.3	282.4	455.1	344.2	389.1	756.4	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB370K8-525AXSP04	255.80	427.5	319.5	365.1	728.2	264.7	429.4	324.1	367.5	721.8	564	17.9	4"	451	14.3	3"	676	25.1	4"
EAW-VD15S5PB370K8-425AXSP02	-	310.9	-	-	618.2	-	330.4	-	-	620.8	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K8-625AXSP04	304.60	505.1	378.8	432	853.3	315.5	507.4	384	434.8	846.8	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB550K8-525AXSP02	-	380	-	-	750.3	-	404.1	-	-	754.2	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB550K8-425AXSP02	-	348.9	-	-	686.5	-	369	-	302.3	689.8	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K8-625AXSP04	327.10	541.4	406.8	463	917.7	339.3	545.2	412.9	467.2	912.8	676	18.7	4"	541	12.3	4"	812	26.3	4"
EAW-VD15S5PB750K8-525AXSP02	-	411.4	-	-	805.9	-	436.2	-	-	810.3	1127	9.9	(2) 4"	902	6.5	(2) 4"	1352	13.9	(2) 4"
EAW-VD15S5PB750K8-425AXSP02	-	377	-	303.9	736.9	-	397.7	-	326	741.8	902	9.2	(2) 4"	721	8.4	4"	1082	12.9	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K4-625AXSP02	-	468.8	-	-	868.8	-	487.5	-	-	868.1	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K4-525AXSP02	-	444.7	-	-	825.9	-	461	-	384.1	826.1	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K4-425AXSP02	-	407	-	335	758.5	-	420.9	-	350.2	758.9	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K4-625AXSP02	-	526.5	-	-	971	-	546.3	-	455.8	971.7	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K4-525AXSP02	-	497.5	-	410	920.1	-	515.4	-	428.9	920.5	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K4-425AXSP02	-	454.3	310.9	374.6	843.1	-	469.6	332.2	390.7	843.9	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K4-625AXSP02	-	566.9	-	467.8	1043.3	-	588.3	-	490.7	1045.2	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K4-525AXSP02	-	536.6	-	442.9	988.8	-	555.2	394.5	462.7	990.8	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K4-425AXSP02	-	490.1	336.1	404.1	904.2	-	505.5	358.1	420.3	906.6	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K5-625AXSP02	-	468.8	-	-	868.8	-	487.5	-	-	868.1	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K5-525AXSP02	-	444.7	-	-	825.9	-	461	-	384.1	826.1	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K5-425AXSP02	-	407	-	335	758.5	-	420.9	-	350.2	758.9	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K5-625AXSP02	-	526.5	-	-	971	-	546.3	-	455.8	971.7	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K5-525AXSP02	-	497.5	-	410	920.1	-	515.4	-	428.9	920.5	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K5-425AXSP02	-	454.3	310.9	374.6	843.1	-	469.6	332.2	390.7	843.9	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K5-625AXSP02	-	566.9	-	467.8	1043.3	-	588.3	-	490.7	1045.2	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K5-525AXSP02	-	536.6	-	442.9	988.8	-	555.2	394.5	462.7	990.8	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K5-425AXSP02	-	490.1	336.1	404.1	904.2	-	505.5	358.1	420.3	906.6	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C4-625AXSP02	-	488.4	-	-	905.4	-	507.9	-	-	904.6	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C4-525AXSP02	-	463.5	-	382.1	860.3	-	480.1	-	400.3	859.7	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C4-425AXSP02	-	423.7	-	349.1	788	-	437.9	309.9	364.4	788.9	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C4-625AXSP02	-	556.6	-	459.5	1024.8	-	576.4	-	481	1024.7	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C4-525AXSP02	-	525.6	-	433.4	968.9	-	543.1	385.6	452	969.5	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C4-425AXSP02	-	477.7	327.1	393.8	883.7	-	492.3	349	409.7	884.5	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C4-625AXSP02	-	588.8	-	486.3	1080.8	-	609.5	-	508.8	1083.2	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C4-525AXSP02	-	557.3	382.2	459.5	1024.4	-	575.4	409.2	479.8	1027.3	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C4-425AXSP02	-	507.7	348.8	418.9	935.9	-	523.1	371.2	435.6	938.7	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C5-625AXSP02	-	488.4	-	-	905.4	-	507.9	-	-	904.6	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C5-525AXSP02	-	463.5	-	382.1	860.3	-	480.1	-	400.3	859.7	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370C5-425AXSP02	-	423.7	-	349.1	788	-	437.9	309.9	364.4	788.9	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C5-625AXSP02	-	556.6	-	459.5	1024.8	-	576.4	-	481	1024.7	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C5-525AXSP02	-	525.6	-	433.4	968.9	-	543.1	385.6	452	969.5	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550C5-425AXSP02	-	477.7	327.1	393.8	883.7	-	492.3	349	409.7	884.5	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C5-625AXSP02	-	588.8	-	486.3	1080.8	-	609.5	-	508.8	1083.2	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C5-525AXSP02	-	557.3	382.2	459.5	1024.4	-	575.4	409.2	479.8	1027.3	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750C5-425AXSP02	-	507.7	348.8	418.9	935.9	-	523.1	371.2	435.6	938.7	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K8-625AXSP02	-	468.8	-	-	868.8	-	487.5	-	-	868.1	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S6PB370K8-525AXSP02	-	444.7	-	-	825.9	-	461	-	384.1	826.1	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB370K8-425AXSP02	-	407	-	335	758.5	-	420.9	-	350.2	758.9	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K8-625AXSP02	-	526.5	-	-	971	-	546.3	-	455.8	971.7	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K8-525AXSP02	-	497.5	-	410	920.1	-	515.4	-	428.9	920.5	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB550K8-425AXSP02	-	454.3	310.9	374.6	843.1	-	469.6	332.2	390.7	843.9	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K8-625AXSP02	-	566.9	-	467.8	1043.3	-	588.3	-	490.7	1045.2	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K8-525AXSP02	-	536.6	-	442.9	988.8	-	555.2	394.5	462.7	990.8	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD15S6PB750K8-425AXSP02	-	490.1	336.1	404.1	904.2	-	505.5	358.1	420.3	906.6	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD15S1PK370K4-625AXSP16	-	94.7	70.2	80.5	161	58.2	95.4	71.6	81.4	159.5	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK370K4-525AXSP16	50.90	88	64.9	74.6	150.8	53.5	88.5	66.1	75.2	149.6	135	22.6	1-1/2"	108	14.9	1-1/2"	162	27.2	2"
EAW-VD15S1PK370K4-425AXSP16	47.30	81.8	60.3	69.4	141.6	49.5	82.4	61.4	70.1	140.5	113	21.1	1-1/2"	90	13.9	1-1/2"	135	29.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550K4-625AXSP16	62.20	106.4	78.9	90.4	180.7	65.4	107.2	80.4	91.3	179.3	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK550K4-525AXSP16	57.30	98.2	72.7	83.5	168.7	59.9	98.9	74	84.2	167.5	135	22.6	1-1/2"	108	14.9	1-1/2"	162	27.2	2"
EAW-VD15S1PK550K4-425AXSP12	-	84.7	59.9	70.7	152.1	-	86.4	62.5	72.5	151.6	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S1PK750K4-625AXSP16	67.30	114.8	85.2	97.5	195.1	70.7	115.7	86.8	98.6	193.9	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK750K4-525AXSP12	-	99.6	70.6	83.2	177.7	-	101.7	73.9	85.6	177.3	180	16.3	2"	144	10.7	2"	216	22.9	2"
EAW-VD15S1PK750K4-425AXSP12	-	91.6	64.8	76.4	164.2	52.3	93.3	67.6	78.4	164	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S1PK370K5-625AXSP16	-	94.7	70.2	80.5	161	58.2	95.4	71.6	81.4	159.5	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK370K5-525AXSP16	50.90	88	64.9	74.6	150.8	53.5	88.5	66.1	75.2	149.6	135	22.6	1-1/2"	108	14.9	1-1/2"	162	27.2	2"
EAW-VD15S1PK370K5-425AXSP16	47.30	81.8	60.3	69.4	141.6	49.5	82.4	61.4	70.1	140.5	113	21.1	1-1/2"	90	13.9	1-1/2"	135	29.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550K5-625AXSP16	62.20	106.4	78.9	90.4	180.7	65.4	107.2	80.4	91.3	179.3	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK550K5-525AXSP16	57.30	98.2	72.7	83.5	168.7	59.9	98.9	74	84.2	167.5	135	22.6	1-1/2"	108	14.9	1-1/2"	162	27.2	2"
EAW-VD15S1PK550K5-425AXSP12	-	84.7	59.9	70.7	152.1	-	86.4	62.5	72.5	151.6	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S1PK750K5-625AXSP16	67.30	114.8	85.2	97.5	195.1	70.7	115.7	86.8	98.6	193.9	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK750K5-525AXSP12	-	99.6	70.6	83.2	177.7	-	101.7	73.9	85.6	177.3	180	16.3	2"	144	10.7	2"	216	22.9	2"
EAW-VD15S1PK750K5-425AXSP12	-	91.6	64.8	76.4	164.2	52.3	93.3	67.6	78.4	164	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S1PK370C4-625AXSP16	57.70	99	73.4	84.1	168.2	60.8	99.6	74.8	84.9	166.7	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK370C4-525AXSP16	53.20	91.7	67.6	77.7	157.1	55.8	92.2	68.9	78.4	156	135	22.6	1-1/2"	108	14.9	1-1/2"	162	27.2	2"
EAW-VD15S1PK370C4-425AXSP16	49.30	85.1	62.8	72.2	147.3	51.5	85.6	63.9	73	146.3	113	21.1	1-1/2"	90	13.9	1-1/2"	135	29.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550C4-625AXSP16	65.80	112.5	83.4	95.4	191	69	113.2	84.9	96.4	189.5	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK550C4-525AXSP12	-	97.1	68.8	81.1	173.4	-	99.1	72	83.2	172.9	180	16.3	2"	144	10.7	2"	216	22.9	2"
EAW-VD15S1PK550C4-425AXSP12	-	88.8	62.9	74.1	159.2	50.6	90.5	65.5	76	158.9	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S1PK750C4-625AXSP16	70.10	119.2	88.6	101.3	202.8	73.4	120	90.2	102.6	201.7	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK750C4-525AXSP12	-	103.5	73.5	86.4	184.5	-	105.7	76.6	88.7	184	180	16.3	2"	144	10.7	2"	216	22.9	2"
EAW-VD15S1PK750C4-425AXSP12	49.00	94.8	67.2	79.1	169.8	54.1	96.7	69.9	81.1	169.6	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S1PK370C5-625AXSP16	57.70	99	73.4	84.1	168.2	60.8	99.6	74.8	84.9	166.7	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK370C5-525AXSP16	53.20	91.7	67.6	77.7	157.1	55.8	92.2	68.9	78.4	156	135	22.6	1-1/2"	108	14.9	1-1/2"	162	27.2	2"
EAW-VD15S1PK370C5-425AXSP16	49.30	85.1	62.8	72.2	147.3	51.5	85.6	63.9	73	146.3	113	21.1	1-1/2"	90	13.9	1-1/2"	135	29.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550C5-625AXSP16	65.80	112.5	83.4	95.4	191	69	113.2	84.9	96.4	189.5	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK550C5-525AXSP12	-	97.1	68.8	81.1	173.4	-	99.1	72	83.2	172.9	180	16.3	2"	144	10.7	2"	216	22.9	2"
EAW-VD15S1PK550C5-425AXSP12	-	88.8	62.9	74.1	159.2	50.6	90.5	65.5	76	158.9	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S1PK750C5-625AXSP16	70.10	119.2	88.6	101.3	202.8	73.4	120	90.2	102.6	201.7	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK750C5-525AXSP12	-	103.5	73.5	86.4	184.5	-	105.7	76.6	88.7	184	180	16.3	2"	144	10.7	2"	216	22.9	2"
EAW-VD15S1PK750C5-425AXSP12	49.00	94.8	67.2	79.1	169.8	54.1	96.7	69.9	81.1	169.6	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S1PK370K8-625AXSP16	-	94.7	70.2	80.5	161	58.2	95.4	71.6	81.4	159.5	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK370K8-525AXSP16	50.90	88	64.9	74.6	150.8	53.5	88.5	66.1	75.2	149.6	135	22.6	1-1/2"	108	14.9	1-1/2"	162	27.2	2"
EAW-VD15S1PK370K8-425AXSP16	47.30	81.8	60.3	69.4	141.6	49.5	82.4	61.4	70.1	140.5	113	21.1	1-1/2"	90	13.9	1-1/2"	135	29.6	1-1/2"
EAW-VD15S1PK550K8-625AXSP16	62.20	106.4	78.9	90.4	180.7	65.4	107.2	80.4	91.3	179.3	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK550K8-525AXSP16	57.30	98.2	72.7	83.5	168.7	59.9	98.9	74	84.2	167.5	135	22.6	1-1/2"	108	14.9	1-1/2"	162	27.2	2"
EAW-VD15S1PK550K8-425AXSP12	-	84.7	59.9	70.7	152.1	-	86.4	62.5	72.5	151.6	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S1PK750K8-625AXSP16	67.30	114.8	85.2	97.5	195.1	70.7	115.7	86.8	98.6	193.9	169	20.4	2"	135	16.7	1-1/2"	203	28.6	2"
EAW-VD15S1PK750K8-525AXSP12	-	99.6	70.6	83.2	177.7	-	101.7	73.9	85.6	177.3	180	16.3	2"	144	10.7	2"	216	22.9	2"
EAW-VD15S1PK750K8-425AXSP12	-	91.6	64.8	76.4	164.2	52.3	93.3	67.6	78.4	164	146	15.3	2"	117	12.5	1-1/2"	176	21.4	2"
EAW-VD15S2PK370K4-625AXSP08	-	188.7	139.7	160.4	321.2	115.9	190	142.6	162.1	318.3	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK370K4-525AXSP08	103.30	178.7	131.9	151.5	306	108.6	180	134.4	153	303.7	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK370K4-425AXSP08	94.00	162.8	119.9	138.1	282	98.4	164	122.2	139.4	280.1	225	20.3	2"	180	13.3	2"	270	22.9	3"
EAW-VD15S2PK550K4-625AXSP08	123.50	211.9	156.9	180	360.5	130.1	213.5	160.1	181.8	357.7	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK550K4-525AXSP08	116.30	199.7	147.7	169.7	342.9	121.8	201.3	150.5	171.4	340.4	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK550K4-425AXSP08	105.40	181.2	134.2	154.1	315.2	110.1	182.6	136.3	155.6	313	225	20.3	2"	180	13.3	2"	270	22.9	3"
EAW-VD15S2PK750K4-625AXSP08	133.90	228.7	169.6	194.2	389.3	140.5	230.4	172.9	196.4	386.8	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK750K4-525AXSP08	125.70	215.1	159.4	183.1	370.1	131.5	216.6	162.5	185	367.9	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK750K4-425AXSP06	-	181.7	128.5	151.4	326.2	103.4	185.3	134	155.6	325.8	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.4	3"
EAW-VD15S2PK370K5-625AXSP08	-	188.7	139.7	160.4	321.2	115.9	190	142.6	162.1	318.3	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK370K5-525AXSP08	103.30	178.7	131.9	151.5	306	108.6	180	134.4	153	303.7	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK370K5-425AXSP08	94.00	162.8	119.9	138.1	282	98.4	164	122.2	139.4	280.1	225	20.3	2"	180	13.3	2"	270	22.9	3"
EAW-VD15S2PK550K5-625AXSP08	123.50	211.9	156.9	180	360.5	130.1	213.5	160.1	181.8	357.7	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK550K5-525AXSP08	116.30	199.7	147.7	169.7	342.9	121.8	201.3	150.5	171.4	340.4	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK550K5-425AXSP08	105.40	181.2	134.2	154.1	315.2	110.1	182.6	136.3	155.6	313	225	20.3	2"	180	13.3	2"	270	22.9	3"
EAW-VD15S2PK750K5-625AXSP08	133.90	228.7	169.6	194.2	389.3	140.5	230.4	172.9	196.4	386.8	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK750K5-525AXSP08	125.70	215.1	159.4	183.1	370.1	131.5	216.6	162.5	185	367.9	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK750K5-425AXSP06	-	181.7	128.5	151.4	326.2	103.4	185.3	134	155.6	325.8	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.4	3"
EAW-VD15S2PK370C4-625AXSP08	114.70	197.2	146.1	167.5	335.2	120.9	198.4	148.9	169.1	332.3	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK370C4-525AXSP08	108.00	186.4	137.6	157.9	319.2	113.3	187.6	140	159.5	316.9	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK370C4-425AXSP08	97.90	169.3	124.9	143.7	293.3	102.4	170.3	127.1	145.1	291.4	225	20.3	2"	180	13.3	2"	270	22.9	3"
EAW-VD15S2PK550C4-625AXSP08	130.70	224	166	190.1	381.1	137.4	225.4	169	192	378.2	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK550C4-525AXSP08	122.50	210	155.5	178.5	360.9	128.2	211.4	158.3	180.1	358.7	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK550C4-425AXSP06	-	176.3	124.5	146.9	316.9	100.1	179.7	129.9	150.8	315.9	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.4	3"
EAW-VD15S2PK750C4-625AXSP08	139.10	237.4	176	201.8	404.6	146.1	239.1	179.6	204.2	402.4	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK750C4-525AXSP08	130.60	223	165.5	189.9	384.3	136.5	224.9	168.5	192	382.1	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK750C4-425AXSP06	-	188.2	133.2	156.8	337.5	107.2	192	138.8	161	337.1	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.4	3"
EAW-VD15S2PK370C5-625AXSP08	114.70	197.2	146.1	167.5	335.2	120.9	198.4	148.9	169.1	332.3	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK370C5-525AXSP08	108.00	186.4	137.6	157.9	319.2	113.3	187.6	140	159.5	316.9	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK370C5-425AXSP08	97.90	169.3	124.9	143.7	293.3	102.4	170.3	127.1	145.1	291.4	225	20.3	2"	180	13.3	2"	270	22.9	3"
EAW-VD15S2PK550C5-625AXSP08	130.70	224	166	190.1	381.1	137.4	225.4	169	192	378.2	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK550C5-525AXSP08	122.50	210	155.5	178.5	360.9	128.2	211.4	158.3	180.1	358.7	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK550C5-425AXSP06	-	176.3	124.5	146.9	316.9	100.1	179.7	129.9	150.8	315.9	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.4	3"
EAW-VD15S2PK750C5-625AXSP08	139.10	237.4	176	201.8	404.6	146.1	239.1	179.6	204.2	402.4	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK750C5-525AXSP08	130.60	223	165.5	189.9	384.3	136.5	224.9	168.5	192	382.1	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK750C5-425AXSP06	-	188.2	133.2	156.8	337.5	107.2	192	138.8	161	337.1	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.4	3"
EAW-VD15S2PK370K8-625AXSP08	-	188.7	139.7	160.4	321.2	115.9	190	142.6	162.1	318.3	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK370K8-525AXSP08	103.30	178.7	131.9	151.5	306	108.6	180	134.4	153	303.7	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK370K8-425AXSP08	94.00	162.8	119.9	138.1	282	98.4	164	122.2	139.4	280.1	225	20.3	2"	180	13.3	2"	270	22.9	3"
EAW-VD15S2PK550K8-625AXSP08	123.50	211.9	156.9	180	360.5	130.1	213.5	160.1	181.8	357.7	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK550K8-525AXSP08	116.30	199.7	147.7	169.7	342.9	121.8	201.3	150.5	171.4	340.4	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK550K8-425AXSP08	105.40	181.2	134.2	154.1	315.2	110.1	182.6	136.3	155.6	313	225	20.3	2"	180	13.3	2"	270	22.9	3"
EAW-VD15S2PK750K8-625AXSP08	133.90	228.7	169.6	194.2	389.3	140.5	230.4	172.9	196.4	386.8	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD15S2PK750K8-525AXSP08	125.70	215.1	159.4	183.1	370.1	131.5	216.6	162.5	185	367.9	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD15S2PK750K8-425AXSP06	-	181.7	128.5	151.4	326.2	103.4	185.3	134	155.6	325.8	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.4	3"
EAW-VD15S3PK370K4-625AXSP06	172.90	287.9	215.6	245.7	484	179.7	288.7	218.5	247.1	479.2	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK370K4-525AXSP06	161.80	270.3	202.1	230.8	459.6	167.4	271.5	204.7	231.9	455	372	19.1	3"	298	12.6	3"	446	26.8	3"
EAW-VD15S3PK370K4-425AXSP04	-	226.9	159.2	188.8	410.1	-	231.8	167.1	194.5	408.8	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3PK550K4-625AXSP06	194.50	322.7	241.9	275.6	543.3	201.3	323.7	245.2	277.3	538.5	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK550K4-525AXSP06	181.40	301.7	226.1	257.8	514.3	187.5	302.8	229.1	259.2	510.6	372	19.1	3"	298	12.6	3"	446	26.8	3"
EAW-VD15S3PK550K4-425AXSP04	-	254	178.9	211.5	457.8	-	259.3	187.2	217.6	456.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK750K4-625AXSP06	210.00	347.3	261.2	297.4	586.9	217.5	348.9	264.4	299.3	582.4	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK750K4-525AXSP04	-	300.8	212.7	251	538.5	-	307.9	223.2	258.5	537.8	564	12.9	4"	451	11	3"	676	18.1	4"
EAW-VD15S3PK750K4-425AXSP04	-	274.7	193.9	228.8	493.3	155.9	280.5	202.5	235.3	493.4	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK370K5-625AXSP06	172.90	287.9	215.6	245.7	484	179.7	288.7	218.5	247.1	479.2	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK370K5-525AXSP06	161.80	270.3	202.1	230.8	459.6	167.4	271.5	204.7	231.9	455	372	19.1	3"	298	12.6	3"	446	26.8	3"
EAW-VD15S3PK370K5-425AXSP04	-	226.9	159.2	188.8	410.1	-	231.8	167.1	194.5	408.8	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK550K5-625AXSP06	194.50	322.7	241.9	275.6	543.3	201.3	323.7	245.2	277.3	538.5	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK550K5-525AXSP06	181.40	301.7	226.1	257.8	514.3	187.5	302.8	229.1	259.2	510.6	372	19.1	3"	298	12.6	3"	446	26.8	3"
EAW-VD15S3PK550K5-425AXSP04	-	254	178.9	211.5	457.8	-	259.3	187.2	217.6	456.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK750K5-625AXSP06	210.00	347.3	261.2	297.4	586.9	217.5	348.9	264.4	299.3	582.4	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK750K5-525AXSP04	-	300.8	212.7	251	538.5	-	307.9	223.2	258.5	537.8	564	12.9	4"	451	11	3"	676	18.1	4"
EAW-VD15S3PK750K5-425AXSP04	-	274.7	193.9	228.8	493.3	155.9	280.5	202.5	235.3	493.4	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK370C4-625AXSP06	180.70	300.9	225.1	256.6	505.1	187.6	301.5	227.9	257.9	500.8	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK370C4-525AXSP06	168.70	281.6	210.5	240.6	478.8	174.6	282.6	213.4	241.9	474.8	372	19.1	3"	298	12.6	3"	446	26.8	3"
EAW-VD15S3PK370C4-425AXSP04	-	236.1	166.1	196.5	426.4	-	241.3	174.2	202.2	425.2	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK550C4-625AXSP06	205.60	340.2	255.2	291	574.4	212.7	341.3	258.4	292.5	569.3	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK550C4-525AXSP04	-	293.4	207.3	244.6	525.3	-	299.7	217.2	251.8	523.7	564	12.9	4"	451	11	3"	676	18.1	4"
EAW-VD15S3PK550C4-425AXSP04	-	266.4	187.8	221.7	479.1	150.8	271.5	196.1	227.9	478.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK750C4-625AXSP06	218.20	360.6	271.2	308.6	610	226	362.1	274.8	310.4	605.8	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK750C4-525AXSP04	-	312.5	221.4	261	558.9	-	319.5	231.6	268.4	558.3	564	12.9	4"	451	11	3"	676	18.1	4"
EAW-VD15S3PK750C4-425AXSP04	-	284.5	201	237	511.2	161.6	290.1	209.6	243.4	510.5	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK370C5-625AXSP06	180.70	300.9	225.1	256.6	505.1	187.6	301.5	227.9	257.9	500.8	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK370C5-525AXSP06	168.70	281.6	210.5	240.6	478.8	174.6	282.6	213.4	241.9	474.8	372	19.1	3"	298	12.6	3"	446	26.8	3"
EAW-VD15S3PK370C5-425AXSP04	-	236.1	166.1	196.5	426.4	-	241.3	174.2	202.2	425.2	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK550C5-625AXSP06	205.60	340.2	255.2	291	574.4	212.7	341.3	258.4	292.5	569.3	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK550C5-525AXSP04	-	293.4	207.3	244.6	525.3	-	299.7	217.2	251.8	523.7	564	12.9	4"	451	11	3"	676	18.1	4"
EAW-VD15S3PK550C5-425AXSP04	-	266.4	187.8	221.7	479.1	150.8	271.5	196.1	227.9	478.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK750C5-625AXSP06	218.20	360.6	271.2	308.6	610	226	362.1	274.8	310.4	605.8	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK750C5-525AXSP04	-	312.5	221.4	261	558.9	-	319.5	231.6	268.4	558.3	564	12.9	4"	451	11	3"	676	18.1	4"
EAW-VD15S3PK750C5-425AXSP04	-	284.5	201	237	511.2	161.6	290.1	209.6	243.4	510.5	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK370K8-625AXSP06	172.90	287.9	215.6	245.7	484	179.7	288.7	218.5	247.1	479.2	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK370K8-525AXSP06	161.80	270.3	202.1	230.8	459.6	167.4	271.5	204.7	231.9	455	372	19.1	3"	298	12.6	3"	446	26.8	3"
EAW-VD15S3PK370K8-425AXSP04	-	226.9	159.2	188.8	410.1	-	231.8	167.1	194.5	408.8	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK550K8-625AXSP06	194.50	322.7	241.9	275.6	543.3	201.3	323.7	245.2	277.3	538.5	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK550K8-525AXSP06	181.40	301.7	226.1	257.8	514.3	187.5	302.8	229.1	259.2	510.6	372	19.1	3"	298	12.6	3"	446	26.8	3"
EAW-VD15S3PK550K8-425AXSP04	-	254	178.9	211.5	457.8	-	259.3	187.2	217.6	456.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S3PK750K8-625AXSP06	210.00	347.3	261.2	297.4	586.9	217.5	348.9	264.4	299.3	582.4	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD15S3PK750K8-525AXSP04	-	300.8	212.7	251	538.5	-	307.9	223.2	258.5	537.8	564	12.9	4"	451	11	3"	676	18.1	4"
EAW-VD15S3PK750K8-425AXSP04	-	274.7	193.9	228.8	493.3	155.9	280.5	202.5	235.3	493.4	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD15S4PK370K4-625AXSP04	-	374.4	277	318	638.6	229.2	377.1	282.7	321.5	632.9	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK370K4-525AXSP04	204.00	354.2	260.8	300.2	608	215	357	266.1	303.3	603.7	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK370K4-425AXSP04	185.40	322.4	237.1	273.3	559.9	194.4	324.8	241.8	276	555.4	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK550K4-625AXSP04	244.10	420.4	310.8	356.9	716.6	257.3	423.7	317.4	361	711.2	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK550K4-525AXSP04	229.60	395.7	292.3	336.1	681.2	241	399	298	339.7	676.4	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK550K4-425AXSP04	207.80	358.7	265.2	305.3	624.6	217.2	361.6	270.1	307.9	621.4	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK750K4-625AXSP04	264.20	453.5	335.9	385	773.8	277.7	457.1	342.6	389.5	769	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK750K4-525AXSP04	248.00	426.3	315.4	362.5	735.2	260.2	430	321.7	366.5	730.9	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK750K4-425AXSP02	-	-	-	-	614.4	-	319.9	-	-	618.7	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370K5-625AXSP04	-	374.4	277	318	638.6	229.2	377.1	282.7	321.5	632.9	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK370K5-525AXSP04	204.00	354.2	260.8	300.2	608	215	357	266.1	303.3	603.7	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK370K5-425AXSP04	185.40	322.4	237.1	273.3	559.9	194.4	324.8	241.8	276	555.4	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK550K5-625AXSP04	244.10	420.4	310.8	356.9	716.6	257.3	423.7	317.4	361	711.2	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK550K5-525AXSP04	229.60	395.7	292.3	336.1	681.2	241	399	298	339.7	676.4	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK550K5-425AXSP04	207.80	358.7	265.2	305.3	624.6	217.2	361.6	270.1	307.9	621.4	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK750K5-625AXSP04	264.20	453.5	335.9	385	773.8	277.7	457.1	342.6	389.5	769	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK750K5-525AXSP04	248.00	426.3	315.4	362.5	735.2	260.2	430	321.7	366.5	730.9	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK750K5-425AXSP02	-	-	-	-	614.4	-	319.9	-	-	618.7	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370C4-625AXSP04	226.20	391.2	289	332	666.3	239.2	394.2	295.1	335.4	661.4	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK370C4-525AXSP04	212.90	369.4	272	312.8	634.2	224.2	372	277.3	316.2	629	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK370C4-425AXSP04	193.20	335.2	246.9	284.8	582.4	202.3	337.8	251.4	287.3	577.8	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK550C4-625AXSP04	258.30	444.3	328.3	376.7	756.5	271.6	447.2	334.9	380.6	751.7	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK550C4-525AXSP04	241.80	416.2	307.8	353.6	716.9	253.6	419	313.3	357.4	711.7	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK550C4-425AXSP04	218.00	375.2	277.7	318.9	654	227.5	378.3	282.4	322.3	650.6	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK750C4-625AXSP04	274.90	470.8	348.7	399.9	803.2	288.8	474.9	356	404.9	799.7	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK750C4-525AXSP04	258.20	441.8	327.4	376.6	763.2	269.9	445.8	333.5	380.2	758.9	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK750C4-425AXSP02	-	306.5	-	-	635	-	331.4	-	-	640.6	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370C5-625AXSP04	226.20	391.2	289	332	666.3	239.2	394.2	295.1	335.4	661.4	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK370C5-525AXSP04	212.90	369.4	272	312.8	634.2	224.2	372	277.3	316.2	629	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK370C5-425AXSP04	193.20	335.2	246.9	284.8	582.4	202.3	337.8	251.4	287.3	577.8	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK550C5-625AXSP04	258.30	444.3	328.3	376.7	756.5	271.6	447.2	334.9	380.6	751.7	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK550C5-525AXSP04	241.80	416.2	307.8	353.6	716.9	253.6	419	313.3	357.4	711.7	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK550C5-425AXSP04	218.00	375.2	277.7	318.9	654	227.5	378.3	282.4	322.3	650.6	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK750C5-625AXSP04	274.90	470.8	348.7	399.9	803.2	288.8	474.9	356	404.9	799.7	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK750C5-525AXSP04	258.20	441.8	327.4	376.6	763.2	269.9	445.8	333.5	380.2	758.9	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK750C5-425AXSP02	-	306.5	-	-	635	-	331.4	-	-	640.6	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S4PK370K8-625AXSP04	-	374.4	277	318	638.6	229.2	377.1	282.7	321.5	632.9	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK370K8-525AXSP04	204.00	354.2	260.8	300.2	608	215	357	266.1	303.3	603.7	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK370K8-425AXSP04	185.40	322.4	237.1	273.3	559.9	194.4	324.8	241.8	276	555.4	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK550K8-625AXSP04	244.10	420.4	310.8	356.9	716.6	257.3	423.7	317.4	361	711.2	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK550K8-525AXSP04	229.60	395.7	292.3	336.1	681.2	241	399	298	339.7	676.4	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK550K8-425AXSP04	207.80	358.7	265.2	305.3	624.6	217.2	361.6	270.1	307.9	621.4	451	18.1	3"	361	11.9	3"	541	21.8	4"
EAW-VD15S4PK750K8-625AXSP04	264.20	453.5	335.9	385	773.8	277.7	457.1	342.6	389.5	769	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD15S4PK750K8-525AXSP04	248.00	426.3	315.4	362.5	735.2	260.2	430	321.7	366.5	730.9	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD15S4PK750K8-425AXSP02	-	-	-	-	614.4	-	319.9	-	-	618.7	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K4-625AXSP04	297.40	484.3	365.7	414.6	807.7	305.8	484.3	368.8	415.2	799.5	676	20.4	4"	541	13.4	4"	812	28.6	4"
EAW-VD15S5PK370K4-525AXSP02	-	-	-	-	717.7	-	393.7	-	-	718.1	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K4-425AXSP02	-	343.8	-	-	658	-	359.5	-	-	658.5	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K4-625AXSP04	333.60	541.4	409.8	463.9	906.7	342.3	541.6	413.3	465.4	898.6	676	20.4	4"	541	13.4	4"	812	28.6	4"
EAW-VD15S5PK550K4-525AXSP02	-	423.4	-	-	803.7	-	442.3	-	-	804.3	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K4-425AXSP02	-	386.4	-	315.5	734.5	-	402.4	-	332.9	735.1	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K4-625AXSP02	-	484.3	-	-	915.3	-	507.6	-	-	917.5	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K4-525AXSP02	-	458.2	-	-	866	-	478.3	-	396.7	868.1	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K4-425AXSP02	-	418.9	-	342.2	791.8	-	435.3	304.2	360.2	794	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K5-625AXSP04	297.40	484.3	365.7	414.6	807.7	305.8	484.3	368.8	415.2	799.5	676	20.4	4"	541	13.4	4"	812	28.6	4"
EAW-VD15S5PK370K5-525AXSP02	-	-	-	-	717.7	-	393.7	-	-	718.1	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K5-425AXSP02	-	343.8	-	-	658	-	359.5	-	-	658.5	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K5-625AXSP04	333.60	541.4	409.8	463.9	906.7	342.3	541.6	413.3	465.4	898.6	676	20.4	4"	541	13.4	4"	812	28.6	4"
EAW-VD15S5PK550K5-525AXSP02	-	423.4	-	-	803.7	-	442.3	-	-	804.3	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S5PK550K5-425AXSP02	-	386.4	-	315.5	734.5	-	402.4	-	332.9	735.1	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K5-625AXSP02	-	484.3	-	-	915.3	-	507.6	-	-	917.5	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K5-525AXSP02	-	458.2	-	-	866	-	478.3	-	396.7	868.1	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K5-425AXSP02	-	418.9	-	342.2	791.8	-	435.3	304.2	360.2	794	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C4-625AXSP04	310.30	504.8	381.3	432.5	843.9	318.8	505	384.7	433.9	834.6	676	20.4	4"	541	13.4	4"	812	28.6	4"
EAW-VD15S5PK370C4-525AXSP02	-	392.1	-	-	749.1	-	410.9	-	-	748.7	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C4-425AXSP02	-	358.7	-	-	684.9	-	374.6	-	309.4	685.5	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C4-625AXSP02	-	473.4	-	-	896.3	-	495.5	-	-	896	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C4-525AXSP02	-	446.4	-	-	845	-	465.8	-	386	845.5	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C4-425AXSP02	-	405.9	-	331.6	768.1	-	421.6	-	348.9	770	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C4-625AXSP02	-	504.2	-	-	950.8	-	527.5	-	-	952.5	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C4-525AXSP02	-	476.4	-	389.9	898.4	-	496.7	-	411.6	900.7	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C4-425AXSP02	-	434.3	-	355.1	818.7	-	451.5	315.1	373.2	821.1	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C5-625AXSP04	310.30	504.8	381.3	432.5	843.9	318.8	505	384.7	433.9	834.6	676	20.4	4"	541	13.4	4"	812	28.6	4"
EAW-VD15S5PK370C5-525AXSP02	-	392.1	-	-	749.1	-	410.9	-	-	748.7	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370C5-425AXSP02	-	358.7	-	-	684.9	-	374.6	-	309.4	685.5	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C5-625AXSP02	-	473.4	-	-	896.3	-	495.5	-	-	896	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C5-525AXSP02	-	446.4	-	-	845	-	465.8	-	386	845.5	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550C5-425AXSP02	-	405.9	-	331.6	768.1	-	421.6	-	348.9	770	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C5-625AXSP02	-	504.2	-	-	950.8	-	527.5	-	-	952.5	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C5-525AXSP02	-	476.4	-	389.9	898.4	-	496.7	-	411.6	900.7	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750C5-425AXSP02	-	434.3	-	355.1	818.7	-	451.5	315.1	373.2	821.1	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K8-625AXSP04	297.40	484.3	365.7	414.6	807.7	305.8	484.3	368.8	415.2	799.5	676	20.4	4"	541	13.4	4"	812	28.6	4"
EAW-VD15S5PK370K8-525AXSP02	-	-	-	-	717.7	-	393.7	-	-	718.1	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK370K8-425AXSP02	-	343.8	-	-	658	-	359.5	-	-	658.5	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K8-625AXSP04	333.60	541.4	409.8	463.9	906.7	342.3	541.6	413.3	465.4	898.6	676	20.4	4"	541	13.4	4"	812	28.6	4"
EAW-VD15S5PK550K8-525AXSP02	-	423.4	-	-	803.7	-	442.3	-	-	804.3	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK550K8-425AXSP02	-	386.4	-	315.5	734.5	-	402.4	-	332.9	735.1	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K8-625AXSP02	-	484.3	-	-	915.3	-	507.6	-	-	917.5	1352	11.5	(2) 4"	1082	7.6	(2) 4"	1623	16.3	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K8-525AXSP02	-	458.2	-	-	866	-	478.3	-	396.7	868.1	1127	10.7	(2) 4"	902	7	(2) 4"	1352	15.1	(2) 4"
EAW-VD15S5PK750K8-425AXSP02	-	418.9	-	342.2	791.8	-	435.3	304.2	360.2	794	902	10	(2) 4"	721	8.9	4"	1082	14.1	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K4-625AXSP02	-	512.8	-	-	925.9	-	526.8	-	-	921.6	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K4-525AXSP02	-	485.5	-	403.5	879	-	498.3	-	417.5	875.5	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K4-425AXSP02	-	443.3	309.3	368	805.6	-	454.2	326.1	379.6	803.3	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K4-625AXSP02	-	577	-	480.1	1038	-	592.3	-	497.5	1034.6	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K4-525AXSP02	-	545	381.6	453.2	983.6	-	558.1	402.6	467.8	981.2	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K4-425AXSP02	-	495.9	347.5	412.4	898.5	-	507.6	364.8	425.1	897.4	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K4-625AXSP02	-	624	-	520.1	1120.1	-	639.9	463.5	538.2	1118	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K4-525AXSP02	-	588.7	413.8	490.3	1060.4	-	603.1	435.8	506.3	1059.4	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K4-425AXSP02	-	535.8	376.8	445.8	969.1	302	548.8	394.7	459.2	969.8	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K5-625AXSP02	-	512.8	-	-	925.9	-	526.8	-	-	921.6	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K5-525AXSP02	-	485.5	-	403.5	879	-	498.3	-	417.5	875.5	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K5-425AXSP02	-	443.3	309.3	368	805.6	-	454.2	326.1	379.6	803.3	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K5-625AXSP02	-	577	-	480.1	1038	-	592.3	-	497.5	1034.6	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K5-525AXSP02	-	545	381.6	453.2	983.6	-	558.1	402.6	467.8	981.2	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K5-425AXSP02	-	495.9	347.5	412.4	898.5	-	507.6	364.8	425.1	897.4	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K5-625AXSP02	-	624	-	520.1	1120.1	-	639.9	463.5	538.2	1118	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K5-525AXSP02	-	588.7	413.8	490.3	1060.4	-	603.1	435.8	506.3	1059.4	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K5-425AXSP02	-	535.8	376.8	445.8	969.1	302	548.8	394.7	459.2	969.8	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C4-625AXSP02	-	536.2	-	-	965.8	-	550.4	-	462.2	962.7	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C4-525AXSP02	-	506.6	-	421.3	916.4	-	519.5	-	435.6	913.1	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C4-425AXSP02	-	461.9	322.5	383.2	838.6	-	472.7	339.6	395.3	836.5	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C4-625AXSP02	-	609.8	-	508.5	1095.3	-	625.4	453.4	525.4	1091.8	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C4-525AXSP02	-	574.2	403.1	477.7	1034.5	-	587.2	424.1	492.4	1031.8	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C4-425AXSP02	-	519.8	365.1	432.5	941.5	-	531.3	382.4	445.2	938.9	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C4-625AXSP02	-	649.1	456.4	540.5	1162.2	-	665.3	481.9	559.1	1160.9	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C4-525AXSP02	-	611.5	430.6	509.6	1100.3	-	626.7	452	525.6	1099.5	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C4-425AXSP02	-	554.8	390.5	462	1002.4	313.1	567.5	408.8	475.6	1003.2	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C5-625AXSP02	-	536.2	-	-	965.8	-	550.4	-	462.2	962.7	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C5-525AXSP02	-	506.6	-	421.3	916.4	-	519.5	-	435.6	913.1	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370C5-425AXSP02	-	461.9	322.5	383.2	838.6	-	472.7	339.6	395.3	836.5	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C5-625AXSP02	-	609.8	-	508.5	1095.3	-	625.4	453.4	525.4	1091.8	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C5-525AXSP02	-	574.2	403.1	477.7	1034.5	-	587.2	424.1	492.4	1031.8	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550C5-425AXSP02	-	519.8	365.1	432.5	941.5	-	531.3	382.4	445.2	938.9	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C5-625AXSP02	-	649.1	456.4	540.5	1162.2	-	665.3	481.9	559.1	1160.9	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C5-525AXSP02	-	611.5	430.6	509.6	1100.3	-	626.7	452	525.6	1099.5	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750C5-425AXSP02	-	554.8	390.5	462	1002.4	313.1	567.5	408.8	475.6	1003.2	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K8-625AXSP02	-	512.8	-	-	925.9	-	526.8	-	-	921.6	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K8-525AXSP02	-	485.5	-	403.5	879	-	498.3	-	417.5	875.5	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK370K8-425AXSP02	-	443.3	309.3	368	805.6	-	454.2	326.1	379.6	803.3	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K8-625AXSP02	-	577	-	480.1	1038	-	592.3	-	497.5	1034.6	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K8-525AXSP02	-	545	381.6	453.2	983.6	-	558.1	402.6	467.8	981.2	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK550K8-425AXSP02	-	495.9	347.5	412.4	898.5	-	507.6	364.8	425.1	897.4	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K8-625AXSP02	-	624	-	520.1	1120.1	-	639.9	463.5	538.2	1118	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K8-525AXSP02	-	588.7	413.8	490.3	1060.4	-	603.1	435.8	506.3	1059.4	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S6PK750K8-425AXSP02	-	535.8	376.8	445.8	969.1	302	548.8	394.7	459.2	969.8	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S1PI370K4-625AXSP16	64.50	105.7	79.6	90.4	176	66.5	105.5	80.3	90.5	173.8	169	23	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.3	2"
EAW-VD15S1PI370K4-525AXSP16	59.30	97.7	73.4	83.5	164.8	61	97.8	74	83.7	163	135	25.3	1-1/2"	108	16.6	1-1/2"	162	30.9	2"
EAW-VD15S1PI370K4-425AXSP12	-	85.5	62	72.1	149.7	50.6	86.4	63.7	73	148.7	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI550K4-625AXSP16	73.00	119.2	90	102	199.2	75.1	119.2	90.7	102.2	197	169	23	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.3	2"
EAW-VD15S1PI550K4-525AXSP12	-	104.9	76.4	88.4	182.3	62.6	105.9	78.4	89.8	180.8	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI550K4-425AXSP12	53.40	96.1	69.8	80.9	168.1	56.9	97	71.5	82	166.9	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI750K4-625AXSP12	-	123.5	90.3	104.4	212.6	-	124.8	92.9	106	211.1	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.6	3"
EAW-VD15S1PI750K4-525AXSP12	63.80	114.1	83.1	96.3	198	68.1	115.1	85.2	97.6	196.6	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI750K4-425AXSP12	58.30	104	75.8	87.9	182.1	61.8	105.1	77.7	89.1	181.3	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI370K5-625AXSP16	64.50	105.7	79.6	90.4	176	66.5	105.5	80.3	90.5	173.8	169	23	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.3	2"
EAW-VD15S1PI370K5-525AXSP16	59.30	97.7	73.4	83.5	164.8	61	97.8	74	83.7	163	135	25.3	1-1/2"	108	16.6	1-1/2"	162	30.9	2"
EAW-VD15S1PI370K5-425AXSP12	-	85.5	62	72.1	149.7	50.6	86.4	63.7	73	148.7	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI550K5-625AXSP16	73.00	119.2	90	102	199.2	75.1	119.2	90.7	102.2	197	169	23	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.3	2"
EAW-VD15S1PI550K5-525AXSP12	-	104.9	76.4	88.4	182.3	62.6	105.9	78.4	89.8	180.8	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI550K5-425AXSP12	53.40	96.1	69.8	80.9	168.1	56.9	97	71.5	82	166.9	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI750K5-625AXSP12	-	123.5	90.3	104.4	212.6	-	124.8	92.9	106	211.1	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.6	3"
EAW-VD15S1PI750K5-525AXSP12	63.80	114.1	83.1	96.3	198	68.1	115.1	85.2	97.6	196.6	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI750K5-425AXSP12	58.30	104	75.8	87.9	182.1	61.8	105.1	77.7	89.1	181.3	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI370C4-625AXSP16	67.50	110.6	83.2	94.4	184.1	69.5	110.4	83.9	94.6	181.8	169	23	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.3	2"
EAW-VD15S1PI370C4-525AXSP12	-	97.1	70.6	81.8	168.9	-	98.1	72.6	83.1	167.3	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI370C4-425AXSP12	49.20	89	64.6	74.9	155.8	52.6	89.9	66.3	75.9	154.5	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI550C4-625AXSP12	-	119.7	87.7	101.2	206.2	-	120.9	90	102.6	204.6	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.6	3"
EAW-VD15S1PI550C4-525AXSP12	61.60	110.1	80.4	93	191.4	65.7	111.3	82.4	94.3	189.8	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI550C4-425AXSP12	56.00	100.4	73	84.7	175.7	59.5	101.3	74.7	85.7	174.4	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI750C4-625AXSP12	-	128.5	94	108.6	221.3	77.4	129.9	96.6	110.3	219.7	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.6	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S1PI750C4-525AXSP12	66.40	118.3	86.3	99.9	205.3	70.6	119.6	88.4	101.3	204.2	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI750C4-425AXSP12	60.50	107.6	78.6	91	188.8	64	108.6	80.4	92.1	187.7	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI370C5-625AXSP16	67.50	110.6	83.2	94.4	184.1	69.5	110.4	83.9	94.6	181.8	169	23	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.3	2"
EAW-VD15S1PI370C5-525AXSP12	-	97.1	70.6	81.8	168.9	-	98.1	72.6	83.1	167.3	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI370C5-425AXSP12	49.20	89	64.6	74.9	155.8	52.6	89.9	66.3	75.9	154.5	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI550C5-625AXSP12	-	119.7	87.7	101.2	206.2	-	120.9	90	102.6	204.6	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.6	3"
EAW-VD15S1PI550C5-525AXSP12	61.60	110.1	80.4	93	191.4	65.7	111.3	82.4	94.3	189.8	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI550C5-425AXSP12	56.00	100.4	73	84.7	175.7	59.5	101.3	74.7	85.7	174.4	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI750C5-625AXSP12	-	128.5	94	108.6	221.3	77.4	129.9	96.6	110.3	219.7	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.6	3"
EAW-VD15S1PI750C5-525AXSP12	66.40	118.3	86.3	99.9	205.3	70.6	119.6	88.4	101.3	204.2	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI750C5-425AXSP12	60.50	107.6	78.6	91	188.8	64	108.6	80.4	92.1	187.7	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI370K8-625AXSP16	64.50	105.7	79.6	90.4	176	66.5	105.5	80.3	90.5	173.8	169	23	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.3	2"
EAW-VD15S1PI370K8-525AXSP16	59.30	97.7	73.4	83.5	164.8	61	97.8	74	83.7	163	135	25.3	1-1/2"	108	16.6	1-1/2"	162	30.9	2"
EAW-VD15S1PI370K8-425AXSP12	-	85.5	62	72.1	149.7	50.6	86.4	63.7	73	148.7	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI550K8-625AXSP16	73.00	119.2	90	102	199.2	75.1	119.2	90.7	102.2	197	169	23	2"	135	18.4	1-1/2"	203	32.3	2"
EAW-VD15S1PI550K8-525AXSP12	-	104.9	76.4	88.4	182.3	62.6	105.9	78.4	89.8	180.8	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI550K8-425AXSP12	53.40	96.1	69.8	80.9	168.1	56.9	97	71.5	82	166.9	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S1PI750K8-625AXSP12	-	123.5	90.3	104.4	212.6	-	124.8	92.9	106	211.1	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.6	3"
EAW-VD15S1PI750K8-525AXSP12	63.80	114.1	83.1	96.3	198	68.1	115.1	85.2	97.6	196.6	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD15S1PI750K8-425AXSP12	58.30	104	75.8	87.9	182.1	61.8	105.1	77.7	89.1	181.3	146	17.2	2"	117	13.8	1-1/2"	176	24.2	2"
EAW-VD15S2PI370K4-625AXSP08	128.40	210.5	158.6	180.1	351.2	132.4	210.5	159.9	180.4	346.8	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI370K4-525AXSP08	120.40	198.8	149	169.7	334.6	123.9	198.5	150.4	170	330.5	282	19.5	3"	225	16.8	2"	338	27.4	3"
EAW-VD15S2PI370K4-425AXSP06	-	169.9	123	143.1	298.1	100.1	171.7	126.5	145.1	295.7	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI550K4-625AXSP08	145.20	237.7	179.2	203.2	397.1	149.5	237.5	180.5	203.9	392.7	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI550K4-525AXSP06	-	211.8	154	178.6	367.9	126.1	214	158.3	181.2	365.4	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI550K4-425AXSP06	105.80	190.9	138.4	160.6	334.3	112.7	193	141.9	163.1	331.9	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI750K4-625AXSP08	157.80	257.5	194.4	221	432	162.3	258	196.3	221.5	427.9	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI750K4-525AXSP06	128.50	230.3	167.8	194.1	399.8	137.3	232.7	172.2	197	397.4	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI750K4-425AXSP06	115.30	206.8	150.3	174.5	362.6	122.6	208.8	154.2	177	360.5	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI370K5-625AXSP08	128.40	210.5	158.6	180.1	351.2	132.4	210.5	159.9	180.4	346.8	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI370K5-525AXSP08	120.40	198.8	149	169.7	334.6	123.9	198.5	150.4	170	330.5	282	19.5	3"	225	16.8	2"	338	27.4	3"
EAW-VD15S2PI370K5-425AXSP06	-	169.9	123	143.1	298.1	100.1	171.7	126.5	145.1	295.7	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI550K5-625AXSP08	145.20	237.7	179.2	203.2	397.1	149.5	237.5	180.5	203.9	392.7	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI550K5-525AXSP06	-	211.8	154	178.6	367.9	126.1	214	158.3	181.2	365.4	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI550K5-425AXSP06	105.80	190.9	138.4	160.6	334.3	112.7	193	141.9	163.1	331.9	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI750K5-625AXSP08	157.80	257.5	194.4	221	432	162.3	258	196.3	221.5	427.9	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI750K5-525AXSP06	128.50	230.3	167.8	194.1	399.8	137.3	232.7	172.2	197	397.4	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI750K5-425AXSP06	115.30	206.8	150.3	174.5	362.6	122.6	208.8	154.2	177	360.5	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI370C4-625AXSP08	134.30	220.3	165.8	188.3	367.4	138.3	220.1	167.2	188.4	362.8	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI370C4-525AXSP08	125.60	207.2	155.6	177	349.1	129.1	206.9	156.8	177.4	345.3	282	19.5	3"	225	16.8	2"	338	27.4	3"
EAW-VD15S2PI370C4-425AXSP06	-	176.8	128.2	148.7	309.9	104.3	178.7	131.6	151.1	307.7	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI550C4-625AXSP08	153.20	250.2	188.9	214.3	419	157.4	249.9	190.2	214.6	414.1	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI550C4-525AXSP06	-	222.6	161.9	187.5	386.4	132.6	224.6	166.1	190.3	383.7	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI550C4-425AXSP06	110.90	199.3	144.8	168	349.3	117.9	201.2	148.3	170.4	347.2	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI750C4-625AXSP06	-	255.5	186.8	215.9	440.9	153.6	258.4	192	219.3	437.8	451	17.3	3"	361	11.4	3"	541	20.7	4"
EAW-VD15S2PI750C4-525AXSP06	133.60	239.2	174.2	201.8	415.1	142.5	241.4	178.6	204.5	412.3	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI750C4-425AXSP06	119.70	213.6	155.8	180.6	375.2	127	216	159.5	183.2	373.1	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI370C5-625AXSP08	134.30	220.3	165.8	188.3	367.4	138.3	220.1	167.2	188.4	362.8	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI370C5-525AXSP08	125.60	207.2	155.6	177	349.1	129.1	206.9	156.8	177.4	345.3	282	19.5	3"	225	16.8	2"	338	27.4	3"
EAW-VD15S2PI370C5-425AXSP06	-	176.8	128.2	148.7	309.9	104.3	178.7	131.6	151.1	307.7	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI550C5-625AXSP08	153.20	250.2	188.9	214.3	419	157.4	249.9	190.2	214.6	414.1	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI550C5-525AXSP06	-	222.6	161.9	187.5	386.4	132.6	224.6	166.1	190.3	383.7	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI550C5-425AXSP06	110.90	199.3	144.8	168	349.3	117.9	201.2	148.3	170.4	347.2	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI750C5-625AXSP06	-	255.5	186.8	215.9	440.9	153.6	258.4	192	219.3	437.8	451	17.3	3"	361	11.4	3"	541	20.7	4"
EAW-VD15S2PI750C5-525AXSP06	133.60	239.2	174.2	201.8	415.1	142.5	241.4	178.6	204.5	412.3	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI750C5-425AXSP06	119.70	213.6	155.8	180.6	375.2	127	216	159.5	183.2	373.1	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI370K8-625AXSP08	128.40	210.5	158.6	180.1	351.2	132.4	210.5	159.9	180.4	346.8	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI370K8-525AXSP08	120.40	198.8	149	169.7	334.6	123.9	198.5	150.4	170	330.5	282	19.5	3"	225	16.8	2"	338	27.4	3"
EAW-VD15S2PI370K8-425AXSP06	-	169.9	123	143.1	298.1	100.1	171.7	126.5	145.1	295.7	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI550K8-625AXSP08	145.20	237.7	179.2	203.2	397.1	149.5	237.5	180.5	203.9	392.7	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI550K8-525AXSP06	-	211.8	154	178.6	367.9	126.1	214	158.3	181.2	365.4	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI550K8-425AXSP06	105.80	190.9	138.4	160.6	334.3	112.7	193	141.9	163.1	331.9	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S2PI750K8-625AXSP08	157.80	257.5	194.4	221	432	162.3	258	196.3	221.5	427.9	338	20.2	3"	270	13.3	3"	406	28.3	3"
EAW-VD15S2PI750K8-525AXSP06	128.50	230.3	167.8	194.1	399.8	137.3	232.7	172.2	197	397.4	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD15S2PI750K8-425AXSP06	115.30	206.8	150.3	174.5	362.6	122.6	208.8	154.2	177	360.5	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD15S3PI370K4-625AXSP06	199.30	319.4	242.9	274.4	528.6	203.4	318.5	243.8	273.7	521.4	451	23.3	3"	361	15.3	3"	541	29.1	4"
EAW-VD15S3PI370K4-525AXSP04	-	281	203.9	236.7	489.4	-	284.2	210.2	240.9	485.4	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI370K4-425AXSP04	-	256.6	185.6	215.8	450.4	151.1	259.6	190.7	219.1	447.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI550K4-625AXSP04	-	336.8	245.5	284.2	582.3	-	340.5	253	289	577.3	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI550K4-525AXSP04	-	317.2	230.7	267.4	551.9	188.4	320.5	237.1	271.4	548	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI550K4-425AXSP04	159.20	288.3	208.9	242.6	505.1	170.2	291.4	214.4	246.4	502.3	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI750K4-625AXSP04	-	366.3	267.1	309.1	632.5	-	370.5	275	314.5	628.9	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI750K4-525AXSP04	191.70	345	250.8	290.7	599.6	205.5	348.5	257.8	295.1	596.1	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI750K4-425AXSP04	173.80	312.5	227.1	263.7	548	185.1	315.8	233.1	267.4	545.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI370K5-625AXSP06	199.30	319.4	242.9	274.4	528.6	203.4	318.5	243.8	273.7	521.4	451	23.3	3"	361	15.3	3"	541	29.1	4"
EAW-VD15S3PI370K5-525AXSP04	-	281	203.9	236.7	489.4	-	284.2	210.2	240.9	485.4	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI370K5-425AXSP04	-	256.6	185.6	215.8	450.4	151.1	259.6	190.7	219.1	447.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI550K5-625AXSP04	-	336.8	245.5	284.2	582.3	-	340.5	253	289	577.3	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI550K5-525AXSP04	-	317.2	230.7	267.4	551.9	188.4	320.5	237.1	271.4	548	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI550K5-425AXSP04	159.20	288.3	208.9	242.6	505.1	170.2	291.4	214.4	246.4	502.3	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI750K5-625AXSP04	-	366.3	267.1	309.1	632.5	-	370.5	275	314.5	628.9	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI750K5-525AXSP04	191.70	345	250.8	290.7	599.6	205.5	348.5	257.8	295.1	596.1	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI750K5-425AXSP04	173.80	312.5	227.1	263.7	548	185.1	315.8	233.1	267.4	545.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI370C4-625AXSP06	208.50	333.8	253.6	286.7	552.9	212.6	332.5	254.6	286	546.1	451	23.3	3"	361	15.3	3"	541	29.1	4"
EAW-VD15S3PI370C4-525AXSP04	-	293.5	213	247	511.3	-	296.5	219.3	251.1	506.5	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI370C4-425AXSP04	-	267.4	193.4	224.7	468.8	157.4	269.7	198.4	228.2	464.8	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI550C4-625AXSP04	-	355.1	259.2	299.9	614.3	-	359	266.3	304.4	608.7	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI550C4-525AXSP04	-	333.5	242.4	280.8	579.6	198.2	336.4	248.8	285	575.5	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI550C4-425AXSP04	167.00	301.6	218.7	254	528.7	178	304.3	224.2	257.5	524.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI750C4-625AXSP04	-	381.1	278.4	321.9	658.2	228.8	385.6	286.2	327	654.2	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI750C4-525AXSP04	199.40	358.2	260.4	301.6	622.7	213.4	362.1	267.5	306.3	618.5	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI750C4-425AXSP04	180.40	323.2	235.4	273.1	568	191.7	326.8	241.2	276.9	564.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI370C5-625AXSP06	208.50	333.8	253.6	286.7	552.9	212.6	332.5	254.6	286	546.1	451	23.3	3"	361	15.3	3"	541	29.1	4"
EAW-VD15S3PI370C5-525AXSP04	-	293.5	213	247	511.3	-	296.5	219.3	251.1	506.5	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI370C5-425AXSP04	-	267.4	193.4	224.7	468.8	157.4	269.7	198.4	228.2	464.8	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI550C5-625AXSP04	-	355.1	259.2	299.9	614.3	-	359	266.3	304.4	608.7	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI550C5-525AXSP04	-	333.5	242.4	280.8	579.6	198.2	336.4	248.8	285	575.5	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI550C5-425AXSP04	167.00	301.6	218.7	254	528.7	178	304.3	224.2	257.5	524.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI750C5-625AXSP04	-	381.1	278.4	321.9	658.2	228.8	385.6	286.2	327	654.2	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI750C5-525AXSP04	199.40	358.2	260.4	301.6	622.7	213.4	362.1	267.5	306.3	618.5	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI750C5-425AXSP04	180.40	323.2	235.4	273.1	568	191.7	326.8	241.2	276.9	564.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD15S3PI370K8-625AXSP06	199.30	319.4	242.9	274.4	528.6	203.4	318.5	243.8	273.7	521.4	451	23.3	3"	361	15.3	3"	541	29.1	4"
EAW-VD15S3PI370K8-525AXSP04	-	281	203.9	236.7	489.4	-	284.2	210.2	240.9	485.4	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI370K8-425AXSP04	-	256.6	185.6	215.8	450.4	151.1	259.6	190.7	219.1	447.2	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI550K8-625AXSP04	-	336.8	245.5	284.2	582.3	-	340.5	253	289	577.3	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI550K8-525AXSP04	-	317.2	230.7	267.4	551.9	188.4	320.5	237.1	271.4	548	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI550K8-425AXSP04	159.20	288.3	208.9	242.6	505.1	170.2	291.4	214.4	246.4	502.3	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S3PI750K8-625AXSP04	-	366.3	267.1	309.1	632.5	-	370.5	275	314.5	628.9	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD15S3PI750K8-525AXSP04	191.70	345	250.8	290.7	599.6	205.5	348.5	257.8	295.1	596.1	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD15S3PI750K8-425AXSP04	173.80	312.5	227.1	263.7	548	185.1	315.8	233.1	267.4	545.6	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD15S4PI370K4-625AXSP04	254.00	418.4	314.5	357.2	698.3	262.5	418	317.6	357.9	689.8	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI370K4-525AXSP04	238.00	394.2	295.3	336.5	665	245.1	394.3	298.1	337.1	656.9	564	18.9	4"	451	15	3"	676	26.5	4"
EAW-VD15S4PI370K4-425AXSP04	215.60	358.3	268.2	306.1	611.6	221.4	358.7	270.4	306.6	605.4	451	20.7	3"	361	13.6	3"	541	25.5	4"
EAW-VD15S4PI550K4-625AXSP04	287.30	471.8	355.3	403.6	789.5	296.3	472	358.6	404.5	781.7	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI550K4-525AXSP04	268.40	442.6	332.7	378.5	749.4	276.1	442.8	335.4	379.9	742	564	18.9	4"	451	15	3"	676	26.5	4"
EAW-VD15S4PI550K4-425AXSP02	-	327.6	-	-	635.7	-	343.9	-	-	636.7	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K4-625AXSP04	312.60	511.6	385.4	438.2	858.9	321.7	512.1	389.1	439.4	850.7	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI750K4-525AXSP02	-	392.1	-	-	757.6	-	412.3	-	-	758.2	1127	10.4	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K4-425AXSP02	-	357.4	-	-	689.5	-	374.7	-	308.5	690.6	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370K5-625AXSP04	254.00	418.4	314.5	357.2	698.3	262.5	418	317.6	357.9	689.8	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI370K5-525AXSP04	238.00	394.2	295.3	336.5	665	245.1	394.3	298.1	337.1	656.9	564	18.9	4"	451	15	3"	676	26.5	4"
EAW-VD15S4PI370K5-425AXSP04	215.60	358.3	268.2	306.1	611.6	221.4	358.7	270.4	306.6	605.4	451	20.7	3"	361	13.6	3"	541	25.5	4"
EAW-VD15S4PI550K5-625AXSP04	287.30	471.8	355.3	403.6	789.5	296.3	472	358.6	404.5	781.7	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI550K5-525AXSP04	268.40	442.6	332.7	378.5	749.4	276.1	442.8	335.4	379.9	742	564	18.9	4"	451	15	3"	676	26.5	4"
EAW-VD15S4PI550K5-425AXSP02	-	327.6	-	-	635.7	-	343.9	-	-	636.7	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K5-625AXSP04	312.60	511.6	385.4	438.2	858.9	321.7	512.1	389.1	439.4	850.7	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI750K5-525AXSP02	-	392.1	-	-	757.6	-	412.3	-	-	758.2	1127	10.4	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K5-425AXSP02	-	357.4	-	-	689.5	-	374.7	-	308.5	690.6	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370C4-625AXSP04	265.70	437.3	328.7	373.6	730.5	274.3	436.8	331.6	374.3	721.5	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI370C4-525AXSP04	248.70	410.9	308.2	350.9	693.9	255.8	411	310.8	351.7	685.6	564	18.9	4"	451	15	3"	676	26.5	4"
EAW-VD15S4PI370C4-425AXSP02	-	302.1	-	-	590.1	-	318.2	-	-	590	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C4-625AXSP04	303.00	496.5	374.4	425	833	311.9	496.6	377.2	425.8	823.3	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI550C4-525AXSP02	-	378.3	-	-	731.8	-	397.8	-	-	731.3	1127	10.4	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C4-425AXSP02	-	343.5	-	-	664.8	-	360.3	-	-	665.6	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C4-625AXSP04	324.90	531.1	400.8	455.3	893.9	334.3	532.3	404.7	457.1	885.1	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI750C4-525AXSP02	-	407.8	-	-	785.2	-	428.5	-	-	786.1	1127	10.4	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C4-425AXSP02	-	370.8	-	301.2	713	-	387.8	-	319.9	715.4	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370C5-625AXSP04	265.70	437.3	328.7	373.6	730.5	274.3	436.8	331.6	374.3	721.5	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI370C5-525AXSP04	248.70	410.9	308.2	350.9	693.9	255.8	411	310.8	351.7	685.6	564	18.9	4"	451	15	3"	676	26.5	4"
EAW-VD15S4PI370C5-425AXSP02	-	302.1	-	-	590.1	-	318.2	-	-	590	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C5-625AXSP04	303.00	496.5	374.4	425	833	311.9	496.6	377.2	425.8	823.3	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI550C5-525AXSP02	-	378.3	-	-	731.8	-	397.8	-	-	731.3	1127	10.4	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI550C5-425AXSP02	-	343.5	-	-	664.8	-	360.3	-	-	665.6	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C5-625AXSP04	324.90	531.1	400.8	455.3	893.9	334.3	532.3	404.7	457.1	885.1	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI750C5-525AXSP02	-	407.8	-	-	785.2	-	428.5	-	-	786.1	1127	10.4	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750C5-425AXSP02	-	370.8	-	301.2	713	-	387.8	-	319.9	715.4	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI370K8-625AXSP04	254.00	418.4	314.5	357.2	698.3	262.5	418	317.6	357.9	689.8	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI370K8-525AXSP04	238.00	394.2	295.3	336.5	665	245.1	394.3	298.1	337.1	656.9	564	18.9	4"	451	15	3"	676	26.5	4"
EAW-VD15S4PI370K8-425AXSP04	215.60	358.3	268.2	306.1	611.6	221.4	358.7	270.4	306.6	605.4	451	20.7	3"	361	13.6	3"	541	25.5	4"
EAW-VD15S4PI550K8-625AXSP04	287.30	471.8	355.3	403.6	789.5	296.3	472	358.6	404.5	781.7	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI550K8-525AXSP04	268.40	442.6	332.7	378.5	749.4	276.1	442.8	335.4	379.9	742	564	18.9	4"	451	15	3"	676	26.5	4"
EAW-VD15S4PI550K8-425AXSP02	-	327.6	-	-	635.7	-	343.9	-	-	636.7	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K8-625AXSP04	312.60	511.6	385.4	438.2	858.9	321.7	512.1	389.1	439.4	850.7	676	19.7	4"	541	13	4"	812	27.7	4"
EAW-VD15S4PI750K8-525AXSP02	-	392.1	-	-	757.6	-	412.3	-	-	758.2	1127	10.4	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.6	(2) 4"
EAW-VD15S4PI750K8-425AXSP02	-	357.4	-	-	689.5	-	374.7	-	308.5	690.6	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K4-625AXSP02	-	461.4	-	-	834.7	-	474.6	-	-	829.8	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K4-525AXSP02	-	436.3	-	-	793	-	447.7	-	-	788.9	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K4-425AXSP02	-	398.1	-	330.2	727.2	-	408.1	-	341.5	723.6	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K4-625AXSP02	-	523.6	-	-	944.8	-	537.4	-	-	939.4	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K4-525AXSP02	-	493	-	409.5	893.3	-	505.5	-	423.4	888.7	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K4-425AXSP02	-	448.6	313.1	372.5	815.8	-	458.6	329.6	383.8	812.9	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K4-625AXSP02	-	570.3	-	474.7	1025.6	-	585	-	491.5	1021.5	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K4-525AXSP02	-	536.9	-	446.7	969.9	-	549.8	397	461.1	966.1	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K4-425AXSP02	-	487.8	341.2	405.1	884.2	-	498.7	358.2	417.2	882.2	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K5-625AXSP02	-	461.4	-	-	834.7	-	474.6	-	-	829.8	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K5-525AXSP02	-	436.3	-	-	793	-	447.7	-	-	788.9	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K5-425AXSP02	-	398.1	-	330.2	727.2	-	408.1	-	341.5	723.6	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K5-625AXSP02	-	523.6	-	-	944.8	-	537.4	-	-	939.4	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K5-525AXSP02	-	493	-	409.5	893.3	-	505.5	-	423.4	888.7	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K5-425AXSP02	-	448.6	313.1	372.5	815.8	-	458.6	329.6	383.8	812.9	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K5-625AXSP02	-	570.3	-	474.7	1025.6	-	585	-	491.5	1021.5	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K5-525AXSP02	-	536.9	-	446.7	969.9	-	549.8	397	461.1	966.1	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K5-425AXSP02	-	487.8	341.2	405.1	884.2	-	498.7	358.2	417.2	882.2	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C4-625AXSP02	-	483	-	-	873.8	-	496.9	-	-	868.7	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C4-525AXSP02	-	455.4	-	378.3	827	-	467.6	-	391.7	822.9	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C4-425AXSP02	-	414.6	-	344.2	756.7	-	424.4	304.7	355.3	752.8	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C4-625AXSP02	-	552.5	-	460.1	995.1	-	567	-	475.9	990.2	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C4-525AXSP02	-	518.6	-	431	937.8	-	531	382.7	445	932.9	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C4-425AXSP02	-	469.6	328.2	389.8	852.1	-	480.1	344.9	401.3	848.8	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C4-625AXSP02	-	594	-	494.8	1067	-	608.4	-	511.5	1062.5	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C4-525AXSP02	-	558	391	463.8	1005.4	-	570.9	412.2	478.3	1003.3	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C4-425AXSP02	-	505.1	353.9	419.8	914.6	-	516.6	371	431.7	912.7	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C5-625AXSP02	-	483	-	-	873.8	-	496.9	-	-	868.7	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C5-525AXSP02	-	455.4	-	378.3	827	-	467.6	-	391.7	822.9	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370C5-425AXSP02	-	414.6	-	344.2	756.7	-	424.4	304.7	355.3	752.8	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C5-625AXSP02	-	552.5	-	460.1	995.1	-	567	-	475.9	990.2	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C5-525AXSP02	-	518.6	-	431	937.8	-	531	382.7	445	932.9	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550C5-425AXSP02	-	469.6	328.2	389.8	852.1	-	480.1	344.9	401.3	848.8	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C5-625AXSP02	-	594	-	494.8	1067	-	608.4	-	511.5	1062.5	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C5-525AXSP02	-	558	391	463.8	1005.4	-	570.9	412.2	478.3	1003.3	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750C5-425AXSP02	-	505.1	353.9	419.8	914.6	-	516.6	371	431.7	912.7	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K8-625AXSP02	-	461.4	-	-	834.7	-	474.6	-	-	829.8	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K8-525AXSP02	-	436.3	-	-	793	-	447.7	-	-	788.9	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI370K8-425AXSP02	-	398.1	-	330.2	727.2	-	408.1	-	341.5	723.6	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K8-625AXSP02	-	523.6	-	-	944.8	-	537.4	-	-	939.4	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K8-525AXSP02	-	493	-	409.5	893.3	-	505.5	-	423.4	888.7	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI550K8-425AXSP02	-	448.6	313.1	372.5	815.8	-	458.6	329.6	383.8	812.9	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K8-625AXSP02	-	570.3	-	474.7	1025.6	-	585	-	491.5	1021.5	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K8-525AXSP02	-	536.9	-	446.7	969.9	-	549.8	397	461.1	966.1	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD15S5PI750K8-425AXSP02	-	487.8	341.2	405.1	884.2	-	498.7	358.2	417.2	882.2	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD9102ZA320P7-625AXSP16	-	83.6	-	-	157.3	-	87.2	-	-	157.1	225	17.5	2"	180	11.5	2"	270	18.6	3"
EAW-VD9102ZA320P7-525AXSP16	-	76.8	-	62.9	144.6	-	79.9	-	66.2	144.8	180	15.6	2"	144	10.3	2"	216	22	2"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD9102ZA320P7-425AXSP16	-	70	-	57.3	131.9	-	72.6	50.7	60.1	132	146	14.5	2"	117	12.2	1-1/2"	176	20.4	2"
EAW-VD9104ZA320P7-625AXSP12	107.70	190.3	139.4	161	327.9	114.7	192.3	142.9	163.1	325.5	304	17	3"	244	11.2	3"	365	23.8	3"
EAW-VD9104ZA320P7-525AXSP12	99.30	175.5	128.4	148.4	305	105.1	177.3	131.5	150.3	303.4	248	16.4	3"	198	14.1	2"	298	23	3"
EAW-VD9104ZA320P7-425AXSP12	90.30	159.5	116.9	135.3	280.2	95.2	161	119.4	137	278.6	203	19.4	2"	162	12.8	2"	244	22.4	3"
EAW-VD9106ZA320P7-625AXSP08	159.70	283	207	239.3	488.1	170.3	286	212.3	242.5	484.6	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD9106ZA320P7-525AXSP08	148.10	262.4	191.9	221.9	456.2	157	265.1	196.6	225.1	453.8	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD9106ZA320P7-425AXSP08	134.90	238.3	174.7	202.1	419	142.2	240.7	178.5	204.7	416.6	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD9108ZA320P7-625AXSP06	213.40	378.4	277	319.6	652.4	227.4	382.4	284	324.3	647.7	609	15.8	4"	487	13.5	3"	730	22.3	4"
EAW-VD9108ZA320P7-525AXSP06	198.90	353.3	258.2	298.4	614.3	211.4	356.7	264.4	302.7	610.1	507	18.5	3"	406	12.1	3"	609	21.3	4"
EAW-VD9108ZA320P7-425AXSP06	178.70	317.2	232	268.4	556.8	188.8	320.4	237	271.9	554.6	406	16.7	3"	325	11	3"	487	23.5	3"
EAW-VD9110ZA320P7-625AXSP04	-	449.2	318.2	375.3	800	-	458.7	333.8	386	796.6	913	12.3	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.3	(2) 4"
EAW-VD9110ZA320P7-525AXSP04	-	419.1	296.2	349.3	748.6	-	427.4	309.8	359	746	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.7	(2) 4"
EAW-VD9110ZA320P7-425AXSP04	-	379.1	268	315.8	681.7	215	386.3	279	323.7	679.2	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD9112ZA320P7-625AXSP04	316.40	564.3	412	476.4	974.9	338.8	570.4	423.3	483.6	968	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD9112ZA320P7-525AXSP04	294.40	524	382.4	443	912.5	312.9	529.3	391.8	449.5	907.7	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD9112ZA320P7-425AXSP04	265.60	472.3	345.1	400.3	831.3	280.8	477.2	353.1	405.5	826.7	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD9114ZA320P7-625AXSP04	400.60	675.5	503.1	575.8	1148.9	417.1	678.5	511.1	580.3	1139.2	913	16.3	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	22.8	(2) 4"
EAW-VD9114ZA320P7-525AXSP04	370.60	626.1	466.8	533	1076.5	384.7	629.1	473.3	537.6	1069.1	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.3	(2) 4"
EAW-VD9114ZA320P7-425AXSP02	-	443.9	-	-	895.7	-	473.7	-	-	901.2	1217	9.8	(2) 4"	974	6.4	(2) 4"	1461	13.8	(2) 4"
EAW-VD9116ZA320P7-625AXSP02	-	643.6	-	-	1232.1	-	676.5	-	-	1234.1	1826	10.8	(3) 4"	1461	8.9	(2) 4"	2191	15.1	(3) 4"
EAW-VD9116ZA320P7-525AXSP02	-	604.3	-	-	1155.1	-	632.3	-	521.4	1156.9	1522	12	(2) 4"	1217	7.9	(2) 4"	1826	14.1	(3) 4"
EAW-VD9116ZA320P7-425AXSP02	-	545.7	-	443.9	1043	-	569.4	-	469.2	1045.5	1217	10.8	(2) 4"	974	7.1	(2) 4"	1461	15.1	(2) 4"
EAW-VD9118ZA320P7-625AXSP02	-	764.5	-	630.9	1404.7	-	789.8	-	658.9	1402.9	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA320P7-525AXSP02	-	714	-	589.6	1316.8	-	737.3	523.3	613.6	1316.5	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA320P7-425AXSP02	-	644	441.6	530.9	1191.3	-	663.5	470	551.6	1189.7	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD9120ZA320P7-625AXSP02	-	880.7	620.3	733.3	1577.3	-	901.5	653	757.5	1572.9	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD9120ZA320P7-525AXSP02	-	822.8	579	684.6	1480.2	-	841.1	606.8	705.5	1475.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD9120ZA320P7-425AXSP02	-	740.7	520.6	615.8	1339.1	416.6	755.6	544.3	632.9	1334.8	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD9102ZJ320P7-625AXSP16	-	91.4	-	75.6	167	-	94.2	-	78.8	166.2	225	18.3	2"	180	12.1	2"	270	19.9	3"
EAW-VD9102ZJ320P7-525AXSP16	-	83.7	-	69.3	153.5	-	86.1	61.5	72	153	180	16.5	2"	144	10.9	2"	216	23.2	2"
EAW-VD9102ZJ320P7-425AXSP16	-	76.1	52.5	63	140	-	78.1	55.7	65.2	139.8	146	15.4	2"	117	12.8	1-1/2"	176	21.6	2"
EAW-VD9104ZJ320P7-625AXSP12	119.20	203.6	150.8	173	346.3	124.7	204.6	153.4	174.3	342.9	304	18.3	3"	244	12.1	3"	365	25.7	3"
EAW-VD9104ZJ320P7-525AXSP12	109.50	187.4	138.9	159.5	322.4	114.1	188.3	141	160.6	319.8	248	17.7	3"	198	15	2"	298	24.8	3"
EAW-VD9104ZJ320P7-425AXSP08	-	154.9	106.6	127.8	285	-	159.2	113.1	132.4	284.4	304	12.8	3"	244	8.4	3"	365	18	3"
EAW-VD9106ZJ320P7-625AXSP08	177.00	302.8	224.5	257.2	515.6	185.3	304.1	228.1	259.2	510.5	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD9106ZJ320P7-525AXSP08	163.70	280.3	207.6	238.5	482.3	170.6	281.6	210.8	240.1	478.4	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD9106ZJ320P7-425AXSP06	-	239.9	169.6	200	430.8	136.2	244.4	176.7	205	429.3	406	14.7	3"	325	9.7	3"	487	20.7	3"
EAW-VD9108ZJ320P7-625AXSP06	236.40	404.9	299.8	343.9	689.2	247.9	407.1	305	346.6	683.2	609	17.2	4"	487	14.4	3"	730	24.1	4"
EAW-VD9108ZJ320P7-525AXSP06	219.90	376.6	279.2	320.6	648.4	229.5	378.8	283.5	323.2	642.9	507	19.8	3"	406	13	3"	609	23.1	4"
EAW-VD9108ZJ320P7-425AXSP06	196.90	338.3	250.5	287.2	588.9	205	340.4	254.5	289.7	583.8	406	18	3"	325	11.9	3"	487	25.4	3"
EAW-VD9110ZJ320P7-625AXSP04	-	484.3	349.9	407.5	846.6	-	491	362.2	415.7	841.5	913	13.4	(2) 4"	730	11.3	4"	1096	18.8	(2) 4"
EAW-VD9110ZJ320P7-525AXSP04	-	451.3	324.6	379	792.9	263.7	456.6	335.4	385.4	787.6	755	15.6	4"	604	10.3	4"	906	18.2	(2) 4"
EAW-VD9110ZJ320P7-425AXSP04	219.70	407.3	293	342.1	721.4	237.1	412.4	301.8	348.2	717.7	609	14.4	4"	487	12.6	3"	730	20.3	4"
EAW-VD9112ZJ320P7-625AXSP04	351.50	604	446.9	512.8	1030	368.8	607.3	454.7	516.9	1019.8	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ320P7-525AXSP04	325.40	559.7	413.7	476.1	964.7	339.9	563.2	421	480.2	956.7	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ320P7-425AXSP04	292.40	503.9	372.7	428.4	877.9	304.9	507.1	378.8	431.3	871.7	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD9114ZJ320P7-625AXSP04	437.50	718.4	541.2	615.3	1212.1	449.9	719.1	546.7	617	1200	913	17.8	(2) 4"	730	14.3	4"	1096	25	(2) 4"
EAW-VD9114ZJ320P7-525AXSP02	-	543.7	-	-	1056.3	-	572.3	-	-	1057.8	1522	11.8	(2) 4"	1217	7.8	(2) 4"	1826	13.8	(3) 4"
EAW-VD9114ZJ320P7-425AXSP02	-	491.8	-	-	954.6	-	515.5	-	423.9	955.4	1217	10.5	(2) 4"	974	6.9	(2) 4"	1461	14.8	(2) 4"
EAW-VD9116ZJ320P7-625AXSP02	-	707.5	-	-	1310.1	-	733	-	611.2	1306.5	1826	11.6	(3) 4"	1461	9.5	(2) 4"	2191	16.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ320P7-525AXSP02	-	660.7	-	544.2	1226.5	-	683.3	-	568.4	1224.3	1522	12.9	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ320P7-425AXSP02	-	595.7	-	490.6	1109.1	-	614.7	434	510.9	1107.8	1217	11.6	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.4	(2) 4"
EAW-VD9118ZJ320P7-625AXSP02	-	830.1	-	692	1491.2	-	849.3	615.6	713.5	1482.9	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ320P7-525AXSP02	-	775.8	544.7	645.5	1397.6	-	792.8	571.7	664.9	1390.8	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ320P7-425AXSP02	-	698.3	489.7	580	1262	-	712.4	512.4	595.9	1258.1	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD9102PA320P7-625AXSP16	-	72.3	-	59.3	134.8	-	75.2	-	62.5	135.1	169	15	2"	135	13.2	1-1/2"	203	21.2	2"
EAW-VD9102PA320P7-525AXSP16	-	66.6	-	54.7	124.3	-	69.2	48.6	57.4	124.9	135	17.3	1-1/2"	108	11.4	1-1/2"	162	19.7	2"
EAW-VD9102PA320P7-425AXSP16	-	61.9	41.8	50.8	115.7	-	64.2	45	53.1	116.1	113	15.8	1-1/2"	90	10.4	1-1/2"	135	22.2	1-1/2"
EAW-VD9104PA320P7-625AXSP12	92.50	161.8	119.2	137.3	279.5	98	163.8	122	139.3	278.6	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.6	3"
EAW-VD9104PA320P7-525AXSP12	84.60	147.7	108.8	125.4	258.2	89.2	149.5	111.3	127.3	257.6	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD9104PA320P7-425AXSP08	-	123	83	100.9	230.2	-	127.5	89.3	105.6	231.3	225	15	2"	180	9.8	2"	270	15.5	3"
EAW-VD9106PA320P7-625AXSP08	138.20	242	177.8	205.3	418.1	146.6	244.9	182.4	208.4	416.8	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD9106PA320P7-525AXSP08	129.20	226.1	166.5	192.3	394.8	136.5	229.1	170.5	195	393.8	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD9106PA320P7-425AXSP06	-	188.6	131.2	156.2	343.5	104.5	193.5	138.1	161.4	344.6	293	12.1	3"	234	12.3	2"	352	17.1	3"
EAW-VD9108PA320P7-625AXSP06	183.20	321.6	236.3	272.9	556	194.7	325.6	242.3	277	554.3	451	17.3	3"	361	11.4	3"	541	20.7	4"
EAW-VD9108PA320P7-525AXSP06	170.60	299	219.8	254	522.5	180.2	302.6	225.2	257.7	521.2	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD9108PA320P7-425AXSP04	-	242.6	162.9	198.6	456.4	-	252	176.1	208.3	457.9	451	12.8	3"	361	8.4	3"	541	14.4	4"
EAW-VD9110PA320P7-625AXSP04	-	383.9	272.9	320.7	681.3	-	392.2	285.5	330	681.1	676	13.7	4"	541	9	4"	812	19.3	4"
EAW-VD9110PA320P7-525AXSP04	-	360.4	256.2	301.4	642.6	206.9	368.3	266.9	309.2	642.1	564	12.9	4"	451	11	3"	676	18.1	4"
EAW-VD9110PA320P7-425AXSP04	169.70	324.9	231.3	272.2	584.7	186.3	331.4	240.6	279.1	584.3	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"
EAW-VD9112PA320P7-625AXSP04	272.10	479.6	352	406.7	830.8	289.5	485.6	361.1	412.9	827.1	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD9112PA320P7-525AXSP04	254.90	448.5	329.1	380.4	783.8	269.5	453.8	337.2	385.9	781.9	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD9112PA320P7-425AXSP02	-	-	-	-	641	-	326.4	-	-	650.2	902	7.7	(2) 4"	721	7.4	4"	1082	10.8	(2) 4"
EAW-VD9114PA320P7-625AXSP04	342.20	572.2	428.4	488.3	979.5	355.3	577.3	436	493	973.7	676	17.7	4"	541	11.7	4"	812	24.9	4"
EAW-VD9114PA320P7-525AXSP02	-	424.2	-	-	847.2	-	453.1	-	-	854.2	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD9114PA320P7-425AXSP02	-	385.9	-	308.4	767.7	-	410	-	333.9	773.7	902	8.7	(2) 4"	721	8.1	4"	1082	12.2	(2) 4"
EAW-VD9116PA320P7-625AXSP02	-	553.4	-	-	1049	-	580.2	-	479.7	1052.4	1352	11.2	(2) 4"	1082	7.4	(2) 4"	1623	15.8	(2) 4"
EAW-VD9116PA320P7-525AXSP02	-	521	-	424.8	986.6	-	543.7	378.4	449.3	991.3	1127	10.4	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.6	(2) 4"
EAW-VD9116PA320P7-425AXSP02	-	471.9	313.6	385	893.5	-	491.4	341.6	405.7	898.5	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD9118PA320P7-625AXSP02	-	654.1	-	540.6	1194.9	-	675.1	482.5	563.9	1196.9	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD9118PA320P7-525AXSP02	-	613.5	423.3	507.5	1125.5	-	632.8	450.6	528	1127.1	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD9118PA320P7-425AXSP02	-	555.5	383.1	458.8	1019.7	303.6	571.6	406	475.7	1023.3	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD9120PA320P7-625AXSP02	-	752.1	531.6	627.1	1342.4	-	770.3	558	647.1	1342.5	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD9120PA320P7-525AXSP02	-	705.7	498.1	587.8	1264.1	401.6	721.7	521.5	604.8	1263.6	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD9120PA320P7-425AXSP02	325.80	635.2	449.7	530.4	1147.2	360.7	648.8	469.2	545.1	1146.8	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD9102PJ320P7-625AXSP16	-	79.8	-	66.1	144.8	-	82.2	59	68.8	144.6	169	15.9	2"	135	13.8	1-1/2"	203	22.4	2"
EAW-VD9102PJ320P7-525AXSP16	-	73.3	50.9	60.8	133.5	-	75.4	53.9	62.9	133.5	135	18.2	1-1/2"	108	12	1-1/2"	162	21	2"
EAW-VD9102PJ320P7-425AXSP16	-	67.9	47.2	56.3	124.1	-	69.8	49.7	58.2	124.2	113	16.7	1-1/2"	90	11	1-1/2"	135	23.4	1-1/2"
EAW-VD9104PJ320P7-625AXSP12	103.30	174.7	130.3	149.1	298.8	107.8	176	132.6	150.7	297	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.5	3"
EAW-VD9104PJ320P7-525AXSP08	-	149.2	103.4	123.5	271.9	-	153.3	109.6	128	271.7	282	12.5	3"	225	12.2	2"	338	17.5	3"
EAW-VD9104PJ320P7-425AXSP08	-	135	93.6	111.8	246.9	-	138.8	98.8	115.6	247.1	225	15.9	2"	180	10.4	2"	270	16.7	3"
EAW-VD9106PJ320P7-625AXSP08	154.40	261.3	194.8	223	447.1	161.2	263.6	198.2	225.4	444.4	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD9106PJ320P7-525AXSP06	-	229.7	163.2	191.7	409	131.9	234.3	170.3	197	408.7	372	14.1	3"	298	9.3	3"	446	19.8	3"
EAW-VD9106PJ320P7-425AXSP06	106.80	205.1	145.9	171.4	367.8	117.3	208.9	151.6	175.6	367.6	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.4	3"
EAW-VD9108PJ320P7-625AXSP06	204.80	347.4	258.9	296.4	594.6	214.2	350.5	263.5	299.6	591.7	451	18.6	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD9108PJ320P7-525AXSP04	-	294.7	203.6	243.6	538.9	-	303.6	216.5	253.2	539.4	564	11.8	4"	451	10.3	3"	676	16.6	4"
EAW-VD9108PJ320P7-425AXSP04	-	266.5	184.3	220.3	488.8	-	274.3	194.9	228.3	489.3	451	13.6	3"	361	9	3"	541	15.6	4"
EAW-VD9110PJ320P7-625AXSP04	228.30	418.5	302.9	352	730.7	247.8	425.1	313.2	359.3	727.5	676	14.8	4"	541	9.8	4"	812	20.9	4"
EAW-VD9110PJ320P7-525AXSP04	214.10	391.4	283	329.7	688.7	230.7	396.9	291.9	335.9	686	564	14	4"	451	11.8	3"	676	19.7	4"
EAW-VD9110PJ320P7-425AXSP04	193.20	351.9	255	297.3	625.6	206.8	357	262.6	302.6	623.9	451	15.9	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD9112PJ320P7-625AXSP04	304.90	518.1	385.2	441.8	888.4	318.5	522.8	392.7	446.7	883.1	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD9112PJ320P7-525AXSP02	-	-	-	-	765.1	-	402	-	-	771.5	1127	9	(2) 4"	902	5.9	(2) 4"	1352	12.7	(2) 4"
EAW-VD9112PJ320P7-425AXSP02	-	338.1	-	-	691.7	-	363.2	-	-	698.4	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD9114PJ320P7-625AXSP02	-	506.2	-	-	971.9	-	532.7	-	-	975	1352	11	(2) 4"	1082	7.2	(2) 4"	1623	15.5	(2) 4"
EAW-VD9114PJ320P7-525AXSP02	-	476	-	385.6	912.3	-	498.7	-	411.2	916.5	1127	10.1	(2) 4"	902	6.7	(2) 4"	1352	14.3	(2) 4"
EAW-VD9114PJ320P7-425AXSP02	-	430.7	-	349.9	826	-	450.1	310.4	370.3	829.2	902	9.5	(2) 4"	721	8.6	4"	1082	13.3	(2) 4"
EAW-VD9116PJ320P7-625AXSP02	-	613.9	-	506	1127.7	-	634.6	451.9	529.7	1127.8	1352	12.1	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17	(2) 4"
EAW-VD9116PJ320P7-525AXSP02	-	575.6	394.3	474.4	1060.2	-	593.7	421.6	494.2	1061.6	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.8	(2) 4"
EAW-VD9116PJ320P7-425AXSP02	-	519.8	356.5	428.5	959.1	-	535.4	379.3	445.3	960.7	902	10.6	(2) 4"	721	9.3	4"	1082	14.8	(2) 4"
EAW-VD9118PJ320P7-625AXSP02	-	718	506.8	599.4	1284.2	-	735.1	532.8	617.2	1282.3	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD9118PJ320P7-525AXSP02	-	672.5	474.6	559.9	1207.2	382.2	687.7	497.1	577.1	1206.6	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD9118PJ320P7-425AXSP02	308.30	606.5	427.7	505.2	1094	343	618.3	446.1	518.6	1093.7	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD91S1MA320P7-625AXSP16	-	42.1	-	34.7	77.5	-	43.5	-	36.3	77.4	101	15.7	1-1/2"	81	10.3	1-1/2"	122	22	1-1/2"
EAW-VD91S1MA320P7-525AXSP16	-	38.5	-	31.6	72.5	-	40	-	33.2	72.5	90	14.3	1-1/2"	72	9.5	1-1/2"	108	20.2	1-1/2"
EAW-VD91S1MA320P7-425AXSP16	-	35.6	24.4	29.4	66	-	36.7	26	30.5	65.9	68	14.2	1-1/2"	54	9.4	1-1/2"	81	19.9	1-1/2"
EAW-VD91S2MA320P7-625AXSP12	53.00	93.5	68.5	79	160.8	56.3	94.4	70.2	80.1	159.9	146	17.1	2"	117	13.5	1-1/2"	176	24	2"
EAW-VD91S2MA320P7-525AXSP12	51.60	88.3	65.5	75.3	152.5	53.9	88.9	66.7	75.9	151.5	113	19.7	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD91S2MA320P7-425AXSP08	-	70	-	57.2	131.8	-	72.5	50.7	60.1	132.1	146	12	2"	117	10.2	1-1/2"	176	16.9	2"
EAW-VD91S3MA320P7-625AXSP08	78.00	138.1	101	116.7	238.2	83.1	139.5	103.5	118.3	236.6	214	18.2	2"	171	12	2"	257	20.9	3"
EAW-VD91S3MA320P7-525AXSP08	73.20	129.4	94.7	109.5	225	77.5	130.5	96.9	111	223.6	180	17	2"	144	11.2	2"	216	23.9	2"
EAW-VD91S3MA320P7-425AXSP08	66.30	117	85.9	99.4	206	70	118.3	87.8	100.5	204.9	146	16	2"	117	12.8	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD91S4MA320P7-625AXSP06	104.70	185.7	136.1	157	320.4	111.7	187.8	139.4	159.2	318.3	293	15.1	3"	234	13.9	2"	352	21.1	3"
EAW-VD91S4MA320P7-525AXSP06	96.20	170.5	124.7	144.3	297	102	172.1	127.6	146.3	295.2	237	14.5	3"	189	12.2	2"	284	20.4	3"
EAW-VD91S4MA320P7-425AXSP06	86.90	153.7	112.6	130.3	270.7	91.7	155.4	115.1	131.9	269.3	192	16.8	2"	153	11.1	2"	230	23.7	2"
EAW-VD91S5MA320P7-625AXSP04	-	220.7	156.5	184.4	392.9	-	225.5	164	189.7	391.4	440	14.4	3"	352	9.5	3"	528	17	4"
EAW-VD91S5MA320P7-525AXSP04	-	204.8	145.1	170.9	366.5	-	209.1	151.5	175.4	365.4	361	13.3	3"	288	8.8	3"	433	18.7	3"
EAW-VD91S5MA320P7-425AXSP04	-	186.4	131.7	155.3	334.5	105.8	190.1	137.2	159.3	334	293	12.5	3"	234	12.2	2"	352	17.6	3"
EAW-VD91S6MA320P7-625AXSP04	155.60	277	202.4	234.1	478.2	166.4	280.1	207.7	237.4	475.6	440	16.4	3"	352	10.8	3"	528	19.8	4"
EAW-VD91S6MA320P7-525AXSP04	144.20	256.2	187.3	216.8	446.8	153	259	191.8	219.8	444.1	361	15.3	3"	288	10.1	3"	433	21.5	3"
EAW-VD91S6MA320P7-425AXSP04	130.60	231.9	169.5	196.5	408	138.1	234.4	173.4	199.1	406.5	293	14.5	3"	234	13.6	2"	352	20.4	3"
EAW-VD9102ZA247I6-625AXSP16	-	-	-	-	138.2	-	76.6	-	-	138.2	225	17.5	2"	180	11.5	2"	270	18.6	3"
EAW-VD9102ZA247I6-525AXSP16	-	67.8	-	-	128.7	-	70.9	-	-	128.6	180	15.6	2"	144	10.3	2"	216	22	2"
EAW-VD9102ZA247I6-425AXSP16	-	62.4	-	50.9	118.3	-	64.9	-	53.7	118.5	146	14.5	2"	117	12.2	1-1/2"	176	20.4	2"
EAW-VD9104ZA247I6-625AXSP12	-	167.4	122.6	141.6	288.4	-	169.4	126	143.8	286.5	304	17	3"	244	11.2	3"	365	23.8	3"
EAW-VD9104ZA247I6-525AXSP12	87.40	156.2	114	131.9	270.8	93.3	157.9	116.8	133.7	269.4	248	16.4	3"	198	14.1	2"	298	23	3"
EAW-VD9104ZA247I6-425AXSP12	80.40	143.5	104.5	121	251	85.3	144.8	107	122.7	249.5	203	19.4	2"	162	12.8	2"	244	22.4	3"
EAW-VD9106ZA247I6-625AXSP08	-	249	182.2	210.5	430	-	252	187.4	213.9	427.1	451	18	3"	361	11.8	3"	541	21.5	4"
EAW-VD9106ZA247I6-525AXSP08	130.50	233.6	170.3	197.1	405.7	139.4	236.1	174.6	199.9	403	372	16.8	3"	298	11	3"	446	23.5	3"
EAW-VD9106ZA247I6-425AXSP08	119.90	214.6	156.2	180.9	375.3	127.4	216.5	160	183.8	373.8	304	15.9	3"	244	10.5	3"	365	22.3	3"
EAW-VD9108ZA247I6-625AXSP08	213.00	347.3	262.5	298	583.2	219.1	347.8	264.7	298.8	577.8	451	22	3"	361	14.5	3"	541	27.1	4"
EAW-VD9108ZA247I6-525AXSP06	175.20	313.9	228.7	264.6	545.3	187.3	317.2	234.8	268.6	541.6	507	18.5	3"	406	12.1	3"	609	21.3	4"
EAW-VD9108ZA247I6-425AXSP06	159.20	285.1	207.4	240.3	499.7	169.1	287.7	212.4	244.1	496.9	406	16.7	3"	325	11	3"	487	23.5	3"
EAW-VD9110ZA247I6-625AXSP06	260.70	432.4	324.2	369.3	728.1	270.2	433.6	328.5	371.5	722.2	609	18.8	4"	487	15.5	3"	730	26.4	4"
EAW-VD9110ZA247I6-525AXSP04	-	370.7	261.6	309.4	665.2	-	378.9	274.7	318.7	662.7	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.7	(2) 4"
EAW-VD9110ZA247I6-425AXSP04	-	338.9	238.8	282.3	610.4	-	346.3	249.8	290.2	609.1	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD9112ZA247I6-625AXSP04	-	496.7	362.7	419.1	857.9	-	502.7	373	426.6	853.2	913	14.3	(2) 4"	730	11.9	4"	1096	20.1	(2) 4"
EAW-VD9112ZA247I6-525AXSP04	259.20	466.5	339.4	393	811.3	277.8	471.6	348.6	399.1	806	755	16.5	4"	604	10.9	4"	906	19.5	(2) 4"
EAW-VD9112ZA247I6-425AXSP04	236.30	424.6	308.6	358.4	744.9	251.2	429.4	316.2	363.5	740.9	609	15.3	4"	487	13.2	3"	730	21.5	4"
EAW-VD9114ZA247I6-625AXSP04	351.90	597.3	443.6	507.4	1011.9	367.8	599.9	451.2	512.1	1003.9	913	16.3	(2) 4"	730	13.2	4"	1096	22.8	(2) 4"
EAW-VD9114ZA247I6-525AXSP04	328.40	557.7	414.4	475.3	956.8	342.1	560.8	421.2	479.1	949	755	18.5	4"	604	12.2	4"	906	22.3	(2) 4"
EAW-VD9114ZA247I6-425AXSP04	297.40	506.7	376	431.6	878.4	309	509.5	381.8	435	872.1	609	17.3	4"	487	14.5	3"	730	24.3	4"
EAW-VD9116ZA247I6-625AXSP04	423.90	693.8	523.4	594.3	1164.9	436.3	694.7	528.6	596	1154.2	913	18.3	(2) 4"	730	14.6	4"	1096	25.6	(2) 4"
EAW-VD9116ZA247I6-525AXSP02	-	532.6	-	-	1026.3	-	559.4	-	-	1029	1522	12	(2) 4"	1217	7.9	(2) 4"	1826	14.1	(3) 4"
EAW-VD9116ZA247I6-425AXSP02	-	485.6	-	-	937.2	-	508.4	-	419.3	939.1	1217	10.8	(2) 4"	974	7.1	(2) 4"	1461	15.1	(2) 4"
EAW-VD9118ZA247I6-625AXSP02	-	670	-	-	1239.3	-	694.8	-	-	1238	1826	11.8	(3) 4"	1461	9.6	(2) 4"	2191	16.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA247I6-525AXSP02	-	631.6	-	520.5	1171	-	653.6	-	544.8	1170.5	1522	13	(2) 4"	1217	8.6	(2) 4"	1826	15.5	(3) 4"
EAW-VD9118ZA247I6-425AXSP02	-	575.2	-	473.4	1068	-	593.8	419.7	493.6	1068.1	1217	11.8	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.5	(2) 4"
EAW-VD9120ZA247I6-625AXSP02	-	773.4	-	643.6	1391	-	793.6	-	666.6	1385.9	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD9120ZA247I6-525AXSP02	-	728.2	510.1	605.7	1315.7	-	746.1	538.6	625.6	1311.2	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD9120ZA247I6-425AXSP02	-	661.6	463.9	550.4	1199.9	-	676.8	486.8	567	1197.9	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD9102ZJ247I6-625AXSP16	-	80.2	-	-	147.2	-	82.9	-	-	146.6	225	18.3	2"	180	12.1	2"	270	19.9	3"
EAW-VD9102ZJ247I6-525AXSP16	-	74.3	-	61.2	136.7	-	76.5	-	63.9	136.2	180	16.5	2"	144	10.9	2"	216	23.2	2"
EAW-VD9102ZJ247I6-425AXSP16	-	68.1	-	56.2	125.8	-	70	49.8	58.4	125.5	146	15.4	2"	117	12.8	1-1/2"	176	21.6	2"
EAW-VD9104ZJ247I6-625AXSP12	104.50	179.4	132.9	152.4	305	110.1	180.6	135.5	153.9	302.4	304	18.3	3"	244	12.1	3"	365	25.7	3"
EAW-VD9104ZJ247I6-525AXSP12	97.00	167.1	123.4	141.7	286.5	101.6	168.1	125.5	143.1	284.2	248	17.7	3"	198	15	2"	298	24.8	3"
EAW-VD9104ZJ247I6-425AXSP12	88.80	153	113.1	130.2	265.5	92.7	154.1	114.8	131.1	263.2	203	20.7	2"	162	13.6	2"	244	24.3	3"
EAW-VD9106ZJ247I6-625AXSP08	155.20	267.4	197.9	226.9	454.8	163.6	268.8	201.5	229	450.4	451	19.3	3"	361	12.7	3"	541	23.4	4"
EAW-VD9106ZJ247I6-525AXSP08	144.90	249.9	184.5	211.8	428.6	151.9	251.4	187.9	213.9	425.2	372	18.1	3"	298	11.9	3"	446	25.4	3"
EAW-VD9106ZJ247I6-425AXSP08	132.60	228.8	169.1	194.5	397.1	138.5	230.3	171.9	196.3	394.2	304	17.2	3"	244	11.4	3"	365	24.2	3"
EAW-VD9108ZJ247I6-625AXSP06	207.30	357	264.2	303	607.8	218.8	359.3	269.4	306.1	601.9	609	17.2	4"	487	14.4	3"	730	24.1	4"
EAW-VD9108ZJ247I6-525AXSP06	194.60	336.1	248	284.7	576	204.3	338	252.6	287.4	571.4	507	19.8	3"	406	13	3"	609	23.1	4"
EAW-VD9108ZJ247I6-425AXSP06	175.90	304.6	224.6	258.4	527.9	183.9	306.1	228.4	260.9	524.1	406	18	3"	325	11.9	3"	487	25.4	3"
EAW-VD9110ZJ247I6-625AXSP06	284.10	460.6	348.5	395.2	768.9	291.1	460.2	350.6	395.5	760.4	609	20.5	4"	487	16.6	3"	730	28.8	4"
EAW-VD9110ZJ247I6-525AXSP04	-	400.4	287.6	336.1	705	-	406.2	297.9	342.8	700.5	755	15.6	4"	604	10.3	4"	906	18.2	(2) 4"
EAW-VD9110ZJ247I6-425AXSP04	-	365.3	262	306.1	647.3	212	370.2	270.8	311.9	643.7	609	14.4	4"	487	12.6	3"	730	20.3	4"
EAW-VD9112ZJ247I6-625AXSP04	308.30	532.6	393.9	451.9	908.4	325.6	536.1	401.8	456.6	899.7	913	15.6	(2) 4"	730	12.8	4"	1096	21.9	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ247I6-525AXSP04	288.20	499.8	367.7	423	857.3	302.8	502.7	374.6	427.2	850.5	755	17.8	4"	604	11.8	4"	906	21.3	(2) 4"
EAW-VD9112ZJ247I6-425AXSP04	261.20	453.8	334.2	384.9	787.2	273.6	456.2	340.1	388.6	781.5	609	16.6	4"	487	14	3"	730	23.4	4"
EAW-VD9114ZJ247I6-625AXSP04	385.50	636.5	478	544.1	1068.8	397.9	636.9	483.3	545.5	1057.1	913	17.8	(2) 4"	730	14.3	4"	1096	25	(2) 4"
EAW-VD9114ZJ247I6-525AXSP04	358.40	594.3	445.7	508.5	1009.4	369.3	595.8	450.5	509.9	999.9	755	20.1	4"	604	13.2	4"	906	24.4	(2) 4"
EAW-VD9114ZJ247I6-425AXSP02	-	437.7	-	-	857.2	-	461.5	-	-	858.8	1217	10.5	(2) 4"	974	6.9	(2) 4"	1461	14.8	(2) 4"
EAW-VD9116ZJ247I6-625AXSP02	-	619.8	-	-	1154.3	-	645.4	-	-	1152.6	1826	11.6	(3) 4"	1461	9.5	(2) 4"	2191	16.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ247I6-525AXSP02	-	585.1	-	-	1091.8	-	606.5	-	-	1089.9	1522	12.9	(2) 4"	1217	8.5	(2) 4"	1826	15.4	(3) 4"
EAW-VD9116ZJ247I6-425AXSP02	-	532.3	-	437.3	995.2	-	550.4	-	457.1	995.1	1217	11.6	(2) 4"	974	7.7	(2) 4"	1461	16.4	(2) 4"
EAW-VD9118ZJ247I6-625AXSP02	-	729.7	-	-	1315	-	749.3	-	629.2	1309.5	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ247I6-525AXSP02	-	687.2	-	571.5	1243.6	-	704	-	590.2	1237.8	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD9118ZJ247I6-425AXSP02	-	624.2	436.6	518.7	1133.6	-	638.3	458.9	534.7	1129.7	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD9102PA247I6-625AXSP16	-	62.9	-	-	118.1	-	65.8	-	-	118.4	169	15	2"	135	13.2	1-1/2"	203	21.2	2"
EAW-VD9102PA247I6-525AXSP16	-	58.7	-	48	110.3	-	61.1	-	50.7	110.5	135	17.3	1-1/2"	108	11.4	1-1/2"	162	19.7	2"
EAW-VD9102PA247I6-425AXSP16	-	55	-	45	103.3	-	57.1	40	47.3	103.8	113	15.8	1-1/2"	90	10.4	1-1/2"	135	22.2	1-1/2"
EAW-VD9104PA247I6-625AXSP12	80.40	142.2	104.2	120.2	244.8	85.9	143.9	107.1	122.3	243.8	225	20	2"	180	13.2	2"	270	22.6	3"
EAW-VD9104PA247I6-525AXSP12	74.40	131.5	96.3	111.2	228.6	78.9	133	98.7	113	228.1	180	18.3	2"	144	12.1	2"	216	25.7	2"
EAW-VD9104PA247I6-425AXSP08	-	109.2	-	89.4	205.9	-	113.6	79.4	94	206.5	225	15	2"	180	9.8	2"	270	15.5	3"
EAW-VD9106PA247I6-625AXSP08	120.00	212.7	155.7	179.7	366.2	128.5	215.3	160.1	182.9	365.2	338	16.2	3"	270	10.7	3"	406	22.8	3"
EAW-VD9106PA247I6-525AXSP08	113.60	201.1	147.1	170.1	349.3	120.7	203.6	151	172.9	348.4	282	15.6	3"	225	14.2	2"	338	21.8	3"
EAW-VD9106PA247I6-425AXSP08	103.50	182.7	133.9	154.8	321.3	109.4	185	137.3	157.2	320.9	225	19	2"	180	12.5	2"	270	21.1	3"
EAW-VD9108PA247I6-625AXSP06	159.40	282.8	207	238.8	487	170.7	286.3	212.9	243.1	485.8	451	17.3	3"	361	11.4	3"	541	20.7	4"
EAW-VD9108PA247I6-525AXSP06	149.90	265.5	194.4	224.8	462.5	159.4	268.9	199.6	228.6	461.3	372	16.1	3"	298	10.6	3"	446	22.6	3"
EAW-VD9108PA247I6-425AXSP06	135.20	239.1	175.1	202.5	420.8	143	242.3	179.6	205.5	419.8	293	15.1	3"	234	14.2	2"	352	21.2	3"
EAW-VD9110PA247I6-625AXSP06	221.20	365.2	274.6	312.4	618.1	229.1	367.3	278.7	314.8	614.8	451	20.3	3"	361	13.4	3"	541	24.9	4"
EAW-VD9110PA247I6-525AXSP04	-	318.5	225.5	265.9	569.2	-	325.6	236.2	273.4	568.7	564	12.9	4"	451	11	3"	676	18.1	4"
EAW-VD9110PA247I6-425AXSP04	-	290.9	205.8	242.6	522.6	165.8	297.3	214.7	249.2	522.2	451	14.7	3"	361	9.7	3"	541	17.2	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-VD9112PA247I6-625AXSP04	236.80	421.8	307.9	356	727.8	253.8	427	317.3	362.5	725	676	15.7	4"	541	10.4	4"	812	22.1	4"
EAW-VD9112PA247I6-525AXSP04	224.00	398.3	291	336.6	693.8	238.6	403.3	298.9	342.4	692	564	14.9	4"	451	12.4	3"	676	20.9	4"
EAW-VD9112PA247I6-425AXSP04	203.80	361.3	264.7	306.3	637.4	215.9	366.1	271.6	311.3	635.7	451	16.7	3"	361	11	3"	541	19.9	4"
EAW-VD9114PA247I6-625AXSP04	299.30	504.2	376	429.6	857.7	312.5	508	383.1	434.4	853.3	676	17.7	4"	541	11.7	4"	812	24.9	4"
EAW-VD9114PA247I6-525AXSP02	-	-	-	-	751.3	-	399.3	-	-	757.1	1127	9.4	(2) 4"	902	6.2	(2) 4"	1352	13.2	(2) 4"
EAW-VD9114PA247I6-425AXSP02	-	341.4	-	-	687.1	-	364.6	-	-	692.2	902	8.7	(2) 4"	721	8.1	4"	1082	12.2	(2) 4"
EAW-VD9116PA247I6-625AXSP02	-	480.9	-	-	920.9	-	507	-	-	924.2	1352	11.2	(2) 4"	1082	7.4	(2) 4"	1623	15.8	(2) 4"
EAW-VD9116PA247I6-525AXSP02	-	457.3	-	-	874.2	-	479.8	-	396.1	878	1127	10.4	(2) 4"	902	6.8	(2) 4"	1352	14.6	(2) 4"
EAW-VD9116PA247I6-425AXSP02	-	419.1	-	341.2	800.4	-	437.9	303.6	361.3	804.6	902	9.7	(2) 4"	721	8.7	4"	1082	13.6	(2) 4"
EAW-VD9118PA247I6-625AXSP02	-	570.3	-	470.5	1048.5	-	592	-	493.7	1050.7	1352	12.2	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17.2	(2) 4"
EAW-VD9118PA247I6-525AXSP02	-	541.5	-	446.9	996.7	-	559.7	397.6	466.2	999.2	1127	11.4	(2) 4"	902	7.5	(2) 4"	1352	16	(2) 4"
EAW-VD9118PA247I6-425AXSP02	-	494.4	339.2	407.9	912.8	-	510.3	361.7	424.6	915.7	902	10.7	(2) 4"	721	9.4	4"	1082	15	(2) 4"
EAW-VD9120PA247I6-625AXSP02	-	657.1	463.4	547.9	1177.4	-	675.8	489.2	567.7	1178	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD9120PA247I6-525AXSP02	-	623.1	438.3	519	1120.5	-	638.6	461	535.3	1119.8	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD9120PA247I6-425AXSP02	-	568.3	399.8	472.8	1026.3	321	581.4	418.6	486.9	1025.9	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD9102PJ247I6-625AXSP16	-	69.7	-	57.7	127.1	-	72	-	60.3	127.1	169	15.9	2"	135	13.8	1-1/2"	203	22.4	2"
EAW-VD9102PJ247I6-525AXSP16	-	64.7	-	53.5	118.5	-	66.7	47.7	55.7	118.4	135	18.2	1-1/2"	108	12	1-1/2"	162	21	2"
EAW-VD9102PJ247I6-425AXSP16	-	60.5	41.8	50.1	111	-	62.2	44.4	51.9	111	113	16.7	1-1/2"	90	11	1-1/2"	135	23.4	1-1/2"
EAW-VD9104PJ247I6-625AXSP12	90.40	154.1	114.5	131.1	262.4	94.9	155.4	116.5	132.4	260.8	225	21.4	2"	180	14.1	2"	270	24.5	3"
EAW-VD9104PJ247I6-525AXSP12	83.10	141.9	105.3	120.9	244.7	86.9	143	107.3	122.2	243.5	180	19.6	2"	144	12.9	2"	216	27.6	2"
EAW-VD9104PJ247I6-425AXSP08	-	120.3	83	99.4	220.9	-	123.7	88.2	103.2	221	225	15.9	2"	180	10.4	2"	270	16.7	3"
EAW-VD9106PJ247I6-625AXSP08	134.90	230.5	170.9	196.1	392.6	141.8	232.4	174.3	198.1	390.3	338	17.5	3"	270	11.6	3"	406	24.6	3"
EAW-VD9106PJ247I6-525AXSP08	127.10	217.2	161.1	184.8	373.7	132.7	218.8	164.1	186.8	371.7	282	16.9	3"	225	15.1	2"	338	23.7	3"
EAW-VD9106PJ247I6-425AXSP06	-	183.6	129.9	153.1	329.8	104.5	187.3	135.5	157.2	329.5	293	13.1	3"	234	12.9	2"	352	18.4	3"
EAW-VD9108PJ247I6-625AXSP06	179.30	306.5	227.1	260.6	522.2	188.2	309.1	231.7	263.4	519.1	451	18.6	3"	361	12.3	3"	541	22.6	4"
EAW-VD9108PJ247I6-525AXSP06	167.80	286.9	212.6	244.3	494.2	175.4	289.5	216.9	247.1	492.3	372	17.4	3"	298	11.5	3"	446	24.5	3"
EAW-VD9108PJ247I6-425AXSP04	-	237.8	163.3	196.2	437.6	-	244.7	173.9	203.9	438.6	451	13.6	3"	361	9	3"	541	15.6	4"
EAW-VD9110PJ247I6-625AXSP04	-	367.1	265.4	308.7	641.3	-	373.7	275	315.8	639.3	676	14.8	4"	541	9.8	4"	812	20.9	4"
EAW-VD9110PJ247I6-525AXSP04	-	346.9	250.1	291.6	609.3	204	352.6	258.7	297.9	607.9	564	14	4"	451	11.8	3"	676	19.7	4"
EAW-VD9110PJ247I6-425AXSP04	171.30	316	227.4	265.4	559.5	184.5	320.8	234.7	270.9	557.9	451	15.9	3"	361	10.4	3"	541	18.7	4"
EAW-VD9112PJ247I6-625AXSP04	266.60	457.8	338.5	388.6	780.3	280.4	461.1	345.4	392.7	775.8	676	17.1	4"	541	11.2	4"	812	24	4"
EAW-VD9112PJ247I6-525AXSP04	250.70	430.3	318.3	365.9	741.4	262.6	433.6	324.8	370.1	738.4	564	16.2	4"	451	13.2	3"	676	22.8	4"
EAW-VD9112PJ247I6-425AXSP02	-	-	-	-	620	-	323.1	-	-	625.5	902	8.4	(2) 4"	721	7.8	4"	1082	11.7	(2) 4"
EAW-VD9114PJ247I6-625AXSP04	331.30	543.9	410.1	466.3	918.3	342.2	546.7	415.3	468.9	911.8	676	19.3	4"	541	12.7	4"	812	27.1	4"
EAW-VD9114PJ247I6-525AXSP02	-	418.2	-	-	809	-	440.7	-	-	812.6	1127	10.1	(2) 4"	902	6.7	(2) 4"	1352	14.3	(2) 4"
EAW-VD9114PJ247I6-425AXSP02	-	382.6	-	309.7	739.5	-	401.4	-	330.4	743.1	902	9.5	(2) 4"	721	8.6	4"	1082	13.3	(2) 4"
EAW-VD9116PJ247I6-625AXSP02	-	536.8	-	-	992.3	-	556.8	-	464.7	992.3	1352	12.1	(2) 4"	1082	8	(2) 4"	1623	17	(2) 4"
EAW-VD9116PJ247I6-525AXSP02	-	507.5	-	417.6	939.5	-	525.5	-	437.5	940.7	1127	11.3	(2) 4"	902	7.4	(2) 4"	1352	15.8	(2) 4"
EAW-VD9116PJ247I6-425AXSP02	-	463.1	315.9	381.3	859.5	-	478.3	338.1	397.7	860.5	902	10.6	(2) 4"	721	9.3	4"	1082	14.8	(2) 4"
EAW-VD9118PJ247I6-625AXSP02	-	629.9	-	524.9	1129.5	-	646.3	468	542.6	1127.8	1352	13.2	(2) 4"	1082	8.7	(2) 4"	1623	18.6	(2) 4"
EAW-VD9118PJ247I6-525AXSP02	-	594.1	417.8	494.6	1070.7	-	609	439.8	511.1	1068.7	1127	12.4	(2) 4"	902	8.1	(2) 4"	1352	17.4	(2) 4"
EAW-VD9118PJ247I6-425AXSP02	-	541.4	380.8	450.7	979.8	305.2	554.7	398.6	463.9	979	902	11.7	(2) 4"	721	10	4"	1082	16.4	(2) 4"
EAW-VD91S1MA247I6-625AXSP16	-	36.8	-	-	68.2	-	38.2	-	-	68.2	101	15.7	1-1/2"	81	10.3	1-1/2"	122	22	1-1/2"
EAW-VD91S1MA247I6-525AXSP16	-	34	-	-	64.4	-	35.5	-	-	64.4	90	14.3	1-1/2"	72	9.5	1-1/2"	108	20.2	1-1/2"
EAW-VD91S1MA247I6-425AXSP16	-	31.7	-	26.1	59.1	-	32.8	23.2	27.3	59.1	68	14.2	1-1/2"	54	9.4	1-1/2"	81	19.9	1-1/2"
EAW-VD91S2MA247I6-625AXSP12	-	82.2	60.2	69.5	141.5	49.5	83.1	61.9	70.6	140.6	146	17.1	2"	117	13.5	1-1/2"	176	24	2"
EAW-VD91S2MA247I6-525AXSP12	45.50	78.7	58.1	66.8	135.2	47.8	79.3	59.2	67.4	134.4	113	19.7	1-1/2"	90	13	1-1/2"	135	27.6	1-1/2"
EAW-VD91S2MA247I6-425AXSP08	-	62.3	-	50.8	118.2	-	64.8	-	53.6	118.4	146	12	2"	117	10.2	1-1/2"	176	16.9	2"
EAW-VD91S3MA247I6-625AXSP08	-	121.6	88.8	102.7	209.6	73.2	122.9	91.4	104.4	208.3	214	18.2	2"	171	12	2"	257	20.9	3"
EAW-VD91S3MA247I6-525AXSP08	64.40	115	83.8	97.1	199.9	68.8	116.4	86.1	98.6	198.6	180	17	2"	144	11.2	2"	216	23.9	2"
EAW-VD91S3MA247I6-425AXSP08	59.00	105.2	76.7	89	184.3	62.6	106.3	78.6	90.1	183.4	146	16	2"	117	12.8	1-1/2"	176	22.5	2"
EAW-VD91S4MA247I6-625AXSP08	103.80	169.2	127.8	145	284.3	106.7	169.7	129	145.5	281.8	214	22.2	2"	171	14.6	2"	257	26.5	3"
EAW-VD91S4MA247I6-525AXSP06	84.70	151.7	110.6	127.9	263.6	90.5	153.5	113.5	130	262	237	14.5	3"	189	12.2	2"	284	20.4	3"
EAW-VD91S4MA247I6-425AXSP06	77.30	138.3	100.8	116.9	242.7	82.1	139.8	103.1	118.4	241.5	192	16.8	2"	153	11.1	2"	230	23.7	2"
EAW-VD91S5MA247I6-625AXSP06	127.90	212	159.1	181.3	357.6	132.4	212.7	161	182.2	354.4	293	18	3"	234	15.9	2"	352	25.3	3"
EAW-VD91S5MA247I6-525AXSP04	-	181.4	128	151.2	325.5	-	185.5	134.3	155.9	324.4	361	13.3	3"	288	8.8	3"	433	18.7	3"
EAW-VD91S5MA247I6-425AXSP04	-	166.4	117.4	138.7	300.1	-	169.9	122.8	142.5	299.2	293	12.5	3"	234	12.2	2"	352	17.6	3"
EAW-VD91S6MA247I6-625AXSP04	-	243.8	177.9	205.7	421.3	-	246.9	183.1	209.4	418.7	440	16.4	3"	352	10.8	3"	528	19.8	4"
EAW-VD91S6MA247I6-525AXSP04	127.00	228	165.9	192.2	396.5	135.8	230.6	170.5	195.3	394.6	361	15.3	3"	288	10.1	3"	433	21.5	3"
EAW-VD91S6MA247I6-425AXSP04	116.10	208.3	151.6	176	365.8	123.6	210.7	155.3	178.6	364	293	14.5	3"	234	13.6	2"	352	20.4	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-625AXSP12	-	159.3	113.5	133.3	282.2	-	162.1	118.3	136.6	280.4	304	15	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-525AXSP12	-	146.3	103.9	122.1	260.5	83.8	148.8	108.1	125.1	259.2	248	14.4	3"	198	12.8	2"	298	20.2	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-425AXSP08	-	111.4	-	-	225.1	-	118.8	-	-	226.1	304	10.6	3"	244	7	3"	365	14.9	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-632AXSP12	-	149.3	105.4	124.4	267.9	-	152.4	110.4	128	266.4	304	15	3"	244	9.9	3"	365	21	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-532AXSP12	-	135.3	95.5	112.7	244.1	-	138	99.6	115.6	242.8	248	14.4	3"	198	12.8	2"	298	20.2	3"
EAW-VD15S1ZK017G7-432AXSP12	-	121.3	85.4	101	219.6	68.3	123.6	88.9	103.4	218.8	203	17.4	2"	162	11.4	2"	244	19.6	3"
EAW-VD15S2ZK017G7-625AXSP06	-	316.2	224.9	264.5	561.4	-	322.3	234.7	271.1	558.7	609	13.8	4"	487	12.2	3"	730	19.5	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-525AXSP06	-	294.2	208.6	245.6	524.1	-	299	217.4	251.5	521.4	507	16.5	3"	406	10.8	3"	609	18.5	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-425AXSP04	-	219.2	-	-	446.3	-	234.5	-	-	448.4	609	10	4"	487	9.6	3"	730	14.1	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-632AXSP06	-	296.2	208.8	247.1	532.9	-	302.4	219.2	254.2	530.7	609	13.8	4"	487	12.2	3"	730	19.5	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-532AXSP06	-	272.1	191.5	226.6	491.3	-	277.6	200.2	232.5	489.3	507	16.5	3"	406	10.8	3"	609	18.5	4"
EAW-VD15S2ZK017G7-432AXSP06	-	240.6	169	200	436	-	245.2	176.4	205.3	434.6	406	14.7	3"	325	9.7	3"	487	20.7	3"
EAW-VD15S3ZK017G7-625AXSP04	-	471.4	334.3	394.1	838.8	-	480.7	349.7	404.1	833.8	913	12.3	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-525AXSP04	-	436.1	309	363.7	779.3	-	444.2	321.9	372.7	775.5	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.7	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-425AXSP04	-	392.1	276.9	326.7	703	222.3	398.5	288.1	334.4	700.8	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD15S3ZK017G7-632AXSP04	-	441.3	310.2	367.9	794.8	-	450.7	325.7	378.1	791.7	913	12.3	(2) 4"	730	10.6	4"	1096	17.3	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-532AXSP04	-	403.7	283.5	335.4	730.1	-	411.9	296.6	344.7	727.2	755	14.5	4"	604	9.6	4"	906	16.7	(2) 4"
EAW-VD15S3ZK017G7-432AXSP04	-	357.8	250.9	297.2	649.3	-	364.8	262	305.1	648.4	609	13.3	4"	487	11.8	3"	730	18.7	4"
EAW-VD15S4ZK017G7-625AXSP02	-	-	-	-	1043.8	-	-	-	-	1048.9	1826	9.4	(3) 4"	1461	8	(2) 4"	2191	13.3	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-525AXSP02	-	-	-	-	974.6	-	508.6	-	-	979.9	1522	10.7	(2) 4"	1217	7	(2) 4"	1826	12.3	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-425AXSP02	-	423.7	-	-	874.2	-	455.6	-	-	878.9	1217	9.4	(2) 4"	974	6.2	(2) 4"	1461	13.3	(2) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-632AXSP02	-	-	-	-	985	-	-	-	-	991.4	1826	9.4	(3) 4"	1461	8	(2) 4"	2191	13.3	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-532AXSP02	-	-	-	-	907.7	-	-	-	-	914.5	1522	10.7	(2) 4"	1217	7	(2) 4"	1826	12.3	(3) 4"
EAW-VD15S4ZK017G7-432AXSP02	-	-	-	-	806.3	-	414.3	-	-	811.4	1217	9.4	(2) 4"	974	6.2	(2) 4"	1461	13.3	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-625AXSP02	-	719.4	-	-	1350.5	-	748.3	-	621.1	1348.6	1826	11.1	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-525AXSP02	-	668.7	-	546.7	1257.6	-	693.4	-	575.1	1256	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-425AXSP02	-	598.7	-	489.6	1127.4	-	619.8	433.4	512.9	1128.6	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-632AXSP02	-	670.3	-	-	1279.8	-	699.7	-	-	1279.4	1826	11.1	(3) 4"	1461	9.1	(2) 4"	2191	15.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-532AXSP02	-	615.2	-	-	1174.8	-	641.2	-	529.5	1176.6	1522	12.4	(2) 4"	1217	8.1	(2) 4"	1826	14.6	(3) 4"
EAW-VD15S5ZK017G7-432AXSP02	-	544.2	-	443.2	1041.1	-	565.4	-	466.4	1040.8	1217	11.1	(2) 4"	974	7.3	(2) 4"	1461	15.6	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-625AXSP02	-	924	651.6	769.7	1653.5	-	943	683.9	792.8	1644	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-525AXSP02	-	855.8	603.1	713.8	1538.4	-	874	631.6	732.2	1533.5	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-425AXSP02	-	764.4	538.4	636.7	1380.5	430.5	780.7	561.3	653.3	1376.8	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-632AXSP02	-	863.5	-	716.9	1565	-	884.2	635.7	740.4	1559.3	1826	12.8	(3) 4"	1461	10.2	(2) 4"	2191	17.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-532AXSP02	-	790.7	552.4	657	1439.6	-	809.1	580.3	677.3	1434.3	1522	14	(2) 4"	1217	9.2	(2) 4"	1826	16.9	(3) 4"
EAW-VD15S6ZK017G7-432AXSP02	-	697.8	486.8	579	1275.1	-	713.1	510.1	595.2	1271.8	1217	12.8	(2) 4"	974	8.4	(2) 4"	1461	17.9	(2) 4"
EAW-FD91S1WK320P7-625AXSP16	31.10	53.3	39.5	45.3	90.5	32.7	53.5	40.1	45.6	89.5	84	20.4	2"	68	16.7	1-1/2"	101	28.6	2"
EAW-FD91S1WK320P7-525AXSP16	28.30	48.6	35.9	41.3	83.5	29.6	48.8	36.5	41.6	82.7	68	22.6	1-1/2"	54	14.9	1-1/2"	81	27.2	2"
EAW-FD91S1WK320P7-425AXSP12	-	41.4	29.3	34.5	74.4	-	42.2	30.5	35.3	74	73	15.3	2"	59	12.5	1-1/2"	88	21.4	2"
EAW-FD91S2WK320P7-625AXSP08	61.80	106.1	78.5	90.1	180.5	64.9	106.5	79.9	90.8	178.4	169	17.5	3"	135	11.6	3"	203	24.6	3"
EAW-FD91S2WK320P7-525AXSP08	57.50	98.9	73.1	84	169.6	60.1	99.4	74.2	84.5	168	141	16.9	3"	113	15.1	2"	169	23.7	3"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD91S2WK320P7-425AXSP08	51.50	88.7	65.6	75.4	154	53.7	89.2	66.5	76	152.7	113	20.3	2"	90	13.3	2"	135	22.9	3"
EAW-FD91S3WK320P7-625AXSP06	97.40	161.3	121.1	138	272.1	100.6	161.5	122.3	138.3	269	225	20.3	3"	180	13.4	3"	270	24.9	4"
EAW-FD91S3WK320P7-525AXSP04	-	137.8	97.1	114.8	247	-	140.4	101.9	117.9	245.8	282	12.9	4"	225	11	3"	338	18.1	4"
EAW-FD91S3WK320P7-425AXSP04	-	124.1	87.4	103.3	223.8	-	126.5	91.3	106	222.7	225	14.7	3"	180	9.7	3"	270	17.2	4"
EAW-FD91S4WK320P7-625AXSP04	122.20	210.5	155.6	178.4	358.8	128.3	211.3	158.3	180.1	354.8	338	17.1	4"	270	11.2	4"	406	24	4"
EAW-FD91S4WK320P7-525AXSP04	113.50	196.1	144.7	166.3	337	118.9	197	147	167.8	333.8	282	16.2	4"	225	13.2	3"	338	22.8	4"
EAW-FD91S4WK320P7-425AXSP04	101.60	175.8	129.7	149.4	305.7	106	176.6	131.8	150.5	303.2	225	18.1	3"	180	11.9	3"	270	21.8	4"
EAW-FD91S5WK320P7-625AXSP04	167.00	270.7	205.2	232.3	454	171	270.5	206.2	232.5	448.3	338	20.4	4"	270	13.4	4"	406	28.6	4"
EAW-FD91S5WK320P7-525AXSP02	-	209.2	-	-	397.6	-	218.2	-	-	397	564	10.7	(2) 4"	451	7	(2) 4"	676	15.1	(2) 4"
EAW-FD91S5WK320P7-425AXSP02	-	188.9	-	154.1	359.1	-	196.4	-	162.3	358.8	451	10	(2) 4"	361	8.9	4"	541	14.1	(2) 4"
EAW-FD91S6WK320P7-625AXSP02	-	288.9	-	240.4	519.1	-	295.5	-	248.1	516.1	676	13.2	(2) 4"	541	8.7	(2) 4"	812	18.6	(2) 4"
EAW-FD91S6WK320P7-525AXSP02	-	269.3	189	224	486.6	-	275.6	198.7	231.2	484.3	564	12.4	(2) 4"	451	8.1	(2) 4"	676	17.4	(2) 4"
EAW-FD91S6WK320P7-425AXSP02	-	242.8	169.9	201.5	439.9	-	247.6	178.1	207.2	437.9	451	11.7	(2) 4"	361	10	4"	541	16.4	(2) 4"
EAW-FD15S1ZB370K4-625AXSP16	39.60	70	51.2	59.2	120.5	42.3	71	52.8	60.2	120.2	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB370K4-525AXSP16	36.80	65	47.6	55	113	39.1	65.9	48.9	56	112.9	90	19.6	2"	72	12.9	2"	108	27.5	2"
EAW-FD15S1ZB370K4-425AXSP12	-	57.3	39.8	47.4	104.8	-	59	42.1	49.3	105	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB550K4-625AXSP16	43.70	76.8	56.4	65	132.3	46.6	77.9	58	66.2	132.2	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB550K4-525AXSP16	40.50	71	52.2	60.3	124.1	42.9	72.1	53.7	61.3	124	90	19.6	2"	72	12.9	2"	108	27.5	2"
EAW-FD15S1ZB550K4-425AXSP12	-	63	43.9	52.3	114.9	35.1	64.9	46.4	54.2	115.2	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB750K4-625AXSP16	46.20	80.7	59.4	68.5	139.4	49.2	82	61.2	69.8	139.4	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB750K4-525AXSP12	-	71.5	49.8	59.3	129.6	-	73.7	52.9	61.6	130.3	124	13.4	3"	99	12.1	2"	149	18.8	3"
EAW-FD15S1ZB750K4-425AXSP12	-	66.8	46.6	55.4	121.4	37.3	68.6	49.2	57.4	122.2	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB370K5-625AXSP16	39.60	70	51.2	59.2	120.5	42.3	71	52.8	60.2	120.2	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB370K5-525AXSP16	36.80	65	47.6	55	113	39.1	65.9	48.9	56	112.9	90	19.6	2"	72	12.9	2"	108	27.5	2"
EAW-FD15S1ZB370K5-425AXSP12	-	57.3	39.8	47.4	104.8	-	59	42.1	49.3	105	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB550K5-625AXSP16	43.70	76.8	56.4	65	132.3	46.6	77.9	58	66.2	132.2	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB550K5-525AXSP16	40.50	71	52.2	60.3	124.1	42.9	72.1	53.7	61.3	124	90	19.6	2"	72	12.9	2"	108	27.5	2"
EAW-FD15S1ZB550K5-425AXSP12	-	63	43.9	52.3	114.9	35.1	64.9	46.4	54.2	115.2	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB750K5-625AXSP16	46.20	80.7	59.4	68.5	139.4	49.2	82	61.2	69.8	139.4	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB750K5-525AXSP12	-	71.5	49.8	59.3	129.6	-	73.7	52.9	61.6	130.3	124	13.4	3"	99	12.1	2"	149	18.8	3"
EAW-FD15S1ZB750K5-425AXSP12	-	66.8	46.6	55.4	121.4	37.3	68.6	49.2	57.4	122.2	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB370C4-625AXSP16	40.20	71	52.1	60.1	122.3	43.1	72.3	53.7	61.4	122.4	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB370C4-525AXSP16	37.70	66.5	48.7	56.3	115.7	40.1	67.5	50.1	57.5	115.8	90	19.6	2"	72	12.9	2"	108	27.5	2"
EAW-FD15S1ZB370C4-425AXSP12	-	59.2	41.1	49	107.9	-	60.8	43.5	50.8	108.4	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB550C4-625AXSP16	45.40	79.7	58.6	67.6	137.5	48.5	81	60.3	68.9	137.7	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB550C4-525AXSP12	-	70.5	49.2	58.5	128	-	72.8	52.2	60.9	128.7	124	13.4	3"	99	12.1	2"	149	18.8	3"
EAW-FD15S1ZB550C4-425AXSP12	-	66	46	54.7	120.1	36.9	67.9	48.6	56.7	120.7	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB370C5-625AXSP16	40.20	71	52.1	60.1	122.3	43.1	72.3	53.7	61.4	122.4	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB370C5-525AXSP16	37.70	66.5	48.7	56.3	115.7	40.1	67.5	50.1	57.5	115.8	90	19.6	2"	72	12.9	2"	108	27.5	2"
EAW-FD15S1ZB370C5-425AXSP12	-	59.2	41.1	49	107.9	-	60.8	43.5	50.8	108.4	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB550C5-625AXSP16	45.40	79.7	58.6	67.6	137.5	48.5	81	60.3	68.9	137.7	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB550C5-525AXSP12	-	70.5	49.2	58.5	128	-	72.8	52.2	60.9	128.7	124	13.4	3"	99	12.1	2"	149	18.8	3"
EAW-FD15S1ZB550C5-425AXSP12	-	66	46	54.7	120.1	36.9	67.9	48.6	56.7	120.7	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB370K8-625AXSP16	39.60	70	51.2	59.2	120.5	42.3	71	52.8	60.2	120.2	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB370K8-525AXSP16	36.80	65	47.6	55	113	39.1	65.9	48.9	56	112.9	90	19.6	2"	72	12.9	2"	108	27.5	2"
EAW-FD15S1ZB370K8-425AXSP12	-	57.3	39.8	47.4	104.8	-	59	42.1	49.3	105	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB550K8-625AXSP16	43.70	76.8	56.4	65	132.3	46.6	77.9	58	66.2	132.2	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB550K8-525AXSP16	40.50	71	52.2	60.3	124.1	42.9	72.1	53.7	61.3	124	90	19.6	2"	72	12.9	2"	108	27.5	2"
EAW-FD15S1ZB550K8-425AXSP12	-	63	43.9	52.3	114.9	35.1	64.9	46.4	54.2	115.2	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S1ZB750K8-625AXSP16	46.20	80.7	59.4	68.5	139.4	49.2	82	61.2	69.8	139.4	113	21.4	2"	90	14.1	2"	135	24.2	3"
EAW-FD15S1ZB750K8-525AXSP12	-	71.5	49.8	59.3	129.6	-	73.7	52.9	61.6	130.3	124	13.4	3"	99	12.1	2"	149	18.8	3"
EAW-FD15S1ZB750K8-425AXSP12	-	66.8	46.6	55.4	121.4	37.3	68.6	49.2	57.4	122.2	101	16.4	2"	81	10.8	2"	122	18.2	3"
EAW-FD15S2ZB370K4-625AXSP08	78.60	139.3	102	117.7	240.2	84.3	141.4	105	120	239.6	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB370K4-525AXSP08	74.30	131.7	96.3	111.3	228.9	79.1	133.4	98.9	113.2	228.4	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB370K4-425AXSP08	69.10	122	89.4	103.4	214.3	73.1	123.7	91.7	105.1	214.1	152	15.9	3"	122	10.5	3"	183	22.3	3"
EAW-FD15S2ZB550K4-625AXSP08	86.80	152.8	112.2	129.4	263.6	92.6	155.3	115.4	131.8	263.5	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB550K4-525AXSP08	82.00	143.9	105.8	122.2	251.4	86.9	146.1	108.8	124.4	251.3	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB550K4-425AXSP06	-	125	86.9	103.5	228.2	69.5	128.7	91.9	107.4	229.2	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S2ZB750K4-625AXSP08	91.70	160.7	118	136.3	277.8	97.6	163.3	121.7	138.9	278.1	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB750K4-525AXSP08	86.70	151.8	111.7	128.9	265.5	92	154.3	114.9	131.3	265.7	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB750K4-425AXSP06	-	132.6	92.2	109.9	241.5	73.9	136.4	97.4	113.8	242.7	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S2ZB370K5-625AXSP08	78.60	139.3	102	117.7	240.2	84.3	141.4	105	120	239.6	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB370K5-525AXSP08	74.30	131.7	96.3	111.3	228.9	79.1	133.4	98.9	113.2	228.4	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB370K5-425AXSP08	69.10	122	89.4	103.4	214.3	73.1	123.7	91.7	105.1	214.1	152	15.9	3"	122	10.5	3"	183	22.3	3"
EAW-FD15S2ZB550K5-625AXSP08	86.80	152.8	112.2	129.4	263.6	92.6	155.3	115.4	131.8	263.5	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB550K5-525AXSP08	82.00	143.9	105.8	122.2	251.4	86.9	146.1	108.8	124.4	251.3	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB550K5-425AXSP06	-	125	86.9	103.5	228.2	69.5	128.7	91.9	107.4	229.2	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S2ZB750K5-625AXSP08	91.70	160.7	118	136.3	277.8	97.6	163.3	121.7	138.9	278.1	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB750K5-525AXSP08	86.70	151.8	111.7	128.9	265.5	92	154.3	114.9	131.3	265.7	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB750K5-425AXSP06	-	132.6	92.2	109.9	241.5	73.9	136.4	97.4	113.8	242.7	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S2ZB370C4-625AXSP08	79.90	141.5	103.5	119.7	244	85.8	143.9	107	122.2	243.9	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB370C4-525AXSP08	76.20	134.7	98.5	114	234.4	81.1	136.8	101.5	116.3	234.5	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB370C4-425AXSP06	-	117.2	81.3	97.1	214.4	-	120.8	86.2	100.9	215.3	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S2ZB550C4-625AXSP08	90.40	158.7	116.5	134.5	273.9	96.5	161.3	120.1	137.2	274.4	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB550C4-525AXSP08	85.60	150	110.4	127.4	262.2	90.8	152.4	113.6	129.8	262.3	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB550C4-425AXSP06	-	131	91.1	108.5	238.6	72.9	134.9	96.3	112.5	239.7	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S2ZB370C5-625AXSP08	79.90	141.5	103.5	119.7	244	85.8	143.9	107	122.2	243.9	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB370C5-525AXSP08	76.20	134.7	98.5	114	234.4	81.1	136.8	101.5	116.3	234.5	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB370C5-425AXSP06	-	117.2	81.3	97.1	214.4	-	120.8	86.2	100.9	215.3	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S2ZB550C5-625AXSP08	90.40	158.7	116.5	134.5	273.9	96.5	161.3	120.1	137.2	274.4	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB550C5-525AXSP08	85.60	150	110.4	127.4	262.2	90.8	152.4	113.6	129.8	262.3	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB550C5-425AXSP06	-	131	91.1	108.5	238.6	72.9	134.9	96.3	112.5	239.7	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S2ZB370K8-625AXSP08	78.60	139.3	102	117.7	240.2	84.3	141.4	105	120	239.6	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB370K8-525AXSP08	74.30	131.7	96.3	111.3	228.9	79.1	133.4	98.9	113.2	228.4	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB370K8-425AXSP08	69.10	122	89.4	103.4	214.3	73.1	123.7	91.7	105.1	214.1	152	15.9	3"	122	10.5	3"	183	22.3	3"
EAW-FD15S2ZB550K8-625AXSP08	86.80	152.8	112.2	129.4	263.6	92.6	155.3	115.4	131.8	263.5	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB550K8-525AXSP08	82.00	143.9	105.8	122.2	251.4	86.9	146.1	108.8	124.4	251.3	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB550K8-425AXSP06	-	125	86.9	103.5	228.2	69.5	128.7	91.9	107.4	229.2	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S2ZB750K8-625AXSP08	91.70	160.7	118	136.3	277.8	97.6	163.3	121.7	138.9	278.1	225	18	3"	180	11.8	3"	270	21.5	4"
EAW-FD15S2ZB750K8-525AXSP08	86.70	151.8	111.7	128.9	265.5	92	154.3	114.9	131.3	265.7	186	16.8	3"	149	11	3"	223	23.5	3"
EAW-FD15S2ZB750K8-425AXSP06	-	132.6	92.2	109.9	241.5	73.9	136.4	97.4	113.8	242.7	203	13.7	3"	162	9	3"	244	19.3	3"
EAW-FD15S3ZB370K4-625AXSP06	125.80	213.8	158.8	182	364.3	132	216	162.3	184.5	362.9	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"
EAW-FD15S3ZB370K4-525AXSP06	119.10	202.6	150.6	172.8	349.2	124.6	204.7	153.8	174.7	348.3	254	20	3"	203	13.1	3"	304	23.3	4"
EAW-FD15S3ZB370K4-425AXSP04	-	169.1	116.9	139.9	310.2	-	174.3	124.2	145.4	311.6	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB550K4-625AXSP06	138.40	234	174.5	199.7	400.1	144.9	236.9	178.2	202.6	399.3	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"
EAW-FD15S3ZB550K4-525AXSP04	-	201.1	139.4	166.6	367.3	-	207.8	148.5	173.6	368.3	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550K4-425AXSP04	-	185.9	129	153.8	339.9	103	191.6	136.6	159.7	341.6	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB750K4-625AXSP04	-	223.3	154.8	185	405.7	-	231.1	165.8	193.4	407.9	456	11.3	(2) 4"	365	9.9	4"	548	15.9	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K4-525AXSP04	-	212.9	147.8	176.4	387.6	-	220	157.3	183.8	389.8	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K4-425AXSP04	-	197.2	136.9	163.3	359.7	109.4	203.2	145	169.4	361.5	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB370K5-625AXSP06	125.80	213.8	158.8	182	364.3	132	216	162.3	184.5	362.9	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S3ZB370K5-525AXSP06	119.10	202.6	150.6	172.8	349.2	124.6	204.7	153.8	174.7	348.3	254	20	3"	203	13.1	3"	304	23.3	4"
EAW-FD15S3ZB370K5-425AXSP04	-	169.1	116.9	139.9	310.2	-	174.3	124.2	145.4	311.6	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB550K5-625AXSP06	138.40	234	174.5	199.7	400.1	144.9	236.9	178.2	202.6	399.3	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"
EAW-FD15S3ZB550K5-525AXSP04	-	201.1	139.4	166.6	367.3	-	207.8	148.5	173.6	368.3	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550K5-425AXSP04	-	185.9	129	153.8	339.9	103	191.6	136.6	159.7	341.6	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB750K5-625AXSP04	-	223.3	154.8	185	405.7	-	231.1	165.8	193.4	407.9	456	11.3	(2) 4"	365	9.9	4"	548	15.9	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K5-525AXSP04	-	212.9	147.8	176.4	387.6	-	220	157.3	183.8	389.8	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K5-425AXSP04	-	197.2	136.9	163.3	359.7	109.4	203.2	145	169.4	361.5	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB370C4-625AXSP06	127.60	217.1	161.5	184.8	369.7	134.4	219.8	165.3	187.7	369.5	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"
EAW-FD15S3ZB370C4-525AXSP06	122.00	207.6	154.4	176.7	357.6	127.8	210	157.6	179.1	357.2	254	20	3"	203	13.1	3"	304	23.3	4"
EAW-FD15S3ZB370C4-425AXSP04	-	174.4	120.6	144.2	319.4	-	179.8	128.2	150.1	320.9	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB550C4-625AXSP06	143.90	243.1	181.4	207.3	415.7	150.9	246.1	185.4	210.6	415.9	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"
EAW-FD15S3ZB550C4-525AXSP04	-	210.1	146	174.1	382.8	-	217.3	155.3	181.3	384.9	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550C4-425AXSP04	-	194.8	135.3	161.2	355.4	108.1	200.6	143.1	167.4	357.7	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB370C5-625AXSP06	127.60	217.1	161.5	184.8	369.7	134.4	219.8	165.3	187.7	369.5	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"
EAW-FD15S3ZB370C5-525AXSP06	122.00	207.6	154.4	176.7	357.6	127.8	210	157.6	179.1	357.2	254	20	3"	203	13.1	3"	304	23.3	4"
EAW-FD15S3ZB370C5-425AXSP04	-	174.4	120.6	144.2	319.4	-	179.8	128.2	150.1	320.9	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB550C5-625AXSP06	143.90	243.1	181.4	207.3	415.7	150.9	246.1	185.4	210.6	415.9	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"
EAW-FD15S3ZB550C5-525AXSP04	-	210.1	146	174.1	382.8	-	217.3	155.3	181.3	384.9	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550C5-425AXSP04	-	194.8	135.3	161.2	355.4	108.1	200.6	143.1	167.4	357.7	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB370K8-625AXSP06	125.80	213.8	158.8	182	364.3	132	216	162.3	184.5	362.9	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"
EAW-FD15S3ZB370K8-525AXSP06	119.10	202.6	150.6	172.8	349.2	124.6	204.7	153.8	174.7	348.3	254	20	3"	203	13.1	3"	304	23.3	4"
EAW-FD15S3ZB370K8-425AXSP04	-	169.1	116.9	139.9	310.2	-	174.3	124.2	145.4	311.6	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB550K8-625AXSP06	138.40	234	174.5	199.7	400.1	144.9	236.9	178.2	202.6	399.3	304	17.3	4"	244	14.5	3"	365	24.4	4"
EAW-FD15S3ZB550K8-525AXSP04	-	201.1	139.4	166.6	367.3	-	207.8	148.5	173.6	368.3	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB550K8-425AXSP04	-	185.9	129	153.8	339.9	103	191.6	136.6	159.7	341.6	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S3ZB750K8-625AXSP04	-	223.3	154.8	185	405.7	-	231.1	165.8	193.4	407.9	456	11.3	(2) 4"	365	9.9	4"	548	15.9	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K8-525AXSP04	-	212.9	147.8	176.4	387.6	-	220	157.3	183.8	389.8	378	13.5	4"	302	8.9	4"	453	15.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZB750K8-425AXSP04	-	197.2	136.9	163.3	359.7	109.4	203.2	145	169.4	361.5	304	12.3	4"	244	11.2	3"	365	17.3	4"
EAW-FD15S4ZB370K4-625AXSP04	155.70	277.8	203	234.6	479.7	167.4	282.1	209.4	239.2	478.6	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K4-525AXSP04	147.60	263	191.9	221.9	457.9	157.6	266.7	197.4	226.1	456.8	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K4-425AXSP04	136.00	241.2	176.5	204.6	425.2	144.2	244.8	181.4	207.9	424.8	304	15.3	4"	244	13.2	3"	365	21.5	4"
EAW-FD15S4ZB550K4-625AXSP04	172.00	305.2	223.2	257.6	526.6	184.1	309.7	230.2	262.8	526.3	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K4-525AXSP04	162.90	287.8	210.9	244	502.1	173.2	292.2	216.7	248.3	502.5	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K4-425AXSP04	149.70	264	193.8	223.4	465.7	158.5	268.1	198.9	227.5	466.2	304	15.3	4"	244	13.2	3"	365	21.5	4"
EAW-FD15S4ZB750K4-625AXSP04	181.90	320.9	235.2	271.8	554.8	194.2	326.2	242.3	277	555.4	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K4-525AXSP04	172.50	303	222.9	257.3	530.2	183.3	308.6	229.4	262.2	531.3	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K4-425AXSP02	-	204.8	-	-	443.2	-	226.7	-	-	450.4	609	8.8	(2) 4"	487	5.8	(2) 4"	730	12.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K5-625AXSP04	155.70	277.8	203	234.6	479.7	167.4	282.1	209.4	239.2	478.6	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K5-525AXSP04	147.60	263	191.9	221.9	457.9	157.6	266.7	197.4	226.1	456.8	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K5-425AXSP04	136.00	241.2	176.5	204.6	425.2	144.2	244.8	181.4	207.9	424.8	304	15.3	4"	244	13.2	3"	365	21.5	4"
EAW-FD15S4ZB550K5-625AXSP04	172.00	305.2	223.2	257.6	526.6	184.1	309.7	230.2	262.8	526.3	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K5-525AXSP04	162.90	287.8	210.9	244	502.1	173.2	292.2	216.7	248.3	502.5	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K5-425AXSP04	149.70	264	193.8	223.4	465.7	158.5	268.1	198.9	227.5	466.2	304	15.3	4"	244	13.2	3"	365	21.5	4"
EAW-FD15S4ZB750K5-625AXSP04	181.90	320.9	235.2	271.8	554.8	194.2	326.2	242.3	277	555.4	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K5-525AXSP04	172.50	303	222.9	257.3	530.2	183.3	308.6	229.4	262.2	531.3	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K5-425AXSP02	-	204.8	-	-	443.2	-	226.7	-	-	450.4	609	8.8	(2) 4"	487	5.8	(2) 4"	730	12.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C4-625AXSP04	158.20	282.2	206	238.2	487.4	170.7	287	213.3	243.7	487.2	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C4-525AXSP04	151.40	268.9	196.7	227.6	468.9	161.6	273.2	202.6	232.2	469.1	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C4-425AXSP04	140.40	248.5	182	210.5	438	148.9	252.2	187	214.3	438.3	304	15.3	4"	244	13.2	3"	365	21.5	4"
EAW-FD15S4ZB550C4-625AXSP04	179.40	316.6	231.8	267.8	547.1	191.6	322	239.3	273.5	548.1	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C4-525AXSP04	170.40	299.4	220	254.4	524.3	181.1	304.8	226.3	259.1	524.6	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C4-425AXSP02	-	-	-	-	438	-	223.9	-	-	445	609	8.8	(2) 4"	487	5.8	(2) 4"	730	12.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C5-625AXSP04	158.20	282.2	206	238.2	487.4	170.7	287	213.3	243.7	487.2	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C5-525AXSP04	151.40	268.9	196.7	227.6	468.9	161.6	273.2	202.6	232.2	469.1	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370C5-425AXSP04	140.40	248.5	182	210.5	438	148.9	252.2	187	214.3	438.3	304	15.3	4"	244	13.2	3"	365	21.5	4"
EAW-FD15S4ZB550C5-625AXSP04	179.40	316.6	231.8	267.8	547.1	191.6	322	239.3	273.5	548.1	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C5-525AXSP04	170.40	299.4	220	254.4	524.3	181.1	304.8	226.3	259.1	524.6	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550C5-425AXSP02	-	-	-	-	438	-	223.9	-	-	445	609	8.8	(2) 4"	487	5.8	(2) 4"	730	12.4	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K8-625AXSP04	155.70	277.8	203	234.6	479.7	167.4	282.1	209.4	239.2	478.6	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K8-525AXSP04	147.60	263	191.9	221.9	457.9	157.6	266.7	197.4	226.1	456.8	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB370K8-425AXSP04	136.00	241.2	176.5	204.6	425.2	144.2	244.8	181.4	207.9	424.8	304	15.3	4"	244	13.2	3"	365	21.5	4"
EAW-FD15S4ZB550K8-625AXSP04	172.00	305.2	223.2	257.6	526.6	184.1	309.7	230.2	262.8	526.3	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K8-525AXSP04	162.90	287.8	210.9	244	502.1	173.2	292.2	216.7	248.3	502.5	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB550K8-425AXSP04	149.70	264	193.8	223.4	465.7	158.5	268.1	198.9	227.5	466.2	304	15.3	4"	244	13.2	3"	365	21.5	4"
EAW-FD15S4ZB750K8-625AXSP04	181.90	320.9	235.2	271.8	554.8	194.2	326.2	242.3	277	555.4	456	14.3	(2) 4"	365	11.9	4"	548	20.1	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K8-525AXSP04	172.50	303	222.9	257.3	530.2	183.3	308.6	229.4	262.2	531.3	378	16.5	4"	302	10.9	4"	453	19.5	(2) 4"
EAW-FD15S4ZB750K8-425AXSP02	-	204.8	-	-	443.2	-	226.7	-	-	450.4	609	8.8	(2) 4"	487	5.8	(2) 4"	730	12.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K4-625AXSP04	217.00	359.3	270.1	307.4	608.7	225.4	361.9	274.2	310.2	605.7	456	17.3	(2) 4"	365	13.9	4"	548	24.2	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K4-525AXSP02	-	274.2	-	-	538.6	-	291.4	-	-	541.9	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370K4-425AXSP02	-	253.8	-	204.4	496.5	-	268.1	-	220	500	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550K4-625AXSP02	-	316.6	-	-	618.8	-	337.7	-	-	624.1	913	10.3	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K4-525AXSP02	-	303.4	-	-	590.2	-	321	-	263.7	595	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K4-425AXSP02	-	280	-	226.2	543.1	-	294.9	-	242.1	548.2	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB750K4-625AXSP02	-	335.3	-	-	651.3	-	356.6	-	-	658.2	913	10.3	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K4-525AXSP02	-	321.7	-	259.9	623.4	-	340.5	-	279.7	629.4	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K4-425AXSP02	-	297.5	-	240.6	574.1	-	312.9	214.4	257.1	579.7	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K5-625AXSP04	217.00	359.3	270.1	307.4	608.7	225.4	361.9	274.2	310.2	605.7	456	17.3	(2) 4"	365	13.9	4"	548	24.2	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K5-525AXSP02	-	274.2	-	-	538.6	-	291.4	-	-	541.9	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370K5-425AXSP02	-	253.8	-	204.4	496.5	-	268.1	-	220	500	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550K5-625AXSP02	-	316.6	-	-	618.8	-	337.7	-	-	624.1	913	10.3	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K5-525AXSP02	-	303.4	-	-	590.2	-	321	-	263.7	595	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K5-425AXSP02	-	280	-	226.2	543.1	-	294.9	-	242.1	548.2	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB750K5-625AXSP02	-	335.3	-	-	651.3	-	356.6	-	-	658.2	913	10.3	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K5-525AXSP02	-	321.7	-	259.9	623.4	-	340.5	-	279.7	629.4	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K5-425AXSP02	-	297.5	-	240.6	574.1	-	312.9	214.4	257.1	579.7	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C4-625AXSP04	220.60	364.9	274.3	312.1	617.8	229.2	368.3	279.3	315.6	616.7	456	17.3	(2) 4"	365	13.9	4"	548	24.2	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C4-525AXSP02	-	281.6	-	-	551.3	-	299.6	-	-	556.2	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370C4-425AXSP02	-	261.9	-	211.4	511	-	276.7	-	227	515.5	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550C4-625AXSP02	-	330.5	-	-	642.4	-	351.7	-	-	649.6	913	10.3	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C4-525AXSP02	-	317.5	-	256.4	615.8	-	335.9	-	276.1	621.5	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C4-425AXSP02	-	293.8	-	237.4	567.3	-	309.1	211.8	253.8	573.6	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C5-625AXSP04	220.60	364.9	274.3	312.1	617.8	229.2	368.3	279.3	315.6	616.7	456	17.3	(2) 4"	365	13.9	4"	548	24.2	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370C5-525AXSP02	-	281.6	-	-	551.3	-	299.6	-	-	556.2	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370C5-425AXSP02	-	261.9	-	211.4	511	-	276.7	-	227	515.5	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB550C5-625AXSP02	-	330.5	-	-	642.4	-	351.7	-	-	649.6	913	10.3	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C5-525AXSP02	-	317.5	-	256.4	615.8	-	335.9	-	276.1	621.5	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550C5-425AXSP02	-	293.8	-	237.4	567.3	-	309.1	211.8	253.8	573.6	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K8-625AXSP04	217.00	359.3	270.1	307.4	608.7	225.4	361.9	274.2	310.2	605.7	456	17.3	(2) 4"	365	13.9	4"	548	24.2	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB370K8-525AXSP02	-	274.2	-	-	538.6	-	291.4	-	-	541.9	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB370K8-425AXSP02	-	253.8	-	204.4	496.5	-	268.1	-	220	500	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S5ZB550K8-625AXSP02	-	316.6	-	-	618.8	-	337.7	-	-	624.1	913	10.3	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K8-525AXSP02	-	303.4	-	-	590.2	-	321	-	263.7	595	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB550K8-425AXSP02	-	280	-	226.2	543.1	-	294.9	-	242.1	548.2	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S5ZB750K8-625AXSP02	-	335.3	-	-	651.3	-	356.6	-	-	658.2	913	10.3	(3) 4"	730	8.6	(2) 4"	1096	14.5	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K8-525AXSP02	-	321.7	-	259.9	623.4	-	340.5	-	279.7	629.4	761	11.5	(2) 4"	609	7.6	(2) 4"	913	13.4	(3) 4"
EAW-FD15S5ZB750K8-425AXSP02	-	297.5	-	240.6	574.1	-	312.9	214.4	257.1	579.7	609	10.3	(2) 4"	487	6.8	(2) 4"	730	14.4	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370K4-625AXSP02	-	375.9	-	309.8	692.2	-	390.7	-	326	693.7	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K4-525AXSP02	-	358.3	-	295.3	660.8	-	370.8	263.6	309.1	662.5	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K4-425AXSP02	-	329.9	226.3	272	609.1	-	340.7	241.7	283.6	611	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550K4-625AXSP02	-	413.8	-	342	759	-	429.9	306.5	358.4	762.1	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K4-525AXSP02	-	394.3	271.3	325.7	724.7	-	408.6	290.3	340.2	728	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K4-425AXSP02	-	362.6	249.8	299.2	667	-	374.3	265.6	311.6	670.5	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB750K4-625AXSP02	-	437.1	-	360.8	799.2	-	453.6	323.8	378.4	803.9	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K4-525AXSP02	-	417.2	287.8	344.7	764.6	-	432.3	307.6	360.6	769.2	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K4-425AXSP02	-	384.3	265.4	317.4	705.5	211.3	396.9	281.9	330.3	709.3	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370K5-625AXSP02	-	375.9	-	309.8	692.2	-	390.7	-	326	693.7	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K5-525AXSP02	-	358.3	-	295.3	660.8	-	370.8	263.6	309.1	662.5	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K5-425AXSP02	-	329.9	226.3	272	609.1	-	340.7	241.7	283.6	611	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550K5-625AXSP02	-	413.8	-	342	759	-	429.9	306.5	358.4	762.1	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K5-525AXSP02	-	394.3	271.3	325.7	724.7	-	408.6	290.3	340.2	728	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K5-425AXSP02	-	362.6	249.8	299.2	667	-	374.3	265.6	311.6	670.5	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB750K5-625AXSP02	-	437.1	-	360.8	799.2	-	453.6	323.8	378.4	803.9	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K5-525AXSP02	-	417.2	287.8	344.7	764.6	-	432.3	307.6	360.6	769.2	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K5-425AXSP02	-	384.3	265.4	317.4	705.5	211.3	396.9	281.9	330.3	709.3	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370C4-625AXSP02	-	382.2	-	315.5	702.3	-	397.9	-	331.9	706.1	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C4-525AXSP02	-	367.4	-	303.2	676.4	-	380.7	270.9	317.7	680.1	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C4-425AXSP02	-	340.1	233.5	280.7	627.1	-	351.9	249.4	292.6	630.2	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550C4-625AXSP02	-	430.7	-	356.3	788.2	-	447.3	319.4	373.2	793.3	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C4-525AXSP02	-	411.7	283.9	340.7	755.2	-	426.4	303.9	355.8	760.6	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C4-425AXSP02	-	379.7	261.9	313.4	697.1	208.5	392	278.4	326.4	701.9	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370C5-625AXSP02	-	382.2	-	315.5	702.3	-	397.9	-	331.9	706.1	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C5-525AXSP02	-	367.4	-	303.2	676.4	-	380.7	270.9	317.7	680.1	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370C5-425AXSP02	-	340.1	233.5	280.7	627.1	-	351.9	249.4	292.6	630.2	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550C5-625AXSP02	-	430.7	-	356.3	788.2	-	447.3	319.4	373.2	793.3	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C5-525AXSP02	-	411.7	283.9	340.7	755.2	-	426.4	303.9	355.8	760.6	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550C5-425AXSP02	-	379.7	261.9	313.4	697.1	208.5	392	278.4	326.4	701.9	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB370K8-625AXSP02	-	375.9	-	309.8	692.2	-	390.7	-	326	693.7	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K8-525AXSP02	-	358.3	-	295.3	660.8	-	370.8	263.6	309.1	662.5	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB370K8-425AXSP02	-	329.9	226.3	272	609.1	-	340.7	241.7	283.6	611	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB550K8-625AXSP02	-	413.8	-	342	759	-	429.9	306.5	358.4	762.1	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K8-525AXSP02	-	394.3	271.3	325.7	724.7	-	408.6	290.3	340.2	728	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB550K8-425AXSP02	-	362.6	249.8	299.2	667	-	374.3	265.6	311.6	670.5	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S6ZB750K8-625AXSP02	-	437.1	-	360.8	799.2	-	453.6	323.8	378.4	803.9	913	11.8	(3) 4"	730	9.6	(2) 4"	1096	16.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K8-525AXSP02	-	417.2	287.8	344.7	764.6	-	432.3	307.6	360.6	769.2	761	13	(2) 4"	609	8.6	(2) 4"	913	15.5	(3) 4"
EAW-FD15S6ZB750K8-425AXSP02	-	384.3	265.4	317.4	705.5	211.3	396.9	281.9	330.3	709.3	609	11.8	(2) 4"	487	7.7	(2) 4"	730	16.5	(2) 4"
EAW-FD15S1ZK370K4-625AXSP16	44.60	76.2	56.5	64.8	129.7	46.9	76.9	57.7	65.6	129	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK370K4-525AXSP16	41.30	70.5	52.4	60.1	121.7	43.2	71.2	53.4	60.7	121.1	90	20.9	2"	72	13.8	2"	108	29.4	2"
EAW-FD15S1ZK370K4-425AXSP12	-	62.9	44.6	52.5	112.7	36	64.3	46.5	53.9	112.8	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK550K4-625AXSP16	49.40	83.8	62.4	71.5	143.1	51.8	84.7	63.7	72.4	142.7	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK550K4-525AXSP12	-	74.7	53.1	62.4	132.9	43.1	76.3	55.4	64.2	133.1	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK550K4-425AXSP12	36.20	69.3	49.3	58	124.2	39.9	70.8	51.4	59.5	124.3	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-625AXSP12	-	84.2	60	70.5	149	-	86.4	63	72.7	149.4	152	15	3"	122	9.9	3"	183	21	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-525AXSP12	-	79.2	56.5	66.3	141.1	45.8	81.1	59	68.3	141.3	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-425AXSP12	38.70	73.6	52.6	61.7	132	42.5	75.2	54.7	63.4	132.2	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK370K5-625AXSP16	44.60	76.2	56.5	64.8	129.7	46.9	76.9	57.7	65.6	129	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK370K5-525AXSP16	41.30	70.5	52.4	60.1	121.7	43.2	71.2	53.4	60.7	121.1	90	20.9	2"	72	13.8	2"	108	29.4	2"
EAW-FD15S1ZK370K5-425AXSP12	-	62.9	44.6	52.5	112.7	36	64.3	46.5	53.9	112.8	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK550K5-625AXSP16	49.40	83.8	62.4	71.5	143.1	51.8	84.7	63.7	72.4	142.7	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK550K5-525AXSP12	-	74.7	53.1	62.4	132.9	43.1	76.3	55.4	64.2	133.1	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK550K5-425AXSP12	36.20	69.3	49.3	58	124.2	39.9	70.8	51.4	59.5	124.3	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK750K5-625AXSP12	-	84.2	60	70.5	149	-	86.4	63	72.7	149.4	152	15	3"	122	9.9	3"	183	21	3"
EAW-FD15S1ZK750K5-525AXSP12	-	79.2	56.5	66.3	141.1	45.8	81.1	59	68.3	141.3	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK750K5-425AXSP12	38.70	73.6	52.6	61.7	132	42.5	75.2	54.7	63.4	132.2	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK370C4-625AXSP16	45.80	78.1	58	66.4	132.9	48.2	79	59.3	67.4	132.7	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK370C4-525AXSP12	-	69.8	49.5	58.2	124.3	-	71.4	51.9	60.1	124.5	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK370C4-425AXSP12	-	65.1	46.2	54.4	116.6	37.3	66.6	48.2	55.9	116.8	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK550C4-625AXSP16	51.70	87.5	65.2	74.8	149.7	54.3	88.5	66.7	75.8	149.5	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK550C4-525AXSP12	-	78.3	55.8	65.4	139.3	45.2	80.1	58.2	67.3	139.7	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK550C4-425AXSP12	38.20	72.5	51.8	60.8	130.2	41.8	74.1	53.9	62.5	130.4	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-525AXSP12	42.70	81.7	58.1	68.2	145.1	47.3	83.5	60.7	70.3	145.7	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK750K4-425AXSP12	40.10	75.7	54.2	63.7	136	43.9	77.5	56.5	65.5	136.5	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK370C5-625AXSP16	45.80	78.1	58	66.4	132.9	48.2	79	59.3	67.4	132.7	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK370C5-525AXSP12	-	69.8	49.5	58.2	124.3	-	71.4	51.9	60.1	124.5	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK370C5-425AXSP12	-	65.1	46.2	54.4	116.6	37.3	66.6	48.2	55.9	116.8	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK550C5-625AXSP16	51.70	87.5	65.2	74.8	149.7	54.3	88.5	66.7	75.8	149.5	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK550C5-525AXSP12	-	78.3	55.8	65.4	139.3	45.2	80.1	58.2	67.3	139.7	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK550C5-425AXSP12	38.20	72.5	51.8	60.8	130.2	41.8	74.1	53.9	62.5	130.4	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK750C5-525AXSP12	42.70	81.7	58.1	68.2	145.1	47.3	83.5	60.7	70.3	145.7	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK750C5-425AXSP12	40.10	75.7	54.2	63.7	136	43.9	77.5	56.5	65.5	136.5	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK370K8-625AXSP16	44.60	76.2	56.5	64.8	129.7	46.9	76.9	57.7	65.6	129	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK370K8-525AXSP16	41.30	70.5	52.4	60.1	121.7	43.2	71.2	53.4	60.7	121.1	90	20.9	2"	72	13.8	2"	108	29.4	2"
EAW-FD15S1ZK370K8-425AXSP12	-	62.9	44.6	52.5	112.7	36	64.3	46.5	53.9	112.8	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK550K8-625AXSP16	49.40	83.8	62.4	71.5	143.1	51.8	84.7	63.7	72.4	142.7	113	22.8	2"	90	15	2"	135	26.1	3"
EAW-FD15S1ZK550K8-525AXSP12	-	74.7	53.1	62.4	132.9	43.1	76.3	55.4	64.2	133.1	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK550K8-425AXSP12	36.20	69.3	49.3	58	124.2	39.9	70.8	51.4	59.5	124.3	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S1ZK750K8-625AXSP12	-	84.2	60	70.5	149	-	86.4	63	72.7	149.4	152	15	3"	122	9.9	3"	183	21	3"
EAW-FD15S1ZK750K8-525AXSP12	-	79.2	56.5	66.3	141.1	45.8	81.1	59	68.3	141.3	124	14.4	3"	99	12.8	2"	149	20.2	3"
EAW-FD15S1ZK750K8-425AXSP12	38.70	73.6	52.6	61.7	132	42.5	75.2	54.7	63.4	132.2	101	17.4	2"	81	11.4	2"	122	19.6	3"
EAW-FD15S2ZK370K4-625AXSP08	88.80	151.7	112.4	129	258.4	93.3	153.2	114.9	130.6	257.3	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK370K4-525AXSP08	83.60	142.8	105.8	121.7	246	87.5	144.2	108	123.1	245.2	186	18.1	3"	149	11.9	3"	223	25.4	3"
EAW-FD15S2ZK370K4-425AXSP06	-	124.9	88.3	104.2	224	71.3	127.7	92.3	107.2	224.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK550K4-625AXSP08	98.30	167.1	124.2	142.2	285.2	103.1	168.6	126.8	144.1	284.4	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK550K4-525AXSP06	-	150.1	106.5	125.3	267.3	86.3	153.6	111.5	129.1	267.7	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK550K4-425AXSP06	71.50	137.5	97.8	114.9	246.7	78.8	140.6	101.9	118.2	247	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK750K4-625AXSP08	104.20	176.5	131.4	150.7	302.2	109.3	178.6	134.6	152.8	301.9	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK750K4-525AXSP06	-	159.6	113.4	133.2	283.8	92	163.3	118.6	137.3	284.6	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK750K4-425AXSP06	76.50	146	104.1	122.4	262.2	84.1	149.1	108.5	125.8	263.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK370K5-625AXSP08	88.80	151.7	112.4	129	258.4	93.3	153.2	114.9	130.6	257.3	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK370K5-525AXSP08	83.60	142.8	105.8	121.7	246	87.5	144.2	108	123.1	245.2	186	18.1	3"	149	11.9	3"	223	25.4	3"
EAW-FD15S2ZK370K5-425AXSP06	-	124.9	88.3	104.2	224	71.3	127.7	92.3	107.2	224.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK550K5-625AXSP08	98.30	167.1	124.2	142.2	285.2	103.1	168.6	126.8	144.1	284.4	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S2ZK550K5-525AXSP06	-	150.1	106.5	125.3	267.3	86.3	153.6	111.5	129.1	267.7	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK550K5-425AXSP06	71.50	137.5	97.8	114.9	246.7	78.8	140.6	101.9	118.2	247	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK750K5-625AXSP08	104.20	176.5	131.4	150.7	302.2	109.3	178.6	134.6	152.8	301.9	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK750K5-525AXSP06	-	159.6	113.4	133.2	283.8	92	163.3	118.6	137.3	284.6	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK750K5-425AXSP06	76.50	146	104.1	122.4	262.2	84.1	149.1	108.5	125.8	263.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK370C4-625AXSP08	91.10	155.6	115.4	132.2	265.1	95.9	157.3	118	134.2	264.4	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK370C4-525AXSP08	86.20	147.2	109.1	125.3	253.9	90.3	148.6	111.6	127	253.1	186	18.1	3"	149	11.9	3"	223	25.4	3"
EAW-FD15S2ZK370C4-425AXSP06	-	129.3	91.5	107.9	232.1	73.9	132.2	95.6	110.8	232.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK550C4-625AXSP08	102.90	174.3	129.9	148.9	298.3	107.8	176.6	132.7	150.9	297.8	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK550C4-525AXSP06	-	157.4	111.9	131.6	280.2	90.8	161	117	135.4	280.9	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK550C4-425AXSP06	75.30	144	102.6	120.6	258.6	82.8	147.1	106.9	123.9	259.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK750C4-525AXSP06	85.40	164.2	116.8	137.1	292	94.9	168.1	122.2	141.5	293.1	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK750C4-425AXSP06	79.30	150.4	107.5	126.2	270.6	86.9	154	112	129.8	271.2	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK370C5-625AXSP08	91.10	155.6	115.4	132.2	265.1	95.9	157.3	118	134.2	264.4	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK370C5-525AXSP08	86.20	147.2	109.1	125.3	253.9	90.3	148.6	111.6	127	253.1	186	18.1	3"	149	11.9	3"	223	25.4	3"
EAW-FD15S2ZK370C5-425AXSP06	-	129.3	91.5	107.9	232.1	73.9	132.2	95.6	110.8	232.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK550C5-625AXSP08	102.90	174.3	129.9	148.9	298.3	107.8	176.6	132.7	150.9	297.8	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK550C5-525AXSP06	-	157.4	111.9	131.6	280.2	90.8	161	117	135.4	280.9	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK550C5-425AXSP06	75.30	144	102.6	120.6	258.6	82.8	147.1	106.9	123.9	259.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK750C5-525AXSP06	85.40	164.2	116.8	137.1	292	94.9	168.1	122.2	141.5	293.1	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK750C5-425AXSP06	79.30	150.4	107.5	126.2	270.6	86.9	154	112	129.8	271.2	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK370K8-625AXSP08	88.80	151.7	112.4	129	258.4	93.3	153.2	114.9	130.6	257.3	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK370K8-525AXSP08	83.60	142.8	105.8	121.7	246	87.5	144.2	108	123.1	245.2	186	18.1	3"	149	11.9	3"	223	25.4	3"
EAW-FD15S2ZK370K8-425AXSP06	-	124.9	88.3	104.2	224	71.3	127.7	92.3	107.2	224.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK550K8-625AXSP08	98.30	167.1	124.2	142.2	285.2	103.1	168.6	126.8	144.1	284.4	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK550K8-525AXSP06	-	150.1	106.5	125.3	267.3	86.3	153.6	111.5	129.1	267.7	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK550K8-425AXSP06	71.50	137.5	97.8	114.9	246.7	78.8	140.6	101.9	118.2	247	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S2ZK750K8-625AXSP08	104.20	176.5	131.4	150.7	302.2	109.3	178.6	134.6	152.8	301.9	225	19.3	3"	180	12.7	3"	270	23.4	4"
EAW-FD15S2ZK750K8-525AXSP06	-	159.6	113.4	133.2	283.8	92	163.3	118.6	137.3	284.6	254	16.5	3"	203	10.8	3"	304	18.5	4"
EAW-FD15S2ZK750K8-425AXSP06	76.50	146	104.1	122.4	262.2	84.1	149.1	108.5	125.8	263.1	203	14.7	3"	162	9.7	3"	244	20.7	3"
EAW-FD15S3ZK370K4-625AXSP06	140.20	232	174.3	198.4	391.4	145.3	233.3	176.8	200.1	389.2	304	18.8	4"	244	15.5	3"	365	26.4	4"
EAW-FD15S3ZK370K4-525AXSP04	-	201.6	142.5	168.2	360.4	-	206.4	149.6	173.2	360.8	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370K4-425AXSP04	-	185.9	131.3	155	334.4	105.7	190.2	137.2	159.5	334.1	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK550K4-625AXSP04	-	235.2	166.8	196.3	417.9	-	240.9	175.2	202.9	418	456	12.3	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K4-525AXSP04	-	222.5	157.7	185.8	397.5	127.7	227.7	165.4	191.2	398.1	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K4-425AXSP04	105.70	205.1	145.1	171.1	368.2	117.1	209.3	151.6	175.9	368.7	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK750K4-625AXSP04	-	249.2	177.2	208.4	442.7	-	255.7	186.1	215.3	444.1	456	12.3	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K4-525AXSP04	-	236.5	167.8	197.5	422	136	242.1	175.6	203.3	422.6	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K4-425AXSP04	113.30	217.4	154.7	182	390.6	124.9	222.4	161.4	187.2	392	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK370K5-625AXSP06	140.20	232	174.3	198.4	391.4	145.3	233.3	176.8	200.1	389.2	304	18.8	4"	244	15.5	3"	365	26.4	4"
EAW-FD15S3ZK370K5-525AXSP04	-	201.6	142.5	168.2	360.4	-	206.4	149.6	173.2	360.8	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370K5-425AXSP04	-	185.9	131.3	155	334.4	105.7	190.2	137.2	159.5	334.1	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK550K5-625AXSP04	-	235.2	166.8	196.3	417.9	-	240.9	175.2	202.9	418	456	12.3	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K5-525AXSP04	-	222.5	157.7	185.8	397.5	127.7	227.7	165.4	191.2	398.1	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K5-425AXSP04	105.70	205.1	145.1	171.1	368.2	117.1	209.3	151.6	175.9	368.7	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK750K5-625AXSP04	-	249.2	177.2	208.4	442.7	-	255.7	186.1	215.3	444.1	456	12.3	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K5-525AXSP04	-	236.5	167.8	197.5	422	136	242.1	175.6	203.3	422.6	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K5-425AXSP04	113.30	217.4	154.7	182	390.6	124.9	222.4	161.4	187.2	392	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK370C4-625AXSP06	143.80	237.6	178.6	203.4	401.7	149.2	239.6	181.7	205.4	400	304	18.8	4"	244	15.5	3"	365	26.4	4"
EAW-FD15S3ZK370C4-525AXSP04	-	208	147	173.4	371.9	-	213.1	154.4	178.9	372.4	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370C4-425AXSP04	-	192.5	136.1	160.4	345.9	109.6	196.9	142.2	165.1	346	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK550C4-625AXSP04	-	246.2	174.9	205.6	437	-	252.5	183.9	212.4	438.2	456	12.3	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C4-525AXSP04	-	233.7	165.7	194.8	416.6	134.3	239.2	173.6	200.9	417.8	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C4-425AXSP04	111.50	214.3	152.5	179.5	385.2	123	219.3	159	184.3	386.1	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK750C4-525AXSP04	-	243.3	172.8	203.4	434.1	140.3	249.7	181.1	209.5	435.7	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750C4-425AXSP04	117.40	224	159.7	187.9	403	129.1	229.2	166.5	193.2	404.8	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK370C5-625AXSP06	143.80	237.6	178.6	203.4	401.7	149.2	239.6	181.7	205.4	400	304	18.8	4"	244	15.5	3"	365	26.4	4"
EAW-FD15S3ZK370C5-525AXSP04	-	208	147	173.4	371.9	-	213.1	154.4	178.9	372.4	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370C5-425AXSP04	-	192.5	136.1	160.4	345.9	109.6	196.9	142.2	165.1	346	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK550C5-625AXSP04	-	246.2	174.9	205.6	437	-	252.5	183.9	212.4	438.2	456	12.3	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C5-525AXSP04	-	233.7	165.7	194.8	416.6	134.3	239.2	173.6	200.9	417.8	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550C5-425AXSP04	111.50	214.3	152.5	179.5	385.2	123	219.3	159	184.3	386.1	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK750C5-525AXSP04	-	243.3	172.8	203.4	434.1	140.3	249.7	181.1	209.5	435.7	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750C5-425AXSP04	117.40	224	159.7	187.9	403	129.1	229.2	166.5	193.2	404.8	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK370K8-625AXSP06	140.20	232	174.3	198.4	391.4	145.3	233.3	176.8	200.1	389.2	304	18.8	4"	244	15.5	3"	365	26.4	4"
EAW-FD15S3ZK370K8-525AXSP04	-	201.6	142.5	168.2	360.4	-	206.4	149.6	173.2	360.8	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK370K8-425AXSP04	-	185.9	131.3	155	334.4	105.7	190.2	137.2	159.5	334.1	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK550K8-625AXSP04	-	235.2	166.8	196.3	417.9	-	240.9	175.2	202.9	418	456	12.3	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K8-525AXSP04	-	222.5	157.7	185.8	397.5	127.7	227.7	165.4	191.2	398.1	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK550K8-425AXSP04	105.70	205.1	145.1	171.1	368.2	117.1	209.3	151.6	175.9	368.7	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S3ZK750K8-625AXSP04	-	249.2	177.2	208.4	442.7	-	255.7	186.1	215.3	444.1	456	12.3	(2) 4"	365	10.6	4"	548	17.3	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K8-525AXSP04	-	236.5	167.8	197.5	422	136	242.1	175.6	203.3	422.6	378	14.5	4"	302	9.6	4"	453	16.7	(2) 4"
EAW-FD15S3ZK750K8-425AXSP04	113.30	217.4	154.7	182	390.6	124.9	222.4	161.4	187.2	392	304	13.3	4"	244	11.8	3"	365	18.7	4"
EAW-FD15S4ZK370K4-625AXSP04	176.40	303	223.8	256.9	516.1	185.8	305.6	229.1	260.4	513.9	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K4-525AXSP04	166.10	285.2	211.3	242.9	492	174.3	288.3	215.6	245.7	490.3	378	17.8	4"	302	11.8	4"	453	21.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K4-425AXSP04	152.20	261.5	193.7	222.4	456.6	159.2	264.2	197.7	224.9	455.3	304	16.6	4"	244	14	3"	365	23.4	4"
EAW-FD15S4ZK550K4-625AXSP04	195.20	333.3	247.5	283.6	569.6	205.2	336.8	252.7	287.7	568.1	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K4-525AXSP04	183.70	313.5	232.8	266.7	542.4	192.4	317.1	237.7	270.4	541.4	378	17.8	4"	302	11.8	4"	453	21.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K4-425AXSP02	-	222.7	-	-	457.2	-	240.3	-	-	462.6	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K4-625AXSP04	207.00	352.5	262	300.5	603.7	217.6	356.8	268.3	304.8	602.9	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K4-525AXSP02	-	256.8	-	-	527.5	-	278.5	-	-	533.9	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.3	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750K4-425AXSP02	-	238.2	-	-	484.9	-	256.4	-	207.6	490.9	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K5-625AXSP04	176.40	303	223.8	256.9	516.1	185.8	305.6	229.1	260.4	513.9	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K5-525AXSP04	166.10	285.2	211.3	242.9	492	174.3	288.3	215.6	245.7	490.3	378	17.8	4"	302	11.8	4"	453	21.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K5-425AXSP04	152.20	261.5	193.7	222.4	456.6	159.2	264.2	197.7	224.9	455.3	304	16.6	4"	244	14	3"	365	23.4	4"
EAW-FD15S4ZK550K5-625AXSP04	195.20	333.3	247.5	283.6	569.6	205.2	336.8	252.7	287.7	568.1	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K5-525AXSP04	183.70	313.5	232.8	266.7	542.4	192.4	317.1	237.7	270.4	541.4	378	17.8	4"	302	11.8	4"	453	21.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K5-425AXSP02	-	222.7	-	-	457.2	-	240.3	-	-	462.6	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K5-625AXSP04	207.00	352.5	262	300.5	603.7	217.6	356.8	268.3	304.8	602.9	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K5-525AXSP02	-	256.8	-	-	527.5	-	278.5	-	-	533.9	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.3	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750K5-425AXSP02	-	238.2	-	-	484.9	-	256.4	-	207.6	490.9	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C4-625AXSP04	180.80	310.3	229.7	263.7	529.6	191.1	313.8	235.4	267.7	528.2	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C4-525AXSP04	171.50	294	217.9	250.6	507.9	180	297.3	222.8	253.5	506.2	378	17.8	4"	302	11.8	4"	453	21.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C4-425AXSP02	-	207.7	-	-	429.6	-	224.8	-	-	434.8	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C4-625AXSP04	204.20	348	258.4	296.8	595.8	215	352.2	264.6	300.9	595.7	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C4-525AXSP02	-	-	-	-	520.9	-	274.7	-	-	527.1	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.3	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK550C4-425AXSP02	-	234.5	-	-	478.5	-	252.3	-	204.4	483.8	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750C4-525AXSP02	-	265	-	-	542.3	-	287.2	-	-	550.2	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.3	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750C4-425AXSP02	-	246.4	-	-	499.8	-	264.8	-	214.5	506.5	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C5-625AXSP04	180.80	310.3	229.7	263.7	529.6	191.1	313.8	235.4	267.7	528.2	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370C5-525AXSP04	171.50	294	217.9	250.6	507.9	180	297.3	222.8	253.5	506.2	378	17.8	4"	302	11.8	4"	453	21.3	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S4ZK370C5-425AXSP02	-	207.7	-	-	429.6	-	224.8	-	-	434.8	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C5-625AXSP04	204.20	348	258.4	296.8	595.8	215	352.2	264.6	300.9	595.7	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550C5-525AXSP02	-	-	-	-	520.9	-	274.7	-	-	527.1	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.3	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK550C5-425AXSP02	-	234.5	-	-	478.5	-	252.3	-	204.4	483.8	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750C5-525AXSP02	-	265	-	-	542.3	-	287.2	-	-	550.2	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.3	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750C5-425AXSP02	-	246.4	-	-	499.8	-	264.8	-	214.5	506.5	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K8-625AXSP04	176.40	303	223.8	256.9	516.1	185.8	305.6	229.1	260.4	513.9	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K8-525AXSP04	166.10	285.2	211.3	242.9	492	174.3	288.3	215.6	245.7	490.3	378	17.8	4"	302	11.8	4"	453	21.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK370K8-425AXSP04	152.20	261.5	193.7	222.4	456.6	159.2	264.2	197.7	224.9	455.3	304	16.6	4"	244	14	3"	365	23.4	4"
EAW-FD15S4ZK550K8-625AXSP04	195.20	333.3	247.5	283.6	569.6	205.2	336.8	252.7	287.7	568.1	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K8-525AXSP04	183.70	313.5	232.8	266.7	542.4	192.4	317.1	237.7	270.4	541.4	378	17.8	4"	302	11.8	4"	453	21.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK550K8-425AXSP02	-	222.7	-	-	457.2	-	240.3	-	-	462.6	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K8-625AXSP04	207.00	352.5	262	300.5	603.7	217.6	356.8	268.3	304.8	602.9	456	15.6	(2) 4"	365	12.8	4"	548	21.9	(2) 4"
EAW-FD15S4ZK750K8-525AXSP02	-	256.8	-	-	527.5	-	278.5	-	-	533.9	761	10.7	(2) 4"	609	7	(2) 4"	913	12.3	(3) 4"
EAW-FD15S4ZK750K8-425AXSP02	-	238.2	-	-	484.9	-	256.4	-	207.6	490.9	609	9.4	(2) 4"	487	6.2	(2) 4"	730	13.3	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370K4-625AXSP02	-	323.2	-	-	611.4	-	339	-	-	613.3	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K4-525AXSP02	-	308.1	-	-	582.1	-	322.2	-	266.9	584.7	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K4-425AXSP02	-	283.7	-	231.7	535.9	-	295.7	206.1	244.4	538.4	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550K4-625AXSP02	-	358.4	-	-	673.7	-	375.1	-	311.3	677	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K4-525AXSP02	-	341.1	-	279.5	641.4	-	355.9	-	294.9	644.6	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K4-425AXSP02	-	313.6	210.8	256.8	590	-	326.2	228.4	270.2	593.3	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750K4-625AXSP02	-	381.1	-	312	713.3	-	398.8	-	331.1	717.9	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K4-525AXSP02	-	363.2	-	297.6	680.3	-	378.5	266	314.2	684.9	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K4-425AXSP02	-	334.3	225.2	273.7	626.3	-	347.3	243.4	287.9	630.1	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370K5-625AXSP02	-	323.2	-	-	611.4	-	339	-	-	613.3	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K5-525AXSP02	-	308.1	-	-	582.1	-	322.2	-	266.9	584.7	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K5-425AXSP02	-	283.7	-	231.7	535.9	-	295.7	206.1	244.4	538.4	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550K5-625AXSP02	-	358.4	-	-	673.7	-	375.1	-	311.3	677	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K5-525AXSP02	-	341.1	-	279.5	641.4	-	355.9	-	294.9	644.6	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K5-425AXSP02	-	313.6	210.8	256.8	590	-	326.2	228.4	270.2	593.3	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750K5-625AXSP02	-	381.1	-	312	713.3	-	398.8	-	331.1	717.9	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K5-525AXSP02	-	363.2	-	297.6	680.3	-	378.5	266	314.2	684.9	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K5-425AXSP02	-	334.3	225.2	273.7	626.3	-	347.3	243.4	287.9	630.1	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370C4-625AXSP02	-	331.6	-	-	626.4	-	348.8	-	-	630	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C4-525AXSP02	-	318.2	-	260.3	600.5	-	332.9	-	275.9	603.3	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C4-425AXSP02	-	294	-	240.3	554.9	-	306.4	214	253.1	557.3	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550C4-625AXSP02	-	376	-	307.9	704.2	-	393.3	-	326.5	708.5	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C4-525AXSP02	-	358.3	-	293.7	671.7	-	374	262.2	310	676.1	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C4-425AXSP02	-	329.2	221.8	269.8	616.8	-	342.3	239.7	283.3	620.9	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750C4-525AXSP02	-	374	-	306.8	699.6	-	390.1	274.1	323.4	704.8	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750C4-425AXSP02	-	345.1	233.1	282.9	645.9	-	358.6	251.3	297.2	650.4	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370C5-625AXSP02	-	331.6	-	-	626.4	-	348.8	-	-	630	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C5-525AXSP02	-	318.2	-	260.3	600.5	-	332.9	-	275.9	603.3	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370C5-425AXSP02	-	294	-	240.3	554.9	-	306.4	214	253.1	557.3	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550C5-625AXSP02	-	376	-	307.9	704.2	-	393.3	-	326.5	708.5	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C5-525AXSP02	-	358.3	-	293.7	671.7	-	374	262.2	310	676.1	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550C5-425AXSP02	-	329.2	221.8	269.8	616.8	-	342.3	239.7	283.3	620.9	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750C5-525AXSP02	-	374	-	306.8	699.6	-	390.1	274.1	323.4	704.8	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750C5-425AXSP02	-	345.1	233.1	282.9	645.9	-	358.6	251.3	297.2	650.4	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK370K8-625AXSP02	-	323.2	-	-	611.4	-	339	-	-	613.3	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K8-525AXSP02	-	308.1	-	-	582.1	-	322.2	-	266.9	584.7	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK370K8-425AXSP02	-	283.7	-	231.7	535.9	-	295.7	206.1	244.4	538.4	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK550K8-625AXSP02	-	358.4	-	-	673.7	-	375.1	-	311.3	677	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K8-525AXSP02	-	341.1	-	279.5	641.4	-	355.9	-	294.9	644.6	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK550K8-425AXSP02	-	313.6	210.8	256.8	590	-	326.2	228.4	270.2	593.3	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S5ZK750K8-625AXSP02	-	381.1	-	312	713.3	-	398.8	-	331.1	717.9	913	11.1	(3) 4"	730	9.1	(2) 4"	1096	15.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K8-525AXSP02	-	363.2	-	297.6	680.3	-	378.5	266	314.2	684.9	761	12.4	(2) 4"	609	8.1	(2) 4"	913	14.6	(3) 4"
EAW-FD15S5ZK750K8-425AXSP02	-	334.3	225.2	273.7	626.3	-	347.3	243.4	287.9	630.1	609	11.1	(2) 4"	487	7.3	(2) 4"	730	15.6	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370K4-625AXSP02	-	416.4	-	346.6	747.1	-	427.9	310.1	359.4	747.3	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K4-525AXSP02	-	395.8	278	329.1	712.7	-	406.3	293.1	340.5	712.6	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K4-425AXSP02	-	363.2	255.1	301.9	655.9	204.9	372.1	267.5	311.3	656.6	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550K4-625AXSP02	-	460.3	324.6	384.1	823.8	-	472.7	342.7	397.4	825.3	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K4-525AXSP02	-	436.7	308	364	784.7	-	448	323.8	375.7	786	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K4-425AXSP02	-	400.6	282.1	333.4	721.6	226.9	409.9	295.5	343.4	724	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750K4-625AXSP02	-	488.3	344.6	407.6	872.5	-	502.3	363.9	421.6	875.4	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K4-525AXSP02	-	464.7	327.9	386.7	832.6	265	476.2	344.3	400	835.4	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K4-425AXSP02	217.50	424.6	300.5	354.7	766.4	241.8	435.3	314.4	365.6	769.4	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370K5-625AXSP02	-	416.4	-	346.6	747.1	-	427.9	310.1	359.4	747.3	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K5-525AXSP02	-	395.8	278	329.1	712.7	-	406.3	293.1	340.5	712.6	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K5-425AXSP02	-	363.2	255.1	301.9	655.9	204.9	372.1	267.5	311.3	656.6	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550K5-625AXSP02	-	460.3	324.6	384.1	823.8	-	472.7	342.7	397.4	825.3	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K5-525AXSP02	-	436.7	308	364	784.7	-	448	323.8	375.7	786	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K5-425AXSP02	-	400.6	282.1	333.4	721.6	226.9	409.9	295.5	343.4	724	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750K5-625AXSP02	-	488.3	344.6	407.6	872.5	-	502.3	363.9	421.6	875.4	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K5-525AXSP02	-	464.7	327.9	386.7	832.6	265	476.2	344.3	400	835.4	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K5-425AXSP02	217.50	424.6	300.5	354.7	766.4	241.8	435.3	314.4	365.6	769.4	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370C4-625AXSP02	-	427.4	-	356.1	766.6	-	439.8	318.9	369.8	767.8	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C4-525AXSP02	-	408.3	287.4	339.8	734.3	-	419.3	303.1	351.7	736.5	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C4-425AXSP02	-	376	264.3	312.8	679.4	212.3	385.1	277.3	322.7	679.8	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550C4-625AXSP02	-	481.7	340.1	402.1	861.3	-	495.2	359.5	416.5	863.9	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C4-525AXSP02	-	458.4	323.6	382.3	822	261.6	470.4	339.7	394.6	824.6	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C4-425AXSP02	214.00	419	296.2	349.4	756	238.1	428.5	309.8	360.1	758	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750C4-525AXSP02	-	478	337.6	398.1	856.5	273.2	490.9	354.9	412	859.9	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750C4-425AXSP02	225.20	437.3	310.1	366	790.6	249.8	448.1	324.5	377.4	794.3	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370C5-625AXSP02	-	427.4	-	356.1	766.6	-	439.8	318.9	369.8	767.8	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C5-525AXSP02	-	408.3	287.4	339.8	734.3	-	419.3	303.1	351.7	736.5	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370C5-425AXSP02	-	376	264.3	312.8	679.4	212.3	385.1	277.3	322.7	679.8	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550C5-625AXSP02	-	481.7	340.1	402.1	861.3	-	495.2	359.5	416.5	863.9	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C5-525AXSP02	-	458.4	323.6	382.3	822	261.6	470.4	339.7	394.6	824.6	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550C5-425AXSP02	214.00	419	296.2	349.4	756	238.1	428.5	309.8	360.1	758	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750C5-525AXSP02	-	478	337.6	398.1	856.5	273.2	490.9	354.9	412	859.9	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750C5-425AXSP02	225.20	437.3	310.1	366	790.6	249.8	448.1	324.5	377.4	794.3	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK370K8-625AXSP02	-	416.4	-	346.6	747.1	-	427.9	310.1	359.4	747.3	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K8-525AXSP02	-	395.8	278	329.1	712.7	-	406.3	293.1	340.5	712.6	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK370K8-425AXSP02	-	363.2	255.1	301.9	655.9	204.9	372.1	267.5	311.3	656.6	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK550K8-625AXSP02	-	460.3	324.6	384.1	823.8	-	472.7	342.7	397.4	825.3	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K8-525AXSP02	-	436.7	308	364	784.7	-	448	323.8	375.7	786	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK550K8-425AXSP02	-	400.6	282.1	333.4	721.6	226.9	409.9	295.5	343.4	724	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"
EAW-FD15S6ZK750K8-625AXSP02	-	488.3	344.6	407.6	872.5	-	502.3	363.9	421.6	875.4	913	12.8	(3) 4"	730	10.2	(2) 4"	1096	17.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K8-525AXSP02	-	464.7	327.9	386.7	832.6	265	476.2	344.3	400	835.4	761	14	(2) 4"	609	9.2	(2) 4"	913	16.9	(3) 4"
EAW-FD15S6ZK750K8-425AXSP02	217.50	424.6	300.5	354.7	766.4	241.8	435.3	314.4	365.6	769.4	609	12.8	(2) 4"	487	8.4	(2) 4"	730	17.9	(2) 4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S1PB370K4-625AXSP16	36.90	65.1	47.7	55	111.9	39.5	66	49.1	56.1	111.7	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB370K4-525AXSP16	35.20	62	45.4	52.5	107.7	37.4	62.8	46.7	53.5	107.6	84	19.1	2"	68	16	1-1/2"	101	26.9	2"
EAW-FD15S1PB370K4-425AXSP12	-	53.3	37	44.1	97.1	-	54.9	39.2	45.8	97.5	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB550K4-625AXSP16	40.50	71	52.2	60.1	122.2	43.2	72.1	53.7	61.3	122.3	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB550K4-525AXSP16	38.60	67.4	49.7	57.2	117.5	40.9	68.5	51	58.3	117.6	84	19.1	2"	68	16	1-1/2"	101	26.9	2"
EAW-FD15S1PB550K4-425AXSP12	-	58.3	40.6	48.3	106	32.6	60	42.9	50.1	106.6	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB750K4-625AXSP16	42.50	74.2	54.6	63	128.2	45.2	75.4	56.3	64.2	128.4	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB750K4-525AXSP12	-	66.3	46.3	55.1	120	-	68.4	49.1	57.2	120.8	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.5	3"
EAW-FD15S1PB750K4-425AXSP12	30.30	61.4	43	51	111.6	34.5	63.2	45.3	52.9	112.4	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB370K5-625AXSP16	36.90	65.1	47.7	55	111.9	39.5	66	49.1	56.1	111.7	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB370K5-525AXSP16	35.20	62	45.4	52.5	107.7	37.4	62.8	46.7	53.5	107.6	84	19.1	2"	68	16	1-1/2"	101	26.9	2"
EAW-FD15S1PB370K5-425AXSP12	-	53.3	37	44.1	97.1	-	54.9	39.2	45.8	97.5	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB550K5-625AXSP16	40.50	71	52.2	60.1	122.2	43.2	72.1	53.7	61.3	122.3	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB550K5-525AXSP16	38.60	67.4	49.7	57.2	117.5	40.9	68.5	51	58.3	117.6	84	19.1	2"	68	16	1-1/2"	101	26.9	2"
EAW-FD15S1PB550K5-425AXSP12	-	58.3	40.6	48.3	106	32.6	60	42.9	50.1	106.6	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB750K5-625AXSP16	42.50	74.2	54.6	63	128.2	45.2	75.4	56.3	64.2	128.4	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB750K5-525AXSP12	-	66.3	46.3	55.1	120	-	68.4	49.1	57.2	120.8	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.5	3"
EAW-FD15S1PB750K5-425AXSP12	30.30	61.4	43	51	111.6	34.5	63.2	45.3	52.9	112.4	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB370C4-625AXSP16	37.00	65.2	47.8	55.1	112.2	39.7	66.4	49.4	56.4	112.4	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB370C4-525AXSP16	35.70	62.7	46.1	53.2	109.1	38	63.8	47.4	54.3	109.4	84	19.1	2"	68	16	1-1/2"	101	26.9	2"
EAW-FD15S1PB370C4-425AXSP12	-	54.6	38	45.2	99.4	30.4	56.2	40.2	46.9	100	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB550C4-525AXSP12	-	65.5	45.6	54.3	118.5	-	67.6	48.5	56.5	119.2	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.5	3"
EAW-FD15S1PB550C4-425AXSP12	-	60.7	42.4	50.4	110.3	34	62.4	44.8	52.3	111.1	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB370C5-625AXSP16	37.00	65.2	47.8	55.1	112.2	39.7	66.4	49.4	56.4	112.4	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB370C5-525AXSP16	35.70	62.7	46.1	53.2	109.1	38	63.8	47.4	54.3	109.4	84	19.1	2"	68	16	1-1/2"	101	26.9	2"
EAW-FD15S1PB370C5-425AXSP12	-	54.6	38	45.2	99.4	30.4	56.2	40.2	46.9	100	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB550C5-525AXSP12	-	65.5	45.6	54.3	118.5	-	67.6	48.5	56.5	119.2	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.5	3"
EAW-FD15S1PB550C5-425AXSP12	-	60.7	42.4	50.4	110.3	34	62.4	44.8	52.3	111.1	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB370K8-625AXSP16	36.90	65.1	47.7	55	111.9	39.5	66	49.1	56.1	111.7	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB370K8-525AXSP16	35.20	62	45.4	52.5	107.7	37.4	62.8	46.7	53.5	107.6	84	19.1	2"	68	16	1-1/2"	101	26.9	2"
EAW-FD15S1PB370K8-425AXSP12	-	53.3	37	44.1	97.1	-	54.9	39.2	45.8	97.5	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB550K8-625AXSP16	40.50	71	52.2	60.1	122.2	43.2	72.1	53.7	61.3	122.3	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB550K8-525AXSP16	38.60	67.4	49.7	57.2	117.5	40.9	68.5	51	58.3	117.6	84	19.1	2"	68	16	1-1/2"	101	26.9	2"
EAW-FD15S1PB550K8-425AXSP12	-	58.3	40.6	48.3	106	32.6	60	42.9	50.1	106.6	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S1PB750K8-625AXSP16	42.50	74.2	54.6	63	128.2	45.2	75.4	56.3	64.2	128.4	101	20.4	2"	81	13.4	2"	122	23.9	3"
EAW-FD15S1PB750K8-525AXSP12	-	66.3	46.3	55.1	120	-	68.4	49.1	57.2	120.8	113	17.2	2"	90	11.3	2"	135	18.5	3"
EAW-FD15S1PB750K8-425AXSP12	30.30	61.4	43	51	111.6	34.5	63.2	45.3	52.9	112.4	90	15.4	2"	72	10.2	2"	108	21.7	2"
EAW-FD15S2PB370K4-625AXSP08	73.30	129.6	94.8	109.4	223.2	78.4	131.5	97.7	111.7	222.9	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB370K4-525AXSP08	69.80	123.3	90.3	104.4	214.5	74.3	125.1	92.9	106.4	214.3	169	16.3	3"	135	10.7	3"	203	22.8	3"
EAW-FD15S2PB370K4-425AXSP06	-	105.6	73.3	87.5	193.2	-	108.9	77.6	90.8	194	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB550K4-625AXSP08	80.50	141.3	103.6	119.6	243.9	85.7	143.5	106.8	122	244	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB550K4-525AXSP08	76.60	134.1	98.8	114	234.2	81.3	136.4	101.5	116	234.2	169	16.3	3"	135	10.7	3"	203	22.8	3"
EAW-FD15S2PB550K4-425AXSP06	-	115.6	80.4	95.8	210.9	64.4	119.1	85	99.4	211.8	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB750K4-625AXSP08	84.40	147.8	108.7	125.4	255.6	90	150.4	112.1	128.1	255.8	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB750K4-525AXSP06	-	131.7	91.7	109.1	238.9	-	135.9	97.4	113.5	240.1	225	14.4	3"	180	9.5	3"	270	16.6	4"
EAW-FD15S2PB750K4-425AXSP06	-	121.7	84.9	101.1	222	68.1	125.4	89.8	104.9	223.3	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB370K5-625AXSP08	73.30	129.6	94.8	109.4	223.2	78.4	131.5	97.7	111.7	222.9	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB370K5-525AXSP08	69.80	123.3	90.3	104.4	214.5	74.3	125.1	92.9	106.4	214.3	169	16.3	3"	135	10.7	3"	203	22.8	3"
EAW-FD15S2PB370K5-425AXSP06	-	105.6	73.3	87.5	193.2	-	108.9	77.6	90.8	194	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB550K5-625AXSP08	80.50	141.3	103.6	119.6	243.9	85.7	143.5	106.8	122	244	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB550K5-525AXSP08	76.60	134.1	98.8	114	234.2	81.3	136.4	101.5	116	234.2	169	16.3	3"	135	10.7	3"	203	22.8	3"
EAW-FD15S2PB550K5-425AXSP06	-	115.6	80.4	95.8	210.9	64.4	119.1	85	99.4	211.8	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB750K5-625AXSP08	84.40	147.8	108.7	125.4	255.6	90	150.4	112.1	128.1	255.8	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB750K5-525AXSP06	-	131.7	91.7	109.1	238.9	-	135.9	97.4	113.5	240.1	225	14.4	3"	180	9.5	3"	270	16.6	4"
EAW-FD15S2PB750K5-425AXSP06	-	121.7	84.9	101.1	222	68.1	125.4	89.8	104.9	223.3	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB370C4-625AXSP08	73.40	129.8	95.1	109.8	223.6	78.8	132.3	98.3	112.3	224.3	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB370C4-525AXSP08	70.80	124.8	91.6	105.8	217.2	75.5	127	94.4	108	217.8	169	16.3	3"	135	10.7	3"	203	22.8	3"
EAW-FD15S2PB370C4-425AXSP06	-	108.2	75.1	89.6	197.7	-	111.6	79.6	93.2	198.8	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB550C4-525AXSP06	-	129.7	90.4	107.7	235.6	-	134.2	96.1	112.2	237.4	225	14.4	3"	180	9.5	3"	270	16.6	4"
EAW-FD15S2PB550C4-425AXSP06	-	120.4	83.9	99.8	219.4	67.3	124	88.8	103.7	221	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB370C5-625AXSP08	73.40	129.8	95.1	109.8	223.6	78.8	132.3	98.3	112.3	224.3	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB370C5-525AXSP08	70.80	124.8	91.6	105.8	217.2	75.5	127	94.4	108	217.8	169	16.3	3"	135	10.7	3"	203	22.8	3"
EAW-FD15S2PB370C5-425AXSP06	-	108.2	75.1	89.6	197.7	-	111.6	79.6	93.2	198.8	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB550C5-525AXSP06	-	129.7	90.4	107.7	235.6	-	134.2	96.1	112.2	237.4	225	14.4	3"	180	9.5	3"	270	16.6	4"
EAW-FD15S2PB550C5-425AXSP06	-	120.4	83.9	99.8	219.4	67.3	124	88.8	103.7	221	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB370K8-625AXSP08	73.30	129.6	94.8	109.4	223.2	78.4	131.5	97.7	111.7	222.9	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB370K8-525AXSP08	69.80	123.3	90.3	104.4	214.5	74.3	125.1	92.9	106.4	214.3	169	16.3	3"	135	10.7	3"	203	22.8	3"
EAW-FD15S2PB370K8-425AXSP06	-	105.6	73.3	87.5	193.2	-	108.9	77.6	90.8	194	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB550K8-625AXSP08	80.50	141.3	103.6	119.6	243.9	85.7	143.5	106.8	122	244	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB550K8-525AXSP08	76.60	134.1	98.8	114	234.2	81.3	136.4	101.5	116	234.2	169	16.3	3"	135	10.7	3"	203	22.8	3"
EAW-FD15S2PB550K8-425AXSP06	-	115.6	80.4	95.8	210.9	64.4	119.1	85	99.4	211.8	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S2PB750K8-625AXSP08	84.40	147.8	108.7	125.4	255.6	90	150.4	112.1	128.1	255.8	203	17.2	3"	162	11.3	3"	244	24.2	3"
EAW-FD15S2PB750K8-525AXSP06	-	131.7	91.7	109.1	238.9	-	135.9	97.4	113.5	240.1	225	14.4	3"	180	9.5	3"	270	16.6	4"
EAW-FD15S2PB750K8-425AXSP06	-	121.7	84.9	101.1	222	68.1	125.4	89.8	104.9	223.3	180	13	3"	144	8.6	3"	216	18.3	3"
EAW-FD15S3PB370K4-625AXSP06	116.30	197.4	146.7	168.2	336.5	122	199.4	150.1	170.5	336	270	16.8	4"	216	13.5	3"	325	23.6	4"
EAW-FD15S3PB370K4-525AXSP04	-	170.1	117.7	140.9	310.8	-	175.9	125.7	146.8	312.2	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370K4-425AXSP04	-	157.2	108.8	130	287.8	-	162.1	115.4	135.1	289.1	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB550K4-625AXSP06	127.40	215.1	160.2	183.4	367.7	133.3	217.7	163.8	186	367.3	270	16.8	4"	216	13.5	3"	325	23.6	4"
EAW-FD15S3PB550K4-525AXSP04	-	186.3	129.2	154.2	339.1	-	192.3	137.7	160.8	341.3	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB550K4-425AXSP04	-	171.9	119.5	142.3	314.1	95.5	177.3	126.3	147.8	315.6	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB750K4-625AXSP04	-	204.3	142	169.5	370.8	-	211.8	152	177.1	373.2	406	14	4"	325	9.2	4"	487	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S3PB750K4-525AXSP04	-	195.7	136.1	162.2	356.2	-	202.4	144.8	169	358.6	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB750K4-425AXSP04	-	181.2	126.1	150.2	330.7	101	186.7	133.4	156	333.2	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB370K5-625AXSP06	116.30	197.4	146.7	168.2	336.5	122	199.4	150.1	170.5	336	270	16.8	4"	216	13.5	3"	325	23.6	4"
EAW-FD15S3PB370K5-525AXSP04	-	170.1	117.7	140.9	310.8	-	175.9	125.7	146.8	312.2	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370K5-425AXSP04	-	157.2	108.8	130	287.8	-	162.1	115.4	135.1	289.1	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB550K5-625AXSP06	127.40	215.1	160.2	183.4	367.7	133.3	217.7	163.8	186	367.3	270	16.8	4"	216	13.5	3"	325	23.6	4"
EAW-FD15S3PB550K5-525AXSP04	-	186.3	129.2	154.2	339.1	-	192.3	137.7	160.8	341.3	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB550K5-425AXSP04	-	171.9	119.5	142.3	314.1	95.5	177.3	126.3	147.8	315.6	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB750K5-625AXSP04	-	204.3	142	169.5	370.8	-	211.8	152	177.1	373.2	406	14	4"	325	9.2	4"	487	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S3PB750K5-525AXSP04	-	195.7	136.1	162.2	356.2	-	202.4	144.8	169	358.6	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB750K5-425AXSP04	-	181.2	126.1	150.2	330.7	101	186.7	133.4	156	333.2	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB370C4-625AXSP06	116.60	197.8	147.2	168.5	337.6	122.7	200.7	151	171.5	337.7	270	16.8	4"	216	13.5	3"	325	23.6	4"
EAW-FD15S3PB370C4-525AXSP04	-	172.6	119.4	142.9	315.2	-	178.9	127.7	149.1	317.2	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370C4-425AXSP04	-	161	111.6	133.2	294.6	-	166.1	118.5	138.6	296.2	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB550C4-525AXSP04	-	193.2	134.2	160.1	351.3	-	200	143	167	353.9	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB550C4-425AXSP04	-	179.1	124.6	148.4	326.8	99.7	184.7	131.9	154.2	329.2	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB370C5-625AXSP06	116.60	197.8	147.2	168.5	337.6	122.7	200.7	151	171.5	337.7	270	16.8	4"	216	13.5	3"	325	23.6	4"
EAW-FD15S3PB370C5-525AXSP04	-	172.6	119.4	142.9	315.2	-	178.9	127.7	149.1	317.2	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370C5-425AXSP04	-	161	111.6	133.2	294.6	-	166.1	118.5	138.6	296.2	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB550C5-525AXSP04	-	193.2	134.2	160.1	351.3	-	200	143	167	353.9	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-FD15S3PB550C5-425AXSP04	-	179.1	124.6	148.4	326.8	99.7	184.7	131.9	154.2	329.2	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB370K8-625AXSP06	116.30	197.4	146.7	168.2	336.5	122	199.4	150.1	170.5	336	270	16.8	4"	216	13.5	3"	325	23.6	4"
EAW-FD15S3PB370K8-525AXSP04	-	170.1	117.7	140.9	310.8	-	175.9	125.7	146.8	312.2	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB370K8-425AXSP04	-	157.2	108.8	130	287.8	-	162.1	115.4	135.1	289.1	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB550K8-625AXSP06	127.40	215.1	160.2	183.4	367.7	133.3	217.7	163.8	186	367.3	270	16.8	4"	216	13.5	3"	325	23.6	4"
EAW-FD15S3PB550K8-525AXSP04	-	186.3	129.2	154.2	339.1	-	192.3	137.7	160.8	341.3	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB550K8-425AXSP04	-	171.9	119.5	142.3	314.1	95.5	177.3	126.3	147.8	315.6	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S3PB750K8-625AXSP04	-	204.3	142	169.5	370.8	-	211.8	152	177.1	373.2	406	14	4"	325	9.2	4"	487	15.5	(2) 4"
EAW-FD15S3PB750K8-525AXSP04	-	195.7	136.1	162.2	356.2	-	202.4	144.8	169	358.6	338	12.8	4"	270	8.4	4"	406	18	4"
EAW-FD15S3PB750K8-425AXSP04	-	181.2	126.1	150.2	330.7	101	186.7	133.4	156	333.2	270	11.8	4"	216	10.2	3"	325	16.6	4"
EAW-FD15S4PB370K4-625AXSP04	144.30	256.9	187.7	216.8	442.9	154.9	260.8	193.6	221.3	443	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K4-525AXSP04	137.60	244.3	178.6	206.7	425.3	146.9	247.9	183.8	210.6	425.1	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB370K4-425AXSP04	126.50	223.7	163.9	189.5	394.1	134	227	168.4	192.9	394.3	270	14.8	4"	216	12.1	3"	325	20.8	4"
EAW-FD15S4PB550K4-625AXSP04	158.50	280.1	205.2	236.9	483.9	169.3	284.5	211.5	241.7	484.1	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550K4-525AXSP04	150.80	265.9	195.2	225.6	464.4	160.5	270.1	200.7	229.7	465.1	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB550K4-425AXSP02	-	-	-	-	387.3	-	197.9	-	-	393.4	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K4-625AXSP04	166.60	292.9	215.2	248.3	507.2	177.8	298.2	221.9	253.8	508.3	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K4-525AXSP04	158.70	278.7	204.8	236.5	487.3	168.7	283.6	211	240.9	488.9	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB750K4-425AXSP02	-	189.5	-	-	407.6	-	209.4	-	-	414.6	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K5-625AXSP04	144.30	256.9	187.7	216.8	442.9	154.9	260.8	193.6	221.3	443	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K5-525AXSP04	137.60	244.3	178.6	206.7	425.3	146.9	247.9	183.8	210.6	425.1	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB370K5-425AXSP04	126.50	223.7	163.9	189.5	394.1	134	227	168.4	192.9	394.3	270	14.8	4"	216	12.1	3"	325	20.8	4"
EAW-FD15S4PB550K5-625AXSP04	158.50	280.1	205.2	236.9	483.9	169.3	284.5	211.5	241.7	484.1	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550K5-525AXSP04	150.80	265.9	195.2	225.6	464.4	160.5	270.1	200.7	229.7	465.1	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB550K5-425AXSP02	-	-	-	-	387.3	-	197.9	-	-	393.4	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K5-625AXSP04	166.60	292.9	215.2	248.3	507.2	177.8	298.2	221.9	253.8	508.3	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K5-525AXSP04	158.70	278.7	204.8	236.5	487.3	168.7	283.6	211	240.9	488.9	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB750K5-425AXSP02	-	189.5	-	-	407.6	-	209.4	-	-	414.6	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C4-625AXSP04	144.80	257.4	188	217.5	444.4	155.8	262.4	194.8	222.6	445.2	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C4-525AXSP04	139.60	247.2	180.9	209.4	431.4	149.2	251.7	186.8	213.8	432	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB370C4-425AXSP02	-	-	-	-	363.4	-	184.8	-	-	369.3	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550C4-525AXSP04	156.70	275	202.3	233.5	481.3	166.6	280.1	208.5	237.9	482.5	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB550C4-425AXSP02	-	186.8	-	-	403	-	206.8	-	-	409.8	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C5-625AXSP04	144.80	257.4	188	217.5	444.4	155.8	262.4	194.8	222.6	445.2	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370C5-525AXSP04	139.60	247.2	180.9	209.4	431.4	149.2	251.7	186.8	213.8	432	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB370C5-425AXSP02	-	-	-	-	363.4	-	184.8	-	-	369.3	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550C5-525AXSP04	156.70	275	202.3	233.5	481.3	166.6	280.1	208.5	237.9	482.5	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB550C5-425AXSP02	-	186.8	-	-	403	-	206.8	-	-	409.8	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K8-625AXSP04	144.30	256.9	187.7	216.8	442.9	154.9	260.8	193.6	221.3	443	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB370K8-525AXSP04	137.60	244.3	178.6	206.7	425.3	146.9	247.9	183.8	210.6	425.1	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB370K8-425AXSP04	126.50	223.7	163.9	189.5	394.1	134	227	168.4	192.9	394.3	270	14.8	4"	216	12.1	3"	325	20.8	4"
EAW-FD15S4PB550K8-625AXSP04	158.50	280.1	205.2	236.9	483.9	169.3	284.5	211.5	241.7	484.1	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB550K8-525AXSP04	150.80	265.9	195.2	225.6	464.4	160.5	270.1	200.7	229.7	465.1	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB550K8-425AXSP02	-	-	-	-	387.3	-	197.9	-	-	393.4	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K8-625AXSP04	166.60	292.9	215.2	248.3	507.2	177.8	298.2	221.9	253.8	508.3	406	17	4"	325	11.2	4"	487	19.6	(2) 4"
EAW-FD15S4PB750K8-525AXSP04	158.70	278.7	204.8	236.5	487.3	168.7	283.6	211	240.9	488.9	338	15.8	4"	270	10.4	4"	406	22.2	4"
EAW-FD15S4PB750K8-425AXSP02	-	189.5	-	-	407.6	-	209.4	-	-	414.6	541	8.3	(2) 4"	433	8.9	4"	649	11.6	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K4-625AXSP04	200.60	331.4	249.2	283.7	562.2	208	334.2	253.7	286.7	560.7	406	20	4"	325	13.2	4"	487	23.8	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K4-525AXSP02	-	255.1	-	-	498.4	-	270.8	-	-	502.5	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K4-425AXSP02	-	236.2	-	190.5	460.3	-	249.5	-	204.5	464.3	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K4-625AXSP02	-	291.9	-	-	568.3	-	310.8	-	-	573.8	812	12	(2) 4"	649	7.9	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB550K4-525AXSP02	-	280.3	-	226	543.1	-	296.8	-	243.5	548.7	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K4-425AXSP02	-	259.4	-	209.7	501.5	-	273.2	187.1	224.1	506.1	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K4-625AXSP02	-	307.2	-	-	595.9	-	326.6	-	-	602	812	12	(2) 4"	649	7.9	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB750K4-525AXSP02	-	294.9	-	238.4	570	-	312	-	256.6	576.1	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K4-425AXSP02	-	274	-	221.8	527.3	-	288.4	197.8	236.9	533.8	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K5-625AXSP04	200.60	331.4	249.2	283.7	562.2	208	334.2	253.7	286.7	560.7	406	20	4"	325	13.2	4"	487	23.8	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K5-525AXSP02	-	255.1	-	-	498.4	-	270.8	-	-	502.5	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K5-425AXSP02	-	236.2	-	190.5	460.3	-	249.5	-	204.5	464.3	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K5-625AXSP02	-	291.9	-	-	568.3	-	310.8	-	-	573.8	812	12	(2) 4"	649	7.9	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB550K5-525AXSP02	-	280.3	-	226	543.1	-	296.8	-	243.5	548.7	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K5-425AXSP02	-	259.4	-	209.7	501.5	-	273.2	187.1	224.1	506.1	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K5-625AXSP02	-	307.2	-	-	595.9	-	326.6	-	-	602	812	12	(2) 4"	649	7.9	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB750K5-525AXSP02	-	294.9	-	238.4	570	-	312	-	256.6	576.1	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K5-425AXSP02	-	274	-	221.8	527.3	-	288.4	197.8	236.9	533.8	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C4-625AXSP04	201.30	332.5	250	284.2	563.4	209.3	336.3	254.8	288	563.5	406	20	4"	325	13.2	4"	487	23.8	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C4-525AXSP02	-	258.9	-	-	505.4	-	275.2	-	225.9	510.4	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C4-425AXSP02	-	242.3	-	195.5	471	-	255.9	-	209.8	475.6	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C4-525AXSP02	-	291	-	235.2	562.3	-	307.7	-	253.2	569.6	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C4-425AXSP02	-	270.6	-	218.9	521.3	-	285	195.4	233.9	527.5	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C5-625AXSP04	201.30	332.5	250	284.2	563.4	209.3	336.3	254.8	288	563.5	406	20	4"	325	13.2	4"	487	23.8	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C5-525AXSP02	-	258.9	-	-	505.4	-	275.2	-	225.9	510.4	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370C5-425AXSP02	-	242.3	-	195.5	471	-	255.9	-	209.8	475.6	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C5-525AXSP02	-	291	-	235.2	562.3	-	307.7	-	253.2	569.6	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550C5-425AXSP02	-	270.6	-	218.9	521.3	-	285	195.4	233.9	527.5	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K8-625AXSP04	200.60	331.4	249.2	283.7	562.2	208	334.2	253.7	286.7	560.7	406	20	4"	325	13.2	4"	487	23.8	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K8-525AXSP02	-	255.1	-	-	498.4	-	270.8	-	-	502.5	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB370K8-425AXSP02	-	236.2	-	190.5	460.3	-	249.5	-	204.5	464.3	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K8-625AXSP02	-	291.9	-	-	568.3	-	310.8	-	-	573.8	812	12	(2) 4"	649	7.9	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB550K8-525AXSP02	-	280.3	-	226	543.1	-	296.8	-	243.5	548.7	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB550K8-425AXSP02	-	259.4	-	209.7	501.5	-	273.2	187.1	224.1	506.1	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K8-625AXSP02	-	307.2	-	-	595.9	-	326.6	-	-	602	812	12	(2) 4"	649	7.9	(2) 4"	974	13.7	(3) 4"
EAW-FD15S5PB750K8-525AXSP02	-	294.9	-	238.4	570	-	312	-	256.6	576.1	676	10.8	(2) 4"	541	7.1	(2) 4"	812	15.2	(2) 4"
EAW-FD15S5PB750K8-425AXSP02	-	274	-	221.8	527.3	-	288.4	197.8	236.9	533.8	541	9.8	(2) 4"	433	9.8	4"	649	13.7	(2) 4"
EAW-DD1504XL017G7-625AXSP08	365.70	619	461	528.7	1059.8	380.8	622.6	468.6	532.1	1051.6	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD1504XL017G7-525AXSP06	-	542.2	385.7	453.4	966.5	310.9	552	400.7	464.3	962.7	879	13.3	4"	703	8.8	4"	1055	18.7	4"
EAW-DD1508XL017G7-625AXSP04	724.90	1232.6	916	1050.7	2111.4	756.4	1239.9	931.2	1059.3	2095.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD1508XL017G7-525AXSP04	666.70	1136.6	844.1	966.2	1967	693.9	1142.3	858	974.9	1952.9	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD1512XL017G7-625AXSP02	-	1707.6	1206.9	1425.1	3051.6	-	1743.2	1265	1465.7	3042.1	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD1512XL017G7-525AXSP02	-	1584.6	1117.1	1319.3	2840.1	897.7	1615.2	1167.6	1355.6	2834.2	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S1XL045M4-621AXSP08	337.20	572.3	425.7	487.9	975.5	352.3	575.4	433	491.6	967	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL045M4-621AXSP04	668.60	1139.8	846.1	969.9	1943.8	698.8	1146.1	860.8	978.8	1929.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL045M4-621AXSP04	1135.40	1786.9	1362.6	1534	-	1148.2	1782.8	1366.6	1532.7	-	1589	22	6"	1271	17.5	4"	1907	30.8	6"
EAW-DD33S1XL045M4-525AXSP08	312.80	532.9	396	453.3	920	325.2	535.8	401.9	456.8	911.4	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL045M4-625AXSP08	339.40	577.2	429.2	491.5	985.5	353.9	579.7	435.5	494.8	975.7	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL045M4-525AXSP04	620.50	1060.7	786.4	903.5	1832.2	646.8	1066.6	799.7	910.6	1817.9	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL045M4-625AXSP04	672.70	1147.7	851.4	977	1963.5	703	1154.7	865.6	985.1	1946.5	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL045M4-525AXSP02	-	1474.3	1037.8	1227.9	2648.1	-	1503.4	1087	1262.1	2636.6	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL045M4-625AXSP02	-	1585.7	1116.8	1321.3	2840.1	-	1621.1	1174.5	1361.2	2824.6	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037M4-525AXSP08	295.60	505.1	374.4	430.3	869.9	307.9	507.1	380	432.9	862	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL037M4-625AXSP08	320.20	546.1	405	464.2	930.7	334.5	548.8	411.9	467.5	922	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-DD33S2XL037M4-525AXSP04	585.50	1005.5	744.8	856.2	1734.9	611.4	1011.1	756.2	861.7	1719.4	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL037M4-625AXSP04	633.60	1087.5	804.8	924.1	1854.3	664.6	1093.1	818.7	931	1837.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL037M4-525AXSP02	-	1392.7	978.7	1159.7	2505.7	-	1422.6	1026	1192.1	2495.4	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL037M4-625AXSP02	-	1498	-	1247.9	2683.7	-	1529.8	1109.1	1286.2	2670.7	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030M4-525AXSP08	280.70	481.3	356.3	409.2	828.4	293.2	483.6	362.1	412.1	820.6	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL030M4-625AXSP08	303.90	519.9	385.2	441.8	884.6	318.3	522.3	391.5	444.8	876.2	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL030M4-525AXSP04	557.20	958.2	709	814.3	1650.1	582.2	963	720.5	820.3	1634.6	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL030M4-625AXSP04	601.50	1034.1	765.6	878.3	1762.7	631.4	1038.9	778.3	885.7	1746	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL030M4-525AXSP02	-	1324.7	929	1102.6	2387.8	-	1352	975.6	1134.3	2376.8	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL030M4-625AXSP02	-	1421.8	-	1183.8	2552.4	-	1453.3	-	1221.3	2539.2	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL045N4-525AXSP08	301.90	514.8	381.8	438.2	887.3	313.9	517.5	387.6	441.6	879.1	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL045N4-625AXSP08	328.10	558.5	414.5	475.2	952.6	342.1	561.1	421.4	478.5	943.3	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL045N4-525AXSP04	597.80	1024.7	759.5	873.5	1769.7	623.1	1030.3	771.1	879	1753.4	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL045N4-625AXSP04	649.20	1112.3	823.7	944.7	1898.1	679.7	1116.1	837.7	952.8	1879.7	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL045N4-525AXSP02	-	1420.7	1000.1	1182.3	2558.9	-	1451.1	1047.5	1215.3	2544.2	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL045N4-625AXSP02	-	1533.5	1080	1276.8	2746.4	-	1565.7	1134.1	1315.7	2731.9	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037N4-525AXSP08	291.00	497.6	369.1	424	857.7	303.4	499.9	374.3	426.3	849.2	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL037N4-625AXSP08	316.30	539.8	399.9	458.9	919.5	330	541.8	406.2	461.7	910	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL037N4-525AXSP04	576.40	990.6	733	843.8	1708.3	602.4	995.3	744.8	848.4	1691.6	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL037N4-625AXSP04	625.90	1075	794.8	912.4	1832.1	655.7	1077.8	807.5	918.1	1813.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL037N4-525AXSP02	-	1372.6	963.6	1141.4	2471.1	-	1400.6	1011	1174.2	2458.8	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL037N4-625AXSP02	-	1479	-	1232.5	2651.9	-	1510.9	1094.3	1268.7	2636.1	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030N4-525AXSP08	270.30	464.4	343.3	394.5	796.9	281.9	466.1	348.4	396.9	789.8	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL030N4-625AXSP08	292.40	501.5	371.5	425.8	853.5	306.6	503.1	377.5	428.7	843.3	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL030N4-525AXSP04	535.40	924.6	681.8	783.9	1589.5	560.7	928.2	693.3	790.1	1573.4	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL030N4-625AXSP04	579.70	997.6	737.2	846.6	1700.7	608.4	1002.1	750.6	852.5	1682.5	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL030N4-525AXSP02	-	1273.3	893.4	1060.9	2301.3	-	1302.3	940	1092	2288.7	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL030N4-625AXSP02	-	1370.7	-	1140.4	2463.5	-	1400.9	-	1176.4	2447.5	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL045M5-525AXSP08	312.80	532.9	396	453.3	920	325.2	535.8	401.9	456.8	911.4	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL045M5-625AXSP08	339.40	577.2	429.2	491.5	985.5	353.9	579.7	435.5	494.8	975.7	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL045M5-525AXSP04	620.50	1060.7	786.4	903.5	1832.2	646.8	1066.6	799.7	910.6	1817.9	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL045M5-625AXSP04	672.70	1147.7	851.4	977	1963.5	703	1154.7	865.6	985.1	1946.5	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL045M5-525AXSP02	-	1474.3	1037.8	1227.9	2648.1	-	1503.4	1087	1262.1	2636.6	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL045M5-625AXSP02	-	1585.7	1116.8	1321.3	2840.1	-	1621.1	1174.5	1361.2	2824.6	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037M5-525AXSP08	295.60	505.1	374.4	430.3	869.9	307.9	507.1	380	432.9	862	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL037M5-625AXSP08	320.20	546.1	405	464.2	930.7	334.5	548.8	411.9	467.5	922	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL037M5-525AXSP04	585.50	1005.5	744.8	856.2	1734.9	611.4	1011.1	756.2	861.7	1719.4	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL037M5-625AXSP04	633.60	1087.5	804.8	924.1	1854.3	664.6	1093.1	818.7	931	1837.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL037M5-525AXSP02	-	1392.7	978.7	1159.7	2505.7	-	1422.6	1026	1192.1	2495.4	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL037M5-625AXSP02	-	1498	-	1247.9	2683.7	-	1529.8	1109.1	1286.2	2670.7	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030M5-525AXSP08	280.70	481.3	356.3	409.2	828.4	293.2	483.6	362.1	412.1	820.6	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL030M5-625AXSP08	303.90	519.9	385.2	441.8	884.6	318.3	522.3	391.5	444.8	876.2	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL030M5-525AXSP04	557.20	958.2	709	814.3	1650.1	582.2	963	720.5	820.3	1634.6	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL030M5-625AXSP04	601.50	1034.1	765.6	878.3	1762.7	631.4	1038.9	778.3	885.7	1746	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL030M5-525AXSP02	-	1324.7	929	1102.6	2387.8	-	1352	975.6	1134.3	2376.8	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL030M5-625AXSP02	-	1421.8	-	1183.8	2552.4	-	1453.3	-	1221.3	2539.2	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL045N5-525AXSP08	301.90	514.8	381.8	438.2	887.3	313.9	517.5	387.6	441.6	879.1	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL045N5-625AXSP08	328.10	558.5	414.5	475.2	952.6	342.1	561.1	421.4	478.5	943.3	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL045N5-525AXSP04	597.80	1024.7	759.5	873.5	1769.7	623.1	1030.3	771.1	879	1753.4	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL045N5-625AXSP04	649.20	1112.3	823.7	944.7	1898.1	679.7	1116.1	837.7	952.8	1879.7	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL045N5-525AXSP02	-	1420.7	1000.1	1182.3	2558.9	-	1451.1	1047.5	1215.3	2544.2	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL045N5-625AXSP02	-	1533.5	1080	1276.8	2746.4	-	1565.7	1134.1	1315.7	2731.9	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL037N5-525AXSP08	291.00	497.6	369.1	424	857.7	303.4	499.9	374.3	426.3	849.2	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL037N5-625AXSP08	316.30	539.8	399.9	458.9	919.5	330	541.8	406.2	461.7	910	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL037N5-525AXSP04	576.40	990.6	733	843.8	1708.3	602.4	995.3	744.8	848.4	1691.6	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL037N5-625AXSP04	625.90	1075	794.8	912.4	1832.1	655.7	1077.8	807.5	918.1	1813.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL037N5-525AXSP02	-	1372.6	963.6	1141.4	2471.1	-	1400.6	1011	1174.2	2458.8	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL037N5-625AXSP02	-	1479	-	1232.5	2651.9	-	1510.9	1094.3	1268.7	2636.1	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030N5-525AXSP08	270.30	464.4	343.3	394.5	796.9	281.9	466.1	348.4	396.9	789.8	654	16.4	4"	523	10.8	4"	784	23	4"
EAW-DD33S1XL030N5-625AXSP08	292.40	501.5	371.5	425.8	853.5	306.6	503.1	377.5	428.7	843.3	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL030N5-525AXSP04	535.40	924.6	681.8	783.9	1589.5	560.7	928.2	693.3	790.1	1573.4	1319	18.2	4"	1055	12	4"	1582	21.1	6"
EAW-DD33S2XL030N5-625AXSP04	579.70	997.6	737.2	846.6	1700.7	608.4	1002.1	750.6	852.5	1682.5	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL030N5-525AXSP02	-	1273.3	893.4	1060.9	2301.3	-	1302.3	940	1092	2288.7	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL030N5-625AXSP02	-	1370.7	-	1140.4	2463.5	-	1400.9	-	1176.4	2447.5	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S1XL030X4-625AXSP08	283.70	486.7	360.3	413.5	828.7	298	489.6	366.7	416.9	820.1	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL030X4-525AXSP06	-	426.4	301.2	355.7	763.4	-	434.6	315.3	365.4	759.8	879	13.3	4"	703	8.8	4"	1055	18.7	4"
EAW-DD33S1XL030X4-632AXSP08	264.60	461.9	339.7	391.2	794.5	279.5	464.6	346.7	395.1	787.1	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL037X4-625AXSP08	301.20	515.7	381.6	437.7	877.3	315.5	518.2	388	441.4	868.2	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL037X4-525AXSP06	-	450.4	319	375.9	806.1	-	459.3	332.9	385.6	801.4	879	13.3	4"	703	8.8	4"	1055	18.7	4"
EAW-DD33S1XL037X4-632AXSP08	280.10	487.5	358.9	413	838.9	295.2	490.5	365.3	416.7	831.3	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL045X4-625AXSP08	318.40	543.8	403.4	462.3	926.7	333.3	546.6	410.3	465.7	918.2	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL045X4-525AXSP06	-	475.3	336.4	396.8	849.1	-	484.2	351.3	406.6	844.1	879	13.3	4"	703	8.8	4"	1055	18.7	4"
EAW-DD33S1XL045X4-632AXSP08	295.80	514.1	378.3	435.1	883.9	310.8	516.6	385.1	439	875.8	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL030X5-625AXSP08	283.70	486.7	360.3	413.5	828.7	298	489.6	366.7	416.9	820.1	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL030X5-525AXSP06	-	426.4	301.2	355.7	763.4	-	434.6	315.3	365.4	759.8	879	13.3	4"	703	8.8	4"	1055	18.7	4"
EAW-DD33S1XL030X5-632AXSP08	264.60	461.9	339.7	391.2	794.5	279.5	464.6	346.7	395.1	787.1	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL037X5-625AXSP08	301.20	515.7	381.6	437.7	877.3	315.5	518.2	388	441.4	868.2	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL037X5-525AXSP06	-	450.4	319	375.9	806.1	-	459.3	332.9	385.6	801.4	879	13.3	4"	703	8.8	4"	1055	18.7	4"
EAW-DD33S1XL037X5-632AXSP08	280.10	487.5	358.9	413	838.9	295.2	490.5	365.3	416.7	831.3	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL045X5-625AXSP08	318.40	543.8	403.4	462.3	926.7	333.3	546.6	410.3	465.7	918.2	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S1XL045X5-525AXSP06	-	475.3	336.4	396.8	849.1	-	484.2	351.3	406.6	844.1	879	13.3	4"	703	8.8	4"	1055	18.7	4"
EAW-DD33S1XL045X5-632AXSP08	295.80	514.1	378.3	435.1	883.9	310.8	516.6	385.1	439	875.8	789	16.8	4"	631	11.1	4"	947	23.6	4"
EAW-DD33S2XL030X4-625AXSP04	561.70	969.5	716.1	822.1	1651.4	592.2	974.1	730.2	829.1	1634.4	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL030X4-525AXSP02	-	-	-	-	1415.1	-	-	-	-	1423	2649	10	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL030X4-632AXSP04	-	918.3	674.9	777.5	1582.7	554.2	925.3	688.9	785.5	1568.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL037X4-625AXSP04	596.10	1025.8	758.5	870.1	1748	625.9	1030.9	772.6	877.8	1732.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL037X4-525AXSP02	-	-	-	-	1494.6	-	-	-	-	1505.5	2649	10	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL037X4-632AXSP04	554.80	970.5	712.9	820.8	1671.2	585.1	975.3	727	829.5	1656.1	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL045X4-625AXSP04	631.30	1083.1	801.7	919	1846.4	661.1	1087.3	815.6	927.4	1829.7	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL045X4-525AXSP02	-	-	-	-	1576.9	-	-	-	-	1586.4	2649	10	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL045X4-632AXSP04	585.90	1021.9	751.4	864.4	1760.7	616.1	1027	765.1	872.4	1744.6	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL030X5-625AXSP04	561.70	969.5	716.1	822.1	1651.4	592.2	974.1	730.2	829.1	1634.4	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL030X5-525AXSP02	-	-	-	-	1415.1	-	-	-	-	1423	2649	10	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL030X5-632AXSP04	-	918.3	674.9	777.5	1582.7	554.2	925.3	688.9	785.5	1568.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL037X5-625AXSP04	596.10	1025.8	758.5	870.1	1748	625.9	1030.9	772.6	877.8	1732.2	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL037X5-525AXSP02	-	-	-	-	1494.6	-	-	-	-	1505.5	2649	10	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL037X5-632AXSP04	554.80	970.5	712.9	820.8	1671.2	585.1	975.3	727	829.5	1656.1	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL045X5-625AXSP04	631.30	1083.1	801.7	919	1846.4	661.1	1087.3	815.6	927.4	1829.7	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S2XL045X5-525AXSP02	-	-	-	-	1576.9	-	-	-	-	1586.4	2649	10	6"	2119	6.5	6"	3178	14	6"
EAW-DD33S2XL045X5-632AXSP04	585.90	1021.9	751.4	864.4	1760.7	616.1	1027	765.1	872.4	1744.6	1589	15.3	6"	1271	13.1	4"	1907	21.5	6"
EAW-DD33S3XL030X4-625AXSP02	-	1329.2	-	1106.5	2392.7	-	1362.4	-	1144.8	2378.1	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability

EAW-DD33S3XL030X4-525AXSP02	-	1244.4	-	1035.6	2249.8	-	1274.1	919	1068.9	2240.2	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL030X4-632AXSP02	-	1253.1	-	-	2287.3	-	1288.5	-	1078.6	2276.9	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X4-625AXSP02	-	1408.6	-	1173	2531.4	-	1442.4	-	1212.4	2519.3	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X4-525AXSP02	-	1316.1	923.8	1095.6	2371.7	-	1343.9	970	1127.7	2362	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL037X4-632AXSP02	-	1324.6	-	1099.6	2413.8	-	1360.7	-	1139.3	2403.3	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X4-625AXSP02	-	1489.7	-	1241	2672.4	-	1523.9	1103.2	1279.3	2659.8	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X4-525AXSP02	-	1388.4	975	1154.1	2497.3	-	1416	1023.2	1188.6	2487.3	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL045X4-632AXSP02	-	1399.3	-	1160.1	2541.5	-	1433.4	-	1200.5	2530.3	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL030X5-625AXSP02	-	1329.2	-	1106.5	2392.7	-	1362.4	-	1144.8	2378.1	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL030X5-525AXSP02	-	1244.4	-	1035.6	2249.8	-	1274.1	919	1068.9	2240.2	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL030X5-632AXSP02	-	1253.1	-	-	2287.3	-	1288.5	-	1078.6	2276.9	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X5-625AXSP02	-	1408.6	-	1173	2531.4	-	1442.4	-	1212.4	2519.3	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL037X5-525AXSP02	-	1316.1	923.8	1095.6	2371.7	-	1343.9	970	1127.7	2362	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL037X5-632AXSP02	-	1324.6	-	1099.6	2413.8	-	1360.7	-	1139.3	2403.3	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X5-625AXSP02	-	1489.7	-	1241	2672.4	-	1523.9	1103.2	1279.3	2659.8	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"
EAW-DD33S3XL045X5-525AXSP02	-	1388.4	975	1154.1	2497.3	-	1416	1023.2	1188.6	2487.3	2649	13.3	6"	2119	8.7	6"	3178	18.7	6"
EAW-DD33S3XL045X5-632AXSP02	-	1399.3	-	1160.1	2541.5	-	1433.4	-	1200.5	2530.3	3178	14.5	6"	2543	9.5	6"	3814	16.1	(2) 6"

Note: "-" indicates flow rate is outside of unit capability